



Philips Moisture Protect  
Haartrockner

**2300 W**

MoistureProtect-Sensor  
Ionisierungsfunktion  
6 Geschwindigkeits-/  
Temperatureinst.



**HP8280/00**

## Erhalten Sie die natürliche Feuchtigkeit Ihres Haars

### Für einen gesunden Glanz

Der MoistureProtect-Sensor verwendet Infrarottechnologie, um Ihr Haar zu analysieren, und passt die Temperatur entsprechend an, um die natürliche Feuchtigkeit zu erhalten. Bewahrt bis zu 85 % an Feuchtigkeit dank innovativem Sensor (gemessen nach 5 Minuten Trocknen, 2013).

#### **MoistureProtect-Technologie**

- Perfekter Feuchtigkeitsschutz dank exklusivem Sensor

#### **Schön gestylte Haare**

- Ionisierungsfunktion verhindert statische Aufladung für glattes und glänzendes Haar

#### **Einfach zu bedienen**

- Sechs flexible Gebläse- und Temperaturstufen für volle Kontrolle
- Kaltstufe für den perfekten Look

#### **Pflegetechnologie**

- Perfekte Wärmesteuerung dank innovativem Sensor
- Schutz vor Überhitzen

**PHILIPS**

## Besonderheiten

### MoistureProtect-Technologie




Verwendet Infrarottechnologie, um Ihr Haar zu analysieren, und passt die Temperatur entsprechend an, um die natürliche Feuchtigkeit zu erhalten.

### MoistureProtect-Sensor



Der MoistureProtect-Sensor misst die Haartemperatur und reduziert automatisch die Temperatur, wenn das Haar trocken ist, um es vor Überhitzen zu schützen.

### Ionisierungsfunktion



Negativ geladene Ionen eliminieren statische Aufladung, pflegen das Haar und glätten die äußere Schuppenschicht für glänzendes Haar. Das Ergebnis ist gesund glänzendes, glattes Haar.

### 6 Geschwind.- und Wärmeeinstellungen



Leicht einstellbar für volle Kontrolle und perfektes Styling.

### ThermoProtect Temperatur



Die ThermoProtect Temperatur bietet die optimale Trockentemperatur und zusätzlichen Schutz vor Überhitzung mit demselben starken Luftstrom für schonende, optimale Ergebnisse.

### Kaltstufe



Die Kaltluftstufe ist eine Profi-Funktion, auf die Sie nicht verzichten wollen. Sie bietet intensive Kaltluft zum Fixieren Ihres Stylings.

## Daten

### Technische Daten

- Spannung: 220 bis 240 V
- Wattleistung: 2100 bis 2300 W
- Kabellänge: 2,5 m
- Motor: DC
- 120 km/h Trockengeschwindigkeit
- Spannungsanpassung: Nein

### Pflegetechnologien

- MoistureProtect
- Ionisierungsfunktion

### Service

- 2 Jahre weltweite Garantie

### Eigenschaften

- Kaltstufe
- 6 Temperatureinstellungen

### Zubehör

- Düse: Diffusor



Ausstellungsdatum  
2014-05-28

Version: 7.0.1

EAN: 08 71010 36660 11

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)