



Philips Intense Kaffeemaschine

- Mit Glaskanne
- Mit AromaSelect
- Schwarz und Metall

HD7695/90

Ganz nach Ihrem Geschmack

Zubereitung von mildem bis aromatischem Kaffee mit AromaSelect

Dank der patentierten AromaSelect-Technologie können Sie sehen, wie das Wasser durch das Kaffeebett fließt: eine hohe Einstellung der Wasserverteilung sorgt für einen weichen, milden Geschmack, während eine niedrige Einstellung der Wasserverteilung einen starken, intensiven Geschmack bietet.

Wunderbarer Geschmack und leckeres Aroma

- Stellen Sie die Intensität Ihres Kaffees von mild bis stark ein.
- Aroma Swirl für optimales Aroma
- Zeigt an, wenn der Kaffee seine Frische verliert

Einfache Handhabung

- Tropf-Stopp-Funktion zum beliebigen Unterbrechen des Brühvorgangs
- Spülmaschinenfeste Teile für einfache Reinigung
- Abnehmbarer Wasserbehälter
- Abnehmbarer Filterhalter
- Programmieren Sie die Warmhaltezeit für Ihren Kaffee.
- Automatische Abschaltung
- Calc-Clean-Einstellung für eine optimale Entkalkung

PHILIPS

Besonderheiten

AromaSelect



Dank der patentierten AromaSelect-Technologie können Sie sehen, wie das Wasser durch das Kaffeebett fließt: eine hohe Einstellung der Wasserverteilung sorgt für einen weichen, milden Geschmack, während eine niedrige Einstellung der Wasserverteilung einen starken, intensiven Geschmack bietet.

Tropf-Stopp



Tropf-Stopp, zur Unterbrechung des Brühvorgangs, wenn Sie eine Tasse Kaffee einschenken möchten

Verstellbare Warmhaltezeit



Programmieren Sie die Warmhaltezeit für Ihren Kaffee, von 30 Minuten bis 2 Stunden.

Frischeanzeige



Zeigt an, wenn der Kaffee nicht mehr optimal frisch ist

Abnehmbarer Wasserbehälter



Der abnehmbare Wasserbehälter Ihrer Kaffeemaschine ist leicht zu reinigen und nachzufüllen.

Automatische Abschaltung



Haben Sie vergessen, Ihre Kaffeemaschine auszuschalten? Keine Sorge! Nach der Kaffeezubereitung schaltet sich die Kaffeemaschine automatisch ab, um Energie zu sparen.

Spülmaschinenfeste Teile



Alle Teile dieser Philips Kaffeemaschine sind spülmaschinenfest für eine einfache Reinigung.

Daten

Designspezifikationen

- Gewicht des Gerätes: 1,895 kg
- Abmessungen (L x B x H): 387 x 228 x 410 mm

Allgemeine Spezifikationen

- Kabelaufwicklung
- Anti-Rutsch-FüÙe
- Transparenter Wasserbehälter
- Beleuchteter Ein-/Ausschalter
- Abnehmbarer Filterhalter
- Tropf-Stopp
- Spülmaschinenfeste Teile

- Aromakanne
- Automatische Abschaltung

Zubehör

- Kaffeekanne: HD7695 (Schwarz)

Technische Daten

- Leistung: 1000 W
- Spannung: 220 - 240 V
- Frequenz: 50/60 Hz
- Brühdauer: <10 Minute(n)
- Kabellänge: 88 cm
- Kapazität: 1,2 l



Ausstellungsdatum
2014-08-08

Version: 10.0.1

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com