



Philips Intense  
Kaffeemaschine mit  
AromaSelect

- Mit Thermo-Kanne
- Schwarz und Metall

HD7697/90

## Ganz nach Ihrem Geschmack

Zubereitung von mildem bis aromatischem Kaffee mit AromaSelect

Dank der patentierten AromaSelect-Technologie können Sie sehen, wie das Wasser durch das Kaffeebett fließt: eine hohe Einstellung der Wasserverteilung sorgt für einen weichen, milden Geschmack, während eine niedrige Einstellung der Wasserverteilung einen starken, intensiven Geschmack bietet.

### **Wunderbarer Geschmack und leckeres Aroma**

- Stellen Sie die Intensität Ihres Kaffees von mild bis stark ein.
- Bruchsichere Thermo-Kanne aus Edelstahl

### **Einfache Handhabung**

- Tropf-Stopp-Funktion zum beliebigen Unterbrechen des Brühvorgangs
- Abnehmbarer Wasserbehälter
- Abnehmbarer Filterhalter
- Automatische Abschaltung
- Calc-Clean-Einstellung für eine optimale Entkalkung

**PHILIPS**

## Besonderheiten

### AromaSelect



Dank der patentierten AromaSelect-Technologie können Sie sehen, wie das Wasser durch das Kaffeebett fließt: eine hohe Einstellung der Wasserverteilung sorgt für einen weichen, milden Geschmack, während eine niedrige Einstellung der Wasserverteilung einen starken, intensiven Geschmack bietet.

### Tropf-Stopp



Tropf-Stopp, zur Unterbrechung des Brühvorgangs, wenn Sie eine Tasse Kaffee einschenken möchten

### Thermo-Kanne

Die unzerbrechliche Thermo-Kanne aus Edelstahl dieser Philips Kaffeemaschine erhält für Stunden die optimale Temperatur sowie das Aroma.

### Abnehmbarer Wasserbehälter



Der abnehmbare Wasserbehälter Ihrer Kaffeemaschine ist leicht zu reinigen und nachzufüllen.

### Automatische Abschaltung



Haben Sie vergessen, Ihre Kaffeemaschine auszuschalten? Keine Sorge! Nach der Kaffeezubereitung schaltet sich die Kaffeemaschine automatisch ab, um Energie zu sparen.

## Daten

### Designspezifikationen

- Gewicht des Gerätes: 2,241 kg
- Abmessungen (L x B x H): 387 x 228 x 424 mm

### Allgemeine Spezifikationen

- Kabelaufwicklung
- Anti-Rutsch-Füße
- Transparenter Wasserbehälter
- Beleuchteter Ein-/Ausschalter
- Abnehmbarer Filterhalter
- Tropf-Stopp
- Spülmaschinenfeste Teile
- Aromakanne
- Automatische Abschaltung

### Zubehör

- Kaffeekanne: HD7697 (Thermo)

### Technische Daten

- Leistung: 1000 W
- Spannung: 220 - 240 V
- Frequenz: 50/60 Hz
- Brühdauer: <10 Minute(n)
- Kabellänge: 88 cm
- Kapazität: 1,2 l

