



Philips Viva Collection  
Wasserkocher

**1,5 Liter**  
2200 W  
Mit Glaskanne



HD9340/00

## Besonders widerstandsfähiges, langlebiges Glas

Der erste Wasserkocher aus einer Kombination von Glas und Edelstahlmaterialien von Philips ist besonders robust und langlebig. Dank der Tassenanzeige können Sie genau so viel zubereiten, wie viel Sie benötigen, und tragen so zum Umweltschutz bei.

### **Einfache Handhabung**

- Kontrollanzeige leuchtet bei eingeschaltetem Wasserkocher
- Kabelaufwicklung für einf. Aufbewahrung
- Kabellose 360°-Pirouettenbasis für komfortables Anheben und Abstellen.
- Klappdeckel mit Entriegelungstaste zum einfachen Füllen und Reinigen
- Dank der Ein-Tassen-Anzeige kochen Sie nur so viel Wasser wie nötig.

### **Kochend heißes Wasser in Sekundenschnelle und einfaches Reinigen**

- Anti-Kalk-Filter für sauberes Wasser
- Flaches Heizelement für schnelles Kochen und einfache Reinigung

### **Sichere Anwendung**

- Mehrstufiges Sicherheitssystem

### **Robust und langlebig**

- SCHOTT DURAN®-Glas, hergestellt in Deutschland, perfekt zum Kochen

# PHILIPS

Wasserkocher  
1,5 Liter 2200 W, Mit Glaskanne

## Besonderheiten

### Anti-Kalk-Filter

Anti-Kalk-Filter für sauberes Wasser und einen sauberen Wasserkocher.

### Kabelaufwicklung für einf. Aufbewahrung



Das Kabel kann um die Basis gewickelt werden; so findet der Wasserkocher einfach in Ihrer Küche Platz.

### Kontrollanzeige

Eine elegante integrierte Anzeige im Ein-/Ausschalter leuchtet, wenn der Wasserkocher eingeschaltet ist.

### Flaches Heizelement



Das Element aus Edelstahl liefert kochend heißes Wasser in Sekundenschnelle und ist ganz einfach zu reinigen.

### Ein-Tassen-Anzeige



So kochen Sie nie mehr zu viel Wasser auf, sparen Energie und Wasser und schonen die Umwelt.

### Kabellose 360°-Pirouettenbasis



Kabellose 360°-Pirouettenbasis für komfortables Anheben und Abstellen.

HD9340/00

### Klapptopf mit Entriegelungstaste



Klapptopf mit Entriegelungstaste zum einfachen Füllen und Reinigen, der jeglichen Kontakt mit Dampf verhindert.

### SCHOTT DURAN®-Glas



Die Außenwand des Wasserkochers besteht aus speziellem Glas von SCHOTT DURAN® aus Deutschland, das besonders robust, langlebig und für Anwendungen mit hohen Temperaturen wie Kochen geeignet ist.

### Mehrstufiges Sicherheitssystem

Mehrstufiges Sicherheitssystem zur Vermeidung von Kurzschlüssen mit Trockenschutz zur automatischen Abschaltung, wenn das Wasser kocht oder der Wasserkocher von der Basis genommen wird.

# Daten

## Designspezifikationen

- Farbe(n): Schwarzweiß
- Heizelement: Edelstahl
- Material Schalter: Polypropylen (PP)

## Allgemeine Spezifikationen

- Kabellos
- Anti-Rutsch-Füße
- Ergonomischer Griff
- Weit aufklappbarer Deckel
- Kabelaufwicklung
- Automatische Abschaltung
- Trockengehschutz
- 360°-Gerätefuß
- Flaches Heizelement

## Zubehör

- Filter: Ausgießfilter

## Technische Daten

- Kapazität: 1,5 l
- Kabellänge: 0,75 m
- Frequenz: 50/60 Hz
- Leistung: 1850 - 2200 W
- Spannung: 220 bis 240 V

## Service

- 2 Jahre weltweite Garantie



Ausstellungsdatum  
2014-11-06

Version: 1.0.1

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung  
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von  
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)