



Philips Performer Expert
Staubsauger mit Beutel und
AirflowMax-Technologie

Energieeffizienzklasse A

AirflowMax-Technologie
TriActiveMax-Düse
Premium, Allergy+



FC8728/09

Volle Leistung

Weniger Energieverbrauch

Der neue Philips Performer Expert liefert dank AirflowMax-Technologie und einzigartiger, für beste Ergebnisse bei der Staubaufnahme entwickelter TriActiveMax-Düse auf allen Böden die höchste Leistung bei der Staubaufnahme*. Großartige Reinigungsergebnisse, auch wenn sich der Beutel füllt!

Hervorragende Reinigungsergebnisse

- Energieeffizienzklasse A
- Revolutionäre AirflowMax-Technologie für extreme Saugleistung
- Energieeffizienter Motor für leistungsstarke Ergebnisse
- Neue TriActiveMax-Düse mit 3-in-1 Reinigungsvorgängen maximiert Staubaufnahme

Optimaler Komfort

- 5 l Staubaufnahmekapazität für längeres Reinigen
- DiamondFlex-Düse lässt sich um 180° drehen
- SmartLock-Anschluss für einfache Einstellung bei jedem Reinigungsvorgang
- Große 11 m Reichweite für eine komfortable Reinigung
- Fernbedienung mit Infrarot-Drahtlostechnologie – kein Bücken mehr notwendig
- Reinigungsset für zu Hause, vollständiges Zubehörset


Integriertes Antiallergiesystem

- HEPA13 mit HEPA AirSeal fängt mehr als 99 % Staub
- Allergikerfreundliche Qualität, von ECARF bestätigt

PHILIPS

Besonderheiten

Energieeffizienzklasse A



Dieser Staubsauger wurde speziell dafür entwickelt, um mit der Energieeffizienzklasse A volle Leistung zu erzielen.

AirflowMax-Technologie



Die AirflowMax-Technologie maximiert den Luftstrom, sodass sich der Staubbeutel gleichmäßig entfalten kann – damit Sie eine hohe Saugleistung erhalten, auch wenn sich der Beutel füllt!

Energieeffizienter Motor



Der energieeffiziente Motor wurde dahingehend optimiert, dass weniger Energie verbraucht und mehr Luftstrom generiert wird.

TriActiveMax-Düse



Die TriActiveMax-Düse mit 3-in-1 Reinigungsvorgängen bietet perfekte Bodenhaftung für eine maximale Staubaufnahme. 1) Mit der speziell entworfenen Unterseite wird der Teppich schonend aufgeraut, um tiefliegenden Staub aufzunehmen. 2) Große Teile des Staubs werden über die größere Öffnung an der Vorderseite aufgenommen. 3) Staub und Schmutz werden längsseits gekehrt und von Möbeln und Wänden mit den zwei Seitenbürsten aufgenommen.

DiamondFlex-Düse



Die DiamondFlex-Düse ist ein ideales Werkzeug, um schwer erreichbare Ecken und um Objekte herum zu reinigen. Die Düse hat einen 180°-Drehmechanismus und eine Speicherfunktion, durch die sie automatisch in ihre Ausgangsposition zurückkehrt.

5 l Staubaufnahmekapazität




Die speziell entworfene 5 l Staubkammer ermöglicht Ihnen, Ihren Staubbeutel optimal zu nutzen, damit Sie ihn länger verwenden können.

SmartLock-Anschluss



Mithilfe des einmaligen Philips SmartLock-Anschlusses für die Düsen und das Teleskoprohr können Sie diese Teile leicht während den Reinigens verbinden und trennen. Der SmartLock-Anschluss ermöglicht Ihnen, das Teleskoprohr auf die von Ihnen bevorzugte Höhe einzustellen.

Große Reichweite



Die 11 m Reichweite ermöglicht Ihnen, eine größere Fläche zu reinigen, ohne den Stecker wechseln zu müssen.

Daten

Performance

- Bewertung der Energieeffizienz: A
- Jährlicher Energieverbrauch: 27,8 kWh
- Teppichreinigungsklasse: C
- Hartbodenreinigung – Klasse: B
- Staubemissionsklasse: A
- Geräuschpegel: 78 dB
- Eingangsleistung (IEC): 650 W
- Luftwirbel (max.): 30,2 l/s l/Sek.
- Saugkraft (max.): 16,3 kPa

Design

- Farbe: Chromrot

Filterung

- Staubaufnahmekapazität: 5 l
- Typ des Staubbeutels: S-Bag Ultra Long Performance
- Abluftfilter: HEPA 13
- Motorfilter: Dreischichtiger Mikrofilter
- HEPA-Dichtung

Verwendbarkeit

- Aktionsradius: 11 m

- Kabellänge: 8 m
- Leistungsregelung: Fernbedienung
- Rohrtyp: 2-teiliges Teleskoprohr aus Metall
- Rohranschluss: SmartLock
- Radtyp: Gummi
- Tragegriff: Ober- und Vorderseite
- Staubfüllanzeige

Düsen und Zubehör

- Standarddüse: TriActiveMax-Düse
- Zusatzbürste: DiamondFlex-Düse
- Zubehör: Fugendüse, 2-in-1-Bürste/kleine Düse, Reinigungsset für zu Hause

Nachhaltigkeit

- Verpackung: > 90 % recycelte Materialien
- Bedienungsanleitung: 100 % recyceltes Papier

Gewicht und Abmessungen

- Produktgewicht: 5 kg
- Produktabmessungen (L x B x H):
500 x 310 x 300 mm



Ausstellungsdatum
2015-01-24

Version: 11.2.1

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* im Sortiment von Philips.