



Philips PerfectCare Elite  
Dampfbügelstation

**Bis zu 6,5 Bar Druck**

Dampfstoß von 400 g  
Transportverriegelung  
Abnehmbarer Wassertank für  
1,8 l



GC9620/20

## Schnellste und leistungsstärkste Dampfbügelstation\*

mit dem leichtesten Bügeleisen\*

PerfectCare Elite ist die beste und effizienteste Dampfbügelstation von Philips. Mit der Optimal TEMP-Technologie können Sie jetzt alle Stoffe von Jeans bis Seide bügeln, ohne dass eine Temperatureinstellung erforderlich ist. Garantiert keine Brandflecken auf allen bügelbaren Kleidungsstücken.

### **Sorgenfreies Bügeln, keine Temperatureinstellung erforderlich**

- Höchste Dampfleistung für schnelle Bügelergebnisse\*
- Bügeln Sie von Jeans bis Seide alles ohne Temperatureinstellung
- Die heiße Bügelsohle kann sicher auf dem Bügelbrett abgestellt werden
- Von unabhängigen Textilexperten getestet und bestätigt

### **Schnelles und kraftvolles Bügeln**

- Bis zu 6,5 Bar Druck
- Leichtes Bügeleisen macht das Bügeln einfacher und angenehmer
- Leitungswassergeeignet, während des Bügelns jederzeit auffüllbar
- Unsere beste Bügelsohle
- Regelmäßiges Entkalken Ihres Geräts verlängert seine Lebensdauer
- Energie sparen mit ECO-Einstellung

## Besonderheiten

### Höchste Dampfleistung\*

Die innovative Dampfheit erzeugt besonders leistungsstarken Dampf, der tief in die Kleidung eindringt und so für schnelleres und besseres Bügeln sorgt. Die Dampfleistung kann an Ihre individuellen Anforderungen angepasst werden.


### Optimal TEMP-Technologie

Jetzt können Sie alles von Seide bis Jeans ohne Temperatureinstellung bügeln. Garantiert brandflecklose Kleidungsstücke. Revolutionäre Technologie mit 1) Modernem Smart Control-Prozessor, der die Temperatur der Bügelsohle präzise steuert 2) Besonders leistungsstarker Multi-Zyklonkammer, die für einen kraftvollen, konsistenten Dampfstoß über ein ultraleichtes Bügeleisen und somit für schnelles und einfaches Bügeln sorgt.

### Sicheres Abstellen

Die innovative Philips Optimal TEMP-Technologie garantiert brandflecklose Kleidungsstücke. Während des Bügelns müssen Sie das Bügeleisen nicht wieder auf die Basisstation stellen, lassen Sie die heiße Bügelsohle einfach direkt auf der Kleidung oder dem Bügelbrettbezug aus Baumwolle, ohne dass Sie zusätzliches Abstellzubehör benötigen. Weder Ihre bügelbaren Kleidungsstücke noch das Bügelbrett werden beschädigt. Dies erleichtert Ihnen das Bügeln und reduziert die Bewegungen im Handgelenk.

### Getestet und bestätigt:



Dieses Bügeleisen wurde von unabhängigen Textilinstituten wie DWI, IWTO und Woolmark getestet, die seine hervorragende Bügelleistung bestätigt haben. Das Woolmark Apparel Care-Programm hilft Kunden, hochwertige Produkte für die Wäschepflege zu

identifizieren, die von der Woolmark Company für die Verwendung auf Wollprodukten zugelassen wurden. Philips mit seiner exklusiven Optimal TEMP-Technologie ist bisher die einzige Marke, die mit dem Gold-Standard von Woolmark zertifiziert wurde. Sie können sich sicher sein, dass die von Woolmark zugelassenen Apparel Care-Produkte sich ideal für alle Kleidungsstücke aus Wolle eignen.

### Bis zu 6,5 Bar Druck



Mehr Dampf für schnelles Bügeln. Es wird besonders leistungsstarker Dampf erzeugt, der tief in die Kleidung eindringt und so ein schnelles und einfaches Bügeln ermöglicht. Der Dampfdruck kann an Ihre individuellen Anforderungen angepasst werden.

### Komfortabel in der Handhabung



Das Bügeleisen Ihrer Dampfbügelstation verfügt über das ideale Gewicht: Es ist leicht und komfortabel in der Handhabung. Es gleitet sanft über Ihre Kleidung, entfernt die hartnäckigsten Falten in kürzester Zeit und schont Ihr Handgelenk. Vertikales Bügeln ist zudem sehr leicht und wirkungsvoll. Sie können jetzt ganz bequem und effektiv in

vertikaler Position Falten aus Ihren empfindlichen Stoffen, wie Jacken, Kleidern und sogar schwer zu bügelnden Kleidungsstücken mit Bundfalten, Zierelementen, Knöpfen usw. entfernen.

### Leitungswasser jederzeit auffüllbar



Die Dampfbügelstation wurde für die Verwendung von Leitungswasser entwickelt. Wenn beim Bügeln das Wasser ausgeht, können Sie den Tank einfach während des Bügelns auffüllen, ohne warten und das Gerät ausschalten zu müssen.



### Das "Grüne Logo" von Philips

Philips Produkte mit dem "Grünen Logo" können Kosten, Energieverbrauch und CO<sub>2</sub>-Ausstoß senken. Wie? Diese Produkte sorgen für eine deutliche Verbesserung des Klimaschutzes auf mindestens einem der grünen Schwerpunktgebiete von Philips: Energieeffizienz, Verpackung, gefährliche Substanzen, Gewicht, Recycling und Entsorgung sowie lebenslange Verlässlichkeit.

## Daten

### Schnelles und effektives Glätten

- Bügelsohle: T-ionicGlide
- Optimal TEMP-Technologie
- Sicheres Abstellen
- Silent Steam-Technologie
- Vertikaldampf
- Druck: Bis zu 6,5 Bar
- Variable Dampfeinstellungen
- Steuerung des Dampfausstoßes
- Dampfspitze
- Leistung: 2400 W
- Konstanter Vertikaldampf
- Dampfstoß: 400 g
- Konstante Dampfleistung: 120 g/Min.

### Einfache Bedienung

- Sicher auf allen Stoffen: Auch für feine Stoffe wie Seide
- Fassungsvermögen des Wasserbehälters: 1800 ml
- Befüllen und Entleeren des Wassertanks: Abnehmbarer Wasserbehälter, Extra große Einfüllöffnung
- Jederzeit auffüllbar
- Aufheizzeit: 2 Min.
- Ultraleicht und komfortabel
- Aufbewahrungslösung: Transportverriegelung

- Bewegliches Kabel (Kabelgelenk): Kabel mit 180 Grad Bewegungsfreiheit
- Alarm bei niedrigem Wasserstand
- Kabelaufwicklung: Fach für Kabelaufbewahrung
- Länge des Netzkabels: 1,8 m
- Schlauchaufbewahrung: Fach für Schlauchaufbewahrung
- Schlauchlänge: 1,7 m
- Handgriff zum Öffnen

### Nachhaltigkeit

- ECO-Einstellung
- Energiesparend: 50 % weniger Energieverbrauch
- Garantie: 2 Jahr(e)

### Entkalkung

- Geeignet für Leitungswasser
- Calc Clean-Erinnerung
- Calc Clean-Lösung: Easy De-Calc Plus

### Technische Daten

- Gewicht des Bügeleisens: 0,8 kg
- Verpackungsmaße: 31 x 35 x 51 cm
- Produktabmessungen: 23,3 x 28,5 x 45,3 cm
- Spannung: 220-240 V
- Gewicht des Bügeleisens mit Aufheizsockel: 5,1 kg



Ausstellungsdatum  
2015-02-26

Version: 4.0.1

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Bügeleisengewicht und -dampfstoß (Norm IEC60311), getestet im Vergleich zu den 10 meistverkauften Dampfbügelstationen im Dez. 2014