



Philips PerfectCare Elite
Silence
Dampfbügelstation

Bis zu 7 Bar Druck

Dampfstoß von 430 g
Transportverriegelung
Abnehmbarer Wassertank für
1,8 l



GC9640

Schnellste und leistungsstärkste Dampfbügelstation**

mit dem leichtesten Bügeleisen** und Silent Steam-Technologie

PerfectCare Elite Silence ist die beste Dampfbügelstation von Philips mit Silent Steam-Technologie – leise und doch ausgesprochen leistungsstark. Bügeln Sie alle Stoffe von Jeans bis Seide ohne Temperatureinstellung. Garantiert keine Brandflecken auf allen bügelbaren Kleidungsstücken.

Sorgenfreies Bügeln, keine Temperatureinstellung erforderlich

- Sehr hohe Dampfleistung für schnelle Bügelergebnisse**
- Silent Steam-Technologie: hohe Dampfleistung bei minimalem Geräuschpegel
- Bügeln Sie alles von Jeans bis Seide ohne Temperatureinstellung
- Die heiße Bügelsohle kann sicher auf dem Bügelbrett abgestellt werden
- Von unabhängigen Textilexperten getestet und bestätigt

Schnelles und kraftvolles Bügeln

- Regelmäßiges Entkalken Ihres Geräts verlängert seine Lebensdauer
- Leichtestes Bügeleisen** macht das Bügeln einfacher und angenehmer
- Leitungswassergeeignet, während des Bügelns jederzeit auffüllbar
- Die Funktion zur automatischen Sicherheitsabschaltung
- Unsere beste Bügelsohle
- Bis zu 7 Bar Druck
- Energie sparen mit ECO-Modus



asimpleswitch.com

PHILIPS

Besonderheiten

Easy De-Calc Plus



Besonders lang anhaltende Dampfleistung: Die exklusive Easy De-Calc Plus-Funktion von Philips bietet die perfekte Möglichkeit, um hartes Wasser einzusetzen und dennoch die Lebensdauer Ihrer Dampfbugelstation zu verlängern. Die Easy De-Calc-Anzeige und ein Signalton informieren Sie, wenn Sie eine Reinigung durchführen müssen. Öffnen Sie einfach den Easy De-Calc-Verschluss, wenn Ihr Gerät kalt ist, und sammeln Sie das Wasser mit Schmutz- und Kalkresten in einer Tasse. Bringen Sie den Verschluss wieder an, und schon ist Ihr Gerät wieder einsatzbereit.

Energiesparend



Durch Verwendung des ECO-Modus mit verringerter Dampfmenge können Sie Energie sparen, ohne Kompromisse bei den Bügelergebnissen eingehen zu müssen. Für schnelleres Bügeln schalten Sie auf die Turboeinstellung, bei der mehr Dampf erzeugt wird.

Komfortabel in der Handhabung

Das Bügeleisen Ihrer Dampfbugelstation verfügt über das ideale Gewicht: Es ist leicht und komfortabel in der Handhabung. Es gleitet sanft über Ihre Kleidung, entfernt die hartnäckigsten Falten in kürzester Zeit und

schont Ihr Handgelenk. Vertikales Bügeln ist zudem sehr leicht und wirkungsvoll. Sie können jetzt ganz bequem und effektiv in vertikaler Position Falten aus Ihren empfindlichen Stoffen, wie Jacken, Kleidern und sogar schwer zu bügelnden Kleidungsstücken mit Bundfalten, Zierelementen, Knöpfen usw. entfernen.

Starker Dampfstoß**

Die innovative Dampfheit erzeugt besonders leistungsstarken Dampf, der tief in die Kleidung eindringt und so für schnelleres und besseres Bügeln sorgt. Die Dampfleistung kann an Ihre individuellen Anforderungen angepasst werden.

Optimal TEMP-Technologie

Jetzt können Sie alles von Seide bis Jeans ohne Temperatureinstellung bügeln. Garantiert brandflecklose Kleidungsstücke. Revolutionäre Technologie mit 1) Modernem Smart Control-Prozessor, der die Temperatur der Bügelsohle präzise steuert 2) Besonders leistungsstarker Multi-Zyklonkammer-Dampfheit, die für einen kraftvollen, gleichmäßigen Dampfstoß sorgt, und ein ultraleichtes Bügeleisen für schnelles und einfaches Bügeln.

Leitungswasser jederzeit auffüllbar



Die Dampfbugelstation wurde für die Verwendung von Leitungswasser entwickelt. Wenn beim Bügeln das Wasser ausgeht, können Sie den Tank einfach während des Bügelns auffüllen, ohne warten und das Gerät ausschalten zu müssen.

Sicheres Abstellen



Die innovative Philips Optimal TEMP-Technologie garantiert brandflecklose Kleidungsstücke. Während des Bügelns müssen Sie das Bügeleisen nicht wieder auf die Basisstation stellen, lassen Sie die heiße Bügelsohle einfach direkt auf der Kleidung oder dem Bügelbrettbezug aus Baumwolle, ohne dass Sie zusätzliches Abstellzubehör benötigen. Weder Ihre bügelbaren Kleidungsstücke noch das Bügelbrett werden beschädigt. Dies erleichtert Ihnen das Bügeln und reduziert die Bewegungen im Handgelenk.

Automatische Sicherheitsabschaltung

Die Abschaltautomatik sorgt dafür, dass sich das Gerät abschaltet, wenn es 10 Minuten nicht verwendet worden ist, um Energie zu sparen.



Das "Grüne Logo" von Philips

Philips Produkte mit dem "Grünen Logo" können Kosten, Energieverbrauch und CO₂-Ausstoß senken. Wie? Diese Produkte sorgen für eine deutliche Verbesserung des Klimaschutzes auf mindestens einem der grünen Schwerpunktgebiete von Philips: Energieeffizienz, Verpackung, gefährliche Substanzen, Gewicht, Recycling und Entsorgung sowie lebenslange Verlässlichkeit.

Daten

Schnelles und effektives Glätten

- Optimal TEMP-Technologie
- Silent Steam-Technologie
- Druck: Bis zu 7 Bar
- Konstante Dampfleistung: 130 g/Min.
- Dampfstoß: 430 g
- Bügelsohle: T-ionicGlide
- Sicheres Abstellen
- Variable Dampfeinstellungen
- Vertikaldampf
- Steuerung des Dampfausstoßes
- Dampfspitze
- Leistung: 2400 W
- Konstanter Vertikaldampf

Einfache Bedienung

- Aufheizdauer: 2 Min.
- Jederzeit auffüllbar
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Aufbewahrungslösung: Transportverriegelung
- Alarm bei niedrigem Wasserstand
- Sicher auf allen Stoffen: Auch für feine Stoffe wie Seide
- Fassungsvermögen des Wasserbehälters: 1800 ml
- Befüllen und Entleeren des Wassertanks: Abnehmbarer Wasserbehälter, Extra große

Einfüllöffnung

- Länge des Netzkabels: 1,8 m
- Kabelaufwicklung: Fach für Kabelaufbewahrung
- Schlauchlänge: 1,7 m
- Schlauchaufbewahrung: Fach für Schlauchaufbewahrung
- Ultraleicht und komfortabel
- Bewegliches Kabel (Kabelgelenk): Kabel mit 180 Grad Bewegungsfreiheit
- Handgriff zum Öffnen

Nachhaltigkeit

- Garantie: 2 Jahr(e)
- Energiesparmodus

Entkalkung

- Geeignet für Leitungswasser
- Calc Clean-Erinnerung
- Calc Clean-Lösung: Easy De-Calc Plus

Technische Daten

- Gewicht des Bügeleisens: 0,8 kg
- Gewicht des Bügeleisens mit Aufheizsockel: 5,1 kg
- Produktabmessungen: 23,3 x 28,5 x 45,3 cm
- Verpackungsmaße: 31 x 35 x 51 cm
- Spannung: 220-240 V



Ausstellungsdatum
2015-03-31

Version: 6.0.1

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* **Bügeleisengewicht und -dampfstoß (Norm IEC60311), getestet im Vergleich zu den 10 meistverkauften Dampfbügelstationen im Dez. 2014

**Bei Verwendung des ECO-Modus im Vergleich zum Turbo-Dampfstoß, geprüft gemäß Norm IEC 60311