



SENSEO® Viva Café Kaffeeepadmaschine

- Fkt. zur Einstellung der Kaffeestärke
- Direktstart
- Höhenverst. Kaffeeauslauf, Metall
- Titanium-Schwarz



HD7833/50

Bereiten Sie Ihren SENSEO® Kaffee ganz nach Ihrem Geschmack

ZU

Wählen Sie die Kaffeestärke und den neuen innovativen Look

Mit der Funktion zur Einstellung der Kaffeestärke bei der SENSEO® Viva Café Kaffeeepadmaschine können Sie einfach zwischen zwei Rezepten auswählen: mildem, normalem oder kleinem, starkem Kaffee. Die neue innovative Premium-Ausführung passt hervorragend in Ihre Küche.

Modernes Premium-Design

- Neues, innovatives Design passt hervorragend in Ihre Küche

Immer eine köstliche Tasse Kaffee

- Leckere Crema für Ihren Kaffee als Beweis für die SENSEO® Qualität
- Gerät wird mehr als 10.000 Mal geprüft, um gleichbleibende Qualität sicherzustellen

Kaffeevarianten für jede Gelegenheit

- Große Auswahl an Kaffeemischungen und Geschmacksrichtungen
- Wählen Sie zwischen 2 Rezepten: kleiner, starker Espresso oder milder, normaler Kaffee

Schnelle und einfache Bedienung

- Einzigartige Kaffeemaschine, die 2 Tassen gleichzeitig zubereitet
- Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf für Ihre Lieblingstasse
- Köstlicher Kaffee auf Tastendruck
- Automatische Abschaltung nach 30 Minuten für mehr Sicherheit und geringeren

Senseo®

PHILIPS

Besonderheiten

Innovatives Design

Diese Premium-Kaffeemaschine ist das eleganteste Modell der gesamten SENSEO® Produktpalette und wurde so entwickelt, dass sie perfekt in Ihre Küche passt.

Fkt. zur Einstellung der Kaffeestärke



Bereiten Sie Ihren Lieblingskaffee mit der von Ihnen bevorzugten Kaffeestärke und Geschmacksintensität zu. Mit der Funktion zur Einstellung der Kaffeestärke auf Ihrer SENSEO® können Sie zwischen einem kleinen, starken und einem milden, normalen Kaffee wählen.

Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf



Sie können den Kaffeeauslauf der SENSEO® Kaffeepadmaschine nach oben oder nach unten schieben, sodass Sie jede Ihrer Lieblingstassen verwenden können.

Leckere Crema für Ihren Kaffee



Die feine SENSEO® Kaffeeauswahl und das einzigartige SENSEO® Brühsystem garantieren eine leckere Crema bei jedem Kaffee – der Beweis für besten Geschmack und erstklassige Qualität.

Große Auswahl an Mischungen und Geschmacksrichtungen



SENSEO® bietet Ihnen eine große Auswahl an Kaffeemischungen und Geschmacksrichtungen, jede mit ihrem ausgeprägten Aroma für Ihre persönlichen Vorlieben.

1 oder 2 Tassen gleichzeitig



Genießen Sie mit der SENSEO® Kaffeemaschine eine oder zwei Tassen Ihres köstlichen SENSEO® Kaffees in weniger als einer Minute.

Entkalkungsanzeige



Die Philips Kaffeemaschine zeigt an, wann das Gerät entkalkt werden muss. Regelmäßiges Entkalken mit dem speziell entwickelten SENSEO® Entkalker garantiert optimalen Kaffeegenuss und verhindert Kalkablagerungen.

Automatische Abschaltung



Ihre SENSEO® Kaffeepadmaschine schaltet sich nach 30 Minuten automatisch ab und spart so Energie.

Ein-Tasten-Bedienung



Mit dieser Kaffeepadmaschine können Sie leicht eine oder zwei Tassen Kaffee mit der einfachen Ein-Tasten-Bedienung zubereiten.

Daten

Ursprungsland

- Hergestellt in: Polen

Design und Materialausführung

- Farbe(n): Titanium-Schwarz
- Material Abtropfschale: Metall
- Material Auslauf: Edelstahl

Allgemeine Spezifikationen

- Kaffeestärke-Einstellungen: 2
- Kaffeervielfalt: Zehen
- Tassen gleichzeitig: 2
- Pro Getränk anpassen: Einstellbare Kaffeestärke
- Einfache Reinigung und Wartung:
Entkalkungserinnerung, Spülmaschinenfeste Teile
- Benutzerfreundlichkeit und Komfort:
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf, Automatischer
Standby-Modus, Wasserstandsanzeige

Service

- 2 Jahre weltweite Garantie

Nachhaltigkeit

- Verpackung: > 90 % recycelte Materialien
- Stromverbrauch Brühvorgang: 1450 W
- Stromverbrauch Standby-Modus: 0,36 W

Technische Daten

- Brühzeit einer Tasse: 30 Sek.
- Kapazität Wassertank: 0,9 l
- Kapazität Wassertank: 6 Becher
- Kabellänge: 0,8 m
- Frequenz: 50 - 60 Hz
- Max. Höhe der Tasse: 12 cm
- Leistung: 1450 W
- Pumpendruck: 1 Bar
- Spannung: 220 – 240 V

Gewicht und Abmessungen

- Abmessungen der Verpackung (L x T x H):
380 x 232 x 370 mm
- Produktabmessungen (L x T x H):
190 x 300 x 340 mm
- Produktgewicht: 2,4 kg