



Saeco Intelia Deluxe Kaffeevollautomat

- Integrierter hochwertiger Milchbehälter
- Edelstahl-Design
- 10-stufiges verstellbares Mahlwerk



HD8906/01

Hervorragende Qualität und bewährte Benutzerfreundlichkeit

Zeitloses Design hergestellt in Italien

Saeco präsentiert: Intelia. Ein intelligent entwickeltes Meisterwerk der Technik, das bewährte Qualität, besonders hohem Komfort und köstlichen Kaffee bietet. Die Intelia in ihrem zeitlosen Gehäuse aus Edelstahl steht für italienische Handwerkskunst.

Fortschrittliche Technologie, entwickelt für perfekten Kaffee

- Erhalten Sie maximales Aroma mit dem Mahlwerk aus 100 % Keramik
- Köstlicher heißer Cappuccino und Milchschaum auf Knopfdruck
- Genießen Sie heißen Kaffee in kürzester Zeit dank des schnell aufheizenden Boilers

Eine Vielfalt an Kaffee genau nach Ihrem Geschmack

- Stimmen Sie die Aromafacetten des Kaffees mit 10 Mahlgradeinstellungen ab
- Eine Vielzahl an Kaffeespezialitäten auf Knopfdruck
- Die Auswahl der Kaffeestärke merkt sich genau, wie stark Sie es mögen
- Koffeinfrei mit gleichem Genuss dank Pulver-Option

Komfortable Handhabung gehört einfach dazu

- Reinigen Sie den Behälter nach jedem Gebrauch mit der Schnellreinigungsfunktion
- Klassisches Edelstahl-Design
- Intelligentes Design für zusätzlichen Komfort
- 5000 Tassen Kaffee* ohne Entkalken mit AquaClean Filter

PHILIPS

Saeco is a trademark of the Philips Group

 **Saeco**



Besonderheiten

Mahlwerk aus 100 % Keramik



Das robuste Mahlwerk aus 100 % Keramik garantiert über Jahre hinweg Momente puren Kaffeegenusses. Das Keramikmaterial erzeugt den idealen Mahlgrad, wodurch das Wasser dauerhaft durchfließen kann, und Sie so den reinen Geschmack der Bohnen erhalten. Und im Gegensatz zu anderen "normalen Mahlwerken", verhindert das Keramikmaterial, dass der Kaffee überhitzt wird und verbrannt schmeckt.

Cappuccino und mehr auf Knopfdruck



Krönen Sie jede Tasse Kaffee mit cremigem Milchschaum, der die Geschmacksknospen verwöhnt. Der Milchbehälter schäumt die Milch zweimal auf und gibt den cremigen Schaum mit genau der richtigen Temperatur in Ihre Tasse. Der Behälter kann auch bequem im

Kühlschrank aufbewahrt werden, er ist spülmaschinenfest und sehr hygienisch.

Schnell aufheizender Boiler



Wenn Zeit eine wichtige Rolle spielt, können Sie den perfekten Espresso und Cappuccino dank des schnell aufheizenden Boilers ohne Wartezeit zubereiten. Das Geheimnis liegt in seinem Gehäuse aus leichtem Aluminium und Edelstahl, das schnell hohe Temperaturen erreichen kann.

10-stufiges verstellbares Mahlwerk



Wenn es um die Feinheit des Mahlgrads geht, wird Sie diese Maschine niemals enttäuschen. Verschiedene Kaffeemischungen erfordern unterschiedliche Stufen der Granularität, um ihren vollen Geschmack zu entfalten. Die Mahlgranularität dieser Maschine verfügt über zehn verschiedene Einstellungen – von der

feinsten für einen vollmundigen Espresso bis zur gröbsten für einen leichteren Kaffee.

Mischen Sie Ihren Kaffee ganz nach Ihrem Geschmack



Wählen Sie die ideale Stärke aus 5 verschiedenen Einstellungen, und stellen Sie die Wassermenge und Temperatur ein. Mit der Memo-Funktion können Sie ganz einfach die gewünschte Kaffeemenge für jedes Getränk speichern. Jede Tasse ist dann in Zukunft genau nach Ihrem Geschmack. Sie müssen die Maschine nie mehr daran erinnern – im Gegensatz zu Ihrem lokalen Barista.

Kaffee auf Tastendruck



Von Espresso bis Cappuccino gibt es eine Auswahl an Möglichkeiten, die nur darauf warten, Ihre Lust auf Kaffee zu stillen. Egal ob am Morgen oder als Leckerei nach dem Abendessen, es gibt eine Geschmacksrichtung für jede Tageszeit – auf Knopfdruck.

Daten

Technische Daten

- Leistung: 1850 W

Ursprungsland

- Hergestellt in: Italien

Allgemeine Spezifikationen

- Einfache Reinigung und Wartung: Herausnehmbare Brühgruppe, Automatischer Spülvorgang
- Benutzerfreundlichkeit und Komfort: Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf, Automatischer Standby-Modus, Abnehmbarer Wassertank
- Spezielle Funktionen: Keramikmahlwerk, Option für heißes Wasser, Integrierter Behälter, Vorbrühen, Pulver-Option
- Art des Behälters: Hochwertiger Behälter
- Pro Getränk anpassen: Einstellbare Kaffeestärke, Einstellbare Kaffeemenge pro Tasse, Einstellbare

Temperatur

Ersatzteil

- Funktioniert mit den Produkttypen: CA6903

Nachhaltigkeit

- ECO-Einstellung
- Verpackung: > 90 % recycelte Materialien
- Bedienungsanleitung: 100 % recyceltes Papier

Gewicht und Abmessungen

- Produktabmessungen (L x T x H): 256 x 340 x 444 mm
- Produktgewicht: 8,9 kg

Design

- Farbe: Edelstahl

Ausstellungsdatum
2015-07-15

Version: 4.15.1

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Basierend auf 0,1 l Tassen und 8 Mal Austauschen des Filters wie durch die Maschine angegeben. Die Entkalkungsanzeige wird für 8 Filter automatisch deaktiviert. Die Maschine aktiviert nach 8 Filtern den Entkalkungsvorgang wieder.