



Philips Daily
Collection
Kaffeemaschine

- Mit Glaskanne
- Mit Timer
- Burgunderrot, Metall

HD7459/31



Einfach köstlicher Kaffee

Mit AromaSwirl für besten Geschmack

Die Philips Daily Kaffeemaschine versorgt Sie mit aromatischem Kaffee dank AromaSwirl, durch das der Kaffee optimal in der ganzen Kanne zirkulieren kann. Der programmierbare Timer ermöglicht es Ihnen, mit dem Duft frisch gebrühten Kaffees wach zu werden.

Wunderbarer Geschmack und leckeres Aroma

- Aroma Swirl für optimale Verteilung des Aromas

Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten

- Lassen Sie sich am Morgen vom frischen Kaffeeduft wecken – dank des integrierten Timers.

Einfache Handhabung

- Tropf-Stopp-Funktion zum beliebigen Unterbrechen des Brühvorgangs
- Innovative Wasserstandsanzeige
- Spülmaschinenfeste Teile für einfache Reinigung
- Automatische Abschaltung nach 30 Minuten

PHILIPS

Besonderheiten

Tropf-Stopp



Tropf-Stopp, zur Unterbrechung des Brühvorgangs, wenn Sie eine Tasse Kaffee einschenken möchten

Vorab einstellbare Zeitschaltuhr



Die Philips Kaffeemaschine hat einen integrierten Timer. Bereiten Sie einfach Ihre Kaffeemaschine vor, stellen Sie die Zeit ein, und lassen Sie sich vom frischen Kaffeeduft wecken.

Wasserstandsanzeige



Dank der von Philips entwickelten, innovativen Wasserstandsanzeige können Sie problemlos sehen,

wie viele Tassen Sie in den Wasserbehälter gegossen haben.

Spülmaschinenfeste Teile



Alle Teile dieser Philips Kaffeemaschine sind spülmaschinenfest für eine einfache Reinigung.

Automatische Abschaltung (30 Min.)



Haben Sie vergessen, Ihre Kaffeemaschine auszuschalten? Keine Sorge! 30 Minuten nach der Zubereitung von Kaffee schaltet sich die Kaffeemaschine automatisch ab, um Energie zu sparen.

Daten

Ihr Filterkaffee auf Ihre Art

- Vorab einstellbare Zeitschaltuhr
- Automatische Abschaltung

Guter Filterkaffee einfach zubereitet

- Wasserstandsanzeige
- Abnehmbarer Filterhalter
- Spülmaschinenfeste Teile
- Tropf-Stopp

Technische Daten

- Leistung: 1000 W
- Spannung: 220 – 240 V
- Frequenz: 50/60 Hz
- Kabellänge: 85 cm
- Brühdauer: 10 Minute(n)
- Kaffeekannentyp: Aromakanne aus Glas

Gewicht und Abmessungen

- Verpackungsabmessungen (L x T x H): 299 x 260 x 380 mm
- Produktgewicht: 1,42 kg
- Produktabmessungen (L x T x H): 240 x 210 x 320 mm
- Verpackungsgewicht: 0,52 kg
- Fassungsvermögen des Wasserbehälters: 1,2 l
- Maximale Kapazität in Kaffeetassen: 10 bis 15 Tassen

Ursprungsland

- Hergestellt in: China

Design

- Farbe: Burgunderrot, Metall
- Material Gehäuse: Kunststoff und Edelstahl



Ausstellungsdatum
2015-08-04

Version: 2.1.1

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com