



Philips 3000 series  
Kaffevollautomat

Bereitet 3 Kaffeespezialitäten zu  
Klassischer Milchaufschäumer  
Schwarz



HD8827/01



Leckerer Kaffee aus frischen Bohnen – auf Knopfdruck

Mit großer Kapazität in kompaktem Design

Mit der Philips 3000 Serie mit großer Kapazität und kompaktem Design genießen Sie Espresso und Kaffee aus frischen Bohnen auf Knopfdruck. Dank klassischem Milchaufschäumer erhalten Sie innerhalb kürzester Zeit großartigen Cappuccino.

#### Echtes Erlebnis frischen Kaffees

- Heißer Espresso und Kaffee auf Tastendruck
- Köstlicher Milchschaum dank klassischem Milchaufschäumer
- Robustes Mahlwerk aus Keramik für lang anhaltende Qualität
- Heißer Kaffee ab der ersten Tasse dank schnell aufheizendem Boiler

#### Kaffee für jede Gelegenheit

- Kräftigeres Aroma mit der AROMA PLUS-Funktion
- Speichern Sie Ihre bevorzugte Menge mit der MEMO-Funktion
- Anpassbare Mahlwerkeinstellungen für jeden Geschmack

#### Ihr Kaffeemoment – ganz mühelos

- Hohe Kapazität und kompaktes Design
- Passend für Ihre Tasse dank des verstellbaren Kaffeeauslaufs
- Einfache Bedienung Ihrer Maschine über die intuitive Benutzeroberfläche
- Herausnehmbare Brühgruppe für hohe Hygiene
- Automatischer Reinigungszyklus und Entkalkungsprogramm

**PHILIPS**

## Besonderheiten

### Getränke mit einem Tastendruck




Sie können einen perfekt zubereiteten Espresso und Kaffee aus frisch gemahlene Bohnen direkt aus der Tasse genießen. Stellen Sie einfach eine Tasse unter den Auslauf, drücken Sie eine Taste, und warten Sie einige Sekunden lang. Dank Zweifachfunktion können Sie auch zwei Tassen Kaffee gleichzeitig zubereiten.

### Klassischer Milchaufschäumer




Der klassische Milchaufschäumer, den Baristas auch Pannarello nennen, verteilt Dampf, mit dem Sie problemlos cremigen Milchschaum für Ihren Cappuccino zubereiten können. Entdecken Sie den Barista in sich, während Sie köstliche Milchspezialitäten auf traditionelle Art zubereiten!

### Mahlwerk aus 100 % Keramik




Keramik sorgt für dauerhafte Leistung und leisen Betrieb, ohne dass sich das Material abnutzt. Dies bedeutet, dass Sie immer frisch gemahlene Kaffee wie beim ersten Mal genießen können. So erhalten Sie für mehr als 15.000 Tassen das Beste aus Ihren Bohnen.

### Schnell aufheizender Durchlauferhitzer



Verabschieden Sie sich von lauwarmem Kaffee. Der schnell aufheizende Boiler sorgt in kürzester Zeit für heißen Kaffee oder Cappuccino ab der ersten Tasse.

### Aroma Plus-Funktion



Sind Sie in der Stimmung für einen stärkeren Kaffee? Drücken Sie die Aroma Plus-Taste, und


genießen Sie im Handumdrehen einen stärkeren Espresso, Kaffee und Cappuccino. Die Maschine erhöht die Menge des gemahlene Kaffees, damit Sie mit köstlichem Kaffee den richtigen Koffein-Kick bekommen.

### MEMO-Funktion



Dank unserer Memo-Funktion wird Ihr Kaffee immer nach Ihren persönlichen Vorlieben gebrüht. Die Funktion ermöglicht es Ihnen, die Menge für Ihre Tasse Kaffee oder Cappuccino anzupassen und zu speichern. Somit weiß Ihre Maschine genau, wie Sie Ihren Kaffee und Cappuccino bevorzugen.

### Regulierbare Mahleinstellungen



Sie können die Granularität des Mahlwerks auf 5 verschiedene Stufen einstellen. Wählen Sie den feinsten Mahlvorgang für einen vollmundigen Espresso bis hin zum gröbsten für einen leichteren Kaffee, je nach Ihrem bevorzugten Geschmack.

# Daten

## Nachhaltigkeit

- Stromverbrauch Brühvorgang: 1850 W

## Design

- Farbe: Schwarz

## Ausführung

- Material des Durchlauferhitzers: Edelstahl (Inox)
- Gehäusematerial: Kunststoff

## Ursprungsland

- Hergestellt in: Rumänien

## Allgemeine Spezifikationen

- Kaffeespezialitäten: Espresso, Espresso Lungo und Kaffee
- Kompatible Kaffeezubereitung: Ganze Kaffeebohnen, Kaffeepulver
- Tassen gleichzeitig: 2
- Einfache Reinigung und Wartung: Herausnehmbare Brühgruppe
- Benutzerfreundlichkeit und Komfort: Abnehmbarer Wasserbehälter
- Spezielle Funktionen: Manueller Milchaufschäumer

Pannarello, Keramikmahlwerk, Option für heißes Wasser, Vorbrühen

## Service

- 2 Jahre Garantie

## Technische Daten

- Fassungsvermögen des Kaffeebohnenbehälters: 250 g
- Fassungsvermögen des Kaffeesatzbehälters: 15 Portionen
- Kapazität Wassertank: 1,8 l
- Kabellänge: 0,8 m
- Frequenz: 50 Hz
- Max. Höhe der Tasse: 152 mm
- Spannung: 230 V
- Pumpendruck: 15 Bar

## Gewicht und Abmessungen

- Produktabmessungen (B x T x H): 215 x 429 x 330 mm
- Produktgewicht: 7,2 kg



Ausstellungsdatum  
2016-02-12

Version: 1.4.1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)