



**Philips Beardtrimmer
series 7000
Bartschneider**

Präzise Einstellungen, 0,5 mm
Metallklingen
75 Min. Akkubetrieb/1 Std.
Ladezeit
Erfasst bis zu 90 % abgeschnitt.
Haare*



BT7210/15

Vakuum-Bartschneider für mehr Sauberkeit

Integriertes Vakuum-System fängt bis zu 90 % der abgeschnittenen Haare auf*

Sie können Ihren Bart, Schnurrbart und Ihre Koteletten mit diesem Bartschneider trimmen, ohne dabei für Unordnung zu sorgen. Das leistungsstarke Vakuum-System fängt die abgeschnittenen Haare sofort auf und sorgt so für eine saubere Anwendung.

Vacuum-System

- Mehr Sauberkeit dank integriertem Vakuum-System garantiert

Gleichmäßiges Ergebnis beim Trimmen

- Richtet die Haare auf und führt sie zur Klinge für ein müheloses gleichmäßiges Trimmen
- Doppelt geschärfte Edelstahlklingen für schnelles Trimmen
- Präzisionstrimmer und Kammaufsatz zur Anwendung an schwer erreichbaren Stellen

Einfache Bedienung

- 20 einstellbare Schnittlängen, 0,5 - 10mm mit 0,5 mm präzisiertem Abstand
- Nach 1 Stunde Ladung 75 Minuten Betriebszeit oder Verwendung mit Kabel
- Leeren Sie die Kammer, und spülen Sie die Klingen unter fließendem Wasser ab.
- Zeigt auf einen Blick den Akkustatus des Trimmers an
- 2 Jahre Garantie, weltweite Spannungsanpassung, kein Ölen erforderlich

PHILIPS

Bartschneider

Präzise Einstellungen, 0,5 mm Metallklingen, 75 Min. Akkubetrieb/1 Std. Ladezeit, Erfasst bis zu 90 % abgeschnitt. Haare*

Besonderheiten

Integriertes Vacuum-System

Sie können Ihren Bart, Schnurrbart und Ihre Koteletten mit diesem Bartschneider trimmen, ohne dabei für Unordnung zu sorgen. Das leistungsstarke Vakuum-System fängt die abgeschnittenen Haare sofort auf und sorgt so für eine saubere Anwendung.

Mit Lift & Trim-System



Trimmen Sie Ihren Bart in einem schnellen Zug. Unser innovatives Lift & Trim-System richtet die Haare auf und führt sie zu den doppelt geschärften Edelstahlklingen. Das Ergebnis ist ein gleichmäßiger Drei-Tage-Bart. Oder trimmen Sie in nur einem Zug.

Doppelt geschärfte Klingen



Die starken Edelstahlklingen sind doppelt geschärft und haben eine lange Lebensdauer, um selbst dickes Haar zu schneiden. Sie schärfen sich selbst, in dem sie beim Trimmen leicht aneinander reiben.

20 einstellbare Schnittlängen



Um Ihre bevorzugte Schnittlänge auszuwählen, drehen Sie einfach das Zoom-Rad am Griff, bis die gewünschte Länge von 0,5 - 10mm mit 0,5mm präzisen Abständen angezeigt wird. Ihre gewählte Länge wird jetzt fest eingestellt für gleichmäßiges Trimmen.

Mit Kabel oder kabellos einsetzbar



Laden Sie Ihren Bartschneider eine Stunde lang auf, um ihn 75 Minuten lang ohne Kabel zu verwenden. Wenn Sie mehr Energie während des Trimmens benötigen, können Sie den Bartschneider einfach an die Steckdose anschließen. Dieser Bartschneider wurde für den Betrieb sowohl mit als auch ohne Kabel entwickelt.

Akkuanzeige



Die Akkuanzeige zeigt an, wenn der Trimmer aufgeladen ist, aufgeladen wird oder wenn er an das Stromnetz angeschlossen werden muss.

BT7210/15

Präzisionstrimmen



Wenn Sie fertig sind, setzen Sie einfach diesen Präzisionstrimmer auf, um Ihr Styling an den Kanten zu definieren. Oder trimmen Sie Ihren Schnurrbart, indem Sie den Präzisionskamm auf den Trimmer setzen.

Leicht zu reinigen



Sobald Sie fertig sind, spülen Sie einfach die Klingen und den Kammaufsatz unter fließendem Wasser ab, leeren Sie die Haarauffangkammer, und entfernen Sie lose Haare mit der Reinigungsbürste für dauerhafte Leistung.

Langlebigkeit



Dieser Philips Trimmer verfügt über eine 2-Jahres-Garantie: Unsere Pflegeprodukte für Männer sind äußerst langlebig. Sie müssen Ihr Gerät nie ölen, und es verfügt über eine automatische Spannungsanpassung.

Bartschneider

Präzise Einstellungen, 0,5 mm Metallklingen, 75 Min. Akkubetrieb/1 Std. Ladezeit, Erfasst bis zu 90 % abgeschnitt. Haare*

Daten

Schneidesystem

- Präzision (Größe der Schnittstufen): 0,5 mm
- Verfügbare Schnittlängen: 0,5 mm bis 10 mm
- Schneideeinheit: Edelstahlklingen

Der richtige Look für jede Gelegenheit

- Anzahl der Schnittlängen: 20 verfügbare Schnittlängen

Zubehör

- Präzisionstrimmer
- Kamm: 3 mm Detailkammaufsatz
- Wartung und Pflege: Reinigungsbürste

Benutzerfreundlich

- Einstellring: Einfaches Einstellen der Schnittlängen

- Anzeige: Akkuanzeige
- Pflege: Abwaschbare Aufsätze
- Betrieb: Betrieb mit und ohne Kabel

Design

- Farbe: Silber

Leistung

- Batterietyp: Li-Ionen
- Betriebsdauer: 75 Minuten
- Ladezeit: Vollständig geladen in 1 Stunde
- Automatische Spannungsanpassung: 100-240 V

Service

- 2 Jahre Garantie
- Kein Öl notwendig

BT7210/15



Ausstellungsdatum
2016-03-01

Version: 1.2.1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* In Laborumgebung auf Haarmatten getestet