



**Philips Beardtrimmer  
series 7000  
Bartschneider**

Präzise Einstellungen, 0,5 mm  
Metallklingen  
80 Min. Akkubetrieb/1 Std.  
Ladezeit  
Erfasst bis zu 90 % abgeschnitt.  
Haare\*



**BT7220/15**

## Vakuum-Bartschneider für ein sauberes Ergebnis

Integriertes Vakuum-System fängt bis zu 90 % der abgeschnittenen Haare\* auf

Sie können Ihren Bart, Schnurrbart und Ihre Koteletten mit diesem Bartschneider trimmen, ohne dabei für Unordnung zu sorgen. Das leistungsstarke Vakuum-System fängt die abgeschnittenen Haare sofort auf und sorgt so für eine saubere Anwendung.

### **Vakuum-System**

- Mehr Sauberkeit dank integriertem Vakuum-System garantiert

### **Gleichmäßiges Ergebnis beim Trimmen**

- Richtet die Haare auf und führt sie zur Klinge für ein müheloses gleichmäßiges Trimmen
- Doppelt geschärfte Edelstahlklingen für schnelles Trimmen
- Präzisionstrimmer und Detailkammaufsatz zur Anwendung an schwer erreichbaren Stellen

### **Einfache Bedienung**

- 20 einstellbare Schnittlängen, 0,5 - 10mm mit 0,5 mm präzisem Abstand
- 80 Minuten Betriebszeit nach 1 Stunde Ladung oder Verwendung mit Kabel
- LED-Anzeige zeigt Ihre Längeneinstellung an
- Zeigt auf einen Blick den Akkustatus des Trimmers an
- Leeren Sie die Kammer, und spülen Sie die Klingen unter fließendem Wasser ab.
- 2 Jahre Garantie, weltweite Spannungsanpassung, kein Ölen erforderlich

# PHILIPS

## Bartschneider

Präzise Einstellungen, 0,5 mm Metallklingen, 80 Min. Akkubetrieb/1 Std. Ladezeit, Erfasst bis zu 90 % abgeschnitt. Haare\*

# Besonderheiten

### Integriertes Vakuum-System

Sie können Ihren Bart, Schnurrbart und Ihre Koteletten mit diesem Bartschneider trimmen, ohne dabei für Unordnung zu sorgen. Das leistungsstarke Vakuum-System fängt die abgeschnittenen Haare sofort auf und sorgt so für eine saubere Anwendung.

### Mit Lift & Trim-System



Trimmen Sie Ihren Bart in einem schnellen Zug. Unser innovatives Lift & Trim-System richtet die Haare auf und führt sie zu den doppelt geschärften Edelstahlklingen. Das Ergebnis ist ein gleichmäßiger Drei-Tage-Bart in nur einem Zug.

### Doppelt geschärfte Klingen



Die starken Edelstahlklingen sind doppelt geschärft und haben eine lange Lebensdauer, um selbst dickes Haar zu schneiden. Sie schärfen sich selbst, in dem sie beim Trimmen leicht aneinander reiben.

### 20 einstellbare Schnittlängen



Um Ihre bevorzugte Schnittlänge auszuwählen, drehen Sie einfach das ZoomWheel am Griff, bis die gewünschte Länge von 0,5 - 10 mm mit 0,5 mm präzisen Abständen angezeigt wird. Ihre gewählte Länge wird jetzt fest eingestellt für gleichmäßiges Trimmen.

### Mit Kabel oder kabellos einsetzbar



Laden Sie Ihren Bartschneider eine Stunde lang auf, um ihn 80 Minuten lang ohne Kabel zu verwenden. Wenn Sie mehr Energie während des Trimmens benötigen, können Sie den Bartschneider einfach an die Steckdose anschließen. Dieser Bartschneider wurde für den Betrieb sowohl mit als auch ohne Kabel entwickelt.

### Digitale LED-Anzeige



Die LED-Anzeige zeigt Ihre gewählte Längeneinstellung in mm an, wenn Sie das ZoomWheel drehen.


BT7220/15

### 3-Stufen-Akkuanzeige



Die Akkuanzeige zeigt an, wenn der Trimmer aufgeladen ist, aufgeladen wird oder wenn er an das Stromnetz angeschlossen werden muss. Sie zeigt auch die verbleibende Ladung mit 3 einfachen Balken an.

### Präzisionstrimmen



Wenn Sie fertig sind, setzen Sie einfach diesen Präzisionstrimmer auf, um Ihr Styling an den Kanten zu definieren. Oder trimmen Sie Ihren Schnurrbart, indem Sie den Detailkammaufsatz auf den Trimmer setzen.

### Leicht zu reinigen



Sobald Sie fertig sind, spülen Sie einfach die Klingen und den Kammaufsatz unter fließendem Wasser ab, leeren Sie die Haarauffangkammer, und entfernen Sie lose Haare mit der Reinigungsbürste für dauerhafte Leistung.

## Bartschneider

Präzise Einstellungen, 0,5 mm Metallklingen, 80 Min. Akkubetrieb/1 Std. Ladezeit, Erfasst bis zu 90 % abgeschnitt. Haare\*

# Daten

### Schneidesystem

- Präzision (Größe der Schnittstufen): 0,5 mm
- Verfügbare Schnittlängen: 0,5 mm bis 10 mm
- Schneideeinheit: Edelstahlklingen

### Der richtige Look für jede Gelegenheit

- Anzahl der Schnittlängen: 20 verfügbare Schnittlängen

### Zubehör

- Präzisionstrimmer
- Bartkammaufsatz: 3 mm Detailkammaufsatz, 5 mm Detailkammaufsatz
- Wartung und Pflege: Reinigungsbürste

### Benutzerfreundlich

- ZoomWheel: Einfaches Einstellen der Schnittlängen

- Anzeige: Digitale Längeneinstellung, 3-Stufen-Akkustandsanzeige
- Pflege: Abwaschbare Aufsätze
- Betrieb: Betrieb mit und ohne Kabel

### Design

- Ausführung: Chrom-Gehäuse

### Leistung

- Batterietyp: Li-Ionen
- Betriebsdauer: 80 Minuten
- Ladezeit: Vollständig geladen in 1 Stunde
- Automatische Spannungsanpassung: 100-240 V

### Service

- 2 Jahre Garantie
- Kein Öl notwendig



Ausstellungsdatum  
2016-03-01

Version: 1.3.1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* In Laborumgebung auf Haarmatten getestet