




Philips AquaTouch  
Elektrischer Nass- und  
Trockenrasierer mit  
AquaTec Wet & Dry

MultiPrecision-Klingensystem  
45 Min. Akkubetrieb/1 Std.  
Ladezeit  
SmartClick-Präzisionstrimmer



S5400/06

## Nass oder trocken, sanfte Rasur

Schützt 10 Mal besser als herkömmliche Klingen

Der AquaTouch-Rasierer schützt Ihre Haut und bietet Ihnen gleichzeitig eine erfrischende Rasur. Unser MultiPrecision-Klingensystem mit abgerundetem Profil gleitet problemlos über die Haut und ist dafür ausgelegt, diese zu schützen.

### Ein angenehmes und gründliches Ergebnis

- Scherkopf mit abgerundetem Profil zum Schutz der Haut
- Schonende Trocken- oder erfrischende Nassrasur dank Aquatec
- Klingen richten lange und kurze Haare auf und schneiden sie dann ab – für eine schnelle Rasur
- Scherköpfe sind in 5 Richtungen beweglich für eine gründliche Rasur
- Hebt das Haar an, für eine besonders gründliche Rasur

### Einfache Bedienung

- 45 Minuten kabellos rasieren
- 1 Stunde Aufladezeit
- 1-stufige Akkustands- und Reisesicherungsanzeige
- 2 Jahre Garantie, weltweite Spannungsanpassung, austauschbare Klingen

### Holen Sie das Beste aus Ihrem Rasierer

- Aufsteckbarer Trimmer für perfektes Trimmen von Schnurrbart oder Koteletten



asimpleswitch.com

# PHILIPS

## Besonderheiten

### Hautpflegesystem



Gründliche Rasur ohne Schnittverletzungen. Unser MultiPrecision-Klingensystem mit abgerundetem Profil gleitet problemlos über die Haut und schützt sie.

### Aquatec Wet & Dry



Wählen Sie Ihre bevorzugte Art der Rasur. Mit der AquaTec Wet & Dry-Versiegelung können Sie sich für eine schnelle und komfortable Trockenrasur entscheiden oder sich nass rasieren – mit Rasiergel oder Schaum, selbst unter der Dusche.

### MultiPrecision-Klingensystem



Rasieren Sie sich schnell und gründlich. Unser MultiPrecision-Klingensystem hebt alle Haare an und schneidet diese sowie verbleibende Stoppeln in wenigen Zügen ab.

### In 5 Richtungen bewegl. Flex-Scherköpfe




In 5 Richtungen bewegliche Flex-Scherköpfe mit 5 unabhängigen Bewegungen gewährleisten engen Hautkontakt für eine schnelle und gründliche Rasur, selbst an Hals- und Kinnpartie.

### SmartClick-Präzisionstrimmer



Stecken Sie unseren hautschonenden Präzisionstrimmer auf, um Ihren Look zu perfektionieren. Er eignet sich ideal für die Pflege Ihres Schnurrbarts und das Schneiden von Koteletten.

### 45 Minuten kabellos rasieren



Mehr als 45 Minuten Laufzeit (etwa 15 Rasuren) mit einer Aufladung von einer Stunde. Dieser Rasierer kann nur im Akkubetrieb verwendet werden.

### 1 Stunde Aufladezeit



Rasieren Sie dank unserem leistungsstarken energieeffizienten, langlebigen Lithium-Ionen-Akku länger mit jedem Ladevorgang. Eine Schnellladung von 5 Minuten bietet Ihnen genug Energie für eine Rasur.

### LED-Display



Das intuitive Display zeigt relevante Informationen an, damit Sie die optimale Leistung Ihres Rasierers erhalten: - 1-Stufen-Akkustandsanzeige - Reinigungsanzeige - Anzeige für niedrigen Ladestand - Ersatzscherkopfanzeige - Reisesicherungsanzeige



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

### Das "Grüne Logo" von Philips

Philips Produkte mit dem "Grünen Logo" können Kosten, Energieverbrauch und CO<sub>2</sub>-Ausstoß senken. Wie? Diese Produkte sorgen für eine deutliche Verbesserung des Klimaschutzes auf mindestens einem der grünen Schwerpunktgebiete von Philips: Energieeffizienz, Verpackung, gefährliche Substanzen, Gewicht, Recycling und Entsorgung sowie lebenslange Verlässlichkeit.

## Daten

### Rasierleistung

- Rasiersystem: MultiPrecision-Klingensystem, In 5 Richtungen bewegl. Flex-Scherköpfe, Super Lift & Cut-Technologie
- Hautschonung: AquaTec Wet & Dry, Hautpflegesystem

### Zubehör

- SmartClick: Präzisionstrimmer
- Wartung: Schutzkappe

### Benutzerfreundlichkeit

- Anzeige: 1-Stufen-Akkustandsanzeige, Anzeige für niedrigen Ladestand, Ladestandsanzeige, Reinigungsanzeige, Scherkopfaustausch-Anzeige, Reisesicherungsanzeige
- Pflege: Vollständig abwaschbar
- Betrieb: Ziehen Sie vor dem Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdose

### Design

- Griff: Ergonomischer Griff und Handhabung
- Farbe: Dunkelgrau/Meerblau/Super Nova-Silber

### Leistung

- Automatische Spannungsanpassung: 100-240 V
- Batterietyp: Li-Ionen
- Betriebsdauer: 45 Min/15 Rasuren
- Laden: Vollständig geladen in 1 Stunde, Schnellladung in 5 Minuten für 1 Rasur, Wiederaufladbar
- Max. Stromverbrauch: 9 W
- Standby-Stromverbrauch: 0,1 W

### Service

- 2 Jahre Garantie
- Ersatzscherkopf: Alle 2 Jahre mit SH50 ersetzen



Ausstellungsdatum  
2016-03-11

Version: 4.2.1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung  
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von  
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Schützt 10 Mal besser als herkömmliche Klingen – getestet in  
Deutschland 2015, nach 21 Tagen Gewöhnung