



Philips Shaver series 5000
Elektrischer
Trockenrasierer

MultiPrecision-Klingensystem
In 5 Richtungen bewegl. Flex-
Scherköpfe
SmartClick-Präzisionstrimmer
SmartClean-System



S5150/63

Gründliche, schnelle Rasur

Der Shaver Series 5000 bringt mit einem MultiPrecision-Klingensystem und vollständig abwaschbaren Scherköpfen Geschwindigkeit in Ihre morgendliche Routine.

Ein angenehmes und gründliches Ergebnis

- Klingen richten lange und kurze Haare auf und schneiden sie dann ab – für eine schnelle Rasur
- Scherköpfe sind in 5 Richtungen beweglich für eine gründliche Rasur
- Hebt das Haar an, für eine besonders gründliche Rasur

Einfache Bedienung

- 50 Minuten kabellos rasieren
- 1 Stunde Aufladezeit
- 1-stufige Akkustands- und Reisesicherungsanzeige
- Rasierer kann unter fließendem Wasser gereinigt werden
- 2 Jahre Garantie, weltweite Spannungsanpassung, austauschbare Klingen

Holen Sie das Beste aus Ihrem Rasierer

- Aufsteckbarer Trimmer für perfektes Trimmen von Schnurrbart oder Koteletten
- Mit SmartClean bleibt Ihr Rasierer wie neu
- Einschließlich Kartusche für bis zu 3 Monate komfortable Reinigung

PHILIPS

Elektrischer Trockenrasierer

MultiPrecision-Klingensystem In 5 Richtungen bewegl. Flex-Scherköpfe, SmartClick-Präzisionstrimmer, SmartClean-System

Besonderheiten

MultiPrecision-Klingensystem



Rasieren Sie sich schnell und gründlich. Unser MultiPrecision-Klingensystem hebt alle Haare an und schneidet diese sowie verbleibende Stoppeln in wenigen Zügen ab.

In 5 Richtungen bewegl. Flex-Scherköpfe



In 5 Richtungen bewegliche Flex-Scherköpfe mit 5 unabhängigen Bewegungen gewährleisten engen Hautkontakt für eine schnelle und gründliche Rasur, selbst an Hals- und Kinnpartie.

Super Lift & Cut-Technologie



Rasieren Sie gründlicher mit der Super Lift & Cut Action mit zwei Klingen. Die erste Klinge hebt jedes Haar an, und die zweite Klinge schneidet es an der Hautoberfläche ab – für absolut glatte Ergebnisse.

SmartClick-Präzisionstrimmer



Stecken Sie unseren hautschonenden Präzisionstrimmer auf, um Ihren Look zu perfektionieren. Er eignet sich ideal für die Pflege Ihres Schnurrbarts und das Schneiden von Koteletten.

SmartClean-System



Mit nur einem Tastendruck reinigt, ölt und lädt SmartClean den Rasierer, sodass dieser die beste Leistung erbringt.

LED-Display



Das intuitive Display zeigt relevante Informationen an, damit Sie die optimale Leistung Ihres Rasierers erhalten: - 1-Stufen-Akkustandsanzeige - Reinigungsanzeige - Anzeige für niedrigen Ladestand -

S5150/63

Ersatzscherkopfanzeige -
Reisesicherungsanzeige

50 Minuten kabellos rasieren



Mehr als 50 Minuten Laufzeit (etwa 17 Rasuren) mit einer Aufladung von einer Stunde. Sie können sich auch rasieren, wenn das Gerät an das Netz angeschlossen ist.

1 Stunde Aufladezeit



Rasieren Sie dank unserem leistungsstarken energieeffizienten, langlebigen Lithium-Ionen-Akku länger mit jedem Ladevorgang. Eine Schnellladung von 5 Minuten bietet Ihnen genug Energie für eine Rasur.

Öffnen auf Knopfdruck



Öffnen Sie einfach die Scherköpfe, und spülen Sie diese gründlich unter fließendem Wasser ab.

Elektrischer Trockenrasierer

MultiPrecision-Klingensystem In 5 Richtungen bewegl. Flex-Scherköpfe, SmartClick-Präzisionstrimmer, SmartClean-System

Daten

S5150/63

Rasierleistung

- Rasiersystem: MultiPrecision-Klingensystem, In 5 Richtungen bewegl. Flex-Scherköpfe, Super Lift & Cut-Technologie

Zubehör

- SmartClean: Reinigt, Lädt, Ölt, 3 x Reinigungskartusche
- SmartClick: Präzisionstrimmer
- Tasche: Reisetasche

Einfach zu bedienen

- Anzeige: 1-Stufen-Akkustandsanzeige, Warnanzeige bei geringem Ladestand, Ladestandsanzeige, Reinigungsanzeige, Scherkopfaustausch-Anzeige, Reisesicherungsanzeige
- Pflege: Vollständig abwaschbar
- Betrieb: Betrieb mit und ohne Kabel

Design

- Griff: Ergonomischer Griff und Handhabung
- Farbe: Dark Royal Blue – Charcoal Grey

Leistung

- Automatische Spannungsanpassung: 100-240 V
- Batterietyp: Li-Ionen
- Betriebsdauer: 50 Min/17 Rasuren
- Ladezeit: Vollständig geladen in 1 Stunde, Schnellladung in 5 Minuten für 1 Rasur, Wiederaufladbar
- Max. Stromverbrauch: 9 W
- Standby-Stromverbrauch: 0,1 W

Service

- 2 Jahre Garantie
- Ersatzscherkopf: Alle 2 Jahre mit SH50 ersetzen



Ausstellungsdatum
2015-11-08

Version: 4.2.1

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

