

Philips Performer Active  
Staubsauger mit Beutel

AirflowMax-Technologie  
TriActive+-Düse  
Hartbodendüse

FC8575/09



## Volle Leistung – für eine gründliche Reinigung.

### Hygienische Reinigung mit AirflowMax-Technologie

Der neue Philips Performer Active Staubsauger bietet eine umfassende Reinigungsleistung bei hygienischer Staubentfernung. Mit AirflowMax-Technologie für eine langanhaltende\*, starke Saugleistung. Die TriActive+-Düse entfernt effektiv Staub auf allen Böden.

#### **Bemerkenswerte Reinigungsergebnisse**

- Energieeffizienzklasse A
- Revolutionäre AirflowMax-Technologie für starke Saugleistung
- Neue 3-in-1-TriActive+-Düse nimmt groben und feinen Staub auf
- Leistung der Klasse A auf Hartböden

#### **Optimaler Komfort**

- Integrierte Bürste für ultimativen Komfort
- ActiveLock-Kupplung für einfache Anpassung an jeden Reinigungsvorgang
- Weicher Stopper für einfaches Gleiten an Möbeln und Wänden entlang
- 4 l Staubaufnahmekapazität für längeres Reinigen


#### **Hygienische Reinigung**

- Der Allergiefilter nimmt mehr als 99,9 % Feinstaub auf
- Der S-Bag Classic Long Performance hält bis zu 50 % länger
- Allergikerfreundliche Qualität, von ECARF bestätigt

# PHILIPS

## Besonderheiten

### Energieeffizienzklasse A



Dieser Staubsauger wurde speziell dafür entwickelt, um mit der Energieeffizienzklasse A volle Leistung zu erzielen.

### AirflowMax-Technologie



Dank der einzigartigen AirflowMax-Technologie bleibt die Saugleistung länger stark\*, sodass der Beutel bis zum Ende verwendet werden kann. Die Technologie basiert auf der Optimierung der wichtigsten drei Elemente: 1) das einzigartige Lamellenprofil in der Staubkammer erhöht den Luftstrom im Staubbeutel und sorgt für die Verwendung der gesamten Beutel-Oberfläche, 2) die speziell entwickelte Kapazität der Staubkammer, durch die sich der Staubbeutel voll und gleichmäßig entfalten kann, 3) die qualitativ hochwertige, nicht-verstopfende Faserstruktur im Staubbeutel, die Staub

absorbiert, ohne die Poren zu verstopfen und die Saugkraft zu verringern.

### TriActive+-Düse



Die TriActive+-Düse führt drei Reinigungsschritte in einem Arbeitsgang aus: 1) Der Teppich wird mit der speziell entworfenen Unterseite schonend aufgeraut, um tiefliegenden Staub aufzunehmen. 2) Große Teile werden über eine größere Öffnung an der Vorderseite aufgenommen. 3) Staub und Schmutz werden längsseits von Möbeln und Wänden mit ihren zwei Seitenbürsten aufgeführt.

### Klasse A auf Hartböden



Dieses Produkt erreicht die höchste Klasse bei der Reinigungsleistung auf Hartböden: 100 % Staub werden aufgenommen!

### Integrierte Bürste



Der Staubsauger wurde mit integriertem Zubehör ausgestattet, damit Sie beim Putzen keine zusätzlichen Teile mit sich tragen müssen. Eine weiche Saugbürste ist in den Griff des Geräts integriert, sodass Sie jederzeit mühelos darauf zurückgreifen können.

### ActiveLock-Kupplung



Die ActiveLock-Kupplung ermöglicht es Ihnen, die verschiedenen Düsen und Zubehörteile ganz einfach während der Reinigung am Teleskoprohr anzubringen und wieder abzunehmen.

# Daten

## Leistung

- Bewertung der Energieeffizienz: A
- Staubemissionsklasse: A
- Teppichreinigungsklasse: D
- Hartbodenreinigung – Klasse: A
- Luftwirbel (max.): 32,17 l/Sek.
- Eingangsleistung (IEC): 650 W
- Geräuschpegel: 79 dB
- Saugkraft (max.): 17,5 kPa

## Verwendbarkeit

- Aktionsradius: 9 m
- Tragegriff: Vorderseite
- Kabellänge: 6 m
- Rohrtyp: 2-teiliges Teleskoprohr aus Metall
- Radtyp: Gummi
- Rohranschluss: ActiveLock
- Leistungsregelung: Drehknopf

## Design

- Farbe: Royalblau

## Filterung

- Typ des Staubbeutels: S-Bag Classic Long Performance
- Staubaufnahmekapazität: 4 l
- Abluftfilter: Allergiefilter
- Motorfilter: Mikrofilter

## Düsen und Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Fugendüse, Integrierte Bürste
- Zusatzbürste: Hartbodendüse
- Standarddüse: TriActive+-Düse

## Nachhaltigkeit

- Verpackung: > 90 % recycelte Materialien
- Bedienungsanleitung: 100 % recyceltes Papier

## Gewicht und Abmessungen

- Produktabmessungen (L x B x H):  
447 x 304 x 234 mm
- Produktgewicht: 5,2 kg



Ausstellungsdatum  
2016-02-10

Version: 3.3.1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung  
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von  
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Saugleistung des Philips Performer Active Staubsaugers im Vergleich  
zu der Saugleistung des Philips PowerLife FC8322/09, geprüft gemäß  
IEC 60312-1:2011