



Philips AquaTrio  
Saug- und Wischsystem

Pro

FC7070/01



## Saugt, wischt und trocknet in einem Arbeitsgang

50 % weniger Aufwand. Bis zu 50 % Zeitersparnis.\*

Der neue Philips AquaTrio saugt, wischt und trocknet Hartböden gleichzeitig, sodass Sie bis zu 50 % Zeit und Aufwand sparen. Schnell rotierende Mikrofaserbürsten entfernen Schmutz, Flecken und Flüssigkeiten in einem Arbeitsgang und liefern perfekte Ergebnisse – einfach und schnell.

### Überragende Leistung

- Einzigartige Triple-Acceleration-Technologie für erstklassige Ergebnisse
- Der Boden trocknet bis zu 50 % schneller\*

### Konstante Reinigungsleistung

- Separate Frisch- und Schmutzwasserbehälter
- Die schnell rotierenden Bürsten reinigen sich während des Betriebs selbst.

### Optimal für alle Hartböden\*

- Holz, Parkett, Laminat, Vinyl, Keramik, Naturstein usw.


### Benutzerfreundlich und effizient

- Effektiv mit kaltem/warmem Leitungswasser, mit/ohne Reinigungsmittel
- Reinigt mehr als 60 m<sup>2</sup> mit einer Wassertankfüllung
- Anzeige für vollen Schmutzwassertank/leeren Frischwassertank
- Selbstreinigendes Gerät mit Reinigungsschale
- Sparen Sie bis zu 50 % Energie\*. Sparen Sie bis zu 70 % Wasser\*

**PHILIPS**  
sense and simplicity


# Besonderheiten

## Triple-Acceleration-Technologie




Triple-Acceleration-Technologie bietet drei simultane Reinigungsschritte: – Zyklonsauger: saugt Staub und losen Schmutz effizient auf – Feuchtes Wischen: die erste Bürste mit schneller Rotation entfernt effektiv trockene und feuchte Flecken – Trocknen: die zweite Bürste mit schneller Rotation nimmt das verbleibende Wasser auf für eine um bis zu 50 % geringere Trocknungszeit

## Schnell rotierende Bürsten\*




Leistungsstarke und gleichzeitig sanfte Mikrofaserbürsten mit 6700 Umdrehungen pro Minute für die gründliche Entfernung von Schmutz und Flecken mit einer Anpassung an verschiedene Bodenformen und selbst einer Reinigung bei Fugen. Dank des stetigen Frischwasserzulaufs und der Zentrifugalkräfte, die den Schmutz und das Wasser von den Böden aus den Bürstenfasern in den Schmutzwasserbehälter befördern, reinigen sich die Bürsten während der Benutzung selbst. Wechseln Sie für eine optimale Reinigungsleistung die AquaTrio-Bürsten alle 6 Monate aus.

## Funktioniert mit/ohne Reinigungsmittel




Mit AquaTrio erreichen Sie ausgezeichnete Ergebnisse mit einfachem Leitungswasser. Bei Bedarf können Sie auch Ihr Reinigungsmittel hinzugeben. Sie können auch kaltes oder warmes Wasser verwenden. Die Entscheidung liegt ganz bei Ihnen!

## Reinigt mehr als 60 m<sup>2</sup>




Ein voller Tank reinigt mehr als 60 m<sup>2</sup> bei Hartböden, wodurch große Bereiche mit minimalem Wasserverbrauch gereinigt werden können.

## Anzeige für Wasserstand




Eine LED-Anzeige leuchtet, wenn der Schmutzwassertank geleert werden muss, oder blinkt, wenn der Frischwassertank aufgefüllt werden muss. Das Gerät ist dann nicht betriebsbereit.

## Selbstreinigendes Gerät




Das Gerät muss nicht jedes Mal gereinigt werden. Der Philips AquaTrio reinigt sich selbst. Stellen Sie das Gerät einfach auf die speziell entwickelte Reinigungsschale, gießen Sie eine Tasse Leitungswasser hinein, und schalten Sie es einige Sekunden lang ein.

## Sparen Sie 50 % Energie\*/70 % Wasser\*



Bis zu 50 % weniger Stromverbrauch im Vergleich zu einem Staubsauger. Sie verwenden auch bis zu 70 % weniger Wasser als bei feuchtem Wischen.

## Separate Wasserbehälter



Separate Frisch- und Schmutzwasserbehälter stellen sicher, dass Sie immer mit frischem Wasser reinigen und den Schmutz nicht verteilen.

# Daten

## Leistung

- Mechanischer Antrieb: 6700 Umdrehungen pro Minute bei jeder Bürste

## Filterung

- Filtersystem: Zyklonisch. Kein Filter, der gereinigt werden muss.
- Reinigungstechnologie: Triple-Acceleration-Technologie
- Wischelement: 2 rotierende Mikrofaserbürsten
- Energy Care

## Verwendbarkeit

- Geeignet für Holz und Parkett
- Aktionsradius: 8,5 M
- Kabellänge: 8 M
- Reichweite pro Tank: mehr als 60 m<sup>2</sup>
- Max. Kapazität des Schmutzwasserbehälters: 0,7 l
- Aufheizzeit: Umgehend
- Reinigungsmittel, die verwendet werden können: jedes Reinigungsmittel oder nur Wasser
- Frisches Wasser: Nachfüllanzeige: Ja, LED-Anzeige
- Schmutzwassertank: Vollständige Anzeige: Ja, LED-Anzeige

- Stromversorgung: Kabelgebunden
- Sicherung der Kabelaufnahme
- Wechseln der Bürste während der Reinigung: Nicht erforderlich
- Filter, die gereinigt werden müssen: Keine

## Einfacher Transport

- Griff für einfaches Heben
- Bewegt sich vorwärts oder rückwärts

## Zubehör

- Reinigungsschale: 1 Reinigungsschale

## Düse

- Düsenbreite: 32 cm

## Gewicht und Abmessungen

- Produktgewicht: 7,0 kg
- Gewicht mit Verpackung: 9,0 kg
- Produktabmessungen (L x B x H): 305 x 320 x 1150 mm
- Verpackungsmaße (L x B x H): 790 x 390 x 395 mm



Ausstellungsdatum  
2011-08-04

Version: 1.0.1

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Im Vergleich zu normalem Wischen  
\* Geeignet für feuchtes Wischen  
\* in einer durchschnittlichen Wohnung mit Möbeln  
\* Im Vergleich zu einem Staubsauger mit 2200 W und normalem Wischen