



Philips Fidelio
Docking speaker

Fidelio



DS9000

De luidspreker die uw muziek waardig is

voor een authentiek geluid

De Philips DS9000 is gemaakt met eersteklas onderdelen en afgewerkt met natuurlijk hout. De muziek op uw iPhone/iPod klinkt zo authentiek als toen hij werd opgenomen.

Ongeëvenaarde geluidskwaliteit

- Drivers voor een authentieke geluidswaergave die het hoofd van de kenner op hol zal brengen
- Passieve crossover voor volledig hoorbare spectrumwaergave
- PureDigital voor een ongekend helder geluid
- Nauwkeurig afgestelde baspijpen voor diepe en strakke bastonen
- Behuizing met gladde randen om geluidsdiffractie te beperken

Prachtige vormgeving en afwerking

- Eersteklas ontwerp in natuurlijk hout, textiel en metaal
- Sensueel gewelfde achterzijde zorgt voor een elegant uiterlijk en onberispelijk geluid
- Duurzaam geproduceerd hout om het ecologische evenwicht te behouden

Geavanceerde intuïtieve bediening


- Nabijheidssensor om het verlichte bedieningspaneel te activeren
- Dock een iPhone/iPod zonder het hoesje te verwijderen
- Speciale app verkrijgbaar in de App Store voor meer functies



PHILIPS
sense and simplicity

Kenmerken

Passieve crossover



Met passieve crossover hoort u duidelijk elke noot, zodat uw muziek verbazingwekkend zuiver, natuurlijk en compleet klinkt. Met behulp van complexe techniek wordt elk deel van het volledig hoorbare spectrum van geluidsfrequenties gescheiden en naar de juiste drivers gezonden. Signalen die buiten de frequentie van een driver vallen, worden nooit verzonden, waardoor de geluidskwaliteit enorm wordt verbeterd en de vervorming sterk wordt verminderd. Samen met de eerste klas elektronische componenten levert passieve crossover geluid dat coherent, ongeëvenaard en trouw aan het origineel is.

PureDigital



De geavanceerde PureDigital-geluidstechnologie levert bijzonder superieure geluidsprestaties in vergelijking met de conventionele analoge

geluidstechnologie die wordt gebruikt in dockspelers voor de analoge audiouitgang van een iPod/iPhone. De signaal-/ruisverhouding (S/N) wordt veel hoger met de digitale audio-uitgang op de iPod/iPhone en digitale verwerking op elk niveau van het circuit. Het resultaat is een ongeëvenaard, helder geluid dat perfect in balans is.

Gewelfde achterzijde voor een beter geluid

De sierlijke lijnen en de gewelfde achterzijde zien er niet alleen geweldig uit - ze zorgen ook voor een effectievere akoestische structuur. De zorgvuldig ontworpen welving versterkt de onbuigzaamheid van de luidsprekerkast, waardoor de interne resonantie aanzienlijk wordt verminderd en het geluid nauwkeuriger en natuurlijker klinkt. Luidsprekers die er geweldig uitzien en een sensationeel geluid voortbrengen - volop genieten dus!

Nabijheidssensor



Bij de meeste topapparatuur kan het scherm worden uitgeschakeld, zodat alle aandacht naar de muziek uitgaat en alle stroom wordt gebruikt voor de geluidswaergave. Dankzij de nabijheidssensor gaat dat vanzelf. Zodra u wegloopt worden de verlichte functietoetsen automatisch gedimd. Wanneer u weer in de buurt komt, lichten de functietoetsen weer op en kunt u probleemloos de muziek regelen.

Specificaties

Compatibiliteit iPhone

- Compatibel met: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS

Compatibiliteit iPod

- Compatibel met: iPod, iPod Mini, iPod met kleurenscherm, iPod 5e generatie, iPod nano 1e generatie, iPod nano 2e generatie, iPod nano 3e generatie, iPod nano 4e generatie, iPod nano 5e generatie, iPod classic, iPod touch, iPod touch 2e generatie, iPod touch 2e generatie 8/16/32 GB

APP voor iPhone/iPod

- Gratis downloaden vanaf App Store
- Naam app: Fidelio+
- Compatibiliteit: Fidelio docking speaker, iPhone OS 3.0
- Afspeken: Navigeren door album/nummer, Afspeelbediening
- Geluidsinstellingen: 5-bands equalizer, DBB, DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Klassiek
- Klok: Analooog scherm, Digitaal scherm
- Alarm: Verschillende wekmogelijkheden, Sleep timer, Wakker worden met muziek, Wakker worden met natuurgeluiden, Wakker worden met foto

Audioweergave

- Afspeelmodus oplaadstation: iPhone opladen, iPod opladen, Afspeken en onderbreken, Volgende en vorige nummer

Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 50 W
- Geluidssysteem: Stereo
- Luidsprekertypen: Bass Reflex-luidsprekersysteem
- Volumeregeling: Volumeregeling

Luidsprekers

- Luidsprekers: Tweeters 2 x 1 inch, Woofers 2 x 4 inch

Connectiviteit

- Aux-ingang

Gemak

- Afstandsbediening: Multifunctioneel
- Achtergrondverlichting

Vermogen

- Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: AC-netsnoer, Afstandsbediening, 3,5 mm-stereo lijningangkabel, Garantiecertificaat, Wereldwijde garantietaak, Snelle installatiehandleiding

Afmetingen

- Afmetingen van product (B x H x D): 562 x 214 x 216 mm
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 619 x 276 x 276 mm
- Gewicht: 6,5 kg
- Gewicht (incl. verpakking): 9,6 kg



Publicatiedatum
2010-04-08

Versie: 2.0.3

12 NC: 8670 000 61833
EAN: 87 12581 53614 5

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com