

## Press Information

19 maart 2013

### De nieuwe Saeco Moltio: experimenteer met bonen en proef de diversiteit van koffie

**Eindhoven** – Saeco, de uitvinder van de espresso volautomaat, introduceert de Saeco Moltio, een volautomatische espressomachine die het mogelijk maakt een luxe en gepersonaliseerde koffie te maken, gebaseerd op eigen smaakvoorkeur. De Saeco Moltio heeft een unieke verwisselbare koffiebonenhouder waardoor verschillende soorten koffiebonen eenvoudig af te wisselen zijn. De bonenhouder kan worden gevuld met verschillende boonsoorten om de smaak van de koffie af te stemmen op persoonlijke voorkeur. Via een gebruiksvriendelijk en gepatenteerd systeem plaatst men de bonenhouder met koffiebonen naar keuze. De Saeco Moltio maakt gepersonaliseerde luxe Italiaanse espresso's, cappuccino's, latte macchiato's en caffè lattes die voldoen aan een breed scala koffievoorkeuren.

#### *Bonen*

De nieuwe gepatenteerde bonenhouder kan met maximaal 300 gram koffiebonen gevuld worden en wordt met een simpele klik in het apparaat geplaatst. Met de Saeco Moltio kan voor het eerst met diverse soorten koffiebonen worden geëxperimenteerd om zo de 'perfecte koffie' samen te stellen. De bonenhouder is eenvoudig stapelbaar en daardoor makkelijk op te bergen. Het siliconenrubberdeksel sluit de houder goed af, waardoor de koffie vers blijft. Het UV-resistent materiaal filtert schadelijke UV straling en zorgt daarmee voor het behoud van de koffiesmaak.

#### *Malen*

Koffiebonen kunnen zeer fijn tot grof gemalen worden dankzij de vijf verschillende standen van Saeco's unieke keramische maalschijven. Daarmee kan de smaak van de koffie verder aangepast worden: een fijne maling geeft een sterkere smaak, geschikt voor een espresso, en de grof gemalen koffie geeft een mildere smaak en is perfect voor een latte macchiato. Doordat de malers van de Saeco Moltio keramisch zijn, raken ze nooit oververhit (geen verbrande koffiebonen), zijn duurzaam en werken muisstil om de bonen tot perfectie te malen. Tenslotte 'leest' het unieke en gepatenteerde Saeco Adapting System de dichtheid van uw boon en weet de Saeco Moltio exact hoeveel koffie er vermalen moet worden voor een perfecte Italiaanse espresso.

#### *Melk*

Met de nieuwe geïntegreerde melkcaraf van de Saeco Moltio kan men eenvoudig melk verhitten en schuimen. Het melkschuim voor de cappuccino en latte macchiato is zijdezacht en van gegarandeerd hoge kwaliteit dankzij technologie die de melk schuimt via de twee exclusieve schuimkamers in de melkcaraf. De opgeschuimde melk blijft op de ideale temperatuur om aan de espresso toe te voegen. De melkcaraf is mooi vormgegeven en heeft een inhoud van een halve liter, genoeg voor 4 cappuccino's. Melk vloeit geleidelijk uit de caraf waardoor deze niet spettert.



De Saeco Moltio is ook verkrijgbaar met een automatische melkschuimer (cappuccinatore), voor diegene die de verwarmde melk of het melkschuim afzonderlijk wil toevoegen aan de espresso. Liefhebbers van “latte art” kunnen hun hart ophalen: de Saeco Moltio tovert melk om in heerlijke dikke melkschuim, die zonder te spatten op de espresso te schenken is.

#### *Memofunctie*

Om keer op keer te voldoen aan individuele voorkeuren is de Saeco Moltio uitgerust met een Memofunctie. Deze functie onthoudt individuele wensen voor doorlooptijd, koffiesterkte en temperatuur, waardoor eenvoudig kan worden gewisseld tussen ieders persoonlijke ideale instellingen. De Memofunctie is eenvoudig te bedienen via het display op het apparaat.

#### *Vormgeving*

De vormgeving van de Saeco Moltio bestaat uit strakke lijnen met een luxe zwarte en zilveren afwerking. Het apparaat past daardoor goed in moderne leefruimtes en sluit aan bij de huidige keukendesigntrends.

#### *Onderhoud en capaciteit*

De Saeco Moltio is snel schoon te maken en eenvoudig in onderhoud. Saeco is de uitvinder van de uitneembare zetgroep. De zetgroep (de kern van de volautomatische Saeco koffiemachines) is makkelijk uit het apparaat te halen voor onderhoud. De automatische reiniging en ontkalking verzekeren een optimale levensduur van het apparaat. Zowel de lekbak als de melkcaraf zijn vaatwasserbestendig waardoor de onderhoudsduur tot een minimum beperkt wordt.

De Saeco Moltio is in Nederland verkrijgbaar in drie modellen voor de onderstaande marktadviesprijzen:

Moltio Automatische Melkschuimer (cappuccinatore) HD8768	€ 709,99 (mei/juni 2013)
Moltio One Touch Melkcaraf HD8769	€ 809,99 (mei/juni 2013)
Moltio met Klassieke Melkschuimer (panarello) HD8767	€ 659,99 (juni 2013)

\* \* \* \* \*

Voor **consumenteninformatie** kunt u contact met ons opnemen via [www.philips.nl/support](http://www.philips.nl/support) of via 0900 202 11 77 (0,10 pm)

Gelieve voor persinformatie en beeldmateriaal contact op te nemen met:

Saskia Maas

Senior Manager Public Relations

E-mail: [Saskia.maas@philips.com](mailto:Saskia.maas@philips.com)

Tel: 040-2785030

Florie Schmits

OneVoice

E-mail: [Florie.schmits@ketchum.com](mailto:Florie.schmits@ketchum.com)

Tel. 020-4874000

#### **Over Koninklijke Philips Electronics N.V.**

Koninklijke Philips Electronics N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHI) is een veelzijdige onderneming die actief is op het gebied van gezondheidszorg en welzijn. De onderneming is gericht op verbetering van de kwaliteit van leven van mensen door middel van zinvolle innovaties op het terrein van gezondheidszorg, lifestyle en verlichting. Met het hoofdkantoor gevestigd in Nederland, heeft Philips – met in 2012 een omzet van EUR 24.8 miljard – wereldwijd circa

118.000 werknemers in dienst, met verkoop- en servicepunten verspreid over meer dan 100 landen. De onderneming heeft leiderschapsposities op het gebied van cardiale zorg, acute zorg en thuiszorg, energiezuinige verlichtingsoplossingen en nieuwe verlichtingstoepassingen, alsmede op het gebied van scheerapparaten en haartrimmers, home & portable entertainment en mondverzorgingsproducten. Meer nieuws over Philips vindt u op [www.philips.nl/nieuwscentrum](http://www.philips.nl/nieuwscentrum).