

**TESTED
ON
ANIMALS**
JEREMY JONES | FREERIDE LEGEND
BEHIND
THE SCENE



THE CRASH
// HIGH DEFINITION // VIRTUALLY INDESTRUCTIBLE

PHILIPS | O'NEILL

Philips O'Neill
CRASH-hörlurar med
huvudband

HD-ljud. Praktiskt taget outslitlig.

Philips O'Neill Crash SHO9207 är den tåligaste hörluren som vi någonsin skapat. Inte bara kan den stå emot 1,5 tons statisk kraft utan ger också ett överväldigande ljud i HD-kvalitet.



SHO9207

Suverän komfort

- Chill out-läge där du bär dem bekvämt runt halsen
- Mikrofon, fjärrkontroll och inbyggda iPhone-kontroller för musik och samtal
- Mjuka, brusreducerande läderkuddar

Överväldigande ljud

- 40 mm neodymiumelement för ett ljud i HD
- Akustiskt inställda för djup bas med exakt klarhet
- Metallbehållare som skyddar elementet även i extrema miljöer

Förbered dig för sammanstötning

- Kapabel av att motstå 1 500 kg statisk kraft
- Metallkåpa som skyddar elementet och ljudkammaren
- Tålig sladd med förstärkta anslutningar
- Ultraflexibelt TR90-huvudband

PHILIPS

O'NEILL

Funktioner

40 mm neodymiumelement




Toppmoderna 40 mm neodymhögtalarelement ger HD-ljud som är skarpt och har djup bas. The Crash har utformats och tillverkats för att ge det bästa ljudet och vara de bästa hörlurarna Philips någonsin har utvecklat.

Chill out-läge



The Crash har en innovativ "chill"-inställning som gör att du kan hänga hörlurarna bekvämt runt halsen. Justera helt enkelt huvudbanden nedåt så att höljet blir bredare och inte sitter så nära hakan.

Brusreducerande kuddar



De otroligt mjuka öronkuddarna gör att högtalarna omsluter dina öron och sluter tätt. Du kan njuta av alla ljud detaljer i din favoritmusik. The Crash-hörlurarna är utformade så att de inte trycker mot dina öron, och du kan använda dem under långa perioder utan problem.

Metallkåpa som skyddar elementet



The Crash har en aluminiumljudkammare som alltid skyddar högtalarelementet från stötar och slag. Till och med vid den mest extrema användningen bibehåller ljudkammaren, som är viktig för konsekvent och högkvalitativt ljud, sin skärpa för att alltid ge bästa möjliga ljud.

Skyddande metallbehållare

Metallbehållare skyddar högtalarelement från stötar.

Tålig sladd

Kontakterna och tygsladden är rejäla och förstärkta, vilket gör att de tål att du böjer och drar i dem. Sladden har testats och visats klara upp till 100 000 böjningar.

Specifikationer

Produktstorlek

- Produktens mått (B x H x D): 18 x 20 x 10 cm
- Vikt: 0,4 kg

Ljud

- Akustiskt system: öppna
- Membran: Mylar-kon
- Frekvensåtergivning: 12–24 000 Hz
- Impedans: 32 ohm
- Magnettyp: Neodymium
- Maximal ineffekt: 50 mW
- Känslighet: 105 dB
- Högtalardiameter: 40 mm
- Typ: Dynamisk
- Högtalarspole: CCAW

Anslutningar

- Kabelanslutning: kabel för anslutning till ena sidan
- Kabellängd: 1,2 m
- Anslutning: 3,5 mm
- Anslutningens legering: guldpläterad
- Kabeltyp: OFC

Förpackningens mått

- Förpackningens mått (B x H x D): 19,5 x 24 x 11,5 cm
- Nettovikt: 0,42 kg
- Bruttovikt: 1 kg
- Taravikt: 0,58 kg
- Typ av hyllplacering: Liggande
- EAN: 69 23410 71642 9
- Antal produkter som medföljer: 1
- Förpackningstyp: Kartong

Yttre kartong

- Yttre kartong (L x B x H): 37 x 21 x 25,5 cm
- Nettovikt: 1,26 kg
- Bruttovikt: 3,36 kg
- Taravikt: 2,1 kg
- GTIN: 1 69 23410 71642 6
- Antal konsumentförpackningar: 3