




PHILIPS

Automotive

Pracovní svítilny LED



2023

Navrženy
s ohledem
na **vás**

Funkce pracovní svítilny LED

Světelný modul

Maximální světelný výkon (v lumenech)

Světlo Boost

Světelný výkon v úsporném režimu (v lumenech)

Světlo Eco / ztlumené světlo

Doplňkové malé světlo pro osvětlení stísněných prostor (v lumenech)

Upoutávka

Doba provozu na jeden nabíjecí cyklus

Doba provozu

Úhel hlavního světelného paprsku

Úhel paprsku

Flexibilita pracovní svítilny díky otočnému světelnému modulu

Otočný světelný modul

Vysoký index podání barev (CRI) vám umožní vidět barvy předmětu stejně věrně jako na přirozeném světle.

95 CRI

UV světlo pomáhá odhalit netěsnosti

UV světlo

Měňte zaostření světelného paprsku jednoduchým otočením knoflíku

Nové: Zaostření světla

Chytré ergonomické provedení

Díky upevnění, jako jsou svorky, skřipce, háčky apod., máte ruce volné na práci

Upevnění

Součástí pracovní svítilny je magnet, takže ji při práci nemusíte držet v rukou

Magnet

Rozsvěcujte a zhasínejte světlo mávnutím ruky před senzorem pohybu

Nové: Senzor pohybu

Příslušenství v podobě dálkového ovládání vám pomůže najít ztracená zařízení na vzdálenost až 10 metrů

Funkce Najít mé zařízení

Robustní konstrukce z ABS* a měkké gumy umožňuje bezpečné držení pracovní svítilny

Rukojeť

Nabíjejte ostatní zařízení prostřednictvím portu USB na pracovní svítilně

Funkce power banky USB

Robustnost a odolnost

Stupeň ochrany proti průniku pevných předmětů, prachu, vody a proti náhodnému kontaktu

Ochrana proti průniku

Stupeň ochrany proti vnějším vlivům

Ochrana proti otřesům

Vysoká odolnost proti mastnotě a dílenským rozpouštědlům

Odolnost proti mastnotě

Možnosti napájení a dobíjení

Doba potřebná k plnému nabití integrované baterie

Doba nabíjení

Dobíjecí baterie s kabelem USB-C

Micro USB

Je kompatibilní s multi dokovací stanicí Multi Dock Station** a umožňuje tak bezdrátové nabíjení

Nabíjecí stanice

*Kopolymer akrylonitrilbutadienstyren
**Příslušenství lze zakoupit zvlášť



Objevte naše pracovní svítilny LED Xperion 6000

UV Pillar	Pillar
 red dot winner 2022 DESIGN AWARD 2022	 red dot winner 2022 DESIGN AWARD 2022
Světlo Boost 500 lm Až 4,5 h	Světlo Boost 500 lm Až 4,5 h
Světlo Eco 250 lm Až 10 h	Světlo Eco 250 lm Až 10 h
Upoutávka 180 lm Až 12 h	Upoutávka 180 lm Až 12 h
Úhel / flexibilita světla 100° Otočná o 90°	Úhel / flexibilita světla 100° Otočná o 90°
Zvláštní funkce svítilny UV světlo Úžasné úrovně barev	Zvláštní funkce svítilny
Upevnění Háček otočný o 360° 1 magnet	Upevnění Háček otočný o 360° 1 magnet
Rukojeť / odolnost proti mastnotě ABS*, Pogumovaná Pro práci v garáži	Rukojeť / odolnost proti mastnotě ABS* Pro práci v garáži
Odolnost IP65 IK07	Odolnost IP65 IK07
Napájení z lithiové baterie <4,5 h USB-C	Napájení z lithiové baterie <4,5 h USB-C
Doplňkové příslušenství Find My Device Multi Dock Station**	Doplňkové příslušenství Find My Device** Multi Dock Station**
Zadání obj. X60UVPX1	Zadání obj. X60PILLX1

* Kopolymer akrylonitrilbutadienstyren
** Příslušenství lze zakoupit zvlášť s výjimkou svítilny Philips Xperion 6000 UV Pillar, která je funkcí Najít mé zařízení již vybavena

Flood Audio	Flood	Flood Mini	Pocket	Slim	Line
 	 	 	 	 	 
Světlo Boost 1000 lm Až 3 h Světlo Eco 100 lm Až 22 h Upoutávka 250 lm Až 9 h Úhel / flexibilita světla 100° Paměť nastavení světla Zvláštní funkce svítily Zaostření světla Detekce pohybu Upevnění Rukojeť otočná o 180° Magnetická rukojeť Rukojeť / odolnost proti mastnotě ABS* Pro práci v garáži Odolnost IP55 IK07 Napájení z lithiové baterie <5 h USB-C Funkce nabíjení Multi Dock Station** Funkce power banky USB	Světlo Boost 1000 lm Až 3 h Světlo Eco 100 lm Až 22 h Upoutávka 250 lm Až 9 h Úhel / flexibilita světla 100° Paměť nastavení světla Zvláštní funkce svítily Zaostření světla Detekce pohybu Upevnění Rukojeť otočná o 180° Magnetická rukojeť Rukojeť / odolnost proti mastnotě ABS* Pro práci v garáži Odolnost IP65 IK07 Napájení z lithiové baterie <5 h USB-C Funkce nabíjení Multi Dock Station** Funkce power banky USB	Světlo Boost 500 lm Až 3 h Světlo Eco 100 lm Až 9 h Upoutávka 250 lm Až 5 h Úhel / flexibilita světla 100° Paměť nastavení světla Zvláštní funkce svítily Zaostření světla Kompaktní provedení Upevnění Rukojeť otočná o 180° Magnetická rukojeť Rukojeť / odolnost proti mastnotě ABS* Pro práci v garáži Odolnost IP65 IK07 Napájení z lithiové baterie <3,5 h USB-C Doplňkové příslušenství Find My Device** Multi dokovací stanice**	Světlo Boost 300 lm Až 3,5 h Světlo Eco 150 lm Až 7 h Upoutávka 100 lm Až 10 h Úhel / flexibilita světla 110° Zvláštní funkce svítily Flexibilní pásek otočný o 25 cm všemi směry Upevnění Háček otočný o 360° 1 magnet Rukojeť / odolnost proti mastnotě ABS*, Pogumovaná Pro práci v garáži Odolnost IP65 IK07 Napájení z lithiové baterie <3,5 h USB-C Doplňkové příslušenství Multi Dock Station**	Světlo Boost 500 lm Až 4,5 h Světlo Eco 250 lm Až 7 h Upoutávka 150 lm Až 9 h Úhel / flexibilita světla 100° Otočná o 270° Zvláštní funkce svítily Lze sklopit o 180° Upevnění Háček otočný o 360° 1 magnet Rukojeť / odolnost proti mastnotě ABS*, Pogumovaná Pro práci v garáži Odolnost IP54 IK07 Napájení z lithiové baterie <4 h USB-C Doplňkové příslušenství Find My Device** Multi Dock Station**	Světlo Boost 300 lm Až 4,5 h Světlo Eco 150 lm Až 8 h Upoutávka 120 lm Až 9 h Úhel / flexibilita světla 110° Upevnění Háček otočný o 360° 1 magnet Rukojeť / odolnost proti mastnotě ABS* Pro práci v garáži Odolnost IP65 IK07 Napájení z lithiové baterie <3,5 h USB-C
Zadání obj. X60FLAUX1	Zadání obj. X60FLX1	Zadání obj. X60FLMIX1	Zadání obj. X60POCKX1	Zadání obj. X60SLIMX1	Zadání obj. X60LINEX1

Xperion 6000 UV Pillar

Pokročilý výkon osvětlení, který vydrží

Naše prvotřídní pracovní svítidla Philips Xperion 6000 UV Pillar je víceúčelová pracovní svítidlo, která je vybavena několika výkonnými zdroji světla, UV světlem, vysokým CRI a baterií s dlouhou výdrží. Pomocí funkce Najít mé zařízení během několika sekund zjistíte, kde se pracovní svítidlo nachází.



Prvotřídní svítidlo LED s několika výstupy

500 lm
2500 lm
180 lm

Přesné osvětlení s ergonomickým designem a širokým úhlem paprsku

90°
100°

Vysoké CRI 95 a jedinečné UV světlo

95 CRI
UV

Záruka 3 roky**

Silný magnet a háček otočný o 360°

360°

Kompatibilní s funkcí Najít mé zařízení (součást dodávky) a s dokovací stanicí Multi Dock Station*

Find My Device
Multi Dock Station

Odolná vůči nárazům, vodě a rozpouštědlům

IP65
IK07

*Příslušenství lze zakoupit zvlášť
**Lze uplatnit na webu Philips.com/LEDworklights-warranty

Informace pro objednávání

Výrobek	EAN1	EAN3	GOC	Zadání obj.	MOM
Xperion 6000 UV Pillar X60UVPI	8719018014719	8719018014726	01471931	X60UVPIX1	6

Xperion 6000 Pillar

Pracujte celý den na jedno nabití

Pracovní svítidlo LED Philips Xperion 6000 Pillar vydrží celý den na jedno nabití. Její hlavní světlo se světelným tokem 250 a 500 lm a integrované bodové světlo se světelným tokem 180 lm vyhovuje nejrůznějším potřebám. Je skládací pro snadné přenášení a má nastavitelné úhly světla.



Prvotřídní svítidlo LED s několika výstupy

500 lm
2500 lm
180 lm

Přesné osvětlení s ergonomickým designem a širokým úhlem paprsku

90°
100°

Dlouhá doba provozu v různých světelných režimech

<12 h

Záruka 3 roky**

Silný magnet a háček otočný o 360°

360°

Kompatibilní s funkcí Najít mé zařízení a multi dokovací stanicí Multi Dock Station*

Find My Device
Multi Dock Station

Odolná vůči nárazům, vodě a rozpouštědlům

IP65
IK07

*Příslušenství lze zakoupit zvlášť
**Lze uplatnit na webu Philips.com/LEDworklights-warranty

Informace pro objednávání

Výrobek	EAN1	EAN3	GOC	Zadání obj.	MOM
Xperion 6000 Pillar X60PILL	8719018014696	8719018014702	01469631	X60PILLX1	6


Xperion 6000 Flood Audio

Prostorový světlo LED s reproduktory

Díky prostorovému světlu o výkonu 1 000 lm, bodovému světlu o výkonu 250 lm a nastavitelnému úhlu paprsku odvede multifunkční světlo Philips Xperion 6000, který je kompatibilní s Flood audio, vždy dobrou práci. Knoflík pro funkci smart-zoom spolu se senzorem pohybu ulehčují ovládání, a Bluetooth reproduktory vám umožní poslech hudby.



Záruka 3 roky*



*Lze uplatnit na webu Philips.com/LEDworklights-warranty

Informace pro objednávání

Výrobek	EAN1	EAN3	GOC	Zadání obj.	MOM
Xperion 6000 Flood Audio X60FLAU	8719018019110	8719018019127	01911031	X60FLAUX1	6

Xperion 6000 Flood

Multifunkční světlo LED

Díky prostorovému světlu o výkonu 1 000 lm a nastavitelnému úhlu paprsku odvede multifunkční světlo Philips Xperion 6000 Flood vždy dobrou práci. Knoflík pro funkci smart-zoom spolu se snímačem pohybu ulehčují ovládání a světlo je díky odolnosti vůči nárazům a vodě opravdu odolné.



Záruka 3 roky*



*Lze uplatnit na webu Philips.com/LEDworklights-warranty

Informace pro objednávání

Výrobek	EAN1	EAN3	GOC	Zadání obj.	MOM
Xperion 6000 Flood X60FL	8719018019097	8719018019103	01909731	X60FLX1	6

Xperion 6000 Flood Mini

Kompaktní světlo LED

Díky prostorovému světlu o 500 lm a nastavitelnému úhlu paprsku odvede kompaktní světlo Philips Xperion 6000 Flood vždy dobrou práci. Knoflík pro funkci smart-zoom ulehčuje ovládání a světlo je díky odolnosti vůči nárazům a vodě opravdu odolné.



Špičkový světlo LED s několika výstupy a pamětí světelného nastavení

Víceúčelové nástavce s integrovanými magnety

Plně nabití za 3,5 hodiny prostřednictvím portu USB-C a indikátor stavu baterie

Kompaktní a lehký světlo, který můžete vzít kamkoli

Knoflík funkce smart-zoom pro snadné ovládání i v rukavicích

Odolná vůči nárazům, vodě a rozpouštědlům

*Lze uplatnit na webu Philips.com/LEDworklights-warranty

Informace pro objednávání

Výrobek	EAN1	EAN3	GOC	Zadání obj.	MOM
Xperion 6000 Flood X60FLMI	8719018019134	8719018019141	01913431	X60FLMIX1	6

Xperion 6000 Pocket

Kompaktní a přitom silné světlo

Kompaktní a výkonná svítidla Philips Xperion 6000 Pocket je díky vysoce flexibilnímu bodovému světelnému pásku o délce 25 cm a svítivosti 100 lm ideální do stísněných prostor. Její široký paprsek světla se svítivostí až 300 lm v režimu Boost vám poskytne přesně to jasné světlo, které potřebujete.



Prvotřídní svítidla LED s několika výstupy

Přesné osvětlení s bodovým flexibilním páskem a širokým úhlem paprsku

Dlouhá doba provozu v různých světelných režimech



Záruka 3 roky**

Silný magnet a háček otočný o 360°

Kompatibilní s multi dokovací stanicí Multi Dock Station*

Odolná vůči nárazům, vodě a rozpouštědlům

*Příslušenství lze zakoupit zvlášť
**Lze uplatnit na webu Philips.com/LEDworklights-warranty

Informace pro objednávání

Výrobek	EAN1	EAN3	GOC	Zadání obj.	MOM
Xperion 6000 Pocket X60POCK	8719018014658	8719018014665	01465831	X60POCKX1	6

Xperion 6000 Slim

Ideální do stísněných prostor

Všestranná svítidla Philips Xperion 6000 Slim je ideální do stísněných prostor. Dosahuje světelného toku 250 lm v režimu Eco a 500 lm v režimu Boost, její jedinečný světelný modul otočný o 270° vám pomůže nasměrovat silný paprsek tam, kde jej potřebujete.

Prvotřídní svítidla LED s několika výstupy



500 lm
250 lm
150 lm

Jedinečný světelný modul otočný o 270° a široký úhel paprsku.



270°
100°

Dlouhá doba provozu v různých světelných režimech



<9 h



Záruka 3 roky**



Silný magnet a háček otočný o 360°



360°

Kompatibilní s funkcí Najít mé zařízení a multi dokovací stanici Multi Dock Station*



Najít mé zařízení
Multi Dock Station*

Odolná vůči nárazům, vodě a rozpouštědlům



IP54
IK07

*Příslušenství lze zakoupit zvlášť
**Lze uplatnit na webu Philips.com/LEDworklights-warranty

Informace pro objednávání

Výrobek	EAN1	EAN3	GOC	Zadání obj.	MOM
Xperion 6000 Slim X60SLIM	8719018014672	8719018014689	01467231	X60SLIMX1	6

Xperion 6000 Line

Práce na větších plochách

Svítidla Philips Xperion 6000 Line disponuje širokým paprskem o 110° a díky světelnému toku 150 lm v režimu Eco a 300 lm v režimu Boost je ideální k osvětlení větších prostor. Je vybavena bodovým paprskem se světelným tokem 120 lm, díky kterému namíříte světlo přesně tam, kam potřebujete.

Prvotřídní svítidla LED s několika výstupy



300 lm
150 lm
120 lm

Přesné osvětlení s ergonomickým designem a širokým úhlem paprsku



110°

Dlouhá doba provozu v různých světelných režimech



<9 h



Záruka 3 roky*



Silný magnet a háček otočný o 360°



360°

Plně se nabije za 3,5 hodiny pomocí kabelu USB-C



<3,5 h
USB-C

Odolná vůči nárazům, vodě a rozpouštědlům



IP65
IK07

*Lze uplatnit na webu Philips.com/LEDworklights-warranty

Informace pro objednávání

Výrobek	EAN1	EAN3	GOC	Zadání obj.	MOM
Xperion 6000 Line X60LINE	8719018014733	8719018014740	01473331	X60LINEX1	6

Multi Dock Station

Dokovací stanice k nabíjení více zařízení

Multi dokovací stanice Philips Multi Dock Station je bezdrátové příslušenství pracovních svítilen LED řady Xperion. Pokud ji položíte na stůl, dokáže bezdrátově nabíjet dvě zařízení zároveň nebo funguje jednoduše jako místo pro jejich uložení.

- Indikátor LED ukazuje stav nabíjení
- Vyhrazené místo na dálkové ovládání funkce Najít mé zařízení
- Kompatibilní se svítilnami Philips Xperion 6000 UV Pillar, Pillar, Pocket, Slim, Flood Audio, Flood a Flood Mini



Informace pro objednávání

Výrobek	EAN1	EAN3	GOC	Zadání obj.	MOM
Multi Dock Station ACCMUDO	8719018014757	8719018014764	01475731	ACCMUDOX1	6

Find My Device

Šikovný způsob jak najít zatoulaná zařízení


Díky příslušenství Najít mé zařízení od společnosti Philips můžete pomocí dálkového ovládání aktivovat zvukový alarm a blikající světlo, a najít tak zatoulaná zařízení Philips Xperion 6000. Tato funkce má dosah až 10 metrů.

- Vložte do těla svítilny čip plug-and-play
- Pomocí dálkového ovládání vyhledejte zatoulanou svítilnu Xperion 6000 UV Pillar (součástí), Pillar, Slim nebo Flood Mini (k zakoupení odděleně) od společnosti Philips
- Dálkové ovládání si můžete připnout na kroužek ke klíčům nebo jej umístit na multi dokovací stanici Philips Multi Dock Station



Informace pro objednávání

Výrobek	EAN1	EAN3	GOC	Zadání obj.	MOM
Find My Device ACCFIMD	8719018014771	8719018014788	01477131	ACCFIMDX1	6



Pracovní svítilny LED EcoPro

Všestranné a výkonné pracovní LED svítilny pro každodenní použití

EcoPro61 Slim	
Světlo Boost	500 lm Až 2,2 h
Světlo Eco	250/50 lm Až 5/20 h
Upoutávka	140 lm Až 8 h
Úhel / flexibilita světla	90° Otočná o 270°
Zvláštní funkce svítilny	Lze sklopit o 180°
Upevnění	Háček otočný o 360° 1 magnet
Rukojeť / odolnost proti mastnotě	PC, TPE Pro práci v garáži
Odolnost	IP20 IK07
Napájení z lithiové baterie	3,2 h Micro USB

Zadání obj.

RC620X1

EcoPro50	
Světlo Boost	1000 lm Až 3 h
Světlo Eco	500 lm Až 6 h
Úhel / flexibilita světla	110° Rukojeť otočná o 180°
Zvláštní funkce svítilny	Funkce power banky USB
Upevnění	Magnet*
Rukojeť / odolnost proti mastnotě	Hliník, polykarbonátové sklo, PTU Pro práci v garáži
Odolnost	IP54 IK08
Napájení z lithiové baterie	<5 h Micro USB

Zadání obj.

RC520C1

EcoPro40	
Světlo Boost	300 lm Až 3 h
Světlo Eco	180 lm Až 8 h
Upoutávka	100 lm Až 8 h
Úhel / flexibilita světla	90° Základna otočná o 180°
Upevnění	Háček otočný o 360° 3 magnety
Rukojeť / odolnost proti mastnotě	ABS*, Pogumovaná Pro práci v garáži
Odolnost	IP20 IK07
Napájení z lithiové baterie	<4 h Micro USB

Zadání obj.

RC420B1

EcoPro30	
Světlo Boost	300 lm Až 4 h
Světlo Eco	150 lm Až 8 h
Úhel / flexibilita světla	120°
Upevnění	Háček otočný o 360° 1 magnet
Rukojeť / odolnost proti mastnotě	ABS*, Pogumovaná Pro práci v garáži
Odolnost	IP54 IK07
Napájení z lithiové baterie	<3 h Micro USB

Zadání obj.

RC220X1

EcoPro20	
Světlo Boost	220 lm Až 3,5 h
Úhel / flexibilita světla	90° Základna otočná o 180°
Upevnění	Háček otočný o 360° 1 magnet
Rukojeť / odolnost proti mastnotě	ABS*, Pogumovaná Pro práci v garáži
Odolnost	IP20 IK07
Napájení z lithiové baterie	<3 h Micro USB

Zadání obj.

RC320B1

EcoPro10	
Světlo Boost	90 lm Až 6,5 h
Upoutávka	10 lm
Úhel / flexibilita světla	35 – 44°
Upevnění	Spona
Odolnost	IP20 IK07
Napájení z baterie AAA	Součástí dodávky jsou 3 baterie Philips AAA

Zadání obj.

RC120B1 | RC120X1

EcoPro61 Slim

Tenká a skládací ruční svítilna

- **Ultratenký design pro osvětlení úzkých prostorů**
- **3 režimy svícení:** 500, 250 a 50 lm
- **Velmi dlouhá výdrž:** až 20 hodin v režimu Eco
- **Všestranné a snadné použití:** zasouvatelný háček otočný o 360°
- **Přesné bodové světlo:** 140 lm



EcoPro50

Hliníkový přenosný projektor

- **Výkonné LED světlo:** až 1 000 lumenů
- **Silné jasné bílé světlo:** 6 500 K
- **Dlouhá výdrž:** až 6 hodin s indikátorem výdrže baterie
- **Odolnost vůči silným nárazům (IK08) a vodě (IP54)**
- **Všestranné a snadné použití:** příslušenství k upevnění pomocí silného magnetu
- **Funkce power banky:** vhodná k nabíjení dalších zařízení



Informace pro objednávání

Výrobek	EAN1	EAN3	GOC	Zadání obj.	MOM
EcoPro 61 Slim RC620	8719018004840	8719018004857	00484031	RC620X1	6

Informace pro objednávání

Výrobek	EAN1	EAN3	GOC	Zadání obj.	MOM
EcoPro 50 RC520	8719018050717	8719018050724	05071745	RC520C1	6

EcoPro40

Nabíjecí ruční svítilna

- **Jasně světlo LED:** až 300 lumenů (režim Boost)
- **Silné jasné světlo:** 6 500 K
- **Dlouhá výdrž:** až 8 hodin
- **Praktická pracovní svítilna:** lehká a s protiskluzovou úpravou
- **Všestranné použití pro volné ruce:** silné magnety a zasouvateľný háček otočný o 360°

Prvotřídňí svítilna LED s několika výstupy

300 lm
180 lm
100 lm

Přesné osvětlení s ergonomickým designem a širokým úhlem paprsku

180°
90°

Dlouhá doba provozu v různých světelných režimech

<8 h



Silný magnet a háček otočný o 360°

360°

Plně nabitý za 4 hodin prostřednictvím portu micro USB

<4 h

Odolná vůči nárazům, vodě a rozpouštědlům

IP20
IK07

EcoPro30

Nabíjecí tenká svítilna

- **Světlo s dvěma režimy:** 150 a 300 lm
- **Jasně přirozené světlo:** 6 000 K
- **Nabíjecí baterie s dlouhou výdrží:** výkonná lithium-iontová baterie
- **Univerzální použití pro volné ruce:** úhel paprsku 120°, háček otočný o 360°, silný magnet
- **Prodloužená výdrž:** až 7 hodin, dobíjení prostřednictvím portu USB-C
- **Odolnost vůči silným nárazům (IK07) a vodě (IP54)**

Prvotřídňí svítilna LED s několika výstupy

300 lm
150 lm

Přesné osvětlení s ergonomickým designem a širokým úhlem paprsku

120°

Dlouhá doba provozu v různých světelných režimech

<8 h



Silný magnet a háček otočný o 360°

360°

Plně nabitý za 5 hodin prostřednictvím portu micro USB

<5 h

Odolná vůči nárazům, vodě a rozpouštědlům

IP54
IK07

Informace pro objednávání

Výrobek	EAN1	EAN3	GOC	Zadání obj.	MOM
EcoPro 40 RC420	8719018050571	8719018050700	05057145	RC420B1	6

Informace pro objednávání

Výrobek	EAN1	EAN3	GOC	Zadání obj.	MOM
EcoPro 30 RC220	8719018017697	8719018017703	01769731	RC220X1	6

EcoPro20

Praktická kapesní svítilna

- **LED světlo:** až 220 lumenů
- **Jasně příjemné světlo:** 6 500 K
- **Dlouhá výdrž:** až 3,5 hodiny
- **Všestranná kapesní svítilna:** magnetická základna otočná o 180°a zasouvatelný háček otočný o 360°
- **Funkce power banky:** vhodná k nabíjení dalších zařízení



Informace pro objednávání

Výrobek	EAN1	EAN3	GOC	Zadání obj.	MOM
EcoPro 20 RC320	8719018050557	8719018050564	05055745	RC320B1	6

EcoPro10

Přenosná svítilna

- **Mimořádně kompaktní design:** lehká svítilna (méně než 100 g) pro každodenní použití
- **Vysoce kvalitní svítilna:** vybavená 5 odolnými LED diodami
- **Jasně přirozené světlo:** 6 000 K
- **Dlouhá výdrž:** až 11 hodin
- **Všestranná kapesní svítilna:** bodové světlo, spona



Informace pro objednávání

Výrobek	EAN1	EAN3	GOC	Zadání obj.	MOM
EcoPro 10 RC120 B1	8719018017659	8719018017666	01765940	RC120B1	6
EcoPro 10 RC120 X1	8719018017673	8719018017680	01767330	RC120X1	6

