




PHILIPS

Automotive

LED-arbejdslys



2023

Designet
med **dig**
i tankerne

LED-arbejdslysfunktioner

Lysmodul



Boost-lys

Maksimal lysstyrke (i lumen)



Eco-lys/
dæmpet lys

Lysstyrke i strømsparetilstand (i lumen)



Spot

Ekstra lille lyskilde til brug på steder med begrænset plads (i lumen)



Driftstid

Driftstid under en enkelt opladningscyklus



Strålevinkel

Vinkel på den primære lysstråle



Drejeligt lysmodul

Fleksibelt arbejdslys takket være drejeligt lysmodul



CRI

Højt farvegengivelsesindeks (Color Rendering Index – CRI) viser en genstands mest ægte farver, som hvis det ses med naturligt lys.



UV-lys

UV-lys hjælper med at identificere lækager



Nyhed:
Zoomlys

Du kan ændre lysstrålens fokus blot ved at dreje på en knap

Smart og ergonomisk design




Fastgørelse

Fastgørelse såsom clips, klemmer og kroge for at muliggøre håndfrit arbejde



Magnet

Magnet integreret i arbejdslyset for at muliggøre håndfrit arbejde



Nyhed:
Bevægelses-sensor

Tænd og sluk lyset ved at bevæge hånden foran sensoren



Find My Device

Tilbehøret til fjernbetjeningen hjælper med at finde mistede enheder på op til 10 meter



Greb

Robust kabinet i ABS* og blødt gummi, så arbejdslyset kan holdes sikkert



USB-powerbank

Oplad andre enheder via en USB-port på arbejdslampen

Robusthed og holdbarhed



Indtrængnings-beskyttelse

Graden af beskyttelse mod indtrængen af faste partikler, støv, utilsigtet kontakt og vand



Stødbeskyttelse

Graden af beskyttelse mod eksterne påvirkninger



Fedtbestandighed


Særligt modstandsdygtig over for fedt og opløsningsmidler på værkstedet

Strømindstillinger og genopladning



Opladningstid

Tiden, det tager at genoplade det integrerede batteri helt



Mikro-USB

Genopladeligt batteri med et USB Type-C-kabel



Opladnings-station

Kompatibilitet med Multi Dock Station**-tilbehøret til trådløs opladning



USB-C

* Akrylnitril-butadiene-styren copolymer
** Tilbehør købes separat



Se vores
Xperion 6000
LED-arbejdslys

UV Pillar



reddot winner 2022



Boost-lys	 500 lm	 Op til 4,5 t
Eco-lys	 250 lm	 Op til 10 t
Spot	 180 lm	 Op til 12 t
Lysvinkel/ fleksibilitet	 100°	 90° drejelig
Særlige lysfunktioner	 UV-lys	 Fremragende farvegengivelse
Fastgørelse	 360° drejelig krog	 1 magnet
Greb/ fedtbest- andighed	 ABS*, Gummi	 Værkstedsgodkendt
Robusthed	 IP65	 IK07
Strømforsyning med litiumbatteri	 <4,5 t	 USB Type-C
Ekstra tilbehørsdele	 Find My Device	 Multi Dock Station**

Ordreindtastning
X60UVPX1

Pillar



reddot winner 2022



Boost-lys	 500 lm	 Op til 4,5 t
Eco-lys	 250 lm	 Op til 10 t
Spot	 180 lm	 Op til 12 t
Lysvinkel/ fleksibilitet	 100°	 90° drejelig
Særlige lysfunktioner	 UV-lys	 Fremragende farvegengivelse
Fastgørelse	 360° drejelig krog	 1 magnet
Greb/ fedtbest- andighed	 ABS*	 Værkstedsgodkendt
Robusthed	 IP65	 IK07
Strømforsyning med litiumbatteri	 <4,5 t	 USB Type-C
Ekstra tilbehørsdele	 Find My Device**	 Multi Dock Station**

Ordreindtastning
X60PILLX1

* Akrylnitril-butadiene-styren copolymer
** Tilbehør købes separat, undtagen Philips Xperion 6000 UV Pillar, som allerede indeholder funktionen Find My Device

Flood Audio	Flood	Flood Mini	Pocket	Slim	Line
  Op til 20 timers lyd via Bluetooth	 	 	  reddot winner 2022 DESIGN AWARD 2022	  reddot winner 2022 DESIGN AWARD 2022	  reddot winner 2022 DESIGN AWARD 2022
Boost-lys 1000 lm Op til 3 t	Boost-lys 1000 lm Op til 3 t	Boost-lys 500 lm Op til 3 t	Boost-lys 300 lm Op til 3,5 t	Boost-lys 500 lm Op til 4,5 t	Boost-lys 300 lm Op til 4,5 t
Eco-lys 100 lm Op til 22 t	Eco-lys 100 lm Op til 22 t	Eco-lys 100 lm Op til 9 t	Eco-lys 150 lm Op til 7 t	Eco-lys 250 lm Op til 7 t	Eco-lys 150 lm Op til 8 t
Spot 250 lm Op til 9 t	Spot 250 lm Op til 9 t	Spot 250 lm Op til 5 t	Spot 100 lm Op til 10 t	Spot 150 lm Op til 9 t	Spot 120 lm Op til 9 t
Lysvinkel/ fleksibilitet 100° Lysindstillings- hukommelse	Lysvinkel/ fleksibilitet 100° Lysindstillings- hukommelse	Lysvinkel/ fleksibilitet 100° Lysindstillings- hukommelse	Lysvinkel/ fleksibilitet 110°	Lysvinkel/ fleksibilitet 100° 270° drejelig	Lysvinkel/ fleksibilitet 110°
Særlige lysfunktioner Zoomlys Bevægelses- registrering	Særlige lysfunktioner Zoomlys Bevægelses- registrering	Særlige lysfunktioner Zoomlys Kompakt design	Særlige lysfunktioner 25 cm fleksibel slange, kan drejes i alle retninger	Særlige lysfunktioner 180° sammenfoldelig	
Fastgørelse 180° drejehåndtag Magnetisk håndtag	Fastgørelse 180° drejehåndtag Magnetisk håndtag	Fastgørelse 180° drejehåndtag Magnetisk håndtag	Fastgørelse 360° drejelig krog 1 magnet	Fastgørelse 360° drejelig krog 1 magnet	Fastgørelse 360° drejelig krog 1 magnet
Greb/ fedtbest- andighed ABS* Værkstedsgodkendt	Greb/ fedtbest- andighed ABS* Værkstedsgodkendt	Greb/ fedtbest- andighed ABS* Værkstedsgodkendt	Greb/ fedtbest- andighed ABS*, Gummi Værkstedsgodkendt	Greb/ fedtbest- andighed ABS*, Gummi Værkstedsgodkendt	Greb/ fedtbest- andighed ABS* Værkstedsgodkendt
Robusthed IP55 IK07	Robusthed IP65 IK07	Robusthed IP65 IK07	Robusthed IP65 IK07	Robusthed IP54 IK07	Robusthed IP65 IK07
Strømforsyning med litiumbatteri <5 t USB Type-C	Strømforsyning med litiumbatteri <5 t USB Type-C	Strømforsyning med litiumbatteri <3,5 t USB Type-C	Strømforsyning med litiumbatteri <3,5 t USB Type-C	Strømforsyning med litiumbatteri <4 t USB Type-C	Strømforsyning med litiumbatteri <3,5 t USB Type-C
Opladningsfunktioner Multi Dock Station** USB-powerbank	Opladningsfunktioner Multi Dock Station** USB-powerbank	Ekstra tilbehørsdele Find My Device** Multi Dock Station**	Ekstra tilbehørsdele Multi Dock Station**	Ekstra tilbehørsdele Find My Device** Multi Dock Station**	
Ordreindtastning X60FLAUX1	Ordreindtastning X60FLX1	Ordreindtastning X60FLMIX1	Ordreindtastning X60POCKX1	Ordreindtastning X60SLIMX1	Ordreindtastning X60LINEX1

Xperion 6000 UV Pillar

Avanceret belysning, der varer ved

Vores førsteklasses arbejdslys, Philips Xperion 6000 UV Pillar, er et allround arbejdslys med flere kraftige lyskilder, UV-lys, højt CRI og batteri med lang levetid. Find arbejdslyset på få sekunder med funktionen Find My Device.



Førsteklasses LED-lys med flere udgange

500 lm
250 lm
180 lm

Præcisionslys med ergonomisk design og bred strålevinkel

90°
100°

Højt CRI95 og unikt UV-lys

95 CRI
UV



3 års garanti**

Stærk magnet og 360° drejelig krog

360°
Magnet

Kompatibel med Find My Device (medfølger) og Multi Dock Station*

Find My Device
Multi Dock Station*

Modstandsdygtigt over for slag, vand og opløsningsmidler

IP65
IK07

*Tilbehør købes separat
**Der skal gøres krav på Philips.com/LEDworklights-warranty

Oplysninger om bestilling

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Ordreindtastning	MOQ
Xperion 6000 UV Pillar X60UVPI	8719018014719	8719018014726	01471931	X60UVPIX1	6

Xperion 6000 Pillar

Arbejd hele dagen på en enkelt opladning

Philips Xperion 6000 Pillar LED-arbejdslyset holder hele dagen på en enkelt opladning. Det klare hovedlys på 250 og 500 lm og indbygget 180 lm spot opfylder flere behov. Kan foldes sammen, så det er nemt at transportere, og med justerbare belysningsvinkler.



Førsteklasses LED-lys med flere udgange

500 lm
250 lm
180 lm

Præcisionslys med ergonomisk design og bred strålevinkel

90°
100°

Lang driftstid i forskellige lystilstande

<12 t



3 års garanti**

Stærk magnet og 360° drejelig krog

360°
Magnet

Kompatibelt med Find My Device og Multi Dock Station*

Find My Device
Multi Dock Station*

Modstandsdygtigt over for slag, vand og opløsningsmidler

IP65
IK07

*Tilbehør købes separat
**Der skal gøres krav på Philips.com/LEDworklights-warranty

Oplysninger om bestilling

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Ordreindtastning	MOQ
Xperion 6000 Pillar X60PILL	8719018014696	8719018014702	01469631	X60PILLX1	6

Xperion 6000 Flood Audio

LED-projektørlys med lyd

Med sin 1000 lm projektør lampe, 250 lm spotlight og variable stråle er den Philips Xperion 6000 Flood audio-forberedte projektør klar til arbejdet. Smart-zoom-knappen og bevægelsessensoren forenkler betjeningen, mens Bluetooth-højttalerne garanterer sød musik i ørerne.



3 års garanti*

Alsidigt tilbehør med magneter



Førsteklasses LED-lys med flere udgange og lysindstillingshukommelse

1000 lm
100 lm
250 lm

Bluetooth-højttalere og powerbank-funktion

Fuldt opladet inden for 5 timer via USB-C og LCD-visning af batterilevetid

Bevægelsesregistrering

Handskesikret smart-zoom-knap til nem lysstyring

Modstandsdygtigt over for slag, vand og opløsningsmidler

IP55
IK07

*Der skal gøres krav på Philips.com/LEDworklights-warranty

Oplysninger om bestilling

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Ordreindtastning	MOQ
Xperion 6000 Flood Audio X60FLAU	8719018019110	8719018019127	01911031	X60FLAUX1	6

Xperion 6000 Flood

Multifunktionelt LED-projektørlys

Med sin 1000 lm projektør lampe og variable stråle er den multifunktionelle Philips Xperion 6000 Flood en effektiv projektør. Smart-zoom-knappen og bevægelsessensoren forenkler betjening, mens modstandsdygtighed over for slag og vand garanterer holdbarhed.



3 års garanti*

Førsteklasses LED-lys med flere udgange og lysindstillingshukommelse

1000 lm
100 lm
250 lm

Alsidigt tilbehør med magneter

Fuldt opladet inden for 5 timer via USB-C og LCD-visning af batterilevetid

Bevægelsesregistrering

Handskesikret smart-zoom-knap til nem lysstyring

Modstandsdygtigt over for slag, vand og opløsningsmidler

IP65
IK07

*Der skal gøres krav på Philips.com/LEDworklights-warranty

Oplysninger om bestilling

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Ordreindtastning	MOQ
Xperion 6000 Flood X60FL	8719018019097	8719018019103	01909731	X60FLX1	6

Xperion 6000 Flood Mini

Kompakt LED-projektørlys

Med sin 500 lm projektør lampe og variable stråle er den kompakte Philips Xperion 6000 Flood en effektiv projektør. Smart-zoom-knappen forenkler betjeningen, mens modstandsdygtighed over for slag og vand garanterer holdbarheden.



Førsteklasses LED-lys med flere udgange og lysindstillingshukommelse

Alsidigt tilbehør med magneter

Kompakt og let, så du kan have den med overalt

Handskesikret smart-zoom-knap til nem lysstyring

3 års garanti*

Fuldt opladet inden for 3,5 timer via USB-C og indikator for batterilevetid

Modstandsdygtigt over for slag, vand og opløsningsmidler

*Der skal gøres krav på Philips.com/LEDworklights-warranty

Oplysninger om bestilling

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Ordreindtastning	MOQ
Xperion 6000 Flood X60FLMI	8719018019134	8719018019141	01913431	X60FLMIX1	6

Xperion 6000 Pocket

Den kompakte, men kraftfulde lyskilde

Den kompakte, kraftfulde Philips Xperion 6000 Pocket er perfekt til små steder med et ultrafleksibelt 100 lm spot med 25 cm slange. Lysstrålen på op til 300 lm i Boost-tilstand giver dig det klare lys, du har brug for.



Førsteklasses LED-lys med flere udgange

Præcisionslys med fleksibelt slangespot og bred strålevinkel

Lang driftstid i forskellige lystilstande



3 års garanti**

Stærk magnet og 360° drejelig krog

Kompatibelt med Multi Dock Station*

Modstandsdygtigt over for slag, vand og opløsningsmidler

**Tilbehør købes separat
**Der skal gøres krav på Philips.com/LEDworklights-warranty

Oplysninger om bestilling

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Ordreindtastning	MOQ
Xperion 6000 Pocket X60POCK	8719018014658	8719018014665	01465831	X60POCKX1	6

Xperion 6000 Slim

Perfekt til trange steder

Den alsidige Philips Xperion 6000 Slim er velegnet til trange steder. Med 250 lm i Eco- og 500 lm i Boost-tilstand hjælper dens unikke 270° drejelige lysmodul dig med at pege den kraftfulde stråle derhen, hvor du har brug for den.



Førsteklasses LED-lys med flere udgange

500 lm
250 lm
150 lm

Unikt 270° drejeligt lysmodul og bred strålevinkel

270°
100°

Lang driftstid i forskellige lystilstande

<9 t

3 års garanti**

Stærk magnet og 360° drejelig krog

360°

Kompatibelt med Find My Device og Multi Dock Station*

Find My Device
Multi Dock Station

Modstandsdygtigt over for slag, vand og opløsningsmidler

IP54
IK07

*Tilbehør købes separat
**Der skal gøres krav på Philips.com/LEDworklights-warranty

Oplysninger om bestilling

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Ordreindtastning	MOQ
Xperion 6000 Slim X60SLIM	8719018014672	8719018014689	01467231	X60SLIMX1	6

Xperion 6000 Line

Arbejd på større områder

Philips Xperion 6000 Line er designet med en 110° bred stråle på 150 lm i Eco- og 300 lm i Boost-tilstand og er velegnet til belysning af større områder. Den er udstyret med en 120 lm spotstråle, der leder lyset derhen, hvor det skal bruges.



Førsteklasses LED-lys med flere udgange

300 lm
150 lm
120 lm

Præcisionslys med ergonomisk design og bred strålevinkel

110°

Lang driftstid i forskellige lystilstande

<9 t

3 års garanti*

Stærk magnet og 360° drejelig krog

360°

Fuldt opladet inden for 3,5 timer via USB-C

<3,5 t

Modstandsdygtigt over for slag, vand og opløsningsmidler

IP65
IK07

*Der skal gøres krav på Philips.com/LEDworklights-warranty

Oplysninger om bestilling

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Ordreindtastning	MOQ
Xperion 6000 Line X60LINE	8719018014733	8719018014740	01473331	X60LINEX1	6

Multi Dock Station

Dockingstation til opladning af flere enheder

Philips Multi Dock Station er et trådløst tilbehør til Xperion LED-arbejdslys. Når den placeres på et bord, kan den oplade to enheder trådløst ad gangen eller fungere som opbevaringssted.

- LED-indikator, der viser opladningsstatus
- Dedikeret plads til fjernbetjeningen til Find My Device
- Kompatibelt med Philips Xperion 6000 UV Pillar, Pillar, Pocket, Slim, Flood Audio, Flood og Flood Mini



Oplysninger om bestilling

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Ordreindtastning	MOQ
Multi Dock Station ACCMUDO	8719018014757	8719018014764	01475731	ACCMUDOX1	6

Find My Device

En praktisk måde at finde forsvundne enheder


Med Philips Find My Device-tilbehøret kan du bruge fjernbetjeningen til at udløse en lydalarm og et blinkende lys for at finde eventuelle forsvundne Philips Xperion 6000-enheder. Den fungerer op til 10 meter.

- Sæt plug-and-play-chippen i arbejdslysets kabinet
- Brug fjernbetjeningen til at finde din forsvundne Philips Xperion 6000 UV Pillar (medfølger), Pillar, Slim eller Flood Mini (købes separat)
- Sæt fjernbetjeningen i din nøglering, eller placer den på din Philips Multi Dock Station



Oplysninger om bestilling

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Ordreindtastning	MOQ
Find My Device ACCFIMD	8719018014771	8719018014788	01477131	ACCFIMDX1	6



EcoPro LED-arbejdslamper

Alsidige og kraftige LED-arbejdslamper til hverdagsbrug

EcoPro61 Slim		
Boost-lys	500 lm	Op til 2,2 t
Eco-lys	250/50 lm	Op til 5/20 t
Spot	140 lm	Op til 8 t
Lysvinkel/ fleksibilitet	90°	270° drejelig
Særlige lysfunktioner	180° sammenfoldelig	
Fastgørelse	360° drejelig krog	1 magnet
Greb/ fedtbest-andighed	PC, TPE	Værkstedsgodkendt
Robusthed	IP20	IK07
Strømforsyning med litiumbatteri	3,2 t	Mikro-USB

Ordreindtastning

RC620X1

EcoPro50		
Boost-lys	1000 lm	Op til 3 t
Eco-lys	500 lm	Op til 6 t
Lysvinkel/ fleksibilitet	110°	180° drejehåndtag
Særlige lysfunktioner	USB-powerbank	
Fastgørelse	Magnet*	
Greb/ fedtbest-andighed	Aluminium, PC til lampeglas, PTU	Værkstedsgodkendt
Robusthed	IP54	IK08
Strømforsyning med litiumbatteri	<5 t	Mikro-USB
Ekstratilbehør	*Magnetisk monterings-tilbehør	

Ordreindtastning

RC520C1

EcoPro40		
Boost light	300 lm	Op til 3 t
Eco-lys	180 lm	Op til 8 t
Spot	100 lm	Op til 8 t
Lysvinkel/ fleksibilitet	90°	Soklen kan dreje 180°
Fastgørelse	360° rotatable hook	3 magneter
Greb/ fedtbest-andighed	ABS**, Gummi	Værkstedsgodkendt
Robusthed	IP20	IK07
Strømforsyning med litiumbatteri	<4 t	Mikro-USB

Ordreindtastning

RC420B1

EcoPro30		
Boost-lys	300 lm	Op til 4 t
Eco-lys	150 lm	Op til 8 t
Lysvinkel/ fleksibilitet	120°	
Fastgørelse	360° drejelig krog	1 magnet
Greb/ fedtbest-andighed	ABS**, Gummi	Værkstedsgodkendt
Robusthed	IP54	IK07
Strømforsyning med litiumbatteri	<3 t	Mikro-USB

Ordreindtastning

RC220X1

EcoPro20		
Boost-lys	220 lm	Op til 3,5 t
Lysvinkel/ fleksibilitet	90°	Soklen kan dreje 180°
Fastgørelse	360° drejelig krog	1 magnet
Greb/ fedtbest-andighed	ABS**, Gummi	Værkstedsgodkendt
Robusthed	IP20	IK07
Strømforsyning med litiumbatteri	<3 t	Mikro-USB

Ordreindtastning

RC320B1

EcoPro10		
Boost-lys	90 lm	Op til 6,5 t
Spot	10 lm	
Lysvinkel/ fleksibilitet	35 – 44°	
Fastgørelse	Clip	
Robusthed	IP20	IK07
Bruger AAA-batterier	3 x Philips AAA medfølger	

Ordreindtastning

RC120B1 | RC120X1

EcoPro61 Slim

Slank og sammenfoldelig håndlampe

- **Ultratyndt design:** Til oplysning af trange områder
- **3 lystilstande:** 500, 250 og 50 lm
- **Lang driftstid:** Op til 20 timer i Eco-tilstand
- **Alsidig og nem at bruge:** 360° udtrækskrog
- **Meget præcis spotlight:** 140 lm



EcoPro50

Bærbar aluminiumprojektor

- **Kraftigt LED-lys:** Op til 1.000 lumen
- **Kraftigt, klart hvidt lys:** 6500 K
- **Lang autonomi:** Op til 6 timer med indikator for batterilevetid
- **Høj slagstyrke (IK08) og vandtæthed (IP54)**
- **Alsidig og nem at bruge:** Kraftigt magnetisk monteringsstilbehør
- **Powerbank:** Til opladning af andre enheder



Oplysninger om bestilling

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Ordreindtastning	MOQ
EcoPro 61 Slim RC620	8719018004840	8719018004857	00484031	RC620X1	6

Oplysninger om bestilling

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Ordreindtastning	MOQ
EcoPro 50 RC520	8719018050717	8719018050724	05071745	RC520C1	6

EcoPro40

Genopladelig håndlygte

- **Klar LED-lampe:** Op til 300 lumen (Boost-tilstand)
- **Kraftigt, klart lys:** 6500 K
- **Lang driftstid:** Op til 8 timer
- **Praktisk arbejdslampe:** Skridsikkert greb og let
- **Alsidig til håndfri brug:** Kraftige magneter og 360° udtrækskroge



Førsteklasses LED-lys med flere udgange

300 lm
180 lm
100 lm

Præcisionslys med ergonomisk design og bred strålevinkel

180°
90°

Lang driftstid i forskellige lystilstande

<8 t



Stærk magnet og 360° drejelig krog

360°

Fuldt opladet inden for 4 timer via micro USB

<4 t

Modstandsdygtigt over for slag, vand og opløsningsmidler

IP20
IK07

EcoPro30

Genopladelig, slank lyskilde

- **Lampe med to tilstande:** 150 og 300 lm
- **Klart og naturligt lys:** 6000 K
- **Genopladeligt batteri med lang levetid:** Kraftigt Li-ion-batteri
- **Alsidig til håndfri brug:** Stor strålevinkel på 120°, 360° drejelig krog, kraftig magnet
- **Forbedret driftstid:** Op til 7 timer, genopladelig via USB-C
- **Høj slagstyrke (IK07) og vandtæthed (IP54)**



Førsteklasses LED-lys med flere udgange

300 lm
150 lm

Præcisionslys med ergonomisk design og bred strålevinkel

120°

Lang driftstid i forskellige lystilstande

<8 t



Stærk magnet og 360° drejelig krog

360°

Fuldt opladet inden for 5 timer via micro USB

<5 t

Modstandsdygtigt over for slag, vand og opløsningsmidler

IP54
IK07

Oplysninger om bestilling

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Ordreindtastning	MOQ
EcoPro 40 RC420	8719018050571	8719018050700	05057145	RC420B1	6

Oplysninger om bestilling

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Ordreindtastning	MOQ
EcoPro 30 RC220	8719018017697	8719018017703	01769731	RC220X1	6

EcoPro20

Praktisk lommelygte

- **LED-lampe:** Op til 220 lumen
- **Klart og behageligt lys:** 6500 K
- **Lang driftstid:** Op til 3,5 timer
- **Alsidig lommelygte:** Magnetisk 180° drejefod og 360° udtrækskrog
- **Powerbank:** Til opladning af andre enheder



EcoPro10

Bærbart inspektionsværktøj

- **Ultrakompakt design:** Let (mindre end 100 g) til hverdagsbrug
- **Lys i høj kvalitet:** Udstyret med 5 holdbare LED'er
- **Klart og naturligt lys:** 6000 K
- **Lang driftstid:** Op til 11 timer
- **Alsidig lommelygte:** Spotlight, clips



Oplysninger om bestilling

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Ordreindtastning	MOQ
EcoPro 20 RC320	8719018050557	8719018050564	05055745	RC320B1	6

Oplysninger om bestilling

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Ordreindtastning	MOQ
EcoPro 10 RC120 B1	8719018017659	8719018017666	01765940	RC120B1	6
EcoPro 10 RC120 X1	8719018017673	8719018017680	01767330	RC120X1	6

