

PHILIPS

Automotive

Luces de trabajo LED



2023

Diseñadas
pensando
en **ti**

Características de las luces de trabajo LED

Módulo de luz

<p>Emisión de luz máxima (en lúmenes)</p> <p>Modo de máxima potencia</p>	<p>Emisión de luz durante el modo de ahorro de energía (en lúmenes)</p> <p>Modo de bajo consumo/luz atenuada</p>	<p>Luz pequeña adicional para llegar a espacios limitados (en lúmenes)</p> <p>Foco</p>
<p>Tiempo de funcionamiento durante un ciclo de carga</p> <p>Tiempo de funcionamiento</p>	<p>Ángulo del haz de luz principal</p> <p>Ángulo de apertura</p>	<p>Flexibilidad de la luz de trabajo gracias al módulo de iluminación pivotante</p> <p>Módulo de iluminación pivotante</p>
<p>El alto índice de reproducción cromática (IRC) revela los colores más auténticos de un objeto, como si se viesen con luz natural.</p> <p>IRC</p>	<p>La luz UV ayuda a identificar fugas</p> <p>Luz UV</p>	<p>Cambia el enfoque del haz de luz con solo girar un botón</p> <p>Novedad: luz con zoom</p>

Diseño ergonómico inteligente

<p>Accesorios como pinzas, abrazaderas y ganchos para poder trabajar con las manos libres</p> <p>Accesorio</p>	<p>Imán integrado en la luz de trabajo para poder trabajar con las manos libres</p> <p>Imán</p>	<p>Enciende y apaga la luz moviendo la mano delante del sensor</p> <p>Novedad: sensor de movimiento</p>
<p>El accesorio de mando a distancia ayuda a recuperar los dispositivos extraviados a una distancia de hasta 10 metros</p> <p>Find My Device</p>	<p>Cuerpo de ABS* resistente y de goma suave para sujetar la luz de trabajo de forma segura</p> <p>Agarre</p>	<p>Carga otros dispositivos a través de un puerto USB incluido en la luz de trabajo</p> <p>Cargador USB</p>

Resistencia y duración

<p>Grado de protección frente a intrusión de objetos sólidos, polvo, contacto accidental y agua</p> <p>Protección frente a intrusiones</p>	<p>Grado de protección frente a impactos externos</p> <p>Protección frente a impactos</p>	<p>Muy resistente a la grasa y los disolventes de talleres</p> <p>Resistencia a la grasa</p>
--	---	--

Opciones de alimentación y recarga

<p>Tiempo necesario para cargar completamente la batería integrada</p> <p>Tiempo de carga</p>	<p>Batería recargable con un cable USB tipo C</p> <p>Micro USB</p>	<p>Compatibilidad con el accesorio Multi Dock Station** para cargar de forma inalámbrica</p> <p>Estación de carga</p>
---	--	---

* Copolímero de acrilonitrilo butadieno estireno
** Los accesorios se compran por separado



Descubre nuestras luces de trabajo LED Xperion 6000

UV Pillar	Pillar																																																												
<p>reddot winner 2022</p> <p>DESIGN AWARD 2022</p>	<p>reddot winner 2022</p> <p>DESIGN AWARD 2022</p>																																																												
<table border="0"> <tr> <td>Modo de máxima potencia</td> <td> 500 lm</td> <td> Hasta 4,5 h</td> </tr> <tr> <td>Modo de bajo consumo</td> <td> 250 lm</td> <td> Hasta 10 h</td> </tr> <tr> <td>Foco</td> <td> 180 lm</td> <td> Hasta 12 h</td> </tr> <tr> <td>Ángulo/flexibilidad de la luz</td> <td> 100°</td> <td> Rotación de 90°</td> </tr> <tr> <td>Funciones de luz especiales</td> <td> Luz UV</td> <td> Excelente reproducción de los colores</td> </tr> <tr> <td>Accesorio</td> <td> Gancho giratorio de 360°</td> <td> 1 imán</td> </tr> <tr> <td>Agarre/Resistencia a la grasa</td> <td> ABS*, Goma</td> <td> Apto para talleres</td> </tr> <tr> <td>Robustez</td> <td> IP65</td> <td> IK07</td> </tr> <tr> <td>Fuente de alimentación de la batería de litio</td> <td> <4,5 h</td> <td> USB tipo C</td> </tr> <tr> <td>Accesorios adicionales</td> <td> Find My Device</td> <td> Multi Dock Station**</td> </tr> </table>	Modo de máxima potencia	500 lm	Hasta 4,5 h	Modo de bajo consumo	250 lm	Hasta 10 h	Foco	180 lm	Hasta 12 h	Ángulo/flexibilidad de la luz	100°	Rotación de 90°	Funciones de luz especiales	Luz UV	Excelente reproducción de los colores	Accesorio	Gancho giratorio de 360°	1 imán	Agarre/Resistencia a la grasa	ABS*, Goma	Apto para talleres	Robustez	IP65	IK07	Fuente de alimentación de la batería de litio	<4,5 h	USB tipo C	Accesorios adicionales	Find My Device	Multi Dock Station**	<table border="0"> <tr> <td>Modo de máxima potencia</td> <td> 500 lm</td> <td> Hasta 4,5 h</td> </tr> <tr> <td>Modo de bajo consumo</td> <td> 250 lm</td> <td> Hasta 10 h</td> </tr> <tr> <td>Foco</td> <td> 180 lm</td> <td> Hasta 12 h</td> </tr> <tr> <td>Ángulo/flexibilidad de la luz</td> <td> 100°</td> <td> Rotación de 90°</td> </tr> <tr> <td>Funciones de luz especiales</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Accesorio</td> <td> Gancho giratorio de 360°</td> <td> 1 imán</td> </tr> <tr> <td>Agarre/Resistencia a la grasa</td> <td> ABS*</td> <td> Apto para talleres</td> </tr> <tr> <td>Robustez</td> <td> IP65</td> <td> IK07</td> </tr> <tr> <td>Fuente de alimentación de la batería de litio</td> <td> <4,5 h</td> <td> USB tipo C</td> </tr> <tr> <td>Accesorios adicionales</td> <td> Find My Device**</td> <td> Multi Dock Station**</td> </tr> </table>	Modo de máxima potencia	500 lm	Hasta 4,5 h	Modo de bajo consumo	250 lm	Hasta 10 h	Foco	180 lm	Hasta 12 h	Ángulo/flexibilidad de la luz	100°	Rotación de 90°	Funciones de luz especiales			Accesorio	Gancho giratorio de 360°	1 imán	Agarre/Resistencia a la grasa	ABS*	Apto para talleres	Robustez	IP65	IK07	Fuente de alimentación de la batería de litio	<4,5 h	USB tipo C	Accesorios adicionales	Find My Device**	Multi Dock Station**
Modo de máxima potencia	500 lm	Hasta 4,5 h																																																											
Modo de bajo consumo	250 lm	Hasta 10 h																																																											
Foco	180 lm	Hasta 12 h																																																											
Ángulo/flexibilidad de la luz	100°	Rotación de 90°																																																											
Funciones de luz especiales	Luz UV	Excelente reproducción de los colores																																																											
Accesorio	Gancho giratorio de 360°	1 imán																																																											
Agarre/Resistencia a la grasa	ABS*, Goma	Apto para talleres																																																											
Robustez	IP65	IK07																																																											
Fuente de alimentación de la batería de litio	<4,5 h	USB tipo C																																																											
Accesorios adicionales	Find My Device	Multi Dock Station**																																																											
Modo de máxima potencia	500 lm	Hasta 4,5 h																																																											
Modo de bajo consumo	250 lm	Hasta 10 h																																																											
Foco	180 lm	Hasta 12 h																																																											
Ángulo/flexibilidad de la luz	100°	Rotación de 90°																																																											
Funciones de luz especiales																																																													
Accesorio	Gancho giratorio de 360°	1 imán																																																											
Agarre/Resistencia a la grasa	ABS*	Apto para talleres																																																											
Robustez	IP65	IK07																																																											
Fuente de alimentación de la batería de litio	<4,5 h	USB tipo C																																																											
Accesorios adicionales	Find My Device**	Multi Dock Station**																																																											
Código de pedido	Código de pedido																																																												
X60UVPX1	X60PILLX1																																																												

* Copolímero de acrilonitrilo butadieno estireno
** Los accesorios se compran por separado, excepto la Philips Xperion 6000 UV Pillar, que ya incluye la función Find My Device

Flood Audio		
		
 Hasta 20 h de audio a través de Bluetooth		
Modo de máxima potencia	 1000 lm	 Hasta 3 h
Modo de bajo consumo	 100 lm	 Hasta 22 h
Foco	 250 lm	 Hasta 9 h
Ángulo/flexibilidad de la luz	 100°	 Memoria de ajustes de iluminación
Funciones de luz especiales	 Luz con zoom	 Detección de movimiento
Accesorio	 Mango giratorio de 180°	 Mango magnético
Agarre/Resistencia a la grasa	 ABS*	 Apto para talleres
Robustez	 IP55	 IK07
Fuente de alimentación de la batería de litio	 <5 h	 USB tipo C
Características de carga	 Multi Dock Station**	 Cargador USB

Código de pedido

X60FLAUX1

Flood		
		
		
Modo de máxima potencia	 1000 lm	 Hasta 3 h
Modo de bajo consumo	 100 lm	 Hasta 22 h
Foco	 250 lm	 Hasta 9 h
Ángulo/flexibilidad de la luz	 100°	 Memoria de ajustes de iluminación
Funciones de luz especiales	 Luz con zoom	 Detección de movimiento
Accesorio	 Mango giratorio de 180°	 Mango magnético
Agarre/Resistencia a la grasa	 ABS*	 Apto para talleres
Robustez	 IP65	 IK07
Fuente de alimentación de la batería de litio	 <5 h	 USB tipo C
Características de carga	 Multi Dock Station**	 Cargador USB

Código de pedido

X60FLX1

Flood Mini		
		
		
Modo de máxima potencia	 500 lm	 Hasta 3 h
Modo de bajo consumo	 100 lm	 Hasta 9 h
Foco	 250 lm	 Hasta 5 h
Ángulo/flexibilidad de la luz	 100°	 Memoria de ajustes de iluminación
Funciones de luz especiales	 Luz con zoom	 Diseño compacto
Accesorio	 Mango giratorio de 180°	 Mango magnético
Agarre/Resistencia a la grasa	 ABS*	 Apto para talleres
Robustez	 IP65	 IK07
Fuente de alimentación de la batería de litio	 <3,5 h	 USB tipo C
Accesorios adicionales	 Find My Device**	 Multi Dock Station**

Código de pedido

X60FLMIX1

Pocket		
		
		
Modo de máxima potencia	 300 lm	 Hasta 3,5 h
Modo de bajo consumo	 150 lm	 Hasta 7 h
Foco	 100 lm	 Hasta 10 h
Ángulo/flexibilidad de la luz	 110°	
Funciones de luz especiales	 Manguera flexible de 25 cm, giratoria en todas las direcciones	
Accesorio	 Gancho giratorio de 360°	 1 imán
Agarre/Resistencia a la grasa	 ABS*, Goma	 Apto para talleres
Robustez	 IP65	 IK07
Fuente de alimentación de la batería de litio	 <3,5 h	 USB tipo C
Accesorios adicionales	 Multi Dock Station**	

Código de pedido

X60POCKX1

Slim		
		
		
Modo de máxima potencia	 500 lm	 Hasta 4,5 h
Modo de bajo consumo	 250 lm	 Hasta 7 h
Foco	 150 lm	 Hasta 9 h
Ángulo/flexibilidad de la luz	 100°	 Rotación de 270°
Funciones de luz especiales	 Plegable hasta 180°	
Accesorio	 Gancho giratorio de 360°	 1 imán
Agarre/Resistencia a la grasa	 ABS*, Goma	 Apto para talleres
Robustez	 IP54	 IK07
Fuente de alimentación de la batería de litio	 <4 h	 USB tipo C
Accesorios adicionales	 Find My Device**	 Multi Dock Station**

Código de pedido

X60SLIMX1

Line		
		
		
Modo de máxima potencia	 300 lm	 Hasta 4,5 h
Modo de bajo consumo	 150 lm	 Hasta 8 h
Foco	 120 lm	 Hasta 9 h
Ángulo/flexibilidad de la luz	 110°	
Accesorio	 Gancho giratorio de 360°	 1 imán
Agarre/Resistencia a la grasa	 ABS*	 Apto para talleres
Robustez	 IP65	 IK07
Fuente de alimentación de la batería de litio	 <3,5 h	 USB tipo C

Código de pedido

X60LINEX1

Xperion 6000 UV Pillar

Rendimiento de iluminación avanzado y duradero

Nuestra luz de trabajo de alta calidad, Philips Xperion 6000 UV Pillar, es una luz de trabajo polivalente con varias fuentes de luz potentes, luz UV, IRC alto y batería de larga duración. Encuentra tu luz de trabajo en segundos gracias a la función Find My Device.



Luz LED de alta calidad con varias salidas

500 lm
250 lm
180 lm

Luz de precisión con diseño ergonómico y amplio ángulo de apertura

90°
100°

IRC95 alto y luz UV exclusiva

95 CRI
UV



Imán potente y gancho giratorio de 360°

Compatible con el accesorio Find My Device (incluido) y Multi Dock Station*

Resistente a impactos, agua y disolventes

IP65
IK07

*El accesorio se compra por separado
**Se debe solicitar en Philips.com/LEDworklights-warranty

Información de pedido

Producto	EAN1	EAN3	GOC	Código de pedido	UMP
Xperion 6000 UV Pillar X60UVPI	8719018014719	8719018014726	01471931	X60UVPIX1	6

Xperion 6000 Pillar

Trabaja todo el día con una sola carga

La luz de trabajo LED Philips Xperion 6000 Pillar dura todo el día con una sola carga. Su luz brillante principal de 250 y 500 lm y su foco incorporado de 180 lm cubrirán diferentes necesidades. Es plegable para facilitar su transporte y dispone de ángulos de iluminación ajustables.



Luz LED de alta calidad con varias salidas

500 lm
250 lm
180 lm

Luz de precisión con diseño ergonómico y amplio ángulo de apertura

90°
100°

Tiempo de funcionamiento prolongado en diferentes modos de iluminación

<12 h



Imán potente y gancho giratorio de 360°

Compatible con Find My Device

Resistente a impactos, agua y disolventes

IP65
IK07

*Los accesorios se compran por separado
**Se debe solicitar en Philips.com/LEDworklights-warranty

Información de pedido

Producto	EAN1	EAN3	GOC	Código de pedido	UMP
Xperion 6000 Pillar X60PILL	8719018014696	8719018014702	01469631	X60PILLX1	6

Xperion 6000 Flood Audio

Luz para proyector LED con audio

Con su reflector de 1000 lm, su foco de 250 lm y su haz variable, el proyector Philips Xperion 6000 con Flood audio cumple su cometido. El botón de zoom inteligente y el sensor de movimiento simplifican el control, y los altavoces Bluetooth son música para los oídos.



3 años de garantía*

Accesorios versátiles con imanes integrados



Luz LED de alta calidad con varias salidas y memoria de ajustes de iluminación



Altavoces de audio Bluetooth y función de batería portátil



Carga completa en 5 horas a través de USB-C y pantalla LCD con indicación de la duración de la batería



Función de detección de movimiento



Botón de zoom inteligente que se puede utilizar con guantes para un control sencillo de la iluminación



Resistente a impactos, agua y disolventes



*Se debe solicitar en Philips.com/LEDworklights-warranty

Información de pedido

Producto	EAN1	EAN3	GOC	Código de pedido	UMP
Xperion 6000 Flood Audio X60FLAU	8719018019110	8719018019127	01911031	X60FLAUX1	6

Xperion 6000 Flood

Proyector LED multiusos

Con su reflector de 1000 lm y su haz variable, el proyector multiusos Philips Xperion 6000 Flood cumple su cometido. El botón de zoom inteligente y el sensor de movimiento simplifican el control, mientras que la resistencia a los impactos y al agua garantiza la durabilidad.



3 años de garantía*

Luz LED de alta calidad con varias salidas y memoria de ajustes de iluminación



Accesorios versátiles con imanes integrados



Carga completa en 5 horas a través de USB-C y pantalla LCD con indicación de la duración de la batería



Función de detección de movimiento



Botón de zoom inteligente que se puede utilizar con guantes para un control sencillo de la iluminación



Resistente a impactos, agua y disolventes



*Se debe solicitar en Philips.com/LEDworklights-warranty

Información de pedido

Producto	EAN1	EAN3	GOC	Código de pedido	UMP
Xperion 6000 Flood X60FL	8719018019097	8719018019103	01909731	X60FLX1	6

Xperion 6000 Flood Mini

Luz para proyector LED compacto

Con su reflector de 500 lm y su haz variable, el proyector compacto Philips Xperion 6000 Flood Mini cumple su cometido. El botón de zoom inteligente simplifica el control, mientras que la resistencia a los impactos y al agua garantiza la durabilidad.



Luz LED de alta calidad con varias salidas y memoria de ajustes de iluminación



Accesorios versátiles con imanes integrados



Compacto y ligero para llevarlo a todas partes



Botón de zoom inteligente que se puede utilizar con guantes para un control sencillo de la iluminación



Resistente a impactos, agua y disolventes



*Se debe solicitar en Philips.com/LEDworklights-warranty

Información de pedido

Producto	EAN1	EAN3	GOC	Código de pedido	UMP
Xperion 6000 Flood X60FLMI	8719018019134	8719018019141	01913431	X60FLMIX1	6

Xperion 6000 Pocket

La luz compacta y potente

La compacta y potente Philips Xperion 6000 Pocket es perfecta para espacios limitados con un foco ultraflexible de 100 lm y 25 cm de manguera. Su amplio haz de luz de hasta 300 lm en modo de máxima potencia te ofrece la luz brillante que necesitas.



Luz LED de alta calidad con varias salidas



Luz de precisión con foco de manguera flexible y amplio ángulo de apertura



Tiempo de funcionamiento prolongado en diferentes modos de iluminación



3 años de garantía**

Información de pedido

Producto	EAN1	EAN3	GOC	Código de pedido	UMP
Xperion 6000 Pocket X60POCK	8719018014658	8719018014665	01465831	X60POCKX1	6


Imán potente y gancho giratorio de 360°



Compatible con Multi Dock Station*



Resistente a impactos, agua y disolventes



*Los accesorios se compran por separado
**Se debe solicitar en Philips.com/LEDworklights-warranty

Xperion 6000 Slim

Perfecta para espacios estrechos

La versátil Philips Xperion 6000 Slim es ideal para espacios estrechos. Con 250 lm en modo eco y 500 lm en modo de máxima potencia, su exclusivo módulo de iluminación giratorio de 270° te ayuda a dirigir el potente haz de luz hacia donde lo necesites.



Luz LED de alta calidad con varias salidas

Exclusivo módulo de iluminación giratorio de 270° y amplio ángulo de apertura

Tiempo de funcionamiento prolongado en diferentes modos de iluminación



3 años de garantía**

Imán potente y gancho giratorio de 360°

Compatible con Find My Device y Multi Dock Station*

Resistente a impactos, agua y disolventes

*Los accesorios se compran por separado
**Se debe solicitar en Philips.com/LEDworklights-warranty

Información de pedido

Producto	EAN1	EAN3	GOC	Código de pedido	UMP
Xperion 6000 Slim X60SLIM	8719018014672	8719018014689	01467231	X60SLIMX1	6

Xperion 6000 Line

Trabaja en áreas más grandes

Diseñada con un haz amplio de 110° de 150 lm en modo eco y 300 lm en modo de máxima potencia, la Philips Xperion 6000 Line es ideal para iluminar áreas más grandes. Está equipada con un haz de luz de 120 lm para dirigir la luz hacia donde se necesita.



Luz LED de alta calidad con varias salidas

Luz de precisión con diseño ergonómico y amplio ángulo de apertura

Tiempo de funcionamiento prolongado en diferentes modos de iluminación



3 años de garantía*

Imán potente y gancho giratorio de 360°

Carga completa en 3,5 horas a través de USB-C

Resistente a impactos, agua y disolventes

*Se debe solicitar en Philips.com/LEDworklights-warranty

Información de pedido

Producto	EAN1	EAN3	GOC	Código de pedido	UMP
Xperion 6000 Line X60LINE	8719018014733	8719018014740	01473331	X60LINEX1	6

Multi Dock Station

Estación base para cargar varios dispositivos

Philips Multi Dock Station es un accesorio inalámbrico para las luces de trabajo LED Xperion. Colocada sobre una mesa, puede cargar de forma inalámbrica dos dispositivos a la vez o simplemente actuar como punto de almacenamiento.

- Indicador LED que muestra el estado de carga
- Espacio dedicado para el mando a distancia Find My Device
- Compatible con Philips Xperion 6000 UV Pillar, Pillar, Pocket, Slim, Flood Audio, Flood y Flood Mini



Información de pedido

Producto	EAN1	EAN3	GOC	Código de pedido	UMP
Multi Dock Station ACCMUDO	8719018014757	8719018014764	01475731	ACCMUDOX1	6

Find My Device

Una forma práctica de encontrar dispositivos extraviados


Con el accesorio Philips Find My Device, puede usar el mando para activar un zumbido audible y una luz intermitente para encontrar cualquier dispositivo Philips Xperion 6000 perdido. Funciona hasta 10 metros.

- Inserta el chip plug-and-play en el cuerpo de la luz de trabajo
- Utiliza el mando a distancia para localizar tu Philips Xperion 6000 UV Pillar (incluido), Pillar, Slim o Flood Audio (se compra por separado) extraviadas
- Lleva el mando a distancia en el llavero o colócalo en el accesorio Philips Multi Dock Station



Información de pedido

Producto	EAN1	EAN3	GOC	Código de pedido	UMP
Find My Device ACCFIMD	8719018014771	8719018014788	01477131	ACCFIMDX1	6



Luces de trabajo LED EcoPro

Luces de trabajo LED potentes y versátiles para uso diario

EcoPro61 Slim	
Modo de máxima potencia	500 lm Hasta 2,2 h
Modo de bajo consumo	250/50 lm Hasta 5/20 h
Foco	140 lm Hasta 8 h
Ángulo/flexibilidad de la luz	90° Rotación de 270°
Funciones de luz especiales	Plegable hasta 180°
Accesorio	Gancho giratorio de 360° 1 imán
Agarre/Resistencia a la grasa	PC, TPE Apto para talleres
Robustez	IP20 IK07
Fuente de alimentación de la batería de litio	3,2 h Micro USB

Código de pedido

RC620X1

EcoPro50	
Modo de máxima potencia	1000 lm Hasta 3 h
Modo de bajo consumo	500 lm Hasta 6 h
Ángulo/flexibilidad de la luz	110° Mango que gira 180°
Funciones de luz especiales	Cargador USB
Accesorio	Imán*
Agarre/Resistencia a la grasa	Aluminio, PC para lente, PTU Apto para talleres
Robustez	IP54 IK08
Fuente de alimentación de la batería de litio	<5 h Micro USB
Accesorios adicionales	*Accesorio de montaje magnético

Código de pedido

RC520C1

EcoPro40	
Boost light	300 lm Hasta 3 h
Modo de bajo consumo	180 lm Hasta 8 h
Foco	100 lm Hasta 8 h
Ángulo/flexibilidad de la luz	90° Base giratoria de 180°
Accesorio	Gancho giratorio de 360° 3 imanes
Agarre/Resistencia a la grasa	ABS**, Goma Apto para talleres
Robustez	IP20 IK07
Fuente de alimentación de la batería de litio	<4 h Micro USB

Código de pedido

RC420B1

EcoPro30	
Modo de máxima potencia	300 lm Hasta 4 h
Modo de bajo consumo	150 lm Hasta 8 h
Ángulo/flexibilidad de la luz	120°
Accesorio	Gancho giratorio de 360° 1 imán
Agarre/Resistencia a la grasa	ABS**, Goma Apto para talleres
Robustez	IP54 IK07
Fuente de alimentación de la batería de litio	<3 h Micro USB

Código de pedido

RC220X1

EcoPro20	
Modo de máxima potencia	220 lm Hasta 3,5 h
Ángulo/flexibilidad de la luz	90° Base giratoria de 180°
Accesorio	Gancho giratorio de 360° 1 imán
Agarre/Resistencia a la grasa	ABS**, Goma Apto para talleres
Robustez	IP20 IK07
Fuente de alimentación de la batería de litio	<3 h Micro USB

Código de pedido

RC320B1

EcoPro10	
Modo de máxima potencia	90 lm Hasta 6,5 h
Foco	10 lm
Ángulo/flexibilidad de la luz	35 - 44°
Accesorio	Clip
Robustez	IP20 IK07
Fuente de alimentación mediante pilas AAA	Incluye 3 pilas Philips AAA

Código de pedido

RC120B1 | RC120X1

EcoPro61 Slim

Lámpara de mano compacta y plegable

- **Diseño ultracompacto:** para iluminar espacios estrechos
- **Tres modos de iluminación:** 500, 250 y 50 lm
- **Larga autonomía:** hasta 20 horas en modo de bajo consumo
- **Versátil y fácil de usar:** con un resistente accesorio de montaje magnético y un gancho retráctil de 360°
- **Foco de alta precisión:** 140 lm



EcoPro50

Proyector portátil de aluminio

- **Potente luz LED:** hasta 1000 lúmenes
- **Luz blanca brillante y potente:** 6500 K
- **Gran autonomía:** hasta 6 horas con indicador de duración de la batería
- **Fuerte resistencia a los impactos (IK08) y al agua (IP54)**
- **Versátil y fácil de usar:** potente accesorio de montaje magnético
- **Batería externa:** para cargar otros dispositivos



Información de pedido

Producto	EAN1	EAN3	GOC	Código de pedido	UMP
EcoPro 61 Slim RC620	8719018004840	8719018004857	00484031	RC620X1	6

Información de pedido

Producto	EAN1	EAN3	GOC	Código de pedido	UMP
EcoPro 50 RC520	8719018050717	8719018050724	05071745	RC520C1	6

EcoPro40

Lámpara de mano recargable

- **Luz LED brillante:** hasta 300 lúmenes (en modo de máxima potencia)
- **Luz brillante e intensa:** 6500 K
- **Mayor autonomía:** hasta 8 horas
- **Práctica luz de trabajo:** ligera y con mango antideslizante
- **Versátil para un uso manos libres:** imanes potentes y ganchos retráctiles de 360°



EcoPro30

Lámpara compacta recargable

- **Luz de modo dual:** 150 y 300 lm
- **Luz natural brillante:** 6000 K
- **Batería de larga duración recargable:** batería de iones de litio de alta energía
- **Versátil para un uso manos libres:** amplio ángulo de apertura de 120°, gancho giratorio de 360°, imán potente
- **Autonomía mejorada:** hasta 7 horas, recargable mediante USB-C
- **Resistencia sólida a los impactos (IK07) y al agua (IP54)**



Información de pedido

Producto	EAN1	EAN3	GOC	Código de pedido	UMP
EcoPro 40 RC420	8719018050571	8719018050700	05057145	RC420B1	6

Información de pedido

Producto	EAN1	EAN3	GOC	Código de pedido	UMP
EcoPro 30 RC220	8719018017697	8719018017703	01769731	RC220X1	6

EcoPro20

Práctica lámpara de bolsillo

- **Luz LED:** hasta 220 lúmenes
- **Luz natural brillante:** 6500 K
- **Buena autonomía:** hasta 3,5 horas
- **Lámpara de bolsillo versátil:** base giratoria imantada de 180° y gancho retráctil de 360°
- **Batería externa:** para cargar otros dispositivos



Información de pedido

Producto	EAN1	EAN3	GOC	Código de pedido	UMP
EcoPro 20 RC320	8719018050557	8719018050564	05055745	RC320B1	6

EcoPro10

Herramienta de inspección portátil

- **Diseño ultracompacto:** ligero (menos de 100 g) para uso diario
- **Luz de alta calidad:** equipada con 5 LED duraderos
- **Luz natural brillante:** 6000 K
- **Larga duración:** hasta 11 horas
- **Lámpara de bolsillo versátil:** foco, clip



Información de pedido

Producto	EAN1	EAN3	GOC	Código de pedido	UMP
EcoPro 10 RC120 B1	8719018017659	8719018017666	01765940	RC120B1	6
EcoPro 10 RC120 X1	8719018017673	8719018017680	01767330	RC120X1	6



© 2022 Lumileds Holding B.V. Todos los derechos reservados.

La marca Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

Las especificaciones pueden variar sin previo aviso.

[Philips.com/LEDworklight](https://www.philips.com/LEDworklight)