

**PHILIPS**

Automotive

Lampade da lavoro LED



2023

Progettate  
pensando  
alle **tue**  
esigenze

# Caratteristiche delle lampade da lavoro LED

## Modulo di illuminazione

<b>Massima luminosità</b> (in lumen) Illuminazione Boost	<b>Luminosità in modalità risparmio energetico</b> (in lumen) Illuminazione Eco/attenuata	<b>Piccola luce aggiuntiva</b> per illuminare spazi ristretti (in lumen) Faretto
<b>Durata di funzionamento per un ciclo di carica</b> Durata di funzionamento	<b>Apertura del fascio luminoso principale</b> Apertura fascio luminoso	<b>Flessibilità della lampada da lavoro grazie al modulo di illuminazione rotante</b> Modulo di illuminazione rotante
<b>L'indice di resa cromatica (IRC) elevato mostra fedelmente i colori di un oggetto, come se fosse illuminato da luce naturale.</b> IRC	<b>La luce UV consente di identificare le perdite</b> Luce UV	<b>Modifica la messa a fuoco del fascio di luce ruotando semplicemente una manopola</b> Novità: luce diffusa

## Design intelligente ed ergonomico

<b>Elementi di fissaggio</b> come clip, morsetti e ganci per consentire l'uso a mani libere	<b>Magnete</b> integrato nella lampada da lavoro per consentire l'uso a mani libere	<b>Accendi e spegni la luce</b> muovendo la mano davanti al sensore Novità: sensore di movimento
<b>L'accessorio di ricerca dispositivo</b> consente di ritrovare i dispositivi smarriti entro 10 metri Find My Device	<b>Corpo in morbida gomma e robusto ABS*</b> per tenere saldamente la lampada da lavoro Impugnatura	<b>Ricarica altri dispositivi</b> tramite la porta USB inclusa nella lampada da lavoro Power bank USB

## Resistenza e durata

<b>Grado di protezione contro l'ingresso di oggetti solidi, polvere, contatti accidentali e acqua</b> Protezione di ingresso	<b>Grado di protezione contro gli impatti esterni</b> Protezione contro gli urti	<b>Altamente resistente a grasso e solventi da officina</b> Resistenza al grasso
---	---	---

## Opzioni di alimentazione e ricarica

<b>Tempo necessario per ricaricare completamente la batteria integrata</b>	<b>Batteria ricaricabile con cavo USB di tipo C</b> Micro USB USB-C	<b>Compatibilità con l'accessorio Multi Dock Station** per la ricarica senza filo</b> Stazione di ricarica
--	---	---

\* Copolimero di acrilonitrile-butadiene-stirene  
\*\* Accessori acquistabili separatamente



## Scopri le nostre lampade da lavoro LED Xperion 6000

UV Pillar	Pillar
<b>reddot winner 2022</b> <b>DESIGN AWARD 2022</b>	<b>reddot winner 2022</b> <b>DESIGN AWARD 2022</b>
<b>Illuminazione Boost</b> 500 lm Fino a 4,5 ore	<b>Illuminazione Boost</b> 500 lm Fino a 4,5 ore
<b>Illuminazione Eco</b> 250 lm Fino a 10 ore	<b>Illuminazione Eco</b> 250 lm Fino a 10 ore
<b>Faretto</b> 180 lm Fino a 12 ore	<b>Faretto</b> 180 lm Fino a 12 ore
<b>Angolo di illuminazione/flessibilità</b> 100° Girevole a 90°	<b>Angolo di illuminazione/flessibilità</b> 100° Girevole a 90°
<b>Caratteristiche speciali della lampada</b> Luce UV Eccellente resa dei colori	<b>Caratteristiche speciali della lampada</b>
<b>Elementi di fissaggio</b> Gancio girevole a 360° 1 magnete	<b>Elementi di fissaggio</b> Gancio girevole a 360° 1 magnete
<b>Impugnatura/Resistenza al grasso</b> ABS*, Gomma Ideale per l'officina	<b>Impugnatura/Resistenza al grasso</b> ABS* Ideale per l'officina
<b>Robustezza</b> IP65 IK07	<b>Robustezza</b> IP65 IK07
<b>Alimentazione con batteria al litio</b> <4,5 ore USB di tipo C	<b>Alimentazione con batteria al litio</b> <4,5 ore USB di tipo C
<b>Accessori aggiuntivi</b> Find My Device Multi Dock Station**	<b>Accessori aggiuntivi</b> Find My Device** Multi Dock Station**
<b>Codice</b> X60UVPX1	<b>Codice</b> X60PILLX1

\* Copolimero di acrilonitrile-butadiene-stirene  
\*\* Accessori acquistabili separatamente, ad eccezione di Philips Xperion 6000 UV Pillar in cui la funzione Find My Device è inclusa

### Flood Audio




Fino a **20** ore di audio tramite Bluetooth

<p>illuminazione Boost</p> <p><b>1000</b> lm</p> <p>Fino a <b>3</b> ore</p>	<p>illuminazione Eco</p> <p><b>100</b> lm</p> <p>Fino a <b>22</b> ore</p>	<p>Faretto</p> <p><b>250</b> lm</p> <p>Fino a <b>9</b> ore</p>	<p>Angolo di illuminazione/flessibilità</p> <p><b>100°</b></p> <p>Memoria di impostazione della luce</p>	<p>Caratteristiche speciali della lampada</p> <p>ZOOM</p> <p>Luca diffusa</p> <p>Rilevamento dei movimenti</p>	<p>Elementi di fissaggio</p> <p>Impugnatura girevole a <b>180°</b></p> <p>Impugnatura magnetica</p>	<p>Impugnatura/Resistenza al grasso</p> <p>ABS*</p> <p>Ideale per l'officina</p>	<p>Robustezza</p> <p><b>IP55</b></p> <p><b>IK07</b></p>	<p>Alimentazione con batteria al litio</p> <p><b>&lt;5</b> ore</p> <p>USB di tipo C</p>	<p>Funzioni di ricarica</p> <p>Multi Dock Station**</p> <p>Power bank USB</p>
---	---	--	--	--	---	--	---	---	---

**Codice**  
X60FLAUX1

### Flood




<p>illuminazione Boost</p> <p><b>1000</b> lm</p> <p>Fino a <b>3</b> ore</p>	<p>illuminazione Eco</p> <p><b>100</b> lm</p> <p>Fino a <b>22</b> ore</p>	<p>Faretto</p> <p><b>250</b> lm</p> <p>Fino a <b>9</b> ore</p>	<p>Angolo di illuminazione/flessibilità</p> <p><b>100°</b></p> <p>Memoria di impostazione della luce</p>	<p>Caratteristiche speciali della lampada</p> <p>ZOOM</p> <p>Luca diffusa</p> <p>Rilevamento dei movimenti</p>	<p>Elementi di fissaggio</p> <p>Impugnatura girevole a <b>180°</b></p> <p>Impugnatura magnetica</p>	<p>Impugnatura/Resistenza al grasso</p> <p>ABS*</p> <p>Ideale per l'officina</p>	<p>Robustezza</p> <p><b>IP65</b></p> <p><b>IK07</b></p>	<p>Alimentazione con batteria al litio</p> <p><b>&lt;5</b> ore</p> <p>USB di tipo C</p>	<p>Funzioni di ricarica</p> <p>Multi Dock Station**</p> <p>Power bank USB</p>
---	---	--	--	--	---	--	---	---	---

**Codice**  
X60FLX1

### Flood Mini




<p>illuminazione Boost</p> <p><b>500</b> lm</p> <p>Fino a <b>3</b> ore</p>	<p>illuminazione Eco</p> <p><b>100</b> lm</p> <p>Fino a <b>9</b> ore</p>	<p>Faretto</p> <p><b>250</b> lm</p> <p>Fino a <b>5</b> ore</p>	<p>Angolo di illuminazione/flessibilità</p> <p><b>100°</b></p> <p>Memoria di impostazione della luce</p>	<p>Caratteristiche speciali della lampada</p> <p>ZOOM</p> <p>Luca diffusa</p> <p>Design compatto</p>	<p>Elementi di fissaggio</p> <p>Impugnatura girevole a <b>180°</b></p> <p>Impugnatura magnetica</p>	<p>Impugnatura/Resistenza al grasso</p> <p>ABS*</p> <p>Ideale per l'officina</p>	<p>Robustezza</p> <p><b>IP65</b></p> <p><b>IK07</b></p>	<p>Alimentazione con batteria al litio</p> <p><b>&lt;3,5</b> ore</p> <p>USB di tipo C</p>	<p>Accessori aggiuntivi</p> <p>Find My Device**</p> <p>Multi Dock Station**</p>
--	--	--	--	--	---	--	---	---	---

**Codice**  
X60FLMIX1

### Pocket




reddot winner 2022

DESIGN AWARD 2022

<p>illuminazione Boost</p> <p><b>300</b> lm</p> <p>Fino a <b>3,5</b> ore</p>	<p>illuminazione Eco</p> <p><b>150</b> lm</p> <p>Fino a <b>7</b> ore</p>	<p>Faretto</p> <p><b>100</b> lm</p> <p>Fino a <b>10</b> ore</p>	<p>Angolo di illuminazione/flessibilità</p> <p><b>110°</b></p>	<p>Caratteristiche speciali della lampada</p> <p>Tubo flessibile di <b>25</b> cm, girevole in tutte le direzioni</p>	<p>Elementi di fissaggio</p> <p>Gancio girevole a <b>360°</b></p> <p><b>1</b> magnete</p>	<p>Impugnatura/Resistenza al grasso</p> <p>ABS*, Gomma</p> <p>Ideale per l'officina</p>	<p>Robustezza</p> <p><b>IP65</b></p> <p><b>IK07</b></p>	<p>Alimentazione con batteria al litio</p> <p><b>&lt;3,5</b> ore</p> <p>USB di tipo C</p>	<p>Accessori aggiuntivi</p> <p>Multi Dock Station**</p>
--	--	---	--	--	---	---	---	---	---

**Codice**  
X60POCKX1

### Slim




reddot winner 2022

DESIGN AWARD 2022

<p>illuminazione Boost</p> <p><b>500</b> lm</p> <p>Fino a <b>4,5</b> ore</p>	<p>illuminazione Eco</p> <p><b>250</b> lm</p> <p>Fino a <b>7</b> ore</p>	<p>Faretto</p> <p><b>150</b> lm</p> <p>Fino a <b>9</b> ore</p>	<p>Angolo di illuminazione/flessibilità</p> <p><b>100°</b></p> <p>Girevole a <b>270°</b></p>	<p>Caratteristiche speciali della lampada</p> <p>Pieghevole a <b>180°</b></p>	<p>Elementi di fissaggio</p> <p>Gancio girevole a <b>360°</b></p> <p><b>1</b> magnete</p>	<p>Impugnatura/Resistenza al grasso</p> <p>ABS*, Gomma</p> <p>Ideale per l'officina</p>	<p>Robustezza</p> <p><b>IP54</b></p> <p><b>IK07</b></p>	<p>Alimentazione con batteria al litio</p> <p><b>&lt;4</b> ore</p> <p>USB di tipo C</p>	<p>Accessori aggiuntivi</p> <p>Find My Device**</p> <p>Multi Dock Station**</p>
--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

**Codice**  
X60SLIMX1

### Line




reddot winner 2022

DESIGN AWARD 2022

<p>illuminazione Boost</p> <p><b>300</b> lm</p> <p>Fino a <b>4,5</b> ore</p>	<p>illuminazione Eco</p> <p><b>150</b> lm</p> <p>Fino a <b>8</b> ore</p>	<p>Faretto</p> <p><b>120</b> lm</p> <p>Fino a <b>9</b> ore</p>	<p>Angolo di illuminazione/flessibilità</p> <p><b>110°</b></p>	<p>Elementi di fissaggio</p> <p>Gancio girevole a <b>360°</b></p> <p><b>1</b> magnete</p>	<p>Impugnatura/Resistenza al grasso</p> <p>ABS*</p> <p>Ideale per l'officina</p>	<p>Robustezza</p> <p><b>IP65</b></p> <p><b>IK07</b></p>	<p>Alimentazione con batteria al litio</p> <p><b>&lt;3,5</b> ore</p> <p>USB di tipo C</p>	<p>Accessori aggiuntivi</p> <p>Multi Dock Station**</p>
--	--	--	--	---	--	---	---	---

**Codice**  
X60LINEX1

# Xperion 6000 UV Pillar

Prestazioni di illuminazione avanzate che durano nel tempo

La nostra lampada da lavoro di alta qualità, Philips Xperion 6000 UV Pillar, è una lampada polivalente con diverse potenti sorgenti luminose, luce UV, IRC elevato e batteria di lunga durata. Individua la tua lampada da lavoro in pochi secondi con la funzione Find My Device.



Lampada Premium LED con molteplici funzionalità

- 500 lm
- 250 lm
- 180 lm

Lampada di precisione con design ergonomico e ampia apertura del fascio luminoso

- 90°
- 100°

Elevato IRC95 e luce UV esclusiva

- 95 CRI
- UV



Magnete potente e gancio girevole a 360°

Compatibile con l'accessorio Find My Device (incluso) e con la Multi Dock Station\*

Resistente agli urti, all'acqua e ai solventi

- IP65
- IK07

\*Accessorio acquistabile separatamente  
\*\*Da richiedere su Philips.com/LEDworklights-warranty

Informazioni per effettuare un ordine

Prodotto	EAN1	EAN3	GOC	Codice	MOQ
Xperion 6000 UV Pillar X60UVPI	8719018014719	8719018014726	01471931	X60UVPIX1	6

# Xperion 6000 Pillar

Lavora tutto il giorno con una singola ricarica

La lampada da lavoro LED Philips Xperion 6000 Pillar dura tutto il giorno con una sola ricarica. Il luminoso fascio di luce principale da 250 e 500 lm e il faretto integrato da 180 lm potranno soddisfare molteplici esigenze. Pieghevole per un facile trasporto e angoli di illuminazione regolabili.



Lampada Premium LED con molteplici funzionalità

- 500 lm
- 250 lm
- 180 lm

Lampada di precisione con design ergonomico e ampia apertura del fascio luminoso

- 90°
- 100°

Lunga durata di funzionamento in diverse modalità di illuminazione

- <12 ore



Magnete potente e gancio girevole a 360°

Compatibile con la funzione Find My Device e Multi Dock Station\*

Resistente agli urti, all'acqua e ai solventi

- IP65
- IK07

\*Accessori acquistabili separatamente  
\*\*Da richiedere su Philips.com/LEDworklights-warranty

Informazioni per effettuare un ordine

Prodotto	EAN1	EAN3	GOC	Codice	MOQ
Xperion 6000 Pillar X60PILL	8719018014696	8719018014702	01469631	X60PILLX1	6

# Xperion 6000 Flood Audio

Faro proiettore LED con audio

Con un fascio luminoso e variabile da 1000 lumen e un faretto da 250 lumen, il proiettore Philips Xperion 6000 Flood audio ti aiuta a portare a termine ogni lavoro. La manopola con smart-zoom e il sensore di movimento assicurano un maggiore controllo, mentre gli altoparlanti Bluetooth riproducono un suono armonioso.



Garanzia di 3 anni\*

Accessori versatili con magneti integrati



Luce LED di alta qualità con molteplici emissioni e memoria di impostazione della luce



Altoparlanti audio Bluetooth e funzione caricabatterie



Ricarica completa in 5 ore tramite USB-C e display LCD con durata della batteria



Funzione di rilevamento del movimento



Manopola smart-zoom impermeabile per un facile controllo della luce



Resistente agli urti, all'acqua e ai solventi



\*Da richiedere su Philips.com/LEDworklights-warranty

Informazioni per effettuare un ordine

Prodotto	EAN1	EAN3	GOC	Codice	MOQ
Xperion 6000 Flood Audio X60FLAU	8719018019110	8719018019127	01911031	X60FLAUX1	6

# Xperion 6000 Flood

Faro proiettore LED multifunzione

Con un fascio luminoso e variabile da 1000 lumen, il proiettore multifunzione Philips Xperion 6000 Flood ti aiuta a portare a termine ogni lavoro. La manopola con smart-zoom e il sensore di movimento assicurano un maggiore controllo, mentre la resistenza agli urti e all'acqua garantisce una lunga durata.



Garanzia di 3 anni\*

Luce LED di alta qualità con molteplici emissioni e memoria di impostazione della luce



Accessori versatili con magneti integrati



Ricarica completa in 5 ore tramite USB-C e display LCD con durata della batteria



Funzione di rilevamento del movimento



Manopola smart-zoom impermeabile per un facile controllo della luce



Resistente agli urti, all'acqua e ai solventi



\*Da richiedere su Philips.com/LEDworklights-warranty

Informazioni per effettuare un ordine

Prodotto	EAN1	EAN3	GOC	Codice	MOQ
Xperion 6000 Flood X60FL	8719018019097	8719018019103	01909731	X60FLX1	6

# Xperion 6000 Flood Mini

Faro proiettore LED compatto

Con un fascio luminoso e variabile da 500 lumen, il proiettore compatto Philips Xperion 6000 Flood ti aiuta a portare a termine ogni lavoro. La manopola con smart-zoom assicura un maggiore controllo, mentre la resistenza agli urti e all'acqua garantisce una lunga durata.



\*Da richiedere su Philips.com/LEDworklights-warranty

Informazioni per effettuare un ordine

Prodotto	EAN1	EAN3	GOC	Codice	MOQ
Xperion 6000 Flood X60FLMI	8719018019134	8719018019141	01913431	X60FLMIX1	6

# Xperion 6000 Pocket

La lampada compatta ma potente

La lampada Philips Xperion 6000 Pocket, compatta e potente, è perfetta per gli spazi ristretti grazie al faretto da 100 lm con tubo ultraflessibile da 25 cm. L'ampio fascio luminoso fino a 300 lm in modalità Boost offre tutta la luminosità di cui hai bisogno.



Garanzia di 3 anni\*\*



\*Accessori acquistabili separatamente  
\*\*Da richiedere su Philips.com/LEDworklights-warranty

Informazioni per effettuare un ordine

Prodotto	EAN1	EAN3	GOC	Codice	MOQ
Xperion 6000 Pocket X60POCK	8719018014658	8719018014665	01465831	X60POCKX1	6

# Xperion 6000 Slim

Soluzione perfetta per spazi ristretti

La versatile lampada Philips Xperion 6000 Slim è ideale per gli spazi ristretti. Con 250 lm in modalità Eco e 500 lm in modalità Boost, l'esclusivo modulo luminoso girevole a 270° permette di dirigere il potente fascio luminoso dove ne hai bisogno.



Lampada Premium LED con molteplici funzionalità

- 500 lm
- 250 lm
- 150 lm

Esclusivo modulo luminoso girevole a 270° e ampia apertura del fascio luminoso

- 270°
- 100°

Lunga durata di funzionamento in diverse modalità di illuminazione

- <9 ore



Magnete potente e gancio girevole a 360°

Compatibile con la funzione Find My Device e Multi Dock Station\*

Resistente agli urti, all'acqua e ai solventi

- IP54
- IK07

\*Accessori acquistabili separatamente  
\*\*Da richiedere su Philips.com/LEDworklights-warranty

Informazioni per effettuare un ordine

Prodotto	EAN1	EAN3	GOC	Codice	MOQ
Xperion 6000 Slim X60SLIM	8719018014672	8719018014689	01467231	X60SLIMX1	6

# Xperion 6000 Line

Lavora su aree più ampie

Progettata con un ampio fascio di 110° da 150 lm in modalità Eco e 300 lm in modalità Boost, la lampada Philips Xperion 6000 Line è ideale per illuminare aree più grandi. È dotata di un faretto con fascio luminoso da 120 lm per dirigere la luce dove serve.



Lampada Premium LED con molteplici funzionalità

- 300 lm
- 150 lm
- 120 lm

Lampada di precisione con design ergonomico e ampia apertura del fascio luminoso

- 110°

Lunga durata di funzionamento in diverse modalità di illuminazione

- <9 ore



Magnete potente e gancio girevole a 360°

Ricarica completa in 3,5 ore tramite USB-C

- <3,5 ore

Resistente agli urti, all'acqua e ai solventi

- IP65
- IK07

\*\*Da richiedere su Philips.com/LEDworklights-warranty

Informazioni per effettuare un ordine

Prodotto	EAN1	EAN3	GOC	Codice	MOQ
Xperion 6000 Line X60LINE	8719018014733	8719018014740	01473331	X60LINEX1	6

## Multi Dock Station

Docking station per caricare più dispositivi

La Multi Dock Station di Philips è un accessorio senza filo per le lampade da lavoro LED Xperion. Posizionata su un tavolo, può caricare senza filo due dispositivi alla volta o semplicemente fungere da punto di stoccaggio.

- Indicatore LED dello stato di ricarica
- Spazio dedicato per il telecomando Find My Device
- Compatibile con Philips Xperion 6000 UV Pillar, Pillar, Pocket, Slim, Flood Audio, Flood e Flood Mini



Informazioni per effettuare un ordine

Prodotto	EAN1	EAN3	GOC	Codice	MOQ
Multi Dock Station ACCMUDO	8719018014757	8719018014764	01475731	ACCMUDOX1	6

## Find My Device

Un modo pratico per trovare i dispositivi fuori posto


Con l'accessorio Philips Trova il mio dispositivo, puoi utilizzare il telecomando per attivare un segnale acustico e una luce lampeggiante, per trovare dispositivi Philips Xperion 6000 smarriti.

- Inserisci il chip plug-and-play nel corpo della lampada da lavoro
- Utilizza il telecomando per individuare il dispositivo fuori posto Philips Xperion 6000 UV Pillar (incluso), Pillar, Slim o Flood Mini (da acquistare separatamente)
- Porta con te il telecomando nel portachiavi o posizionalo sulla Multi Dock Station di Philips



Informazioni per effettuare un ordine

Prodotto	EAN1	EAN3	GOC	Codice	MOQ
Find My Device ACCFIMD	8719018014771	8719018014788	01477131	ACCFIMDX1	6



Lampade da lavoro LED EcoPro

Lampade da lavoro LED versatili e potenti per l'uso quotidiano

### EcoPro61 Slim




Illuminazione Boost <b>500 lm</b>	 Fino a <b>2,2 ore</b>
Illuminazione Eco <b>250/50 lm</b>	 Fino a <b>5/20 ore</b>
Faretto <b>140 lm</b>	 Fino a <b>8 ore</b>
Angolo di illuminazione/flessibilità <b>90°</b>	 Girevole a <b>270°</b>
Caratteristiche speciali della lampada Pieghevole a <b>180°</b>	
Elementi di fissaggio Gancio girevole a <b>360°</b>	 <b>1</b> magnete
Impugnatura/Resistenza al grasso PC, TPE	 Ideale per l'officina
Robustezza <b>IP20</b>	 <b>IK07</b>
Alimentazione con batteria al litio <b>3,2 ore</b>	 Micro USB

**Codice**  
RC620X1

### EcoPro50




Illuminazione Boost <b>1000 lm</b>	 Fino a <b>3 ore</b>
Illuminazione Eco <b>500 lm</b>	 Fino a <b>6 ore</b>
Caratteristiche speciali della lampada Power bank USB	
Elementi di fissaggio Magnete*	
Impugnatura/Resistenza al grasso Alluminio, PC per la lente, PTU	 Ideale per l'officina
Robustezza <b>IP54</b>	 <b>IK08</b>
Alimentazione con batteria al litio <b>&lt;5 ore</b>	 Micro USB
Accessorio aggiuntivo *Accessorio di montaggio magnetico	

**Codice**  
RC520C1

### EcoPro40




Boost light <b>300 lm</b>	 Fino a <b>3 ore</b>
Illuminazione Eco <b>180 lm</b>	 Fino a <b>8 ore</b>
Faretto <b>100 lm</b>	 Fino a <b>8 ore</b>
Angolo di illuminazione/flessibilità <b>90°</b>	 Base orientabile a <b>180°</b>
Elementi di fissaggio Gancio girevole a <b>360°</b>	 <b>3</b> magneti
Impugnatura/Resistenza al grasso ABS**, Gomma	 Ideale per l'officina
Robustezza <b>IP20</b>	 <b>IK07</b>
Alimentazione con batteria al litio <b>&lt;4 ore</b>	 Micro USB

**Codice**  
RC420B1

### EcoPro30




Illuminazione Boost <b>300 lm</b>	 Fino a <b>4 ore</b>
Illuminazione Eco <b>150 lm</b>	 Fino a <b>8 ore</b>
Angolo di illuminazione/flessibilità <b>120°</b>	
Elementi di fissaggio Gancio girevole a <b>360°</b>	 <b>1</b> magnete
Impugnatura/Resistenza al grasso ABS**, Gomma	 Ideale per l'officina
Robustezza <b>IP54</b>	 <b>IK07</b>
Alimentazione con batteria al litio <b>&lt;3 ore</b>	 Micro USB

**Codice**  
RC220X1

### EcoPro20




Illuminazione Boost <b>220 lm</b>	 Fino a <b>3,5 ore</b>
Angolo di illuminazione/flessibilità <b>90°</b>	 Base orientabile a <b>180°</b>
Elementi di fissaggio Gancio girevole a <b>360°</b>	 <b>1</b> magnete
Impugnatura/Resistenza al grasso ABS**, Gomma	 Ideale per l'officina
Robustezza <b>IP20</b>	 <b>IK07</b>
Alimentazione con batteria al litio <b>&lt;3 ore</b>	 Micro USB

**Codice**  
RC320B1

### EcoPro10




Illuminazione Boost <b>90 lm</b>	 Fino a <b>6,5 ore</b>
Faretto <b>10 lm</b>	
Angolo di illuminazione/flessibilità <b>35 - 44°</b>	
Elementi di fissaggio Clip	
Robustezza <b>IP20</b>	 <b>IK07</b>
Alimentazione con batteria AAA <b>3 batterie AAA Philips incluse</b>	

**Codice**  
RC120B1 | RC120X1

# EcoPro61 Slim

Lampada portatile sottile e pieghevole

- **Design ultra sottile per illuminare gli spazi ristretti**
- **3 modalità di luce:** 500, 250, 50 lumen
- **Autonomia di lunga durata:** fino a 20 ore in modalità Eco
- **Versatile e facile da usare:** gancio retrattile a 360°
- **Faretto ad alta precisione da 140 lumen**



# EcoPro50

Proiettore portatile in alluminio

- **Luce LED potente:** fino a 1.000 lumen
- **Luce bianca potente e brillante:** 6500 K
- **Lunga autonomia:** fino a 6 ore con indicatore di durata della batteria
- **Forte resistenza agli impatti (IK08) e impermeabilità (IP54)**
- **Versatile e facile da usare:** accessorio di montaggio magnetico resistente
- **Caricabatterie:** per la ricarica di altri dispositivi



Informazioni per effettuare un ordine

Prodotto	EAN1	EAN3	GOC	Codice	MOQ
EcoPro 61 Slim RC620	8719018004840	8719018004857	00484031	RC620X1	6

Informazioni per effettuare un ordine

Prodotto	EAN1	EAN3	GOC	Codice	MOQ
EcoPro 50 RC520	8719018050717	8719018050724	05071745	RC520C1	6

# EcoPro40

## Lampada ricaricabile portatile

- **Luce LED chiara:** fino a 300 lumen (modalità boost)
- **Luce chiara brillante:** 6500 K
- **Autonomia migliorata:** fino a 8 ore
- **Lampada da lavoro pratica:** con impugnatura antiscivolo e leggera
- **Versatile per l'utilizzo a mani libere:** magneti resistenti e ganci retrattili a 360°



# EcoPro30

## Lampada ricaricabile Slim

- **Luce Dual Mode:** da 150 e 300 lumen
- **Luce naturale brillante:** 6000 K
- **Batteria ricaricabile a lunga durata:** batteria agli ioni di litio ad alta energia
- **Versatile per l'utilizzo a mani libere:** apertura del fascio luminoso di 120°, gancio girevole a 360°, magnete resistente
- **Autonomia migliorata:** fino a 7 ore, ricaricabile tramite USB-C
- **Forte resistenza agli impatti (IK07) e impermeabilità (IP54)**



### Informazioni per effettuare un ordine

Prodotto	EAN1	EAN3	GOC	Codice	MOQ
EcoPro 40 RC420	8719018050571	8719018050700	05057145	RC420B1	6

### Informazioni per effettuare un ordine

Prodotto	EAN1	EAN3	GOC	Codice	MOQ
EcoPro 30 RC220	8719018017697	8719018017703	01769731	RC220X1	6

# EcoPro20

## Pratica lampada tascabile

- **Luce LED:** fino a 220 lumen
- **Luce brillante confortevole:** 6500 K
- **Buona autonomia:** fino a 3,5 ore
- **Lampada tascabile versatile:** base magnetica girevole a 180° e gancio retrattile a 360°
- **Caricabatterie:** per la ricarica di altri dispositivi



### Informazioni per effettuare un ordine

Prodotto	EAN1	EAN3	GOC	Codice	MOQ
EcoPro 20 RC320	8719018050557	8719018050564	05055745	RC320B1	6

# EcoPro10

## Strumento per ispezione portatile

- **Design ultracompatto:** leggero (inferiore a 100 g) per l'uso quotidiano
- **Luce di alta qualità:** dotata di 5 LED resistenti
- **Luce naturale brillante:** 6000 K
- **Lunga autonomia:** fino a 11 ore
- **Lampada tascabile versatile:** puntatore e gancio



### Informazioni per effettuare un ordine

Prodotto	EAN1	EAN3	GOC	Codice	MOQ
EcoPro 10 RC120 B1	8719018017659	8719018017666	01765940	RC120B1	6
EcoPro 10 RC120 X1	8719018017673	8719018017680	01767330	RC120X1	6



© 2022 Lumileds Holding B.V. Tutti i diritti riservati.

Il marchio Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

[Philips.com/LEDworklight](https://www.philips.com/LEDworklight)