

**PHILIPS**

Automotive

LED-arbeidslys












2023

Utformet  
med **deg**<sup>®</sup>  
i sentrum

# Funksjoner for LED-arbeidslys

## Lysmodul

 Boost-lys Maksimal lyseffekt (i lumen)	 Øko/dimmet lysstyrke Lyseffekt i strømsparingsmodus (i lumen)	 Spotlys Liten ekstralampe som når trange steder (i lumen)
 Driftstid Driftstid i én ladesyklus	 Lysvinkel Vinkel på hovedlysstrålen	 Modul for dreibart lys Fleksibelt arbeidslys takket være den dreibare lysmodulen
 CRI Indeks for fargegjengivelse (CRI) viser de mest naturtro fargene til et objekt, som når de blir sett med naturlig lys.	 UV-lys UV-lys bidrar til å identifisere lekkasjer	 Nytt: Zoomlys Endre fokus på lysstrålen ved å vri på en knapp

## Smart, ergonomisk utforming

 Festeanordning Festeanordninger som klips, klemmer, kroker osv. gjør det mulig å jobbe med hendene fri	 Magnet Magnet integrert i arbeidslyset for å gjøre det mulig å jobbe med hendene fri	 Nytt: Bevegelses-sensor Slå lyset av og på ved å bevege hånden foran sensoren
 Find my device Dette tilbehøret, som styres på avstand, hjelper med å finne enheter opptil 10 meter unna	 Grep Robust ABS* og myk gummihylse for å holde lyset sikkert	 USB-strømbank Lad andre enheter via en USB-port som følger med arbeidslyset

## Robust og holdbar

 Inntrengningsbeskyttelse Grad av beskyttelse mot inntrenging av faste gjenstander, støv, utilsiktet kontakt og vann	 Støtbeskyttelse Grad av beskyttelse mot eksterne støt	 Fettbestandig Svært bestandig mot fett og løsemidler på verkstedet
---	---	---

## Strømalternativer og lading

 Ladetid Tid som behøves for å fullstendig lade det integrerte batteriet	 Micro-USB Oppladbart batteri med en USB Type-C-kabel	 Ladestasjon Passer til Multi Dock Station**-tilbehøret for trådløs lading
 USB-C		

\* Akrylnitril-butadien-styren kopolymerer  
\*\*Tilbehør kjøpes separat





# Oppdag våre Xperion 6000 LED-arbeidslys

UV Pillar	Pillar
 reddot winner 2022 DESIGN AWARD 2022	 reddot winner 2022 DESIGN AWARD 2022
	
Boost-lys 500 lm Opptil 4,5 t	Boost-lys 500 lm Opptil 4,5 t
Eco-lys 250 lm Opptil 10 t	Eco-lys 250 lm Opptil 10 t
Spotlys 180 lm Opptil 12 t	Spotlys 180 lm Opptil 12 t
Lysvinkel/fleksibilitet 100° 90° rotasjon	Lysvinkel/fleksibilitet 100° 90° rotasjon
Spesielle lysfunksjoner UV-lys Utmerket fargegjengivelse	Spesielle lysfunksjoner
Festeanordning Krok som dreier 360° 1 magnet	Festeanordning Krok som dreier 360° 1 magnet
Grep/fettmotstand ABS*, Gummi Verkstedbestandig	Grep/fettmotstand ABS* Verkstedbestandig
Robusthet IP65 IK07	Robusthet IP65 IK07
Litiumbatteri som strømforsyning <4,5 t USB type-C	Litiumbatteri som strømforsyning <4,5 t USB type-C
Ekstra tilbehør Find My Device Multi Dock Station**	Ekstra tilbehør Find My Device** Multi Dock Station**
<b>Bestillingsoppføring</b> X60UVPX1	<b>Bestillingsoppføring</b> X60PILLX1

\* Akrylnitril-butadien-styren kopolymerer  
\*\*Tilbehør kjøpes separat, bortsett fra Philips Xperion 6000 UV Pillar, som allerede har Find my device-funksjonen

### Flood Audio





Opptil 20 timer lyd via Bluetooth

Boost-lys	1000 lm	Opptil 3 t
Eco-lys	100 lm	Opptil 22 t
Spotlys	250 lm	Opptil 9 t
Lysvinkel/ fleksibilitet	100°	Lysinstillingsminne
Spesielle lysfunksjoner	Zoomlys	Oppdage bevegelse
Festeanordning	180° roterbart håndtak	Magnetisk håndtak
Grep/ fettmotstand	ABS*	Verkstedbestandig
Robusthet	IP55	IK07
Litiumbatteri som strømforsyning	<5 t	USB type-C
Ladefunksjoner	Multi Dock Station**	USB-strømbank

**Bestillingsoppføring**  
X60FLAUX1

### Flood

Boost-lys	1000 lm	Opptil 3 t
Eco-lys	100 lm	Opptil 22 t
Spotlys	250 lm	Opptil 9 t
Lysvinkel/ fleksibilitet	100°	Lysinstillingsminne
Spesielle lysfunksjoner	Zoomlys	Oppdage bevegelse
Festeanordning	180° roterbart håndtak	Magnetisk håndtak
Grep/ fettmotstand	ABS*	Verkstedbestandig
Robusthet	IP65	IK07
Litiumbatteri som strømforsyning	<5 t	USB type-C
Ladefunksjoner	Multi Dock Station**	USB-strømbank

**Bestillingsoppføring**  
X60FLX1


### Flood Mini




Boost-lys	500 lm	Opptil 3 t
Eco-lys	100 lm	Opptil 9 t
Spotlys	250 lm	Opptil 5 t
Lysvinkel/ fleksibilitet	100°	Lysinstillingsminne
Spesielle lysfunksjoner	Zoomlys	Kompakt design
Festeanordning	180° roterbart håndtak	Magnetisk håndtak
Grep/ fettmotstand	ABS*	Verkstedbestandig
Robusthet	IP65	IK07
Litiumbatteri som strømforsyning	<3,5 t	USB type-C
Ekstra tilbehør	Find My Device**	Multi Dock Station**

**Bestillingsoppføring**  
X60FLMIX1

### Pocket





reddot winner 2022  
DESIGN AWARD 2022

Boost-lys	300 lm	Opptil 3,5 t
Eco-lys	150 lm	Opptil 7 t
Spotlys	100 lm	Opptil 10 t
Lysvinkel/ fleksibilitet	110°	
Spesielle lysfunksjoner	25 cm fleksibel slange som kan dreies i alle retninger	
Festeanordning	Krok som dreier 360°	1 magnet
Grep/ fettmotstand	ABS*, Gummi	Verkstedbestandig
Robusthet	IP65	IK07
Litiumbatteri som strømforsyning	<3,5 t	USB type-C
Ekstra tilbehør	Multi Dock Station**	

**Bestillingsoppføring**  
X60POCKX1

### Slim






reddot winner 2022  
DESIGN AWARD 2022

Boost-lys	500 lm	Opptil 4,5 t
Eco-lys	250 lm	Opptil 7 t
Spotlys	150 lm	Opptil 9 t
Lysvinkel/ fleksibilitet	100°	270° rotasjon
Spesielle lysfunksjoner	180° sammenleggbar	
Festeanordning	Krok som dreier 360°	1 magnet
Grep/ fettmotstand	ABS*, Gummi	Verkstedbestandig
Robusthet	IP54	IK07
Litiumbatteri som strømforsyning	<4 t	USB type-C
Ekstra tilbehør	Find My Device**	Multi Dock Station**

**Bestillingsoppføring**  
X60SLIMX1

### Line

reddot winner 2022  
DESIGN AWARD 2022

Boost-lys	300 lm	Opptil 4,5 t
Eco-lys	150 lm	Opptil 8 t
Spotlys	120 lm	Opptil 9 t
Lysvinkel/ fleksibilitet	110°	
Festeanordning	Krok som dreier 360°	1 magnet
Grep/ fettmotstand	ABS*	Verkstedbestandig
Robusthet	IP65	IK07
Litiumbatteri som strømforsyning	<3,5 t	USB type-C

**Bestillingsoppføring**  
X60LINEX1

# Xperion 6000 UV Pillar

Avansert lysytelse som varer

Vårt førsteklasses arbeidslys, Philips Xperion 6000 UV Pillar, er et flerfunksjonelt arbeidslys med flere kraftige lyskilder, UV-lys, høy CRI og batteri med lang levetid. Finn arbeidslyset ditt på sekunder med Find my device.



Førsteklasses LED-lys med flere utganger

500 lm  
250 lm  
180 lm

Presisjonslys med ergonomisk design og vidvinkel

90°  
100°

Høy CRI95 og unikt UV-lys

95 CRI  
UV



Sterk magnet og krok som dreier 360°

360°

Kompatibel med Find my device-tilbehøret (følger med) og Multi Dock Station\*

Motstandsdyktig mot støt, vann og løsemidler

IP65  
IK07

\*Tilbehør kjøpes separat  
\*\*Kravet må registreres på Philips.com/LEDworklights-warranty

## Bestillingsinformasjon

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Bestillingsoppføring	MOQ
Xperion 6000 UV Pillar X60UVPI	8719018014719	8719018014726	01471931	X60UVPIX1	6

# Xperion 6000 Pillar

Jobb hele dagen med én enkelt ladning

Philips Xperion 6000 Pillar LED-arbeidslyset varer hele dagen på én enkelt ladning. Arbeidslysets sterke 250 og 500 lm og innebygde 180 lm spotlys møter flere behov. Kan legges sammen for enkel transport og har justerbare lysvinkler.



Førsteklasses LED-lys med flere utganger

500 lm  
250 lm  
180 lm

Presisjonslys med ergonomisk design og vidvinkel

90°  
100°

Lang brukstid i forskjellige lysmoduser

<12 t



Sterk magnet og krok som dreier 360°

360°

Kompatibel med Find my device-tilbehøret og Multi Dock Station\*

Motstandsdyktig mot støt, vann og løsemidler

IP65  
IK07

\*Tilbehør kjøpes separat  
\*\*Kravet må registreres på Philips.com/LEDworklights-warranty

## Bestillingsinformasjon

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Bestillingsoppføring	MOQ
Xperion 6000 Pillar X60PILL	8719018014696	8719018014702	01469631	X60PILLX1	6

# Xperion 6000 Flood Audio

LED-projektorlampe med lyd

Philips Xperion 6000 Flood audio-aktiverte projektorlampen får jobben gjort med flomlyset på 1000-lm, spotlampen på 250-lm og den variable strålen. Smart-zoom-knappen og bevegelsessensoren forenkler kontrollen, samtidig som Bluetooth-høytalerne lyder som musikk i ørene.



Tre års garanti\*

Allsidige tilbehør med integrerte magneter



Førsteklasses LED-lys med flere utganger og lysinnstillingsminne



Bluetooth-høytalere og strømbank-funksjon



Fulladet innen 5 timer via USB-C og LCD-skjerm med batterilevetid



Funksjon for bevegelsesregistrering



Hanskesikker smart zoom-knapp for enkel lysstyring



Motstandsdyktig mot støt, vann og løsemidler



\*Kravet må registreres på Philips.com/LEDworklights-warranty

## Bestillingsinformasjon

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Bestillingsoppføring	MOQ
Xperion 6000 Flood Audio X60FLAU	8719018019110	8719018019127	01911031	X60FLAUX1	6

# Xperion 6000 Flood

Flerbruks LED-projektorlampe

Philips Xperion 6000 Flood-flerbruksprojektorlampen får jobben gjort med flomlyset på 1000-lm og den variable strålen. Smart-zoom-knappen og bevegelsessensoren forenkler kontrollen, samtidig som støt- og vannbestandigheten garanterer holdbarhet.



Tre års garanti\*

Førsteklasses LED-lys med flere utganger og lysinnstillingsminne



Allsidige tilbehør med integrerte magneter



Fulladet innen 5 timer via USB-C og LCD-skjerm med batterilevetid



Funksjon for bevegelsesregistrering



Hanskesikker smart zoom-knapp for enkel lysstyring



Motstandsdyktig mot støt, vann og løsemidler



\*Kravet må registreres på Philips.com/LEDworklights-warranty

## Bestillingsinformasjon

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Bestillingsoppføring	MOQ
Xperion 6000 Flood X60FL	8719018019097	8719018019103	01909731	X60FLX1	6

# Xperion 6000 Flood Mini

## Kompakt LED-projektorlampe

Philips Xperion 6000 Flood Compact-projektorlampen får jobben gjort med flomlyset på 500-lm og den variable strålen. Smart-zoom-knappen forenkler kontrollen, samtidig som støt- og vannbestandigheten garanterer holdbarhet.



Førsteklasses LED-lys med flere utganger og lysinnstillingsminne



Allsidige tilbehør med integrerte magneter



Fulladet innen 3,5 timer via USB-C og indikator for batterilevetid



Kompakt og lett for å kunne følge deg overalt



Hansesikker smart zoom-knapp for enkel lysstyring



Motstandsdyktig mot støt, vann og løsemidler



\*Kravet må registreres på Philips.com/LEDworklights-warranty

### Bestillingsinformasjon

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Bestillingsoppføring	MOQ
Xperion 6000 Flood X60FLMI	8719018019134	8719018019141	01913431	X60FLMIX1	6

# Xperion 6000 Pocket

## Det kompakte, men kraftige lyset

Det kompakte, kraftige Philips Xperion 6000 Pocket-lyset passer perfekt på trange steder med en svært fleksibel slange på 25 cm med 100 lm. Den brede strålen på opptil 300 lm i Boost-modus gir deg det sterke lyset du trenger.



Førsteklasses LED-lys med flere utganger



Presisjonslys med fleksibel slange og vidvinkel



Lang brukstid i forskjellige lysmoduser



Tre års garanti\*\*

Sterk magnet og krok som dreier 360°



Kompatibel med Multi Dock Station\*



Motstandsdyktig mot støt, vann og løsemidler



\*Tilbehør kjøpes separat  
\*\*Kravet må registreres på Philips.com/LEDworklights-warranty

### Bestillingsinformasjon

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Bestillingsoppføring	MOQ
Xperion 6000 Pocket X60POCK	8719018014658	8719018014665	01465831	X60POCKX1	6

# Xperion 6000 Slim

Perfekt for trange steder

Det allsidige Philips Xperion 6000 Slim-lyset er ideelt for trange steder. Den unike 270° roterende lysmodulen har 250 lm i Øko-modus og 500 lm i Boost-modus, og rotasjonen hjelper deg med å rette den kraftige strålen dit du trenger den.



Førsteklasses LED-lys med flere utganger

- 500 lm
- 250 lm
- 150 lm

Unik 270° roterende lysmodul og vidvinkel

- 270°
- 100°

Lang brukstid i forskjellige lysmoduser

- <9 t



Tre års garanti\*\*

Sterk magnet og krok som dreier 360°

Kompatibel med Find my device og Multi Dock Station\*

Motstandsdyktig mot støt, vann og løsemidler

- IP54
- IK07

\*Tilbehør kjøpes separat  
\*\*Kravet må registreres på Philips.com/LEDworklights-warranty

## Bestillingsinformasjon

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Bestillingsoppføring	MOQ
Xperion 6000 Slim X60SLIM	8719018014672	8719018014689	01467231	X60SLIMX1	6

# Xperion 6000 Line

Arbeid på større områder

Philips Xperion 6000 Line er utformet med 110° bred stråle på 150 lm i Øko-modus og 300 lm i Boost-modus, og den er ideell for å lyse opp større områder. Den er også utstyrt med et spotlys på 120 lm for å kunne rette lyset dit det trengs.



Førsteklasses LED-lys med flere utganger

- 300 lm
- 150 lm
- 120 lm

Presisjonslys med ergonomisk design og vidvinkel

- 110°

Lang brukstid i forskjellige lysmoduser

- <9 t



Tre års garanti\*\*

Sterk magnet og krok som dreier 360°

Fulladet innen tre og en halv time via USB-C

- <3,5 t

Motstandsdyktig mot støt, vann og løsemidler

- IP65
- IK07

\*Kravet må registreres på Philips.com/LEDworklights-warranty

## Bestillingsinformasjon

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Bestillingsoppføring	MOQ
Xperion 6000 Line X60LINE	8719018014733	8719018014740	01473331	X60LINEX1	6

## Multi Dock Station

Dokkingstasjon for lading av flere enheter

Philips Multi Dock Station er et trådløst tilbehør til Xperion LED-arbeidslys-serien. Plassert på et bord kan den trådløst lade to enheter om gangen eller fungere som et oppbevaringssted.

- LED-indikator viser ladestatus
- Dedikert plass for fjernkontrollen for Find my device
- Kompatibel med Philips Xperion 6000 UV Pillar, Pillar, Pocket, Slim, Flood Audio, Flood og Flood Mini



Bestillingsinformasjon

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Bestillingsoppføring	MOQ
Multi Dock Station ACCMUDO	8719018014757	8719018014764	01475731	ACCMUDOX1	6

## Find My Device

En praktisk måte å finne forlagte enheter på


Med Philips' Find my device kan du bruke fjernkontrollen til å utløse en varsellyd og et blinkende lys for å finne Philips Xperion 6000-enheter. Den fungerer på opptil 10 meters avstand.

- Sett plug-and-play-brikken inn i arbeidslampen
- Bruk fjernkontrollen til å finne Philips Xperion 6000 UV Pillar (følger med), Pillar, Slim eller Flood Mini (kjøpes separat) hvis du har forlagt dem
- Fest fjernkontrollen på nøkkelringen, eller plasser den på Philips Multi Dock Station



Bestillingsinformasjon

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Bestillingsoppføring	MOQ
Find My Device ACCFIMD	8719018014771	8719018014788	01477131	ACCFIMDX1	6



EcoPro LED-arbeidslys

Allsidige og kraftige LED-arbeidslys for daglig bruk



EcoPro61 Slim	
Boost-lys	<b>500 lm</b> Opptil <b>2,2 t</b>
Eco-lys	<b>250/50 lm</b> Opptil <b>5/20 t</b>
Spotlys	<b>140 lm</b> Opptil <b>8 t</b>
Lysvinkel/ fleksibilitet	<b>90°</b> <b>270° rotasjon</b>
Spesielle lysfunksjoner	<b>180° sammenleggbar</b>
Festeanordning	Krok som dreier <b>360°</b> <b>1 magnet</b>
Grep/ fettmotstand	<b>PC, TPE</b> <b>Verkstedbestandig</b>
Robusthet	<b>IP20</b> <b>IK07</b>
Litiumbatteri som strømforsyning	<b>3,2 t</b> <b>Micro-USB</b>
Ekstra tilbehør	<b>*Magnetisk monteringsstativ</b>

**Bestillingsoppføring**

RC620X1

EcoPro50	
Boost-lys	<b>1000 lm</b> Opptil <b>3 t</b>
Eco-lys	<b>500 lm</b> Opptil <b>6 t</b>
Lysvinkel/ fleksibilitet	<b>110°</b> <b>180° roterende håndtak</b>
Spesielle lysfunksjoner	<b>USB-strømbank</b>
Festeanordning	<b>Magnet*</b>
Grep/ fettmotstand	<b>Aluminium, polykarbonat til linsen, TPU</b> <b>Verkstedbestandig</b>
Robusthet	<b>IP54</b> <b>IK08</b>
Litiumbatteri som strømforsyning	<b>&lt;5 t</b> <b>Micro-USB</b>
Ekstra tilbehør	<b>*Magnetisk monteringsstativ</b>

**Bestillingsoppføring**

RC520C1

EcoPro40	
Boost light	<b>300 lm</b> Opptil <b>3 t</b>
Eco-lys	<b>180 lm</b> Opptil <b>8 t</b>
Spotlys	<b>100 lm</b> Opptil <b>8 t</b>
Lysvinkel/ fleksibilitet	<b>90°</b> <b>180° roterende feste</b>
Festeanordning	Krok som dreier <b>360°</b> <b>3 magneter</b>
Grep/ fettmotstand	<b>ABS**, Gummi</b> <b>Verkstedbestandig</b>
Robusthet	<b>IP20</b> <b>IK07</b>
Litiumbatteri som strømforsyning	<b>&lt;4 t</b> <b>Micro-USB</b>

**Bestillingsoppføring**

RC420B1

EcoPro30	
Boost-lys	<b>300 lm</b> Opptil <b>4 t</b>
Eco-lys	<b>150 lm</b> Opptil <b>8 t</b>
Lysvinkel/ fleksibilitet	<b>120°</b>
Festeanordning	Krok som dreier <b>360°</b> <b>1 magnet</b>
Grep/ fettmotstand	<b>ABS**, Gummi</b> <b>Verkstedbestandig</b>
Robusthet	<b>IP54</b> <b>IK07</b>
Litiumbatteri som strømforsyning	<b>&lt;3 t</b> <b>Micro-USB</b>

**Bestillingsoppføring**

RC220X1

EcoPro20	
Boost-lys	<b>220 lm</b> Opptil <b>3,5 t</b>
Lysvinkel/ fleksibilitet	<b>90°</b> <b>180° roterende feste</b>
Festeanordning	Krok som dreier <b>360°</b> <b>1 magnet</b>
Grep/ fettmotstand	<b>ABS**, Gummi</b> <b>Verkstedbestandig</b>
Robusthet	<b>IP20</b> <b>IK07</b>
Litiumbatteri som strømforsyning	<b>&lt;3 t</b> <b>Micro-USB</b>

**Bestillingsoppføring**

RC320B1

EcoPro10	
Boost-lys	<b>90 lm</b> Opptil <b>6,5 t</b>
Spotlys	<b>10 lm</b>
Lysvinkel/ fleksibilitet	<b>35 – 44°</b>
Festeanordning	<b>Klemme</b>
Robusthet	<b>IP20</b> <b>IK07</b>
AAA-batteri som strømforsyning	<b>3x Philips AAA-batterier følger med</b>

**Bestillingsoppføring**

RC120B1 | RC120X1

# EcoPro61 Slim

Slank og sammenleggbar håndholdt lampe

- **Svært slank design for å lyse opp smale steder**
- **3 lysmodi:** 500, 250 og 50 lm
- **Veldig lang driftstid:** opptil 20 timer i Eco-modus
- **Allsidig og enkel å bruke:** 360° inntrekkbar krok
- **Høypresisjons spotlys:** 140 lm



Førsteklasses LED-lys med flere utganger

500 lm  
250 lm  
140 lm

Unik 270° roterende lysmodul og vidvinkel

270°  
90°

Lang brukstid i forskjellige lysmoduser

<20 t



Sterk magnet og krok som dreier 360°

360°

Format i lommestørrelse når det er brettet

Motstandsdyktig mot støt, vann og løsemidler

IP20  
IK07

# EcoPro50

Bærbar projektor i aluminium

- **Kraftig LED-lys:** Opptil 1 000 lumen
- **Kraftig, klart hvitt lys:** 6500 K
- **Lang driftstid:** Opptil 6 timer med indikator for batterilevetid
- **Svært støtbestandig (IK08) og vannbestandig (IP54)**
- **Allsidig og enkel å bruke:** Sterkt magnetisk monteringsstativ
- **Strømbank:** For å lade andre enheter



Førsteklasses LED-lys med flere utganger

1000 lm  
500 lm

Bred lysvinkel for arbeid i store områder

110°

Fulladet innen 3 timer via mikro-USB

3 t

Lang brukstid i forskjellige lysmoduser

<6 t

Strømbank for å lade andre enheter

Motstandsdyktig mot støt, vann og løsemidler

IP54  
IK08

## Bestillingsinformasjon

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Bestillingsoppføring	MOQ
EcoPro 61 Slim RC620	8719018004840	8719018004857	00484031	RC620X1	6

## Bestillingsinformasjon

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Bestillingsoppføring	MOQ
EcoPro 50 RC520	8719018050717	8719018050724	05071745	RC520C1	6

# EcoPro40

## Oppladbar, håndholdt lampe

- **Sterkt LED-lys:** Opptil 300 lumen (Boost-modus)
- **Sterkt, klart lys:** 6500 K
- **Forbedret driftstid:** Opptil 8 timer
- **Praktisk arbeidslys:** Sklisikkert grep og lett
- **Allsidig for håndfri bruk:** Sterke magneter og 360° inntrekkbare kroker



# EcoPro30

## Oppladbar slank lampe

- **Lys med to modi:** 150 og 300 lm
- **Klart og naturlig lys:** 6000 K
- **Oppladbart batteri med lang levetid:** Li-ion-batteri med høy energi
- **Allsidig for håndfri bruk:** Bred 120° strålevinkel, 360° roterbar krok, sterk magnet
- **Forbedret driftstid:** Opptil 7 timer, oppladbart via USB-C
- **Svært støtbestandig (IK07) og vannbestandig (IP54)**



### Bestillingsinformasjon

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Bestillingsoppføring	MOQ
EcoPro 40 RC420	8719018050571	8719018050700	05057145	RC420B1	6


### Bestillingsinformasjon

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Bestillingsoppføring	MOQ
EcoPro 30 RC220	8719018017697	8719018017703	01769731	RC220X1	6

# EcoPro20

## Praktisk lommelampe

- **LED-lys:** Opptil 220 lumen
- **Klart og komfortabelt lys:** 6500 K
- **God driftstid:** Opptil 3,5 timer
- **Allsidig lommelampe:** Magnetisk 180° roterende feste og 360° inntrekkbar krok
- **Strømbank:** For å lade andre enheter



### Bestillingsinformasjon

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Bestillingsoppføring	MOQ
EcoPro 20 RC320	8719018050557	8719018050564	05055745	RC320B1	6

# EcoPro10

## Bærbart inspeksjonsverktøy

- **Svært kompakt design:** Lett (mindre enn 100 g) for daglig bruk
- **Høykvalitetslys:** Utstyrt med 5 holdbare LED-lys
- **Klart og naturlig lys:** 6000 K
- **Lang driftstid:** Opptil 11 timer
- **Allsidig lommelampe:** Spotlys, klemme



### Bestillingsinformasjon

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Bestillingsoppføring	MOQ
EcoPro 10 RC120 B1	8719018017659	8719018017666	01765940	RC120B1	6
EcoPro 10 RC120 X1	8719018017673	8719018017680	01767330	RC120X1	6

