

PHILIPS

Automotive

Lampy robocze LED



2023

Zaprojektowane
z myślą o **Tobie**

Funkcje lamp roboczych LED

Moduł świetlny



Tryb wzmacniony

Maksymalna moc strumienia świetlnego (w lumenach)



Tryb Eco/przyciemniania światła

Moc strumienia świetlnego w trybie oszczędzania energii (w lumenach)



Światło punktowe

Dodatkowe małe światło do ciasnych przestrzeni (w lumenach)



Czas działania

Czas działania podczas jednego cyklu ładowania



Kąt rozsyłu

Kąt rozsyłu głównej wiązki światła



Obrotowy moduł świetlny

Elastyczność światła roboczego dzięki obrotowemu modułowi



CRI

Wysoki wskaźnik oddawania barw (CRI) odwzorowuje najwierniej kolory przedmiotów, tak jakby były widziane w naturalnym świetle.



Światło UV

Światło UV pomaga w identyfikacji wycieków



Nowość: Skupianie wiązki światła

Aby zmienić skupienie wiązki światła, wystarczy obrócić pokrętkę

Przemysłana, ergonomiczna konstrukcja




Mocowanie

Uchwyty, takie jak klipsy, zaciski i haki, umożliwiające użytkowanie lampy bez użycia rąk



Magnes

Magnes wbudowany w lampę roboczą umożliwia jej użytkowanie bez użycia rąk



Nowość: Czujnik ruchu

Włączaj i wyłączaj światło, przesuwając rękę przed czujnikiem



Find My Device

Pilot zdalnego sterowania pomaga znaleźć zgubione urządzenia w odległości do 10 metrów



Uchwyt

Wytrzymały korpus z tworzywa ABS* i miękkiej gumy pozwala bezpiecznie trzymać lampę roboczą



Power bank USB

Ładowanie innych urządzeń przez port USB dołączonej do lampy roboczej

Wytrzymałość i trwałość



Ochrona przed wnikaniem

Stopień ochrony przed ciałami stałymi, kurzem, przypadkowym kontaktem lub wodą



Ochrona przed wstrząsami

Stopień ochrony przed uderzeniami zewnętrznymi



Odporność na smary


Wysoka odporność na smary i rozpuszczalniki warsztatowe

Opcje zasilania i ładowanie



Czas ładowania

Czas potrzebny do pełnego naładowania wbudowanego akumulatora



Micro USB

Akumulator można ładować za pomocą kabla USB typu C lub wieloportowej stacji dokującej Multi Dock Station



Stacja ładująca

Kompatybilność z akcesorium Multi Dock Station** do bezprzewodowego ładowania



Odkryj nasze lampy robocze LED Xperion 6000

UV Pillar	Pillar
 	 
 Tryb wzmacniony 500 lm	 Tryb wzmacniony 500 lm
 Do 4,5 godz.	 Do 4,5 godz.
 Tryb Eco 250 lm	 Tryb Eco 250 lm
 Do 10 godz.	 Do 10 godz.
 Światło punktowe 180 lm	 Światło punktowe 180 lm
 Do 12 godz.	 Do 12 godz.
 Kąt padania światła/elast. 100°	 Kąt padania światła/elast. 100°
 Obracany o 90°	 Obracany o 90°
 Światło UV Specjalne funkcje oświetleniowe	 Światło UV Specjalne funkcje oświetleniowe
 Doskonałe odwzorowanie kolorów	 Doskonałe odwzorowanie kolorów
 Mocowanie Obrotowy haczyk 360°	 Mocowanie Obrotowy haczyk 360°
 1 magnes	 1 magnes
 Uchwyt/odporność na smary ABS*, Guma	 Uchwyt/odporność na smary ABS*
 Do użytku w garażu	 Do użytku w garażu
 Solidność IP65	 Solidność IP65
 IK07	 IK07
 Zasilanie baterią litową <4,5 godz.	 Zasilanie baterią litową <4,5 godz.
 USB typ C	 USB typ C
 Find My Device Dodatkowe akcesoria	 Find My Device** Dodatkowe akcesoria
 Multi Dock Station**	 Multi Dock Station**
Numer zamówieniowy X60UVPX1	Numer zamówieniowy X60PILLX1

* Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy
** Akcesoria do kupienia osobno, z wyjątkiem urządzenia Philips Xperion 6000 UV Pillar, który posiada już funkcję Find My Device

Flood Audio	Flood	Flood Mini	Pocket	Slim	Line																																																																																																																																																																														
  Do 20 godzin odtwarzania dźwięku przez Bluetooth <table><tr><td>Tryb wzmacniony</td><td>1000 lm</td><td>Do 3 godz.</td></tr><tr><td>Tryb Eco</td><td>100 lm</td><td>Do 22 godz.</td></tr><tr><td>Światło punktowe</td><td>250 lm</td><td>Do 9 godz.</td></tr><tr><td>Kąt padania światła/elast.</td><td>100°</td><td>Pamięć ustawień oświetlenia</td></tr><tr><td>Specjalne funkcje oświetleniowe</td><td>Światło skupione</td><td>Wykrywanie ruchu</td></tr><tr><td>Mocowanie</td><td>Obrotowy uchwyt (180°)</td><td>Uchwyt magnetyczny</td></tr><tr><td>Uchwyt/odporność na smary</td><td>ABS*</td><td>Do użytku w garażu</td></tr><tr><td>Solidność</td><td>IP55</td><td>IK07</td></tr><tr><td>Zasilanie baterią litową</td><td><5 godz.</td><td>USB typ C</td></tr><tr><td>Funkcje ładowania</td><td>Multi Dock Station**</td><td>Power bank USB</td></tr></table> Numer zamówieniowy X60FLAUX1	Tryb wzmacniony	 1000 lm	 Do 3 godz.	Tryb Eco	 100 lm	 Do 22 godz.	Światło punktowe	 250 lm	 Do 9 godz.	Kąt padania światła/elast.	 100°	 Pamięć ustawień oświetlenia	Specjalne funkcje oświetleniowe	 Światło skupione	 Wykrywanie ruchu	Mocowanie	 Obrotowy uchwyt (180°)	 Uchwyt magnetyczny	Uchwyt/odporność na smary	 ABS*	 Do użytku w garażu	Solidność	 IP55	 IK07	Zasilanie baterią litową	 <5 godz.	 USB typ C	Funkcje ładowania	 Multi Dock Station**	 Power bank USB	  <table><tr><td>Tryb wzmacniony</td><td>1000 lm</td><td>Do 3 godz.</td></tr><tr><td>Tryb																																																																																																																																																				
Eco</td><td>100 lm</td><td>Do 22 godz.</td></tr><tr><td>Światło punktowe</td><td>250 lm</td><td>Do 9 godz.</td></tr><tr><td>Kąt padania światła/elast.</td><td>100°</td><td>Pamięć ustawień oświetlenia</td></tr><tr><td>Specjalne funkcje oświetleniowe</td><td>Światło skupione</td><td>Wykrywanie ruchu</td></tr><tr><td>Mocowanie</td><td>Obrotowy uchwyt (180°)</td><td>Uchwyt magnetyczny</td></tr><tr><td>Uchwyt/odporność na smary</td><td>ABS*</td><td>Do użytku w garażu</td></tr><tr><td>Solidność</td><td>IP65</td><td>IK07</td></tr><tr><td>Zasilanie baterią litową</td><td><5 godz.</td><td>USB typ C</td></tr><tr><td>Funkcje ładowania</td><td>Multi Dock Station**</td><td>Power bank USB</td></tr></table> Numer zamówieniowy X60FLX1	Tryb wzmacniony	 1000 lm	 Do 3 godz.	Tryb Eco	 100 lm	 Do 22 godz.	Światło punktowe	 250 lm	 Do 9 godz.	Kąt padania światła/elast.	 100°	 Pamięć ustawień oświetlenia	Specjalne funkcje oświetleniowe	 Światło skupione	 Wykrywanie ruchu	Mocowanie	 Obrotowy uchwyt (180°)	 Uchwyt magnetyczny	Uchwyt/odporność na smary	 ABS*	 Do użytku w garażu	Solidność	 IP65	 IK07	Zasilanie baterią litową	 <5 godz.	 USB typ C	Funkcje ładowania	 Multi Dock Station**	 Power bank USB	  <table><tr><td>Tryb wzmacniony</td><td>500 lm</td><td>Do 3 godz.</td></tr><tr><td>Tryb Eco</td><td>100 lm</td><td>Do 9 godz.</td></tr><tr><td>Światło punktowe</td><td>250 lm</td><td>Do 5 godz.</td></tr><tr><td>Kąt padania																																																																																																																																																				
światła/elast.</td><td>100°</td><td>Pamięć ustawień oświetlenia</td></tr><tr><td>Specjalne funkcje oświetleniowe</td><td>Światło skupione</td><td>Kompaktowa konstrukcja</td></tr><tr><td>Mocowanie</td><td>Obrotowy uchwyt (180°)</td><td>Uchwyt magnetyczny</td></tr><tr><td>Uchwyt/odporność na smary</td><td>ABS*</td><td>Do użytku w garażu</td></tr><tr><td>Solidność</td><td>IP65</td><td>IK07</td></tr><tr><td>Zasilanie baterią litową</td><td><3,5 godz.</td><td>USB typ C</td></tr><tr><td>Dodatkowe akcesoria</td><td>Find My Device**</td><td>Multi Dock Station**</td></tr></table> Numer zamówieniowy X60FLMIX1	Tryb wzmacniony	 500 lm	 Do 3 godz.	Tryb Eco	 100 lm	 Do 9 godz.	Światło punktowe	 250 lm	 Do 5 godz.	Kąt padania światła/elast.	 100°	 Pamięć ustawień oświetlenia	Specjalne funkcje oświetleniowe	 Światło skupione	 Kompaktowa konstrukcja	Mocowanie	 Obrotowy uchwyt (180°)	 Uchwyt magnetyczny	Uchwyt/odporność na smary	 ABS*	 Do użytku w garażu	Solidność	 IP65	 IK07	Zasilanie baterią litową	 <3,5 godz.	 USB typ C	Dodatkowe akcesoria	 Find My Device**	 Multi Dock Station**	 reddot winner 2022 DESIGN AWARD 2022  <table><tr><td>Tryb wzmacniony</td><td>300 lm</td><td>Do 3,5 godz.</td></tr><tr><td>Tryb Eco</td><td>150 lm</td><td>Do 7 godz.</td></tr><tr><td>Światło punktowe</td><td>100 lm</td><td>Do 10 godz.</td></tr><tr><td>Kąt padania światła/elast.</td><td>110°</td><td></td></tr><tr><td>Specjalne funkcje oświetleniowe</td><td colspan="2">Elastyczny wysięgnik długości 25 cm, obracany we wszystkich kierunkach</td></tr><tr><td>Mocowanie</td><td>Obrotowy haczyk 360°</td><td>1 magnes</td></tr><tr><td>Uchwyt/odporność na																																																																																																																																																				
smary</td><td>ABS*, Guma</td><td>Do użytku w garażu</td></tr><tr><td>Solidność</td><td>IP65</td><td>IK07</td></tr><tr><td>Zasilanie baterią litową</td><td><3,5 godz.</td><td>USB typ C</td></tr><tr><td>Dodatkowe akcesoria</td><td colspan="2">Multi Dock Station**</td></tr></table> Numer zamówieniowy X60POCKX1	Tryb wzmacniony	 300 lm	 Do 3,5 godz.	Tryb Eco	 150 lm	 Do 7 godz.	Światło punktowe	 100 lm	 Do 10 godz.	Kąt padania światła/elast.	 110°		Specjalne funkcje oświetleniowe	 Elastyczny wysięgnik długości 25 cm, obracany we wszystkich kierunkach		Mocowanie	 Obrotowy haczyk 360°	 1 magnes	Uchwyt/odporność na smary	 ABS*, Guma	 Do użytku w garażu	Solidność	 IP65	 IK07	Zasilanie baterią litową	 <3,5 godz.	 USB typ C	Dodatkowe akcesoria	 Multi Dock Station**		 reddot winner 2022 DESIGN AWARD 2022  <table><tr><td>Tryb wzmacniony</td><td>500 lm</td><td>Do 4,5 godz.</td></tr><tr><td>Tryb Eco</td><td>250 lm</td><td>Do 7 godz.</td></tr><tr><td>Światło punktowe</td><td>150 lm</td><td>Do 9 godz.</td></tr><tr><td>Kąt padania światła/elast.</td><td>100°</td><td>Obracany o 270°</td></tr><tr><td>Specjalne funkcje oświetleniowe</td><td colspan="2">Możliwość złożenia 180°</td></tr><tr><td>Mocowanie</td><td>Obrotowy haczyk 360°</td><td>1 magnes</td></tr><tr><td>Uchwyt/odporność na smary</td><td>ABS*, Guma</td><td>Do użytku w garażu</td></tr><tr><td>Solidność</td><td>IP54</td><td>IK07</td></tr><tr><td>Zasilanie baterią litową</td><td><4 godz.</td><td>USB typ C</td></tr><tr><td>Dodatkowe akcesoria</td><td>Find My Device**</td><td>Multi Dock Station**</td></tr></table> Numer zamówieniowy X60SLIMX1	Tryb wzmacniony	 500 lm																																																																																																																																																		
																																																																																																																																																																																			
Do 4,5 godz.	Tryb Eco	 250 lm	 Do 7 godz.	Światło punktowe	 150 lm	 Do 9 godz.	Kąt padania światła/elast.	 100°	 Obracany o 270°	Specjalne funkcje oświetleniowe	 Możliwość złożenia 180°		Mocowanie	 Obrotowy haczyk 360°	 1 magnes	Uchwyt/odporność na smary	 ABS*, Guma	 Do użytku w garażu	Solidność	 IP54	 IK07	Zasilanie baterią litową	 <4 godz.	 USB typ C	Dodatkowe akcesoria	 Find My Device**	 Multi Dock Station**	 reddot winner 2022 DESIGN AWARD 2022  <table><tr><td>Tryb wzmacniony</td><td>300 lm</td><td>Do 4,5 godz.</td></tr><tr><td>Tryb Eco</td><td>150 lm</td><td>Do 8 godz.</td></tr><tr><td>Światło punktowe</td><td>120 lm</td><td>Do 9 godz.</td></tr><tr><td>Kąt padania światła/elast.</td><td colspan="2">110°</td></tr><tr><td>Mocowanie</td><td>Obrotowy haczyk 360°</td><td>1 magnes</td></tr><tr><td>Uchwyt/odporność na smary</td><td>ABS*</td><td>Do użytku w garażu</td></tr><tr><td>Solidność</td><td>IP65</td><td>IK07</td></tr><tr><td>Zasilanie baterią litową</td><td><3,5 godz.</td><td>USB typ C</td></tr></table> Numer zamówieniowy X60LINEX1	Tryb wzmacniony	 300 lm	 Do 4,5 godz.	Tryb Eco	 150 lm	 Do 8 godz.	Światło punktowe	 120 lm	 Do 9 godz.	Kąt padania światła/elast.	 110°		Mocowanie	 Obrotowy haczyk 360°	 1 magnes	Uchwyt/odporność na smary	 ABS*	 Do użytku w garażu	Solidność	 IP65	 IK07	Zasilanie baterią litową																																																																																																																																	
																																																																																																																																																																																			
<3,5 godz.	 USB typ C																																																																																																																																																																																		
Tryb wzmacniony	 1000 lm	 Do 3 godz.																																																																																																																																																																																	
Tryb Eco	 100 lm	 Do 22 godz.																																																																																																																																																																																	
Światło punktowe	 250 lm	 Do 9 godz.																																																																																																																																																																																	
Kąt padania światła/elast.	 100°	 Pamięć ustawień oświetlenia																																																																																																																																																																																	
Specjalne funkcje oświetleniowe	 Światło skupione	 Wykrywanie ruchu																																																																																																																																																																																	
Mocowanie	 Obrotowy uchwyt (180°)	 Uchwyt magnetyczny																																																																																																																																																																																	
Uchwyt/odporność na smary	 ABS*	 Do użytku w garażu																																																																																																																																																																																	
Solidność	 IP55	 IK07																																																																																																																																																																																	
Zasilanie baterią litową	 <5 godz.	 USB typ C																																																																																																																																																																																	
Funkcje ładowania	 Multi Dock Station**	 Power bank USB																																																																																																																																																																																	
Tryb wzmacniony	 1000 lm	 Do 3 godz.																																																																																																																																																																																	
Tryb Eco	 100 lm	 Do 22 godz.																																																																																																																																																																																	
Światło punktowe	 250 lm	 Do 9 godz.																																																																																																																																																																																	
Kąt padania światła/elast.	 100°	 Pamięć ustawień oświetlenia																																																																																																																																																																																	
Specjalne funkcje oświetleniowe	 Światło skupione	 Wykrywanie ruchu																																																																																																																																																																																	
Mocowanie	 Obrotowy uchwyt (180°)	 Uchwyt magnetyczny																																																																																																																																																																																	
Uchwyt/odporność na smary	 ABS*	 Do użytku w garażu																																																																																																																																																																																	
Solidność	 IP65	 IK07																																																																																																																																																																																	
Zasilanie baterią litową	 <5 godz.	 USB typ C																																																																																																																																																																																	
Funkcje ładowania	 Multi Dock Station**	 Power bank USB																																																																																																																																																																																	
Tryb wzmacniony	 500 lm	 Do 3 godz.																																																																																																																																																																																	
Tryb Eco	 100 lm	 Do 9 godz.																																																																																																																																																																																	
Światło punktowe	 250 lm	 Do 5 godz.																																																																																																																																																																																	
Kąt padania światła/elast.	 100°	 Pamięć ustawień oświetlenia																																																																																																																																																																																	
Specjalne funkcje oświetleniowe	 Światło skupione	 Kompaktowa konstrukcja																																																																																																																																																																																	
Mocowanie	 Obrotowy uchwyt (180°)	 Uchwyt magnetyczny																																																																																																																																																																																	
Uchwyt/odporność na smary	 ABS*	 Do użytku w garażu																																																																																																																																																																																	
Solidność	 IP65	 IK07																																																																																																																																																																																	
Zasilanie baterią litową	 <3,5 godz.	 USB typ C																																																																																																																																																																																	
Dodatkowe akcesoria	 Find My Device**	 Multi Dock Station**																																																																																																																																																																																	
Tryb wzmacniony	 300 lm	 Do 3,5 godz.																																																																																																																																																																																	
Tryb Eco	 150 lm	 Do 7 godz.																																																																																																																																																																																	
Światło punktowe	 100 lm	 Do 10 godz.																																																																																																																																																																																	
Kąt padania światła/elast.	 110°																																																																																																																																																																																		
Specjalne funkcje oświetleniowe	 Elastyczny wysięgnik długości 25 cm, obracany we wszystkich kierunkach																																																																																																																																																																																		
Mocowanie	 Obrotowy haczyk 360°	 1 magnes																																																																																																																																																																																	
Uchwyt/odporność na smary	 ABS*, Guma	 Do użytku w garażu																																																																																																																																																																																	
Solidność	 IP65	 IK07																																																																																																																																																																																	
Zasilanie baterią litową	 <3,5 godz.	 USB typ C																																																																																																																																																																																	
Dodatkowe akcesoria	 Multi Dock Station**																																																																																																																																																																																		
Tryb wzmacniony	 500 lm	 Do 4,5 godz.																																																																																																																																																																																	
Tryb Eco	 250 lm	 Do 7 godz.																																																																																																																																																																																	
Światło punktowe	 150 lm	 Do 9 godz.																																																																																																																																																																																	
Kąt padania światła/elast.	 100°	 Obracany o 270°																																																																																																																																																																																	
Specjalne funkcje oświetleniowe	 Możliwość złożenia 180°																																																																																																																																																																																		
Mocowanie	 Obrotowy haczyk 360°	 1 magnes																																																																																																																																																																																	
Uchwyt/odporność na smary	 ABS*, Guma	 Do użytku w garażu																																																																																																																																																																																	
Solidność	 IP54	 IK07																																																																																																																																																																																	
Zasilanie baterią litową	 <4 godz.	 USB typ C																																																																																																																																																																																	
Dodatkowe akcesoria	 Find My Device**	 Multi Dock Station**																																																																																																																																																																																	
Tryb wzmacniony	 300 lm	 Do 4,5 godz.																																																																																																																																																																																	
Tryb Eco	 150 lm	 Do 8 godz.																																																																																																																																																																																	
Światło punktowe	 120 lm	 Do 9 godz.																																																																																																																																																																																	
Kąt padania światła/elast.	 110°																																																																																																																																																																																		
Mocowanie	 Obrotowy haczyk 360°	 1 magnes																																																																																																																																																																																	
Uchwyt/odporność na smary	 ABS*	 Do użytku w garażu																																																																																																																																																																																	
Solidność	 IP65	 IK07																																																																																																																																																																																	
Zasilanie baterią litową	 <3,5 godz.	 USB typ C																																																																																																																																																																																	

Xperion 6000 UV Pillar

Zaawansowana i trwała wydajność światła

Philips Xperion 6000 UV Pillar to wielofunkcyjna lampa robocza wysokiej jakości z kilkoma mocnymi źródłami światła, światłem UV, wysokim współczynnikiem CRI i długim czasem pracy akumulatora. Zlokalizuj swoją lampę roboczą w kilka sekund dzięki funkcji Find My Device



Wysokiej klasy oświetlenie LED z wieloma wyjściami

500 lm
2500000 250 lm
180 lm

Precyzyjna lampa o ergonomicznej konstrukcji i szerokim kącie padania wiązki światła

90°
100°

Wysoki wskaźnik oddawania barw CRI95 oraz unikatowe światło UV

95 CRI
UV



3-letnia gwarancja**

Silny magnes i obrotowy haczyk 360°

360°

Zgodność z akcesorium Find My Device (w zestawie) oraz Multi Dock Station*

Find My Device
Multi Dock Station

Odporność na uderzenia, wodę i rozpuszczalniki

IP65
IK07

*Akcesorium do nabycia osobno
**Do zgłoszenia na stronie Philips.com/LEDworklights-warranty
***Minimalna wielkość zamówienia

Informacje dotyczące zamówień

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Numer zamówieniowy	MOQ***
Xperion 6000 UV Pillar X60UVPI	8719018014719	8719018014726	01471931	X60UVPIX1	6

Xperion 6000 Pillar

Cały dzień pracy na jednym ładowaniu

Lampa robocza Philips Xperion 6000 Pillar LED działa przez cały dzień na jednym ładowaniu. Jej jasne światło główne o mocy 250 i 500 lm oraz wbudowane źródło światła punkтового o mocy 180 lm znajdą wiele zastosowań. Możliwość złożenia ułatwia przenoszenie i regulację kąta padania światła



Wysokiej klasy oświetlenie LED z wieloma wyjściami

500 lm
2500000 250 lm
180 lm

Precyzyjna lampa o ergonomicznej konstrukcji i szerokim kącie padania wiązki światła

90°
100°

Długi czas pracy w różnych trybach oświetlenia

<12 godz.



3-letnia gwarancja**

Silny magnes i obrotowy haczyk 360°

360°

Kompatybilność z funkcją Find My Device i Multi Dock Station*

Find My Device
Multi Dock Station

Odporność na uderzenia, wodę i rozpuszczalniki

IP65
IK07

*Akcesoria do nabycia osobno
**Do zgłoszenia na stronie Philips.com/LEDworklights-warranty
***Minimalna wielkość zamówienia

Informacje dotyczące zamówień

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Numer zamówieniowy	MOQ***
Xperion 6000 Pillar X60PILL	8719018014696	8719018014702	01469631	X60PILLX1	6

Xperion 6000 Flood Audio

Lampa projektorowa LED z funkcją audio

Dzięki światłu rozproszonemu 1000 lm, światłu punktowemu 250 lm i zmiennej wiązce, projektor Philips Xperion 6000 Flood Audio może wykonać wszystkie zadania. Inteligentne pokrętko Smart Zoom i czujnik ruchu ułatwiają sterowanie, a głośniki Bluetooth zapewniają świetną jakość odtwarzania dźwięków.



3-letnia gwarancja*

Uniwersalne uchwyty ze zintegrowanymi magnesami

Wysokiej klasy oświetlenie LED z wieloma wyjściami i pamięcią ustawień oświetlenia

Głośniki Bluetooth i funkcja power bank

Pełne naładowanie w ciągu 5 godzin przez złącze USB-C i wyświetlacz LCD ze wskaźnikiem naładowania akumulatora

Funkcja wykrywania ruchu

Pokrętko smart-zoom ułatwia sterowanie oświetleniem, nawet w rękawiczkach

Odporność na uderzenia, wodę i rozpuszczalniki

Informacje dotyczące zamówień

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Numer zamówieniowy	MOQ**
Xperion 6000 Flood Audio X60FLAU	8719018019110	8719018019127	01911031	X60FLAUX1	6

Xperion 6000 Flood

Wielofunkcyjna lampa projektorowa LED

Dzięki światłu rozproszonemu 1000 lm i zmiennej wiązce projektor wielofunkcyjny Philips Xperion 6000 Flood może wykonać wszystkie zadania. Inteligentne pokrętko przybliżenia i czujnik ruchu ułatwiają sterowanie, a odporność na uderzenia i wodę gwarantuje trwałość.



3-letnia gwarancja*

Wysokiej klasy oświetlenie LED z wieloma wyjściami i pamięcią ustawień oświetlenia

Uniwersalne uchwyty ze zintegrowanymi magnesami

Pełne naładowanie w ciągu 5 godzin przez złącze USB-C i wyświetlacz LCD ze wskaźnikiem naładowania akumulatora

Funkcja wykrywania ruchu

Pokrętko smart-zoom ułatwia sterowanie oświetleniem, nawet w rękawiczkach

Odporność na uderzenia, wodę i rozpuszczalniki

Informacje dotyczące zamówień

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Numer zamówieniowy	MOQ**
Xperion 6000 Flood X60FL	8719018019097	8719018019103	01909731	X60FLX1	6

Xperion 6000 Flood Mini

Kompaktowa lampa projektorowa LED

Dzięki światłu rozproszonemu 500 lm i zmiennej wiązce kompaktowy projektor Flood Mini może wykonać wszystkie zadania. Inteligentne pokrętko smart-zoom ułatwia sterowanie, a odporność na uderzenia i wodę gwarantuje trwałość.



Wysokiej klasy oświetlenie LED z wieloma wyjściami i pamięcią ustawień oświetlenia

Uniwersalne uchwyty ze zintegrowanymi magnesami

Jest niewielka i lekka, dzięki czemu można ją wszędzie zabrać

Pokrętko smart-zoom ułatwia sterowanie oświetleniem, nawet w rękawiczkach

3-letnia gwarancja*

Pełne naładowanie w ciągu 3,5 godziny przez złącze USB-C i wskaźnik naładowania akumulatora

Odporność na uderzenia, wodę i rozpuszczalniki

Informacje dotyczące zamówień

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Numer zamówieniowy	MOQ**
Xperion 6000 Flood X60FLMI	8719018019134	8719018019141	01913431	X60FLMIX1	6

Xperion 6000 Pocket

Kompaktowa, ale mocna lampa

Kompaktowa, mocna lampa Philips Xperion 6000 Pocket doskonale sprawdza się w niewielkich przestrzeniach dzięki niezwykle wszechstronnemu źródłu światła punkowego o mocy 100 lm z wysięgnikiem o długości 25 cm. Szeroki strumień światła o jasności do 300 lm w trybie zwiększonej mocy zapewnia jasne światło, którego potrzebujesz.



Wysokiej klasy oświetlenie LED z wieloma wyjściami

Precyzyjna lampa z elastycznym wysięgnikiem ze światłem punkowym i szerokim kątem wiązki światła

Długi czas pracy w różnych trybach oświetlenia



3-letnia gwarancja**

Silny magnes i obrotowy haczyk 360°

Kompatybilność z Multi Dock Station*

Odporność na uderzenia, wodę i rozpuszczalniki

Informacje dotyczące zamówień

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Numer zamówieniowy	MOQ***
Xperion 6000 Pocket X60POCK	8719018014658	8719018014665	01465831	X60POCKX1	6

*Akcesoria do nabycia osobno
**Do zgłoszenia na stronie Philips.com/LEDworklights-warranty
***Minimalna wielkość zamówienia

Xperion 6000 Slim

Idealna do małych przestrzeni

Wszechstronna lampa Philips Xperion 6000 Slim idealnie nadaje się do małych przestrzeni. Dzięki jasności do 250 lm w trybie Eco i 500 lm w trybie zwiększonej mocy oraz wyjątkowemu, obrotowemu modułowi świetlnemu 270° pozwala skierować silną wiązkę światła tam, gdzie jest ona potrzebna.



Wysokiej klasy oświetlenie LED z wieloma wyjściami

500 lm
250 lm
150 lm

Wyjątkowy obrotowy moduł świetlny 270° i szeroki kąt wiązki światła

270°
100°

Długi czas pracy w różnych trybach oświetlenia

<9 godz.



3-letnia gwarancja**

Silny magnes i obrotowy haczyk 360°

Kompatybilność z funkcją Find My Device i Multi Dock Station*

Odporność na uderzenia, wodę i rozpuszczalniki

IP54
IK07

*Akcesoria do nabycia osobno
**Do zgłoszenia na stronie Philips.com/LEDworklights-warranty
***Minimalna wielkość zamówienia

Informacje dotyczące zamówień

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Numer zamówieniowy	MOQ***
Xperion 6000 Slim X60SLIM	8719018014672	8719018014689	01467231	X60SLIMX1	6

Xperion 6000 Line

Praca na większych obszarach

Lampa Philips Xperion 6000 Line, generująca szeroką wiązkę światła o kącie 110° i jasności 150 lm w trybie Eco oraz 300 lm w trybie zwiększonej mocy, doskonale nadaje się do oświetlania większych obszarów. Generuje ona wiązkę światła punkowego o jasności 120 lm, którą można skierować tam, gdzie jest potrzebna.



Wysokiej klasy oświetlenie LED z wieloma wyjściami

300 lm
150 lm
120 lm

Precyzyjna lampa o ergonomicznej konstrukcji i szerokim kącie padania wiązki światła

110°

Długi czas pracy w różnych trybach oświetlenia

<9 godz.



3-letnia gwarancja*

Silny magnes i obrotowy haczyk 360°

Pełne ładowanie w ciągu 3,5 godz. przez złącze USB-C

<3,5 godz.

Odporność na uderzenia, wodę i rozpuszczalniki

IP65
IK07

*Do zgłoszenia na stronie Philips.com/LEDworklights-warranty
**Minimalna wielkość zamówienia

Informacje dotyczące zamówień

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Numer zamówieniowy	MOQ**
Xperion 6000 Line X60LINE	8719018014733	8719018014740	01473331	X60LINEX1	6

Multi Dock Station

Stacja dokująca umożliwiająca ładowanie wielu urządzeń

Philips Multi Dock Station to bezprzewodowe akcesorium do lamp roboczych LED Xperion. Umieszczone na stole może służyć do bezprzewodowego ładowania dwóch lamp jednocześnie lub po prostu jako miejsce przechowywania.

- Wskaźnik LED pokazujący stan ładowania
- Wydzielone miejsce na pilota zdalnego sterowania Find My Device
- Kompatybilność z urządzeniami Philips Xperion 6000 UV Pillar, Pillar, Pocket, Slim, Flood Audio, Flood oraz Flood Mini



Informacje dotyczące zamówień

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Numer zamówieniowy	MOQ*
Multi Dock Station ACCMUDO	8719018014757	8719018014764	01475731	ACCMUDOX1	6

*Minimalna wielkość zamówienia

Find My Device

Wygodny sposób na znalezienie zagubionych urządzeń

Dzięki akcesorium Philips Find My Device można uruchomić brzęczyk dźwiękowy i migające światło za pomocą pilota zdalnego sterowania, aby odnaleźć zagubione urządzenia Philips Xperion 6000. Działa na odległość do 10 metrów.


- Włóż chip plug-and-play do korpusu lampy roboczej
- Użyj pilota zdalnego sterowania, aby zlokalizować zagubione urządzenia Philips Xperion 6000 UV Pillar (w zestawie), Pillar, Slim lub Flood Mini (do nabycia osobno)
- Umieść pilota zdalnego sterowania na breloku lub w wieloportowej stacji dokującej Philips Multi Dock Station



Informacje dotyczące zamówień

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Numer zamówieniowy	MOQ*
Find My Device ACCFIMD	8719018014771	8719018014788	01477131	ACCFIMDX1	6

*Minimalna wielkość zamówienia



Lampy robocze EcoPro LED


Uniwersalne i wydajne lampy robocze LED do codziennego użytku

EcoPro61 Slim	EcoPro50	EcoPro40	EcoPro30	EcoPro20	EcoPro10
					
					
Tryb wzmacniony  500 lm  Do 2,2 godz.	Tryb wzmacniony  1000 lm  Do 3 godz.	Boost light  300 lm  Do 3 godz.	Tryb wzmacniony  300 lm  Do 4 godz.	Tryb wzmacniony  220 lm  Do 3,5 godz.	Tryb wzmacniony  90 lm  Do 6,5 godz.
Tryb Eco  250/50 lm  Do 5/20 godz.	Tryb Eco  500 lm  Do 6 godz.	Tryb Eco  180 lm  Do 8 godz.	Tryb Eco  150 lm  Do 8 godz.		
Światło punktowe  140 lm  Do 8 godz.		Światło punktowe  100 lm  Do 8 godz.			Światło punktowe  10 lm
Kąt padania światła/elast.  90°  Obracany o 270°	Kąt padania światła/elast.  110°  Obrotowy uchwyt (180°)	Kąt padania światła/elast.  90°  Obrotowa podstawa (180°)	Kąt padania światła/elast.  120°	Kąt padania światła/elast.  90°  Obrotowa podstawa (180°)	Kąt padania światła/elast.  35 – 44°
Specjalne funkcje oświetleniowe  Możliwość złożenia 180°	Specjalne funkcje oświetleniowe  Power bank USB				
Mocowanie  Obrotowy haczyk 360°  1 magnes	Mocowanie  Magnes*	Mocowanie  Obrotowy haczyk 360°  3 magnesy	Mocowanie  Obrotowy haczyk 360°  1 magnes	Mocowanie  Obrotowy haczyk 360°  1 magnes	Mocowanie  Zacisk
Uchwyt/odporność na smary  PC, TPE  Do użytku w garażu	Uchwyt/odporność na smary  Aluminium, poliwęglan (soczewki), PTU  Do użytku w garażu	Uchwyt/odporność na smary  ABS**, Guma  Do użytku w garażu	Uchwyt/odporność na smary  ABS**, Guma  Do użytku w garażu	Uchwyt/odporność na smary  ABS**, Guma  Do użytku w garażu	
Solidność  IP20  IK07	Solidność  IP54  IK08	Solidność  IP20  IK07	Solidność  IP54  IK07	Solidność  IP20  IK07	Solidność  IP20  IK07
Zasilanie baterią litową  3,2 godz.  Micro USB	Zasilanie baterią litową  <5 godz.  Micro USB	Zasilanie baterią litową  <4 godz.  Micro USB	Zasilanie baterią litową  <3 godz.  Micro USB	Zasilanie baterią litową  <3 godz.  Micro USB	Zasilanie baterią AAA  3 baterie Philips AAA w zestawie
	Dodatkowe akcesorium  *Element montażowy z magnesem				
Numer zamówieniowy RC620X1	Numer zamówieniowy RC520C1	Numer zamówieniowy RC420B1	Numer zamówieniowy RC220X1	Numer zamówieniowy RC320B1	Numer zamówieniowy RC120B1 RC120X1

EcoPro61 Slim

Wąska, składana lampa ręczna

- **Bardzo wąska konstrukcja:** do małych przestrzeni
- **3 tryby świecenia:** 500, 250 i 50 lm
- **Bardzo długa autonomiczna praca:** do 20 godzin w trybie ekonomicznym
- **Wszechstronna i łatwa w obsłudze:** magnesem i wysuwany haczyk 360°
- **Precyzyjne światło punktowe:** 140 lm



EcoPro50

Przenośna aluminiowa lampa projektorowa

- **Źródło światła LED o dużej mocy:** do 1 000 lumenów
- **Silne, jasne, białe światło:** 6500 K
- **Długa autonomiczna praca:** do 6 godzin, ze wskaźnikiem naładowania akumulatora
- **Wysoka odporność na uderzenia (IK08) i wodę (IP54)**
- **Łatwa w użyciu i wszechstronna:** element montażowy z silnym magnesem
- **Power bank:** do ładowania innych urządzeń



Informacje dotyczące zamówień

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Numer zamówieniowy	MOQ*
EcoPro 61 Slim RC620	8719018004840	8719018004857	00484031	RC620X1	6

*Minimalna wielkość zamówienia

Informacje dotyczące zamówień


Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Numer zamówieniowy	MOQ*
EcoPro 50 RC520	8719018050717	8719018050724	05071745	RC520C1	6

*Minimalna wielkość zamówienia

EcoPro40

Lampa ręczna z funkcją ładowania



- **Jasne światło LED:** do 300 lumenów (tryb zwiększonej mocy)
- **Silne, jasne światło:** 6500 K
- **Wydłużona autonomiczna praca — do 8 godzin**
- **Poręczna lampa robocza:** lekka, z antypoślizgowym uchwytem
- **Wszechstronna lampa do użytkowania bez użycia rąk:** silne magnesy i wysuwane haczyki 360°



EcoPro30

Wąska lampa akumulatorowa

- **Dwa tryby świecenia:** 150 i 300 lm
- **Jasne, naturalne światło:** 6000 K
- **Wydajny akumulator:** akumulator litowo-jonowy o dużej mocy
- **Wszechstronna lampa do użytkowania bez użycia rąk:** duża szerokość wiązki 120°, haczyk obrotowy 360°, silny magnes
- **Wydłużona autonomiczna praca:** do 7 godzin, możliwość ładowania przez port USB-C
- **Wysoka odporność na uderzenia (IK07) i wodę (IP54)**



Informacje dotyczące zamówień

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Numer zamówieniowy	MOQ*
EcoPro 40 RC420	8719018050571	8719018050700	05057145	RC420B1	6

*Minimalna wielkość zamówienia

Informacje dotyczące zamówień

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Numer zamówieniowy	MOQ*
EcoPro 30 RC220	8719018017697	8719018017703	01769731	RC220X1	6

*Minimalna wielkość zamówienia

EcoPro20

Wygodna lampa kieszonkowa

- **Oświetlenie LED:** do 220 lumenów
- **Jasne, komfortowe światło:** 6500 K
- **Dobra autonomiczna praca:** do 3,5 godziny
- **Uniwersalna lampa kieszonkowa:** obrotowa podstawa magnetyczna 180° i wysuwany haczyk 360°
- **Power bank:** do ładowania innych urządzeń



Informacje dotyczące zamówień

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Numer zamówieniowy	MOQ*
EcoPro 20 RC320	8719018050557	8719018050564	05055745	RC320B1	6

*Minimalna wielkość zamówienia

EcoPro10

Przenośna lampa warsztatowa

- **Ultrakompaktowa konstrukcja:** lekka (waży mniej niż 100 g), do codziennego użytku
- **Wysokiej jakości oświetlenie:** wyposażone w 5 trwałych diod LED
- **Jasne, naturalne światło:** 6000 K
- **Długa autonomiczna praca:** do 11 godzin
- **Uniwersalna lampa kieszonkowa:** oświetlenie punktowe, zaczep



Informacje dotyczące zamówień

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Numer zamówieniowy	MOQ*
EcoPro 10 RC120 B1	8719018017659	8719018017666	01765940	RC120B1	6
EcoPro 10 RC120 X1	8719018017673	8719018017680	01767330	RC120X1	6

*Minimalna wielkość zamówienia



