

PHILIPS

Automotive lighting

Catálogo 2023



Contenido



Introducción	4	Halógenas	6	Halógenas	34
Seguridad que puede ver		Iluminación de 12 V para el automóvil		Iluminación para vehículos de dos ruedas	
		RacingVision GT200	10	X-tremeVision moto	37
		X-tremeVision Pro150	11	CityVision moto	37
		VisionPlus	12	CrystalVision ultra moto	38
		WhiteVision ultra	13	Vision moto	38
		LongLife EcoVision	14	Una lámpara para cada uso	39
		Vision	15		
		Una lámpara para cada uso	16		
Halógenas	42	Halógenas	54	Xenón	60
Iluminación de 24 V para autobuses y camiones		Kits		Para automóviles y camiones	
MasterDuty	45	12V Kits de repuestos	56	Xenon X-tremeVision gen2	63
MasterLife	46	24V Kits de repuestos	58	Xenon WhiteVision gen2	64
MasterDuty BlueVision	46	Kit de restauración de faros	59	Xenon LongerLife	65
Una lámpara para cada uso	47			Xenon Vision	66
LED	72	Anexos	100		
Iluminación LED para automóviles y camiones		Explicación de la tecnología de iluminación	100		
Ultinon Pro9100	76	Embalaje de muestra	102		
Ultinon Pro5100	78	Códigos de pedido Philips	103		
Ultinon Pro3022	79	Ilustraciones técnicas Casquillos	104		
Ultinon Pro6000 SL	80	Tarifa e índice de productos	105		
Ultinon Pro3000 SL	82				
Adaptadores CANbus	84				
Reparación de luz	84				
Un LED para cada uso	86				

Seguridad que puede ver

Nuestras innovaciones tecnológicas han estado a la **vanguardia** de la iluminación para la automoción desde hace más de 100 años. Como **proveedor líder** de lámparas y productos de iluminación para el sector de la automoción y el mercado de posventa, combinamos **innovaciones** técnicas enfocadas en la **seguridad** y la **comodidad** al volante. Muchos consumidores y los principales fabricantes de vehículos eligen actualmente nuestra iluminación para automoción.

Nuestra **misión** consiste en introducir **productos innovadores** que mejoren constantemente la seguridad vial y la productividad en el taller. Nuestros productos se han diseñado para ofrecer un rendimiento **eficiente** y **duradero**, así como para que el **cliente** esté siempre **satisfecho**. Muchos talleres y garajes ya disfrutan de nuestra nueva gama de lámparas de trabajo LED profesionales por su sobresaliente **flujo luminoso** y **robustez**. La **iluminación** de alta **calidad** marca realmente una diferencia. Es en definitiva, **seguridad** que se puede **ver**.

Calidad de equipo original

Nos dedicamos a la producción de **productos y servicios inigualables** en el mercado de fabricantes de equipos originales (OEM), así como en el de posventa. Nuestros productos están fabricados con **materiales de alta calidad** y probados de acuerdo con las más

estrictas especificaciones para maximizar la seguridad y comodidad al volante de nuestros clientes.

- Somos la **elección** de los principales fabricantes de vehículos

- **Uno de cada dos coches** en Europa y uno de cada tres en todo el mundo está equipado con nuestra iluminación.

- Nuestros procesos de fabricación **superan** las **especificaciones** actuales de la industria.

Cristal de cuarzo anti-UV de Philips para unos resultados de iluminación óptimos

Todas nuestras lámparas están fabricadas con cristal de cuarzo anti-UV para proteger las modernas ópticas de plástico de los nocivos rayos UV.

• Luz más potente

La alta resistencia del cristal de cuarzo permite una mayor presión dentro de la lámpara y, por lo tanto, genera una luz más potente.

• Mejor resistencia

Las lámparas de cuarzo de Philips (filamento a 2650 °C y cristal a 800 °C) pueden soportar choques térmicos severos.

• Protección óptima contra rayos ultravioleta

Todas nuestras lámparas están fabricadas con cristal de cuarzo anti-UV para proteger las modernas ópticas de plástico de los nocivos rayos UV.

Halógenas

12V

iluminación para coches



¿Qué lámpara necesita?



Brillo mejorado



Hasta 200% más de brillo* RacingVision GT200 Haz hasta +80 m***	Hasta 150% más de brillo* X-tremeVision Pro150 Haz hasta +70 m***	Hasta un 60% más de visión* VisionPlus	Hasta un 30% más de visión* Vision
Rendimiento del haz de luz*	Rendimiento del haz de luz*	Rendimiento del haz de luz*	Rendimiento del haz de luz*
Color de luz** Hasta 3500 K Standard: 3100 K	Color de luz** Hasta 3400 K Standard: 3100 K	Color de luz** Hasta 3250 K Standard: 3100 K	Color de luz** Hasta 3200 K Standard: 3100 K
Vida útil** Hasta 250 h	Vida útil** Hasta 450 h	Vida útil** Hasta 500 h	Vida útil** Hasta 600 h
Disponible en H4, H7	Disponible en H1, H4, H7, H11, HB3, HB4, HIR2	Disponible en H1, H4, H7	Disponible en H1, H3, H4, H7, H11, HB3, HB4

Estilo único



Estilo blanco intenso

WhiteVision ultra

H4, H7 hasta **4200 K**

Rendimiento del haz de luz*

Color de luz**

Hasta **4200 K**

Standard: 3100 K

Vida útil**

Hasta **350 h**

Disponible en **H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4, HIR2, PSX24W**

Vida útil extendida



Vida útil de hasta **1500 h****

LongLife EcoVision

Rendimiento del haz de luz*

Color de luz**

Hasta **3100 K**

Standard: 3100 K

Vida útil**

Hasta **1500 h**

Disponible en **H1, H3, H4, H7, H11, H18, H19, HIR2**

Imágenes solo para fines ilustrativos.
* En comparación con el requisito legal mínimo. ** La vida útil y la temperatura de color difieren según el tipo, indicando solo para H7.

*** Comparado con el mínimo derivado después de la regulación ECE, basado en 1 Lux. La distancia más lejana del automóvil se aplica a H4 y H7.



RacingVision GT200

Rendimiento increíble en una lámpara legal en carretera

- **Hasta 200% luz más brillante*** para transformar tu conducción
- **Extiende tu haz en 80 metros****
- **Totalmente legal en carretera para disfrutar de la conducción**

Si le apasiona conducir, deje que las lámparas Philips RacingVision GT200 eleven su experiencia automovilística. Hasta un 200% luz más brillante que ilumina 80 metros más, lo que significa una mejor visión y reacciones más rápidas para una conducción más emocionante.

*Comparado con el estándar mínimo legal.

**Comparado con el mínimo derivado después de la regulación ECE, basado en 1 Lux. Distancia más lejana del coche.



Estándar



RacingVision GT200

Disponibles en embalaje S2 y B1



Disponibles en



H4

H7



X-tremeVision Pro150

La mejor combinación de alto rendimiento y duración

- **Vea mejor la carretera con hasta 150% de luz más brillante***
- **Mayor duración para una vida de seguridad****
- **Haz de alto rendimiento que proporciona luz 70 metros más lejos*****
- **Más contraste y mayor visibilidad con luz fría**

Al combinar un brillo sorprendente con el tipo de vida útil que antes no estaba disponible en una lámpara de tan alto rendimiento, Philips X-tremeVision Pro150 proporciona la visibilidad necesaria para que usted y sus seres queridos estén aún más seguros en la carretera.

*Comparado con el estándar legal mínimo. Se aplica a las lámparas principales.

**La vida útil varía según el tipo. Indicación para H7: hasta 450 horas.

***Comparado con el mínimo derivado después de la regulación ECE, basado en 1 Lux. La distancia más lejana del automóvil. Se aplica a H4, H7.



Estándar



X-tremeVision Pro150

Disponibles en embalaje S2 y B1



Disponibles en



H1

H4

H7

H11

HB3

HB4

HIR2

W5W



VisionPlus

Las reacciones rápidas salvan vidas

- Hasta un 60% más de visión*
- Mayor comodidad y seguridad de conducción
- Lámpara para automóviles ultrarresistente y de alta calidad

Las lámparas Philips VisionPlus permiten al conductor ver más lejos para una mayor **seguridad y confort**.

*En comparación con el estándar mínimo legal



Estándar



VisionPlus

Disponible en embalaje S2 y B1



Disponible en



H1

H4

H7



WhiteVision ultra

Aspecto blanco intenso

- Aspecto superior blanco elegante con hasta 4 200 Kelvin*
- Conducción confortable con hasta 60% más visión**
- Rendimiento 100% legal en carretera

Philips WhiteVision ultra, cuenta con la última fórmula de recubrimiento ultrablanco degradado, ofrece una luz blanca impresionante de hasta 4200 Kelvin. Estas son las luces halógenas legales para carretera más blancas de nuestra cartera y la elección perfecta si busca una apariencia moderna y elegante y una conducción más segura.

*Se aplica a H4, H7. La temperatura de color difiere según el tipo técnico.

**Comparado con el estándar legal mínimo. Se aplica a las lámparas principales.



Estándar



WhiteVision ultra

Disponible en los embalajes S2, B1 y B2



Disponible en



H1

H3

H4

H7

H8

H11

HB3

HB4

HIR2

PSX24W

W5W

H6W



LongLife EcoVision

Vida útil más prolongada, para menos sustituciones

- **Mayor duración***
- **Lámpara para automóviles ultrarresistente y de alta calidad**


¿Cansado de cambiar las lámparas de su vehículo cada poco tiempo? Con una mayor vida útil, las lámparas para automóvil Philips LongLife EcoVision constituyen la opción adecuada para los conductores que desean minimizar el mantenimiento en sus vehículos.

*En comparación con el estándar mínimo legal

Disponible en embalaje S2, C1 y B1



Disponible en



Vision

Siéntase seguro, conduzca seguro

- **Hasta un 30% más de visión***
- **Ratio precio-rendimiento competitivo**
- **Lámpara de alta calidad ultra-resistente**

Las lámparas Philips Vision aseguran un rendimiento de haz excelente a un precio **muy competitivo**.

*En comparación con el estándar mínimo legal



Estándar



Vision

Disponible en embalaje C1 y B1



Disponible en




Una lámpara para cada uso



Luz de carretera – luz de cruce



Luces intermitentes delanteras



Iluminación interior



Luces delanteras de posición



Luces intermitentes laterales



Luces delanteras de niebla



Luz diurna



Luces de salpicadero



Luz del maletero



Tercera luz de frenado



Lámpara de placa de matriculación



Luces intermitentes traseras



Luces de marcha atrás



Luz de guantera



Luces traseras de posición



Luces de frenado



Luces traseras de niebla

*Combina la función de luz de freno y aparcamiento trasero

philips.com/mylamps

Iluminación de 12 V para el automóvil

Halógenas

Lámparas principales

H1 Vision

	Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
	12258PRB1	12	55	P14,5s	47516930	8 711500 475169	-	8711500475176	ECE	10	6,70
	12258PRC1	12	55	P14,5s	47518360	8 711500 475183	8727900363791	8711500475190	ECE	100	6,16

H1 VisionPlus

	Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
	12258VPS2	12	55	P14,5s	36322728	8 727900 363227	-	8727900363210	ECE	5	26,33
	12258VPB1	12	55	P14,5s	36320330	8 727900 363203	-	8727900363197	ECE	10	13,53

H1 X-tremeVision Pro150

	Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
	12258XVPS2	12	55	P14,5s	00565628	8 719018 005656	-	8719018005663	ECE	5	40,01
	12258XVPB1	12	55	P14,5s	00549630	8 719018 005496	-	8719018005502	ECE	10	21,78

H1 LongLife EcoVision

	Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
	12258LLECOS2	12	55	P14,5s	36255828	8 727900 362558	-	8727900362565	ECE	5	19,59
	12258LLECOB1	12	55	P14,5s	36196430	8 727900 361964	-	8727900361971	ECE	10	10,14
	12258LLECOC1	12	55	P14,5s	36187230	8 727900 361872	-	8727900370683	ECE	10	9,10

H1 WhiteVision ultra

	Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
	12258WVUSM	12	55	P14,5s	00525028	8 719018 005250	-	8719018005267	ECE	5	39,62
	12258WVUB1	12	55	P14,5s	00523630	8 719018 005236	-	8719018005243	ECE	10	20,41

H1 Spot

	Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
	12258SPC1	12	55	P14,5s	40460230	8 711500 404602	-	8727900370690	ECE	10	9,78

H2

	Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
	12311C1	12	55	X511	47752130	8 711500 477521	-	8727900370782	ECE	10	11,03

H3 Vision

	Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
	12336PRB1	12	55	PK22s	69561130	8 711500 695611	-	8711500695628	ECE	10	7,02
	12336PRC1	12	55	PK22s	69534560	8 711500 695345	8711500775696	8711500695352	ECE	10	6,75

H3 LongLife EcoVision

	Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
	12336LLECOC1	12	55	PK22s	77704130	8 711500 777041	-	8711500779366	ECE	10	10,04

H3 WhiteVision ultra

	Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
	12336WVUB1	12	55	PK22s	00531128	8 719018 005311	-	8719018005328	ECE	5	22,00

H4 Vision

	Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
	12342PRB1	12	60/55	P43t-38	47480330	8 711500 474803	-	8711500474810	ECE	10	7,98
	12342PRC1	12	60/55	P43t-38	49099560	8 711500 490995	8711500827807	8711500490988	ECE	100	5,99
	12342PRC2	12	60/55	P43t-38	78028760	8 711500 780287	8711500780294	8711500780300	ECE	50	-

H4 VisionPlus

	Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
	12342VPS2	12	60/55	P43t-38	39925728	8 727900 399257	-	8727900350937	ECE	5	25,84
	12342VPB1	12	60/55	P43t-38	39934930	8 727900 399349	-	8727900399332	ECE	10	13,07
	12342VPC2	12	60/55	P43t-38	37435360	8 727900 374353	8727900374360	8727900374377	ECE	50	-

H4 X-tremeVision Pro150

	Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
	12342XVPS2	12	60/55	P43t-38	00567028	8 719018 005670	-	8719018005687	ECE	5	38,86
	12342XVPB1	12	60/55	P43t-38	00553330	8 719018 005533	-	8719018005540	ECE	10	20,67

H4 LongLife EcoVision

	Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
	12342LLECOS2	12	60/55	P43t-38	36257228	8 727900 362572	-	8727900362589	ECE	5	22,93
	12342LLECOB1	12	60/55	P43t-38	36198830	8 727900 361988	-	8727900361995	ECE	10	11,79
	12342LLECOC1	12	60/55	P43t-38	36189630	8 727900 361896	-	8727900370836	ECE	10	10,71

H4 WhiteVision ultra

	Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
	12342WVUSM	12	60/55	P43t-38	35490428	8 727900 354904	-	8727900354911	ECE	5	37,23
	12342WVUB1	12	60/55	P43t-38	35489830	8 727900 354898	-	8727900354881	ECE	10	19,58

H4 RacingVision GT200

	Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
	12342RGTS2	12	60/55	P43t-38	00575528	8 719018 005755	-	8719018005762	ECE	5	43,80
	12342RGTB1	12	60/55	P43t-38	00571730	8 719018 005717	-	8719018005724	ECE	10	23,20

Unidad de embalaje: número de packs por caja exterior

H7 Vision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12972PRB1	12	55	PX26d	40607130	8 711500 406071	-	8711500406088	ECE	10	11,75
12972PRC1	12	55	PX26d	40593760	8 711500 405937	8711500827838	8711500405944	ECE	100	10,48
12972PRC2	12	55	PX26d	37432260	8 727900 374322	8727900374339	8727900374346	ECE	50	-



H7 VisionPlus



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12972VPS2	12	55	PX26d	39938728	8 727900 399387	-	8727900399370	ECE	5	37,98
12972VPB1	12	55	PX26d	39936330	8 727900 399363	-	8727900399356	ECE	10	18,96
12972VPC2	12	55	PX26d	37426160	8 727900 374261	8727900374278	8727900374285	ECE	50	-



H7 X-tremeVision Pro150



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12972XVPS2	12	55	PX26d	00569428	8 719018 005694	-	8719018005700	ECE	5	49,98
12972XVPB1	12	55	PX26d	00555730	8 719018 005557	-	8719018005564	ECE	10	27,19



H7 LongLife EcoVision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12972LLECOS2	12	55	PX26d	36259628	8 727900 362596	-	8727900362602	ECE	5	34,18
12972LLECOB1	12	55	PX26d	36200830	8 727900 362008	-	8727900362015	ECE	10	17,09
12972LLECOC1	12	55	PX26d	36192630	8 727900 361926	-	8727900371024	ECE	10	15,40



H7 WhiteVision ultra



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12972WVUSM	12	55	PX26d	35495928	8 727900 354959	-	8727900354942	ECE	5	47,94
12972WVUB1	12	55	PX26d	35493530	8 727900 354935	-	8727900354928	ECE	10	25,84



H7 RacingVision GT200



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12972RGTS2	12	55	PX26d	00577928	8 719018 005779	-	8719018005786	ECE	5	59,99
12972RGTB1	12	55	PX26d	00573130	8 719018 005731	-	8719018005748	ECE	10	29,99



H8 WhiteVision ultra



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12360WVUB1	12	35	PGJ19-1	00533528	8 719018 005335	-	8719018005342	ECE	5	52,82



H8



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12360B1	12	35	PGJ19-1	82416530	8 711500 824165	-	8727900362909	ECE	10	28,17
12360C1	12	35	PGJ19-1	47582430	8 711500 475824	-	8727900371017	ECE	10	27,68



H9



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12361B1	12	65	PGJ19-5	36308130	8 727900 363081	-	8727900363098	ECE	10	43,48
12361C1	12	65	PGJ19-5	47584830	8 711500 475848	-	8727900371000	ECE	10	42,75



H10



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
9145C1	12	45	PY20d	52974530	8 711559 529745	-	8727900370737	ECE	10	25,75



H11 Vision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12362PRB1	12	55	PGJ19-2	36428630	8 727900 364286	-	8727900364293	ECE	10	22,85
12362PRC1	12	55	PGJ19-2	36430930	8 727900 364309	-	8727900370751	ECE	10	21,87



H11 LongLife EcoVision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12362LLECOB1	12	55	PGJ19-2	36310430	8 727900 363104	-	8727900363111	ECE	10	24,86
12362LLECOC1	12	55	PGJ19-2	36194030	8 727900 361940	-	8727900370744	ECE	10	23,62



H11 WhiteVision ultra



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12362WVUB1	12	55	PGJ19-2	00535928	8 719018 005359	-	8719018005366	ECE	5	34,76



H11 X-tremeVision Pro150



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12362XVPB1	12	55	PGJ19-2	00551928	8 719018 005519	-	8719018005526	ECE	5	53,00



H13



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
9008C1	12	60/55	P26,4t	87798730	8 711500 877987	-	8727900370768	ECE	10	47,34



H15



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12580B1	12	55/15	PGJ23t-1	02001730	8 719018 020017	-	8719018020031	ECE	10	63,15
12580C1	12	55/15	PGJ23t-1	02000030	8 719018 020000	-	8719018020024	ECE	10	62,00



H16



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12366C1	12	19	PGJ19-3	36856730	8 727900 368567	-	8727900370775	ECE	10	38,46



H18 LongLife EcoVision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12643LLC1	12	65	PY26d-1	35603830	8 727900 356038	-	8727900356045	ECE	10	27,24



H19 LongLife EcoVision

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12644LLC1	12	60/65	PU43t-3	35605230	8 727900 356052	-	8727900356069	ECE	10	34,05

HB1 9004

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
9004C1	12	65/45	P29t	47074430	8 711500 470744	-	8727900370997	-	10	29,78

HB3 Vision

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
9005PRB1	12	60	P20d	24724730	8 711500 247247	-	8711500247254	ECE	10	16,11
9005PRC1	12	60	P20d	24689930	8 711500 246899	-	8727900370980	ECE	10	15,04

HB3 WhiteVision ultra

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
9005WVUB1	12	60	P20d	00537328	8 719018 005373	-	8719018005380	ECE	5	31,61

HB3 X-tremeVision Pro150

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
9005XVPB1	12	60	P20d	00557128	8 719018 005571	-	8719018005588	ECE	5	36,60

HB4 Vision

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
9006PRB1	12	51	P22d	24726130	8 711500 247261	-	8711500247278	ECE	10	16,11
9006PRC1	12	51	P22d	24687530	8 711500 246875	-	8727900370973	ECE	10	15,04

HB4 WhiteVision ultra

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
9006WVUB1	12	55	P22d	00539728	8 719018 005397	-	8719018005403	ECE	5	29,43

HB4 X-tremeVision Pro150

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
9006XVPB1	12	51	P22d	00559528	8 719018 005595	-	8719018005601	ECE	5	39,19

HB5 9007

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
9007C1	12	65/55	PX29t	24550230	8 711500 245502	-	8727900370966	-	10	30,95

HIR2 LongLife EcoVision

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
9012LLC1	12	55	PX22d	35125530	8 727900 351255	-	8727900370935	ECE	10	55,10

HIR2 WhiteVision ultra

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
9012WVUB1	12	55	PX22d	00541028	8 719018 005410	-	8719018005427	ECE	5	58,35

HIR2 X-tremeVision Pro150

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
9012XVPB1	12	55	PX22d	00561828	8 719018 005618	-	8719018005625	ECE	5	66,77

H27W/1

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12059C1	12	27	PG13	52854030	8 711559 528540	-	8727900370799	ECE	10	23,69

H27W/2

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12060C1	12	27	PGJ13	52857130	8 711559 528571	-	8727900370805	ECE	10	23,69

R2

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12620B1	12	45/40	P45t-41	5543930	8 711500 055439	-	8711559525327	ECE	10	6,98
12620C1	12	45/40	P45t-41	40085730	8 711500 400857	-	8711500779359	ECE	10	6,49

R2 Vision

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12475B1	12	45/40	P45t-41	24716230	8 711500 247162	-	8711500247179	ECE	10	10,10
12475C1	12	45/40	P45t-41	40466430	8 711500 404664	-	8727900371130	ECE	10	9,84

Señalización e iluminación de interior

P21W VisionPlus

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12498VPB2	12	21	BA15s	36318030	8 727900 363180	-	8727900363173	ECE	10	3,64

P21W LongLife EcoVision

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12498LLECOB2	12	21	BA15s	38210530	8 727900 382105	-	8727900382112	ECE	10	4,80
12498LLECOCP	12	21	BA15s	38198628	8 727900 381986	8727900381993	8727900391695	ECE	5x10	2,13

P21W

Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12498B2	12	21	BA15s	05549130	8 711500 055491	-	8711559520131	ECE	10	3,38
12498CP	12	21	BA15s	49078073	8 711500 490780	8711500490797	8711500490803	ECE	20x10	1,19

P21/4W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12594B2	12	21/4	BAZ15d	40485530	8 711500 404855	-	8711500471017	ECE	10	7,67
12594CP	12	21/4	BAZ15d	48433828	8 711500 484338	8711500484345	8727900391565	ECE	5x10	3,52



P21/5W VisionPlus



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12499VPB2	12	21/5	BAY15d	36316630	8 727900 363166	-	8727900363159	ECE	10	6,51



P21/5W LongLife EcoVision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12499LLECOB2	12	21/5	BAY15d	38212930	8 727900 382129	-	8727900382136	ECE	10	8,17
12499LLECOCP	12	21/5	BAY15d	38201328	8 727900 382013	8727900382020	8727900391053	ECE	5x10	3,71



P21/5W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12499B2	12	21/5	BAY15d	05545330	8 711500 055453	-	8711559520148	ECE	10	4,58
12499CP	12	21/5	BAY15d	48159773	8 711500 481597	8711500481603	8711500481610	ECE	20x10	1,78



PR21W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12088CP	12	21	BAW15s	48531128	8 711500 485311	8711500485328	8727900391589	ECE	5x10	5,95



PR21/5W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12495CP	12	21/5	BAW15d	48873228	8 711500 488732	8711500488749	8727900391572	ECE	5x10	7,17



PY21W SilverVision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12496SVB2	12	21	BAU15s	31117730	8 711500 311177	-	8711500311191	ECE	10	37,87



PY21W LongLife EcoVision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12496LLECOCP	12	21	BAU15s	38218128	8 727900 382181	8727900382198	8727900391084	ECE	5x10	7,09



PY21W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12496NAB2	12	21	BAU15s	52372930	8 711559 523729	-	8711559523743	ECE	10	7,39
12496NACP	12	21	BAU15s	52534173	8 711559 525341	8711559525358	8711559525365	ECE	20x10	2,97



Stop P22



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12401CP	12	15	BA15s	87821228	8 711500 878212	8711500878229	8711500790538	-	5x10	3,03



Stop P25



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12445CP	12	18	BA15s	48440628	8 711500 484406	8711500484413	8727900391602	-	5x10	4,92



R5W LongLife EcoVision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12821LLECOB2	12	5	BA15s	38208230	8 727900 382082	-	8727900382099	ECE	10	5,81
12821LLECOCP	12	5	BA15s	38195528	8 727900 381955	8727900381962	8727900390940	ECE	5x10	2,82



R5W BA15s



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12821B2	12	5	BA15s	5546030	8 711500 055460	-	8711500417701	ECE	10	3,50
12821CP	12	5	BA15s	48269373	8 711500 482693	8711500482709	8711500482716	ECE	20x10	1,37



R5W BA15d



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12822CP	12	5	BA15d	45407228	8 711500 454072	8711500454959	8711500790521	ECE	5x10	2,87



R10W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12814B2	12	10	BA15s	5547730	8 711500 055477	-	8711500417718	ECE	10	4,18
12814CP	12	10	BA15s	48341673	8 711500 483416	8711500483423	8711500483430	ECE	20x10	1,73



RY10W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12093NACP	12	10	BAU15s	48362128	8 711500 483621	8711500483638	8727900391619	ECE	5x10	3,98



BA7



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12829CP	12	2	BA7s	52123728	8 711559 521237	8711500401236	8727900390933	-	5x10	4,04



T2W - T3W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12913CP	12	2	BA9s	21997828	8 711500 219978	8711500219985	8711500220820	-	5x10	1,66
12910CP	12	3	BA9s	21949728	8 711500 219497	8711500219503	8711500220837	-	5x10	1,66



T4W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12929B2	12	4	BA9s	5550730	8 711500 055507	-	8711559520094	ECE	10	3,23
12929CP	12	4	BA9s	21979473	8 711500 219794	8711500219800	8711500219817	ECE	20x10	1,18



Señalización halógena en miniatura USA

H5W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12023CP	12	5	BA9s	51270928	8 711559 512709	8711559512464	8727900371222	-	5x10	9,29

H6W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12036B2	12	6	BAX9s	24720930	8 711500 247209	-	8711500247216	ECE	10	16,00
12036CP	12	6	BAX9s	87603428	8 711500 876034	8711500876041	8727900370676	ECE	5x10	7,25

H6W WhiteVision ultra



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12036WVUB2	12	6	BAX9s	00543430	8 719018 005434	-	8719018005441	ECE	10	33,17

H10W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12024CP	12	10	BA9s	52941728	8 711559 529417	8711559529424	8727900371192	-	5x10	8,07

H20W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12025CP	12	20	BA9s	87600328	8 711500 876003	8711500876010	8727900371154	-	5x10	8,64

H21W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12356CP	12	21	BAY9s	87989928	8 711500 879899	8711500879905	8727900371116	ECE	5x10	16,00

HY21W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12146CP	12	21	BAW9s	35244328	8 727900 352443	8727900352450	8727900370867	ECE	5x10	25,02

Base en cuña

W1,2W - W2,3W - W2W - WBT5



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12521CP	12	1	W2x4,6d	48321828	8 711500 483218	8711500483225	8727900391671	-	5x10	1,71
12516B2	12	1.2	W2x4,6d	5554530	8 711500 055545	-	8711500417763	-	10	3,40
12516CP	12	1.2	W2x4,6d	48153573	8 711500 481535	8711500481542	8711500481559	-	20x10	1,17
12505CP	12	2	W2x4,6d	48327028	8 711500 483270	8711500483287	8727900391657	-	5x10	1,64
12061CP	12	2.3	W2x4,6d	48330028	8 711500 483300	8711500483317	8727900391640	ECE	5x10	1,49

W2,2W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12960CP	12	2.2	W2,1x9,5d	48150428	8 711500 481504	8711500481511	8727900391633	-	5x10	1,73

W3W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12256B2	12	3	W2,1x9,5d	52410830	8 711559 524108	-	8711559524122	ECE	10	4,39
12256CP	12	3	W2,1x9,5d	48144328	8 711500 481443	8711500481450	8727900391664	ECE	5x10	1,66

W5W LongLife EcoVision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12961LLECOB2	12	5	W2,1x9,5d	38204430	8 727900 382044	-	8727900382051	ECE	10	4,85
12961LLECOCP	12	5	W2,1x9,5d	38189428	8 727900 381894	8727900381900	8727900390872	ECE	5x10	2,07

W5W X-tremeVision Pro150



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12961XVPB2	12	5	W2,1x9,5d	00563230	8 719018 005632	-	8719018005649	ECE	10	8,14

W5W WhiteVision ultra



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12961WVUB2	12	5	W2,1x9,5d	35484330	8 727900 354843	-	8727900354874	ECE	10	8,14

W5W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12961B2	12	5	W2,1x9,5d	40421330	8 711500 404213	-	8711559520070	ECE	10	3,52
12961CP	12	5	W2,1x9,5d	49090273	8 711500 490902	8711500490919	8711500490926	ECE	20x10	1,21

WY5W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12396NAB2	12	5	W2,1x9,5d	40058130	8 711500 400581	-	8711500400598	ECE	10	8,22
12396NACP	12	5	W2,1x9,5d	53002428	8 711559 530024	8711559530031	8727900390889	ECE	5x10	3,18

WBT10 VisionPlus



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12040VPB2	12	6	W2,1x9,5d	52416030	8 711559 524160	-	8711559524184	-	10	7,70



W16W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12067B2	12	16	W2,1x9,5d	40587630	8 711500 405876	-	8711559521053	ECE	10	10,21
12067CP	12	16	W2,1x9,5d	48272328	8 711500 482723	8711500482730	8727900391626	ECE	5x10	4,78



W21W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12065B2	12	21	W3x16d	70146330	8 727900 701463	-	8727900701470	ECE	10	12,88
12065CP	12	21	W3x16d	47135228	8 711500 471352	8711500471369	8727900391107	ECE	5x10	6,13



W21/5W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12066B2	12	21/5	W3x16q	69739130	8 727900 697391	-	8727900697407	ECE	10	13,54
12066CP	12	21/5	W3x16q	47138328	8 711500 471383	8711500471390	8727900391091	ECE	5x10	6,45



WY21W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12071B2	12	21	WX3x16d	69741430	8 727900 697414	-	8727900697421	ECE	10	19,38
12071CP	12	21	WX3x16d	52539628	8 711559 525396	8711559525402	8727900391688	ECE	5x10	9,24



Luz de cortesía

Festoon T6,2x27



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12818CP	12	3	SV6	48461128	8 711500 484611	8711500484628	8727900695632	-	5x10	3,47



Festoon T6,2x35



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12848CP	12	3	SV6	48467328	8 711500 484673	8711500484680	8727900391558	-	5x10	3,26



Festoon C5W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12844B2	12	5	SV8,5	5551430	8 711500 055514	-	8711500417749	ECE	10	3,37
12844CP	12	5	SV8,5	48156673	8 711500 481566	8711500481573	8711500481580	ECE	20x10	1,19



Festoon T10,5x30 LongLife EcoVision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12860LLECOCP	12	10	SV8,5	38192428	8 727900 381924	8727900381931	8727900391114	-	5x10	2,44



Festoon T10,5x38



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12854CP	12	10	SV8,5	48248828	8 711500 482488	8711500482495	8727900391510	-	5x10	2,06



Festoon T10,5x43



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12864CP	12	5	SV8,5	48205128	8 711500 482051	8711500482075	8727900391527	-	5x10	1,80
12866B2	12	10	SV8,5	5552130	8 711500 055521	-	8711500417756	-	10	5,37
12866CP	12	10	SV8,5	48242628	8 711500 482426	8711500482433	8727900391534	-	5x10	2,34



Festoon T15x43



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12850CP	12	15	SV8,5	48285328	8 711500 482853	8711500482860	8727900391541	-	5x10	3,55



Bax

Bax 8,3s/1,35 black



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12597B2	12	1.2	B8,3s/1,35	53018530	8 711559 530185	-	8711559530192	-	10	6,22
12597CP	12	1.2	B8,3s/1,35	48365228	8 711500 483652	8711500483669	8727900390957	-	5x10	2,46

Bax 8,3s/1,5 blue



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12602CP	12	2	B8,3s/1,5	48396628	8 711500 483966	8711500483973	8727900390995	-	5x10	2,46

Bax 8,5d/2 black



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12598B2	12	1.2	B8,5d/2	40588330	8 711500 405883	-	8711500405890	-	10	6,08
12598CP	12	1.2	B8,5d/2	48387428	8 711500 483874	8711500483881	8727900390964	-	5x10	2,50

Bax 8,5d/1,5 blue



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12603CP	12	1.2	B8,5d/1,5	48399728	8 711500 483997	8711500484000	8727900391015	-	5x10	2,46

Bax 8,5d/2 green



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12600CP	12	2	B8,5d/2	48393528	8 711500 483935	8711500483942	8727900390971	-	5x10	2,46

Bax 8,5d green



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12604CP	12	2	B8,5d	40508128	8 711500 405081	8711500404589	8727900391022	-	5x10	4,36

Bax 8,5d beige



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12637CP	12	1.5	B8,5d	51487128	8 711559 514871	8711500400178	8727900371048	-	5x10	4,39

Bax 10d black halogen



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12615CP	12	5	B10d	52807628	8 711559 528076	8711500243768	8727900370911	-	5x10	10,72

Bax 10d brown halogen



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12614CP	12	3	B10d	52805228	8 711559 528052	8711559512723	8727900370928	-	5x10	10,72

Bax 8,4d light blue



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12623CP	12	1.2	BX8,4d	51384328	8 711559 513843	8711500244154	8727900370904	-	5x10	4,39

Bax 8,4d beige



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12627CP	12	1.5	BX8,4d	51414728	8 711559 514147	8711500247414	8727900370959	-	5x10	4,39
12629CP	12	1.8	BX8,4d	51488828	8 711559 514888	8711559512488	8727900371031	-	5x10	4,39

Bax 8,4d black



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12625CP	12	1.2	BX8,4d	51409328	8 711559 514093	8711500244420	8727900371208	-	5x10	4,39

Bax 8,4d light green



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12626CP	12	2	BX8,4d	51412328	8 711559 514123	8711500246066	8727900370942	-	5x10	4,39

Bax 8,4d olive green



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12611CP	12	1.3	BX8,4d	77432328	8 711500 774323	8711500774330	8711500779397	-	5x10	4,39

Bax 8,4d orange



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12624CP	12	1.1	BX8,4d	51411628	8 711559 514116	8711500245137	8727900370898	-	5x10	4,39

Bax 8,5d white



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12638CP	12	1.12	BX8,5d	48846628	8 711500 488466	8711500488473	8727900391503	-	5x10	4,39

HiPerVision

P13W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12277C1	12	13	PG18,5d-1	69672130	8 727900 696721	-	8727900391008	ECE	10	34,04



PCY16W HiPerClick



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12271AC1	12	16	PU20d/2	38965430	8 727900 389654	-	8727900391152	ECE	10	37,02



PW16W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12177C1	12	16	WP3,3x14,5/8	39623230	8 727900 396232	-	8727900396249	ECE	10	42,11



PS19W LongLife



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12085LLC1	12	19	PG20/1	70046630	8 727900 700466	-	8727900390926	ECE	10	23,97



PS19W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12085C1	12	19	PG20/1	69653030	8 727900 696530	-	8727900390988	ECE	10	22,96



PSY19W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12275NAC1	12	19	PG20/2	52735230	8 711559 527352	-	8727900390858	ECE	10	31,88



HiPerVision LCP



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12197HTRC1	13.5	24	HPSL 2A	39621830	8 727900 396218	-	8727900396225	-	10	33,68



PS24W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12086FFC1	12	24	PG20/3	70044230	8 727900 700442	-	8727900390919	ECE	10	25,31



PSX24W WhiteVision ultra



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12276WVUB1	12	24	PG20/7	00545828	8 719018 005458	-	8719018005465	ECE	5	65,13



PSX24W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12276C1	12	24	PG20/7	69676930	8 727900 696769	-	8727900390902	ECE	10	29,30



PSY24W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12188NAC1	12	24	PG20/4	69668430	8 727900 696684	-	8727900390834	ECE	10	57,76



PSY24W SilverVision+



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12180SV+C1	12	24	PG20/4	70379530	8 727900 703795	-	8727900390841	ECE	10	37,02



PW24W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12182HTRC1	12	24	WP3,3x14,5/3	39196130	8 727900 391961	-	8727900397369	ECE	10	39,11



PWY24W SilverVision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12174SVHTRC1	12	24	WP3,3x14,5/4	39200530	8 727900 392005	-	8727900397352	ECE	10	39,11



PWY24W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12174NAHTRC1	12	24	WP3,3x14,5/4	39202930	8 727900 392029	-	8727900397345	ECE	10	39,11



PY24W SilverVision+



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12274SV+C1	12	24	PGU20/4	69678330	8 727900 696783	-	8727900390780	ECE	10	57,76



PY24W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12190NAC1	12	24	PGU20/4	69690530	8 727900 696905	-	8727900390803	ECE	10	37,02



PSX26W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12278C1	12	26	PG18,5d/3	38874930	8 727900 388749	-	8727900390896	ECE	10	42,75



Halógenas

Iluminación para vehículos de
dos ruedas



¿Qué lámpara necesita?



Disfrute de
más luz



Hasta un **130%**
más luminosa*

**X-tremeVision
moto**



Rendimiento
del haz de luz*



Color de luz




Vida útil**




Disponible en
H4, H7

Vea y
sea visto


**CityVision
moto**



Rendimiento
del haz de luz



Color de luz



Vida útil**



Disponible en
H4, H7, HS1

Hasta un **30%**
más de visión*


**Vision
moto**




Rendimiento
del haz de luz



Color de luz



Vida útil**



Disponible en
H4, H7, HS1

Disfrute de
su pasión




Luz
**blanca
brillante**


**CrystalVision
ultra moto**



Rendimiento
del haz de luz



Color de luz



Vida útil**



Disponible en
H4, H7, HS1

X-tremeVision moto

Hasta un **130%**
más luminosa*

- **Máxima luminosidad**
- **Relleno único de gas para una óptima durabilidad y vida útil**
- **Haz significativamente más largo***
- **Máxima comodidad y seguridad**

Para los motoristas que necesiten ver a mayor distancia y conseguir el **máximo rendimiento y seguridad**, Philips X-tremeVision moto ofrece hasta un **130% más de visibilidad***.

*En comparación con el estándar mínimo legal



Estándar



X-tremeVision moto

Disponible en



H4



H7


CityVision moto

Ver y ser visto

- **Distintivo efecto naranja**
- **Máxima seguridad**
- **Diseñada específicamente para su uso en ciudad**
- **Hasta un 40 % más de visibilidad***

Para conseguir la máxima seguridad y visibilidad, Philips CityVision moto genera un efecto naranja característico que llama la atención. Hemos diseñado específicamente Philips CityVision moto para conseguir la máxima visibilidad y la máxima seguridad.

*En comparación con el estándar mínimo legal



Estándar



CityVision moto

Disponible en



H4



H7



HS1



La iluminación Philips para vehículos de dos ruedas se ha diseñado para resistir vibraciones extremas de hasta 10 G.

Imágenes solo para fines ilustrativos.

* En comparación con el requisito legal mínimo.

** La vida útil difiere según el tipo. Indicación solo para H7.

philips.es/c-m-li/faros-para-motos

CrystalVision ultra moto

Luz blanca brillante

- **Moderno estilo blanco xenon**
- **Customización y estilo en la carretera**
- **Lámpara ultra-resistente de alta calidad**

Para los conductores que buscan el estilo definitivo, las lámparas Philips CrystalVision ultra moto ofrecen **luz blanca brillante**. Personaliza tu estilo **sin comprometer la visibilidad y el confort**.




Disponible en



H4

H7

HS1



Vision moto

Hasta un 30% más de visión*

- **Mejor rendimiento***
- **Lámpara para motocicletas ultrarresistente y de alta calidad**

La gama Philips Vision moto, genera una visibilidad hasta un 30 % superior a la de una lámpara estándar del mercado, permitiendo a los motoristas ver a mayor distancia. Mejor rendimiento del haz de luz a un precio muy competitivo.

*En comparación con el estándar mínimo legal



Disponible en



H4

H7

HS1



Una lámpara para cada uso



X-tremeVision moto

CityVision moto



CrystalVision ultra moto

Vision moto

philips.es/c-m-li/faros-para-motos



Luz de carretera - luz de cruce



Luces intermitentes delanteras



Luces traseras de posición



Lámpara de placa de matriculación



Luces delanteras de posición



Luces de frenado



Luces intermitentes traseras

Iluminación para vehículos de dos ruedas

Halógenas

H4 Vision moto



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12342PRBW	12	60/55	P43t-38	49024730	8 711500 490247	-	8711500490254	ECE	10	8,29

H4 CityVision moto



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12342CTVBW	12	60/55	P43t-38	39896030	8 727900 398960	-	8727900398977	ECE	10	17,13

H4 X-tremeVision moto



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12342XV+BW	12	60/55	P43t-38	00056930	8 719018 000569	-	8719018000576	ECE	10	23,45

H4 CrystalVision ultra moto



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12342CVUBW	12	60/55	P43t-38	22148330	8 711500 221483	-	8711500221490	ECE	10	22,22

H7 Vision moto



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12972PRBW	12	55	PX26d	49026130	8 711500 490261	-	8711500490278	ECE	10	12,64

H7 CityVision moto



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12972CTVBW	12	55	PX26d	39898430	8 727900 398984	-	8727900398991	ECE	10	26,55

H7 X-tremeVision moto



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12972XV+BW	12	55	PX26d	37867230	8 727900 378672	-	8727900378689	ECE	10	29,81

H7 CrystalVision ultra moto



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12972CVUBW	12	55	PX26d	22118630	8 711500 221186	-	8711500221193	ECE	10	29,32

HS1 Vision moto



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12636BW	12	35/35	PX43t	53035330	8 727900 530353	-	8727900530360	ECE	10	11,98
12636C1	12	35/35	PX43t	51250130	8 711559 512501	-	8727900370881	ECE	10	11,98

HS1 CityVision moto



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12636CTVBW	12	35/35	PX43t	39894630	8 727900 398946	-	8727900398953	ECE	10	22,78

HS1 CristalVision ultra moto



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12636BVBW	12	35/35	PX43t	78195630	8 711500 781956	-	8711500781963	ECE	10	25,72

S2



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12728BW	12	35/35	BA20d	77385230	8 711500 773852	-	8711500773869	ECE	10	6,70
12728C1	12	35/35	BA20d	77359330	8 711500 773593	-	8711500779342	ECE	10	6,22

S3



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12008BW	12	15	P26s	77381430	8 711500 773814	-	8711500773845	ECE	10	5,03
12008C1	12	15	P26s	77394430	8 711500 773944	-	8711500779335	ECE	10	4,76

Señalización

W3W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12256B2	12	3	W2,1x9,5d	52410830	8 711559 524108	-	8711559524122	ECE	10	4,39
12256CP	12	3	W2,1x9,5d	48144328	8 711500 481443	8711500481450	8727900391664	ECE	5x10	1,66

P21W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12498B2	12	21	BA15s	05549130	8 711500 055491	-	8711559520131	ECE	10	3,38
12498CP	12	21	BA15s	49078073	8 711500 490780	8711500490797	8711500490803	ECE	20x10	1,19

P21/5W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12499B2	12	21/5	BAY15d	05545330	8 711500 055453	-	8711559520148	ECE	10	4,58

Halógenas

Iluminación de **24V**
para autobuses y camiones



¿Qué lámpara necesita?




Duración y ahorro

Fabricadas para **durar**

MasterDuty




Rendimiento del haz de luz*





Disponibles en H1, H3, H4, H7, H11

Vida útil inigualable

MasterLife



Rendimiento del haz de luz*



Disponibles en H1, H3, H4, H7, H11


Ahorro y estilo

Efecto máximo de **xenón**

MasterDuty BlueVision



Color de luz



Disponibles en H3, H4, H7




Resistente a vibraciones extremas

Seguridad y durabilidad

Ventajas de las lámparas de 24 V de Philips

Combinan alta **resistencia vibraciones** y **alta calidad**. Las lámparas para camiones de Philips duran más que las lámparas estándar.



MasterDuty

Fabricadas para durar

- Duran hasta 550 horas*
- Máxima resistencia a la vibración
- Hasta un 130% más de visión**
- Su sólido montaje y base sirven de protección frente a los golpes
- Filamento doble ultrarresistente

Las lámparas MasterDuty están diseñadas para ofrecer la **máxima resistencia a la vibración y excelente duración**.

*La vida útil difiere según el tipo, indicación solo para H7.
**En comparación con el requisito legal mínimo, aplica a H1, H4, H7 y H11.



Disponibles en embalaje B1 y C1



Disponibles en



Imágenes solo para fines ilustrativos
* En comparación con el requisito legal mínimo, se aplica a H1, H4, H7 y H11
** La vida útil difiere según el tipo. Indicación solo para H7

MasterLife

Supera a todo en la carretera

- Dura hasta 1200 horas*
- Hasta un 100% más de visión**
- Resistente a la vibración*
- Filamento doble ultrarresistente

Philips MasterLife dura hasta **1200 horas***, además, soporta situaciones extremas de tensión y **vibración**. Con una **tasa de fallos mínima**, mantienen la productividad y la actividad de la flota gracias a la minimización de las largas interrupciones. **MasterLife es la elección más inteligente para los propietarios de flotas!**

*La vida útil difiere según el tipo, indicación solo para H7.
**En comparación con el requisito legal mínimo, aplica a H1, H4, H7 y H11.

Disponible en embalaje C1



Disponible en



H1 H3 H4 H7 H11



MasterDuty BlueVision

Efecto máximo de xenón

- Resistente a las vibraciones*
- Cristal de cuarzo de alto rendimiento con un revestimiento de efecto xenón
- Característico casquillo azul, apariencia marcada incluso cuando están apagadas

Para los conductores que desean un **estilo** y un **rendimiento** definitivo, Philips MasterDuty BlueVision produce un efecto de xenón azul en el faro. Esta gama combina la **durabilidad** y la **resistencia a la vibraciones** que se presentan en la calzada.

*En comparación con la media de las lámparas H4 o H7 de 24 V del mercado



Estándar MasterDuty BlueVision

Disponible en embalaje S2 y B1



Disponible en




H3 H4 H7

Una lámpara para cada uso



philips.com/trucklight



Luz de carretera – luz de cruce



Iluminación interior



Luces intermitentes delanteras



Luces intermitentes laterales




Luces de situación anchura y altura




Lámpara de placa de matriculación



Luces de frenado



Luces de marcha atrás



Luces delanteras de niebla



Luces de salpicadero



Luces delanteras de posición



Luces traseras de posición



Luces intermitentes traseras



Luces traseras de niebla

Iluminación de 24 V para autobuses y camiones

Halógenas

24V Lámparas principales

H1 MasterDuty



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13258MDB1	24	70	P14,5s	82585830	8 711500 825858	-	8711500825865	ECE	10	13,09
13258MDC1	24	70	P14,5s	82577360	8 711500 825773	8711500828507	8711500825780	ECE	100	11,77

H1 MasterLife



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13258MLC1	24	70	P14,5s	82569830	8 711500 825698	-	8727900370812	ECE	10	17,66

H2



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13311C1	24	70	X511	47751430	8 711500 477514	-	8727900371079	ECE	10	20,23

H3 MasterDuty



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13336MDB1	24	70	PK22s	77459030	8 711500 774590	-	8711500774613	ECE	10	10,34
13336MDC1	24	70	PK22s	77460660	8 711500 774606	8711500775313	8711500774637	ECE	100	9,39

H3 MasterLife



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13336MLC1	24	70	PK22s	77462030	8 711500 774620	-	8711500779403	ECE	10	13,76

H3 MasterDuty BlueVision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13336MDBVS2	24	70	PK22s	77486628	8 711500 774866	-	8711500774897	ECE	5	37,98
13336MDBVB1	24	70	PK22s	77488030	8 711500 774880	-	8711500774910	ECE	10	18,99

H4 MasterDuty



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13342MDB1	24	75/70	P43t-38	82587230	8 711500 825872	-	8711500825889	ECE	10	14,40
13342MDC1	24	75/70	P43t-38	82579760	8 711500 825797	8711500828002	8711500825803	ECE	100	12,29

H4 MasterLife



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13342MLC1	24	75/70	P43t-38	82571130	8 711500 825711	-	8727900371086	ECE	10	17,10

H4 MasterDuty BlueVision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13342MDBVS2	24	75/70	P43t-38	53275328	8 727900 532753	-	8727900532760	ECE	5	44,31
13342MDBVB1	24	75/70	P43t-38	53281430	8 727900 532814	-	8727900532821	ECE	10	22,15

H7 MasterDuty



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13972MDB1	24	70	PX26d	82589630	8 711500 825896	-	8711500825902	ECE	10	21,10
13972MDC1	24	70	PX26d	82581060	8 711500 825810	8711500828514	8711500825827	ECE	100	18,99

H7 MasterLife



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13972MLC1	24	70	PX26d	82573530	8 711500 825735	-	8727900371147	ECE	10	34,41

H7 MasterDuty BlueVision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13972MDBVS2	24	70	PX26d	53277728	8 727900 532777	-	8727900532784	ECE	5	69,63
13972MDBVB1	24	70	PX26d	53279130	8 727900 532791	-	8727900532807	ECE	10	38,12

H11 MasterDuty



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
24362MDC1	24	70	PGJ19-2	82583430	8 711500 825834	-	8727900371055	ECE	10	37,39

H11 MasterLife



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
24362MLC1	24	70	PGJ19-2	82575930	8 711500 825759	-	8727900371062	ECE	10	43,89

R2



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13620C1	24	55/50	P45t-41	40087130	8 711500 400871	-	8711500779458	ECE	10	9,18

Señalización e iluminación de interior de 24V

P21W MasterDuty



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13498MDCP	24	21	BA15s	69949473	8 727900 699494	8727900699500	8727900699517	ECE	20x10	2,05

P21W MasterLife



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13498MLCP	24	21	BA15s	69961628	8 727900 699616	8727900699623	8727900391145	ECE	5x10	4,17

P21W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13498B2	24	21	BA15s	40455830	8 711500 404558	-	8711500405449	ECE	10	4,76
13498CP	24	21	BA15s	48415473	8 711500 484154	8711500484161	8711500484178	ECE	20x10	1,96

P21/5W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13499B2	24	21/5	BAY15d	40456530	8 711500 404565	-	8711500405371	ECE	10	7,04
13499CP	24	21/5	BAY15d	48424673	8 711500 484246	8711500484253	8711500484260	ECE	20x10	3,06

PY21W MasterLife



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13496MLCP	24	21	BAU15s	69964728	8 727900 699647	8727900699654	8727900391138	ECE	5x10	4,75

Stop P22



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13401CP	24	15	BA15s	87826728	8 711500 878267	8711500878274	8711500790507	-	5x10	2,96
13402CP	24	15	BA15d	87836628	8 711500 878366	8711500878373	8711500790514	-	5x10	4,09

Stop P25



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13445CP	24	18	BA15s	48443728	8 711500 484437	8711500484444	8727900390810	-	5x10	3,80

R5W MasterDuty



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13821MDCP	24	5	BA15s	69955528	8 727900 699555	8727900699562	8727900390766	ECE	5x10	1,39

R5W MasterLife



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13821MLCP	24	5	BA15s	69970828	8 727900 699708	8727900699715	8727900390773	ECE	5x10	2,71

R5W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13821B2	24	5	BA15s	40453430	8 711500 404534	-	8711500405425	ECE	10	3,70
13821CP	24	5	BA15s	48338673	8 711500 483386	8711500483393	8711500483409	ECE	20x10	1,33
13822CP	24	5	BA15d	40904128	8 711500 409041	8711500878021	8711500790491	ECE	5x10	1,64

R10W MasterDuty



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13814MDCP	24	10	BA15s	69952428	8 727900 699524	8727900699531	8727900391121	ECE	5x10	1,78

R10W MasterLife



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13814MLCP	24	10	BA15s	69967828	8 727900 699678	8727900699685	8727900390742	ECE	5x10	3,54

R10W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13814B2	24	10	BA15s	40452730	8 711500 404527	-	8711559526409	ECE	10	4,24
13814CP	24	10	BA15s	48344773	8 711500 483447	8711500483454	8711500483461	ECE	20x10	1,64

BA7



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13829CP	24	3	BA7s	52133628	8 711559 521336	8711500401274	8727900390759	-	5x10	2,52

T4W MasterDuty



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13929MDCP	24	4	BA9s	69958628	8 727900 699586	8727900699593	8727900391039	ECE	5x10	1,47

T4W MasterLife



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13929MLCP	24	4	BA9s	69976028	8 727900 699760	8727900699777	8727900391046	ECE	5x10	2,11

T2W - T3W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13913CP	24	2	BA9s	22003528	8 711500 220035	8711500220042	8711500220844	-	5x10	1,52
13910CP	24	3	BA9s	21955828	8 711500 219558	8711500219565	8711500220851	-	5x10	1,52

T4W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13929B2	24	4	BA9s	40454130	8 711500 404541	-	8711500405432	ECE	10	3,96
13929CP	24	4	BA9s	21985573	8 711500 219855	8711500219862	8711500219879	ECE	20x10	1,34

Señalización halógena en miniatura USA

H21W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
24356CP	24	21	BAY9s	87615728	8 711500 876157	8711500876164	8727900371161	ECE	5x10	18,29

Base en cuña

W2,5W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13960CP	24	2.5	W2,1x9,5d	48147428	8 711500 481474	8711500481481	8727900391275	-	5x10	1,71

W3W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13256CP	24	3	W2,1x9,5d	48141228	8 711500 481412	8711500481429	8727900391169	ECE	5x10	1,62

W5W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13961B2	24	5	W2,1x9,5d	52420730	8 711559 524207	-	8711559524214	ECE	10	4,22
13961CP	24	5	W2,1x9,5d	48138273	8 711500 481382	8711500481399	8711559530376	ECE	20x10	1,63

WBT5



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13521CP	24	1	W2x4,6d	48324928	8 711500 483249	8711500483256	8727900391176	-	5x10	1,48
13516CP	24	1.2	W2x4,6d	48306573	8 711500 483065	8711500483072	8711500483089	-	20x10	1,48
13974CP	24	2	W2x4,6d	48318828	8 711500 483188	8711500483195	8727900391183	-	5x10	1,93

Luz de cortesía

Festoon T6,2x27



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13818CP	24	3	SV6	48464228	8 711500 484642	8711500484659	8727900391251	-	5x10	3,27

Festoon T6,2x35



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13848CP	24	3	SV6	48470328	8 711500 484703	8711500484710	8727900391268	-	5x10	3,48

Festoon T10,5x38 10W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13854CP	24	10	SV8,5	48251828	8 711500 482518	8711500482525	8727900391206	-	5x10	3,71

C5W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13844B2	24	5	SV8,5	40463330	8 711500 404633	-	8711500405388	ECE	10	4,46
13844CP	24	5	SV8,5	48197973	8 711500 481979	8711500481986	8711500481993	ECE	20x10	1,64

Festoon T10,5x43 5W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13864CP	24	5	SV8,5	48233428	8 711500 482334	8711500482341	8727900391213	-	5x10	2,22

Festoon T10,5x43 10W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13866CP	24	10	SV8,5	48245728	8 711500 482457	8711500482464	8727900391220	-	5x10	2,10

Festoon T15x43 15W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13850CP	24	15	SV8,5	48288428	8 711500 482884	8711500482891	8727900391244	-	5x10	3,52

Festoon T15x43 18W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13807CP	24	18	SV8,5	48294528	8 711500 482945	8711500482952	8727900391237	-	5x10	3,53

Bax

Bax 8,3s/1,35 grey



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13597CP	24	1.2	B8,3s/1,35	48384328	8 711500 483843	8711500483850	8727900390797	-	5x10	2,57

Bax 8,5d/2 grey



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
13598CP	24	1.2	B8,5d/2	48390428	8 711500 483904	8711500483911	8727900390827	-	5x10	2,72

Bax 8,5d brown



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
24032CP	24	1.2	B8,5d	48852728	8 711500 488527	8711500488534	8727900391077	-	5x10	4,97

Bax 8,5d/2 yellow



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
24029CP	24	1.2	B8,5d/2	48402428	8 711500 484024	8711500484031	8727900391190	-	5x10	4,49



Kits

Kits

de repuestos
y de restauración
de faros para
coches y
camiones

Para aumentar la **seguridad**, la mayoría de los países europeos **recomiendan** que todos los vehículos estén equipados con un **kit de repuestos homologado**. No solo permite que los conductores **cumplan** la ley, sino que además mantiene la **seguridad** puesto que siempre estarán preparados para **cambiar** una lámpara fundida.

Nuestro **kit de restauración de faros** permite renovar las lentes de automóviles, camiones y vehículos de dos ruedas y dejarlas como nuevas. Es nuestra **alternativa económica** a una sustitución completa de la óptica.



12 V Kits de repuestos

Easy Kit H1



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
55472EKKM	12	-	-	69551928	8 727900 695519	-	8727900695533	ECE	5	17,27
Contenido										
Tipo	H1		H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A
Cantidad	1		-	-	-	1	1	1	1	1

Easy Kit H4



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
55473EKKM	12	-	-	69555728	8 727900 695557	-	8727900695571	ECE	5	20,63
Contenido										
Tipo	H1		H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A
Cantidad	-		1	-	-	1	1	1	1	1

Easy Kit H7



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
55474EKKM	12	-	-	69558828	8 727900 695588	-	8727900695601	ECE	5	23,49
Contenido										
Tipo	H1		H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A
Cantidad	-		-	1	-	1	1	1	1	1

Easy Kit H1/H7



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
55475EKKM	12	-	-	69562528	8 727900 695625	-	8727900695656	ECE	5	26,41
Contenido										
Tipo	H1		H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A
Cantidad	1		-	1	-	1	1	1	1	1

12 V Kits de repuestos

Essential Box H1



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
55717EBKM	12	-	-	70032928	8 727900 700329	-	8727900700336	ECE	5	18,59
Contenido										
Tipo	H1		H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A
Cantidad	1		-	-	-	1	1	1	1	1

Essential Box H4



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
55718EBKM	12	-	-	70034328	8 727900 700343	-	8727900700350	ECE	5	20,25
Contenido										
Tipo	H1		H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A
Cantidad	-		1	-	-	1	1	1	1	1

Essential Box H7



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
55719EBKM	12	-	-	70036728	8 727900 700367	-	8727900700374	ECE	5	25,26
Contenido										
Tipo	H1		H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A
Cantidad	-		-	1	-	1	1	1	1	1

Essential Box H1/H7



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
55720EBKM	12	-	-	70038128	8 727900 700381	-	8727900700398	ECE	5	28,61
Contenido										
Tipo	H1		H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A
Cantidad	1		-	1	-	1	1	1	1	1

24 V Kits de repuestos

MiniKit H4 MasterDuty



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1		EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
55554SKMDKM	24	-	-	69586130			-	8727900695885	ECE	10	23,02
Contenido											
Tipo	H4		H7	P21W	R5W	R10W	C5W	T4W	Fuse15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Cantidad	1		-	1	1	1	1	1	1	1	1

MiniKit H7 MasterDuty



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1		EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
55555SKMDKM	24	-	-	69590830			-	8727900695939	ECE	10	35,97
Contenido											
Tipo	H4		H7	P21W	R5W	R10W	C5W	T4W	Fuse15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Cantidad	-		1	1	1	1	1	1	1	1	1

MaxiKit H4 MasterDuty



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1		EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)		
55559LKMDKM	24	-	-	69684494			-	8727900696851	ECE	4	50,40		
Contenido													
Tipo	H4	P21W	P21/5W	PY21W	R5W	R10W	C5W	W5W	T4W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Cantidad	2	2	2	1	3	2	2	1	1	2	2	2	2

MaxiKit H7 MasterDuty



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1		EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
55560LKMDKM	24	-	-	69686894			-	8727900696875	ECE	4	80,13

Contenido

Tipo	H7	P21W	P21/5W	PY21W	R5W	R10W	C5W	W5W	T4W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Cantidad	2	2	2	1	3	2	2	1	1	2	2	2	2

MaxiKit H1/H7 MasterDuty



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1		EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)			
55561LKMDKM	24	-	-	69688294			-	8727900696899	ECE	4	64,68			
Contenido														
Tipo	H1	H7	P21W	P21/5W	PY21W	R5W	R10W	C5W	W5W	T4W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Cantidad	1	1	2	2	1	3	2	2	1	1	2	2	2	2



Kit de restauración de faros

Restaure usted mismo sus faros y déjelos como si fueran nuevos!

- Hasta un 100% más de luminosidad y con menos deslumbramiento
- Proporciona una conducción nocturna más segura
- Elimine los antiestéticos y poco seguros faros opacos y amarillentos producidos por los nocivos rayos UV y la suciedad
- Resultados profesionales en 30 minutos y sin herramientas eléctricas
- Económico y de alta calidad
- Protección UV garantizada durante 2 años

Elimina la decoloración y el amarilleamiento de los faros y restauralos para devolverles a su estado original de **transparencia** y brillo que **aumenta su seguridad**. Los faros se decoloran y oxidan por la exposición constante a los elementos ambientales y sufren arañazos a consecuencia de los impactos.



Antes



Después



Referencia de pedido	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
HRK00XM	39976931	8 727900 399769	-	8727900399776	-	6	33,00

Xenón

Soluciones de **xenón**
para automóviles y camiones



¿Qué lámpara xenón necesita?




Brillo mejorado



Hasta un **150% más de visión***

Xenon X-tremeVision gen2



Rendimiento del haz de luz*



Color de luz
Hasta **4800 K**
Standard: 4150 K


Disponible en
D1S, D2S, D2R, D3S, D4S, D5S

Ideal como **repuesto**

Xenon Vision



Rendimiento del haz de luz



Color de luz
Hasta **4300 K**
Standard: 4150 K

Disponible en
D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D3R, D4S, D4R, D5S, D8S

Estilo único



Efecto LED
blanco homogéneo

Xenon WhiteVision gen2



Rendimiento del haz de luz*



Color de luz
Hasta **5000 K**
Standard: 4150 K

Disponible en
D1S, D2S, D2R, D3S

Vida útil extendida



Conciencia tranquila
4 + 3 años garantía

Xenon LongerLife**



Rendimiento del haz de luz



Vida útil
Hasta **7 años**

Disponible en
D1S, D2S, D2R



Xenon X-tremeVision gen2

Nuestra lámpara de xenón más brillante

- Rendimiento óptimo de la luz
- Luz un **150% más luminosa***
- Máxima seguridad y visibilidad
- Diseñada para conductores exigentes

Philips Xenon X-tremeVision gen2 es el último avance en **tecnología de xenón**. Ofrece el haz **más potente** con la emisión de luz aumentada hasta el límite. Esto significa un rendimiento sobresaliente de la luz con un ajuste de iluminación único para una **máxima comodidad al volante**.

www.philips.com/xenongen2

*En comparación con el requisito legal mínimo (excepto D2R, que proporciona hasta un 20 % más de visión, y D5S que proporciona hasta un 120 % más de visión).



Estándar



Xenon X-tremeVision gen2



Disponible en embalaje C1 y S1



Disponible en



D1S D2S D2R D3S D4S D5S

Imágenes solo para fines ilustrativos

Imágenes solo para fines ilustrativos.
* En comparación con el requisito legal mínimo (excepto D2R, que proporciona hasta un 20 % más de visión, y D5S que proporciona hasta un 120 % más de visión).
** No disponible en todos los países, póngase en contacto con su representante de ventas.



Disfrute de su pasión

Xenon WhiteVision gen2

Efecto LED extrablanco

- Luz blanca con brillo intenso homogéneo
- Complemento perfecto a la iluminación mediante LED en su vehículo
- Hasta 5000 K de luz blanca en la carretera
- Hasta un 120 % más de visibilidad*
- 100% homologada y legal en carretera

Las lámparas Philips Xenon WhiteVision gen2 crean un **aspecto blanco intenso** en el automóvil y una luz blanca homogénea más brillante en la carretera. Xenon WhiteVision gen2 es la **opción ideal** si desea combinar y adaptar iluminación mediante LED y de xenón en su vehículo.

www.philips.com/xenongen2

*En comparación con el requisito legal mínimo (excepto D2R, que proporciona hasta un 20 % más de visión).



Disponible en embalaje C1 y S1



Disponible en




Garantía de 4 años +3

Xenon LongerLife

Tranquilidad con la garantía de mayor duración

Equipe su coche con lámparas Xenon LongerLife y podrá conducir hasta siete años sin preocuparse porque falle una lámpara. Las lámparas Philips Xenon LongerLife incluyen automáticamente una **garantía de 4 años**. Registre su compra en línea para ampliar esta garantía **3 años más**.

Disponible en embalaje C1 y S1



Disponible en



3 años más de garantía gratis en 3 sencillos pasos

Registre la compra en línea en www.philips.com/xenonwarranty en un plazo de 30 días

1 Conéctese a www.philips.com/xenonwarranty para confirmar que ha comprado un producto original de Philips mediante la verificación del código de seguridad que se encuentra en el adhesivo del certificado de autenticidad.



2 Complete su información personal, indique el punto de compra y proporcione la prueba de compra.



3 Imprima y guarde el certificado de garantía de 7 años junto con la prueba de compra.



Ya puede conducir de manera segura y sin preocupaciones durante 7 años.





Xenon Vision

Ideal como repuesto

- Tecnología de sustitución de una sola lámpara. La lámpara nueva coincide en temperatura de color con la que no se ha cambiado
- Elección económica
- Homologada de 4 300 K

Philips Xenon Vision permite sustituir una **única lámpara fundida manteniendo la coincidencia** con el color de la que no se ha cambiado.



Estándar



Xenon Vision

Disponible en embalaje C1 y S1



Disponible en



D1S



D1R



D2S



D2R



D3S



D3R



D4S



D4R



D5S



D8S



D1S Vision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
85415VIS1	85	35	PK32d-2	36489733	8 727900 364897	-	8727900364903	ECE	2	153,69
85415VIC1	85	35	PK32d-2	36473633	8 727900 364736	-	8727900364743	ECE	2	151,69

D1S X-tremeVision gen2



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
85415XV2S1	85	35	PK32d-2	37697533	8 727900 376975	-	8727900376982	ECE	2	164,00
85415XV2C1	85	35	PK32d-2	37701933	8 727900 377019	-	8727900377026	ECE	2	162,00

D1S LongerLife



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
85415SYS1	85	35	PK32d-2	37246533	8 727900 372465	-	8727900372472	ECE	2	-
Códigos de pedido para Alemania, Austria, Suiza, Países Bajos, Escandinavia (Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca), Reino Unido										
85415SYC1	85	35	PK32d-2	37516933	8 727900 375169	-	8727900375176	ECE	2	-
Códigos de pedido para Alemania, Austria, Suiza, Países Bajos										
85415SYC1	85	35	PK32d-2	37250233	8 727900 372502	-	8727900372519	ECE	2	-
Códigos de pedido para Escandinavia (Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca), Reino Unido										
85415SYC1	85	35	PK32d-2	37522033	8 727900 375220	-	8727900375237	ECE	2	-
Códigos de pedido para Europa Central (Polonia, Rumanía, República Checa) y otros países de Europa del Este										

D1S WhiteVision gen2



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
85415WHV2S1	85	35	PK32d-2	36072133	8 727900 360721	-	8727900377248	ECE	2	164,00
85415WHV2C1	85	35	PK32d-2	37725533	8 727900 377255	-	8727900377262	ECE	2	162,00

D1R Vision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
85409VIC1	85	35	PK32d-3	36475033	8 727900 364750	-	8727900364767	ECE	2	151,69

D2S Vision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
85122VIS1	85	35	P32d-2	36491033	8 727900 364910	-	8727900364927	ECE	2	117,00
85122VIC1	85	35	P32d-2	36477433	8 727900 364774	-	8727900364781	ECE	2	115,00

D2S X-tremeVision gen2



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
85122XV2S1	85	35	P32d-2	37703333	8 727900 377033	-	8727900377040	ECE	2	131,00
85122XV2C1	85	35	P32d-2	37707133	8 727900 377071	-	8727900377088	ECE	2	129,00

La iluminación Philips Xenon LongerLife no está disponible en todos los países. Para obtener más información, póngase en contacto con el representante de Philips.

D2S LongerLife



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
85122SYS1	85	35	P32d-2	37254033	8 727900 372540	-	8727900372557	ECE	2	-
Códigos de pedido para Alemania, Austria, Suiza, Países Bajos, Escandinavia (Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca), Reino Unido										
85122SYC1	85	35	P32d-2	37518333	8 727900 375183	-	8727900375190	ECE	2	-
Códigos de pedido para Alemania, Austria, Suiza, Países Bajos										
85122SYC1	85	35	P32d-2	37244133	8 727900 372441	-	8727900372458	ECE	2	-
Códigos de pedido para Escandinavia (Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca), Reino Unido										
85122SYC1	85	35	P32d-2	37524433	8 727900 375244	-	8727900375251	ECE	2	-
Códigos de pedido para Europa Central (Polonia, Rumanía, República Checa) y otros países de Europa del Este										

D2S WhiteVision gen2



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
85122WHV2S1	85	35	P32d-2	37727933	8 727900 377279	-	8727900377286	ECE	2	131,00
85122WHV2C1	85	35	P32d-2	37729333	8 727900 377293	-	8727900377309	ECE	2	129,00

D2R Vision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
85126VIS1	85	35	P32d-3	36493433	8 727900 364934	-	8727900364941	ECE	2	117,00
85126VIC1	85	35	P32d-3	36479833	8 727900 364798	-	8727900364804	ECE	2	115,00

D2R X-tremeVision gen2



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
85126XV2S1	85	35	P32d-3	37709533	8 727900 377095	-	8727900377101	ECE	2	131,00
85126XV2C1	85	35	P32d-3	37711833	8 727900 377118	-	8727900377125	ECE	2	129,00

D2R LongerLife



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
85126SYS1	85	35	P32d-3	37248933	8 727900 372489	-	8727900372496	ECE	2	-
Códigos de pedido para Alemania, Austria, Suiza, Países Bajos, Escandinavia (Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca), Reino Unido										
85126SYC1	85	35	P32d-3	37520633	8 727900 375206	-	8727900375213	ECE	2	-
Códigos de pedido para Alemania, Austria, Suiza, Países Bajos										
85126SYC1	85	35	P32d-3	37252633	8 727900 372526	-	8727900372533	ECE	2	-
Códigos de pedido para Escandinavia (Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca), Reino Unido										
85126SYC1	85	35	P32d-3	37526833	8 727900 375268	-	8727900375275	ECE	2	-
Códigos de pedido para Europa Central (Polonia, Rumanía, República Checa) y otros países de Europa del Este										

D2R WhiteVision gen2



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
85126WHV2S1	85	35	P32d-3	37731633	8 727900 377316	-	8727900377323	ECE	2	131,00
85126WHV2C1	85	35	P32d-3	37733033	8 727900 377330	-	8727900377347	ECE	2	129,00

La iluminación Philips Xenon LongerLife no está disponible en todos los países. Para obtener más información, póngase en contacto con el representante de Philips.

D3S Vision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
42403VIS1	42	35	PK32d-5	36495833	8 727900 364958	-	8727900364965	ECE	2	176,23
42403VIC1	42	35	PK32d-5	36481133	8 727900 364811	-	8727900364828	ECE	2	174,23

D3S X-tremeVision gen2



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
42403XV2S1	42	35	PK32d-5	37713233	8 727900 377132	-	8727900377149	ECE	2	187,00
42403XV2C1	42	35	PK32d-5	37717033	8 727900 377170	-	8727900377187	ECE	2	185,00

D3S WhiteVision gen2



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
42403WHV2S1	42	35	PK32d-5	37735433	8 727900 377354	-	8727900377361	ECE	2	187,00
42403WHV2C1	42	35	PK32d-5	37737833	8 727900 377378	-	8727900377385	ECE	2	185,00

D3R Vision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
42306VIC1	42	35	PK32d-6	36483533	8 727900 364835	-	8727900364842	ECE	2	174,23

D4S Vision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
42402VIC1	42	35	P32d-5	36485933	8 727900 364859	-	8727900364866	ECE	2	163,51

D4S X-tremeVision gen2



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
42402XV2S1	42	35	P32d-5	37719433	8 727900 377194	-	8727900377200	ECE	2	175,00
42402XV2C1	42	35	P32d-5	37721733	8 727900 377217	-	8727900377224	ECE	2	173,00

D4R Vision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
42406VIC1	42	35	P32d-6	36487333	8 727900 364873	-	8727900364880	ECE	2	163,51

D5S Vision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12410C1	12	25	PK32d-7	36981633	8 727900 369816	-	8727900369823	ECE	2	219,77

D5S X-tremeVision gen2



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12410XV+C1	12/24	25	PK32d-7	35392133	8 727900 353921	-	8719018005090	ECE	2	231,75

D8S Vision



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12411C1	42	25	PK32d-1	00467333	8 719018 004673	-	8719018004680	ECE	2	175,76



LED

Iluminación **LED**
para coches y camiones



¿Qué iluminación LED necesita?



Rendimiento LED original automoción

Ultinon Pro9100

Lumileds LUXEON TopContact LED**

2 años **+3** garantía extendida

Rendimiento del haz de luz*

Standard

Hasta **+350%**

Color de luz

Hasta **5800 K**

Standard: 3100 K

Vida útil

Hasta **5000 h**

Disponible en

HL [~H1], [~H3], [~H4], [~H7], [~HB3/HB4], [~H11], [~HIR2]

FL [~H8/H11/H16]

Luz blanca para carreteras más luminosas

Ultinon Pro5100

LED de categoría automoción

2 años **+1** garantía extendida

Rendimiento del haz de luz*

Standard

Hasta **+160%**

Color de luz

Hasta **5800 K**

Standard: 3100 K

Vida útil

Hasta **3000 h**

Disponible en

HL [~H1], [~H3], [~H4], [~H7], [~HB3/HB4], [~H11], [~HIR2]

FL [~H8/H11/H16]

Luz LED con estilo

Ultinon Pro3022

2 años **+1** garantía extendida

Rendimiento del haz de luz*

Standard

Rendimiento **extra**

Color de luz

Hasta **6000 K**

Standard: 3100 K

Vida útil

Hasta **2000 h**

Disponible en

HL [~H1], [~H3], [~H4], [~H7], [~HB3/HB4], [~H11], [~HIR2]

FL [~H8/H11/H16]

Imágenes solo para fines ilustrativos.
* Comparado con el estándar mínimo legal para lámparas halógenas.
** Excepto para los tipos Ultinon Pro9100 HL [~H1] y [~H3].

Philips.com/led-bulbs

74

Iluminación LED para coches y camiones

LED

75



Ultinon Pro9100

Rendimiento LED original automoción

- **Exclusiva** tecnología LED de automoción gracias a los LED Lumileds TopContact LED*
- Luz **homogénea** hasta un **350 % más brillante****
- Luz **blanca fría** hasta **5800K**
- **Espectro óptimo** para una mejor visibilidad de las señales de tráfico
- **Clasificación IP** de protección contra polvo y salpicaduras
- Tecnología única de gestión del calor
- Tecnología **SafeBeam** para una conducción sin deslumbramiento
- Hasta **5000 horas** de vida útil
- **Gran compatibilidad** con la mayoría de modelos de vehículos
- **Extensión de garantía** hasta **5 años**
- Compatible con los sistemas eléctricos de 12V y 24V

*Excepto para los tipos HL [≈H1] y HL [≈H3].

**En comparación con el estándar mínimo legal para lámparas halógenas



2 años
+3 garantía extendida



Lámpara halógena estándar



Ultinon Pro9100

Disponible en paquetes X2



Disponible en



HL [≈H1]



HL [≈H3]



HL [≈H4]



HL [≈H7]



FL [≈H8/H11/H16]



HL [≈H11]



HL [≈HB3/HB4]



HL [≈HIR2]



Es su propia responsabilidad usar las luces LED retrofit conforme con los requisitos legales aplicables.





Ultinon Pro5100

Luz blanca para carreteras más luminosas

- Obtenga hasta un **160 %** de luz* más brillante para una visibilidad superior
- Temperatura de color de hasta **5800 K** para luz **blanca brillante y aspecto moderno**
- Tecnología **SafeBeam** para una conducción sin deslumbramiento
- Vida útil de hasta **3.000 horas**
- **Alta compatibilidad** con los principales modelos de vehículos
- **Garantía extendida** de hasta **3 años**.
- Compatible with 12V and 24V electrical systems

*En comparación con el estándar mínimo legal para lámparas halógenas



Lámpara halógena estándar



Ultinon Pro5100



Disponible en



Disponible en paquetes X2



Ultinon Pro3022

Iluminación LED con estilo que es fácil de instalar

- Hasta **6000 K de temperatura** para un aspecto de luz blanca fría
- **Diseño compacto todo en uno** para un uso “enchufar y listo”
- Compatible con la mayoría de modelos de vehículos
- **Rendimiento de larga duración**
- **Garantía** extendida de hasta **3 años**
- Compatible con los sistemas eléctricos de 12V y 24V



Disponible en paquetes X2



Disponible en



Es su propia responsabilidad usar las luces LED retrofit conforme con los requisitos legales aplicables.



Ultinon Pro6000 SL

Señales más brillantes y elegantes

Las nuevas lámparas LED Ultinon Pro6000 ofrecen una visibilidad y un estilo superiores para su vehículo. La tecnología LED de gama alta de Philips ofrece un rendimiento mejorado y un fácil reemplazo para una mayor seguridad y apariencia elegante. Seleccione entre esta gama de luces interiores y de señalización brillantes que transformarán su experiencia de conducción.



Visibilidad superior

- Luz potente con una alta salida de luz
- Variedad de potente luz blanca: 4000/6000/8000K para T10 [≈W5W]
- Tecnología instantánea para una mayor seguridad
- Distribución uniforme de la luz

Señalización elegante y de gama alta

- Elegante luz de señalización LED disponible en blanco, rojo y ámbar vibrante

Rendimiento hecho para durar

- Tecnología LED de alta gama
- Larga vida útil de hasta 5000 horas
- Tecnología HeatShield en las lámparas T10 para soportar cualquier desafío térmico

Reemplazo sencillo, colocar & funcionar


- Eléctricamente compatible con la mayoría de los coches
- Sin parpadeo gracias a la inmunidad de corriente oscura para LED festoons
- Casquillo estándar y sin polaridad para un reemplazo rápido y fácil (W5W, W16, W21/5W, P21/5W, R5W/R10W)
- Gran variedad de aplicaciones para coches y camiones




Ultinon Pro6000 SL

Disponible en

12V



24V





Ultinon Pro3000 SL

Destaque entre la multitud

Todos las novedades Philips Ultinon Pro3000 ofrecen la mejor relación calidad-precio. Ya sea que esté buscando un interior nuevo y brillante o un exterior llamativo, la tecnología LED de vanguardia de Philips marca la diferencia con la señal de freno instantánea y una distribución uniforme de la luz.

Potente brillo y rendimiento

- Elegante luz blanca de hasta 6000K para T10 (≈W5W), Festoon, W21 y P21
- Señalización roja disponible en P21, P21/5W, W21, W21/5W
- Equiparable al rendimiento estándar*

Sencillo, conectar & funcionar

- Actualice fácilmente de una lámpara convencional a LED con un simplemente conectar y funcionar gracias a sus casquillos estándar de LED.

Fiabilidad Philips

- Mayor vida útil de 300 horas

Compatible con los principales modelos de vehículos

- Compatible con 12V
- CANbus opcional disponible para resolución de problemas

*Cumple con el requisito de lúmenes de salida de ECE R37 (solo para indicación)



Ultinon Pro3000 SL

Disponible en

12V



SL-FEST 30mm
Cool white



SL-FEST 38mm
Cool white



SL-FEST 43mm
Cool white



SL-WHITE
[≈W5W]



SL-WHITE
[≈W21W]



SL-WHITE
[≈P21W]



SL-RED
[≈P21/5W]



SL-RED
[≈W21W]



SL-RED
[≈P21W]



SL-RED
[≈W21/5W]

Adaptador CANbus

- **Evite advertencias inexactas en el tablero**
- Para lámparas de señalización, evita el parpadeo
- Fácil instalación
- Compatible con todas las gamas LED Philips

Disponible en



HL [≈H4]
 HL [≈H7]
 HL [≈H8/H11/H16]
 HL [≈HB3/HB4/HIR2]



SL [≈5W]
 SL [≈21W]



Disponible en paquetes X2



CANbus reparador de luz

- **Evita el parpadeo en las lámparas principales**
- Fácil de instalar
- Compatible con todas la gamas LED Philips
- Integrado en nuestra nueva generación de lámparas Ultinon Pro5100* y Ultinon Pro9100*

Disponible en



HL [≈H7]



Disponible en paquetes X2



* Philips Light Repair CANbus está directamente integrado en nuestras últimas generaciones de lámparas.
 ¡Sin necesidad de accesorios adicionales! En algunos casos raros, un CANbus adicional podría ser necesario para eliminar completamente el efecto de parpadeo.



Opciones de **iluminación mediante LED** para cada uso?



Luces delanteras



Luces intermitente

Ultinon Pro6000 SL




Ultinon Pro3000 SL



Adaptadores LED





Philips.com/LED-bulbs



Es su propia responsabilidad usar las luces LED retrofit conforme con los requisitos legales aplicables.



o	Luces de
---	----------



Iluminación LED para coches y camiones

LED

LED 12V/24V Lámparas principales

HL [≈H1] Ultinon Pro9100



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11258U91X2	12/24	20	P14,5s	01862594	8 719018 018625	-	8719018018632	-	4	150,00

HL [≈H1] Ultinon Pro5100



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11258U51X2	12/24	12,5	P14,5s	01878694	8 719018 018786	-	8719018018793	-	4	80,00

HL [≈H1] Ultinon Pro3022



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11258U3022X2	12/24	18	P14,5s	01812094	8 719018 018120	-	8719018018137	-	4	50,00

HL [≈H3] Ultinon Pro9100



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11336U91X2	12/24	20	PK22s	01874894	8 719018 018748	-	8719018018755	-	4	150,00

HL [≈H3] Ultinon Pro5100



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11336U51X2	12/24	12	PK22s	01890894	8 719018 018908	-	8719018018915	-	4	80,00

HL [≈H3] Ultinon Pro3022



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11336U3022X2	12/24	18	PK22s	01814494	8 719018 018144	-	8719018018151	-	4	50,00

HL [≈H4] Ultinon Pro9100



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11342U91X2	12/24	18	P43t-38	01866394	8 719018 018663	-	8719018018670	-	4	150,00

HL [≈H4] Ultinon Pro5100



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11342U51X2	12/24	12	P43t-38	01882394	8 719018 018823	-	8719018018830	-	4	80,00

HL [≈H4] Ultinon Pro3022



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11342U3022X2	12/24	20	P43t-38	01800794	8 719018 018007	-	8719018018014	-	4	55,00

HL [≈H7] Ultinon Pro9100



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11972U91X2	12/24	18	PX26d	01868794	8 719018 018687	-	8719018018694	-	4	150,00

HL [≈H7] Ultinon Pro5100



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11972U51X2	12/24	12	PX26d	01884794	8 719018 018847	-	8719018018854	-	4	80,00

HL [≈H7] Ultinon Pro3022



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11972U3022X2	12/24	20	PX26d	01802194	8 719018 018021	-	8719018018038	-	4	50,00

HL [≈H11] Ultinon Pro9100



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11362U91X2	12/24	16	PGJ19-2	01864994	8 719018 018649	-	8719018018656	-	4	150,00

HL [≈H11] Ultinon Pro5100



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11362U51X2	12/24	12	PGJ19-2	01880994	8 719018 018809	-	8719018018816	-	4	80,00

HL [≈H11] Ultinon Pro3022



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11362U3022X2	12/24	20	PGJ19-2	01810694	8 719018 018106	-	8719018018113	-	4	50,00

FL [≈H8/H11/H16] Ultinon Pro9100



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11366U91X2	12/24	11	PGJ19-1/2/3	01860194	8 719018 018601	-	8719018018618	-	4	150,00

FL [≈H8/H11/H16] Ultinon Pro5100



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11366U51X2	12/24	9	PGJ19-1/2/3	01876294	8 719018 018762	-	8719018018779	-	4	80,00

FL [≈H8/H11/H16] Ultinon Pro3022



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11366U3022X2	12/24	20	PGJ19-1/2/3	01804594	8 719018 018045	-	8719018018052	-	4	50,00

HL [≈HIR2] Ultinon Pro9100



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11012U91X2	12/24	20	PX22d	01872494	8 719018 018724	-	8719018018731	-	4	150,00

HL [≈HIR2] Ultinon Pro5100



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11012U51X2	12/24	12	PX22d	01888594	8 719018 018885	-	8719018018892	-	4	80,00



HL [≈HIR2] Ultinon Pro3022



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11012U3022X2	12/24	20	PX22d	01808394	8 719018 018083	-	8719018018090	-	4	50,00



HL [≈HB3/HB4] Ultinon Pro9100



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11005U91X2	12/24	20	P20d/P22d	01870094	8 719018 018700	-	8719018018717	-	4	150,00



HL [≈HB3/HB4] Ultinon Pro5100



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11005U51X2	12/24	12	P20d/P22d	01886194	8 719018 018861	-	8719018018878	-	4	80,00



HL [≈HB3/HB4] Ultinon Pro3022



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11005U3022X2	12/24	20	P20d/P22d	01806994	8 719018 018069	-	8719018018076	-	4	50,00



Señalización e iluminación interior LED de 12V

SL-FEST 30 mm 6000K Ultinon Pro6000



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11860CU60X1	12	1.0	SV8,5	01530330	8 719018 015303	-	8719018015310	-	10	7,07

SL-FEST 30 mm 6000K Ultinon Pro3000



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11860U30CWB1	12	0.6	SV8,5-8	00674530	8 719018 006745	-	8719018006752	-	10	7,50

SL-FEST 30 mm 4000K Ultinon Pro6000



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11860WU60X1	12	1.0	SV8,5	01524230	8 719018 015242	-	8719018015259	-	10	7,07

SL-FEST 38 mm 6000K Ultinon Pro6000



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11854CU60X1	12	1.0	SV8,5	01532730	8 719018 015327	-	8719018015334	-	10	7,07

SL-FEST 38 mm 6000K Ultinon Pro3000



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11854U30CWB1	12	0.6	SV8,5-8	00676930	8 719018 006769	-	8719018006776	-	10	7,50

SL-FEST 38 mm 4000K Ultinon Pro6000



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11854WU60X1	12	1.0	SV8,5	01526630	8 719018 015266	-	8719018015273	-	10	7,07

SL-FEST 43 mm 6000K Ultinon Pro6000



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11866CU60X1	12	1.0	SV8,5	01534130	8 719018 015341	-	8719018015358	-	10	7,07

SL-FEST 43 mm 6 000 K Ultinon Pro3000



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11864U30CWB1	12	0.6	SV8,5-8	00678330	8 719018 006783	-	8719018006790	-	10	7,50

SL-FEST 43 mm 4000K Ultinon Pro6000



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11866WU60X1	12	1.0	SV8,5	01528030	8 719018 015280	-	8719018015297	-	10	7,07

SL-AMBER [≈P21/5W] Ultinon Pro6000



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11499AU60X2	12	2.5/0.5	BAY15D	01546430	8 719018 015464	-	8719018015471	-	10	34,48

SL-RED [≈P21/5W] Ultinon Pro6000



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11499RU60X2	12	2.5/0.5	BAY15D	01538930	8 719018 015389	-	8719018015396	-	10	34,48

SL-RED [≈P21/5W] Ultinon Pro3000



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11499U30RB2	12	0.8/1.75	BAY15d	00682030	8 719018 006820	-	8719018006837	-	10	15,00

SL-WHITE [≈P21/5W] Ultinon Pro6000



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11499CU60X2	12	2.5/0.5	BAY15D	01544030	8 719018 015440	-	8719018015457	-	10	34,48

SL-AMBER [≈P21W] Ultinon Pro6000



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11498AU60X2	12	2.3	BAU15s	01548830	8 719018 015488	-	8719018015495	-	10	34,48

SL-RED [≈P21W] Ultinon Pro6000



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11498RU60X2	12	2.3	BA15S	01542630	8 719018 015426	-	8719018015433	-	10	34,48

SL-RED [≈P21W] Ultinon Pro3000



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11498U30RB2	12	1.75	BA15s	00640030	8 719018 006400	-	8719018006417	-	10	15,00

SL-WHITE [≈P21W] Ultinon Pro6000



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11498CU60X2	12	2.3	BA15S	01540230	8 719018 015402	-	8719018015419	-	10	34,48

SL-WHITE [≈P21W] Ultinon Pro3000



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11498U30CWB2	12	1.75	BA15s	00680630	8 719018 006806	-	8719018006813	-	10	15,00

SL-WHITE [≈W16W] Ultinon Pro6000



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11067CU60X1	12	2.4	W2.1x9.5d	01566230	8 719018 015662	-	8719018015679	-	10	11,50

SL-AMBER [≈W21/5W] Ultinon Pro6000



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11066AU60X2	12	2.5/0.5	W3x16q	01556330	8 719018 015563	-	8719018015570	-	10	34,48

SL-RED [≈W21/5W] Ultinon Pro6000



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11066RU60X2	12	2.5/0.5	W3x16q	01552530	8 719018 015525	-	8719018015532	-	10	34,48



SL-RED [≈W21/5W] Ultinon Pro3000



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11066U30RB2	120.8/1.75	W3x16q	00642430		8 719018 006424	-	8719018006431	-	10	15,00

SL-WHITE [≈W21/5W] Ultinon Pro6000



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11066CU60X2	12	2.5/0.5	W3x16q	01550130	8 719018 015501	-	8719018015518	-	10	34,48

SL-AMBER [≈W21W] Ultinon Pro6000



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11065AU60X2	12	2.3	WX3x16d	01558730	8 719018 015587	-	8719018015594	-	10	34,48

SL-RED [≈W21W] Ultinon Pro6000



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11065RU60X2	12	2.3	W3x16d	01564830	8 719018 015648	-	8719018015655	-	10	34,48

SL-RED [≈W21W] Ultinon Pro3000



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11065U30RB2	12	1.75	W3x16d	00686830	8 719018 006868	-	8719018006875	-	10	15,00

SL-WHITE [≈W21W] Ultinon Pro6000



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11065CU60X2	12	2.3	W3x16d	01554930	8 719018 015549	-	8719018015556	-	10	34,48

SL-WHITE [≈W21W] 6000 K Ultinon Pro3000



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11065U30CWB2	12	1.75	W3x16d	00684430	8 719018 006844	-	8719018006851	-	10	15,00

SL-AMBER [≈W5W] Ultinon Pro6000



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11961AU60X2	12	0.5	W2.1x9.5d	01560030	8 719018 015600	-	8719018015617	-	10	14,99

SL-T10 [≈W5W] 8000 K Ultinon Pro6000



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11961XU60X2	12	0.7	W2.1x9.5d	01522830	8 719018 015228	-	8719018015235	-	10	14,99

SL-T10 [≈W5W] 6000 K Ultinon Pro6000



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11961CU60X2	12	0.9	W2.1x9.5d	01516730	8 719018 015167	-	8719018015174	-	10	14,99

SL-T10 [≈W5W] 6000 K Ultinon Pro3000



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11961U30CWB2	12	0.6	W2.1x9.5d	00694330	8 719018 006943	-	8719018006950	-	10	5,50

SL-T10 [≈W5W] 4000 K Ultinon Pro6000



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
11961WU60X2	12	0.9	W2.1x9.5d	01514330	8 719018 015143	-	8719018015150	-	10	14,99



Adaptadores LED

Adaptador CANbus para LED 5W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
12956X2	12	5	-	39722294	8 727900 397222	-	8719018005007	-	4	16,67

Adaptador CANbus para LED 21W



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
18957X2	12	21	-	39587794	8 727900 395877	-	8719018004956	-	4	16,67

Adaptador CANbus para HL [≈H4]



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
18960C2	12	10	-	39809094	8 727900 398090	-	8719018004963	-	4	50,08

Adaptador CANbus para HL [≈H7]



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
18952C2	12	10	-	05064994	8 719018 050649	-	8719018004994	-	4	50,08

Adaptador CANbus para FL [≈H8/H11/H16]



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
18954C2	12	10	-	05066394	8 719018 050663	-	8719018004970	-	4	50,08

Adaptador CANbus para HL [≈HB3/HB4/HIR2]



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
18956C2	12	10	-	05068794	8 719018 050687	-	8719018004987	-	4	50,08

Reparador de luz para HL [≈H7]



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
18961C2	12	10	-	00281594	8 719018 002815	-	8719018002822	-	4	50,08





Señalización e iluminación interior LED de 24V

SL-FEST 30mm Ultinon Pro6000



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
24844CU60X1	24	1,5	SV8.5	01536530	8 719018 015365	-	8719018015372	-	10	7,07

SL-WHITE [≈R5W/R10W] Ultinon Pro6000



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
24805CU60X2	24	1	BA15s	01562430	8 719018 015624	-	8719018015631	-	10	13,50

SL-T10 [≈ W5W] 6000K Ultinon Pro6000



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
24961CU60X2	24	1	W2.1x9.5d	01520430	8 719018 015204	-	8719018015211	-	10	14,99

SL-T10 [≈ W5W] 4000K Ultinon Pro6000



Referencia de pedido	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	UMP	Precio (€)
24961WU60X2	24	1	W2.1x9.5d	01518130	8 719018 015181	-	8719018015198	-	10	14,99



Explicación de la tecnología de iluminación

■ **Arco eléctrico**
La descarga luminosa que conecta los dos electrodos de una lámpara HID de xenón. Su principio de funcionamiento es similar al de un rayo. El cebador de alta tensión crea el arco eléctrico y el balasto lo estabiliza y lo controla.

■ **Balasto**
El driver electrónico que controla una lámpara HID de xenón.

■ **Base o casquillo**
Parte inferior de la lámpara que garantiza la conexión mecánica y eléctrica correcta con la unidad de faro del coche. Es importante que sea precisa para que el patrón del haz sea correcto.

■ **Base en cuña**
Lámpara con base de cristal, tal como W5W. Se utiliza principalmente para luces de aparcamiento, indicadores laterales e iluminación interior.

■ **Bloqueo de rayos UV**
El cristal con bloqueo de rayos ultravioleta (UV) absorbe la luz UV creada por el filamento o el arco eléctrico. El bloqueo UV es obligatorio para todas las lámparas para coches según las normas de la CEE, porque la luz UV puede dañar la cubierta de plástico del faro. **Consulte también** Cristal de cuarzo.

■ **Lámpara de descarga**
El término técnico correcto para la llamada lámpara de xenón es lámpara de descarga de alta intensidad. La luz se emite mediante un arco eléctrico que se produce entre dos electrodos. **Consulte también** HID y luz de xenón.

■ **Calidad de nivel de automoción**
Los productos de calidad de nivel de automoción de Philips se han diseñado y desarrollado de acuerdo con estrictos procesos de control de calidad (incluidas las normas ISO correspondientes) para ofrecer estándares de producción siempre elevados.

■ **Candela (cd)**
Unidad de intensidad lumínica que mide la cantidad de potencia luminosa emitida por una fuente de luz en una dirección determinada.

■ **Cebador de alta tensión**
Crea pulsos de alta tensión de aproximadamente 20 000 voltios para encender el arco eléctrico en una lámpara HID de xenón.

■ **CeraLight**
Sistema de refrigeración que utiliza material cerámico para mejorar la resistencia al calor y a la vibración.

■ **Certificación IP65**
Protección frente a la entrada de polvo y salpicaduras de agua, que mejora la durabilidad

■ **Conforme con EMI**
Estándares de interferencias electromagnéticas para automoción.

■ **Cristal de cuarzo**
Cristal resistente a la temperatura y la presión para lámparas HID de xenón y halógenas. El cristal tiene, además, un revestimiento especial para bloquear la luz ultravioleta (UV) nociva.

■ **D(...)**
Nomenclatura para lámparas HID de xenón, donde **D** significa “descarga”. Tipos técnicos disponibles: **D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D3R, D4S, D4R y D5S**.

D1 y D2 Primeras lámparas presentadas en 1991

D3 y D4 Lámparas sin mercurio que sustituyen a D1 y D2

Para D1 y D3, el cebador electrónico de alta tensión está ya integrado en la base de la lámpara. El tipo **S** se utiliza con sistemas de proyector (lente). La versión **R** se utiliza en reflectores abiertos e incorpora un revestimiento adicional en el tubo exterior (a rayas) que bloquea algunas áreas para evitar el deslumbramiento.

La **D5S** es una lámpara de 25 watios con cebador y balasto integrados.

■ **DOT**
El Departamento de transportes de EE. UU., que supervisa las funciones de administración de las autopistas federales, el transporte aéreo, por ferrocarril y naval, entre otras. Desempeña una función similar a la de la Comisión Económica para Europa (CEE).

■ **DRL**
Luces de marcha diurnas, por sus siglas en inglés

■ **ECE**
Comisión Económica para Europa. Una de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas (ONU), con sede en Ginebra, que contribuye a mejorar la eficacia de la ONU mediante la implementación de los resultados de las conferencias y cumbres de la ONU. La CEE (ECE) tiene la responsabilidad de armonizar especificaciones técnicas para vehículos cuyas normativas son también obligatorias en muchos países fuera de Europa.

■ **ECE R**
Normativa CEE. Ejemplos de iluminación para vehículos:

R37 Lámparas de filamento

R99 Fuentes de luz de descarga de gas

R48 Instalación de dispositivos de iluminación y de señalización mediante luz

■ **Electrodos**
Conductores eléctricos que se colocan en posiciones opuestas entre sí en el vaso de una lámpara de descarga de gas xenón. El arco eléctrico, que emite luz, se produce entre los electrodos.

■ **Festoon**
Lámpara en forma de tubo con contactos en cada extremo tal como C5W, que se utiliza habitualmente para la iluminación de interiores y de placas de matrícula.

■ **Filamento**
Hilo de tungsteno bobinado que emite luz.

■ **Flujo luminoso (lumen)**
Cantidad total de luz emitida por una fuente de luz en todas las direcciones.

■ **H(...)**
Nomenclatura para lámparas halógenas. H = halógena. Las lámparas se numeran consecutivamente. Los tipos más comunes son:

H1 Primera lámpara halógena (filamento único).

H4 Doble filamento para aplicación de haz bajo y haz alto en una unidad de faro.

H7 La lámpara halógena más común en Europa para haz bajo, haz alto e iluminación antiniebla.

■ **Halógeno**
Gas que se utiliza para crear el proceso de ciclo halógeno en una lámpara. Durante la operación, se evaporan moléculas de tungsteno. En el proceso del ciclo, se combinan con

las moléculas de halógeno y vuelven a depositarse sobre el hilo. Esto amplía la vida útil de la lámpara y le permite funcionar con mayor intensidad. Las lámparas halógenas están rellenas de gas halógeno a alta presión. En las lámparas incandescentes no halógenas se suelen utilizar gases no halógenos como argón.

■ **HB(...)**
Nombre CEE de los tipos de lámparas originales de EE. UU. aprobados también para su uso en Europa. Por ejemplo: HB3 hace referencia a 9005 y HB4 hace referencia a 9006.

■ **Hg**
Símbolo del mercurio (En latín: hydrargyrum). Las lámparas de xenón de tipo D1 y D2 aún contienen aproximadamente un tercio de la cantidad de mercurio que contiene una lámpara doméstica normal de bajo consumo. D3, D4 y D5 están completamente libres de mercurio.

■ **HID**
Descarga de alta intensidad. Nombre técnico correcto para las llamadas lámparas de xenón. **Consulte también** lámpara de descarga de gas, luz de xenón, sistema de xenón.

■ **HiPerVision**
Gama de lámparas de señalización muy compactas con filamentos de alta precisión y larga vida útil. Se utilizan en luces de señalización, luces antiniebla y luces de marcha traseras y diurnas.

■ **Iluminancia (lux)**
Al contrario que el flujo luminoso (lumen), que es una medida de la cantidad total de luz emitida por una fuente de luz, la iluminancia describe la cantidad de flujo luminoso por unidad de área, por ejemplo en la carretera. Se mide con un medidor de lux.

■ **Kelvin (K)**
Unidad de medida de temperatura basada en una escala absoluta en la que cero (menos 273° C) representa el punto donde cesa todo movimiento térmico. En iluminación, sin embargo, es una medida de temperatura de color. Cuanto mayor es la temperatura de color, más blanca y más fría parece la luz.

■ **LED**
Diodo emisor de luz.

■ **Lumen (lm)**
Unidad de flujo luminoso.

■ **Luminancia**
Intensidad de la luz emitida desde una superficie por unidad de área en una dirección dada desde, por ejemplo, el filamento o el arco eléctrico de una lámpara HID de xenón. Es un indicador importante de la cantidad de luz que proporciona una unidad de faro en la carretera. La unidad es la candela/m² (cd/m²).

■ **Lux (lx)**
Unidad de iluminancia. 1 Lux = 1 lm/m². **Consulte también** Iluminancia.

■ **Luz de xenón**
Faros con lámparas HID. **Consulte también** D(...), Lámpara de descarga, HID.

■ **LUXEON®**
Tecnología de chips Lumileds

■ **Marca E**
La marca de aprobación de la CEE El dígito que sigue a la “E” indica en qué país se ha concedido la aprobación. Por ejemplo: E1 indica Alemania y E2 indica Francia. Una aprobación concedida por un miembro de la CEE es válida para todos los estados miembro y habitualmente se adopta en las legislaciones nacionales. Es posible que haya pequeñas variaciones.

■ **Medidor de lux**
Dispositivo de medición de la iluminancia.

■ **Patrón de haz asimétrico**
Patrón de haz desplazado para aplicaciones de haz bajo. Proporciona un haz más largo en el carril de desplazamiento que en el carril contrario, lo que evita deslumbrar a los conductores que circulan en sentido opuesto.

■ **Pb**
Símbolo del plomo (En latín: plumbum). Todas las lámparas para automoción de Philips están **libres de plomo**.

■ **Quemador**
El quemador es la parte de cristal de una lámpara HID halógena o de xenón en la que se genera la emisión de luz. Está hecho de cristal duro o de cuarzo y contiene el filamento y los dos electrodos.

■ **Sistema de xenón**
Un sistema de xenón completo consta de una lámpara HID, el cebador de alta tensión y el balasto electrónico que controla el arco eléctrico.

■ **Tecnología AirCool**
Sistema de refrigeración inteligente que desvía el calor de los componentes críticos de la luz (enfriamiento activo con un ventilador).

■ **Tecnología AirFlux**
Gestión térmica óptima que da como resultado más vida útil (enfriamiento pasivo con disipador de calor).

■ **Tecnología SafeBeam**
Tecnología que proyecta la luz exactamente donde se necesita en la carretera.

■ **Temperatura de color**
Medida térmica del color de luz. Se deriva del color emitido por una “cuerpo negro” que se calienta hasta una cierta temperatura (consulte también Kelvin).

■ **Tensión de tarjeta**
Tensión eléctrica en la red de tarjetas del vehículo. En los coches, la tensión de funcionamiento en el conector de la lámpara suele variar entre 13 y 14 voltios (V). La tensión de prueba oficial para las lámparas de los faros halógenos es de 13,2V de acuerdo con CEE R37. Para camiones con red de tarjetas de 24V, la tensión de prueba es de 28V. La tensión de tarjeta tiene un impacto significativo sobre la duración de las lámparas de filamento. En general, un aumento de la tensión de un 5 % reduce la duración un 50%.

■ **Tungsteno**
Material del filamento y los electrodos.

■ **Vida útil**
Datos estadísticos que indican la tasa de fallos de un porcentaje de las lámparas utilizadas a una tensión específica a lo largo de un determinado período de tiempo. Indicación común de datos de vida útil:

B3 Tiempo en el que, estadísticamente, el 3% de las muestras de prueba han fallado

TC Tiempo en el que han fallado el 63% de las muestras de prueba.

■ **Xenon (Xe)**
Uno de los gases nobles. Se utiliza habitualmente para hacer referencia a las lámparas HID.

■ **Zona de corte**
La línea entre las zonas brillante y oscura de la luz de haz bajo. Por encima de la zona de corte, la cantidad de luz se limita para evitar deslumbrar al tráfico en sentido contrario.

Embalaje de muestra

Descubra la perfecta solución antirrobo para su establecimiento.



VP VisionPlus



LLECO LongLife EcoVision



WVU WhiteVision ultra



XVP X-tremeVision Pro150



RGT RacingVision GT200



VI Xenon Vision



SY Xenon LongerLife



XV2 Xenon X-tremeVision gen2



WHV2 Xenon WhiteVision gen2

Embalajes de muestra

Descripción	Referencia de pedido GOC		EAN1	EAN3
12V halógenas				
H4 RGT BF	56865BF	00596030	8719018005960	8719018005977
H7 RGT BF	56866BF	00598430	8719018005984	8719018005991
H4 RGT SF	56873SF	00606628	8719018006066	8719018006073
H7 RGT SF	56874SF	00608028	8719018006080	8719018006097
H1 XVP BF	56859BF	00584730	8719018005847	8719018005854
H4 XVP BF	56860BF	00586130	8719018005861	8719018005878
H7 XVP BF	56861BF	00588530	8719018005885	8719018005892
H1 XVP SF	56862SF	00590828	8719018005908	8719018005915
H4 XVP SF	56863SF	00592228	8719018005922	8719018005939
H7 XVP SF	56864SF	00594630	8719018005946	8719018005953
H1 WVU BF	56869BF	00600430	8719018006004	8719018006011
H4 WVU BF	56870BF	00602830	8719018006028	8719018006035
H7 WVU BF	56871BF	00604230	8719018006042	8719018006059
H1 WVU SF	56875SF	00610328	8719018006103	8719018006110
H4 WVU SF	56876SF	00612728	8719018006127	8719018006134
H7 WVU SF	56877SF	00614128	8719018006141	8719018006158
H1 LLECO BF	56273BF	26939830	8718696269398	8718696269404
H4 LLECO BF	56270BF	26933630	8718696269336	8718696269343
H7 LLECO BF	56268BF	26927530	8718696269275	8718696269282
H4 LLECO SF	56292SF	39002528	8727900390025	8727900390032
H1 LLECO SF	56261SF	26909128	8718696269091	8718696269107
H7 LLECO SF	56294SF	39004928	8727900390049	8727900390056
H1 VP BF	56279BF	26949730	8718696269497	8718696269503
H4 VP BF	56278BF	26947330	8718696269473	8718696269480
H7 VP BF	56277BF	26945930	8718696269459	8718696269466
H1 VP SF	56252SF	39991228	8727900399912	8727900399929
H4 VP SF	56293SF	39010028	8727900390100	8727900390117
H7 VP SF	56295SF	39012428	8727900390124	8727900390131

Descripción	Referencia de pedido		GOC	EAN1	EAN3
Xenón					
D1S XV2 SF	56643SF	39655333	8727900396553	8727900396560	
D2S XV2 SF	56644SF	39657733	8727900396577	8727900396584	
D2R XV2 SF	56645SF	39659133	8727900396591	8727900396607	
D3S XV2 SF	56646SF	39661433	8727900396614	8727900396621	
D4S XV2 SF	56647SF	39663833	8727900396638	8727900396645	
D1S WHV2 SF	56640SF	39649233	8727900396492	8727900396508	
D2S WHV2 SF	56641SF	39651533	8727900396515	8727900396522	
D3S WHV2 SF	56642SF	39653933	8727900396539	8727900396546	
D1S SY SF	56477SF	39467233	8727900394672	8727900394689	
D2S SY SF	56478SF	39469633	8727900394696	8727900394689	
D2R SY SF	56479SF	39470233	8727900394702	8727900394719	
D1S VI SF	85415VISF	36504733	8727900365047	8727900365054	
D2R VI SF	85126VISF	36511533	8727900365115	8727900365122	
D2S VI SF	85122VISF	36507833	8727900365078	8727900365085	
D3S VI SF	42403VISF	36515333	8727900365153	8727900365160	

Códigos de pedido Philips

Todos nuestros productos de iluminación para automoción se pueden pedir utilizando la referencia de pedidos Philips. Con la referencia de pedidos de Philips puede identificar el tipo de lámpara, la gama de productos y el tipo de embalaje.

Ejemplo: 12972WVUB1, H7 WhiteVision ultra, blíster único

12972

1/Tipo de lámpara

WVU

2/Tipo de gama

B1

3/Tipo de embalaje

1/Tipo de lámpara

Philips ha designado cada tipo de lámpara con un número único.

- Todas las lámparas de 12 V empiezan por 12 (por ejemplo, 12972 para H7 12V)
- Todas las lámparas de 24 V empiezan por 13 (por ejemplo, 13972 para H7 24V)

2/Tipo de gama

La mayoría de los tipos de lámpara están disponibles en distintas gamas e producto. Se indican mediante un código de color.

Códigos de pedido

	RacingVision GT200 Hasta 200% luz más brillante	Tipo de gama RGT
	X-tremeVision Pro150 Hasta 150% luz más brillante	Tipo de gama XVP
	VisionPlus Hasta un 60% más de visión	Tipo de gama VP
	LongLife EcoVision Vida útil de hasta 1500 horas	Tipo de gama LLECO
	WhiteVision ultra Estilo blanco intenso	Tipo de gama WVU
	Vision Hasta un 30% más de visión	Tipo de gama PR
	Standard	Tipo de gama STD

3/Tipo de embalaje

Embalaje comercial
Material cartón
Contenido **C1** 1 lámpara
Contenido **CP** 10 lámparas
Tipo de embalaje **C1/CP**

Blíster único
Material cartón/plástico
Contenido 1 lámpara
Tipo de embalaje **B1**

Blíster doble
Material cartón/plástico
Contenido 2 lámparas
Tipo de embalaje **B2**

Embalaje especial
Material plástico
Contenido **S2** 2 lámparas
Contenido **SM** 4 lámparas (2 lámparas de faro, 2 lámparas de posición)
Tipo de embalaje **S2/SM**

Blíster único de xenón
Material cartón/plástico
Contenido 1 lámpara
Tipo de embalaje **S1**

Blíster LED X1/X2
Material cartón/plástico
Contenido **X1** 1 lámpara
Contenido **X2** 2 lámparas
Tipo de embalajes **X1/X2**

	Ultinon Pro9100 Rendimiento original LED para automoción	Tipo de gama U9100
	Ultinon Pro5100 Luz blanca, para carreteras más luminosas	Tipo de gama U5100
	Ultinon Pro3022 Iluminación LED estilosa que es facil de montar	Tipo de gama U3022
	Ultinon Pro6000 SL Señales más brillantes y elegantes	Tipo de gama U6000
	Ultinon Pro3000 SL Destaca entre la multitud	Tipo de gama U3000

Ilustraciones técnicas Casquillos



SV6
IEC 7004-5



SV8,5-8
IEC 7004-81



W2x4,6d
IEC 7004-94



W2,1x9,5d
IEC 7004-91




W3x16d
IEC 7004-105




W3x16q
IEC 7004-106




WX3x16d
IEC 7004-105



BAX 9s
IEC 7004-8



BAY 9s
IEC 7004-9



BA 7s




BA 9s
IEC 7004-14



BA 15s
IEC 7004-11A



BA 15d
IEC 7004-11A



BAU 15s
IEC 7004-11A




BAY 15d
IEC 7004-11B




BAW 9s
IEC 7004-149-1




BAW 15d
IEC 7004-11E-1




BAW 15s
IEC 7004-11E11



BAZ 15d
IEC 7004-11C




BA20d
IEC 7004-12




P43t-38
IEC 7004-39



P45t-41
IEC 7004-95



P20d-PY20d
IEC 7004-31




P22d
IEC 7004-32




PX22d




PG13
IEC 7004-107




PGJ13
IEC 7004-107




PGJ23t-1




HPSL HTR



PG18,5d
IEC 7004-147



PG20
IEC 7004-127



PGU20




PU20d




PGJ19-1/2
IEC 7004-110




PGJ19-3
IEC 7004-110




PGJ19-5
IEC 7004-110




PGJ23t-1




P14,5s
IEC 7004-46




X511
IEC 7004-99



P26s



PX26d,4t
IEC 7004-128-2




PX26d
IEC 7004-5



P29t-PX29t
IEC 7004-66



P32d
IEC 7004-111



P32d-2
IEC 7004-111



P32d-3
IEC 7004-111




P32d-5
IEC 7004-111



P32d-6
IEC 7004-111




PK32d-2
IEC 7004-111




PK32d-3/5/6
IEC 7004-111




PK32d-7
IEC 7004-111




PK22s
IEC 7004-47




PU43t-3
IEC 7004-171-2




PY26d-1
IEC 7004-5-7




W3x16d
IEC 7004-105-1




W3x16q
IEC 7004-106-1




W2,1x9,5d




WP3,3x14,5/3




Bax 8,3s




Bax 8,4d



Bax 8,5d/1



Bax 8,5d/2



Bax 10d

Tarifa e índice de productos

Halógenas Iluminación de 12 V para coches

Referencia de pedido	Tipo	Gama	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	UMP	Precio (€)	Página
12023CP	H5W	Standard	12	5	BA9s	51270928	8711559512709	8711559512464	8727900371222	5x10	9,29	26
12024CP	H10W	Standard	12	10	BA9s	52941728	8711559529417	8711559529424	8727900371192	5x10	8,07	26
12025CP	H20W	Standard	12	20	BA9s	87600328	8711500876003	8711500876010	8727900371154	5x10	8,64	26
12036B2	H6W	Standard	12	6	BAX9s	24720930	8711500247209	-	8711500247216	10	16,00	26
12036CP	H6W	Standard	12	6	BAX9s	87603428	8711500876034	8711500876041	8727900370676	5x10	7,25	26
12036WVUB2	H6W	WhiteVision ultra	12	6	BAX9s	00543430	8719018005434	-	8719018005441	10	33,17	26
12040VPB2	WBT10	VisionPlus	12	6	W2,1x9,5d	52416030	8711559524160	-	8711559524184	10	7,70	28
12059C1	H27W/1	Standard	12	27	PG13	52854030	8711559528540	-	8727900370799	10	23,69	23
12060C1	H27W/2	Standard	12	27	PGJ13	52857130	8711559528571	-	8727900370805	10	23,69	23
12061CP	W2,3W	Standard	12	2.3	W2x4,6d	48330028	8711500483300	8711500483317	8727900391640	5x10	1,49	27
12065B2	W21W	Standard	12	21	W3x16d	70146330	8727900701463	-	8727900701470	10	12,88	28
12065CP	W21W	Standard	12	21	W3x16d	47135228	8711500471352	8711500471369	8727900391107	5x10	6,13	28
12066B2	W21/5W	Standard	12	21/5	W3x16q	69739130	8727900697391	-	8727900697407	10	13,54	28
12066CP	W21/5W	Standard	12	21/5	W3x16q	47138328	8711500471383	8711500471390	8727900391091	5x10	6,45	28
12067B2	W16W	Standard	12	16	W2,1x9,5d	40587630	8711500405876	-	8711559521053	10	10,21	28
12067CP	W16W	Standard	12	16	W2,1x9,5d	48272328	8711500482723	8711500482730	8727900391626	5x10	4,78	28
12071B2	WY21W	Standard	12	21	WX3x16d	69741430	8727900697414	-	8727900697421	10	19,38	28
12071CP	WY21W	Standard	12	21	WX3x16d	52539628	8711559525396	8711559525402	8727900391688	5x10	9,24	28
12085C1	PS19W	Standard	12	19	PG20/1	69653030	8727900696530	-	8727900390988	10	22,96	32
12085LLC1	PS19W	LongLife	12	19	PG20/1	70046630	8727900700466	-	8727900390926	10	23,97	32
12086FFC1	PS24W	Standard	12	24	PG20/3	70044230	8727900700442	-	8727900390919	10	25,31	32
12088CP	PR21W	Standard	12	21	BAW15s	48531128	8711500485311	8711500485328	8727900391589	5x10	5,95	24
12093NACP	RY10W	Standard	12	10	BAU15s	48362128	8711500483621	8711500483638	8727900391619	5x10	3,98	25
12146CP	HY21W	Standard	12	21	BAW9s	35244328	8727900352443	8727900352450	8727900370867	5x10	25,02	26
12174NAHTRC1	PWY24W	Standard	12	24	WP3,3x14,5/4	39202930	8727900392029	-	8727900397345	10	39,11	33
12174SVHTRC1	PWY24W	SilverVision+	12	24	WP3,3x14,5/4	39200530	8727900392005	-	8727900397352	10	39,11	33
12177C1	PW16W	Standard	12	16	WP3,3x14,5/8	39623230	8727900396232	-	8727900396249	10	42,11	32
12180SV+C1	PSY24W	SilverVision+	12	24	PG20/4	70379530	8727900703795	-	8727900390841	10	37,02	33
12182HTRC1	PW24W	Standard	12	24	WP3,3x14,5/3	39196130	8727900391961	-	8727900397369	10	39,11	33
12188NAC1	PSY24W	Standard	12	24	PG20/4	69668430	8727900696684	-	8727900390834	10	57,76	33
12190NAC1	PY24W	Standard	12	24	PGU20/4	69690530	8727900696905	-	8727900390803	10	37,02	33
12197HTRC1	HiPerVision LCP	Standard	13.5	24	HPSL 2A	39621830	8727900396218	-	8727900396225	10	33,68	32
12256B2	W3W	Standard	12	3	W2,1x9,5d	52410830	8711559524108	-	8711559524122	10	4,39	27
12256CP	W3W	Standard	12	3	W2,1x9,5d	48144328	8711500481443	8711500481450	8727900391664	5x10	1,66	27
12258LLECOB1	H1	LongLife EcoVision	12	55	P14,5s	36196430	8727900361964	-	8727900361971	10	10,14	18
12258LLECOC1	H1	LongLife EcoVision	12	55	P14,5s	36187230	8727900361872	-	8727900370683	10	9,10	18
12258LLECOS2	H1	LongLife EcoVision	12	55	P14,5s	36255828	8727900362558	-	8727900362565	5	19,59	18
12258PRB1	H1	Vision	12	55	P14,5s	47516930	8711500475169	-	8711500475176	10	6,70	18
12258PRC1	H1	Vision	12	55	P14,5s	47518360	8711500475183	8727900363791	8711500475190	100	6,16	18
12258SPC1	H1	Spot	12	55	P14,5s	40460230	8711500404602	-	8727900370690	10	9,78	18
12258VPB1	H1	VisionPlus	12	55	P14,5s	36320330	8727900363203	-	8727900363197	10	13,53	18
12258VPS2	H1	VisionPlus	12	55	P14,5s	36322728	8727900363227	-	8727900363210	5	26,33	18
12258WVUB1	H1	WhiteVision ultra	12	55	P14,5s	00523630	8719018005236	-	8719018005243	10	20,41	18
12258WVUSM	H1	WhiteVision ultra	12	55	P14,5s	00525028	8719018005250	-	8719018005267	5	39,62	18
12258XVPB1	H1	X-tremeVision Pro150	12	55	P14,5s	00549630	8719018005496	-	8719018005502	10	21,78	18
12258XVPS2	H1	X-tremeVision Pro150	12	55	P14,5s	00565628	8719018005656	-	8719018005663	5	40,01	18
12271AC1	PCY16W	HiPerClick	12	16	PU20d/2	38965430	8727900389654	-	8727900391152	10	37,02	32
12274SV+C1	PY24	SilverVision+	12	24	PGU20/4	69678330	8727900696783	-	8727900390780	10	57,76	33
12275NAC1	PSY19W	Standard	12	19	PG20/2	52735230	8711559527352	-	8727900390858	10	31,88	32
12276C1	PSX24W	Standard	12	24	PG20/7	69676930	8727900696769	-	8727900390902	10	29,30	32
12276WVUB1	PSX24W	WhiteVision ultra	12	24	PG20/7	00545828	8719018005458	-	8719018005465	5	65,13	32
12277C1	P13W	Standard	12	13	PG18,5d-1	69672130	8727900696721	-	8727900391008	10	34,04	32
12278C1	PSX26W	Standard	12	26	PG18,5d/3	38874930	8727900388749	-	8727900390896	10	42,75	33
12311C1	H2	Standard	12	55	X511	47752130	8711500477521	-	8727900370782	10	11,03	18
12336LLECOC1	H3	LongLife EcoVision	12	55	PK22s	77704130	8711500777041	-	8711500779366	10	10,04	19
12336PRB1	H3	Vision	12	55	PK22s	69561130	8711500695611	-	8711500695628	10	7,02	18
12336PRC1	H3	Vision	12	55	PK22s	69534560	8711500695345	8711500775696	8711500695352	100	6,75	18
12336WVUB1	H3	WhiteVision ultra	12	55	PK22s	00531128	8719018005311	-	8719018005328	5	22,00	19
12342LLECOB1	H4	LongLife EcoVision	12	60/55	P43t-38	36198830	8727900361988	-	8727900361995	10	11,79	19
12342LLECOC1	H4	LongLife EcoVision	12	60/55	P43t-38	36189630	8727900361896	-	8727900370836	10	10,71	19
12342LLECOS2	H4	LongLife EcoVision	12	60/55	P43t-38	36257228	8727900362572	-	8727900362589	5	22,93	19
12342PRB1	H4	Vision	12	60/55	P43t-38	47480330	8711500474803	-	8711500474810	10	7,98	19

Halógenas Iluminación de 12 V para coches

Referencia de pedido	Tipo	Gama	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	UMP	Precio (€)	Página
12342PRC1	H4	Vision	12	60/55	P43t-38	49099560	8711500490995	8711500827807	8711500490988	100	5,99	19
12342PRC2	H4	Vision	12	60/55	P43t-38	78028760	8711500780287	8711500780294	8711500780300	50	-	19
12342RGTB1	H4	RacingVision GT200	12	60/55	P43t-38	00571730	8719018005717	-	8719018005724	10	23,20	19
12342RGTS2	H4	RacingVision GT200	12	60/55	P43t-38	00575528	8719018005755	-	8719018005762	5	43,80	19
12342VPB1	H4	VisionPlus	12	60/55	P43t-38	39934930	8727900399349	-	8727900399332	10	13,07	19
12342VPC2	H4	VisionPlus	12	60/55	P43t-38	37435360	8727900374353	8727900374360	8727900374377	50	-	19
12342VPS2	H4	VisionPlus	12	60/55	P43t-38	39925728	8727900399257	-	8727900350937	5	25,84	19
12342WVUB1	H4	WhiteVision ultra	12	60/55	P43t-38	35489830	8727900354898	-	8727900354881	10	19,58	19
12342WVUSM	H4	WhiteVision ultra	12	60/55	P43t-38	35490428	8727900354904	-	8727900354911	5	37,23	19
12342XVPB1	H4	X-tremeVision Pro150	12	60/55	P43t-38	00553330	8719018005533	-	8719018005540	10	20,67	19
12342XVPS2	H4	X-tremeVision Pro150	12	60/55	P43t-38	00567028	8719018005670	-	8719018005687	5	38,86	19
12356CP	H21W	Standard	12	21	BAY9s	87989928	8711500879899	8711500879905	8727900371116	5x10	16,00	26
12360B1	H8	Standard	12	35	PGJ19-1	82416530	8711500824165	-	8727900362909	10	28,17	20
12360C1	H8	Standard	12	35	PGJ19-1	47582430	8711500475824	-	8727900371017	10	27,68	20
12360WVUB1	H8	WhiteVision ultra	12	35	PGJ19-1	00533528	8719018005335	-	8719018005342	5	52,82	20
12361B1	H9	Standard	12	65	PGJ19-5	36308130	8727900363081	-	8727900363098	10	43,48	21
12361C1	H9	Standard	12	65	PGJ19-5	47584830	8711500475848	-	8727900371000	10	42,75	21
12362XVPB1	H11	X-tremeVision Pro150	12	55	PGJ19-2	00551928	8719018005519	-	8719018005526	5	53,00	21
12362LLECOB1	H11	LongLife EcoVision	12	55	PGJ19-2	36310430	8727900363104	-	8727900363111	10	24,86	21
12362LLECOC1	H11	LongLife EcoVision	12	55	PGJ19-2	36194030	8727900361940	-	8727900370744	10	23,62	21
12362PRB1	H11	Vision	12	55	PGJ19-2	36428630	8727900364286	-	8727900364293	10	22,85	21
12362PRC1	H11	Vision	12	55	PGJ19-2	36430930	8727900364309	-	8727900370751	10	21,87	21
12362WVUB1	H11	WhiteVision ultra	12	55	PGJ19-2	00535928	8719018005359	-	8719018005366	5	34,76	21
12366C1	H16	Standard	12	19	PGJ19-3	36856730	8727900368567	-	8727900370775	10	38,46	21
12396NAB2	WY5W	Standard	12	5	W2,1x9,5d	40058130	8711500400581	-	8711500400598	10	8,22	27
12396NACP	WY5W	Standard	12	5	W2,1x9,5d	53002428	8711559530024	8711559530031	8727900390889	5x10	3,18	27
12401CP	Stop P22	Standard	12	15	BA15s	87821228	8711500878212	8711500878229	8711500790538	5x10	3,03	24
12445CP	Stop P25	Standard	12	18	BA15s	48440628	8711500484406	8711500484413	8727900391602	5x10	4,92	25
12475B1	R2	R2 Vision	12	45/40	P45t-41	24716230	8711500247162	-	8711500247179	10	10,10	23
12475C1	R2	R2 Vision	12	45/40	P45t-41	40466430	8711500404664	-	8727900371130	10	9,84	23
12495CP	PR21/5W	Standard	12	21/5	BAW15d	48873228	8711500488732	8711500488749	8727900391572	5x10	7,17	24
12496LLECOCP	PY21W	LongLife EcoVision	12	21	BAU15s	38218128	8727900382181	8727900382198	8727900391084	5x10	7,09	24
12496NAB2	PY21W	Standard	12	21	BAU15s	52372930	8711559523729	-	8711559523743	10	7,39	24
12496NACP	PY21W	Standard	12	21	BAU15s	52534173	8711559525341	8711559525358	8711500481504	20x10	2,97	24
12496SVB2	PY21W	SilverVision	12	21	BAU15s	31117730	8711500311177	-	8711500311191	10	37,87	24
12498B2	P21W	Standard	12	21	BA15s	5549130	8711500055491	-	8711559520131	10	3,38	23
12498CP	P21W	Standard	12	21	BA15s	49078073	8711500490780	8711500490797	8711500490803	20x10	1,19	23
12498LLECOB2	P21W	LongLife EcoVision	12	21	BA15s	38210530	8727900382105	-	8727900382112	10	4,80	23
12498LLECOCP	P21W	LongLife EcoVision	12	21	BA15s	38198628	8727900381986	8727900381993	8727900391695	5x10	2,13	23
12498VPB2	P21W	VisionPlus	12	21	BA15s	36318030	8727900363180	-	8727900363173	10	3,64	23
12499B2	P21/5W	Standard	12	21/5	BAY15d	5545330	8711500055453	-	8711559520148	10	4,58	24
12499CP	P21/5W	Standard	12	21/5	BAY15d	48159773	8711500481597	8711500481603	8711500481610	20x10	1,78	24
12499LLECOB2	P21/5W	LongLife Ecovision	12	21/5	BAY15d	38212930	8727900382129	-	8727900382136	10	8,17	24
12499LLECOCP	P21/5W	LongLife Ecovision	12	21/5	BAY15d	38201328	8727900382013	8727900382020	8727900391053	5x10	3,71	24
12499VPB2	P21/5W	VisionPlus	12	21/5	BAY15d	36316630	8727900363166	-	8727900363159	10	6,51	24
12505CP	W2W	Standard	12	2	W2x4,6d	48327028	8711500483270	8711500483287	8727900391657	5x10	1,64	27
12516B2	W1,2W	Standard	12	1.2	W2x4,6d	5554530	8711500055545	-	8711500417763	10	3,40	27
12516CP	W1,2W	Standard	12	1.2	W2x4,6d	48153573	8711500481535	8711500481542	8711500481559	20x10	1,17	27
12521CP	WBT5	Standard	12	1	W2x4,6d	48321828	8711500483218	8711500483225	8727900391671	5x10	1,71	27
12580C1	H15	Standard	12	55/15	PGJ23t-1	02000030	8719018020000	-	8719018020024	10	62,00	21
12580B1	H15	Standard	12	55/15	PGJ23t-1	02001730	8719018020017	-	8719018020031	10	63,15	21
12594B2	P21/4W	Standard	12	21/4	BAZ15d	40485530	8711500404855	-	8711500471017	10	7,67	24
12594CP	P21/4W	Standard	12	21/4	BAZ15d	48433828	8711500484338	8711500484345	8727900391565	5x10	3,52	24
12597B2	Bax 8,3s/1,35 black	Standard	12	1.2	B8,3s/1,35	53018530	8711559530185	-	8711559530192	10	6,22	30
12597CP	Bax 8,3s/1,35 black	Standard	12	1.2	B8,3s/1,35	48365228	8711500483652	8711500483669	8727900390957	5x10	2,46	30
12598B2	Bax 8,5d/2 black	Standard	12	1.2	B8,5d/2	40588330	8711500405883	-	8711500405890	10	6,08	30
12598CP	Bax 8,5d/2 black	Standard	12	1.2	B8,5d/2	48387428	8711500483874	8711500483881	8727900390964	5x10	2,50	30
12600CP	Bax 8,5d/2 green	Standard	12	2	B8,5d/2	48393528	8711500483935	8711500483942	8727900390971	5x10	2,46	30
12602CP	Bax 8,3s/1,5 blue	Standard	12	2	B8,3s/1,5	48396628	8711500483966	8711500483973	8727900390995	5x10	2,46	30
12603CP	Bax 8,5d/1,5 blue	Standard	12	1.2	B8,5d/1,5	48399728	8711500483997	8711500484000	8727900391015	5x10	2,46	30
12604CP	B8,5d green	Standard	12	2	B8,5d	40508128	8711500405081	8711500404589	8727900391022	5x10	4,36	30
12611CP	BX8,4d olive green	Standard	12	1.3	BX8,4d	77432328	8711500774323	8711500779377	8711500779397	5x10	4,39	31
12614CP	B10d brown halogen	Standard	12	3	B10d	52805228	8711559528052	8711559512723	8727900370928	5x10	10,72	30
12615CP	B10d black halogen	Standard	12	5	B10d	52807628	8711559528076	8711500243768	8727900370911	5x10	10,72	30
12620B1	R2	Standard	12	45/40	P45t-41	5543930	8711500055439	-	8711559525327	10	6,98	23

Halógenas Iluminación de 12 V para coches

Referencia de pedido	Tipo	Gama	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	UMP	Precio (€)	Página
12620C1	R2	Standard	12	45/40	P45t-41	40085730	8711500400857	-	8711500779359	10	6,49	23
12623CP	BX8,4d light blue	Standard	12	1.2	BX8,4d	51384328	8711559513843	8711500244154	8727900370904	5x10	4,39	30
12624CP	BX8,4d orange	Standard	12	1.1	BX8,4d	51411628	8711559514116	8711500245137	8727900370898	5x10	4,39	31
12625CP	BX8,4d black	Standard	12	1.2	BX8,4d	51409328	8711559514093	8711500244420	8727900371208	5x10	4,39	31
12626CP	BX8,4d light green	Standard	12	2	BX8,4d	51412328	8711559514123	8711500246066	8727900370942	5x10	4,39	31
12627CP	BX8,4d beige	Standard	12	1.5	BX8,4d	51414728	8711559514147	8711500247414	8727900370959	5x10	4,39	31
12629CP	BX8,4d beige	Standard	12	1.8	BX8,4d	51488828	8711559514888	8711559512488	8727900371031	5x10	4,39	31
12637CP	B8,5d beige	Standard	12	1.5	B8,5d	51487128	8711559514871	8711500400178	8727900371048	5x10	4,39	30
12638CP	BX8,5d white	Standard	12	1.12	BX8,5d	48846628	8711500488466	8711500488473	8727900391503	5x10	4,39	31
12643LLC1	H18	LongLife EcoVision	12	65	PY26d-1	35603830	8727900356038	-	8727900356045	10	27,24	21
12644LLC1	H19	LongLife EcoVision	12	60/55	PU43t-3	35605230	8727900356052	-	8727900356069	10	34,05	22
12814B2	R10W	Standard	12	10	BA15s	5547730	8711500055477	-	8711500417718	10	4,18	25
12814CP	R10W	Standard	12	10	BA15s	48341673	8711500483416	8711500483423	8711500483430	20x10	1,73	25
12818CP	Festoon T6,2x27	Standard	12	3	SV6	48461128	8711500484611	8711500484628	8727900695632	5x10	3,47	29
12821B2	R5W BA15s	Standard	12	5	BA15s	5546030	8711500055460	-	8711500417701	10	3,50	25
12821CP	R5W BA15s	Standard	12	5	BA15s	48269373	8711500482693	8711500482709	8711500482716	20x10	1,37	25
12821LLECOB2	R5W	LongLife EcoVision	12	5	BA15s	38208230	8727900382082	-	8727900382099	10	5,81	25
12821LLECOCP	R5W	LongLife EcoVision	12	5	BA15s	38195528	8727900381955	8727900381962	8727900390940	5x10	2,82	25
12822CP	R5W BA15d	Standard	12	5	BA15d	45407228	8711500454072	8711500454959	8711500790521	5x10	2,87	25
12829CP	BA7	Standard	12	2	BA7s	52123728	8711559521237	8711500401236	8727900390933	5x10	4,04	25
12844B2	Festoon C5W	Standard	12	5	SV8,5	5551430	8711500055514	-	8711500417749	10	3,37	29
12844CP	Festoon C5W	Standard	12	5	SV8,5	48156673	8711500481566	8711500481573	8711500481580	20x10	1,19	29
12848CP	Festoon T6,2x35	Standard	12	3	SV6	48467328	8711500484673	8711500484680	8727900391558	5x10	3,26	29
12850CP	Festoon T15x43	Standard	12	15	SV8,5	48285328	8711500482853	8711500482860	8727900391541	5x10	3,55	29
12854CP	Festoon T10,5x38	Standard	12	10	SV8,5	48248828	8711500482488	8711500482495	8727900391510	5x10	2,06	29
12860LLECOCP	Festoon T10,5x30	LongLife EcoVision	12	10	SV8,5	38192428	8727900381924	8727900381931	8727900391114	5x10	2,44	29
12864CP	Festoon T10,5x43	Standard	12	5	SV8,5	48205128	8711500482051	8711500482075	8727900391527	5x10	1,80	29
12866B2	Festoon T10,5x43	Standard	12	10	SV8,5	5552130	8711500055521	-	8711500417756	10	5,37	29
12866CP	Festoon T10,5x43	Standard	12	10	SV8,5	48242628	8711500482426	8711500482433	8727900391534	5x10	2,34	29
12910CP	T3W	Standard	12	3	BA9s	21949728	8711500219497	8711500219503	8711500220837	5x10	1,66	25
12913CP	T2W	Standard	12	2	BA9s	21997828	8711500219978	8711500219985	8711500220820	5x10	1,66	25
12929B2	T4W	Standard	12	4	BA9s	5550730	8711500055507	-	8711559520094	10	3,23	25
12929CP	T4W	Standard	12	4	BA9s	21979473	8711500219794	8711500219800	8711500219817	20x10	1,18	25
12960CP	W2,2W	Standard	12	2.2	W2,1x9,5d	48150428	8711500481504	8711500481511	8727900391633	5x10	1,73	27
12961B2	W5W	Standard	12	5	W2,1x9,5d	40421330	8711500404213	-	8711559520070	10	3,52	27
12961CP	W5W	Standard	12	5	W2,1x9,5d	49090273	8711500490902	8711500490919	8711500490926	20x10	1,21	27
12961LLECOB2	W5W	LongLife EcoVision	12	5	W2,1x9,5d	38204430	8727900382044	-	8727900382051	10	4,85	27
12961LLECOCP	W5W	LongLife EcoVision	12	5	W2,1x9,5d	38189428	8727900381894	8727900381900	8727900390872	5x10	2,07	27
12961WVUB2	W5W	WhiteVision ultra	12	5	W2,1x9,5d	35484330	8727900354843	-	8727900354874	10	8,14	27
12961XVPB2	W5W	X-tremeVision Pro150	12	5	W2,1x9,5d	00563230	8719018005632	-	8719018005649	10	8,14	27
12972LLECOB1	H7	LongLife EcoVision	12	55	PX26d	36200830	8727900362008	-	8727900362015	10	17,09	20
12972LLECOC1	H7	LongLife EcoVision	12	55	PX26d	36192630	8727900361926	-	8727900371024	10	15,40	20
12972LLECOS2	H7	LongLife EcoVision	12	55	PX26d	36259628	8727900362596	-	8727900362602	5	34,18	20
12972PRB1	H7	Vision	12	55	PX26d	40607130	8711500406071	-	8711500406088	10	11,75	20
12972PRC1	H7	Vision	12	55	PX26d	40593760	8711500405937	8711500827838	8711500405944	100	10,48	20
12972PRC2	H7	Vision	12	55	PX26d	37432260	8727900374322	8727900374339	8727900374346	50	-	20
12972RGTB1	H7	RacingVision GT200	12	55	PX26d	00573130	8719018005731	-	8719018005748	10	29,99	20
12972RGTS2	H7	RacingVision GT200	12	55	PX26d	00577928	8719018005779	-	8719018005786	5	59,99	20
12972VPB1	H7	VisionPlus	12	55	PX26d	39936330	8727900399363	-	8727900399356	10	18,96	20
12972VPC2	H7	VisionPlus	12	55	PX26d	37426160	8727900374261	8727900374278	8727900374285	50	-	20
12972VPS2	H7	VisionPlus	12	55	PX26d	39938728	8727900399387	-	8727900399370	5	37,98	20
12972WVUB1	H7	WhiteVision ultra	12	55	PX26d	35493530	8727900354935	-	8727900354928	10	25,84	20
12972WVUSM	H7	WhiteVision ultra	12	55	PX26d	35495928	8727900354959	-	8727900354942	5	47,94	20
12972XVPB1	H7	X-tremeVision Pro150	12	55	PX26d	00555730	8719018005557	-	8719018005564	10	27,19	20
12972XVPS2	H7	X-tremeVision Pro150	12	55	PX26d	00569428	8719018005694	-	8719018005700	5	49,98	20
9004C1	HB1	Standard	12	65/45	P29t	47074430	8711500470744	-	8727900370997	10	29,78	22
9005PRB1	HB3	Vision	12	60	P20d	24724730	8711500247247	-	8711500247254	10	16,11	22
9005PRC1	HB3	Vision	12	60	P20d	24689930	8711500246899	-	8727900370980	10	15,04	22
9005XVPB1	HB3	X-tremeVision Pro150	12	60	P20d	00557128	8719018005571	-	8719018005588	5	36,60	22
9005WVUB1	HB3	WhiteVision ultra	12	60	P20d	00537328	8719018005373	-	8719018005380	5	31,61	22
9006PRB1	HB4	Vision	12	51	P22d	24726130	8711500247261	-	8711500247278	10	16,11	22
9006PRC1	HB4	Vision	12	51	P22d	24687530	8711500246875	-	8727900370973	10	15,04	22
9006XVPB1	HB4	X-tremeVision Pro150	12	51	P22d	00559528	8719018005595	-	8719018005601	5	39,19	22
9006WVUB1	HB4	WhiteVision ultra	12	51	P22d	00539728	8719018005397	-	8719018005403	5	29,43	22
9007C1	HB5	Standard	12	65/55	PX29t	24550230	8711500245502	-	8727900370966	10	30,95	22

Halógenas Iluminación de 12 V para coches

Referencia de pedido	Tipo	Gama	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	UMP	Precio (€)	Página
9008C1	H13	Standard	12	60/55	P26,4t	87798730	8711500877987	-	8727900370768	10	47,34	21
9012LLC1	HIR2	LongLife EcoVision	12	55	PX22d	35125530	8727900351255	-	8727900370935	10	55,10	22
9012WVUB1	HIR2	WhiteVision ultra	12	55	PX22d	00541028	8719018005410	-	8719018005427	5	58,35	23
9012XVPB1	HIR2	X-tremeVision Pro150	12	55	PX22d	00561828	8719018005618	-	8719018005625	5	66,77	23
9145C1	H10	Standard	12	45	PY20d	52974530	8711559529745	-	8727900370737	10	25,75	21

Halógenas Iluminación para vehículos de dos ruedas

Referencia de pedido	Tipo	Gama	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	UMP	Precio (€)	Página
12008BW	S3	Standard	12	15	P26s	77381430	8711500773814	-	8711500773845	10	5,03	41
12008C1	S3	Standard	12	15	P26s	77394430	8711500773944	-	8711500779335	10	4,76	41
12256B2	W3W	Standard	12	3	W2,1x9,5d	52410830	8711559524108	-	8711559524122	10	4,39	41
12256CP	W3W	Standard	12	3	W2,1x9,5d	48144328	8711500481443	8711500481450	8727900391664	5x10	1,66	41
12342CTVBW	H4	CityVision moto	12	60/55	P43t-38	39896030	8727900398960	-	8727900398977	10	17,13	40
12342PRBW	H4	Vision moto	12	60/55	P43t-38	49024730	8711500490247	-	8711500490254	10	8,29	40
12498B2	P21W	Standard	12	21	BA15s	05549130	8711500055491	-	8711559520131	10	3,38	41
12498CP	P21W	Standard	12	21	BA15s	49078073	8711500490780	8711500490797	8711500490803	20x10	1,19	41
12499B2	P21/5W	Standard	12	21/5	BAY15d	05545330	8711500055453	-	8711559520148	10	4,58	41
12636BW	HS1	Vision moto	12	35/35	PX43t	53035330	8727900530353	-	8727900530360	10	11,98	40
12636C1	HS1	Vision moto	12	35/35	PX43t	51250130	8711559512501	-	8727900370881	10	11,98	40
12636CTVBW	HS1	CityVision moto	12	35/35	PX43t	39894630	8727900398946	-	8727900398953	10	22,78	41
12728BW	S2	Standard	12	35/35	BA20d	77385230	8711500773852	-	8711500773869	10	6,70	41
12728C1	S2	Standard	12	35/35	BA20d	77359330	8711500773593	-	8711500779342	10	6,22	41
12972CTVBW	H7	CityVision moto	12	55	PX26d	39898430	8727900398984	-	8727900398991	10	26,55	40
12972PRBW	H7	Vision moto	12	55	PX26d	49026130	8711500490261	-	8711500490278	10	12,64	40
12342XV+BW	H4	X-tremeVision moto	12	60/55	P43t-38	00056930	8719018000569	-	8719018000576	10	23,45	40
12972XV+BW	H7	X-tremeVision moto	12	55	PX26d	37867230	8727900378672	-	8727900378689	10	29,81	40
12342CVUBW	H4	CrystalVision ultra moto	12	60/55	P43t-38	22148330	8711500221483	-	8711500221490	10	22,22	40
12972CVUBW	H7	CrystalVision ultra moto	12	55	PX26d	22118630	8711500221186	-	8711500221193	10	29,32	40
12636BVBW	HS1	CrystalVision ultra moto	12	35/35	PX43t	78195630	8711500781956	-	8711500781963	10	25,72	41

Halógenas Iluminación de 24 V para autobuses y camiones

Referencia de pedido	Tipo	Gama	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	UMP	Precio (€)	Página
13256CP	W3W	Standard	24	3	W2,1x9,5d	48141228	8711500481412	8711500481429	8727900391169	5x10	1,62	52
13258MDB1	H1	MasterDuty	24	70	P14,5s	82585830	8711500825858	-	8711500825865	10	13,09	48
13258MDC1	H1	MasterDuty	24	70	P14,5s	82577360	8711500825773	8711500828507	8711500825780	100	11,77	48
13258MLC1	H1	MasterLife	24	70	P14,5s	82569830	8711500825698	-	8727900370812	10	17,66	48
13311C1	H2	Standard	24	70	X511	47751430	8711500477514	-	8727900371079	10	20,23	48
13336MDB1	H3	MasterDuty	24	70	PK22s	77459030	8711500774590	-	8711500774613	10	10,34	48
13336MDBVB1	H3	MasterDuty BlueVision	24	70	PK22s	77488030	8711500774880	-	8711500774910	10	18,99	48
13336MDBVS2	H3	MasterDuty BlueVision	24	70	PK22s	77486628	8711500774866	-	8711500774897	5	37,98	48
13336MDC1	H3	MasterDuty	24	70	PK22s	77460660	8711500774606	8711500775313	8711500774637	100	9,39	48
13336MLC1	H3	MasterLife	24	70	PK22s	77462030	8711500774620	-	8711500779403	10	13,76	48
13342MDB1	H4	MasterDuty	24	75/70	P43t-38	82587230	8711500825872	-	8711500825889	10	14,40	48
13342MDBVB1	H4	MasterDuty BlueVision	24	75/70	P43t-38	53281430	8727900532814	-	8727900532821	10	22,15	48
13342MDBVS2	H4	MasterDuty BlueVision	24	75/70	P43t-38	53275328	8727900532753	-	8727900532760	5	44,31	48
13342MDC1	H4	MasterDuty	24	75/70	P43t-38	82579760	8711500825797	8711500828002	8711500825803	100	12,29	48
13342MLC1	H4	MasterLife	24	75/70	P43t-38	82571130	8711500825711	-	8727900371086	10	17,10	48
13401CP	Stop P22	Standard	24	15	BA15s	87826728	8711500878267	8711500878274	8711500790507	5x10	2,96	50
13402CP	Stop P22	Standard	24	15	BA15d	87836628	8711500878366	8711500878373	8711500790514	5x10	4,09	50
13445CP	Stop P25	Standard	24	18	BA15s	48443728	8711500484437	8711500484444	8727900390810	5x10	3,80	50
13496MLCP	PY21W	MasterLife	24	21	BAU15s	69964728	8727900699647	8727900699654	8727900391138	5x10	4,75	50
13498B2	P21W	Standard	24	21	BA15s	40455830	8711500404558	-	8711500405449	10	4,76	50
13498CP	P21W	Standard	24	21	BA15s	48415473	8711500484154	8711500484161	8711500484178	200	1,96	50
13498MDCP	P21W	MasterDuty	24	21	BA15s	69949473	8727900699494	8727900699500	8727900699517	200	2,05	49
13498MLCP	P21W	MasterLife	24	21	BA15s	69961628	8727900699616	8727900699623	8727900391145	5x10	4,17	49
13499B2	P21/5W	Standard	24	21/5	BAY15d	40456530	8711500404565	-	8711500405371	10	7,04	50
13499CP	P21/5W	Standard	24	21/5	BAY15d	48424673	8711500484246	8711500484253	8711500484260	200	3,06	50
13516CP	WBT5	Standard	24	1.2	W2x4,6d	48306573	8711500483065	8711500483072	8711500483089	200	1,48	52
13521CP	WBT5	Standard	24	1	W2x4,6d	48324928	8711500483249	8711500483256	8727900391176	5x10	1,48	52
13597CP	Bax 8,3s/1,35 grey	Standard	24	1.2	B8,3s/1,35	48384328	8711500483843	8711500483850	8727900390797	5x10	2,57	53
13598CP	Bax 8,5d/2 grey	Standard	24	1.2	B8,5d/2	48390428	8711500483904	8711500483911	8727900390827	5x10	2,72	53
13620C1	R2	Standard	24	55/50	P45t-41	40087130	8711500400871	-	8711500779458	10	9,18	49
13807CP	Festoon T15x43	Standard	24	18	SV8,5	48294528	8711500482945	8711500482952	8727900391237	5x10	3,53	53
13814B2	R10W	Standard	24	10	BA15s	40452730	8711500404527	-	8711559526409	10	4,24	51
13814CP	R10W	Standard	24	10	BA15s	48344773	8711500483447	8711500483454	8711500483461	200	1,64	51

Halógenas Iluminación de 24 V para autobuses y camiones

Referencia de pedido	Tipo	Gama	V	W	Casquillo	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	UMP	Precio (€)	Página
13814MDCP	R10W	MasterDuty	24	10	BA15s	69952428	8727900699524	8727900699531	8727900391121	5x10	1,78	50
13814MLCP	R10W	MasterLife	24	10	BA15s	69967828	8727900699678	8727900699685	8727900390742	5x10	3,54	51
13818CP	Festoon T6,2x27	Standard	24	3	SV6	48464228	8711500484642	8711500484659	8727900391251	5x10	3,27	52
13821B2	R5W	Standard	24	5	BA15s	40453430	8711500404534	-	8711500405425	10	3,70	50
13821CP	R5W	Standard	24	5	BA15s	48338673	8711500483386	8711500483393	8711500483409	20x10	1,33	50
13821MDCP	R5W	MasterDuty	24	5	BA15s	69955528	8727900699555	8727900699562	8727900390766	5x10	1,39	50
13821MLCP	R5W	MasterLife	24	5	BA15s	69970828	8727900699708	8727900699715	8727900390773	5x10	2,71	50
13822CP	R5W	Standard	24	5	BA15d	40904128	8711500409041	8711500878021	8711500790491	5x10	1,64	50
13829CP	BA7	Standard	24	3	BA7s	52133628	8711559521336	8711500401274	8727900390759	5x10	2,52	50
13844B2	C5W	Standard	24	5	SV8,5	40463330	8711500404633	-	8711500405388	10	4,46	52
13844CP	C5W	Standard	24	5	SV8,5	48197973	8711500481979	8711500481986	8711500481993	20x10	1,64	52
13848CP	Festoon T6,2x35	Standard	24	3	SV6	48470328	8711500484703	8711500484710	8727900391268	5x10	3,48	52
13850CP	Festoon T15x43	Standard	24	15	SV8,5	48288428	8711500482884	8711500482891	8727900391244	5x10	3,52	53
13854CP	Festoon T10,5x38 10W	Standard	24	10	SV8,5	48251828	8711500482518	8711500482525	8727900391206	5x10	3,71	52
13864CP	Festoon T10,5x43 5W	Standard	24	5	SV8,5	48233428	8711500482334	8711500482341	8727900391213	5x10	2,22	53
13866CP	Festoon T10,5x43 10W	Standard	24	10	SV8,5	48245728	8711500482457	8711500482464	8727900391220	5x10	2,10	53
13910CP	T3W	Standard	24	3	BA9s	21955828	8711500219558	8711500219565	8711500220851	5x10	1,52	51
13913CP	T2W	Standard	24	2	BA9s	22003528	8711500220035	8711500220042	8711500220844	5x10	1,52	51
13929B2	T4W	Standard	24	4	BA9s	40454130	8711500404541	-	8711500405432	10	3,96	51
13929CP	T4W	Standard	24	4	BA9s	21985573	8711500219855	8711500219862	8711500219879	20x10	1,34	51
13929MDCP	T4W	MasterDuty	24	4	BA9s	69958628	8727900699586	8727900699593	8727900391039	5x10	1,47	51
13929MLCP	T4W	MasterLife	24	4	BA9s	69976028	8727900699760	8727900699777	8727900391046	5x10	2,11	51
13960CP	W2,5W	Standard	24	2.5	W2,1x9,5d	48147428	8711500481474	8711500481481	8727900391275	5x10	1,71	52
13961B2	W5W	Standard	24	5	W2,1x9,5d	52420730	8711559524207	-	8711559524214	10	4,22	52
13961CP	W5W	Standard	24	5	W2,1x9,5d	48138273	8711500481382	8711500481399	8711559530376	20x10	1,63	52
13972MDB1	H7	MasterDuty	24	70	PX26d	82589630	8711500825896	-	8711500825902	10	21,10	49
13972MDBVB1	H7	MasterDuty BlueVision	24	70	PX26d	53279130	8727900532791	-	8727900532807	10	38,12	49
13972MDBVS2	H7	MasterDuty BlueVision	24	70	PX26d	53277728	8727900532777	-	8727900532784	5	69,63	49
13972MDC1	H7	MasterDuty	24	70	PX26d	82581060	8711500825810	8711500828514	8711500825827	100	18,99	49
13972MLC1	H7	MasterLife	24	70	PX26d	82573530	8711500825735	-	8727900371147	10	34,41	49
13974CP	WBT5	Standard	24	2	W2x4,6d	48318828	8711500483188	8711500483195	8727900391183	5x10	1,93	52
24029CP	Bax 8,5d/2 yellow	Standard	24	1.2	B8,5d/2	48402428	8711500484024	8711500484031	8727900391190	5x10	4,49	53
24032CP	Bax 8,5d brown	Standard	24	1.2	B8,5d	48852728	8711500488527	8711500488534	8727900391077	5x10	4,97	53
24356CP	H21W	Standard	24	21	BAY9s	87615728	8711500876157	8711500876164	8727900371161	5x10	18,29	51
24362MDC1	H11	MasterDuty	24	70	PGJ19-2	82583430	8711500825834	-	8727900371055	10	37,39	49
24362MLC1	H11	MasterLife	24	70	PGJ19-2	82575930	8711500825759	-	8727900371062	10	43,89	49

Xenón Iluminación

Referencia de pedido	Tipo	Gama	V	W	Casquillo	GOC	EANI	EAN2	EAN3	UMP	Precio (€)	Página
42402XV2S1	D4S	X-tremeVision gen2	42	35	P32d-5	37719433	8727900377194	-	8727900377200	2	175,00	70
42403VIC1	D3S	Vision	42	35	PK32d-5	36481133	8727900364811	-	8727900364828	2	174,23	70
42403VIS1	D3S	Vision	42	35	PK32d-5	36495833	8727900364958	-	8727900364965	2	176,23	70
42403WHV2C1	D3S	WhiteVision gen2	42	35	PK32d-5	37737833	8727900377378	-	8727900377385	2	185,00	70
42403WHV2S1	D3S	WhiteVision gen2	42	35	PK32d-5	37735433	8727900377354	-	8727900377361	2	187,00	70
42403XV2C1	D3S	X-tremeVision gen2	42	35	PK32d-5	37717033	8727900377170	-	8727900377187	2	185,00	70
42403XV2S1	D3S	X-tremeVision gen2	42	35	PK32d-5	37713233	8727900377132	-	8727900377149	2	187,00	70
42406VIC1	D4R	Vision	42	35	P32d-6	36487333	8727900364873	-	8727900364880	2	163,51	70
85122SYC1	D2S	LongerLife	85	35	P32d-2	37518333	8727900375183	-	8727900375190	2	-	69
Códigos de pedido para Alemania, Austria, Suiza, Países Bajos												
85122SYC1	D2S	LongerLife	85	35	P32d-2	37244133	8727900372441	-	8727900372458	2	-	69
Códigos de pedido para Escandinavia (Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca), Reino Unido												
85122SYC1	D2S	LongerLife	85	35	P32d-2	37524433	8727900375244	-	8727900375251	2	-	69
Códigos de pedido para Europa Central (Polonia, Rumania, República Checa) y otros países de Europa del Este												
85122SYS1	D2S	LongerLife	85	35	P32d-2	37254033	8727900372540	-	8727900372557	2	-	69
Códigos de pedido para Alemania, Austria, Suiza, Países Bajos, Escandinavia (Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca), Reino Unido												
85122VIC1	D2S	Vision	85	35	P32d-2	36477433	8727900364774	-	8727900364781	2	115,00	68
85122VIS1	D2S	Vision	85	35	P32d-2	36491033	8727900364910	-	8727900364927	2	117,00	68
85122WHV2C1	D2S	WhiteVision gen2	85	35	P32d-2	37729333	8727900377293	-	8727900377309	2	129,00	69
85122WHV2S1	D2S	WhiteVision gen2	85	35	P32d-2	37727933	8727900377279	-	8727900377286	2	131,00	69
85122XV2C1	D2S	X-tremeVision gen2	85	35	P32d-2	37707133	8727900377071	-	8727900377088	2	129,00	68
85122XV2S1	D2S	X-tremeVision gen2	85	35	P32d-2	37703333	8727900377033	-	8727900377040	2	131,00	68
85126SYC1	D2R	LongerLife	85	35	P32d-3	37520633	8727900375206	-	8727900375213	2	-	69
Códigos de pedido para Alemania, Austria, Suiza, Países Bajos												
85126SYC1	D2R	LongerLife	85	35	P32d-3	37252633	8727900372526	-	8727900372533	2	-	69
Códigos de pedido para Escandinavia (Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca), Reino Unido												
85126SYC1	D2R	LongerLife	85	35	P32d-3	37526833	8727900375268	-	8727900375275	2	-	69
Códigos de pedido para Europa Central (Polonia, Rumania, República Checa) y otros países de Europa del Este												
85126SYS1	D2R	LongerLife	85	35	P32d-3	37248933	8727900372489	-	8727900372496	2	-	69
Códigos de pedido para Alemania, Austria, Suiza, Países Bajos												
85126VIC1	D2R	Vision	85	35	P32d-3	36479833	8727900364798	-	8727900364804	2	115,00	69
85126VIS1	D2R	Vision	85	35	P32d-3	36493433	8727900364934	-	8727900364941	2	117,00	69
85126WHV2C1	D2R	WhiteVision gen2	85	35	P32d-3	37733033	8727900377330	-	8727900377347	2	129,00	69
85126WHV2S1	D2R	WhiteVision gen2	85	35	P32d-3	37731633	8727900377316	-	8727900377323	2	131,00	69
85126XV2C1	D2R	X-tremeVision gen2	85	35	P32d-3	37711833	8727900377118	-	8727900377125	2	129,00	69
85126XV2S1	D2R	X-tremeVision gen2	85	35	P32d-3	37709533	8727900377095	-	8727900377101	2	131,00	69
85409VIC1	D1R	Vision	85	35	PK32d-3	36475033	8727900364750	-	8727900364767	2	151,69	68
85415SYC1	D1S	LongerLife	85	35	PK32d-2	37516933	8727900375169	-	8727900375176	2	-	68
Códigos de pedido para Alemania, Austria, Suiza, Países Bajos												
85415SYC1	D1S	LongerLife	85	35	PK32d-2	37250233	8727900372502	-	8727900372519	2	-	68
Códigos de pedido para Escandinavia (Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca), Reino Unido												
85415SYC1	D1S	LongerLife	85	35	PK32d-2	37522033	8727900375220	-	8727900375237	2	-	68
Códigos de pedido para Europa Central (Polonia, Rumania, República Checa) y otros países de Europa del Este												
85415SYS1	D1S	LongerLife	85	35	PK32d-2	37246533	8727900372465	-	8727900372472	2	-	68
Códigos de pedido para Alemania, Austria, Suiza, Países Bajos, Escandinavia (Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca), Reino Unido												
85415VIC1	D1S	Vision	85	35	PK32d-2	36473633	8727900364736	-	8727900364743	2	151,69	68
85415VIS1	D1S	Vision	85	35	PK32d-2	36489733	8727900364897	-	8727900364903	2	153,69	68
85415WHV2C1	D1S	WhiteVision gen2	85	35	PK32d-2	37725533	8727900377255	-	8727900377262	2	162,00	68
85415WHV2S1	D1S	WhiteVision gen2	85	35	PK32d-2	36072133	8727900360721	-	8727900377248	2	164,00	68
85415XV2C1	D1S	X-tremeVision gen2	85	35	PK32d-2	37701933	8727900377019	-	8727900377026	2	162,00	68
85415XV2S1	D1S	X-tremeVision gen2	85	35	PK32d-2	37697533	8727900376975	-	8727900376982	2	164,00	68

LED Iluminación

Referencia de pedido	Tipo	Gama	V	W	Casquillo	GOC	EANI	EAN2	EAN3	UMP	Precio (€)	Página
11005U3022X2	HL [=HB3/HB4]	U3022	12/24	20	P20d/P22d	01806994	8719018018069	-	8719018018076	4	50,00	90
11005U51X2	HL [=HB3/HB4]	U5100	12/24	12	P20d/P22d	01886194	8719018018861	-	8719018018878	4	80,00	90
11005U91X2	HL [=HB3/HB4]	U9100	12/24	20	P20d/P22d	01870094	8719018018700	-	8719018018717	4	150,00	90
11012U3022X2	HL [=HIR2]	U3022	12/24	20	PX22D	01808394	8719018018083	-	8719018018090	4	50,00	90
11012U51X2	HL [=HIR2]	U5100	12/24	12	PX22d	01888594	8719018018885	-	8719018018892	4	80,00	89
11012U91X2	HL [=HIR2]	U9100	12/24	20	PX22d	01872494	8719018018724	-	8719018018731	4	150,00	89
11065AU60X2	SL-AMBER [=W21W]	U6000	12	2,3	WX3xI6d	01558730	8719018015587	-	8719018015594	10	34,48	94
11065CU60X2	SL-WHITE [=W21W]	U6000	12	2,3	W3xI6d	01554930	8719018015549	-	8719018015556	10	34,48	94
11065RU60X2	SL-RED [=W21W]	U6000	12	2,3	W3xI6d	01564830	8719018015648	-	8719018015655	10	34,48	94
11065U30CWB2	SL-WHITE [=W21W]	U3000	12	1,75	W3xI6d	00684430	8719018006844	-	8719018006851	10	15,00	94
11065U30RB2	SL-RED [=W21W]	U3000	12	1,75	W3xI6d	00686830	8719018006868	-	8719018006875	10	15,00	94
11066AU60X2	SL-AMBER [=W21/SW]	U6000	12	2,5/0,5	W3xI6q	01556330	8719018015563	-	8719018015570	10	34,48	93
11066CU60X2	SL-WHITE [=W21/SW]	U6000	12	2,5/0,5	W3xI6q	01550130	8719018015501	-	8719018015518	10	34,48	94
11066RU60X2	SL-RED [=W21/SW]	U6000	12	2,5/0,5	W3xI6q	01552530	8719018015525	-	8719018015532	10	34,48	93
11066U30RB2	SL-RED [=W21/SW]	U3000	12	0,8/1,75	W3xI6q	00642430	8719018006424	-	8719018006431	10	15,00	94
11067CU60X1	SL-WHITE [=W16W]	U6000	12	2,4	W21x9.5d	01566230	8719018015662	-	8719018015679	10	11,50	93

LED Iluminación

Referencia de pedido	Tipo	Gama	V	W	Casquillo	GOC	EANI	EAN2	EAN3	UMP	Precio (€)	Página
11258U3022X2	HL [=H1]	U3022	12/24	18	PI4.5s	01812094	8719018018120	-	8719018018137	4	50,00	88
11258U51X2	HL [=H1]	U5100	12/24	12.5	PI4.5s	01878694	8719018018786	-	8719018018793	4	80,00	88
11258U91X2	HL [=H1]	U9100	12/24	20	PI4.5s	01862594	8719018018625	-	8719018018632	4	150,00	88
11336U3022X2	HL [=H3]	U3022	12/24	18	PK22s	01814494	8719018018144	-	8719018018151	4	50,00	88
11336U51X2	HL [=H3]	U5100	12/24	12	PK22s	01890894	8719018018908	-	8719018018915	4	80,00	88
11336U91X2	HL [=H3]	U9100	12/24	20	PK22s	01874894	8719018018748	-	8719018018755	4	150,00	88
11342U3022X2	HL [=H4]	U3022	12/24	20	P43t-38	01800794	8719018018007	-	8719018018014	4	55,00	88
11342U51X2	HL [=H4]	U5100	12/24	12	P43t-38	01882394	8719018018823	-	8719018018830	4	80,00	88
11342U91X2	HL [=H4]	U9100	12/24	18	P43t-38	01866394	8719018018663	-	8719018018670	4	150,00	88
11362U3022X2	HL [=H11]	U3022	12/24	20	PGJ19-2	01810694	8719018018106	-	8719018018113	4	50,00	89
11362U51X2	HL [=H11]	U5100	12/24	12	PGJ19-2	01880994	8719018018809	-	8719018018816	4	80,00	89
11362U91X2	HL [=H11]	U9100	12/24	16	PGJ19-2	01864994	8719018018649	-	8719018018656	4	150,00	89
11366U3022X2	FL [=H8/H11/H16]	U3022	12/24	20	PGJ19-1/2/3	01804594	8719018018045	-	8719018018052	4	50,00	89
11366U51X2	FL [=H8/H11/H16]	U5100	12/24	9	PGJ19-1/2/3	01876294	8719018018762	-	8719018018779	4	80,00	89
11366U91X2	FL [=H8/H11/H16]	U9100	12/24	11	PGJ19-1/2/3	01860194	8719018018601	-	8719018018618	4	150,00	89
11498AU60X2	SL-AMBER [=P21W]	U6000	12	2.3	BAU15S	01548830	8719018015488	-	8719018015495	10	34,48	93
11498CU60X2	SL-WHITE [=P21W]	U6000	12	2.3	BAI5S	01540230	8719018015402	-	8719018015419	10	34,48	93
11498RU60X2	SL-RED [=P21W]	U6000	12	2.3	BAI5S	01542630	8719018015426	-	8719018015433	10	34,48	93
11498U30CWB2	SL-WHITE [=P21W]	U3000	12	1.75	BAI5S	00680630	8719018006806	-	8719018006813	10	15,00	93
11498U30RB2	SL-RED [=P21W]	U3000	12	1.75	BAI5S	00640030	8719018006400	-	8719018006417	10	15,00	93
11499AU60X2	SL-AMBER [=P21/5W]	U6000	12	2.5/0.5	BAY15d	01546430	8719018015464	-	8719018015471	10	34,48	92
11499CU60X2	SL-WHITE [=P21/5W]	U6000	12	2.5/0.5	BAY15d	01544030	8719018015440	-	8719018015457	10	34,48	93
11499RU60X2	SL-RED [=P21/5W]	U6000	12	2.5/0.5	BAY15d	01538930	8719018015389	-	8719018015396	10	34,48	92
11499U30RB2	SL-RED [=P21/5W]	U3000	12	0.8/1.75	BAY15D	00682030	8719018006820	-	8719018006837	10	15,00	93
11854CU60X1	SL-FEST 38mm 6000K	U6000	12	1	SV8.5	01532730	8719018015327	-	8719018015334	10	7,07	92
11854U30CWB1	SL-FEST 38mm 6000K	U3000	12	0.6	SV8.5	00676930	8719018006769	-	8719018006776	10	7,50	92
11854WU60X1	SL-FEST 38mm 4000K	U6000	12	1	SV8.5	01526630	8719018015266	-	8719018015273	10	7,07	92
11860CU60X1	SL-FEST 30mm 6000K	U6000	12	1	SV8.5	01530330	8719018015303	-	8719018015310	10	7,07	92
11860U30CWB1	SL-FEST 30mm 6000K	U3000	12	0.6	SV8.5	00674530	8719018006745	-	8719018006752	10	7,50	92
11860WU60X1	SL-FEST 30mm 4000K	U6000	12	1	SV8.5	01524230	8719018015242	-	8719018015259	10	7,07	92
11864U30CWB1	SL-FEST 43 mm 6000K	U3000	12	0.6	SV8.5	00678330	8719018006783	-	8719018006790	10	7,50	92
11866CU60X1	SL-FEST 43mm 6000K	U6000	12	1	SV8.5	01534130	8719018015341	-	8719018015358	10	7,07	92
11866WU60X1	SL-FEST 43mm 4000K	U6000	12	1	SV8.5	01528030	8719018015280	-	8719018015297	10	7,07	92
11961AU60X2	SL-AMBER [=W5W]	U6000	12	0.5	W2.1x9.5d	01560030	8719018015600	-	8719018015617	10	14,99	94
11961CU60X2	SL-T10 [=W5W] 6000K	U6000	12	0.9	W2.1x9.5d	01516730	8719018015167	-	8719018015174	10	14,99	95
11961U30CWB2	SL-T10 [=W5W] 6000K	U3000	12	0.6	W2.1x9.5d	00694330	8719018006943	-	8719018006950	10	5,50	95
11961WU60X2	SL-T10 [=W5W] 4000K	U6000	12	0.9	W2.1x9.5d	01514330	8719018015143	-	8719018015150	10	14,99	95
11961XU60X2	SL-T10 [=W5W] 8000K	U6000	12	0.7	W2.1x9.5d	01522830	8719018015228	-	8719018015235	10	14,99	95
11972U3022X2	HL [=H7]	U3022	12/24	20	PK26d	01802194	8719018018021	-	8719018018038	4	50,00	89
11972U51X2	HL [=H7]	U5100	12/24	12	PK26d	01884794	8719018018847	-	8719018018854	4	80,00	89
11972U91X2	HL [=H7]	U9100	12/24	18	PK26d	01868794	8719018018687	-	8719018018694	4	150,00	88
24805CU60X2	SL-WHITE [=R5W/R10W]	U6000	24	1	BAI5s	01562430	8719018015624	-	8719018015631	10	13,50	99
24844CU60X1	SL-FEST 30mm 6000K	U6000	24	1.5	SV8.5	01536530	8719018015365	-	8719018015372	10	7,07	99
24961CU60X2	SL-T10 [=W5W] 6000K	U6000	24	1	W2.1x9.5d	01520430	8719018015204	-	8719018015211	10	14,99	99
24961WU60X2	SL-T10 [=W5W] 4000K	U6000	24	1	W2.1x9.5d	01518130	8719018015181	-	8719018015198	10	14,99	99

