

PHILIPS

Automotive lighting

Catalogus
2023



Inhoudsopgave



Introductie 4

Veiligheid die je kunt zien

Halogeen 6

12V Autoverlichting

RacingVision GT200	10
X-tremeVision Pro150	11
VisionPlus	12
WhiteVision ultra	13
LongLife EcoVision	14
Vision	15
Welke lamp voor welke functie?	16

Halogeen 34

Tweewielerverlichting

X-tremeVision moto	37
CityVision moto	37
CrystalVision ultra moto	38
Vision moto	38
Welke lamp voor welke functie?	39

Halogeen 42

24V Bus- en vrachtwagenverlichting

MasterDuty	45
MasterLife	46
MasterDuty BlueVision	46
Welke lamp voor welke functie?	47

Halogeen 54

Kits

12V reservekits	56
24V reservekits	58
Koplampreparatieset	59

Xenon 60

Oplossingen voor auto's en trucks

Xenon X-tremeVision gen2	63
Xenon WhiteVision gen2	64
Xenon LongerLife	65
Xenon Vision	66

LED 72

Verlichting voor auto's en vrachtwagens

Ultinon Pro9100	76
Ultinon Pro5100	78
Ultinon Pro3022	79
Ultinon Pro6000 SL	80
Ultinon Pro3000 SL	82
CANbus adapters	84
Koplampreparatieset	84
Welke LED-lampen voor welke functie?	86

Bijlagen 100

Verlichtingstechnologie uitgelegd	100
Verpakkingsvoorbeelden	102
De bestelcodes van Philips begrijpen	103
Technische illustraties	
Lampvoeten	104
Productindex	105

Veiligheid die je kunt zien!

Onze geavanceerde technologie in lichtmodules is al meer dan 100 jaar **toonaangevend** op het gebied van autoverlichting. We zijn een **vooraanstaande leverancier** van lampen en verlichtingsproducten voor de autoindustrie en de aftermarket. Naast technische **innovatie** hechten we belang aan **veiligheid en rijcomfort**. Veel consumenten en grote autofabrikanten kiezen voor onze autoverlichtingsproducten. Wij zien het als onze **missie** om **innovatieve producten** te introduceren die

voortdurend de **veiligheid op de weg** verbeteren en de **productiviteit in de werkplaats** vergroten. Onze producten zijn ontworpen om **efficiënt** en **duurzaam** te werken en voortdurend **klanttevredenheid** te bieden. Veel garages en werkplaatsen waarderen onze nieuwe reeks professionele LED-werklampen vanwege hun uitstekende **lichtopbrengst** en **robuustheid**.

Hoogwaardige verlichting maakt echt een **verschil**. Dat is veiligheid die je kunt **zien!**

OE-kwaliteit

We leveren **best-in-class producten en diensten** in de markten van accessoires en Original Equipment Manufacturers (OEM). Onze producten zijn vervaardigd uit **hoogwaardige materialen** en getest met

de hoogste specificaties voor maximale **veiligheid** en **rijcomfort** voor onze klanten.

- We hebben de **voorkeur** van alle grote autofabrikanten.
- Onze verlichting is te vinden in

één op elke twee auto's in Europa en in één op de drie wereldwijd

- Productieprocessen die huidige **industrie-specificaties overtreffen**.

Philips anti-UV-kwartsglas voor optimale verlichtingsprestaties

Alle Philips quartzglas autolampen zijn UV bestendig, om de kunststof lenzen van uw koplampunits te beschermen tegen schadelijke UV-straling.

• Krachtiger licht

De hoge weerstand van kwartsglas maakt een hogere druk binnen in de lamp mogelijk en dit zorgt voor een krachtiger licht.

• Betere schokbestendigheid

De kwartsglaslampen van Philips (gloeispiraal op 2650 °C en glas op 800 °C) zijn bestand tegen zware thermische schokken.

• Optimale bescherming

tegen ultraviolette straling Alle Philips quartzglas autolampen zijn UV bestendig, om de lenzen van uw koplamp-units te beschermen tegen schadelijke UV-straling.

Halogeen

12V Autoverlichting



Welke autolamp heeft u nodig?



Verbeterde helderheid




Tot **200%** helderder licht*

RacingVision GT200

Lichtstraal tot +80 m***



Lichtbundel prestaties*



Kleurtemperatuur**



Levensduur**



Verkrijgbaar in **H4, H7**


Tot **150%** helderder licht*

X-tremeVision Pro150

Lichtstraal tot +70 m***



Lichtbundel prestaties*



Kleurtemperatuur**



Levensduur**




Verkrijgbaar in **H1, H4, H7, H11, HB3, HB4, HIR2**

Tot **60%** meer zicht*

VisionPlus




Lichtbundel prestaties*



Kleurtemperatuur**



Levensduur**




Verkrijgbaar in **H1, H4, H7**

Tot **30%** meer zicht*


Vision




Lichtbundel prestaties*



Kleurtemperatuur**



Levensduur**



Verkrijgbaar in **H1, H3, H4, H7, H11, HB3, HB4**

Unieke stijl




Scherpe, witte look

WhiteVision ultra

H4, H7 tot 4200 K



Lichtbundel prestaties*



Kleurtemperatuur**



Levensduur**



Verkrijgbaar in **H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4, HIR2, PSX24W**

Verhoogde levensduur




Levensduur tot wel **1500 uur****


LongLife EcoVision



Lichtbundel prestaties*



Kleurtemperatuur**



Levensduur**



Verkrijgbaar in **H1, H3, H4, H7, H11, H18, H19, HIR2**

Afbeeldingen ter illustratie.

* Vergelijken met de minimale wettelijke norm. ** Levensduur en lichtkleur is type afhankelijk, indicatie enkel voor H7.

Philips.com/Halogen

*** Vergelijken met de minimale ECE-regulering, gebaseerd op 1 Lux. op de verste afstand tot de auto. Geldt voor H4 en H7.



RacingVision GT200

Excellente prestaties en maximale lichtopbrengst

- Tot 200% helderder licht* om uw autoritten aangenamer te maken
- Verlengt de lichtbundel met 80 meter**
- ECE gehomologeerd, veilig en legaal onderweg

Als autorijden uw passie is, kies dan voor Philips RacingVision GT200 autolampen. Tot 200% helderder licht* dat meer dan 80 meter verder schijnt. Dit betekent beter zicht en meer tijd om te anticiperen wat resulteert in comfortabele en veilige kilometers.

*Vergeleken met de minimale wettelijke norm.

**Vergeleken met de minimale ECE-regulering, gebaseerd op 1 Lux. op de verste afstand van de auto.



Standaard licht

RacingVision GT200

Verkrijgbaar in S2- en B1-verpakking



Verkrijgbaar in



H4

H7

Afbeeldingen ter illustratie.



X-tremeVision Pro150

De optimale mix van hoge prestaties met een lange levensduur


- Tot 150% helderder licht voor meer zicht*
- Langere levensduur voor optimale veiligheid**
- De krachtige lichtbundel schijnt tot 70 meter verder***
- Meer contrast en zichtbaarheid met helder, koel licht

Opvallend helder en krachtig licht in combinatie met een levensduur die voorheen niet beschikbaar was voor zo'n high-performance halogeen autolamp. De Philips X-tremeVision Pro150 biedt optimaal zicht om altijd veilig onderweg te zijn.

*Vergeleken met de minimale wettelijke norm.

**Levensduur is afhankelijk van het type lamp. Voor H7: tot 450 uur.

***Vergeleken met de minimale ECE-regulering, gebaseerd op 1 Lux. op de verste afstand van de auto. Geldt voor H4, H7.



Standaard licht

X-tremeVision Pro150

Verkrijgbaar in S2- en B1-verpakking



Verkrijgbaar in



H1

H4

H7

H11

HB3

HB4

HIR2

W5W

Afbeeldingen ter illustratie




VisionPlus

Een snelle reactie redt levens

- Tot 60% meer zicht*
- Meer rijcomfort met verbeterde zichtbaarheid
- Hoogwaardige en duurzame autolamp

Met Philips VisionPlus autolampen ziet u meer en beter. Hierdoor bent u **veiliger** en **comfortabeler onderweg**.

*Vergeleken met de minimale wettelijke norm



Standaard licht



VisionPlus

Verkrijgbaar in S2- en B1-verpakking



Verkrijgbaar in



WhiteVision ultra

Heldere, witte look

- Superieure witte uitstraling, tot 4200 Kelvin*
- Optimaal rijcomfort met tot 60% meer zicht**
- 100% prestaties, legaal voor gebruik op de openbare weg

Philips WhiteVision ultra met een unieke coatingformule, levert een verbluffend wit licht tot 4200 Kelvin. Deze ECE gehomologeerde autolampen produceren het witste licht in ons halogeen assortiment. De perfecte keuze voor een coole, stijlvolle uitstraling en een veiligere rit.

*Geldt voor H4, H7. De lichttemperatuur verschilt per lamp type.
**Vergeleken met de wettelijke minimum norm. Geldt voor autolampen.



Standaard licht



WhiteVision ultra

Verkrijgbaar in S2-, B1- en B2-verpakking



Verkrijgbaar in





LongLife EcoVision

Langere levensduur, lagere vervangingsinterval

- Gaat aanzienlijk langer mee*
- Hoogwaardige en extreem duurzame autolamp

Wilt u het **voortdurend vervangen** van uw autolampen voorkomen?


Door de **langere levensduur** is Philips LongLife EcoVision de juiste keus voor bestuurders die het **onderhoud** van hun voertuig willen **minimaliseren**.

*Levensduur verschilt per type, alleen indicatie voor H7

Verkrijgbaar in S2-, C1- en B1-verpakking



Verkrijgbaar in




Vision

Voel je veilig, rij veilig

- Tot 30% meer zicht*
- Aantrekkelijke prijs-prestatieverhouding
- Hoogwaardige autolamp met een lange levensduur

Philips Vision autolampen garanderen een uitstekende lichtopbrengst tegen een **concurrerende prijs**.

*Vergeleken met de minimale wettelijke norm



Standaard licht

Vision

Verkrijgbaar in C1- en B1-verpakking



Verkrijgbaar in



Welke lamp voor welke functie?



Dimlicht – grootlicht



Richtingaanwijzers voor



Interieurverlichting



Parkeerlicht voor



Richtingaanwijzers zijkant



Mistlampen voor




Dagrijverlichting



Dashboardverlichting



philips.nl/mijnlampen



Kofferbakverlichting



3de remlicht



Kentekenplaatverlichting



Mistlampen achter




Remlichten

Richtingaanwijzers achter



Achteruitrijlamp



Verlichting handschoenenkastje



Parkeerlicht achter




Remlichten




Achteruitrijlamp



Verlichting handschoenenkastje



Parkeerlicht achter



Remlichten

*Combineert functies voor remlicht en parkeerlicht achter

12V Koplampen

H1 Vision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12258PRB1	12	55	P14,5s	47516930	8 711500 475169	-	8711500475176	ECE	10
12258PRC1	12	55	P14,5s	47518360	8 711500 475183	8727900363791	8711500475190	ECE	100

H1 VisionPlus



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12258VPS2	12	55	P14,5s	36322728	8 727900 363227	-	8727900363210	ECE	5
12258VPB1	12	55	P14,5s	36320330	8 727900 363203	-	8727900363197	ECE	10

H1 X-tremeVision Pro150



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12258XVPS2	12	55	P14,5s	00565628	8 719018 005656	-	8719018005663	ECE	5
12258XVPB1	12	55	P14,5s	00549630	8 719018 005496	-	8719018005502	ECE	10

H1 LongLife EcoVision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12258LLECOS2	12	55	P14,5s	36255828	8 727900 362558	-	8727900362565	ECE	5
12258LLECOB1	12	55	P14,5s	36196430	8 727900 361964	-	8727900361971	ECE	10
12258LLECOC1	12	55	P14,5s	36187230	8 727900 361872	-	8727900370683	ECE	10

H1 WhiteVision ultra



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12258WVUSM	12	55	P14,5s	00525028	8 719018 005250	-	8719018005267	ECE	5
12258WVUB1	12	55	P14,5s	00523630	8 719018 005236	-	8719018005243	ECE	10

H1 Spot



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12258SPC1	12	55	P14,5s	40460230	8 711500 404602	-	8727900370690	ECE	10

H2



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12311C1	12	55	X511	47752130	8 711500 477521	-	8727900370782	ECE	10

H3 Vision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12336PRB1	12	55	PK22s	69561130	8 711500 695611	-	8711500695628	ECE	10
12336PRC1	12	55	PK22s	69534560	8 711500 695345	8711500775696	8711500695352	ECE	100

H3 LongLife EcoVision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12336LLECOC1	12	55	PK22s	77704130	8 711500 777041	-	8711500779366	ECE	10

H3 WhiteVision ultra



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12336WVUB1	12	55	PK22s	00531128	8 719018 005311	-	8719018005328	ECE	5

H4 Vision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12342PRB1	12	60/55	P43t-38	47480330	8 711500 474803	-	8711500474810	ECE	10
12342PRC1	12	60/55	P43t-38	49099560	8 711500 490995	8711500827807	8711500490988	ECE	100
12342PRC2	12	60/55	P43t-38	78028760	8 711500 780287	8711500780294	8711500780300	ECE	50

H4 VisionPlus



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12342VPS2	12	60/55	P43t-38	39925728	8 727900 399257	-	8727900350937	ECE	5
12342VPB1	12	60/55	P43t-38	39934930	8 727900 399349	-	8727900399332	ECE	10
12342VPC2	12	60/55	P43t-38	37435360	8 727900 374353	8727900374360	8727900374377	ECE	50

H4 X-tremeVision Pro150



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12342XVPS2	12	60/55	P43t-38	00567028	8 719018 005670	-	8719018005687	ECE	5
12342XVPB1	12	60/55	P43t-38	00553330	8 719018 005533	-	8719018005540	ECE	10

H4 LongLife EcoVision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12342LLECOS2	12	60/55	P43t-38	36257228	8 727900 362572	-	8727900362589	ECE	5
12342LLECOB1	12	60/55	P43t-38	36198830	8 727900 361988	-	8727900361995	ECE	10
12342LLECOC1	12	60/55	P43t-38	36189630	8 727900 361896	-	8727900370836	ECE	10

H4 WhiteVision ultra



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12342WVUSM	12	60/55	P43t-38	35490428	8 727900 354904	-	8727900354911	ECE	5
12342WVUB1	12	60/55	P43t-38	35489830	8 727900 354898	-	8727900354881	ECE	10

H4 RacingVision GT200



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12342RGTS2	12	60/55	P43t-38	00575528	8 719018 005755	-	8719018005762	ECE	5
12342RGTB1	12	60/55	P43t-38	00571730	8 719018 005717	-	8719018005724	ECE	10

Verpakkingshoeveelheid: aantal verpakkingen per omdoos

H7 Vision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12972PRB1	12	55	PX26d	40607130	8 711500 406071	-	8711500406088	ECE	10
12972PRC1	12	55	PX26d	40593760	8 711500 405937	8711500827838	8711500405944	ECE	100
12972PRC2	12	55	PX26d	37432260	8 727900 374322	8727900374339	8727900374346	ECE	50



H7 VisionPlus



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12972VPS2	12	55	PX26d	39938728	8 727900 399387	-	8727900399370	ECE	5
12972VPB1	12	55	PX26d	39936330	8 727900 399363	-	8727900399356	ECE	10
12972VPC2	12	55	PX26d	37426160	8 727900 374261	8727900374278	8727900374285	ECE	50



H7 X-tremeVision Pro150



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12972XVPS2	12	55	PX26d	00569428	8 719018 005694	-	8719018005700	ECE	5
12972XVPB1	12	55	PX26d	00555730	8 719018 005557	-	8719018005564	ECE	10



H7 LongLife EcoVision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12972LLECOS2	12	55	PX26d	36259628	8 727900 362596	-	8727900362602	ECE	5
12972LLECOB1	12	55	PX26d	36200830	8 727900 362008	-	8727900362015	ECE	10
12972LLECOC1	12	55	PX26d	36192630	8 727900 361926	-	8727900371024	ECE	10



H7 WhiteVision ultra



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12972WVUSM	12	55	PX26d	35495928	8 727900 354959	-	8727900354942	ECE	5
12972WVUB1	12	55	PX26d	35493530	8 727900 354935	-	8727900354928	ECE	10



H7 RacingVision GT200



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12972RGTS2	12	55	PX26d	00577928	8 719018 005779	-	8719018005786	ECE	5
12972RGTB1	12	55	PX26d	00573130	8 719018 005731	-	8719018005748	ECE	10



H8 WhiteVision ultra



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12360WVUB1	12	35	PGJ19-1	00533528	8 719018 005335	-	8719018005342	ECE	5



H8



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12360B1	12	35	PGJ19-1	82416530	8 711500 824165	-	8727900362909	ECE	10
12360C1	12	35	PGJ19-1	47582430	8 711500 475824	-	8727900371017	ECE	10



H9



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12361B1	12	65	PGJ19-5	36308130	8 727900 363081	-	8727900363098	ECE	10
12361C1	12	65	PGJ19-5	47584830	8 711500 475848	-	8727900371000	ECE	10



H10



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
9145C1	12	45	PY20d	52974530	8 711559 529745	-	8727900370737	ECE	10



H11 Vision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12362PRB1	12	55	PGJ19-2	36428630	8 727900 364286	-	8727900364293	ECE	10
12362PRC1	12	55	PGJ19-2	36430930	8 727900 364309	-	8727900370751	ECE	10



H11 LongLife EcoVision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12362LLECOB1	12	55	PGJ19-2	36310430	8 727900 363104	-	8727900363111	ECE	10
12362LLECOC1	12	55	PGJ19-2	36194030	8 727900 361940	-	8727900370744	ECE	10



H11 WhiteVision ultra



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12362WVUB1	12	55	PGJ19-2	00535928	8 719018 005359	-	8719018005366	ECE	5



H11 X-tremeVision Pro150



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12362XVPB1	12	55	PGJ19-2	00551928	8 719018 005519	-	8719018005526	ECE	5



H13



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
9008C1	12	60/55	P26.4t	87798730	8 711500 877987	-	8727900370768	ECE	10



H15



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12580B1	12	55/15	PGJ23t-1	02001730	8 719018 020017	-	8719018020031	ECE	10
12580C1	12	55/15	PGJ23t-1	02000030	8 719018 020000	-	8719018020024	ECE	10



H16



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12366C1	12	19	PGJ19-3	36856730	8 727900 368567	-	8727900370775	ECE	10



H18 LongLife EcoVision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12643LLC1	12	65	PY26d-1	35603830	8 727900 356038	-	8727900356045	ECE	10



H19 LongLife EcoVision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12644LLC1	12	60/65	PU43t-3	35605230	8 727900 356052	-	8727900356069	ECE	10

HB1 9004



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
9004C1	12	65/45	P29t	47074430	8 711500 470744	-	8727900370997	-	10

HB3 Vision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
9005PRB1	12	60	P20d	24724730	8 711500 247247	-	8711500247254	ECE	10
9005PRC1	12	60	P20d	24689930	8 711500 246899	-	8727900370980	ECE	10

HB3 WhiteVision ultra



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
9005WVUB1	12	60	P20d	00537328	8 719018 005373	-	8719018005380	ECE	5

HB3 X-tremeVision Pro150



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
9005XVPB1	12	60	P20d	00557128	8 719018 005571	-	8719018005588	ECE	5

HB4 Vision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
9006PRB1	12	51	P22d	24726130	8 711500 247261	-	8711500247278	ECE	10
9006PRC1	12	51	P22d	24687530	8 711500 246875	-	8727900370973	ECE	10

HB4 WhiteVision ultra



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
9006WVUB1	12	55	P22d	00539728	8 719018 005397	-	8719018005403	ECE	5

HB4 X-tremeVision Pro150



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
9006XVPB1	12	51	P22d	00559528	8 719018 005595	-	8719018005601	ECE	5

HB5 9007



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
9007C1	12	65/55	PX29t	24550230	8 711500 245502	-	8727900370966	-	10

HIR2 LongLife EcoVision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
9012LLC1	12	55	PX22d	35125530	8 727900 351255	-	8727900370935	ECE	10

HIR2 WhiteVision ultra



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
9012WVUB1	12	55	PX22d	00541028	8 719018 005410	-	8719018005427	ECE	5

HIR2 X-tremeVision Pro150



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
9012XVPB1	12	55	PX22d	00561828	8 719018 005618	-	8719018005625	ECE	5

H27W/1



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12059C1	12	27	PG13	52854030	8 711559 528540	-	8727900370799	ECE	10

H27W/2



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12060C1	12	27	PGJ13	52857130	8 711559 528571	-	8727900370805	ECE	10

R2



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12620B1	12	45/40	P45t-41	5543930	8 711500 055439	-	8711559525327	ECE	10
12620C1	12	45/40	P45t-41	40085730	8 711500 400857	-	8711500779359	ECE	10

R2 Vision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12475B1	12	45/40	P45t-41	24716230	8 711500 247162	-	8711500247179	ECE	10
12475C1	12	45/40	P45t-41	40466430	8 711500 404664	-	8727900371130	ECE	10

Signalisatie- en interieurverlichting

P21W VisionPlus



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12498VPB2	12	21	BA15s	36318030	8 727900 363180	-	8727900363173	ECE	10

P21W LongLife EcoVision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12498LLECOB2	12	21	BA15s	38210530	8 727900 382105	-	8727900382112	ECE	10
12498LLECOCP	12	21	BA15s	38198628	8 727900 381986	8727900381993	8727900391695	ECE	5x10

P21W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12498B2	12	21	BA15s	05549130	8 711500 055491	-	8711559520131	ECE	10
12498CP	12	21	BA15s	49078073	8 711500 490780	8711500490797	8711500490803	ECE	20x10

P21/4W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12594B2	12	21/4	BAZ15d	40485530	8 711500 404855	-	8711500471017	ECE	10
12594CP	12	21/4	BAZ15d	48433828	8 711500 484338	8711500484345	8727900391565	ECE	5x10

P21/5W VisionPlus



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12499VPB2	12	21/5	BAY15d	36316630	8 727900 363166	-	8727900363159	ECE	10

P21/5W LongLife EcoVision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12499LLECOB2	12	21/5	BAY15d	38212930	8 727900 382129	-	8727900382136	ECE	10
12499LLECOCP	12	21/5	BAY15d	38201328	8 727900 382013	8727900382020	8727900391053	ECE	5x10

P21/5W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12499B2	12	21/5	BAY15d	05545330	8 711500 055453	-	8711559520148	ECE	10
12499CP	12	21/5	BAY15d	48159773	8 711500 481597	8711500481603	8711500481610	ECE	20x10

PR21W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12088CP	12	21	BAW15s	48531128	8 711500 485311	8711500485328	8727900391589	ECE	5x10

PR21/5W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12495CP	12	21/5	BAW15d	48873228	8 711500 488732	8711500488749	8727900391572	ECE	5x10

PY21W SilverVision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12496SVB2	12	21	BAU15s	31117730	8 711500 311177	-	8711500311191	ECE	10

PY21W LongLife EcoVision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12496LLECOCP	12	21	BAU15s	38218128	8 727900 382181	8727900382198	8727900391084	ECE	5x10

PY21W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12496NAB2	12	21	BAU15s	52372930	8 711559 523729	-	8711559523743	ECE	10
12496NACP	12	21	BAU15s	52534173	8 711559 525341	8711559525358	8711559525365	ECE	20x10

Stop P22



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12401CP	12	15	BA15s	87821228	8 711500 878212	8711500878229	8711500790538	-	5x10

Stop P25



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12445CP	12	18	BA15s	48440628	8 711500 484406	8711500484413	8727900391602	-	5x10

R5W LongLife EcoVision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12821LLECOB2	12	5	BA15s	38208230	8 727900 382082	-	8727900382099	ECE	10
12821LLECOCP	12	5	BA15s	38195528	8 727900 381955	8727900381962	8727900390940	ECE	5x10

R5W BA15s



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12821B2	12	5	BA15s	5546030	8 711500 055460	-	8711500417701	ECE	10
12821CP	12	5	BA15s	48269373	8 711500 482693	8711500482709	8711500482716	ECE	20x10

R5W BA15d



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12822CP	12	5	BA15d	45407228	8 711500 454072	8711500454959	8711500790521	ECE	5x10

R10W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12814B2	12	10	BA15s	5547730	8 711500 055477	-	8711500417718	ECE	10
12814CP	12	10	BA15s	48341673	8 711500 483416	8711500483423	8711500483430	ECE	20x10

RY10W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12093NACP	12	10	BAU15s	48362128	8 711500 483621	8711500483638	8727900391619	ECE	5x10

BA7



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12829CP	12	2	BA7s	52123728	8 711559 521237	8711500401236	8727900390933	-	5x10

T2W - T3W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12913CP	12	2	BA9s	21997828	8 711500 219978	8711500219985	8711500220820	-	5x10
12910CP	12	3	BA9s	21949728	8 711500 219497	8711500219503	8711500220837	-	5x10

T4W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12929B2	12	4	BA9s	5550730	8 711500 055507	-	8711559520094	ECE	10
12929CP	12	4	BA9s	21979473	8 711500 219794	8711500219800	8711500219817	ECE	20x10

Halogene miniatuursignalisatieverlichting VS

H5W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12023CP	12	5	BA9s	51270928	8 711559 512709	8711559512464	8727900371222	-	5x10

H6W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12036B2	12	6	BAX9s	24720930	8 711500 247209	-	8711500247216	ECE	10
12036CP	12	6	BAX9s	87603428	8 711500 876034	8711500876041	8727900370676	ECE	5x10

H6W WhiteVision ultra



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12036WVUB2	12	6	BAX9s	00543430	8 719018 005434	-	8719018005441	ECE	10

H10W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12024CP	12	10	BA9s	52941728	8 711559 529417	8711559529424	8727900371192	-	5x10

H20W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12025CP	12	20	BA9s	87600328	8 711500 876003	8711500876010	8727900371154	-	5x10

H21W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12356CP	12	21	BAY9s	87989928	8 711500 879899	8711500879905	8727900371116	ECE	5x10

HY21W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12146CP	12	21	BAW9s	35244328	8 727900 352443	8727900352450	8727900370867	ECE	5x10

Wedge base

W1,2W - W2,3W - W2W - WBT5



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12521CP	12	1	W2x4,6d	48321828	8 711500 483218	8711500483225	8727900391671	-	5x10
12516B2	12	1.2	W2x4,6d	5554530	8 711500 055453	-	8711500417763	-	10
12516CP	12	1.2	W2x4,6d	48153573	8 711500 481535	8711500481542	8711500481559	-	20x10
12505CP	12	2	W2x4,6d	48327028	8 711500 483270	8711500483287	8727900391657	-	5x10
12061CP	12	2.3	W2x4,6d	48330028	8 711500 483300	8711500483317	8727900391640	ECE	5x10

W2,2W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12960CP	12	2.2	W2,1x9,5d	48150428	8 711500 481504	8711500481511	8727900391633	-	5x10

W3W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12256B2	12	3	W2,1x9,5d	52410830	8 711559 524108	-	8711559524122	ECE	10
12256CP	12	3	W2,1x9,5d	48144328	8 711500 481443	8711500481450	8727900391664	ECE	5x10

W5W LongLife EcoVision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12961LLECOB2	12	5	W2,1x9,5d	38204430	8 727900 382044	-	8727900382051	ECE	10
12961LLECOCP	12	5	W2,1x9,5d	38189428	8 727900 381894	8727900381900	8727900390872	ECE	5x10

W5W X-tremeVision Pro150



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12961XVPB2	12	5	W2,1x9,5d	00563230	8 719018 005632	-	8719018005649	ECE	10

W5W WhiteVision ultra



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12961WVUB2	12	5	W2,1x9,5d	35484330	8 727900 354843	-	8727900354874	ECE	10

W5W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12961B2	12	5	W2,1x9,5d	40421330	8 711500 404213	-	8711559520070	ECE	10
12961CP	12	5	W2,1x9,5d	49090273	8 711500 490902	8711500490919	8711500490926	ECE	20x10

WY5W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12396NAB2	12	5	W2,1x9,5d	40058130	8 711500 400581	-	8711500400598	ECE	10
12396NACP	12	5	W2,1x9,5d	53002428	8 711559 530024	8711559530031	8727900390889	ECE	5x10

WBT10 VisionPlus



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12040VPB2	12	6	W2,1x9,5d	52416030	8 711559 524160	-	8711559524184	-	10

W16W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12067B2	12	16	W2,1x9,5d	40587630	8 711500 405876	-	8711559521053	ECE	10
12067CP	12	16	W2,1x9,5d	48272328	8 711500 482723	8711500482730	8727900391626	ECE	5x10

W21W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12065B2	12	21	W3x16d	70146330	8 727900 701463	-	8727900701470	ECE	10
12065CP	12	21	W3x16d	47135228	8 711500 471352	8711500471369	8727900391107	ECE	5x10

W21/5W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12066B2	12	21/5	W3x16q	69739130	8 727900 697391	-	8727900697407	ECE	10
12066CP	12	21/5	W3x16q	47138328	8 711500 471383	8711500471390	8727900391091	ECE	5x10

WY21W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12071B2	12	21	WX3x16d	69741430	8 727900 697414	-	8727900697421	ECE	10
12071CP	12	21	WX3x16d	52539628	8 711559 525396	8711559525402	8727900391688	ECE	5x10

Festoon

Festoon T6,2x27



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12818CP	12	3	SV6	48461128	8 711500 484611	8711500484628	8727900695632	-	5x10

Festoon T6,2x35



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12848CP	12	3	SV6	48467328	8 711500 484673	8711500484680	8727900391558	-	5x10

Festoon C5W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12844B2	12	5	SV8,5	5551430	8 711500 055514	-	8711500417749	ECE	10
12844CP	12	5	SV8,5	48156673	8 711500 481566	8711500481573	8711500481580	ECE	20x10

Festoon T10,5x30 LongLife EcoVision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12860LLECOCP	12	10	SV8,5	38192428	8 727900 381924	8727900381931	8727900391114	-	5x10

Festoon T10,5x38



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12854CP	12	10	SV8,5	48248828	8 711500 482488	8711500482495	8727900391510	-	5x10

Festoon T10,5x43



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12864CP	12	5	SV8,5	48205128	8 711500 482051	8711500482075	8727900391527	-	5x10
12866B2	12	10	SV8,5	5552130	8 711500 055521	-	8711500417756	-	10
12866CP	12	10	SV8,5	48242628	8 711500 482426	8711500482433	8727900391534	-	5x10

Festoon T15x43



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12850CP	12	15	SV8,5	48285328	8 711500 482853	8711500482860	8727900391541	-	5x10

Bax

Bax 8,3s/1,35 black



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12597B2	12	1.2	B8,3s/1,35	53018530	8 711559 530185	-	8711559530192	-	10
12597CP	12	1.2	B8,3s/1,35	48365228	8 711500 483652	8711500483669	8727900390957	-	5x10

Bax 8,3s/1,5 blue



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12602CP	12	2	B8,3s/1,5	48396628	8 711500 483966	8711500483973	8727900390995	-	5x10

Bax 8,5d/2 black



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12598B2	12	1.2	B8,5d/2	40588330	8 711500 405883	-	8711500405890	-	10
12598CP	12	1.2	B8,5d/2	48387428	8 711500 483874	8711500483881	8727900390964	-	5x10

Bax 8,5d/1,5 blue



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12603CP	12	1.2	B8,5d/1,5	48399728	8 711500 483997	8711500484000	8727900391015	-	5x10

Bax 8,5d/2 green



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12600CP	12	2	B8,5d/2	48393528	8 711500 483935	8711500483942	8727900390971	-	5x10

Bax 8,5d green



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12604CP	12	2	B8,5d	40508128	8 711500 405081	8711500404589	8727900391022	-	5x10

Bax 8,5d beige



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12637CP	12	1.5	B8,5d	51487128	8 711559 514871	8711500400178	8727900371048	-	5x10

Bax 10d black halogen



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12615CP	12	5	B10d	52807628	8 711559 528076	8711500243768	8727900370911	-	5x10

Bax 10d brown halogen



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12614CP	12	3	B10d	52805228	8 711559 528052	8711559512723	8727900370928	-	5x10

Bax 8,4d light blue



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12623CP	12	1.2	BX8,4d	51384328	8 711559 513843	8711500244154	8727900370904	-	5x10

Bax 8,4d beige



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12627CP	12	1.5	BX8,4d	51414728	8 711559 514147	8711500247414	8727900370959	-	5x10
12629CP	12	1.8	BX8,4d	51488828	8 711559 514888	8711559512488	8727900371031	-	5x10

Bax 8,4d black



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12625CP	12	1.2	BX8,4d	51409328	8 711559 514093	8711500244420	8727900371208	-	5x10

Bax 8,4d light green



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12626CP	12	2	BX8,4d	51412328	8 711559 514123	8711500246066	8727900370942	-	5x10

Bax 8,4d olive green



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12611CP	12	1.3	BX8,4d	77432328	8 711500 774323	8711500774330	8711500779397	-	5x10

Bax 8,4d orange



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12624CP	12	1.1	BX8,4d	51411628	8 711559 514116	8711500245137	8727900370898	-	5x10

Bax 8,5d white



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12638CP	12	1.12	BX8,5d	48846628	8 711500 488466	8711500488473	8727900391503	-	5x10

HiPerVision

P13W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12277C1	12	13	PG18,5d-1	69672130	8 727900 696721	-	8727900391008	ECE	10

PCY16W HiPerClick



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12271AC1	12	16	PU20d/2	38965430	8 727900 389654	-	8727900391152	ECE	10

PW16W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12177C1	12	16	WP3,3x14,5/8	39623230	8 727900 396232	-	8727900396249	ECE	10

PS19W LongLife



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12085LLC1	12	19	PG20/1	70046630	8 727900 700466	-	8727900390926	ECE	10

PS19W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12085C1	12	19	PG20/1	69653030	8 727900 696530	-	8727900390988	ECE	10

PSY19W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12275NAC1	12	19	PG20/2	52735230	8 711559 527352	-	8727900390858	ECE	10

HiPerVision LCP



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12197HTRC1	13.5	24	HPSL 2A	39621830	8 727900 396218	-	8727900396225	-	10

PS24W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12086FFC1	12	24	PG20/3	70044230	8 727900 700442	-	8727900390919	ECE	10

PSX24W WhiteVision ultra



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12276WVUB1	12	24	PG20/7	00545828	8 719018 005458	-	8719018005465	ECE	5

PSX24W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12276C1	12	24	PG20/7	69676930	8 727900 696769	-	8727900390902	ECE	10

PSY24W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12188NAC1	12	24	PG20/4	69668430	8 727900 696684	-	8727900390834	ECE	10

PSY24W SilverVision+



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12180SV+C1	12	24	PG20/4	70379530	8 727900 703795	-	8727900390841	ECE	10

PW24W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12182HTRC1	12	24	WP3,3x14,5/3	39196130	8 727900 391961	-	8727900397369	ECE	10

PWY24W SilverVision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12174SVHTRC1	12	24	WP3,3x14,5/4	39200530	8 727900 392005	-	8727900397352	ECE	10

PWY24W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12174NAHTRC1	12	24	WP3,3x14,5/4	39202930	8 727900 392029	-	8727900397345	ECE	10

PY24W SilverVision+



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12274SV+C1	12	24	PGU20/4	69678330	8 727900 696783	-	8727900390780	ECE	10

PY24W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12190NAC1	12	24	PGU20/4	69690530	8 727900 696905	-	8727900390803	ECE	10

PSX26W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12278C1	12	26	PG18,5d/3	38874930	8 727900 388749	-	8727900390896	ECE	10

Halogeen

Tweewieler-
verlichting



Welke tweewielerverlichting heeft u nodig?



Ervaar
meer licht



<p>Tot 130% krachtiger licht*</p> <p>X-tremeVision moto</p> <p>10 G Vibration resistant</p>	<p>Zien en gezien worden</p> <p>CityVision moto</p> <p>10 G Vibration resistant</p>	<p>Tot 30% meer zicht*</p> <p>Vision moto</p>
<p>Lichtbundel prestaties*</p> <p>Tot +130%</p> <p>Kleurtemperatuur Tot 3500 K Standaard: 3100 K</p> <p>Levensduur** Tot 450 uur</p> <p>Verkrijgbaar in H4, H7</p>	<p>Lichtbundel prestaties</p> <p>Tot +40%</p> <p>Kleurtemperatuur Tot 3200 K Standaard: 3100 K</p> <p>Levensduur** Tot 400 uur</p> <p>Verkrijgbaar in H4, H7, HS1</p>	<p>Lichtbundel prestaties</p> <p>Tot +30%</p> <p>Kleurtemperatuur Tot 3200 K Standaard: 3100 K</p> <p>Levensduur** Tot 550 uur</p> <p>Verkrijgbaar in H4, H7, HS1</p>

Beleef
jouw passie



<p>Helder wit licht</p> <p>CrystalVision ultra moto</p> <p>10 G Vibration resistant</p>
<p>Lichtbundel prestaties</p> <p>Kleurtemperatuur Tot 3700 K Standaard: 3100 K</p> <p>Levensduur** Tot 400 uur</p> <p>Verkrijgbaar in H4, H7, HS1</p>

10 G Philips tweewielerverlichting is ontworpen om tegen extreme trillingen bestand te zijn – tot 10 G.

Afbeeldingen ter illustratie.
* Vergeleken met de minimale wettelijke norm.
** Levensduur verschilt per type, alleen indicatie voor H7.

X-tremeVision moto

Tot 130% meer zicht*

- Maximale helderheid
- Unieke gasvulling voor optimale levensduur en duurzaamheid
- Significante langere lichtstraal*
- Maximaal comfort en veiligheid

Philips X-tremeVision moto levert tot **130% meer zicht*** voor motorrijders die verder willen zien voor **ultieme prestaties en veiligheid.**

*Vergeleken met de minimale wettelijke norm



Standaard licht X-tremeVision moto

Verkrijgbaar in



H4 H7


CityVision moto

Zien en gezien worden

- Opvallend oranje kleureffect
- Maximale veiligheid
- Specifiek ontworpen voor gebruik binnen de bebouwde kom
- Tot 40% meer zicht*

Voor maximale veiligheid en zichtbaarheid produceert Philips de CityVision moto met een herkenbaar en opvallend **oranje kleureffect**. Motorrijders zijn op zoek naar meer veiligheid, in het bijzonder motorrijders in het drukke stadsverkeer. Philips CityVision moto is speciaal ontworpen voor zowel **maximale zichtbaarheid als maximale veiligheid.**

*Vergeleken met de minimale wettelijke norm



Standaard licht CityVision moto

Verkrijgbaar in



H4 H7 HS1

CrystalVision ultra moto

Helder wit licht

- **Heldere, moderne Xenon look**
- **Personaliseer en creëer je eigen verlichting**
- **Hoogwaardige kwaliteitslamp en ultra schokbestendig**

Voor motorrijders die voor een eigen look en stijl kiezen. Philips CrystalVision ultra moto lampen leveren een uitermate helder wit licht. **Personaliseer uw verlichting en verbeter uw zicht, comfort én veiligheid.**



Verkrijgbaar in



Standaard licht

CrystalVision ultra moto

Vision moto

Tot 30% meer zicht*

- **Betere prestaties**
- **Hoogwaardige en extreem slijtvaste motorverlichting**

Produceert **tot 30% meer zicht** vergeleken met een standaardlamp. Met Philips Vision moto zien motorrijders verder door een verbeterde lichtbundel tegen een zeer **concurrerende prijs**.

*Vergeleken met de minimale wettelijke norm




Verkrijgbaar in



Standaard licht

Vision moto

Welke lamp voor welke functie?



Dimlicht - grootlicht



Richtingaanwijzers voor



Parkeerlicht achter



Kentekenplaatverlichting



X-tremeVision moto CityVision moto



CrystalVision ultra moto Vision moto

philips.nl/c-m-li/motorverlichting



Parkeerlicht voor



Remlichten



Richtingaanwijzers achter



Tweewielverlichting

Halogeen

H4 Vision moto

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12342PRBW	12	60/55	P43t-38	49024730	8 711500 490247	-	8711500490254	ECE	10

H4 CityVision moto

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12342CTVBW	12	60/55	P43t-38	39896030	8 727900 398960	-	8727900398977	ECE	10

H4 X-tremeVision moto

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12342XV+BW	12	60/55	P43t-38	00056930	8 719018 000569	-	8719018000576	ECE	10

H4 CrystalVision ultra moto

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12342CVUBW	12	60/55	P43t-38	22148330	8 711500 221483	-	8711500221490	ECE	10

H7 Vision moto

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12972PRBW	12	55	PX26d	49026130	8 711500 490261	-	8711500490278	ECE	10

H7 CityVision moto

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12972CTVBW	12	55	PX26d	39898430	8 727900 398984	-	8727900398991	ECE	10

H7 X-tremeVision moto

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12972XV+BW	12	55	PX26d	37867230	8 727900 378672	-	8727900378689	ECE	10

H7 CrystalVision ultra moto

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12972CVUBW	12	55	PX26d	22118630	8 711500 221186	-	8711500221193	ECE	10

HS1 Vision moto

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12636BW	12	35/35	PX43t	53035330	8 727900 530353	-	8727900530360	ECE	10
12636C1	12	35/35	PX43t	51250130	8 711559 512501	-	8727900370881	ECE	10

HS1 CityVision moto

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12636CTVBW	12	35/35	PX43t	39894630	8 727900 398946	-	8727900398953	ECE	10

HS1 CristalVision ultra moto

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12636BVBW	12	35/35	PX43t	78195630	8 711500 781956	-	8711500781963	ECE	10

S2

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12728BW	12	35/35	BA20d	77385230	8 711500 773852	-	8711500773869	ECE	10
12728C1	12	35/35	BA20d	77359330	8 711500 773593	-	8711500779342	ECE	10

S3

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12008BW	12	15	P26s	77381430	8 711500 773814	-	8711500773845	ECE	10
12008C1	12	15	P26s	77394430	8 711500 773944	-	8711500779335	ECE	10

Signalisatie- en dashboardverlichting

W3W

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12256B2	12	3	W2,1x9,5d	52410830	8 711559 524108	-	8711559524122	ECE	10
12256CP	12	3	W2,1x9,5d	48144328	8 711500 481443	8711500481450	8727900391664	ECE	5x10

P21W

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12498B2	12	21	BA15s	05549130	8 711500 055491	-	8711559520131	ECE	10
12498CP	12	21	BA15s	49078073	8 711500 490780	8711500490797	8711500490803	ECE	20x10

P21/5W

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12499B2	12	21/5	BAY15d	05545330	8 711500 055453	-	8711559520148	ECE	10

Halogeen

24V Bus- en vrachtwagenverlichting



Welke 24 V bus- en vrachtwagenlamp heeft u nodig?




Veiligheid en duurzaamheid

Gemaakt om te weerstaan

MasterDuty



Lichtbundel prestaties*



Levensduur**




Verkrijgbaar in H1, H3, H4, H7, H11

De langste levensduur

MasterLife



Lichtbundel prestaties*



Levensduur**



Verkrijgbaar in H1, H3, H4, H7, H11


Veiligheid en stijl

Maximaal xenon-effect

MasterDuty BlueVision



Kleurtemperatuur



Levensduur**



Verkrijgbaar in H3, H4, H7

Afbeeldingen ter illustratie.

* Vergelijken met de minimale wettelijke norm, indicatie voor H1, H4, H7 en H11.


** Levensduur verschilt per type, alleen indicatie voor H7.

philips.com/trucklight

Veiligheid en duurzaamheid

Voordelen van Philips 24V koplampen

Deze lampen zijn **bestand tegen zware schokken en trillingen** en **bieden hoge kwaliteit en veiligheid**. Philips koplampen voor vrachtwagens gaan langer mee dan standaardlampen.



Bestand tegen extreme trillingen

MasterDuty

Zeer robuuste en krachtige lamp

- Gaat tot 550 uur mee*
- Maximale trillingsbestendigheid
- Tot 130% meer zicht**
- Versterkte fitting en lampvoet beschermen de lamp tegen schokken
- Extra robuuste double-coil gloeidraad

De Philips MasterDuty-koplampen zijn ontworpen voor een maximale trillingsbestendigheid en een uitstekende levensduur. MasterDuty is de juiste keuze voor bestuurders die lampen zoeken die sterk zijn én die lang meegaan.

*Levensduur verschilt per type, indicatie enkel voor H7.

**Vergeleken met de minimale wettelijke norm, geldt voor H1, H4, H7 en H11.

Verkrijgbaar in B1- and C1-verpakking



Verkrijgbaar in



H1 H3 H4 H7 H11

MasterLife

De langste levensduur

- Gaat tot 1200 uur mee*
- Tot 100% meer zicht**
- Maximale trillingsbestendigheid*
- Extra robuuste dubbelgewikkelde gloeidraad

Philips MasterLife gaat tot **1200 uur** mee en is bovendien bestand tegen extreem **zware belasting** en **trillingen**. Door hun **minimale uitvalspercentage** reduceren onze lampen het **aantal onderbrekingen** van de rijtijd, zodat uw wagens optimaal productief blijven. **Philips MasterLife is de verstandigste keuze bij een groot wagenpark!**

*Levensduur verschilt per type, indicatie enkel voor H7.
**Vergeleken met de minimale wettelijke norm, geldt voor H1, H4, H7 en H11.

Verkrijgbaar in C1-verpakking



Verkrijgbaar in



MasterDuty BlueVision

Maximaal xenoneffect

- Maximale trillingsbestendigheid*
- Kwartsglas met hoge prestaties en een speciale coating voor xenoneffect
- De opvallende blauwe lichtkap geeft een mooie look, zelfs als de lamp is uitgeschakeld

Voor bestuurders die gaan voor een **ultieme mix van stijl én prestaties**, produceert Philips MasterDuty BlueVision met een **blauw xenoneffect**. Philips MasterDuty BlueVision is net zo **duurzaam** en **trillingsbestendig** als Philips MasterDuty maar dan gecombineerd met een extra blauw xenoneffect voor een mooie look en onderscheidende stijl.



Standaard licht

MasterDuty BlueVision

*In vergelijking met gemiddelde 24 V H4- of H7-lampen op de markt

Verkrijgbaar in S2- en B1-verpakking




Verkrijgbaar in



Welke lamp voor welke functie?



philips.com/trucklight



24V Koplampen

H1 MasterDuty



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13258MDB1	24	70	P14,5s	82585830	8 711500 825858	-	8711500825865	ECE	10
13258MDC1	24	70	P14,5s	82577360	8 711500 825773	8711500828507	8711500825780	ECE	100

H1 MasterLife



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13258MLC1	24	70	P14,5s	82569830	8 711500 825698	-	8727900370812	ECE	10

H2



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13311C1	24	70	X511	47751430	8 711500 477514	-	8727900371079	ECE	10

H3 MasterDuty



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13336MDB1	24	70	PK22s	77459030	8 711500 774590	-	8711500774613	ECE	10
13336MDC1	24	70	PK22s	77460660	8 711500 774606	8711500775313	8711500774637	ECE	100

H3 MasterLife



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13336MLC1	24	70	PK22s	77462030	8 711500 774620	-	8711500779403	ECE	10

H3 MasterDuty BlueVision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13336MDBVS2	24	70	PK22s	77486628	8 711500 774866	-	8711500774897	ECE	5
13336MDBVB1	24	70	PK22s	77488030	8 711500 774880	-	8711500774910	ECE	10

H4 MasterDuty



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13342MDB1	24	75/70	P43t-38	82587230	8 711500 825872	-	8711500825889	ECE	10
13342MDC1	24	75/70	P43t-38	82579760	8 711500 825797	8711500828002	8711500825803	ECE	100

H4 MasterLife



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13342MLC1	24	75/70	P43t-38	82571130	8 711500 825711	-	8727900371086	ECE	10

H4 MasterDuty BlueVision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13342MDBVS2	24	75/70	P43t-38	53275328	8 727900 532753	-	8727900532760	ECE	5
13342MDBVB1	24	75/70	P43t-38	53281430	8 727900 532814	-	8727900532821	ECE	10

H7 MasterDuty



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13972MDB1	24	70	PX26d	82589630	8 711500 825896	-	8711500825902	ECE	10
13972MDC1	24	70	PX26d	82581060	8 711500 825810	8711500828514	8711500825827	ECE	100

H7 MasterLife



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13972MLC1	24	70	PX26d	82573530	8 711500 825735	-	8727900371147	ECE	10

H7 MasterDuty BlueVision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13972MDBVS2	24	70	PX26d	53277728	8 727900 532777	-	8727900532784	ECE	5
13972MDBVB1	24	70	PX26d	53279130	8 727900 532791	-	8727900532807	ECE	10

H11 MasterDuty



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
24362MDC1	24	70	PGJ19-2	82583430	8 711500 825834	-	8727900371055	ECE	10

H11 MasterLife



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
24362MLC1	24	70	PGJ19-2	82575930	8 711500 825759	-	8727900371062	ECE	10

R2



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13620C1	24	55/50	P45t-41	40087130	8 711500 400871	-	8711500779458	ECE	10

24V Signalisatie- en interieurverlichting

P21W MasterDuty



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13498MDCP	24	21	BA15s	69949473	8 727900 699494	8727900699500	8727900699517	ECE	20x10

P21W MasterLife



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13498MLCP	24	21	BA15s	69961628	8 727900 699616	8727900699623	8727900391145	ECE	5x10

P21W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13498B2	24	21	BA15s	40455830	8 711500 404558	-	8711500405449	ECE	10
13498CP	24	21	BA15s	48415473	8 711500 484154	8711500484161	8711500484178	ECE	20x10

P21/5W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13499B2	24	21/5	BAY15d	40456530	8 711500 404565	-	8711500405371	ECE	10
13499CP	24	21/5	BAY15d	48424673	8 711500 484246	8711500484253	8711500484260	ECE	20x10

PY21W MasterLife



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13496MLCP	24	21	BAU15s	69964728	8 727900 699647	8727900699654	8727900391138	ECE	5x10

Stop P22



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13401CP	24	15	BA15s	87826728	8 711500 878267	8711500878274	8711500790507	-	5x10
13402CP	24	15	BA15d	87836628	8 711500 878366	8711500878373	8711500790514	-	5x10

Stop P25



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13445CP	24	18	BA15s	48443728	8 711500 484437	8711500484444	8727900390810	-	5x10

R5W MasterDuty



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13821MDCP	24	5	BA15s	69955528	8 727900 699555	8727900699562	8727900390766	ECE	5x10

R5W MasterLife



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13821MLCP	24	5	BA15s	69970828	8 727900 699708	8727900699715	8727900390773	ECE	5x10

R5W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13821B2	24	5	BA15s	40453430	8 711500 404534	-	8711500405425	ECE	10
13821CP	24	5	BA15s	48338673	8 711500 483386	8711500483393	8711500483409	ECE	20x10
13822CP	24	5	BA15d	40904128	8 711500 409041	8711500878021	8711500790491	ECE	5x10

R10W MasterDuty



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13814MDCP	24	10	BA15s	69952428	8 727900 699524	8727900699531	8727900391121	ECE	5x10

R10W MasterLife



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13814MLCP	24	10	BA15s	69967828	8 727900 699678	8727900699685	8727900390742	ECE	5x10

R10W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13814B2	24	10	BA15s	40452730	8 711500 404527	-	8711559526409	ECE	10
13814CP	24	10	BA15s	48344773	8 711500 483447	8711500483454	8711500483461	ECE	20x10

BA7



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13829CP	24	3	BA7s	52133628	8 711559 521336	8711500401274	8727900390759	-	5x10

T4W MasterDuty



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13929MDCP	24	4	BA9s	69958628	8 727900 699586	8727900699593	8727900391039	ECE	5x10

T4W MasterLife



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13929MLCP	24	4	BA9s	69976028	8 727900 699760	8727900699777	8727900391046	ECE	5x10

T2W - T3W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13913CP	24	2	BA9s	22003528	8 711500 220035	8711500220042	8711500220844	-	5x10
13910CP	24	3	BA9s	21955828	8 711500 219558	8711500219565	8711500220851	-	5x10

T4W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13929B2	24	4	BA9s	40454130	8 711500 404541	-	8711500405432	ECE	10
13929CP	24	4	BA9s	21985573	8 711500 219855	8711500219862	8711500219879	ECE	20x10

Halogene miniatuursignalisatieverlichting VS

H21W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
24356CP	24	21	BAY9s	87615728	8 711500 876157	8711500876164	8727900371161	ECE	5x10

Wedge base

W2,5W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13960CP	24	2.5	W2,1x9,5d	48147428	8 711500 481474	8711500481481	8727900391275	-	5x10

W3W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13256CP	24	3	W2,1x9,5d	48141228	8 711500 481412	8711500481429	8727900391169	ECE	5x10

W5W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13961B2	24	5	W2,1x9,5d	52420730	8 711559 524207	-	8711559524214	ECE	10
13961CP	24	5	W2,1x9,5d	48138273	8 711500 481382	8711500481399	8711559530376	ECE	20x10

WBT5



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13521CP	24	1	W2x4,6d	48324928	8 711500 483249	8711500483256	8727900391176	-	5x10
13516CP	24	1.2	W2x4,6d	48306573	8 711500 483065	8711500483072	8711500483089	-	20x10
13974CP	24	2	W2x4,6d	48318828	8 711500 483188	8711500483195	8727900391183	-	5x10

Festoon

Festoon T6,2x27



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13818CP	24	3	SV6	48464228	8 711500 484642	8711500484659	8727900391251	-	5x10

Festoon T6,2x35



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13848CP	24	3	SV6	48470328	8 711500 484703	8711500484710	8727900391268	-	5x10

Festoon T10,5x38 10W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13854CP	24	10	SV8,5	48251828	8 711500 482518	8711500482525	8727900391206	-	5x10

C5W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13844B2	24	5	SV8,5	40463330	8 711500 404633	-	8711500405388	ECE	10
13844CP	24	5	SV8,5	48197973	8 711500 481979	8711500481986	8711500481993	ECE	20x10

Festoon T10,5x43 5W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13864CP	24	5	SV8,5	48233428	8 711500 482334	8711500482341	8727900391213	-	5x10

Festoon T10,5x43 10W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13866CP	24	10	SV8,5	48245728	8 711500 482457	8711500482464	8727900391220	-	5x10

Festoon T15x43 15W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13850CP	24	15	SV8,5	48288428	8 711500 482884	8711500482891	8727900391244	-	5x10

Festoon T15x43 18W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13807CP	24	18	SV8,5	48294528	8 711500 482945	8711500482952	8727900391237	-	5x10

Bax

Bax 8,3s/1,35 grey



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13597CP	24	1.2	B8,3s/1,35	48384328	8 711500 483843	8711500483850	8727900390797	-	5x10

Bax 8,5d/2 grey



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
13598CP	24	1.2	B8,5d/2	48390428	8 711500 483904	8711500483911	8727900390827	-	5x10

Bax 8,5d brown



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
24032CP	24	1.2	B8,5d	48852728	8 711500 488527	8711500488534	8727900391077	-	5x10

Bax 8,5d/2 yellow



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
24029CP	24	1.2	B8,5d/2	48402428	8 711500 484024	8711500484031	8727900391190	-	5x10

Kits

Reservelampen en **reparatiesets** voor auto's en trucks

Om de **veiligheid** te verhogen, wordt in de meeste Europese landen **aanbevolen** dat alle voertuigen zijn uitgerust met een **goedgekeurde reservekit**. Bestuurders **voldoen** hiermee niet alleen aan de wet maar vergroten ook hun eigen **veiligheid** omdat ze voorbereid zijn om op elk moment een defecte lamp te kunnen **vervangen**.

Met onze **koplampreparatieset** herstelt u de lenzen van auto's, trucks en tweewielers zodat ze er weer als nieuw uitzien. Het is ons **rendabele alternatief** voor volledige koplampvervanging.



12V ReserVELampensets

Easy Kit H1



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
55472EKKM	12	-	-	69551928	8 727900 695519	-	8727900695533	ECE	5

Inhoud

Lamptype	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A
Aantal	1	-	-	-	1	1	1	1	1

Easy Kit H4



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
55473EKKM	12	-	-	69555728	8 727900 695557	-	8727900695571	ECE	5

Inhoud

Lamptype	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A
Aantal	-	1	-	-	1	1	1	1	1

Easy Kit H7



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
55474EKKM	12	-	-	69558828	8 727900 695588	-	8727900695601	ECE	5

Inhoud

Lamptype	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A
Aantal	-	-	1	-	1	1	1	1	1

Easy Kit H1/H7



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
55475EKKM	12	-	-	69562528	8 727900 695625	-	8727900695656	ECE	5

Inhoud

Lamptype	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A
Aantal	1	-	1	-	1	1	1	1	1

12V ReserVELampensets

Essential Box H1



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
55717EBKM	12	-	-	70032928	8 727900 700329	-	8727900700336	ECE	5

Inhoud

Lamptype	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A
Aantal	1	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1

Essential Box H4



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
55718EBKM	12	-	-	70034328	8 727900 700343	-	8727900700350	ECE	5

Inhoud

Lamptype	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A
Aantal	-	1	-	-	1	1	1	1	1	1	1

Essential Box H7



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
55719EBKM	12	-	-	70036728	8 727900 700367	-	8727900700374	ECE	5

Inhoud

Lamptype	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A
Aantal	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1

Essential Box H1/H7



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
55720EBKM	12	-	-	70038128	8 727900 700381	-	8727900700398	ECE	5

Inhoud

Lamptype	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A
Aantal	1	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1

24V Reservelampensets

MiniKit H4 MasterDuty



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
55554SKMDKM	24	-	-	69586130	8 727900 695861	-	8727900695885	ECE	10

Inhoud

Lamptype	H4	H7	P21W	R5W	R10W	C5W	T4W	Fuse15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Aantal	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1

MiniKit H7 MasterDuty



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
55555SKMDKM	24	-	-	69590830	8 727900 695908	-	8727900695939	ECE	10

Inhoud

Lamptype	H4	H7	P21W	R5W	R10W	C5W	T4W	Fuse15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Aantal	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1

MaxiKit H4 MasterDuty



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
55559LKMDKM	24	-	-	69684494	8 727900 696844	-	8727900696851	ECE	4

Inhoud

Lamptype	H4	P21W	P21/5W	PY21W	R5W	R10W	C5W	W5W	T4W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Aantal	2	2	2	1	3	2	2	1	1	2	2	2	2

MaxiKit H7 MasterDuty



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
55560LKMDKM	24	-	-	69686894	8 727900 696868	-	8727900696875	ECE	4

Inhoud

Lamptype	H7	P21W	P21/5W	PY21W	R5W	R10W	C5W	W5W	T4W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Aantal	2	2	2	1	3	2	2	1	1	2	2	2	2

MaxiKit H1/H7 MasterDuty



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
55561LKMDKM	24	-	-	69688294	8 727900 696882	-	8727900696899	ECE	4

Inhoud

Lamptype	H1	H7	P21W	P21/5W	PY21W	R5W	R10W	C5W	W5W	T4W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Aantal	1	1	2	2	1	3	2	2	1	1	2	2	2	2



Reparatieset voor koplampen

Herstelt koplampen zodat ze er weer als nieuw uitzien!

- Minder verblinding en tot 100% helderdere lenzen
- Veiliger rijden in het donker
- Verwijdt de waas en vergeling door UV-stralen en vuil
- Professionele resultaten zonder elektrisch gereedschap binnen 30 minuten
- Kwalitatief en economisch alternatief voor volledige koplampunit vervanging
- 2 Jaar UV-bescherming gegarandeerd

Verwijdt de vervaging en vergeling van koplampen en herstelt de oorspronkelijke **transparantie** voor meer **veiligheid**. Koplampen verbleken en oxideren onder invloed van constante blootstelling aan de elementen en krijgen krassen door de impact van stof en stenen.



Voor



NA



Bestelnummer	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
HRK00XM	39976931	8 727900 399769	-	8727900399776	-	6



Xenon

Xenon-

Oplossingen voor auto's en trucks



Welke xenonlamp heeft u nodig?



Verbeterde helderheid




Tot **150%** meer zicht*

Xenon X-tremeVision gen2



Lichtbundel prestaties*




Verkrijgbaar in D1S, D2S, D2R, D3S, D4S, D5S

Ideaal voor **vervanging**

Xenon Vision



Lichtbundel prestaties



Verkrijgbaar in D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D3R, D4S, D4R, D5S, D8S

Unieke stijl





Homogeen wit
LED-effect

Xenon WhiteVision gen2



Lichtbundel prestaties*




Verkrijgbaar in D1S, D2S, D2R, D3S

Verhoogde levensduur




Uitermate duurzaam:
4 + 3 jaar garantie

Xenon LongerLife**



Lichtbundel prestaties



Verkrijgbaar in D1S, D2S, D2R



Xenon X-tremeVision gen2

Onze helderste xenonlamp

- Optimale verlichtingsprestaties
- Tot 150% meer zicht*
- Maximale veiligheid en zichtbaarheid
- Ontworpen voor veeleisende bestuurders

Philips Xenon X-tremeVision gen2 is de laatste ontwikkeling in **xenontechnologie**. Dit biedt de **krachtigste bundel** met een ultieme lichtopbrengst. Deze lampen bieden u uitstekende verlichtingsprestaties met een unieke verlichting van de weg **voor optimaal rijcomfort**.

www.philips.com/xenongen2

*Vergeleken met de minimale wettelijke norm (behalve voor D2R die 20% meer zicht geeft; (behalve voor D5S die 120% meer zicht geeft).)



Verkrijgbaar in C1- en S1-verpakking



Verkrijgbaar in



Afbeeldingen ter illustratie.

* Vergeleken met de minimale wettelijke norm (behalve voor D2R die 20% meer zicht geeft; behalve voor D5S die 120% meer zicht geeft).

** Niet in alle landen beschikbaar. Neem contact op met uw Philips distributeur.

philips.com/xenon



Verlichting met passie

Xenon WhiteVision gen2

Extra wit, LED-effect

- **Intens gelijkmatig en helder wit licht**
- **Past perfect bij de LED-verlichting op uw auto**
- **Tot 5000 K helder wit licht op de weg**
- **Tot 120% meer zicht***
- **100% toegestaan voor gebruik op de weg**

Philips Xenon WhiteVision gen2-lampen voegen een **intense witte look** toe aan uw auto en produceren een helder, gelijkmatig wit licht op de weg. Philips Xenon WhiteVision gen2 is de **perfecte keuze** als u xenon- en LED-lampen op uw auto wilt combineren.

www.philips.com/xenongen2

*Vergeleken met de minimale wettelijke norm (behalve voor D2R die 20% meer zicht geeft).



Standaard licht

Xenon WhiteVision gen2

Verkrijgbaar in C1- en S1-verpakking



Verkrijgbaar in



D1S D2S D2R D3S



4 jaar garantie +3

Xenon LongerLife

Hoogwaardig Xenon licht met de langste garantie

Rust uw auto uit met Xenon LongerLife-lampen en u kunt wel 7 jaar lang rijden zonder te hoeven denken aan verwisselen. Philips Xenon LongerLife-lampen worden geleverd met **4 jaar garantie**. Meld uw aankoop online aan om deze garantie uit te breiden met **3 extra jaren**.

Verkrijgbaar in C1- en S1-verpakking

Verkrijgbaar in



D1S D2S D2R

3 Jaar extra garantie in 3 eenvoudige stappen

Registreer uw aankoop binnen 30 dagen na de aanschafdatum op <http://www.philips.com/xenonwarranty>

1 Maak verbinding met <http://www.philips.com/xenonwarranty> om te bevestigen dat u een authentiek Philips-product hebt aangeschaft door de beveiligingscode te verifiëren die is aangebracht op de sticker met het echtheidscertificaat.



2 Vul uw persoonlijke informatie in, vermeld uw aankoopadres en lever het aankoopbewijs.



3 Druk uw certificaat voor 7 jaar garantie af en bewaar het samen met uw aankoopbewijs.



U kunt nu 7 jaar lang veilig en zorgeloos rijden!






Xenon Vision

Ideaal voor vervanging

- **Color match-technologie:** de nieuwe lamp past bij de kleurtemperatuur van de lamp die niet wordt vervangen.
- **Een economische oplossing**
- **Gehomologeerd 4 300 K**

Philips Xenon Vision stelt u in staat een enkele lamp te vervangen, waarbij de nieuwe lamp **past bij de kleur** van de niet vervangen lamp.

De innovatieve vervangingstechnologie van de Philips Xenon Vision is de economische oplossing voor **individuele lampvervanging**.



Standaard licht

Xenon Vision

Verkrijgbaar in C1- en S1-verpakking



Verkrijgbaar in



D1S Vision

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
85415VS1	85	35	PK32d-2	36489733		-	8727900364903	ECE	2
85415VC1	85	35	PK32d-2	36473633		-	8727900364743	ECE	2

D1S X-tremeVision gen2

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
85415XV2S1	85	35	PK32d-2	37697533		-	8727900376982	ECE	2
85415XV2C1	85	35	PK32d-2	37701933		-	8727900377026	ECE	2

D1S LongerLife

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
85415SYS1	85	35	PK32d-2	37246533		-	8727900372472	ECE	2
Bestelcodes voor Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Nederland, Scandinavië (Zweden, Noorwegen, Finland, Denemarken), Verenigd Koninkrijk									
85415SYC1	85	35	PK32d-2	37516933		-	8727900375176	ECE	2
Bestelcodes voor Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Nederland									
85415SYC1	85	35	PK32d-2	37250233		-	8727900372519	ECE	2
Bestelcodes voor Scandinavië (Zweden, Noorwegen, Finland, Denemarken), Verenigd Koninkrijk									
85415SYC1	85	35	PK32d-2	37522033		-	8727900375237	ECE	2
Bestelcodes voor Centraal-Europa (Polen, Roemenië, Tsjechische Republiek) en andere Oost-Europese landen									

D1S WhiteVision gen2

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
85415WHV2S1	85	35	PK32d-2	36072133		-	8727900377248	ECE	2
85415WHV2C1	85	35	PK32d-2	37725533		-	8727900377262	ECE	2

D1R Vision

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
85409VC1	85	35	PK32d-3	36475033		-	8727900364767	ECE	2

D2S Vision

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
85122VS1	85	35	P32d-2	36491033		-	8727900364927	ECE	2
85122VC1	85	35	P32d-2	36477433		-	8727900364781	ECE	2

D2S X-tremeVision gen2

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
85122XV2S1	85	35	P32d-2	37703333		-	8727900377040	ECE	2
85122XV2C1	85	35	P32d-2	37707133		-	8727900377088	ECE	2

Philips Xenon LongerLife lampen zijn niet in alle landen leverbaar. Neem contact op met uw Philips-vertegenwoordiger voor meer informatie.

D2S LongerLife

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
85122SYS1	85	35	P32d-2	37254033		-	8727900372557	ECE	2
Bestelcodes voor Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Nederland, Scandinavië (Zweden, Noorwegen, Finland, Denemarken), Verenigd Koninkrijk									
85122SYC1	85	35	P32d-2	37518333		-	8727900375190	ECE	2
Bestelcodes voor Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Nederland									
85122SYC1	85	35	P32d-2	37244133		-	8727900372458	ECE	2
Bestelcodes voor Scandinavië (Zweden, Noorwegen, Finland, Denemarken), Verenigd Koninkrijk									
85122SYC1	85	35	P32d-2	37524433		-	8727900375251	ECE	2
Bestelcodes voor Centraal-Europa (Polen, Roemenië, Tsjechische Republiek) en andere Oost-Europese landen									

D2S WhiteVision gen2

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
85122WHV2S1	85	35	P32d-2	37727933		-	8727900377286	ECE	2
85122WHV2C1	85	35	P32d-2	37729333		-	8727900377309	ECE	2

D2R Vision

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
85126VS1	85	35	P32d-3	36493433		-	8727900364941	ECE	2
85126VC1	85	35	P32d-3	36479833		-	8727900364804	ECE	2

D2R X-tremeVision gen2

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
85126XV2S1	85	35	P32d-3	37709533		-	8727900377101	ECE	2
85126XV2C1	85	35	P32d-3	37711833		-	8727900377125	ECE	2

D2R LongerLife

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
85126SYS1	85	35	P32d-3	37248933		-	8727900372496	ECE	2
Bestelcodes voor Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Nederland, Scandinavië (Zweden, Noorwegen, Finland, Denemarken), Verenigd Koninkrijk									
85126SYC1	85	35	P32d-3	37520633		-	8727900375213	ECE	2
Bestelcodes voor Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Nederland									
85126SYC1	85	35	P32d-3	37252633		-	8727900372533	ECE	2
Bestelcodes voor Scandinavië (Zweden, Noorwegen, Finland, Denemarken), Verenigd Koninkrijk									
85126SYC1	85	35	P32d-3	37526833		-	8727900375275	ECE	2
Bestelcodes voor Centraal-Europa (Polen, Roemenië, Tsjechische Republiek) en andere Oost-Europese landen									

D2R WhiteVision gen2

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
85126WHV2S1	85	35	P32d-3	37731633		-	8727900377323	ECE	2
85126WHV2C1	85	35	P32d-3	37733033		-	8727900377347	ECE	2

Philips Xenon LongerLife lampen zijn niet in alle landen leverbaar. Neem contact op met uw Philips-vertegenwoordiger voor meer informatie.

D3S Vision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
42403VS1	42	35	PK32d-5	36495833	8 727900 364958	-	8727900364965	ECE	2
42403VC1	42	35	PK32d-5	36481133	8 727900 364811	-	8727900364828	ECE	2

D3S X-tremeVision gen2



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
42403XV2S1	42	35	PK32d-5	37713233	8 727900 377132	-	8727900377149	ECE	2
42403XV2C1	42	35	PK32d-5	37717033	8 727900 377170	-	8727900377187	ECE	2

D3S WhiteVision gen2



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
42403WHV2S1	42	35	PK32d-5	37735433	8 727900 377354	-	8727900377361	ECE	2
42403WHV2C1	42	35	PK32d-5	37737833	8 727900 377378	-	8727900377385	ECE	2

D3R Vision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
42306VIC1	42	35	PK32d-6	36483533	8 727900 364835	-	8727900364842	ECE	2

D4S Vision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
42402VIC1	42	35	P32d-5	36485933	8 727900 364859	-	8727900364866	ECE	2

D4S X-tremeVision gen2



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
42402XV2S1	42	35	P32d-5	37719433	8 727900 377194	-	8727900377200	ECE	2
42402XV2C1	42	35	P32d-5	37721733	8 727900 377217	-	8727900377224	ECE	2

D4R Vision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
42406VIC1	42	35	P32d-6	36487333	8 727900 364873	-	8727900364880	ECE	2

D5S Vision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12410C1	12	25	PK32d-7	36981633	8 727900 369816	-	8727900369823	ECE	2

D5S X-tremeVision gen2



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12410XV+C1	12/24	25	PK32d-7	35392133	8 727900 353921	-	8719018005090	ECE	2

D8S Vision



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12411C1	42	25	PK32d-1	00467333	8 719018 004673	-	8719018004680	ECE	2



LED

LED-lampen

voor auto's en trucks



Welke **LED-verlichting** heeft u nodig?





Originele automotive LED prestaties

Ultinon Pro9100

Lumileds LUXEON TopContact LED™
2 Jaar garantie
+3 Jaar verlengde garantie



Lichtbundel prestaties*



Verkrijgbaar in
 HL [≈H1], [≈H3], [≈H4], [≈H7], [≈HB3/HB4], [≈H11], [≈HIR2]
 FL [≈H8/H11/H16]



Wit licht voor heldere wegen

Ultinon Pro5100

Automotive-grade LED
2 Jaar garantie
+1 Jaar verlengde garantie



Lichtbundel prestaties*



Verkrijgbaar in
 HL [≈H1], [≈H3], [≈H4], [≈H7], [≈HB3/HB4], [≈H11], [≈HIR2]
 FL [≈H8/H11/H16]


Stijlvol LED-licht

Ultinon Pro3022

2 Jaar garantie
+1 Jaar verlengde garantie





Lichtbundel prestaties*



Verkrijgbaar in
 HL [≈H1], [≈H3], [≈H4], [≈H7], [≈HB3/HB4], [≈H11], [≈HIR2]
 FL [≈H8/H11/H16]

Afbeeldingen ter illustratie.
 * Vergelijken met de wettelijk minimum norm voor halogeen autolampen.
 ** Uitgezonderd Ultinon Pro9100 HL [≈H1] en [≈H3] types.





Ultinon Pro9100

Excellente LED prestaties, voor het beste zicht


- **Exclusieve** automotive LED-technologie dankzij Lumileds LUXEON TopContact LED's*
- Tot **350% helderder homogeen** licht**
- Tot **5800 K** kleurtemperatuur voor **koel wit licht**
- **Optimaal spectrum** voor de beste zichtbaarheid van verkeersborden
- **IP-gecertificeerd** tegen binnendringen van stof en met spatwaterbescherming
- Unieke Philips-technologieën voor warmtebeheer
- **SafeBeam**-technologie voor verblindingsvrij rijden
- Levensduur tot **5.000 uur**
- **Groot toepassingsbereik** voor de belangrijkste voertuigmodellen
- **Verlengde garantie** tot **5 jaar**.
- Geschikt voor 12V en 24V toepassingen

*Uitgezonderd lamp types HL [=H1] en HL [=H3]

**Vergeleken met de wettelijke minimumnorm voor halogeenlampen



2 Jaar garantie
+3 Jaar verlengde garantie



Standaard halogeen licht Ultinon Pro9100

Beschikbaar in X2-verpakking



Verkrijgbaar in






Ultinon Pro5100

Wit licht, voor helderder zicht

- Tot **+160%** helderder licht* voor superieur zicht
- Tot **5800 K** kleurtemperatuur voor **helder wit licht** en een moderne look
- **SafeBeam**-technologie voor verblindingsvrij rijden
- Levensduur tot **3.000 uur**
- **Geschikt voor de belangrijkste** voertuigmodellen
- **Verlengde garantie tot 3 jaar**
- Geschikt voor 12V en 24V toepassingen

*Vergeleken met de wettelijke minimumnorm voor halogeenlampen.



Standaard halogeen licht **Ultinon Pro5100**

Beschikbaar in X2-verpakking



Verkrijgbaar in



Ultinon Pro3022

Stijlvolle LED-verlichting die eenvoudig te monteren is

- **Kleurtemperatuur tot 6000** voor een opvallende wit-licht look
- Compact **alles-in-één-ontwerp** voor plug-and-play gebruik
- Groot toepassingsbereik voor de belangrijkste voertuigmodellen
- **Langdurige hoogwaardige en betrouwbare prestaties**
- **Verlengde garantie tot 3 jaar**
- Geschikt voor 12V en 24V toepassingen

Beschikbaar in X2-verpakking



Verkrijgbaar in



Het is uw eigen verantwoordelijkheid dat het gebruik van LED-retrofitlampen in overeenstemming is met de lokale wetgeving.



Ultinon Pro6000 SL

Helderdere, elegante signalen

De gloednieuwe Philips Ultinon Pro6000 LED-lampen bieden een superieure zichtbaarheid en stijl voor uw auto. De hoogwaardige LED-technologie van Philips biedt verbeterde prestaties voor meer veiligheid en een elegante uitstraling. Maak uw keuze uit deze serie heldere LED verlichting voor interieur, rem- en signaallampen en optimaliseer uw rijervaring.



Superieur zicht

- Krachtig licht met een hoge lumen-opbrengst
- Scala aan krachtig wit licht: 4000/6000/8000K voor T10 [=W5W]
- Instant-on technologie voor meer veiligheid
- Gelijmatige lichtverdeling

Hoogwaardige, elegante signalering

- Stijlvolle LED-signaallamp verkrijgbaar in wit, levendig rood en levendig oranje

Langdurige prestaties

- Hoogwaardige LED-technologie
- Lange levensduur tot wel 5000 uur
- HeatShield-technologie voor T10-lampen voor elke thermische uitdaging

Eenvoudige Plug & Play-vervanging

- Elektrisch compatibel met de meeste auto's.
- Geen flikkering dankzij immuniteit voor donkerstroom voor Festoons LED
- Standaard fitting en zonder polariteit voor snelle en eenvoudige vervanging (W5W, W16, W21/5W, P21/5W, R5/R10)
- Groot portfolio voor auto- en vrachtwagentoepassingen



Ultinon Pro6000 SL

Verkrijgbaar in

12V



24V





Ultinon Pro3000 SL

Duidelijk zichtbaar voor de omgeving

De geheel nieuwe Philips Ultinon Pro3000 biedt de beste waar voor uw geld. Of u nu op zoek bent naar een helder, nieuw interieurlicht of veilige en opvallende rem- en signaalverlichting, de toonaangevende LED-technologie van Philips maakt het verschil met een direct remsignaal en een gelijkmatige lichtverdeling.



Krachtige helderheid en prestaties

- Stijlvol wit licht tot wel 6000 K voor T10 (≈ W5W), Festoon, W21 en P21
- Rode lampen verkrijgbaar in P21, P21/5W, W21, W21/5W
- Lichtopbrengst voldoet aan de prestatienorm*

Eenvoudige Plug & Play

- Eenvoudig upgraden van conventionele lampen naar LED-lampen met plug-and-play dankzij de standaard LED-fittings.

De betrouwbaarheid van Philips

- Langere levensduur van 3000 uur

Compatibel met de meeste voertuigmodellen

- 12V-compatibel
- Optionele CANbus beschikbaar om eventuele storingen te verhelpen.



*Voldoet aan de ECE R37 lumen-opbrengstvereisten (alleen voor indicatiegebruik)



Ultinon Pro3000 SL

Verkrijgbaar in

12V



Adapter CANbus

- **Voorkomt foutieve defect- en foutmeldingen op het dashboard**
- Voorkomt lichtflikkering van signaal lampen
- Eenvoudig te installeren
- Geschikt voor alle Philips LED autolampen

Verkrijgbaar in



HL [-H4]
HL [-H7]
HL [-H8/H11/H16]
HL [-HB3/HB4/HIR2]



SL [-5W]
SL [-21W]



Beschikbaar in X2-verpakking



CANbus lichtherstel

- **Voorkomt lichtflikkeringen van de autolampen**
- Eenvoudige montage
- Geschikt voor alle Philips LED autolampen
- Geïntegreerd in onze nieuwste generatie LED autolampen Ultinon Pro5100* en Ultinon Pro9100*

Verkrijgbaar in



HL [-H7]



Beschikbaar in X2-verpakking



*Philips CANbus lichtherstel zit geïntegreerd in onze nieuwste generatie LED autolampen. In uitzonderlijke gevallen kan een aanvullende CANbus vereist zijn om lichtflikkeringen volledig op te lossen.



12V/24V LED koplampen

HL [≈H1] Ultinon Pro9100



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE Verpakkingshoeveelheid
11258U91X2	12/24	20	P14.5s	01862594	8 719018 018625	-	8719018018632	- 4

HL [≈H1] Ultinon Pro5100



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE Verpakkingshoeveelheid
11258U51X2	12/24	12.5	P14.5s	01878694	8 719018 018786	-	8719018018793	- 4

HL [≈H1] Ultinon Pro3022



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE Verpakkingshoeveelheid
11258U3022X2	12/24	18	P14.5s	01812094	8 719018 018120	-	8719018018137	- 4

HL [≈H3] Ultinon Pro9100



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE Verpakkingshoeveelheid
11336U91X2	12/24	20	PK22s	01874894	8 719018 018748	-	8719018018755	- 4

HL [≈H3] Ultinon Pro5100



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE Verpakkingshoeveelheid
11336U51X2	12/24	12	PK22s	01890894	8 719018 018908	-	8719018018915	- 4

HL [≈H3] Ultinon Pro3022



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE Verpakkingshoeveelheid
11336U3022X2	12/24	18	PK22s	01814494	8 719018 018144	-	8719018018151	- 4

HL [≈H4] Ultinon Pro9100



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE Verpakkingshoeveelheid
11342U91X2	12/24	18	P43t-38	01866394	8 719018 018663	-	8719018018670	- 4

HL [≈H4] Ultinon Pro5100



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE Verpakkingshoeveelheid
11342U51X2	12/24	12	P43t-38	01882394	8 719018 018823	-	8719018018830	- 4

HL [≈H4] Ultinon Pro3022



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE Verpakkingshoeveelheid
11342U3022X2	12/24	20	P43t-38	01800794	8 719018 018007	-	8719018018014	- 4

HL [≈H7] Ultinon Pro9100



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE Verpakkingshoeveelheid
11972U91X2	12/24	18	PX26d	01868794	8 719018 018687	-	8719018018694	- 4

HL [≈H7] Ultinon Pro5100



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE Verpakkingshoeveelheid
11972U51X2	12/24	12	PX26d	01884794	8 719018 018847	-	8719018018854	- 4

HL [≈H7] Ultinon Pro3022



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE Verpakkingshoeveelheid
11972U3022X2	12/24	20	PX26d	01802194	8 719018 018021	-	8719018018038	- 4

HL [≈H11] Ultinon Pro9100



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE Verpakkingshoeveelheid
11362U91X2	12/24	16	PGJ19-2	01864994	8 719018 018649	-	8719018018656	- 4

HL [≈H11] Ultinon Pro5100



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE Verpakkingshoeveelheid
11362U51X2	12/24	12	PGJ19-2	01880994	8 719018 018809	-	8719018018816	- 4

HL [≈H11] Ultinon Pro3022



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE Verpakkingshoeveelheid
11362U3022X2	12/24	20	PGJ19-2	01810694	8 719018 018106	-	8719018018113	- 4

FL [≈H8/H11/H16] Ultinon Pro9100



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE Verpakkingshoeveelheid
11366U91X2	12/24	11	PGJ19-1/2/3	01860194	8 719018 018601	-	8719018018618	- 4

FL [≈H8/H11/H16] Ultinon Pro5100



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE Verpakkingshoeveelheid
11366U51X2	12/24	9	PGJ19-1/2/3	01876294	8 719018 018762	-	8719018018779	- 4

FL [≈H8/H11/H16] Ultinon Pro3022



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE Verpakkingshoeveelheid
11366U3022X2	12/24	20	PGJ19-1/2/3	01804594	8 719018 018045	-	8719018018052	- 4

HL [≈HIR2] Ultinon Pro9100



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE Verpakkingshoeveelheid
11012U91X2	12/24	20	PX22d	01872494	8 719018 018724	-	8719018018731	- 4

HL [≈HIR2] Ultinon Pro5100



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE Verpakkingshoeveelheid
11012U51X2	12/24	12	PX22d	01888594	8 719018 018885	-	8719018018892	- 4

HL [≈HIR2] Ultinon Pro3022



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11012U3022X2	12/24	20	PX22d	01808394	8 719018 018083	-	8719018018090	-	4

HL [≈HB3/HB4] Ultinon Pro9100



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11005U91X2	12/24	20	P20d/P22d	01870094	8 719018 018700	-	8719018018717	-	4

HL [≈HB3/HB4] Ultinon Pro5100



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11005U51X2	12/24	12	P20d/P22d	01886194	8 719018 018861	-	8719018018878	-	4

HL [≈HB3/HB4] Ultinon Pro3022



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11005U3022X2	12/24	20	P20d/P22d	01806994	8 719018 018069	-	8719018018076	-	4



LED-lampen voor auto's en trucks

LED



12V LED interieur- en signalisatieverlichting

SL-FEST 30 mm 6000K Ultinon Pro6000

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE Verpakingshoeveelheid
11860CU60X1	12	1.0	SV8,5	01530330		-	8719018015310	-

SL-FEST 30 mm 6000K Ultinon Pro3000

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE Verpakingshoeveelheid
11860U30CWB1	12	0.6	SV8,5	00674530		-	8719018006752	-

SL-FEST 30 mm 4000K Ultinon Pro6000

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE Verpakingshoeveelheid
11860WU60X1	12	1.0	SV8,5	01524230		-	8719018015259	-

SL-FEST 38 mm 6000K Ultinon Pro6000

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE Verpakingshoeveelheid
11854CU60X1	12	1.0	SV8,5	01532730		-	8719018015334	-

SL-FEST 38 mm 6000K Ultinon Pro3000

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE Verpakingshoeveelheid
11854U30CWB1	12	0.6	SV8,5	00676930		-	8719018006776	-

SL-FEST 38 mm 4000K Ultinon Pro6000

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE Verpakingshoeveelheid
11854WU60X1	12	1.0	SV8,5	01526630		-	8719018015273	-

SL-FEST 43 mm 6000K Ultinon Pro6000

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE Verpakingshoeveelheid
11866CU60X1	12	1.0	SV8,5	01534130		-	8719018015358	-

SL-FEST 43 mm 6 000 K Ultinon Pro3000

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE Verpakingshoeveelheid
11864U30CWB1	12	0.6	SV8,5	00678330		-	8719018006790	-

SL-FEST 43 mm 4000K Ultinon Pro6000

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE Verpakingshoeveelheid
11866WU60X1	12	1.0	SV8,5	01528030		-	8719018015297	-

SL-AMBER [≈P21/5W] Ultinon Pro6000

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE Verpakingshoeveelheid
11499AU60X2	12	2.5/0.5	BAY15D	01546430		-	8719018015471	-

SL-RED [≈P21/5W] Ultinon Pro6000

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE Verpakingshoeveelheid
11499RU60X2	12	2.5/0.5	BAY15D	01538930		-	8719018015396	-

SL-RED [≈P21/5W] Ultinon Pro3000

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE Verpakingshoeveelheid
11499U30RB2	12	0.8/1.75	BAY15d	00682030		-	8719018006837	-

SL-WHITE [≈P21/5W] Ultinon Pro6000

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE Verpakingshoeveelheid
11499CU60X2	12	2.5/0.5	BAY15D	01544030		-	8719018015457	-

SL-AMBER [≈P21W] Ultinon Pro6000

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE Verpakingshoeveelheid
11498AU60X2	12	2,3	BAU15s	01548830		-	8719018015495	-

SL-RED [≈P21W] Ultinon Pro6000

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE Verpakingshoeveelheid
11498RU60X2	12	2,3	BA15S	01542630		-	8719018015433	-

SL-RED [≈P21W] Ultinon Pro3000

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE Verpakingshoeveelheid
11498U30RB2	12	1.75	BA15s	00640030		-	8719018006417	-

SL-WHITE [≈P21W] Ultinon Pro6000

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE Verpakingshoeveelheid
11498CU60X2	12	2,3	BA15S	01540230		-	8719018015419	-

SL-WHITE [≈P21W] Ultinon Pro3000

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE Verpakingshoeveelheid
11498U30CWB2	12	1.75	BA15s	00680630		-	8719018006813	-

SL-WHITE [≈W16W] Ultinon Pro6000

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE Verpakingshoeveelheid
11067CU60X1	12	2.4	W2.1x9.5d	01566230		-	8719018015679	-

SL-AMBER [≈W21/5W] Ultinon Pro6000

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE Verpakingshoeveelheid
11066AU60X2	12	2.5/0.5	W3x16q	01556330		-	8719018015570	-

SL-RED [≈W21/5W] Ultinon Pro6000

Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE Verpakingshoeveelheid
11066RU60X2	12	2.5/0.5	W3x16q	01552530		-	8719018015532	-

Het is uw eigen verantwoordelijkheid dat het gebruik van LED-retrofitlampen in overeenstemming is met de lokale wetgeving.

SL-RED [≈W21/5W] Ultinon Pro3000



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11066U30RB2	120.8/1.75	W3x16q	00642430	8 719018 006424	-	8719018006431	-	-	10

SL-WHITE [≈W21/5W] Ultinon Pro6000



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11066CU60X2	12	2.5/0.5	W3x16q	01550130	8 719018 015501	-	8719018015518	-	10

SL-AMBER [≈W21W] Ultinon Pro6000



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11065AU60X2	12	2.3	WX3x16d	01558730	8 719018 015587	-	8719018015594	-	10

SL-RED [≈W21W] Ultinon Pro6000



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11065RU60X2	12	2.3	W3x16d	01564830	8 719018 015648	-	8719018015655	-	10

SL-RED [≈W21W] Ultinon Pro3000



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11065U30RB2	12	1.75	W3x16d	00686830	8 719018 006868	-	8719018006875	-	10

SL-WHITE [≈W21W] Ultinon Pro6000



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11065CU60X2	12	2.3	W3x16d	01554930	8 719018 015549	-	8719018015556	-	10

SL-WHITE [≈W21W] 6000K Ultinon Pro3000



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11065U30CWB2	12	1.75	W3x16d	00684430	8 719018 006844	-	8719018006851	-	10

SL-AMBER [≈W5W] Ultinon Pro6000



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11961AU60X2	12	0.5	W2.1x9.5d	01560030	8 719018 015600	-	8719018015617	-	10

SL-T10 [≈W5W] 8000 K Ultinon Pro6000



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11961XU60X2	12	0.7	W2.1x9.5d	01522830	8 719018 015228	-	8719018015235	-	10

SL-T10 [≈W5W] 6000K Ultinon Pro6000



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11961CU60X2	12	0.9	W2.1x9.5d	01516730	8 719018 015167	-	8719018015174	-	10

SL-T10 [≈W5W] 6000K Ultinon Pro3000



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11961U30CWB2	12	0.6	W2.1x9.5d	00694330	8 719018 006943	-	8719018006950	-	10

SL-T10 [≈W5W] 4000 K Ultinon Pro6000



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
11961WU60X2	12	0.9	W2.1x9.5d	01514330	8 719018 015143	-	8719018015150	-	10

LED adaptors

CANbus adaptor voor LED 5W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
12956X2	12	5	-	39722294	8 727900 397222	-	8719018005007	-	4

CANbus adaptor voor LED 21W



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
18957X2	12	21	-	39587794	8 727900 395877	-	8719018004956	-	4

CANbus adaptor voor HL [≈H4]



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
18960C2	12	10	-	39809094	8 727900 398090	-	8719018004963	-	4

CANbus adaptor voor HL [≈H7]



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
18952C2	12	10	-	05064994	8 719018 050649	-	8719018004994	-	4

CANbus adaptor voor FL [≈H8/H11/H16]



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
18954C2	12	10	-	05066394	8 719018 050663	-	8719018004970	-	4

CANbus adaptor voor HL [≈HB3/HB4/HIR2]



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
18956C2	12	10	-	05068794	8 719018 050687	-	8719018004987	-	4

CANbus lichtstoringen voor HL [≈H7]



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
18961C2	12	10	-	00281594	8 719018 002815	-	8719018002822	-	4





24V LED interieur- en signalisatieverlichting

SL-FEST 30mm Ultinon Pro6000



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
24844CU60X1	24	1,5	SV8.5	01536530	719013 015365	-	8719018015372	-	10

SL-WHITE [≈R5W/R10W] Ultinon Pro6000



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
24805CU60X2	24	1	BA15s	01562430	8719018 015624	-	8719018015631	-	10

SL-T10 [≈ W5W] 6000K Ultinon Pro6000



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
24961CU60X2	24	1	W2.1x9.5d	01520430	719013 015204	-	8719018015211	-	10

SL-T10 [≈ W5W] 4000K Ultinon Pro6000



Bestelnummer	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Verpakkingshoeveelheid
24961WU60X2	24	1	W2.1x9.5d	01518130	719013 015181	-	8719018015198	-	10

Verlichtingstechnologie uitgelegd

■ Accuspanning

Elektrische spanning aan boord van het voertuig. In personenauto's varieert de bedrijfsspanning op de lampconnector gewoonlijk tussen 13 en 14 volt (V). De officiële testspanning voor halogeenkoplampen is 13,2V, conform ECE R37. Voor vrachtauto's met een accuspanning van 24V is de testspanning 28V. De accuspanning heeft een belangrijke invloed op de levensduur van de gloeispiraal van de lamp. In het algemeen vermindert een spanningsverhoging van 5% de levensduur met 50%.

■ AirCool-technologie

Slim koelsysteem dat de hitte weghaalt bij de cruciale delen van de lamp (actieve koeling met een ventilator).

■ AirFlux-technologie

Optimale temperatuurbelasting zorgt voor een langere levensduur (passieve koeling met een warmtegeleider)

■ Afsnijzone

De lijn tussen de heldere en donkere zone van een gedimde koplampbundel. Boven de afsnijzone wordt de hoeveelheid licht begrensd om verblinding van tegemoetkomend verkeer te vermijden.

■ Asymmetrisch bundelpatroon

Een afgewend bundelpatroon voor dimlichttoepassingen. Geeft een langere bundel in de rijbaan zonder het tegemoetkomende verkeer te verblinden.

■ Burner

De burner is het glazen gedeelte van een halogeen- of xenon-HID-lamp waarin de lichtstraling wordt gegenereerd. Hij is vervaardigd van hardglas of kwartsglas en bevat de gloeispiraal en de twee elektroden.

■ Candela (cd)

De eenheid van lichtsterkte en een maat voor de hoeveelheid lichtvermogen die in een bepaalde richting wordt uitgestraald door een lichtbron.

■ CeraLight

Koelsysteem op basis van keramisch materiaal dat onze producten beschermt tegen hitte en trillingen.

■ Conform EMI-normen

Elektromagnetische interferentie voldoet aan standaards voor de auto-industrie.

■ D(...)

Aanduiding voor xenon-HID-lampen, waarbij de **D** staat voor 'discharge' (ontlading). Verkrijgbare technische types: **D1S**, **D1R**, **D2S**, **D2R**, **D3S**, **D3R**, **D4S**, **D4R** en **D5S**. **D1** en **D2**: Eerste lampen, geïntroduceerd in 1991. **D3** en **D4**: Kwikvrije lampen die de D1 en D2 vervangen. Bij D1 en D3 is de elektronische hoogspanningsstarter reeds geïntegreerd in de lampvoet. Type **S** wordt gebruikt in projectorsystemen (lenzen). Uitvoering **R** wordt gebruikt in open reflectors en is op de buitenballon voorzien van een extra coating (pinstripe) die enkele gebieden blokkeert om verblinding te voorkomen. De **D5S** is een 25W-lamp met geïntegreerde starter en geïntegreerd voorschakelapparaat.

■ DOT

Het Amerikaanse Ministerie van Verkeer (Department of Transportation) dat toeziet op de overheidsdiensten voor federale snelwegen, luchtwegen, spoorwegen, zeewegen en andere vormen van transport. Het vervult een rol die vergelijkbaar is met die van de Europese Economische Commissie (UNECE).

■ DRL

Dagrijverlichting.

■ ECE

Europese Economische Commissie. Een van de vijf regionale commissies van de Verenigde Naties (VN), gebaseerd in Genève, die bijdraagt aan het versterken van de effectiviteit van de VN door het regionaal toepassen van de resultaten van de wereldwijde conferenties en topconferenties van de VN. De UNECE is verantwoordelijk voor het harmoniseren van de technische specificaties van voertuigen, en naleving van de regelgeving ervan is ook verplicht in veel landen buiten Europa.

■ ECE R

Dit staat voor de ECE Richtlijnen. Voorbeelden voor voertuigverlichting:

R37 Gloeidraadlampen

R99 Gasontladingslichtbronnen

R48 Installatie van verlichtings- en lichtsignaleringsapparatuur

■ Elektrische vlamboog

De lichtgevende ontlading die de twee elektroden van een xenon-HID-lamp verbindt. Dit is in principe gelijk aan een bliksemflits. De elektrische vlamboog wordt gevormd door de hoogspanningsstarter en gestabiliseerd en geregeld door het voorschakelapparaat.

■ Elektroden

Elektrische geleiders die tegenover elkaar staan opgesteld in de glasbuis van een xenon-gasontladingslamp. De elektrische vlamboog die het licht uitstraalt, wordt opgewekt tussen de elektroden.

■ E-markering

Het ECE-goedkeuringsmerkteken. Het cijfer dat volgt na de 'E' geeft aan in welk land de goedkeuring is verleend. Bijvoorbeeld: E1 duidt op Duitsland en E2 op Frankrijk. Een goedkeuring die door één ECE-lid is verleend, is geldig voor alle lidstaten en wordt gewoonlijk opgenomen in de nationale regelgeving. Kleine, ondergeschikte afwijkingen zijn mogelijk.

■ Festoon

Een buisvormige lamp met contacten aan beide uiteinden, zoals de C5W, die gewoonlijk wordt gebruikt voor interieur- en kentekenplaatverlichting.

■ Gloeispiraal

Een gespiraliseerde wolframdraad die licht uitstraalt.

■ H(...)

Aanduiding voor halogeenlampen. H = halogeen. De lampen worden in chronologische volgorde genummerd. De meest gebruikelijke types zijn:

H1 Halogeenlamp met enkelvoudige gloeispiraal.

H4 Halogeenlamp met dubbele gloeispiraal, voor zowel dimlicht als grootlicht in één koplampunit.

H7 Meest voorkomende halogeenlamp in Europa voor dimlicht, grootlicht en mistlicht.

■ Halogeen

Een gas dat wordt gebruikt om in een lamp het proces van de halogeencyclus te verkrijgen. Als de lamp brandt, verdampen de wolfram-moleculen uit de wolfram spiraal. In het cyclusproces worden ze samengevoegd met de halogeenmoleculen en vallen daardoor terug op de gloeidraad. Dit verlengt de levensduur van een lamp en maakt het mogelijk hem met een hogere intensiteit te laten branden. Halogeenlampen bevatten een halogeenvulling onder hoge druk. Normale gloeilampen maken vaak gebruik van een vacuüm.

■ HB(...)

ECE-naam voor oorspronkelijk Noord-Amerikaanse lamptypes die tevens goedgekeurd werden voor gebruik in Europa. Bijvoorbeeld: HB3 komt overeen met 9005 en HB4 met 9006.

■ Hg

Chemisch symbool voor kwik (Latijn: hydrargyrum). Xenonlampen van het type D1 en D2 bevatten nog altijd ongeveer een derde van de hoeveelheid kwik als in normale spaarlampen voor huishoudelijk gebruik. De types D3, D4 en D5 zijn volledig kwikvrij.

■ HID

High Intensity Discharge (hogedrukontladingslamp). De correcte technische naam voor een zogenaamde xenonlamp. **Zie ook** Gastontladingslamp, Xenonlamp, Xenonsysteem.

■ HiPerVision

Reeks zeer compacte signallampen met zeer nauwkeurige gloeispiralen en een lange levensduur. Voor gebruik in signaleringslampen, mistlampen, achterlichten en dagrijverlichting.

■ Hoogspanningsstarter

Creëert hoogspanningspulsen van ongeveer 20.000 volt om de elektrische vlamboog in een xenon-HID-lamp te ontsteken.

■ IP65-certificering

Bescherming tegen binnendringen van stof en spatwater voor hogere duurzaamheid

■ Kelvin (K)

Een meeteenheid voor temperatuur, gebaseerd op een absolute schaal waarop nul kelvin (minus 273°C) het punt weergeeft waarop alle thermische beweging ophoudt. Bij verlichting is het echter een maat voor de kleurtemperatuur. Hoe hoger de kleurtemperatuur, hoe witter en koeler het licht overkomt.

■ Kleurtemperatuur

Thermische maat voor de lichtkleur. Afgeleid van de kleur die wordt uitgestraald door een 'zwarte straler' die wordt verhit tot een bepaalde temperatuur (zie ook kelvin).

■ Kwartsglas

Temperatuur- en drukbestendig glas voor halogeen- en xenon-HID-lampen. Het glas heeft ook een speciale coating die schadelijk ultraviolet licht (UV) blokkeert.

■ Lampvoet

Onderste gedeelte van de lamp dat een correcte mechanische en elektrische verbinding met de lamphouder van de auto verzekert. De nauwkeurigheid ervan is belangrijk voor een correct bundelpatroon.

■ LED

Light Emitting Diode.

■ Levensduur

Statistische gegevens die het uitvalpercentage aangeven van lampen die gedurende een bepaalde tijdsperiode branden op een specifieke spanning. Gebruikelijke aanduiding van levensduurgegevens: **B3** Tijd waarbij statistisch 3% van de geteste lampen is uitgevallen **TC** Tijd waarbij 63% van de geteste lampen is uitgevallen.

■ Lichtstroom (lumen)

De totale hoeveelheid licht die een lichtbron in alle richtingen uitstraalt.

■ Lumen (lm)

Eenheid van lichtstroom.

■ Luminantie

De intensiteit van licht dat per oppervlakte-eenheid wordt uitgestraald in een gegeven richting door, bijvoorbeeld, een gloeispiraal of de elektrische vlamboog van een xenon-HID-lamp. Het is een belangrijke aanduiding voor de hoeveelheid licht die een koplamp op de weg werpt. De eenheid is candela/m² (cd/m²).

■ Lux (lx)

Eenheid van verlichtingssterkte. 1 lux = 1 lm/m².

Zie ook verlichtingssterkte.

■ LUXEON®

Lumileds-chiptechnologie.

■ Luxmeter

Meetinstrument voor verlichtingssterkte.

■ Ontladingslamp

De correcte technische term voor de zogenaamde xenonlamp is **hogedrukontladingslamp**. Het licht wordt uitgestraald door een elektrische vlamboog die wordt opgewekt tussen twee elektroden. **Zie ook** HID- en xenonlicht.

■ Pb

Chemisch symbool voor lood (Latijn: plumbum). Alle Philips autolampen **zijn loodvrij**.

■ SafeBeam-technologie

Richt het licht precies daar waar u het nodig hebt op de weg.

■ Superieure kwaliteit voor de auto-industrie

De kwaliteitsproducten van Philips zijn ontworpen en ontwikkeld voor de auto-industrie volgens strenge kwaliteitsprocessen, waaronder toepasselijke ISO-normen. Dit leidt tot productiestandaards van een constant hoog niveau.

■ UV-blokking

Glas dat ultraviolet (UV) blokkeert, absorbeert het UV-licht dat wordt geproduceerd door de gloeispiraal of de elektrische vlamboog. UV-blokking is verplicht voor alle ECE-goedgekeurde autolampen, want UV-licht kan de kunststof kap van de koplamp beschadigen. **Zie ook** Kwartsglas.

■ Verlichtingssterkte (lux)

In tegenstelling tot de lichtstroom (lumen), die een maat is voor de totale hoeveelheid licht die wordt uitgestraald door een lichtbron, beschrijft verlichtingssterkte de hoeveelheid lichtstroom per oppervlakte-eenheid, zoals op de weg. Dit wordt gemeten met een luxmeter.

■ Voorschakelapparaat

De elektronische driver die de werking van een xenon HID-lamp regelt.

■ Wedge base

Lamp met een glazen lampvoet, zoals de W5W. Wordt hoofdzakelijk gebruikt voor parkeerlampen, richtingaanwijzers en interieurverlichting.

■ Wolfram

Materiaal voor gloeidraad en elektrode.

■ Xenon (Xe)

Een van de edelgassen. Gewoonlijk gebruikt om HID-lampen aan te duiden.

■ Xenonlamp

Koplampen met HID-lichtbronnen. **Zie ook** D(...), Ontladingslamp, HID.

■ Xenonsysteem

Een compleet xenonsysteem bestaat uit de HID-lamp, de hoogspanningsstarter en het elektronische voorschakelapparaat dat de vlamboog regelt.

Verpakkingsvoorbeelden

Ontdek de perfecte antidiefstaloplossing voor uw winkel.



VP VisionPlus, LLECO LongLife EcoVision, WVU WhiteVision ultra, XVP X-tremeVision Pro150, RGT RacingVision GT200



VI Xenon Vision, SY Xenon LongerLife, XV2 Xenon X-tremeVision gen2, WHV2 Xenon WhiteVision gen2

Bestelinformatie

Omschrijving	Bestelnummer	GOC	EAN1	EAN3
12V halogeen				
H4 RGT BF	56865BF	00596030	8719018005960	8719018005977
H7 RGT BF	56866BF	00598430	8719018005984	8719018005991
H4 RGT SF	56873SF	00606628	8719018006066	8719018006073
H7 RGT SF	56874SF	00608028	8719018006080	8719018006097
H1 XVP BF	56859BF	00584730	8719018005847	8719018005854
H4 XVP BF	56860BF	00586130	8719018005861	8719018005878
H7 XVP BF	56861BF	00588530	8719018005885	8719018005892
H1 XVP SF	56862SF	00590828	8719018005908	8719018005915
H4 XVP SF	56863SF	00592228	8719018005922	8719018005939
H7 XVP SF	56864SF	00594630	8719018005946	8719018005953
H1 WVU BF	56869BF	00600430	8719018006004	8719018006011
H4 WVU BF	56870BF	00602830	8719018006028	8719018006035
H7 WVU BF	56871BF	00604230	8719018006042	8719018006059
H1 WVU SF	56875SF	00610328	8719018006103	8719018006110
H4 WVU SF	56876SF	00612728	8719018006127	8719018006134
H7 WVU SF	56877SF	00614128	8719018006141	8719018006158
H1 LLECO BF	56273BF	26939830	8718696269398	8718696269404
H4 LLECO BF	56270BF	26933630	8718696269336	8718696269343
H7 LLECO BF	56268BF	26927530	8718696269275	8718696269282
H4 LLECO SF	56292SF	39002528	8727900390025	8727900390032
H1 LLECO SF	56261SF	26909128	8718696269091	8718696269107
H7 LLECO SF	56294SF	39004928	8727900390049	8727900390056
H1 VP BF	56279BF	26949730	8718696269497	8718696269503
H4 VP BF	56278BF	26947330	8718696269473	8718696269480
H7 VP BF	56277BF	26945930	8718696269459	8718696269466
H1 VP SF	56252SF	39991228	8727900399912	8727900399929
H4 VP SF	56293SF	39010028	8727900390100	8727900390117
H7 VP SF	56295SF	39012428	8727900390124	8727900390131

Omschrijving	Bestelnummer	GOC	EAN1	EAN3
Xenon				
D1S XV2 SF	56643SF	39655333	8727900396553	8727900396560
D2S XV2 SF	56644SF	39657733	8727900396577	8727900396584
D2R XV2 SF	56645SF	39659133	8727900396591	8727900396607
D3S XV2 SF	56646SF	39661433	8727900396614	8727900396621
D4S XV2 SF	56647SF	39663833	8727900396638	8727900396645
D1S WHV2 SF	56640SF	39649233	8727900396492	8727900396508
D2S WHV2 SF	56641SF	39651533	8727900396515	8727900396522
D3S WHV2 SF	56642SF	39653933	8727900396539	8727900396546
D1S SY SF	56477SF	39467233	8727900394672	8727900394689
D2S SY SF	56478SF	39469633	8727900394696	8727900394689
D2R SY SF	56479SF	39470233	8727900394702	8727900394719
D1S VI SF	85415VISF	36504733	8727900365047	8727900365054
D2R VI SF	85126VISF	36511533	8727900365115	8727900365122
D2S VI SF	85122VISF	36507833	8727900365078	8727900365085
D3S VI SF	42403VISF	36515333	8727900365153	8727900365160

De bestelcodes van Philips

Al onze autoverlichtingsproducten kunnen besteld worden via de **Philips Order Entry**. Met Philips Order Entry kunt u het **lamptype**, de **productreeks** en het **verpakkingstype** vaststellen.

Voorbeeld: 12972WVUB1, H7 WhiteVision ultra, enkelvoudige blister

12972	WVU	B1
1/ Lamptype	2/ Reekstype	3/ Verpakkingstype

1/ Lamptype

Elk **Lamptype** wordt door Philips aangeduid met een unieke naam met nummer.
 • Alle 12V lampen beginnen met 12 (bijvoorbeeld, 12972 voor H7 12V)
 • Alle 24V lampen beginnen met 13 (bijvoorbeeld, 13972 voor H7 24V)

2/ Reekstype

De meeste lampen zijn verkrijgbaar in verschillende **productreeksen**. Deze worden aangeduid met een **kleurcode**.

Kleurcode


	RacingVision GT200 Tot 200% helderder licht	Reekstype RGT
	X-tremeVision Pro150 Tot 150% helderder licht	Reekstype XVP
	VisionPlus Tot 60% meer zicht	Reekstype VP
	LongLife EcoVision Levensduur tot wel 1500 uur	Reekstype LLECO
	WhiteVision ultra Scherpe, witte look	Reekstype WVU
	Vision Tot 30% meer zicht	Reekstype PR
	Standard	Reekstype STD

3/ Verpakkingstypen

Commerciële verpakking Materiaal karton Inhoud C1 1 lamp Inhoud CP 10 lampen Verpakkingstype C1/CP	Enkelvoudige blister Materiaal: karton/ kunststof Inhoud: 1 lamp Verpakkingstype B1	Dubbele blister Materiaal: karton/ kunststof Inhoud: 2 lampen Verpakkingstype B2
Speciale verpakking Materiaal kunststof Inhoud S2 : 2 lampen Inhoud SM : 4 lampen (2 koplampen, 2 parkeerlampen) Verpakkingstype S2/SM	Xenon enkelvoudige blister Materiaal karton/ kunststof Inhoud: 1 lamp Verpakkingstype S1	LED X1/X2 blister Materiaal: karton/ kunststof Inhoud X1 : 1 lamp Inhoud X2 : 2 lampen Verpakkingstype X1/X2

	Ultinon Pro9100 LED verlichting met OEM technologie en -prestaties	Reekstype U9100
	Ultinon Pro5100 Helder en krachtig wit licht voor optimaal zicht	Reekstype U5100
	Ultinon Pro3022 Modern en helder LED licht, eenvoudig te monteren	Reekstype U3022
	Ultinon Pro6000 SL Heldere, elegante LED signaalverlichting	Reekstype U6000
	Ultinon Pro3000 SL Duidelijk zichtbaar voor de omgeving	Reekstype U3000

Technische illustraties Lampvoeten



Productindex

Halogeen 12V autoverlichting

Bestelnummer	Type	Reeks	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Pagina
12023CP	H5W	Standard	12	5	BA9s	51270928	8711559512709	8711559512464	8727900371222	26
12024CP	H10W	Standard	12	10	BA9s	52941728	8711559529417	8711559529424	8727900371192	26
12025CP	H20W	Standard	12	20	BA9s	87600328	8711500876003	8711500876010	8727900371154	26
12036B2	H6W	Standard	12	6	BAX9s	24720930	8711500247209	-	8711500247216	26
12036CP	H6W	Standard	12	6	BAX9s	87603428	8711500876034	8711500876041	8727900370676	26
12036WVUB2	H6W	WhiteVision ultra	12	6	BAX9s	00543430	8719018005434	-	8719018005441	26
12040VPB2	WBT10	VisionPlus	12	6	W2,1x9,5d	52416030	8711559524160	-	8711559524184	28
12059C1	H27W/1	Standard	12	27	PG13	52854030	8711559528540	-	8727900370799	23
12060C1	H27W/2	Standard	12	27	PGJ13	52857130	8711559528571	-	8727900370805	23
12061CP	W2,3W	Standard	12	2.3	W2x4,6d	48330028	8711500483300	8711500483317	8727900391640	27
12065B2	W21W	Standard	12	21	W3x16d	70146330	8727900701463	-	8727900701470	28
12065CP	W21W	Standard	12	21	W3x16d	47135228	8711500471352	8711500471369	8727900391107	28
12066B2	W21/5W	Standard	12	21/5	W3x16q	69739130	8727900697391	-	8727900697407	28
12066CP	W21/5W	Standard	12	21/5	W3x16q	47138328	8711500471383	8711500471390	8727900391091	28
12067B2	W16W	Standard	12	16	W2,1x9,5d	40587630	8711500405876	-	8711559521053	28
12067CP	W16W	Standard	12	16	W2,1x9,5d	48272328	8711500482723	8711500482730	8727900391626	28
12071B2	WY21W	Standard	12	21	WX3x16d	69741430	8727900697414	-	8727900697421	28
12071CP	WY21W	Standard	12	21	WX3x16d	52539628	8711559525396	8711559525402	8727900391688	28
12085C1	PS19W	Standard	12	19	PG20/1	69653030	8727900696530	-	8727900390988	32
12085LLC1	PS19W	LongLife	12	19	PG20/1	70046630	8727900700466	-	8727900390926	32
12086FFC1	PS24W	Standard	12	24	PG20/3	70044230	8727900700442	-	8727900390919	32
12088CP	PR21W	Standard	12	21	BAW15s	48531128	8711500485311	8711500485328	8727900391589	24
12093NACP	RY10W	Standard	12	10	BAU15s	48362128	8711500483621	8711500483638	8727900391619	25
12146CP	HY21W	Standard	12	21	BAW9s	35244328	8727900352443	8727900352450	8727900370867	26
12174NAHTRC1	PWY24W	Standard	12	24	WP3,3x14,5/4	39202930	8727900392029	-	8727900397345	33
12174SVHTRC1	PWY24W	SilverVision+	12	24	WP3,3x14,5/4	39200530	8727900392005	-	8727900397352	33
12177C1	PW16W	Standard	12	16	WP3,3x14,5/8	39623230	8727900396232	-	8727900396249	32
12180SV+C1	PSY24W	SilverVision+	12	24	PG20/4	70379530	8727900703795	-	8727900390841	33
12182HTRC1	PW24W	Standard	12	24	WP3,3x14,5/3	39196130	8727900391961	-	8727900397369	33
12188NAC1	PSY24W	Standard	12	24	PG20/4	69668430	8727900696684	-	8727900390834	33
12190NAC1	PY24W	Standard	12	24	PGU20/4	69690530	8727900696905	-	8727900390803	33
12197HTRC1	HiPerVision LCP	Standard	13.5	24	HPSL 2A	39621830	8727900396218	-	8727900396225	32
12256B2	W3W	Standard	12	3	W2,1x9,5d	52410830	8711559524108	-	8711559524122	27
12256CP	W3W	Standard	12	3	W2,1x9,5d	48144328	8711500481443	8711500481450	8727900391664	27
12258LLECOC1	H1	LongLife EcoVision	12	55	P14,5s	36196430	8727900361964	-	8727900361971	18
12258LLECOC2	H1	LongLife EcoVision	12	55	P14,5s	36187230	8727900361872	-	8727900370683	18
12258LLECOS2	H1	LongLife EcoVision	12	55	P14,5s	36255828	8727900362558	-	8727900362565	18
12258PRB1	H1	Vision	12	55	P14,5s	47516930	8711500475169	-	8711500475176	18
12258PRC1	H1	Vision	12	55	P14,5s	47518360	8711500475183	8727900363791	8711500475190	18
12258SPC1	H1	Spot	12	55	P14,5s	40460230	8711500404602	-	8727900370690	18
12258VPB1	H1	VisionPlus	12	55	P14,5s	36320330	8727900363203	-	8727900363197	18
12258VPS2	H1	VisionPlus	12	55	P14,5s	36322728	8727900363227	-	8727900363210	18
12258WVUB1	H1	WhiteVision ultra	12	55	P14,5s	00523630	8719018005236	-	8719018005243	18
12258WVUSM	H1	WhiteVision ultra	12	55	P14,5s	00525028	8719018005250	-	8719018005267	18
12258XVPB1	H1	X-tremeVision Pro150	12	55	P14,5s	00549630	8719018005496	-	8719018005502	18
12258XVPS2	H1	X-tremeVision Pro150	12	55	P14,5s	00565628	8719018005656	-	8719018005663	18
12271AC1	PCY16W	HiPerClick	12	16	PU20d/2	38965430	8727900389654	-	8727900391152	32
12274SV+C1	PY24	SilverVision+	12	24	PGU20/4	69678330	8727900696783	-	8727900390780	33
12275NAC1	PSY19W	Standard	12	19	PG20/2	52735230	8711559527352	-	8727900390858	32
12276C1	PSX24W	Standard	12	24	PG20/7	69676930	8727900696769	-	8727900390902	32
12276WVUB1	PSX24W	WhiteVision ultra	12	24	PG20/7	00545828	8719018005458	-	8719018005465	32
12277C1	P13W	Standard	12	13	PG18,5d-1	69672130	8727900696721	-	8727900391008	32
12278C1	PSX26W	Standard	12	26	PG18,5d/3	38874930	8727900388749	-	8727900390896	33
12311C1	H2	Standard	12	55	X511	47752130	8711500477521	-	8727900370782	18
12336LLECOC1	H3	LongLife EcoVision	12	55	PK22s	77704130	8711500777041	-	8711500779366	19
12336PRB1	H3	Vision	12	55	PK22s	69561130	8711500695611	-	8711500695628	18
12336PRC1	H3	Vision	12	55	PK22s	69534560	8711500695345	8711500775696	8711500695352	18
12336WVUB1	H3	WhiteVision ultra	12	55	PK22s	00531128	8719018005311	-	8719018005328	19
12342LLECOC1	H4	LongLife EcoVision	12	60/55	P43t-38	36198830	8727900361988	-	8727900361995	19
12342LLECOC2	H4	LongLife EcoVision	12	60/55	P43t-38	36189630	8727900361896	-	8727900370836	19
12342LLECOS2	H4	LongLife EcoVision	12	60/55	P43t-38	36257228	8727900362572	-	8727900362589	19
12342PRB1	H4	Vision	12	60/55	P43t-38	47480330	8711500474803	-	8711500474810	19

Halogeen 12V autoverlichting

Bestelnummer	Type	Reeks	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Pagina
9008C1	H13	Standard	12	60/55	P26,4t	87798730	8711500877987	-	8727900370768	21
9012LLC1	HIR2	LongLife EcoVision	12	55	PX22d	35125530	8727900351255	-	8727900370935	22
9012WVUB1	HIR2	WhiteVision ultra	12	55	PX22d	00541028	8719018005410	-	8719018005427	23
9012XVPB1	HIR2	X-tremeVision Pro150	12	55	PX22d	00561828	8719018005618	-	8719018005625	23
9145C1	H10	Standard	12	45	PY20d	52974530	8711559529745	-	8727900370737	21

Halogeen Tweewielerverlichting

Bestelnummer	Type	Reeks	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Pagina
12008BW	S3	Standard	12	15	P26s	77381430	8711500773814	-	8711500773845	41
12008C1	S3	Standard	12	15	P26s	77394430	8711500773944	-	8711500779335	41
12256B2	W3W	Standard	12	3	W2,1x9,5d	52410830	8711559524108	-	8711559524122	41
12256CP	W3W	Standard	12	3	W2,1x9,5d	48144328	8711500481443	8711500481450	8727900391664	41
12342CTVBW	H4	CityVision moto	12	60/55	P43t-38	39896030	8727900398960	-	8727900398977	40
12342PRBW	H4	Vision moto	12	60/55	P43t-38	49024730	8711500490247	-	8711500490254	40
12498B2	P21W	Standard	12	21	BA15s	05549130	8711500055491	-	8711559520131	41
12498CP	P21W	Standard	12	21	BA15s	49078073	8711500490780	8711500490797	8711500490803	41
12499B2	P21/5W	Standard	12	21/5	BAY15d	05545330	8711500055453	-	8711559520148	41
12636BW	HS1	Vision moto	12	35/35	PX43t	53035330	8727900530353	-	8727900530360	40
12636C1	HS1	Vision moto	12	35/35	PX43t	51250130	8711559512501	-	8727900370881	40
12636CTVBW	HS1	CityVision moto	12	35/35	PX43t	39894630	8727900398946	-	8727900398953	41
12728BW	S2	Standard	12	35/35	BA20d	77385230	8711500773852	-	8711500773869	41
12728C1	S2	Standard	12	35/35	BA20d	77359330	8711500773593	-	8711500779342	41
12972CTVBW	H7	CityVision moto	12	55	PX26d	39898430	8727900398984	-	8727900398991	40
12972PRBW	H7	Vision moto	12	55	PX26d	49026130	8711500490261	-	8711500490278	40
12342XV+BW	H4	X-tremeVision moto	12	60/55	P43t-38	00056930	8719018000569	-	8719018000576	40
12972XV+BW	H7	X-tremeVision moto	12	55	PX26d	37867230	8727900378672	-	8727900378689	40
12342CVUBW	H4	CrystalVision ultra moto	12	60/55	P43t-38	22148330	8711500221483	-	8711500221490	40
12972CVUBW	H7	CrystalVision ultra moto	12	55	PX26d	22118630	8711500221186	-	8711500221193	40
12636BVBW	HS1	CrystalVision ultra moto	12	35/35	PX43t	78195630	8711500781956	-	8711500781963	41

Halogeen 24V bus- en vrachtwagenverlichting

Bestelnummer	Type	Reeks	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Pagina
13256CP	W3W	Standard	24	3	W2,1x9,5d	48141228	8711500481412	8711500481429	8727900391169	52
13258MDB1	H1	MasterDuty	24	70	P14,5s	82585830	8711500825858	-	8711500825865	48
13258MDC1	H1	MasterDuty	24	70	P14,5s	82577360	8711500825773	8711500828507	8711500825780	48
13258MLC1	H1	MasterLife	24	70	P14,5s	82569830	8711500825698	-	8727900370812	48
13311C1	H2	Standard	24	70	X511	47751430	8711500477514	-	8727900371079	48
13336MDB1	H3	MasterDuty	24	70	PK22s	77459030	8711500774590	-	8711500774613	48
13336MDBVB1	H3	MasterDuty BlueVision	24	70	PK22s	77488030	8711500774880	-	8711500774910	48
13336MDBVS2	H3	MasterDuty BlueVision	24	70	PK22s	77486628	8711500774866	-	8711500774897	48
13336MDC1	H3	MasterDuty	24	70	PK22s	77460660	8711500774606	8711500775313	8711500774637	48
13336MLC1	H3	MasterLife	24	70	PK22s	77462030	8711500774620	-	8711500779403	48
13342MDB1	H4	MasterDuty	24	75/70	P43t-38	82587230	8711500825872	-	8711500825889	48
13342MDBVB1	H4	MasterDuty BlueVision	24	75/70	P43t-38	53281430	8727900532814	-	8727900532821	48
13342MDBVS2	H4	MasterDuty BlueVision	24	75/70	P43t-38	53275328	8727900532753	-	8727900532760	48
13342MDC1	H4	MasterDuty	24	75/70	P43t-38	82579760	8711500825797	8711500828002	8711500825803	48
13342MLC1	H4	MasterLife	24	75/70	P43t-38	82571130	8711500825711	-	8727900371086	48
13401CP	Stop P22	Standard	24	15	BA15s	87826728	8711500878267	8711500878274	8711500790507	50
13402CP	Stop P22	Standard	24	15	BA15d	87836628	8711500878366	8711500878373	8711500790514	50
13445CP	Stop P25	Standard	24	18	BA15s	48443728	8711500484437	8711500484444	8727900390810	50
13496MLCP	PY21W	MasterLife	24	21	BAU15s	69964728	8727900699647	8727900699654	8727900391138	50
13498B2	P21W	Standard	24	21	BA15s	40455830	8711500404558	-	8711500405449	50
13498CP	P21W	Standard	24	21	BA15s	48415473	8711500484154	8711500484161	8711500484178	50
13498MDCP	P21W	MasterDuty	24	21	BA15s	69949473	8727900699494	8727900699500	8727900699517	49
13498MLCP	P21W	MasterLife	24	21	BA15s	69961628	8727900699616	8727900699623	8727900391145	49
13499B2	P21/5W	Standard	24	21/5	BAY15d	40456530	8711500404565	-	8711500405371	50
13499CP	P21/5W	Standard	24	21/5	BAY15d	48424673	8711500484246	8711500484253	8711500484260	50
13516CP	WBT5	Standard	24	1.2	W2x4,6d	48306573	8711500483065	8711500483072	8711500483089	52
13521CP	WBT5	Standard	24	1	W2x4,6d	48324928	8711500483249	8711500483256	8727900391176	52
13597CP	Bax 8,3s/1,35 grey	Standard	24	1.2	B8,3s/1,35	48384328	8711500483843	8711500483850	8727900390797	53
13598CP	Bax 8,5d/2 grey	Standard	24	1.2	B8,5d/2	48390428	8711500483904	8711500483911	8727900390827	53
13620C1	R2	Standard	24	55/50	P45t-41	40087130	8711500400871	-	8711500779458	49
13807CP	Festoon T15x43	Standard	24	18	SV8,5	48294528	8711500482945	8711500482952	8727900391237	53
13814B2	R10W	Standard	24	10	BA15s	40452730	8711500404527	-	8711559526409	51
13814CP	R10W	Standard	24	10	BA15s	48344773	8711500483447	8711500483454	8711500483461	51

Halogeen 24V bus- en vrachtwagenverlichting

Bestelnummer	Type	Reeks	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Pagina
13814MDCP	R10W	MasterDuty	24	10	BA15s	69952428	8727900699524	8727900699531	8727900391121	50
13814MLCP	R10W	MasterLife	24	10	BA15s	69967828	8727900699678	8727900699685	8727900390742	51
13818CP	Festoon T6,2x27	Standard	24	3	SV6	48464228	8711500484642	8711500484659	8727900391251	52
13821B2	R5W	Standard	24	5	BA15s	40453430	8711500404534	-	8711500405425	50
13821CP	R5W	Standard	24	5	BA15s	48338673	8711500483386	8711500483393	8711500483409	50
13821MDCP	R5W	MasterDuty	24	5	BA15s	69955528	8727900699555	8727900699562	8727900390766	50
13821MLCP	R5W	MasterLife	24	5	BA15s	69970828	8727900699708	8727900699715	8727900390773	50
13822CP	R5W	Standard	24	5	BA15d	40904128	8711500409041	8711500878021	8711500790491	50
13829CP	BA7	Standard	24	3	BA7s	52133628	8711559521336	8711500401274	8727900390759	50
13844B2	C5W	Standard	24	5	SV8,5	40463330	8711500404633	-	8711500405388	52
13844CP	C5W	Standard	24	5	SV8,5	48197973	8711500481979	8711500481986	8711500481993	52
13848CP	Festoon T6,2x35	Standard	24	3	SV6	48470328	8711500484703	8711500484710	8727900391268	52
13850CP	Festoon T15x43	Standard	24	15	SV8,5	48288428	8711500482884	8711500482891	8727900391244	53
13854CP	Festoon T10,5x38 10W	Standard	24	10	SV8,5	48251828	8711500482518	8711500482525	8727900391206	52
13864CP	Festoon T10,5x43 5W	Standard	24	5	SV8,5	48233428	8711500482334	8711500482341	8727900391213	52
13866CP	Festoon T10,5x43 10W	Standard	24	10	SV8,5	48245728	8711500482457	8711500482464	8727900391220	53
13910CP	T3W	Standard	24	3	BA9s	21955828	8711500219558	8711500219565	8711500220851	51
13913CP	T2W	Standard	24	2	BA9s	22003528	8711500220035	8711500220042	8711500220844	51
13929B2	T4W	Standard	24	4	BA9s	40454130	8711500404541	-	8711500405432	51
13929CP	T4W	Standard	24	4	BA9s	21985573	8711500219855	8711500219862	8711500219879	51
13929MDCP	T4W	MasterDuty	24	4	BA9s	69958628	8727900699586	8727900699593	8727900391039	51
13929MLCP	T4W	MasterLife	24	4	BA9s	69976028	8727900699760	8727900699777	8727900391046	51
13960CP	W2,5W	Standard	24	2,5	W2,1x9,5d	48147428	8711500481474	8711500481481	8727900391275	52
13961B2	W5W	Standard	24	5	W2,1x9,5d	52420730	8711559524207	-	8711559524214	52
13961CP	W5W	Standard	24	5	W2,1x9,5d	48138273	8711500481382	8711500481399	8711559530376	52
13972MDB1	H7	MasterDuty	24	70	PX26d	82589630	8711500825896	-	8711500825902</	

Xenon verlichting voor auto's en trucks

Bestelnummer	Type	Reeks	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Pagina
42402XV2S1	D4S	X-tremeVision gen2	42	35	P32d-5	37719433	8727900377194	-	8727900377200	70
42403VIC1	D3S	Vision	42	35	PK32d-5	36481133	8727900364811	-	8727900364828	70
42403VIS1	D3S	Vision	42	35	PK32d-5	36495833	8727900364958	-	8727900364965	70
42403WHV2C1	D3S	WhiteVision gen2	42	35	PK32d-5	37737833	8727900377378	-	8727900377385	70
42403WHV2S1	D3S	WhiteVision gen2	42	35	PK32d-5	37735433	8727900377354	-	8727900377361	70
42403XV2C1	D3S	X-tremeVision gen2	42	35	PK32d-5	37717033	8727900377170	-	8727900377187	70
42403XV2S1	D3S	X-tremeVision gen2	42	35	PK32d-5	37713233	8727900377132	-	8727900377149	70
42406VIC1	D4R	Vision	42	35	P32d-6	36487333	8727900364873	-	8727900364880	70
85122SYC1	D2S	LongerLife	85	35	P32d-2	37518333	8727900375183	-	8727900375190	69
Bestelcodes voor Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Nederland										
85122SYC1	D2S	LongerLife	85	35	P32d-2	37244133	8727900372441	-	8727900372458	69
Bestelcodes voor Scandinavië (Zweden, Noorwegen, Finland, Denemarken), Verenigd Koninkrijk										
85122SYC1	D2S	LongerLife	85	35	P32d-2	37524433	8727900375244	-	8727900375251	69
Bestelcodes voor Centraal-Europa (Polen, Roemenië, Tsjechische Republiek) en andere Oost-Europese landen										
85122SYS1	D2S	LongerLife	85	35	P32d-2	37254033	8727900372540	-	8727900372557	69
Bestelcodes voor Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Nederland, Scandinavië (Zweden, Noorwegen, Finland, Denemarken), Verenigd Koninkrijk										
85122VIC1	D2S	Vision	85	35	P32d-2	36477433	8727900364774	-	8727900364781	68
85122VIS1	D2S	Vision	85	35	P32d-2	36491033	8727900364910	-	8727900364927	68
85122WHV2C1	D2S	WhiteVision gen2	85	35	P32d-2	37729333	8727900377293	-	8727900377309	69
85122WHV2S1	D2S	WhiteVision gen2	85	35	P32d-2	37727933	8727900377279	-	8727900377286	69
85122XV2C1	D2S	X-tremeVision gen2	85	35	P32d-2	37707133	8727900377071	-	8727900377088	68
85122XV2S1	D2S	X-tremeVision gen2	85	35	P32d-2	37703333	8727900377033	-	8727900377040	68
85126SYC1	D2R	LongerLife	85	35	P32d-3	37520633	8727900375206	-	8727900375213	69
Bestelcodes voor Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Nederland										
85126SYC1	D2R	LongerLife	85	35	P32d-3	37252633	8727900372526	-	8727900372533	69
Bestelcodes voor Scandinavië (Zweden, Noorwegen, Finland, Denemarken), Verenigd Koninkrijk										
85126SYC1	D2R	LongerLife	85	35	P32d-3	37526833	8727900375268	-	8727900375275	69
Bestelcodes voor Centraal-Europa (Polen, Roemenië, Tsjechische Republiek) en andere Oost-Europese landen										
85126SYS1	D2R	LongerLife	85	35	P32d-3	37248933	8727900372489	-	8727900372496	69
Bestelcodes voor Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Nederland										
85126VIC1	D2R	Vision	85	35	P32d-3	36479833	8727900364798	-	8727900364804	69
85126VIS1	D2R	Vision	85	35	P32d-3	36493433	8727900364934	-	8727900364941	69
85126WHV2C1	D2R	WhiteVision gen2	85	35	P32d-3	37733033	8727900377330	-	8727900377347	69
85126WHV2S1	D2R	WhiteVision gen2	85	35	P32d-3	37731633	8727900377316	-	8727900377323	69
85126XV2C1	D2R	X-tremeVision gen2	85	35	P32d-3	37711833	8727900377118	-	8727900377125	69
85126XV2S1	D2R	X-tremeVision gen2	85	35	P32d-3	37709533	8727900377095	-	8727900377101	69
85409VIC1	D1R	Vision	85	35	PK32d-3	36475033	8727900364750	-	8727900364767	68
85415SYC1	D1S	LongerLife	85	35	PK32d-2	37516933	8727900375169	-	8727900375176	68
Bestelcodes voor Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Nederland										
85415SYC1	D1S	LongerLife	85	35	PK32d-2	37250233	8727900372502	-	8727900372519	68
Bestelcodes voor Scandinavië (Zweden, Noorwegen, Finland, Denemarken), Verenigd Koninkrijk										
85415SYC1	D1S	LongerLife	85	35	PK32d-2	37522033	8727900375220	-	8727900375237	68
Bestelcodes voor Centraal-Europa (Polen, Roemenië, Tsjechische Republiek) en andere Oost-Europese landen										
85415SYS1	D1S	LongerLife	85	35	PK32d-2	37246533	8727900372465	-	8727900372472	68
Bestelcodes voor Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Nederland, Scandinavië (Zweden, Noorwegen, Finland, Denemarken), Verenigd Koninkrijk										
85415VIC1	D1S	Vision	85	35	PK32d-2	36473633	8727900364736	-	8727900364743	68
85415VIS1	D1S	Vision	85	35	PK32d-2	36489733	8727900364897	-	8727900364903	68
85415WHV2C1	D1S	WhiteVision gen2	85	35	PK32d-2	37725533	8727900377255	-	8727900377262	68
85415WHV2S1	D1S	WhiteVision gen2	85	35	PK32d-2	36072133	8727900360721	-	8727900377248	68
85415XV2C1	D1S	X-tremeVision gen2	85	35	PK32d-2	37701933	8727900377019	-	8727900377026	68
85415XV2S1	D1S	X-tremeVision gen2	85	35	PK32d-2	37697533	8727900376975	-	8727900376982	68

LED-lampen

Bestelnummer	Type	Reeks	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Pagina
11005U3022X2	HL [=HB3/HB4]	U3022	12/24	20	P20d/P22d	01806994	8719018018069	-	8719018018076	90
11005U51X2	HL [=HB3/HB4]	U5100	12/24	12	P20d/P22d	01886194	8719018018861	-	8719018018878	90
11005U91X2	HL [=HB3/HB4]	U9100	12/24	20	P20d/P22d	01870094	8719018018700	-	8719018018717	90
11012U3022X2	HL [=HIR2]	U3022	12/24	20	PX22D	01808394	8719018018083	-	8719018018090	90
11012U51X2	HL [=HIR2]	U5100	12/24	12	PX22d	01888594	8719018018885	-	8719018018892	89
11012U91X2	HL [=HIR2]	U9100	12/24	20	PX22d	01872494	8719018018724	-	8719018018731	89
11065AU60X2	SL-AMBER [=W21W]	U6000SI	12	2.3	WX3x16d	01558730	8719018015587	-	8719018015594	94
11065CU60X2	SL-WHITE [=W21W]	U6000SI	12	2.3	W3x16d	01554930	8719018015549	-	8719018015556	94
11065RU60X2	SL-RED [=W21W]	U6000SI	12	2.3	W3x16d	01564830	8719018015648	-	8719018015655	94
11065U30CWB2	SL-WHITE [=W21W]	U3000SI	12	1.75	W3x16d	00684430	8719018006844	-	8719018006851	94
11065U30RB2	SL-RED [=W21W]	U3000SI	12	1.75	W3x16d	00686830	8719018006868	-	8719018006875	94
11066AU60X2	SL-AMBER [=W21/5W]	U6000SI	12	2.5/0.5	W3x16q	01556330	8719018015563	-	8719018015570	93
11066CU60X2	SL-WHITE [=W21/5W]	U6000SI	12	2.5/0.5	W3x16q	01550130	8719018015501	-	8719018015518	94
11066RU60X2	SL-RED [=W21/5W]	U6000SI	12	2.5/0.5	W3x16q	01552530	8719018015525	-	8719018015532	93
11066U30RB2	SL-RED [=W21/5W]	U3000SI	12	0.8/1.75	W3x16q	00642430	8719018006424	-	8719018006431	94
11067CU60X1	SL-WHITE [=W16W]	U6000SI	12	2.4	W2.1x9.5d	01566230	8719018015662	-	8719018015679	93

LED-lampen

Bestelnummer	Type	Reeks	V	W	Lampvoet	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Pagina
11258U3022X2	HL [=H1]	U3022	12/24	18	P14.5s	01812094	8719018018120	-	8719018018137	88
11258U51X2	HL [=H1]	U5100	12/24	12.5	P14.5s	01878694	8719018018786	-	8719018018793	88
11258U91X2	HL [=H1]	U9100	12/24	20	P14.5s	01862594	8719018018625	-	8719018018632	88
11336U3022X2	HL [=H3]	U3022	12/24	18	PK22s	01814494	8719018018144	-	8719018018151	88
11336U51X2	HL [=H3]	U5100	12/24	12	PK22s	01890894	8719018018908	-	8719018018915	88
11336U91X2	HL [=H3]	U9100	12/24	20	PK22s	01874894	8719018018748	-	8719018018755	88
11342U3022X2	HL [=H4]	U3022	12/24	20	P43t-38	01800794	8719018018007	-	8719018018014	88
11342U51X2	HL [=H4]	U5100	12/24	12	P43t-38	01882394	8719018018823	-	8719018018830	88
11342U91X2	HL [=H4]	U9100	12/24	18	P43t-38	01866394	8719018018663	-	8719018018670	88
11362U3022X2	HL [=H11]	U3022	12/24	20	PGJ19-2	01810694	8719018018106	-	8719018018113	89
11362U51X2	HL [=H11]	U5100	12/24	12	PGJ19-2	01880994	8719018018809	-	8719018018816	89
11362U91X2	HL [=H11]	U9100	12/24	16	PGJ19-2	01864994	8719018018649	-	8719018018656	89
11366U3022X2	FL [=H8/H11/H16]	U3022	12/24	20	PGJ19-1/2/3	01804594	8719018018045	-	8719018018052	89
11366U51X2	FL [=H8/H11/H16]	U5100	12/24	9	PGJ19-1/2/3	01876294	8719018018762	-	8719018018779	89
11366U91X2	FL [=H8/H11/H16]	U9100	12/24	11	PGJ19-1/2/3	01860194	8719018018601	-	8719018018618	89
11498AU60X2	SL-AMBER [=P21W]	U6000SI	12	2.3	BAU15S	01548830	8719018015488	-	8719018015495	93
11498CU60X2	SL-WHITE [=P21W]	U6000SI	12	2.3	BAI5S	01540230	8719018015402	-	8719018015419	93
11498RU60X2	SL-RED [=P21W]	U6000SI	12	2.3	BAI5S	01542630	8719018015426	-	8719018015433	93
11498U30CWB2	SL-WHITE [=P21W]	U3000SI	12	1.75	BAI5S	00680630	8719018006806	-	8719018006813	93
11498U30RB2	SL-RED [=P21W]	U3000SI	12	1.75	BAI5S	00640030	8719018006400	-	8719018006417	93
11499AU60X2	SL-AMBER [=P21/5W]	U6000SI	12	2.5/0.5	BAY15d	01546430	8719018015464	-	8719018015471	92
11499CU60X2	SL-WHITE [=P21/5W]	U6000SI	12	2.5/0.5	BAY15d	01544030	8719018015440	-	8719018015457	93
11499RU60X2	SL-RED [=P21/5W]	U6000SI	12	2.5/0.5	BAY15d	01538930	8719018015389	-	8719018015396	92
11499U30RB2	SL-RED [=P21/5W]	U3000SI	12	0.8/1.75	BAY15D	00682030	8719018006820	-	8719018006837	93
11854CU60X1	SL-FEST 38mm 6000K	U6000SI	12	1	SV8.5	01532730	8719018015327	-	8719018015334	92
11854U30CWB1	SL-FEST 38mm 6000K	U3000SI	12	0.6	SV8.5	00676930	8719018006769	-	8719018006776	92
11854WU60X1	SL-FEST 38mm 4000K	U6000SI	12	1	SV8.5	01526630	8719018015266	-	8719018015273	92
11860CU60X1	SL-FEST 30mm 6000K	U6000SI	12	1	SV8.5	01530330	8719018015303	-	8719018015310	92
11860U30CWB1	SL-FEST 30mm 6000K	U3000SI	12	0.6	SV8.5	00674530	8719018006745	-	8719018006752	92
11860WU60X1	SL-FEST 30mm 4000K	U6000SI	12	1	SV8.5	01524230	8719018015242	-	8719018015259	92
11864U30CWB1	SL-FEST 43 mm 6000K	U3000SI	12	0.6	SV8.5	00678330	8719018006783	-	8719018006790	92
11866CU60X1	SL-FEST 43mm 6000K	U6000SI	12	1	SV8.5	01534130	8719018015341	-	8719018015358	92
11866WU60X1	SL-FEST 43mm 4000K	U6000SI	12	1	SV8.5	01528030	8719018015280	-	8719018015297	92
11961AU60X2	SL-AMBER [=W5W]	U6000SI	12	0.5	W2.1x9.5d	01560030	8719018015600	-	8719018015617	94
11961CU60X2	SL-T10 [=W5W] 6000K									



2023 © Lumileds Holding B.V. Alle rechten voorbehouden.

Het Philips-handelsmerk en het Philips-schildemblem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.
Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

philips.com/automotive