

Jaké LED osvětlení pro jakou funkci?



Světlomety	Přední mlhová světla	Přední parkovací světla	Přední ukazatele směru	Osvětlení přístrojové desky	Osvětlení interiéru desky	Osvětlení odkládací schránky	Zadní parkovací světla	Zadní ukazatel směru	Zadní mlhové světlo	Osvětlení kufru	Osvětlení RZ	Třetí brzdové světlo	Brzdová světla	Zadní světlo
Ultinon Pro9000 HL	X-tremeUltinon LED													
HL [≈H1] 5800K, HL [≈H3] 5800K, HL [≈H4] 5800K, HL [≈H7] 5800K, FL [≈H8/H11/H16] 5800K, HL [≈HB3/HB4] 5800K, HL [≈H11] 5800K, HL [≈HIR2] 5800K	SL-WHITE [≈W5W] 6000K, SL-AMBER [≈PY21W] CAN bus* AMBER, IL/SL-WHITE [≈W5W] 4000K, IL/SL-WHITE [≈W5W] 6000K, IL/SL-WHITE [≈W5W] 4000K, IL/SL-WHITE [≈W5W] 6000K, IL/SL-WHITE Fest 30/38/43 mm 4000K, IL/SL-WHITE Fest 30/38/43 mm 6000K, SL-RED [≈P21/5W] 6000K, SL-RED [≈P21W] 6000K, SL-AMBER [≈PY21W] CAN bus* AMBER, SL-RED [≈P21W] 6000K, IL/SL-WHITE [≈W5W] 4000K, SL-WHITE [≈W5W] 6000K, SL-RED [≈P21W] 6000K, SL-RED [≈P21W, ≈P21/5W] 6000K, SL-WHITE [≈W21W] 6000K, SL-RED [≈W21/5W] 6000K, SL-AMBER [≈WY21W] CAN bus* AMBER, SL-RED [≈W21W] 6000K, IL/SL-WHITE Fest 30/38/43 mm 4000K, SL-WHITE Fest 30/38/43 mm 6000K, SL-RED [≈W21W] 6000K, SL-RED [≈W21W, ≈W21/5W] 6000K, SL-WHITE [≈W21W] 6000K													
Ultinon Pro5000 HL	Ultinon LED													
HL [≈H1] 5800K, HL [≈H3] 5800K, HL [≈H4] 5800K, HL [≈H7] 5800K, FL [≈H8/H11/H16] 5800K, HL [≈HB3/HB4] 5800K, HL [≈H11] 5800K, HL [≈HIR2] 5800K	SL-WHITE [≈W5W] 6000K, SL-AMBER [≈PY21W] CAN bus* AMBER, IL/SL-WHITE [≈W5W] 4000K, IL/SL-WHITE [≈W5W] 6000K, IL/SL-WHITE [≈W5W] 4000K, IL/SL-WHITE [≈W5W] 6000K, IL/SL-WHITE Fest 30/38/43 mm 4000K, IL/SL-WHITE Fest 30/38/43 mm 6000K, SL-RED [≈W21/5W] 6000K, SL-RED [≈W21W] 6000K, SL-AMBER [≈WY21W] CAN bus* AMBER, SL-RED [≈W21W] 6000K, IL/SL-WHITE Fest 30/38/43 mm 4000K, SL-WHITE Fest 30/38/43 mm 6000K, SL-RED [≈W21W] 6000K, SL-RED [≈W21W, ≈W21/5W] 6000K, SL-WHITE [≈W21W] 6000K													
Ultinon Essential HL	Ultinon Pro3000 SL													
HL [≈H1] 6500K, HL [≈H3] 6500K, HL [≈H4] 6500K, HL [≈H7] 6500K, FL [≈H8/H11/H16] 6500K, HL [≈HB3/HB4] 6500K, HL [≈H11] 6500K, HL [≈HIR2] 6500K	SL-WHITE [≈W5W] 6000K, IL/SL-WHITE [≈W5W] 6000K, IL/SL-WHITE [≈W5W] 6000K, IL/SL-WHITE Fest 30/38/43 mm 6000K, IL/SL-WHITE Fest 30/38/43 mm 6000K, SL-RED [≈W21/5W] 6000K, SL-RED [≈W21W] 6000K, SL-RED [≈W21W] 6000K, IL/SL-WHITE Fest 30/38/43 mm 6000K, SL-WHITE Fest 30/38/43 mm 6000K, SL-RED [≈W21W] 6000K, SL-RED [≈W21W, ≈W21/5W] 6000K, SL-WHITE [≈W21W] 6000K													
Adaptéry LED	Adaptéry LED													
CANbus adapter HL [≈H4], [≈H7], Light Repair HL [≈H1], [≈H7], CANbus adapter FL [≈H8/H11/H16]	CANbus adapter SL [≈5W], Smart CANbus SL [≈21W], CANbus adapter SL [≈5W], CANbus adapter SL [≈5W], CANbus adapter SL [≈5W], CANbus adapter SL [≈5W], Smart CANbus SL [≈21W], CANbus adapter SL [≈21W], CANbus adapter SL [≈5W], CANbus adapter SL [≈5W], CANbus adapter SL [≈5W], CANbus adapter SL [≈21W], CANbus adapter SL [≈21W], CANbus adapter SL [≈21W]													



*Adaptér na 21W pro LED CANbus je součástí balení.



Je vaší plnou odpovědností zajistit při použití doplňkových žárovek LED soulad s příslušnými zákonnými požadavky.