

# Opciones de iluminación mediante LED para cada uso?



Lámparas delanteras	Luces delanteras de niebla	Luces delanteras de posición	Luces intermitentes delanteras	Luces de salpicadero	Iluminación interior	Luz de guantera	Luces traseras de posición	Luces intermitentes traseras	Luces traseras de niebla	Luz del maletero	Lámpara de placa de matriculación	Tercera luz de frenado	Luces de frenado	Luces de marcha atrás
<b>Ultinon Pro9000 HL</b>	<b>X-tremeUltinon LED</b>													
HL [=H1] 5800K, HL [=H3] 5800K, HL [=H4] 5800K, HL [=H7] 5800K, FL [=H8/H11/H16] 5800K, HL [=HB3/HB4] 5800K, HL [=H11] 5800K, HL [=HIR2] 5800K	SL-WHITE [=W5W] 6000K, SL-AMBER [=PY21W] 6000K, IL/SL-WHITE [=W5W] 4000K, IL/SL-WHITE [=W5W] 6000K, IL/SL-WHITE [=W5W] 4000K, SL-RED [=P21/5W] 6000K, SL-AMBER [=PY21W] 6000K, SL-RED [=P21W] 6000K, IL/SL-WHITE [=W5W] 4000K, SL-WHITE [=W5W] 6000K, SL-RED [=P21W] 6000K, SL-RED [=P21W, =P21/5W] 6000K, SL-WHITE [=P21W] 6000K, SL-WHITE [=W21/5W] 6000K, SL-AMBER [=WY21W] 6000K, IL/SL-WHITE Fest 30/38/43 mm 4000K, IL/SL-WHITE Fest 30/38/43 mm 6000K, IL/SL-WHITE Fest 30/38/43 mm 4000K, SL-RED [=W21/5W] 6000K, SL-AMBER [=WY21W] 6000K, SL-RED [=W21W] 6000K, SL-WHITE Fest 30/38/43 mm 4000K, SL-WHITE Fest 30/38/43 mm 6000K, SL-RED [=W21W] 6000K, SL-RED [=W21W, =W21/5W] 6000K, SL-WHITE [=W21W] 6000K													
<b>Ultinon Pro5000 HL</b>	<b>Ultinon LED</b>													
HL [=H1] 5800K, HL [=H3] 5800K, HL [=H4] 5800K, HL [=H7] 5800K, FL [=H8/H11/H16] 5800K, HL [=HB3/HB4] 5800K, HL [=H11] 5800K, HL [=HIR2] 5800K	SL-WHITE [=W5W] 6000K, SL-AMBER [=PY21W] 6000K, IL/SL-WHITE [=W5W] 4000K, IL/SL-WHITE [=W5W] 6000K, IL/SL-WHITE [=W5W] 4000K, SL-RED [=P21/5W] 6000K, SL-AMBER [=PY21W] 6000K, SL-RED [=P21W] 6000K, IL/SL-WHITE [=W5W] 4000K, SL-WHITE [=W5W] 6000K, SL-RED [=P21W] 6000K, SL-RED [=P21W, =P21/5W] 6000K, SL-WHITE [=P21W] 6000K, SL-AMBER [=WY21W] 6000K, IL/SL-WHITE Fest 30/38/43 mm 6000K, IL/SL-WHITE Fest 30/38/43 mm 4000K, SL-RED [=W21/5W] 6000K, SL-AMBER [=WY21W] 6000K, SL-RED [=W21W] 6000K, SL-WHITE Fest 30/38/43 mm 6000K, SL-WHITE Fest 30/38/43 mm 6000K, SL-RED [=W21W] 6000K, SL-RED [=W21W, =W21/5W] 6000K, SL-WHITE [=W21W] 6000K													
<b>Ultinon Essential HL</b>	<b>Ultinon Pro3000 SL</b>													
HL [=H1] 6500K, HL [=H3] 6500K, HL [=H4] 6500K, HL [=H7] 6500K, FL [=H8/H11/H16] 6500K, HL [=HB3/HB4] 6500K, HL [=H11] 6500K, HL [=HIR2] 6500K	SL-WHITE [=W5W] 6000K, IL/SL-WHITE [=W5W] 6000K, IL/SL-WHITE [=W5W] 6000K, IL/SL-WHITE [=W5W] 6000K, IL/SL-WHITE Fest 30/38/43 mm 6000K, IL/SL-WHITE Fest 30/38/43 mm 6000K, SL-RED [=W21/5W] 6000K, SL-RED [=W21W] 6000K, SL-WHITE Fest 30/38/43 mm 6000K, SL-WHITE Fest 30/38/43 mm 6000K, SL-RED [=W21W] 6000K, SL-RED [=W21W, =W21/5W] 6000K, SL-WHITE [=W21W] 6000K													
<b>Adaptadores LED</b>	<b>Adaptadores LED</b>													
CANbus adapter HL [=H4], [=H7], Light Repair HL [=H1], [=H7], CANbus adapter FL [=H8/H11/H16]	CANbus adapter SL [=5W], Smart CANbus SL [=21W], CANbus adapter SL [=5W], CANbus adapter SL [=5W], CANbus adapter SL [=5W], CANbus adapter SL [=5W], Smart CANbus SL [=21W], CANbus adapter SL [=21W], CANbus adapter SL [=5W], CANbus adapter SL [=5W], CANbus adapter SL [=5W], CANbus adapter SL [=21W], CANbus adapter SL [=21W], CANbus adapter SL [=21W]													



\*Adaptador LED CANbus de 21W incluido en el pack



Es su propia responsabilidad usar las luces LED retrofit conforme con los requisitos legales aplicables.