

# Źródła LED i ich funkcje



Oświetlenie główne	Przednie światła przeciwmgielne	Przednie światła postojowe	Kierunkowskazy przednie	Oświetlenie deski rozdzielczej	Oświetlenie wewnętrzne	Oświetlenie schowka	Tyłne światła postojowe	Kierunkowskazy tylne	Tyłne światła przeciwmgielne	Oświetlenie bagażnika	Oświetlenie tablicy rejestracyjnej	Trzecie światło stop	Światła stop	Światło cofania

### Ultinon Pro9000 HL

HL [≈H1]	HL [≈H3]	HL [≈H4]	HL [≈H7]	FL [≈H8/H11/H16]
HL [≈HB3/HB4]	HL [≈H11]	HL [≈HIR2]		

### X-tremeUltinon LED

SL-WHITE [≈W5W]	SL-AMBER [≈PY21W]	IL/SL-WHITE [≈W5W]	IL/SL-WHITE [≈W5W]	IL/SL-WHITE [≈W5W]	SL-RED [≈P21/5W]	SL-AMBER [≈PY21W]	SL-RED [≈P21W]	IL/SL-WHITE [≈W5W]	SL-WHITE [≈W5W]	SL-RED [≈P21W]	SL-RED [≈P21W], [≈P21/5W]	SL-RED [≈P21W]	SL-WHITE [≈P21W]
SL-WHITE [≈W21/5W]	SL-AMBER [≈WY21W]	IL/SL-WHITE Fest 30/38/43 mm	IL/SL-WHITE Fest 30/38/43 mm	IL/SL-WHITE Fest 30/38/43 mm	SL-RED [≈W21/5W]	SL-AMBER [≈WY21W]	SL-RED [≈W21W]	SL-WHITE Fest 30/38/43 mm	SL-WHITE Fest 30/38/43 mm	SL-RED [≈W21W]	SL-RED [≈W21W], [≈W21/5W]	SL-RED [≈W21W]	SL-WHITE [≈W21W]

### Ultinon Pro5000 HL

HL [≈H1]	HL [≈H3]	HL [≈H4]	HL [≈H7]	FL [≈H8/H11/H16]
HL [≈HB3/HB4]	HL [≈H11]	HL [≈HIR2]		

### Ultinon LED

SL-WHITE [≈W5W]	SL-AMBER [≈PY21W]	IL/SL-WHITE [≈W5W]	IL/SL-WHITE [≈W5W]	IL/SL-WHITE [≈W5W]	SL-RED [≈P21/5W]	SL-AMBER [≈PY21W]	SL-RED [≈P21W]	IL/SL-WHITE [≈W5W]	SL-WHITE [≈W5W]	SL-RED [≈P21W]	SL-RED [≈P21W], [≈P21/5W]	SL-RED [≈P21W]	SL-WHITE [≈P21W]
SL-WHITE [≈W21/5W]	SL-AMBER [≈WY21W]	IL/SL-WHITE Fest 30/38/43 mm	IL/SL-WHITE Fest 30/38/43 mm	IL/SL-WHITE Fest 30/38/43 mm	SL-RED [≈W21/5W]	SL-AMBER [≈WY21W]	SL-RED [≈W21W]	SL-WHITE Fest 30/38/43 mm	SL-WHITE Fest 30/38/43 mm	SL-RED [≈W21W]	SL-RED [≈W21W], [≈W21/5W]	SL-RED [≈W21W]	SL-WHITE [≈W21W]

### Ultinon Essential HL

HL [≈H1]	HL [≈H3]	HL [≈H4]	HL [≈H7]	FL [≈H8/H11/H16]
HL [≈HB3/HB4]	HL [≈H11]	HL [≈HIR2]		

### Ultinon Pro3000 SL

SL-WHITE [≈W5W]	IL/SL-WHITE [≈W5W]	IL/SL-WHITE [≈W5W]	IL/SL-WHITE [≈W5W]	SL-RED [≈P21/5W]	SL-RED [≈P21W]	IL/SL-WHITE [≈W5W]	SL-WHITE [≈W5W]	SL-RED [≈P21W]	SL-RED [≈P21W], [≈P21/5W]	SL-RED [≈P21W]	SL-WHITE [≈P21W]
SL-WHITE [≈W5W]	IL/SL-WHITE Fest 30/38/43 mm	IL/SL-WHITE Fest 30/38/43 mm	IL/SL-WHITE Fest 30/38/43 mm	SL-RED [≈W21/5W]	SL-RED [≈W21W]	SL-WHITE Fest 30/38/43 mm	SL-WHITE Fest 30/38/43 mm	SL-RED [≈W21W]	SL-RED [≈W21W], [≈W21/5W]	SL-RED [≈W21W]	SL-WHITE [≈W21W]

### Adaptery LED

CANbus adapter HL [≈H4], [≈H7]	Light Repair HL [≈H1], [≈H7]	CANbus adapter FL [≈H8/H11/H16]

### Adaptery LED

CANbus adapter SL [≈5W]	Smart CANbus SL [≈21W]	CANbus adapter SL [≈5W]	CANbus adapter SL [≈5W]	CANbus adapter SL [≈5W]	Smart CANbus SL [≈21W]	CANbus adapter SL [≈21W]	CANbus adapter SL [≈5W]	CANbus adapter SL [≈5W]	CANbus adapter SL [≈5W]	CANbus adapter SL [≈21W]	CANbus adapter SL [≈21W]	CANbus adapter SL [≈21W]

\*LED CANbus adapter 21W zawarty w opakowaniu



! Odpowiedzialność za to, by użytkowanie źródeł światła LED typu retrofit było zgodne z odpowiednimi przepisami, spoczywa na użytkowniku.