

Funcțiile iluminatului cu LED



Faruri	Proiectoare ceață	Semnalizatoare poziție	Semnalizatoare direcție față	Lumini panou de bord	Iluminat interior	Lumină torpedou	Semnalizatoare poziție	Semnalizatoare direcție spate	Proiectoare ceață	Lumină portbagaj	Plăcuță înmatriculare	Semnalizator frână suplimentar	Semnalizatoare frână	Semnalizator marșarier



Ultinon Pro9000 HL

HL [≈H1]	HL [≈H3]	HL [≈H4]	HL [≈H7]	FL [≈H8/H11/H16]
HL [≈HB3/HB4]	HL [≈H11]	HL [≈HIR2]		

X-tremeUltinon LED

SL-WHITE [≈W5W]	SL-AMBER [≈PY21W]	IL/SL-WHITE [≈W5W]	IL/SL-WHITE [≈W5W]	IL/SL-WHITE [≈W5W]	SL-RED [≈P21/5W]	SL-AMBER [≈PY21W]	SL-RED [≈P21W]	IL/SL-WHITE [≈W5W]	SL-WHITE [≈W5W]	SL-RED [≈P21W]	SL-RED [≈P21W], [≈P21/5W]	SL-RED [≈P21W]	SL-WHITE [≈P21W]
SL-WHITE [≈W21/5W]	SL-AMBER [≈WY21W]	IL/SL-WHITE Fest 30/38/43 mm	IL/SL-WHITE Fest 30/38/43 mm	IL/SL-WHITE Fest 30/38/43 mm	SL-RED [≈W21/5W]	SL-AMBER [≈WY21W]	SL-RED [≈W21W]	SL-WHITE Fest 30/38/43 mm	SL-WHITE Fest 30/38/43 mm	SL-RED [≈W21W]	SL-RED [≈W21W], [≈W21/5W]	SL-RED [≈W21W]	SL-WHITE [≈W21W]



Ultinon Pro5000 HL

HL [≈H1]	HL [≈H3]	HL [≈H4]	HL [≈H7]	FL [≈H8/H11/H16]
HL [≈HB3/HB4]	HL [≈H11]	HL [≈HIR2]		

Ultinon LED

SL-WHITE [≈W5W]	SL-AMBER [≈PY21W]	IL/SL-WHITE [≈W5W]	IL/SL-WHITE [≈W5W]	IL/SL-WHITE [≈W5W]	SL-RED [≈P21/5W]	SL-AMBER [≈PY21W]	SL-RED [≈P21W]	IL/SL-WHITE [≈W5W]	SL-WHITE [≈W5W]	SL-RED [≈P21W]	SL-RED [≈P21W], [≈P21/5W]	SL-RED [≈P21W]	SL-WHITE [≈P21W]
SL-WHITE [≈W21/5W]	SL-AMBER [≈WY21W]	IL/SL-WHITE Fest 30/38/43 mm	IL/SL-WHITE Fest 30/38/43 mm	IL/SL-WHITE Fest 30/38/43 mm	SL-RED [≈W21/5W]	SL-AMBER [≈WY21W]	SL-RED [≈W21W]	SL-WHITE Fest 30/38/43 mm	SL-WHITE Fest 30/38/43 mm	SL-RED [≈W21W]	SL-RED [≈W21W], [≈W21/5W]	SL-RED [≈W21W]	SL-WHITE [≈W21W]



Ultinon Essential HL

HL [≈H1]	HL [≈H3]	HL [≈H4]	HL [≈H7]	FL [≈H8/H11/H16]
HL [≈HB3/HB4]	HL [≈H11]	HL [≈HIR2]		

Ultinon Pro3000 SL

SL-WHITE [≈W5W]	IL/SL-WHITE [≈W5W]	IL/SL-WHITE [≈W5W]	IL/SL-WHITE [≈W5W]	SL-RED [≈P21/5W]	SL-RED [≈P21W]	IL/SL-WHITE [≈W5W]	SL-WHITE [≈W5W]	SL-RED [≈P21W]	SL-RED [≈P21W], [≈P21/5W]	SL-RED [≈P21W]	SL-WHITE [≈P21W]
SL-WHITE [≈W5W]	IL/SL-WHITE Fest 30/38/43 mm	IL/SL-WHITE Fest 30/38/43 mm	IL/SL-WHITE Fest 30/38/43 mm	SL-RED [≈W21/5W]	SL-RED [≈W21W]	SL-WHITE Fest 30/38/43 mm	SL-WHITE Fest 30/38/43 mm	SL-RED [≈W21W]	SL-RED [≈W21W], [≈W21/5W]	SL-RED [≈W21W]	SL-WHITE [≈W21W]



Adaptor LED

CANbus adapter HL [≈H4], [≈H7]	Light Repair HL [≈H1], [≈H7]	CANbus adapter FL [≈H8/H11/H16]

Adaptor LED

CANbus adapter SL [≈5W]	Smart CANbus SL [≈21W]	CANbus adapter SL [≈5W]	CANbus adapter SL [≈5W]	CANbus adapter SL [≈5W]	Smart CANbus SL [≈21W]	CANbus adapter SL [≈21W]	CANbus adapter SL [≈5W]	CANbus adapter SL [≈5W]	CANbus adapter SL [≈5W]	CANbus adapter SL [≈21W]	CANbus adapter SL [≈21W]

*Adaptor LED CANbus de 21W inclus în pachet



Este responsabilitatea ta să te asiguri că utilizarea luminilor cu LED cu montare pe vechile instalații respectă cerințele legale aplicabile.