

PHILIPS

sonicare

Péče o zuby a dásně

#1

Odborníky
nejdoporučovanější
značka elektrických
zubních kartáčků v ČR
Výzkum mezi 200 zubními
a dentálními hygieničkami.
WWW.PHILIPS.CZ

Dostupné
také v této
barvě:

DiamondClean Prestige	DiamondClean Smart	DiamondClean 9000	ProtectiveClean 6100	ProtectiveClean 5100	ProtectiveClean 4500	ProtectiveClean 4300	Philips Sonicare 3100	Sonicare for Kids
Mimořádná péče s technologií SenseIQ	Inteligentní designové řešení pro zdravé zuby a dásně	Moderní design a oslnivé výsledky	Bělejší zuby, jemné a šetrné čištění	Šetrné čištění, zdravější dásně	Bělejší zuby a šetrné čištění	Šetrné odstranění zubního plaku	Skvělý pro začátečníky	Podporuje správnou techniku čištění zubů u dětí

	HX9992/11 HX9992/12	HX9917/88 HX9917/89	HX9911/27 HX9911/09 HX9911/29 HX9911/94	HX6877/28 HX6871/47	HX6859/29 HX6851/53	HX6836/24 HX6830/44	HX6803/04 HX6800/44 HX6800/63 HX6807/63	HX3671/13 HX3671/11 HX3671/14	HX6322/04 HX6352/42
Frekvence	až 62 000 pohybů / min	až 62 000 pohybů / min	až 62 000 pohybů / min	až 62 000 pohybů / min	až 62 000 pohybů / min	až 62 000 pohybů / min	až 62 000 pohybů / min	až 31 000 pohybů / min	až 62 000 pohybů / min
Odstranění plaku v porovnání s manuálním kartáčkem	až 15x více zubního plaku	až 10x více zubního plaku	až 10x více zubního plaku	až 7x více zubního plaku	až 7x více zubního plaku	až 7x více zubního plaku	až 7x více zubního plaku	až 3x více zubního plaku	o 75 % účinnější
Počet režimů	5 + vlastní režim	4	4	3	3	2	1	1	2
Nastavení intenzity	adaptivní	3	3	3	1	1	2	1	1
Tlakový senzor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Senzory polohy a drhnutí	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Časovače Quadpacer a Smartimer	✓ (Brushpacer)	✓ (Brushpacer)	✓ (Brushpacer)	✓	✓	✓	✓	✓	✓ (s melodií)
Upozornění na výměnu hlavice	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Synchronizace hlavice s režimem a intenzitou	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Počet hlavice v balení	1	2	1	1 2 (HX6871/47)	2	1	1	1	2
Mobilní aplikace s Bluetooth připojením	s umělou inteligencí	s pokyny na míru	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓
Příslušenství	cestovní pouzdro s USB nabíjením, nabíjecí základna	cestovní pouzdro s USB nabíjením, indukční nabíjecí sklenice	cestovní pouzdro s USB nabíjením, indukční nabíjecí sklenice	cestovní pouzdro	cestovní pouzdro	✗	✗	✗	8 vyměnitelných samolepek
Výdrž baterie	2 týdny +	až 2 týdny	až 2 týdny	až 2 týdny	až 2 týdny	až 2 týdny	až 2 týdny	až 2 týdny	až 2 týdny

Prodloužená záruka + 1 rok zdarma po registraci produktu u výrobce.