

PHILIPS

sonicare

Ceník 2023

Philips **Sonicare ceník** pro odborníky ve stomatologii

Platnost ceníku **od 1. 7. 2023**

(nahrazuje ceník z 1. 1. 2023)



Philips Sonicare DiamondClean

Náš nejlepší zubní kartáček s inteligentními senzory tlaku, pohybu a polohy pro šetrnou péči o zuby, dásně a jazyk.



4 režimy čištění: Clean, White+, Deep Clean+, Gum Health

3 nastavení intenzity: Díky třem intenzitám si můžete vybrat mezi vyšším nastavením pro intenzivní vyčištění a nižším nastavením pro citlivé zuby a dásně.

Technologie inteligentních senzorů
Tlakový senzor: upozorní vás v případě, že na kartáček budete příliš tlačít. Polohový senzor*: budete vždy vědět, kde jste si zuby již vyčistili a kde ne. Pohybový senzor*: bude vás navádět tak, abyste změnili tlak při čištění. Brush sync: senzor výměny a rozpoznání hlavice.



	DiamondClean Smart	DiamondClean Nové generace	DiamondClean Nové generace Deal Pack
Typové označení	HX9917/88 (bílá) HX9917/89 (černá)	HX9911/27 (bílá) HX9911/09 (černá) HX9911/29 (růžová) HX9911/94 (rose gold)	HX9914/57
Vlastnosti			
Frekvence	až 62 000 pohybů kartáčku za minutu	až 62 000 pohybů kartáčku za minutu	až 62 000 pohybů kartáčku za minutu
Počet režimů	4	4	4
Názvy režimů	Clean, White+, Deep Clean+, Gum Health	Clean, White+, Deep Clean+, Gum Health	Clean, White+, Deep Clean+, Gum Health
Nastavení intenzity	3	3	3
Cestovní pouzdro nabíjecí	✓	✓	✗
Nabíjecí sklenice / základna	sklenice	sklenice	sklenice a základna
Tlakový senzor	✓	✓	✓
Aplikace pro čištění zubů	plná verze	odlehčená verze	odlehčená verze
Počet kartáčkových hlavíc	2	1	2
Názvy kartáčkových hlavíc	Prestige, Premium Gum Care	Premium Plaque Defense	Premium Plaque Defense černá, Premium Plaque Defense bílá

*Pouze u DiamondClean Smart

Philips Sonicare

ProtectiveClean

Zlepšuje zdraví dásní až o 100 % oproti manuálnímu kartáčku

HX6483/52 ProtectiveClean Complex Care



Tlakový senzor
Nemusíte si všimnout, že na zuby při čištění příliš tlačíte, ale váš kartáček ano. Pokud začnete na dásně vyvíjet příliš velký tlak, kartáček začne vydávat pulzující zvuk jako připomínku, že máte tlak zmírnit.



Režimy čištění
Režim Clean se stará o vynikající čištění, zatímco režim Gum Care prodlouží čištění o jednu minutu při nižším výkonu pro jemnou masáž dásní.

Exkluzivně v ordinacích



ProtectiveClean
Complex Care

ProtectiveClean
Plaque Defense

Typové označení	HX6483/52	HX6803/04 (modrá) HX6806/04 (růžová)
Vlastnosti		
Frekvence	až 62 000 pohybů kartáčku za minutu	až 62 000 pohybů kartáčku za minutu
Počet režimů	2	1
Názvy režimů	Clean, GumCare	Clean
Nastavení intenzity	3	2
Cestovní pouzdro	✓	✗
Počet nabíječek	1	1
Tlakový senzor	✓	✓
Počet kartáčkových hlavic	3	1
Názvy kartáčkových hlavic	Premium Plaque Defense, Premium Gum Care, Optimal White Mini	Optimal Plaque Defense

Exkluzivně v ordinacích



Exkluzivně v ordinacích



	ProtectiveClean Plaque Defense s pouzdrém	ProtectiveClean Plaque Defense dvojbalení	ProtectiveClean Plaque Defense se 2 hlavicemi
Typové označení	HX6807/28	HX6800/35	HX6807/51
Frekvence	až 62 000 pohybů kartáčku za minutu	až 62 000 pohybů kartáčku za minutu	až 62 000 pohybů kartáčku za minutu
Počet režimů	1	1	1
Názvy režimů	Clean	Clean	Clean
Nastavení intenzity	2	2	2
Cestovní pouzdro	✓	2	✗
Počet nabíječek	1	1	1
Tlakový senzor	✓	✓	✓
Počet kartáčkových hlavic	1	2	2
Názvy kartáčkových hlavic	Optimal White Standard	InterCare	Optimal White Standard

Poštovné při platbě dobírkou: 150 Kč vč. DPH. Bez dobírky: 130 Kč vč. DPH. Při objednávce nad 2.000 Kč vč. DPH doprava zdarma!
V ceně každého elektrického kartáčku je zahrnut recyklační příspěvek ve výši 2,90 Kč/ks bez DPH (3,51 Kč/ks včetně DPH).

Mgr. Petr Hradecký
Česko
T: +420 773 772 656
E: petr.hradecky@philips.com

Erika Poskonková
Morava a Slezsko
T: +420 770 110 859
E: erika.poskonkova@philips.com





Philips Sonicare for Kids

Skvělý začátek zdravých návyků na celý život.

HX6322/04 Philips Sonicare pro děti



Interaktivní zábava a technologie Philips Sonicare
Aplikace Philips Sonicare For Kids se synchronizuje se sonickým zubním kartáčkem vašeho dítěte a formou hry podporuje výuku správné techniky čištění zubů a dásní. Výukový rádce motivuje děti k tomu, aby si zuby čistily déle a lépe. Každé čištění začíná jednoduchými obrazovými pokyny, jak to dělat správně.



Přizpůsobeno dětem
2 režimy: od 3 let, od 7 let
2 pogumované hlavice: ForKids Standard a Mini
8 vyměnitelných samolepek



Pomáhá vytvářet celoživotní zdravé návyky
KidTimer a KidPacer pro celoživotní správné návyky při čištění. Zábavné výměnné nálepky umožňují přizpůsobení kartáčku. Design Multigrip umožňuje pohodlné uchopení dětem i dospělým. 2 dětem přizpůsobené výkonové režimy zaručí jemné a účinné čištění.

Aplikace zdarma ke stažení.
Dostupná i v ČJ.



For Kids

Typové označení	HX6322/04 (modrá) HX6352/42 (růžová)
Vlastnosti	
Frekvence	až 62 000 pohybů kartáčku za minutu
Režimy	2
Názvy režimů	3+ let, 7+ let
Trnová nabíječka	✓
Tlakový senzor	×
Cestovní pouzdro	×
Aplikace pro čištění zubů	✓
8 samolepek	✓
Počet kartáčkových hlavíc	2
Název kartáčkových hlavíc	Sonicare for Kids Standard, Sonicare for Kids Mini



Philips Sonicare pro začátečníky

Skvělý do začátku.

HX3673/11 Philips Sonicare vhodný pro začátečníky se sonickou technologií a pro děti od 12 let



Tlakový senzor
Nemusíte si všimnout, že na zuby při čištění příliš tlačíte, ale váš kartáček ano. Pokud začnete na dásně vyvíjet příliš velký tlak, kartáček začne vydávat pulzující zvuk jako připomínku, že máte tlak zmírnit.



Funkce SmarTimer a QuadPacer
2minutový časovač SmarTimer a 30sekundová funkce QuadPacer vám pomohou, abyste si zuby čistili doporučenou dobu a ve všech částech úst a dosáhli jste tak důkladného vyčištění.



Pro Results

Typové označení	HX3673/11 (růžová) HX3673/13 (bílá) HX3673/14 (černá)
Vlastnosti	
Frekvence	až 31 000 pohybů kartáčku za minutu
Režimy	1
Názvy režimů	Clean
Trnová nabíječka	✓ (s USB koncovkou)
Tlakový senzor	✓
Cestovní pouzdro	✓
8 samolepek	×
Počet kartáčkových hlavíc	1
Název kartáčkových hlavíc	Pro Results

Philips Sonicare

mezizubní hygiena

Výkonná ústní sprcha odstraňuje až 99,9 % zubního plaku a nečistot z mezizubních prostor, bočních plošek zubů a linie dásní. Technologie PulseWave vás navede od zubu k zubu. Pro nejlepší výsledky používejte 2x denně.

HX3911/40 Ústní sprcha Philips Sonicare Power Flosser



4 režimy: Clean, Deep Clean, Sensitive a Massage
10 nastavení intenzity



O 130 % účinnější než mezizubní kartáček.



Tryska s technologií QuadStream vyčistí až 9x více čištěného povrchu.*



Ústní sprcha
Power Flosser



Přenosná ústní sprcha
Power Flosser

Typové označení	HX3911/40	HX3826/31 (bílá) ** HX3826/33 (černá) **
Vlastnosti		
Tlak vody	Max. tlak při intenzitě 10: 13 barů (188,5 PSI) S poklesem intenzity o 1 stupeň klesá tlak cca o 1 bar	Nejvyšší intenzita: 10 barů (140 PSI) Střední intenzita: 8 barů (116 PSI) Nejnižší intenzita: 5 barů (72 PSI)
Režimy	4	2
Názvy režimů	Clean, Deep Clean, Sensitive a Massage	Clean, Deep Clean
Nastavení intenzity	10	3
Cestovní obal	✗	✓
Počet trysek	4	2
Názvy trysek	2 trysky QuadStream 2 trysky Standard	QuadStream, Standard
Pouzdro na trysky	✓	✗

*Než podobné přístroje s jednodílnou technologií
** Nový objednávací kód je platný od 1.8.2023, do té doby objednávejte pod kódy HX3806/31 (bílá) a HX3806/33 (černá)

Philips Sonicare

Kombo ústní sprchy
a sonického kartáčku

Komplexní péče pro váš úsměv

HX3866/41

Ústní sprcha Philips Sonicare Power Flosser



2 režimy: Clean, Deep Clean
3 nastavení intenzity



O 130 % účinnější než mezizubní kartáček.



Tryska s technologií QuadStream vyčistí až 9x více čištěného povrchu.*

Philips Sonicare DiamondClean Nové generace



4 režimy čištění: Clean, White+, Deep Clean+, Gum Health



3 nastavení intenzity: Díky třem intenzitám si můžete vybrat mezi vyšším nastavením pro intenzivní vyčištění a nižším nastavením pro citlivé zuby a dásně.



DiamondClean
Nové generace

Typové označení	HX3886/41 **
Vlastnosti	
Frekvence	až 62 000 pohybů kartáčku za minutu
Počet režimů	4
Názvy režimů	Clean, White+, Deep Clean+, Gum Health
Nastavení intenzity	3
Cestovní pouzdro nabíjecí	✓
Nabíjecí sklenice / základna	sklenice
Tlakový senzor	✓
Aplikace pro čištění zubů	odlehčená verze
Počet kartáčkových hlav	1
Názvy kartáčkových hlav	Premium Plaque Defense




Přenosná ústní sprcha
Power Flosser

Typové označení	HX3886/41 **
Vlastnosti	
Tlak vody	Nejvyšší intenzita: 10 barů (140 PSI) Střední intenzita: 8 barů (116 PSI) Nejnižší intenzita: 5 barů (72 PSI)
Režimy	2
Názvy režimů	Clean, Deep Clean
Nastavení intenzity	3
Cestovní obal	✗
Počet trysek	2
Názvy trysek	QuadStream, Standard
Pouzdro na trysky	✗

*Než podobné přístroje s jednodílnou technologií
** Nový objednávací kód je platný od 1.8.2023, do té doby objednávejte pod starým kódem HX3866/41

Kartáčkové hlavice a příslušenství

Model	Velikost	Kód	Ks	
TongueCare+ Hlavice na čištění jazyka.	Bílé	HX8072/01	2	
	Černé	HX8072/11	2	
Sensitive Dásně a citlivost.	Standard	HX6052/10 *	2	
		HX6054/10 *	4	
ProResults Pro běžné čištění.	Standard	HX6012/07	2	
		HX6014/07	4	
		HX6018/07	8	
InterCare Vhodná pro mezerovitý chrup, parodontitidu a otevřené mezizubní prostory.	Standard	HX9002/10	2	
		HX9004/10	4	
Optimal White Dokonalé odstranění pigmentací. Vhodné také v průběhu bělení zubů.	Mini	HX6074/27	4	
		HX6062/10	2	
	Standard	HX6062/13 (černé)	2	
		HX6064/10	4	
		HX6064/11 (černé)	4	
		HX6068/12	8	
ForKids Pro dětského pacienta a jeho rostoucí chrup. Mini hlavice pro děti ve věku 3 až 6 let. Standard hlavice pro děti od 7 let.	Mini	HX6032/33	2	
		HX6034/33	4	
	Standard	HX6042/33	2	
		HX6044/33	4	
Optimal Plaque Defense Efektivní odstraňování zubního plaku.	Midi	HX9022/10	2	
Premium Plaque Defense Vhodné pro pacienty, kteří neovládají správnou techniku čištění. Důkladné čištění. Parodontitida.	Standard	HX9042/17	2	
		HX9044/17	4	
		HX9044/33 (černé)	4	
Premium Gum Care Citlivost při zánětu dásní a parodontitidě, viklavost zubů, defekty skloviny, protetické práce a implantáty.	Standard	HX9052/17	2	
		HX9054/17	4	
Prestige Prémiové čištění. Efektivní odstraňování vyzrálého zubního plaku. Využití také u parodontitidy a odstraňování pigmentací.	Standard	HX9054/33 (černé)	4	
		HX9092/10 (bílé)	2	
		HX9094/10 (bílé)*	4	
		HX9096/10 (bílé)*	6	
		HX9092/11 (černé)	2	
		HX9094/11 (černé)*	4	
Trysky pro ústní sprchu Philips Sonicare	Bílé	HX3062/00	2	

*Novou hlavici je možné objednávat od 1.9.2023

Jazyk		TongueCare+ • každodenní čištění povrchu jazyka hluboko mezi papilami
Děti		For Kids Mini • For Kids Mini pro děti od 3 let dostupné i ve velikosti Standard pro děti od 7 let
Pigmentace		Optimal White Standard • odstranění pigmentací • leštění zubů • v průběhu bělení zubů • běžné čištění
Rovnátko		Optimal White Mini • odstranění pigmentací • leštění zubů • v průběhu bělení zubů • pečlivé běžné čištění
Běžné čištění		Optimal Plaque Defense Midi • běžné čištění plaku • jemnější vlákna • jako alternativu lze použít hlavici ProResults
		Premium Plaque Defense • parodontitida • odhalené kořeny • důkladné čištění • pro pacienty, kteří neovládají správnou techniku čištění
Vyzrálý plak Parodontitida		InterCare Standard • mezerovitý chrup • parodontitida • otevřené mezizubní prostory
		Prestige • nadměrné množství plaku • parodontitida • důkladné čištění • pro pacienty, kteří neovládají správnou techniku čištění
Dásně a citlivost		Premium Gum Care • citlivost při zánětu dásní a parodontitidě • viklavost zubů • defekty skloviny • citlivé zubní krčky • protetické práce a implantáty
		Sensitive • citlivost při zánětu dásní a parodontitidě • viklavost zubů • viklavost zubů • defekty skloviny • citlivé zubní krčky • protetické práce a implantáty



Philips Zoom
Kombinované bělení
Ordinační fáze + domácí fáze

Rychlé, šetrné. Flexibilní dobělování.
Vhodné pro citlivé zuby a pro náročná zbarvení.

ZOOM WhiteSpeed Whitening LED Accelerator Accelerator Full System

Kód

Ks

ZOOM Lampa pro ordinační bělení

Balení obsahuje: hlava lampy WhiteSpeed LED Accelerator; rameno, stojan s řídící jednotkou a pojízdný podstavec, 1ks ochranných brýlí, sáček s malými součástkami (imbusový klíč, šroub, šroub s knoflíkem, bezpečnostní podložky), uživatelský manuál.

Variabilní intenzita světla: 3 nastavení. Nejvyšší intenzita světla se používá pro maximální zesvětlení, nízká intenzita pro maximální pohodlí a snížení citlivosti. Intenzita světla může být upravena kdykoliv během bělicího procesu, i v průběhu sezení. Doporučujeme začínat na nejvyšší úrovni.

Intenzita světla: 50 – 190mW/cm2. Dlouhá životnost světelného zdroje: až 50 000 hodin používání. Lampa produkuje viditelné modré světlo, které je dokonale pohlcováno chromoforem. Ten má žluté zbarvení a je na opačné straně barevného spektra. Vlnový rozsah 400 – 505 nm. Vyšší intenzita světla: o 100 % vyšší intenzita světla než nejbližší konkurenční lampa.

Zlepšená ergonomie: štíhlý design, úchyty pro namotání kabelu, moderní protizávaží. Výška: 136cm ; Váha: 11kg



ZOOM! Sada pro kombinované bělení 6% H2O2

Kód

Ks

**ZOOM! Sada pro kombinované bělení 6% H2O2
s domácím nočním bělením NiteWhite® ACP - 16% karbamidperoxid**

Sada obsahuje:

2× balení sady pro ordinační fázi bělení
(2 listy EVA fólie, optický pozicionér, retractor IsoPrep, plato s materiálem k ošetření, 2 bělicí gely 2,4 ml stříkačky s 6% PV, 2 tampóny s alkalickým urychlovačem bělení, 2 ochranné roušky pro pacienta, 6 gázovacích tampónů, 1 Liquidam Dental Dam, 2,9 g, kovové a plastové kanyly 2 vatové válčky, 1 chirurgická odsávací savka, 1 olej s vitamínem E - 0,43 g, štětec)

2× balení domácího bělení
(2 gely 2,4 ml **stříkačky s 16% KP**, míchací aplikační kanyla, krabička na nosič, návod k použití pro pacienty)



**ZOOM! Sada pro kombinované bělení 6% H2O2
s domácím denním bělením DayWhite® ACP - 6% peroxid vodíku**

Sada obsahuje:

2× balení sady pro ordinační fázi bělení
(2 listy EVA fólie, optický pozicionér, retractor IsoPrep, plato s materiálem k ošetření, 2 bělicí gely 2,4 ml stříkačky s 6% PV, 2 tampóny s alkalickým urychlovačem bělení, 2 ochranné roušky pro pacienta, 6 gázovacích tampónů, 1 Liquidam Dental Dam, 2,9 g, kovové a plastové kanyly 2 vatové válčky, 1 chirurgická odsávací savka, 1 olej s vitamínem E - 0,43 g, štětec)

2× balení domácího bělení
(2 gely 2,4 ml **stříkačky s 6% PV**, míchací aplikační kanyla, krabička na nosič, návod k použití pro pacienty)



Příslušenství

Kód

Ks

.040 EVA fólie 12ks

15-1638

1



Philips Zoom
Domácí bělení

Domácí bělení Philips Zoom je jediným systémem domácího bělení, který v sobě kombinuje sílu ACP, dusičnanu draselného a fluoridu, čímž nabízí nesrovnatelnou ochranu zubní skloviny a úlevu citlivým zubům.

Domácí bělení Philips Zoom NiteWhite®

Aktivní bělicí složkou je karbamidperoxid vodíku, který se rozkládá déle a je proto vhodnější pro noční bělení.

Přípravek je vhodný pro pacienty, kteří preferují nošení nosičů s přípravkem v noci . Je potřebné dodržet aplikaci v délce 4–6 hodin či přes noc.

Domácí bělení Philips Zoom DayWhite®

Aktivní bělicí složkou je peroxid vodíku.

Přípravek je doporučován pacientům, kteří preferují nošení nosičů s bělicím přípravkem během dne. DayWhite® je vhodný pro všechny odstíny zubů s výjimkou šedavého zbarvení.



Dlouhodobá účinnost

Účinné látky:

AMORFNÍ
KALCIUM
FOSFÁT

Rychlá reakce

DUSIČNAN
DRASELNÝ

FLUORIDY

Domácí bělení Philips Zoom NiteWhite®

Domácí bělení Philips Zoom DayWhite®

Typové označení	ZNWEF1006	ZDWEF1011
Vlastnosti		
Počet aplikací	3 ks - 9 aplikací	6 ks - 18 aplikací
Obsah balení:	3 ks 2,4 ml stříkačky návod pro pacienta a zubaře	6 ks 2,4 ml stříkačky EVA fólie krabička na nosič vzorník barev návod pro pacienta a zubaře
Aktivní bělicí složka	karbamidperoxid vodíku	peroxid vodíku

Relief ACP gel je jedinečným řešením pro pacienty trpící citlivými zuby.

Kód

Ks

Relief ACP gel

Aktivní složky: dusičnan draselný, fluorid sodný, amorfni kalcium fosfát (ACP)

Balení obsahuje:

- 2,4 g stříkačka/y Relief ACP gelu v uvedeném počtu kusů
- návod pro pacienta a zubaře

PVE1620S

1

PVE1602

4

PVE1620

24



Trial produkty

Objednání je možné pouze u obchodního zástupce po absolvování instruktáže a edukace o technologii Sonicare. Produkty nejsou určeny k dalšímu prodeji.

Trial produkty pro pacienty v zubních ordinacích		Kód	
Zkušební sada pro pacienty zubních ordinací Sada obsahuje: 1x sonický kartáček ProtectiveClean 4700 Complex Care, 60 testovacích kartáčkových hlavíc, 60 ochranných sáčků 2 režimy: Clean a Gum Care 3 intenzity 60 hlavíc: 30 Premium Gum Care a 30 Premium Plaque Defense 1 nabíječka Určeno pouze pro použití v ordinaci (není určeno pro další prodej)		HX6481/50	Exkluzivně v ordinacích 
Sada náhradních zkušebních hlavíc pro zubní ordinace Sada obsahuje 60 hlavíc: 30 Premium Gum Care a 30 Premium Plaque Defense Určeno pouze pro použití v ordinaci (není určeno pro další prodej)		HX6481/60	Exkluzivně v ordinacích 
Trial produkty pro odborníky ve stomatologii		Kód	
Ústní sprcha Philips Sonicare Trial Domácí přístroj pro mezizubní hygienu Odstraní až 99,9 % zubního plaku a nečistot Až o 130 % účinnější než klasický mezizubní kartáček 4 režimy: Clean, Deep Clean+, Sensitive a Massage 10 nastavení intenzity 2 trysky: 1 tryska QuadStream a 1 tryska Standard 1 úložné pouzdro na trysky		HX3904/30	Exkluzivně v ordinacích 
DiamondClean Smart Trial - White 5 režimů: Clean, White+, Deep Clean+, Gum Health, TongueCare+ 3 nastavení intenzity Tlakový senzor, polohový senzor, pohybový senzor Upozornění na nutnost výměny hlavice Možnost sledování průběhu čištění pomocí aplikace v chytrém telefonu 3 hlavice: Premium Plaque Defense, Premium Gum Care a TongueCare+ Nabíjecí základna		HX9944/13	Exkluzivně v ordinacích 
ProtectiveClean Plaque Defense 1 režim: Clean 2 nastavení intenzity Tlakový senzor Upozornění na nutnost výměny hlavice 3 hlavice: Premium GumCare, InterCare Standard a Optimal White Mini 1 nabíječka		HX6848/98	Exkluzivně v ordinacích 

Poštovné při platbě dobírkou: 150 Kč vč. DPH. Bez dobírky: 130 Kč vč. DPH. Při objednávce nad 2.000 Kč vč. DPH doprava zdarma!
V ceně každého elektrického kartáčku je zahrnut recyklační příspěvek ve výši 2,90 Kč/ks bez DPH (3,51 Kč/ks včetně DPH).

Mgr. Petr Hradecký
Česko
T: +420 773 772 656
E: petr.hradecky@philips.com

Erika Poskonková
Morava a Slezsko
T: +420 770 110 859
E: erika.poskonkova@philips.com



Mgr. Petr Hradecký

Česko

T: +420 773 772 656

E: petr.hradecky@philips.com

Erika Poskonková

Morava a Slezsko

T: +420 770 110 859

E: erika.poskonkova@philips.com