

PHILIPS


sonicare

Cenník 2023

Philips **Sonicare cenník** pre odborníkov v stomatológii

Platnosť cenníka **od 1. 7. 2023**

(nahradza cenník z 1. 1. 2023)



Philips Sonicare

DiamondClean

Naša najlepšia zubná kefka s inteligentnými senzormi tlaku, pohybu a polohy pre šetrnú starostlivosť o zuby, ďasná a jazyk.



HX9917/88

DiamondClean Smart

4 režimy čistenia: Clean, White+, Deep Clean+, Gum Health

3 nastavenia intenzity: Vďaka trom intenzitám si môžete vybrať medzi vyšším nastavením pre intenzívne vyčistenie a nižším nastavením pre citlivé zuby a ďasná.

Technológia inteligentných senzorov
Tlakový senzor: upozorní vás v prípade, že na kefku budete príliš tlačiť. Polohový senzor*: budete vždy vedieť, kde ste si zuby už vyčistili a kde nie. Pohybový senzor*: bude vás navádzať tak, aby ste zmenili tlak pri čistení. Brush sync: výmena a rozpoznanie hlavice.



	DiamondClean Smart	DiamondClean Novej generácie	DiamondClean Novej generácie Deal Pack
Typové označenie	HX9917/88 (biela) HX9917/89 (čierna)	HX9911/27 (biela) HX9911/09 (čierna) HX9911/29 (ružová) HX9911/94 (rose gold)	HX9914/57
Vlastnosti			
Frekvencia	až 62 000 pohybov kefky za minútu	až 62 000 pohybov kefky za minútu	až 62 000 pohybov kefky za minútu
Počet režimov	4	4	4
Názvy režimov	Clean, White+, Deep Clean+, Gum Health	Clean, White+, Deep Clean+, Gum Health	Clean, White+, Deep Clean+, Gum Health
Nastavenie intenzity	3	3	3
Cestovné púzdro nabíjacie	✓	✓	✗
Nabíjací pohár /základňa	pohár	pohár	pohár a základňa
Tlakový senzor	✓	✓	✓
Aplikácia na čistenie zubov	plná verzia	odľahčená verzia	odľahčená verzia
Počet kefkových hlavíc	2	1	2
Názvy kefkových hlavíc	Prestige, Premium Gum Care	Premium Plaque Defense	Premium Plaque Defense čierna, Premium Plaque Defense biela

*Iba u DiamondClean Smart.

Philips Sonicare

ProtectiveClean

Zlepšuje zdravie ďasien až o 100% oproti manuálnej kefke

HX6483/52 ProtectiveClean Complex Care



Tlakový senzor

Nemusíte si všimnúť, že na zuby pri čistení príliš tlačíte, ale vaša kefka áno. Ak začnete na dasná vyvíjať príliš veľký tlak, kefka začne vydávať pulzujúci zvuk ako pripomienku, že máte tlak zmierniť.



Režimy čistenia

Režim Clean sa stará o vynikajúce čistenie, zatiaľ čo režim Gum Care predĺži čistenie o jednu minútu pri nižšom výkone pre jemnú masáž ďasien.

Exkluzívne v ordináciach

ProtectiveClean
Complex Care

ProtectiveClean
Plaque Defense

Typové označenie	HX6483/52	HX6803/04 (modrá) HX6806/04 (ružová)
Vlastnosti		
Frekvencia	až 62 000 pohybov kefky za minútu	až 62 000 pohybov kefky za minútu
Počet režimov	2	1
Názvy režimov	Clean, GumCare	Clean
Nastavenie intenzity	3	2
Cestovné púzdro	✓	✗
Počet nabíjačiek (trňová nabíjačka)	1	1
Tlakový senzor	✓	✓
Počet kefkových hlavic	3	1
Názvy kefkových hlavic	Premium Plaque Defense, Premium Gum Care, Optimal White Mini	Optimal Plaque Defense

Exkluzívne v ordináciach

Exkluzívne v ordináciach

	ProtectiveClean Plaque Defense s púzdrom	ProtectiveClean Plaque Defense dvojbalenie	ProtectiveClean Plaque Defense s 2 hlavicami
Typové označenie	HX6807/28	HX6800/35	HX6807/51
Frekvencia	až 62 000 pohybov kefky za minútu	až 62 000 pohybov kefky za minútu	až 62 000 pohybov kefky za minútu
Počet režimov	1	1	1
Názvy režimov	Clean	Clean	Clean
Nastavenie intenzity	2	2	2
Cestovné púzdro	✓	2	✗
Počet nabíjačiek	1	1	1
Tlakový senzor	✓	✓	✓
Počet kefkových hlavic	1	2	2
Názvy kefkových hlavic	Optimal White Standard	InterCare	Optimal White Standard

Poštovné pri platbe dobierkou: 6,19 € s DPH. Bez dobierky: 5,29 € s DPH. Pri objednávke nad 60 € s DPH doprava zadarmo!

Mgr. Marta Brachová
Bratislava
T: +421 918 571 209
E: marta.brachova@philips.com

Martina Sakošová
Západné Slovensko
T: +421 905 386 729
E: martina.sakosova@philips.com

Darina Rojkovičová
Stredné a Východné Slovensko
T: +421 905 888 117
E: darina.rojkovicova@philips.com





Philips Sonicare for Kids

Skvelý začiatok zdravých návykov na celý život.

HX6322/04 Philips Sonicare pre deti



Interaktívna zábava a technológia Philips Sonicare
Aplikácia Philips Sonicare For Kids sa synchronizuje so sonickou zubnou kefkou vášho dieťaťa a formou hry podporuje výučbu správnej techniky čistenia zubov a ďasien. Výukový radca motivuje deti k tomu, aby si zuby čistili dlhšie a lepšie. Každé čistenie začína jednoduchými obrazovými pokynmi, ako to robiť správne.



Prispôsobené deťom
2 režimy: od 3 rokov, od 7 rokov
2 pogumované hlavice: ForKids Standard a Mini
8 vymeniteľných samolepiek




Pomáha vytvárať celoživotné zdravé návyky
KidTimer a KidPacer pre celoživotné správne návyky pri čistení. Zábavné výmenné nálepky umožňujú prispôbenie kefk. Dizajn Multigrip umožňuje pohodlné uchopenie deťom aj dospelým. Deťom prispôsobené 2 výkonové režimy zaručia jemné a účinné čistenie.



Aplikácia zadarmo k stiahnutiu.
Dostupná aj v ČJ.



For Kids	
Typové označenie	HX6322/04 (modrá) HX6352/42 (ružová)
Vlastnosti	
Frekvencia	až 62 000 pohybov kefk za minútu
Režimy	2
Názvy režimov	3+ rokov, 7+ rokov
Tříňová nabíjačka	✓
Tlakový senzor	×
Cestovné púzdro nabíjacie	×
Aplikácia na čistenie zubov	✓
8 samolepiek	✓
Počet kefkových hlavíc	2
Názov kefkových hlavíc	Sonicare for Kids Standard, Sonicare for Kids Mini



Philips Sonicare pre začiatočníkov

Perfektný na začiatok.

HX3673/11 Philips Sonicare vhodný pre začiatočníkov so sonickou technológiou a pre deti od 12 rokov



Tlakový senzor
Nemusíte si všimnúť, že na zuby pri čistení príliš tlačíte, ale vaša kefka áno. Ak začnete na dasná vyvíjať príliš veľký tlak, kefka začne vydávať pulzujúci zvuk ako pripomienku, že máte tlak zmierniť.



Funkcia SmarTimer a QuadPacer
2minútový časovač SmarTimer a 30sekundová funkcia QuadPacer vám pomôžu, aby ste si zuby čistili doporučenú dobu a vo všetkých častiach úst a dosiahli ste tak dôkladné vyčistenie.



Pro Results	
Typové označenie	HX3673/11 (ružová) HX3673/13 (biela) HX3673/14 (čierna)
Vlastnosti	
Frekvencia	až 31 000 pohybov kefk za minútu
Režimy	1
Názvy režimov	Clean
Tříňová nabíjačka	✓ (s USB koncovkou)
Tlakový senzor	✓
Cestovné púzdro	✓
8 samolepiek	×
Počet kefkových hlavíc	1
Názov kefkových hlavíc	Pro Results



Philips Sonicare
medzizubná hygiena

Výkonná ústna sprcha odstraňuje až 99,9% zubného povlaku a nečistôt z medzizubných priestorov, bočných plôšok zubov a línie ďasien. Technológia PulseWave vás navedie od zuba k zubu. Pre najlepšie výsledky používajte 2x denne.

HX3911/40 Ústna sprcha Philips Sonicare Power Flosser



4 režimy: Clean, Deep Clean, Sensitive a Massage
10 nastavenie intenzít



O 130 % účinnejšie ako medzizubná kefka.



Tryska s technológiou QuadStream vyčistí až 9x viac čisteného povrchu.*



Ústna sprcha
Power Flosser



Prenosná ústna sprcha
Power Flosser

Typové označenie	HX3911/40	HX3826/31 (biela) ** HX3826/33 (čierna) **
Vlastnosti		
Tlak vody	Max. tlak pri intenzite 10: 13 barov (188,5 PSI) S poklesom intenzity o 1 stupeň klesá tlak cca o 1 bar	Najvyššia intenzita: 10 barov (140 PSI) Stredná intenzita: 8 barov (116 PSI) Najnižšia intenzita: 5 barov (72 PSI)
Režimy	4	2
Názvy režimov	Clean, Deep Clean, Sensitive a Massage	Clean, Deep Clean
Nastavenie intenzity	10	3
Cestovný obal	✗	✓
Počet trysiek	4	2
Názvy trysiek	2 trysky QuadStream 2 trysky Standard	QuadStream, Standard
Púzdro na trysky	✓	✗

*Než podobné prístroje s jednorúrovňovou technológiou
** Nový objednávací kód je platný od 1.8.2023, do tej doby objednávajte pod starým kódom HX3806/31 (biela) a HX3806/33 (čierna)



Philips Sonicare
Kombo ústnej sprchy a sonickej kefky

Komplexná starostlivosť pre váš úsmev

HX3866/41

Ústna sprcha Philips Sonicare Power Flosser



2 režimy: Clean, Deep Clean
3 nastavenie intenzity



O 130 % účinnejšie ako medzizubná kefka.



Tryska s technológiou QuadStream vyčistí až 9x viac čisteného povrchu.*

Philips Sonicare DiamondClean Novej generácie



4 režimy čistenia: Clean, White+, Deep Clean+, Gum Health



3 nastavenia intenzity: Vďaka trom intenzitám si môžete vybrať medzi vyšším nastavením pre intenzívne vyčistenie a nižším nastavením pre citlivé zuby a ďasná.



DiamondClean
Novej generácie

Typové označenie	HX3866/41
Vlastnosti	
Frekvencia	až 62 000 pohybov kefky za minútu
Počet režimov	4
Názvy režimov	Clean, White+, Deep Clean+, Gum Health
Nastavenie intenzity	3
Cestovné púzdro nabíjacie	✓
Nabíjací pohár /základňa	pohár
Tlakový senzor	✓
Aplikácia na čistenie zubov	odľahčená verzia
Počet kefkových hlavíc	1
Názvy kefkových hlavíc	Premium Plaque Defense



Prenosná ústna sprcha
Power Flosser

Typové označenie	HX3866/41 **
Vlastnosti	
Tlak vody	Najvyššia intenzita: 10 barov (140 PSI) Stredná intenzita: 8 barov (116 PSI) Najnižšia intenzita: 5 barov (72 PSI)
Režimy	2
Názvy režimov	Clean, Deep Clean
Nastavenie intenzity	3
Cestovný obal	✗
Počet trysiek	2
Názvy trysiek	QuadStream, Standard
Púzdro na trysky	✗

*Než podobné prístroje s jednorúrovňovou technológiou
** Nový objednávací kód je platný od 1.8.2023, do tej doby objednávajte pod starým kódom HX3866/41

Kefkové hlavice a príslušenstvo

Model	Veľkosť	Kód	Ks	
TongueCare+ Hlavica na čistenie jazyka.	Biele	HX8072/01	2	
	Čierna	HX8072/11	2	
Sensitive Ďasná a citlivosť.	Standard	HX6052/10 *	2	
		HX6054/10 *	4	
ProResults Na bežné čistenie.	Standard	HX6012/07	2	
		HX6014/07	4	
		HX6018/07	8	
InterCare Vhodná pre medzerovitý chrup, parodontitídu a otvorené medzizubné priestory.	Standard	HX9002/10	2	
		HX9004/10	4	
Optimal White Dokonalé odstránenie pigmentácií. Vhodné aj v priebehu bielenia zubov.	Mini	HX6074/27	4	
		HX6062/10	2	
	Standard	HX6062/13 (čierne)	2	
		HX6064/10	4	
		HX6064/11 (čierne)	4	
		HX6068/12	8	
ForKids Pre detského pacienta a jeho rastúci chrup. Mini hlavica pre deti vo veku 3 až 6 rokov. Standard hlavice pre deti od 7 rokov.	Mini	HX6032/33	2	
		HX6034/33	4	
	Standard	HX6042/33	2	
		HX6044/33	4	
Optimal Plaque Defense Efektívne odstraňovanie zubného povlaku.	Midi	HX9022/10	2	
Premium Plaque Defense Vhodné pre pacientov, ktorí neovládajú správnu techniku čistenia. Dôkladné čistenie. Parodontitída.	Standard	HX9042/17	2	
		HX9044/17	4	
		HX9044/33 (čierne)	4	
Premium Gum Care Citlivosť pri zápale ďasien a parodontitíde, kývavosť zubov, defekty skloviny, protetické práce a implantáty.	Standard	HX9052/17	2	
		HX9054/17	4	
		HX9054/33 (čierne)	4	
Prestige Prémiové čistenie. Efektívne odstraňovanie vyzretého zubného povlaku. Využitie tiež pri parodontitíde a odstraňovanie pigmentácií.	Standard	HX9092/10 (biele) *	2	
		HX9094/10 (biele) *	4	
		HX9096/10 (biele) *	6	
		HX9092/11 (čierne) *	2	
		HX9094/11 (čierne) *	4	
Trysky na ústnu sprchu Philips Sonicare Pre najlepšie výsledky odporúčame vymeniť trysky každých 6 mesiacov.	Biele	HX3062/00	2	

*Novú hlavicu je možné objednávať od 1.9.2023

Jazyk		TongueCare+ • každodenné čistenie povrchu jazyka hlboko medzi papilami
Deti		For Kids Mini • For Kids Mini pre deti od 3 rokov dostupné aj vo veľkosti Standard pre deti od 7 rokov
Pigmentácia		Optimal White Standard • odstránenie pigmentácií • leštenie zubov • v priebehu bielenia zubov • bežné čistenie
Strojček		Optimal White Mini • odstránenie pigmentácií • leštenie zubov • v priebehu bielenia zubov • bežné čistenie
Bežné čistenie		Optimal Plaque Defense Midi • bežné čistenie povlaku • jemnejšie vlákna • ako alternatívu je možné použiť hlavicu ProResults
		Premium Plaque Defense • parodontitída • odhalené korene • dôkladné čistenie • pre pacientov, ktorí neovládajú správnu techniku čistenia
Vyzretý povlak Parodontitída		InterCare Standard • medzerovitý chrup • parodontitída • otvorené medzizubné priestory
		Prestige • nadmerné množstvo povlaku • parodontitída • dôkladné čistenie • pre pacientov, ktorí neovládajú správnu techniku čistenia
Ďasná a citlivosť		Premium Gum Care • citlivosť pri zápale ďasien a parodontitíde • kývanie zubov • defekty skloviny • citlivé zubné krčky • protetické práce a implantáty
		Sensitive • citlivosť pri zápale ďasien a parodontitíde • kývanie zubov • kývanie zubov • defekty skloviny • citlivé zubné krčky • protetické práce a implantáty



Philips Zoom
Kombinované bielenie
Ordinačná fáza + domáca fáza

Rýchle, šetrné. Flexibilné dobieľovanie.
Vhodné na citlivé zuby aj na náročné zafarbenie.

ZOOM WhiteSpeed Whitening LED Accelerator Accelerator Full System	Kód	Ks
---	-----	----

ZOOM Lampa pre ordinačné bielenie

Balenie obsahuje: hlava lampy WhiteSpeed LED Accelerator; rameno, stojan s riadiacou jednotkou a pojazdný podstavec, 1 ks ochranných okuliarov, sáčok s malými súčiastkami (imbusový kľúč, skrutka, skrutka s gombíkom, bezpečnostné podložky), užívateľský manuál.

Variabilná intenzita svetla: 3 nastavenia, možno meniť aj počas výkonu. Najvyššia intenzita svetla sa používa pre maximálne zosvetlenie, nízka intenzita pre maximálne pohodlie a zníženie citlivosti zubov. Intenzita svetla môže byť upravená kedykoľvek počas bieliaceho procesu, i v priebehu sedenia. Odporúčame začínať na najvyššej úrovni.

Intenzita svetla: 50–190 mW/cm2. Dlhá životnosť svetelného zdroja: až 50 000 hodín používania a spotreba energie o 40% nižšia ako pri lampe Philips ZOOM AP. Lampa produkuje viditeľné modré svetlo, ktoré je dokonale pohlcované chromoforom, ktorý má žlté zafarbenie a je tak na opačnej strane farebného spektra. Vlnový rozsah 400–505 nm. Vyššia intenzita svetla: o 100 % vyššia intenzita svetla ako najbližšia konkurenčná lampa.

Zlepšená ergonómia: štíhly nový design, úchyty pre namotávanie kábla, moderné protizávažie. Výška: 136 cm ; Váha: 11 kg



ZOOM! Sada pre kombinované bielenie 6% H2O2	Kód	Ks
---	-----	----

**ZOOM! Sada pre kombinované bielenie 6% H2O2
s domácim nočným bielením NiteWhite® ACP - 16% karbamidperoxid**

Balenie obsahuje:
2× balenie sady pre ordinačnú fázu bielenia
(2 listy EVA fólie, optický pozicionér, retractor IsoPrep, plato s materiálom k ošetrovaniu, 2 bieliace gély 2,4 ml striekačky s 6% PV; 2 tampóny s alkalickým urýchľovačom bielenia; 2 ochranné rúška pre pacienta; 6 gázovacích tampónov; 1 Liquidam Dental Dam, 2,9 g, kovové a plastové kanyly; 2 vatové valčeky; 1 chirurgická odsávacía savka; 1 olej s vitamínom E, 0,43 g, štetec)

2× balenie domáceho bielenia
(2 gély 2,4 ml **striekačky so 16% KP**, miešacia aplikačná kanyla, krabička na nosič, návod na použitie pre pacientov)



**ZOOM! Sada pre kombinované bielenie 6% H2O2
s domácim denným bielením DayWhite® ACP - 6% peroxid vodíka**

Balenie obsahuje:
2× balenie sady pre ordinačnú fázu bielenia
(2 listy EVA fólie, optický pozicionér, retractor IsoPrep, plato s materiálom k ošetrovaniu, 2 bieliace gély 2,4 ml striekačky s 6% PV; 2 tampóny s alkalickým urýchľovačom bielenia; 2 ochranné rúška pre pacienta; 6 gázovacích tampónov; 1 Liquidam Dental Dam, 2,9 g, kovové a plastové kanyly; 2 vatové valčeky; 1 chirurgická odsávacía savka; 1 olej s vitamínom E, 0,43 g, štetec)

2× balenie domáceho bielenia
(2 gély 2,4 ml **striekačky s 6% PV**, miešacia aplikačná kanyla, krabička na nosič, návod na použitie pre pacientov)



Príslušenstvo	Kód	Ks
---------------	-----	----

.040 EVA fólie 12 ks

15-1638

1



Philips Zoom
Domáce bielenie

Domáce bielenie Philips Zoom je jediným systémom domáceho bielenia, ktorý v sebe kombinuje silu ACP, dusičnanu draselného a fluoridu, pričom ponúka neporovnateľnú ochranu zubnej skloviny a úľavu citlivým zubom.

Domáce bielenie Philips Zoom NiteWhite®

Aktívnou bieliacou zložkou je karbamidperoxid vodíka, ktorý sa rozkladá dlhšie a je preto vhodnejší pre nočné bielenie. Prípravok je vhodný pre pacientov, ktorý preferujú nosenie nosičov s prípravkom v noci. Je potrebné dodržať aplikáciu v dĺžke 4–6 hodín cez noc.

Domáce bielenie Philips Zoom DayWhite®

Aktívnou bieliacou zložkou je peroxid vodíka. Prípravok je doporučovaný pacientom, ktorý preferujú nosenie nosičov s bieliacim prípravkom počas dňa. DayWhite® je vhodný pre všetky odtiene zubov s výnimkou šedavého zafarbenia.



Dlhodobá
účinnosť

Účinné látky:

AMORFNÝ
KALCIUM
FOSFÁT

Rychlá reakcia

DUSIČNAN
DRASELNÝ

FLUORIDY

	Domácí bělení Philips Zoom NiteWhite®	Domácí bělení Philips Zoom DayWhite®
Typové označenie	ZNWEF1006	ZDWEF1011
Vlastnosti		
Počet aplikácií	3 ks - 9 aplikácií	6 ks - 18 aplikácií
Obsah balenia:	3 ks 2,4 ml striekačky pokyny pre pacienta a zubného lekára	6 ks 2,4 ml striekačky EVA fólie krabička na nosič vzorník farieb pokyny pre pacienta a zubného lekára
Aktívna bieliaca zložka	karbamidperoxid vodíka	peroxid vodíka

Relief ACP gél je riešením pre pacientov trpiacich citlivými zubami.

Relief ACP gél

Aktívne zložky: dusičnan draselný, fluorid sodný, amorfný kalcium fosfát (ACP)

Balenie obsahuje:

- 2,4 g striekačky Relief ACP gélu v uvedenom počte kusov
- pokyny pre pacienta a zubného lekára

PVE1620S

1

PVE1602

4

PVE1620

24



Trial produkty

Objednanie je možné iba u obchodného zástupcu po absolvovaní inštruktáže a edukácie o technológii Sonicare. Produkty nie sú určené na ďalší predaj.

Trial produkty pre pacientov v zubných ordináciách		Kód	
Skúšobná sada pre pacientov zubných ordinácií Súprava obsahuje: 1x sonická kefka ProtectiveClean 4700 Complex Care, 60 testovacích kefkových hlavíc, 60 ochranných vreciek 2 režimy: Clean a Gum Care 3 intenzity 60 hlavíc: 30 Premium Gum Care a 30 Premium Plaque Defense 1 nabíjačka Určené iba na použitie v ordinácii (nie je určené na ďalší predaj)		HX6481/50	Exkluzívne v ordináciách 
Súprava náhradných skúšobných hlavíc pre zubné ordinácie Súprava obsahuje 60 hlavíc: 30 Premium Gum Care a 30 Premium Plaque Defense Určené iba na použitie v ordinácii (nie je určené na ďalší predaj)		HX6481/60	Exkluzívne v ordináciách 
Trial produkty pre odborníkov v stomatológii		Kód	
Ústna sprcha Philips Sonicare Trial Domáci prístroj na medzizubnú hygienu Odstráni až 99,9% zubného povlaku a nečistôt Až o 130 % účinnejšia ako klasická medzizubná kefka 4 režimy: Clean, Deep Clean+, Sensitive a Massage 10 nastavení intenzity 2 trysky: 1 tryska QuadStream a 1 tryska Standard 1 úložné púzdro na trysky		HX3904/30	Exkluzívne v ordináciách 
DiamondClean Smart Trial - White 5 režimov: Clean, White+, Deep Clean+, Gum Health, TongueCare+ 3 nastavenia intenzity Tlakový senzor, polohový senzor, pohybový senzor Upozornenie na nutnosť výmeny hlavice Možnosť sledovania priebehu čistenia pomocou aplikácie 3 hlavice: Premium Plaque Defense, Premium Gum Care a TongueCare+ Nabíjacia základňa		HX9944/13	Exkluzívne v ordináciách 
ProtectiveClean Plaque Defense 1 režim: Clean 2 nastavenia intenzity Tlakový senzor Upozornenie na nutnosť výmeny hlavice 3 hlavice: Premium GumCare, InterCare Standard a Optimal White Mini 1 nabíjačka		HX6848/98	Exkluzívne v ordináciách 

Poštovné pri platbe dobierkou: 6,19 € s DPH. Bez dobierky: 5,29 € s DPH. Pri objednávke nad 60 € s DPH doprava zadarmo!

Mgr. Marta Brachová
Bratislava
T: +421 918 571 209
E: marta.brachova@philips.com

Martina Sakošová
Západné Slovensko
T: +421 905 386 729
E: martina.sakosova@philips.com

Darina Rojkovičová
Stredné a Východné Slovensko
T: +421 905 888 117
E: darina.rojkovicova@philips.com





Mgr. Marta Brachová
Bratislava

T: +421 918 571 209
E: marta.brachova@philips.com

Martina Sakošová
Západné Slovensko

T: +421 905 386 729
E: martina.sakosova@philips.com

Darina Rojkovičová
Stredné a Východné Slovensko

T: +421 905 888 117
E: darina.rojkovicova@philips.com