



Kvalita, které můžete věřit

Pokud Vám z nějakého důvodu produkt Philips nevyhovuje, garantujeme Vám vrácení plné částky, kterou jste zaplatili.

Co musíte udělat, abyste dostali své peníze zpět?

Odeslat zakoupený výrobek jako pojištěný balíček na adresu:

AVEDA PTI s.r.o., K Hájům 1309/34, 155 00 Praha 5,

a to s datem poštovního razítka **nejpozději 90 dnů od nákupu.**

- Výrobek lze vrátit pouze **nepoškozený, v původním obalu, se všemi doplňky, s vyplněným kuponem z tohoto letáčku a s originálem účtenky.**
- Výrobek nelze vrátit přímo na prodejně.

Nabídka se vztahuje na napařovací žehličky GC4928/30, GC4924/20, GC3920/20, GC3925/30 a parní generátory GC9640/60, GC9630/20, GC8731/20, GC8735/80, GC8715/20, GC7831/20, GC7833/80, GC7808/40, GC7051/30, GC9550/02, GC9246/02, GC9241/02, GC9231/02, GC7635/30, GC7640/80, GC7011/20, GC7015/20 zakoupené v období od 15. 3. do 30. 6. 2017 na území ČR.

Pokud splníte všechny výše uvedené podmínky, budou Vám peníze zaslány dle Vašeho výběru poštovní poukázkou nebo na Váš bankovní účet.

Více informací a úplná pravidla akce naleznete na www.philips.cz.

Přehled Technické parametry

Typové označení	GC4928	GC4924	GC3925	GC3920
Vlastnosti				
Příkon (W)	3000	2800	2500	2500
Žehlicí plocha	T-ionicGlide	T-ionicGlide	SteamGlide Plus	SteamGlide Plus
Technologie	Optimal TEMP			
Stálý výstup páry (g/min)	•	•	•	•
Parní impuls (g/min)	50	50	45	45
Vertikální napařování	210	200	180	180
Rozprašovač	•	•	•	•
Systém Drip Stop	•	•	•	•
Double Active Calc Clean	•	•	•	•
Kapacita vodní nádržky (ml)	350	350	300	300
Délka šňůry (m)	2.5	2.5		
Otočná koncovka šňůry	•	•	•	•
Rukojeť měkká na dotyk	•	•	•	•
Elektronické automatické vypnutí	•	•	•	•



Typové označení	GC9640	GC9630
Vlastnosti		
Příkon (W)	2400	2400
Technologie	Optimal TEMP	
Tlak (Bar)	•	•
Výstup páry (g/min)	7	6.7
Parní impuls (g/min)	140	135
Objem (l)	480	470
Žehlicí plocha	18	18
Anti-calc systém	T-ionicGlide	T-ionicGlide
Kontrolka prázdné nádržky	Easy De-Calc Plus	Easy De-Calc Plus
Kontrolka připravenosti k provozu	•	•
Doba nahřátí	2 min	2 min
Zámek pro přenášení	•	•
Odhmatelná nádržka na vodu	•	•
Napařovací špička	•	•
ECO nastavení	•	•
Elektronické automatické vypnutí	•	•

Přehled Technické parametry

Typové označení	GC8735	GC8731	GC8715	GC7833	GC7831	GC7808	GC7051
Vlastnosti							
Příkon (W)	2600	2600	2600	2400	2400	2400	2400
Technologie	Optimal TEMP						
Tlak (Bar)	•	•	•	•	•	•	•
Výstup páry (g/min)	6.5	6.5	6	6	5.8	5.3	5.5
Parní impuls (g/min)	120	120	120	120	120	120	120
Objem (l)	420	390	360	350	330	280	230
Žehlicí plocha	1.8	1.8	1.8	1.5	1.5	1.5	2
Anti-calc systém	SteamGlide Plus	SteamGlide Plus	SteamGlide Plus	SteamGlide Plus	SteamGlide Plus	SteamGlide	SteamGlide Plus
Kontrolka prázdné nádržky	Smart Calc Clean	Smart Calc Clean	Smart Calc Clean	Smart Calc Clean	Smart Calc Clean	Smart Calc Clean	Smart Calc Clean
Kontrolka připravenosti k provozu	•	•	•	•	•	•	•
Doba nahřátí	2 min	2 min	2 min	2 min	2 min	2 min	2 min
Zámek pro přenášení	•	•	•	•	•	•	•
Odhmatelná nádržka na vodu	•	•	•	•	•	•	•
Napařovací špička	•	•	•	•	•	•	•
ECO nastavení	•	•	•	•	•	•	•
Elektronické automatické vypnutí	•	•	•	•	•	•	•




Vítejte ve světě snadného žehlení




Philips PerfectCare
Systémová žehlička

Žehlička PerfectCare Elite



Nejvýkonnější pára

PerfectCare Elite přináší více páry než jakákoliv jiná systémová žehlička Philips. Pára oděvy prostoupí do hloubky, abyste mohli vaši hromadu na vyžehlení jen proletět a vyžehlit jedním tahem i ty nejobtížnější záhyby. Žehlení ještě nikdy nebylo tak rychlé a snadné.



Žádné spáleniny

PerfectCare garantuje žehlení bez spálení na všech žehlitelných tkaninách, takže si můžete být jisti i při žehlení těch nejjemnějších a nejzajímavějších kousků vašeho šatníku. Díky technologii OptimalTemp se už nemusíte strachovat, že zapomenete změnit teplotu na různé tkaniny a ušetříte tak čas i zbytečný stres.



Vertikální napařování

PerfectCare Elite je pro vertikální napařování ideální. Nyní můžete účinně odstraňovat záhyby z jemných oděvů, jako jsou šaty, saka nebo i obtížně žehlitelné látky s kovovými prvky, ozdobami a knoflíky.

Chytré žehlení s funkcí OptimalTemp



Již žádné nepříjemnosti s nastavováním teploty. Patentovaná technologie OptimalTemp vám umožní žehlit různé látky a tkaniny bez kontroly teploty. Nyní můžete žehlit od lnu po hedvábi a bavlnu bez přerušení, aniž byste museli zvyšovat teplotu nebo čekat, až žehlička vychladne. Díky inovativní cyklónové parní komoře je silný proud páry vždy k dispozici i při minimální teplotě. Zároveň však funkce OptimalTemp vždy zaručí bezpečnost všech oděvů. Pokročilý chytrý procesor udržuje přiměřenou teplotu, takže není možné oděvy spálit, i kdyby byly z nejcitlivějších tkanin.



100% jednoduchost:
jedno nastavení pro všechny materiály

100% účinnost:
nejrychlejší žehlení

100% bezpečnost:
žádné poškození teplem

Hedvábi

Džíny

Polyester

Bavlna

PerfectCare Elite GC9640

• Příkon 2 400 W • Tlak až 7 Bar • Výstup páry až 140 g/min • Parní impuls až 480 g/min



PerfectCare Elite GC9630

• Příkon 2 400 W • Tlak až 6,7 Bar • Výstup páry až 135 g/min • Parní impuls až 470 g/min



Společné parametry

Není potřeba žádné nastavování teploty, garantuje nespálení


- Žehlí vše od džín po hedvábi bez nutnosti měnit nastavení teploty
- Nebojte se nechat rozpálenou žehličku na žehlicím prkně
- Testováno a schváleno odborníky na textil

Rychlé žehlení s nepřetržitým napařováním

- Výkonné napařování pro dokonalé odstranění záhybů
- Jednoduchý a účinný systém odstraňování vodního kamene
- Žehlicí plocha T-ionicGlide, která skvěle klouže a je vysoce odolná proti poškrábání
- Úspora energie díky režimu ECO

Dokonalý zážitek ze žehlení

- Nízká hmotnost a pohodlná manipulace
- Velká vyjímatelná nádržka na vodu 1.8 l pro snadné doplňování vody
- Bezpečný zámek pro zajištění při přenášení
- Automatické vypnutí pro vyšší bezpečnost a nižší spotřebu energie



Adresa: AVEDA PTI s.r.o., K Hájum 1309/34, 155 00 Praha 5 • Infomail: posta@aveda-pti.cz

Prosím uveďte, proč jste nebyl(a) s výrobkem spokojen(a):

Jméno

Příjmení

Ulice + č.p.

PSČ

Obec

Telefon

E-mail

Vyberte prosím způsob, jakým chcete vrátit peníze zpět (označte křížkem, případně doplňte):

poštovní poukázkou na účet číslo účtu/ kód banky

Zákazník odesláním vyplněného kupónu souhlasí se zpracováním osobních údajů v rozsahu této akce za podmínek zákona č. 101/2000 Sb. - správcem - společností Philips Česká republika s.r.o., Praha 8, Rohanské nábřeží 23, PSC 180 00, za účelem výročnicí akce a dalšího marketingového zpracování, tj. nabízení produktů správce a zaslání informací o marketingových akcích po dobu 5 let od ukončení akce. Správce může pověřit zpracováním osobních údajů třetí subjekt, tzv. zpracovatele. Účastník potvrzuje, že se seznámil se svými právy dle §11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., zejména že má právo přistupit k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. Udělení souhlasu je dobrovolné a účastník může tento souhlas kdykoli bezplatně na adrese správce odvolat. V případě pochybností o dodržování práv se účastník může obrátit na správce nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Účastník se seznámil s úplnými pravidly akce.

Datum

Podpis

