


Nowy Philips Ultinon Pro9200: szczytowe osiągnięcie oświetlenia LED typu retrofit o jasności do +400%

Niezrównane osiągi i wysokiej klasy styl w kompaktowej, łatwej w montażu żarówce czołowej

Frankfurt, Niemcy – 10 wrzesień 2024 – Zaprojektowana z myślą o kierowcach, którzy wymagają doskonałości i jeżdżą z pasją, seria Philips Ultinon Pro9200 LED nowej generacji po raz kolejny przesuwa granice oświetlenia samochodowego. Kierowcy mogą teraz cieszyć się mocą najnowocześniejszej technologii LED z 400%* wzrostem jasności, a wszystko to w jednej z najbardziej kompaktowych żarówek na rynku.



Rewolucyjna jasność: do 400% więcej światła

Generując jasność do 400% większą niż żarówki halogenowe, nowa seria Philips Ultinon Pro9200 LED zapewnia wyjątkową widoczność w każdych warunkach. Unikalne, optymalne spektrum zapewnia lepszą widoczność drogi przed pojazdem i wyraźniej wyróżnia znaki drogowe. Precyzyjne rozmieszczenie chipów LED w żarówkach kieruje światło tam, gdzie jest ono potrzebne, bez oślepiania nadjeżdżających pojazdów, a technologia Philips SafeBeam zapewnia kierowcom najlepszą użyteczną wiązkę i nieoślepiający wzór. Rezultatem jest żarówka, która wzbudza zaufanie, pomagając prowadzić samochód z większą precyzją.

Przejrzystość w dobrym stylu

Dzięki temperaturze barwowej do 5800 kelwinów, żarówki LED Philips Ultinon Pro9200 wytwarzają chłodne, białe światło, które jest wyjątkowo stylowe. Co więcej, są one również zalecane przez producentów oryginalnego wyposażenia w celu zwiększenia komfortu widzenia podczas jazdy w ciemności. Teraz zapaleni kierowcy i indywidualiści mogą i cieszyć się wyraźniejszym, ostrzejszym widokiem oznaczeń drogowych. Przygotuj się na bardziej satysfakcjonujące wrażenia z jazdy nocą.

Ultrakompaktowa konstrukcja

Technologiczny rozwój produktu oznacza, że seria Philips Ultinon Pro9200 ma mniejszy, bardziej kompaktowy rozmiar niż jej poprzednik. Dzięki ultrakompaktowej konstrukcji montaż nowej żarówki jest szybszy i prostszy niż kiedykolwiek wcześniej, nawet w najwęższych reflektorach. Modernizacja stała się łatwa dla zapalonych kierowców i entuzjastów personalizacji poszukujących bezproblemowej funkcjonalności LED.

Zaprojektowane z myślą o trwałości

Chcesz by Twoje światła świeciły jaśniej i dłużej? Tak to teraz możliwe dzięki wysokowydajnej żarówce LED zaprojektowanej z myślą o trwałości. Oferując żywotność do 5000 godzin, Philips

Ultinon Pro9200 jest wyposażony w technologię zwiększającą trwałość dzięki podwójnym systemom zarządzania ciepłem AirBoost i AirCool+, które wytwarzają stałe światło przez cały okres eksploatacji żarówki. Nowa seria posiada również stopień ochrony IP55 przed wnikaniem pyłu i zachlapaniem, aby sprostać rygorom nowoczesnej motoryzacji. Podkreślając jeszcze bardziej zaangażowanie firmy Philips w długoterminową jakość, dostępna jest 5-letnia gwarancja, obejmująca standardową 2-letnią ochronę oraz opcjonalne kolejne dodatkowe 3 lata¹.

"Kierowcy pasjonaci wymagają obecnie więcej od swoich samochodów" - mówi Jacques Le Berre, Global Business Line Director for Lamps and LED w Lumileds. "Philips Ultinon Pro9200 zapewnia dokładnie to. Do 400% więcej jasności niż halogen w ultrakompaktowej żarówce, która wygląda świetnie, działa dłużej i jest łatwiejsza w montażu. To szczytowe osiągnięcie w dziedzinie oświetlenia LED".

Żarówki LED Philips Ultinon Pro9200 są dostępne w najpopularniejszych typach HL [≈H1], [≈H3], [≈H4], [≈H7], [≈H9/H11], [≈HB3/HB4], [≈HIR2] i świateł przeciwmgielnych FL [≈H8/H11/H16].

Żarówki LED Philips Ultinon Pro9200 nie posiadają homologacji ECE dla dróg publicznych i powinny być używane wyłącznie poza drogami publicznymi w Europie. Kierowcy muszą przestrzegać obowiązujących lokalnych wymogów prawnych.

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź: [Philips.com/Ultinon-Pro9200](https://philips.com/Ultinon-Pro9200)

O firmie Lumileds

Lumileds jest światowym liderem w dziedzinie oświetlenia i akcesoriów samochodowych OEM i na rynku wtórnym, lamp błyskowych do urządzeń mobilnych, MicroLED oraz źródeł światła do oświetlenia ogólnego, ogrodnictwa i oświetlenia zorientowanego na człowieka. Około 5500 naszych pracowników działa w ponad 30 krajach i współpracuje z naszymi klientami, aby dostarczać niespotykane dotąd rozwiązania w zakresie oświetlenia, bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia. Aby dowiedzieć się więcej o naszej firmie i portfolio rozwiązań, odwiedź stronę <https://lumileds.com>.

Jako wiodący producent rozwiązań oświetleniowych dla przemysłu motoryzacyjnego, Lumileds posiada licencję na używanie marki Philips w swoim portfolio produktów oświetleniowych i akcesoriów samochodowych.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt:

Wioletta Pasionek

Marketing Manager Central Europe

Tel: + 48 604 990 247

Adres email: wioletta.pasionek@lumileds.com

¹ Odwiedź [Philips.com/auto-warranty](https://philips.com/auto-warranty) aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce gwarancyjnej i zarejestrować się w celu uzyskania bezpłatnej przedłużonej gwarancji.