

Nowa lampa warsztatowa LED pod maską Philips Xperion 3000 . Zwiększona jasność i elastyczność

Wysokiej jakości światło aby dobrze wykonać zadanie

Suresnes, Francja - 4 kwietnia , 2024 - Najnowszy produkt w gamie lamp roboczych Philips Xperion 3000 został zaprojektowany tak, aby oferować mocne, jasne światło. Niezwykle elastyczna w każdej sytuacji, lampa LED Philips Xperion 3000 Under bonnet jest poręczna i łatwa w obsłudze.

Jasne, wygodne światło robocze



Nowa lampa LED Philips Xperion 3000 Under-Bonnet oferuje imponujące 1000 lumenów światła o szerokim kącie wiązki wynoszącym 100°, co sprawia, że jest ona doskonałym narzędziem do oświetlania obszaru roboczego. Jej rozległe i jasne światło umożliwia precyzyjne dostrzeżenie każdego szczegółu podczas pracy..

Uniwersalny uchwyt naszej nowej lampy pod maskę spełnia różnorodne funkcje, umożliwiając użytkownikom dostosowanie oświetlenia do własnych potrzeb. Może pełnić rolę solidnej podpory, umożliwiając lampie utrzymanie stabilnej pozycji stojącej. Ponadto, może być wykorzystywany jako praktyczny hak do zawieszenia lampy, a dzięki wbudowanym magnesom, uchwyt umożliwia bezproblemowe przymocowanie lampy do dowolnej metalowej powierzchni. Ta niezwykła wszechstronność pozwala użytkownikom łatwo dostosować kąt nachylenia lampy, precyzyjnie kierując wiązkę światła tam, gdzie jest ono w danej chwili potrzebne.

Gotowa do działania



Lampa LED Philips Xperion 3000 Under bonnet zapewnia 3 godziny ciągłej pracy w trybie wzmacnionym (1000 lm) i do 6 godzin w trybie Eco (500 lm). Pełne naładowanie zajmuje mniej niż 4,5 godziny, dzięki czemu jest gotowa do pracy następnego dnia.

Lampa pod maskę LED Philips jest wyposażona we wskaźnik stanu naładowania akumulatora pokazujący, jak długo lampa robocza może działać przed całkowitym rozładowaniem oraz czas pozostały do pełnego naładowania akumulatora.



Wytrzymała aluminiowo-nylonowa obudowa lampy LED Philips Under-bonnet została zaprojektowana tak, aby wytrzymać trudne warunki pracy i jest zgodna z międzynarodowym standardem odporności na uderzenia IK07,

Seria Philips Xperion 3000 obejmuje teraz 11 lamp roboczych, które pozwolą wykonać każde zadanie. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę: [Philips.com/Xperion-3000](https://philips.com/Xperion-3000)

Informacje o Lumileds

Lumileds jest światowym liderem w dziedzinie oświetlenia i akcesoriów samochodowych OEM i na rynku wtórnym, lamp błyskowych do urządzeń mobilnych, MicroLED oraz źródeł światła do oświetlenia ogólnego, ogrodnictwa i oświetlenia zorientowanego na człowieka. Około 5500 naszych pracowników działa w ponad 30 krajach i współpracuje z naszymi klientami, aby dostarczać niespotykane dotąd rozwiązania w zakresie oświetlenia, bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia. Aby dowiedzieć się więcej o naszej firmie i portfolio rozwiązań, odwiedź stronę <https://lumileds.com>.

Jako wiodąca firma oferująca rozwiązania oświetleniowe dla przemysłu motoryzacyjnego, Lumileds posiada licencję na używanie marki Philips w swoim portfolio produktów oświetleniowych i akcesoriów samochodowych.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko osoby kontaktowej: Wioletta Pasionek
Marketing Manager Central Europe, Automotive Aftermarket,
Lumileds Poland S.A.
Telefon: + 48 604 990 247
Adres e-mail: wioletta.pasionek@lumileds.com