

Neue Philips Xperion 3000 LED-Leuchte für den Motorraum Für Helligkeit und mehr Flexibilität

Hohe Lichtqualität für perfekte Ergebnisse

Suresnes, Frankreich – 4. April 2024 – Die neueste Ergänzung zur Philips Xperion 3000 Serie mit Arbeitslampen bietet leistungsstarkes, helles Licht. Die Philips Xperion 3000 LED-Leuchte für den Motorraum ist äußerst flexibel in jeder Situation nutzbar, handlich und einfach zu bedienen.

Helle, praktische Arbeitsleuchte



Die Philips Xperion 3000 LED-Leuchte für den Motorraum bietet Licht mit einer Helligkeit von 1.000 Lumen sowie einen breiten Abstrahlwinkel von 100 ° und ist damit perfekt für die Beleuchtung Ihres gesamten Arbeitsbereichs geeignet. Mit diesem breiten, hellen Licht sehen Sie jedes kleine Detail bei der Arbeit.

Der intelligente Griff unserer Leuchte für den Motorraum kann als Stütze zum Aufstellen und als Haken zum Aufhängen genutzt oder über die integrierten Magneten an einer Metalloberfläche angebracht werden. Dank dieser Vielseitigkeit kann die Leuchte ganz einfach im richtigen Winkel ausgerichtet und der Strahl genau dorthin projiziert werden, wo er benötigt wird.

Sofort einsatzbereit



Die Philips Xperion 3000 LED-Leuchte für den Motorraum bietet 3 Stunden Dauerbetrieb im Boost-Modus (1000 lm) und bis zu 6 Stunden im Eco-Modus (500 lm). Das vollständige Aufladen über Nacht dauert weniger als 4,5 Stunden, damit sie am nächsten Tag wieder einsatzbereit ist.

Die Philips LED-Leuchte für den Motorraum verfügt über eine Akkustatusanzeige, die anzeigt, wie lange die Leuchte noch funktioniert, bevor der Akku vollständig leer ist. Die Anzeige zeigt auch die verbleibende Zeit an, bis der Akku vollständig geladen ist.



Das robuste Aluminium- und Nylongehäuse der Philips LED-Leuchte für den Motorraum ist für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen geeignet und erfüllt den internationalen Standard für Stoßfestigkeit IK07.

Die Philips Xperion 3000 Serie umfasst jetzt 11 Arbeitsleuchten für jede Aufgabe. Weitere Informationen finden Sie unter: [Philips.com/Xperion-3000](https://philips.com/Xperion-3000)

Informationen zu Lumileds

Lumileds ist ein weltweit führender Erstausrüster und Anbieter von Fahrzeugbeleuchtungen und Zubehör, Kamerablitzern für Mobilgeräte, MicroLEDs sowie Lichtquellen für allgemeine Beleuchtung, Gartenbau und menschenzentrierte Beleuchtung (HCL, Human Centric Lighting). Unsere rund 5.500 Mitarbeiter sind in über 30 Ländern tätig. In Zusammenarbeit mit unseren Kunden liefern sie neuartige Lösungen für Beleuchtung, Sicherheit und Wohlbefinden. Weitere Informationen zu unserem Unternehmen und unseren Portfolios an Lösungen finden Sie unter <https://lumileds.com>.

Als führendes Unternehmen für Fahrzeugbeleuchtung in der Automobilbranche ist Lumileds für die Verwendung der Marke Philips für die Fahrzeugbeleuchtung und das Zubehör-Produktportfolio lizenziert.

Wenden Sie sich für weitere Informationen an:

Marine Carruelle

EMEA Automotive Aftermarket

Lumileds

Tel.: + 33 (0)7 87 94 57 16 / E-mail: marine.carruelle@lumileds.com