


Nowa lampa LED pod maską Philips Xperion 6100 Under bonnet Zapewnia jasność i większą elastyczność

Zaprojektowana z myślą o Tobie

Suresnes, Francja – 16 kwietnia 2024 r. – Najnowszy produkt w gamie profesjonalnych lamp roboczych Philips Xperion 6000 został zaprojektowany tak, aby oświetlać duży obszar i zapewniać wszechstronność dzięki teleskopowemu mocowaniu i składanemu systemowi. Dzięki temu nasza nowa lampka pod maskę hilips jest najpotężniejszym, najbardziej trwałym i skutecznym narzędziem.

Najlepsze dopasowanie do pracy przy różnych platformach samochodowych

Oświetlenie LED pod maską Philips Xperion 6100 oferuje do 2400 lumenów światła, pomagając każdemu profesjonalście dostrzec nawet najmniejsze szczegóły. Pokrętko sterowania pozwala na przyciemnienie lub rozjaśnienie światła do idealnego poziomu dla danego zadania, otoczenia i w celu zachowania żywotności baterii.



Nasza nowa lampa LED Philips pod maskę ma dwa zintegrowane i rozsuwane teleskopowe zaczepy, po jednym na każdym końcu, które można obracać o 360°. Zaczepy mają szeroki prześwit i są pokryte miękką gumą, co ułatwia mocowanie do maski pojazdu bez rysowania lakieru. Dzięki całkowitej długości od 1,10 do 2,08 metra, lampa LED Philips Xperion 6100 Under bonnet może być używana w różnych miejscach. Lampa ta oferuje dużą swobodę zastosowania. Można ją zamontować pod maską, dachem lub tylną klapą każdego samochodu, furgonetki lub ciężarówki. Po zakończeniu pracy lampa Philips Xperion 6100 Under-bonnet LED składa się na pół do kompaktowego rozmiaru 58 cm, co ułatwia jej przechowywanie lub transport.

Długotrwała wydajność

Aby zapewnić ciągłe oświetlenie, lampa LED Philips Xperion 6100 Under-bonnet jest wyposażona w długi, wytrzymały 5-metrowy kabel (100-240 V). Kabel, podobnie jak lampa, został zaprojektowany tak, aby wytrzymać trudne warunki warsztatowe i być odpornym na chemikalia, w tym węglowodory.

Aby zapewnić maksymalną elastyczność, profesjonaliści mogą po prostu odłączyć kabel. Akumulator o pojemności 5200 mAh zapewnia 3 godziny ciągłej pracy z jasnością 1400 lumenów i do 12 godzin w trybie Eco. Lampa posiada wskaźnik stanu baterii, który pokazuje, ile czasu pozostało do jej wyczerpania, dzięki czemu profesjonalistom nigdy nie zabraknie światła w środku pracy.

Używane w warsztacie samochodowym narzędzia są ciągle narażone na uderzenia, upadki i zadrapania, zalanie przez płyny, dlatego też Twoje lampy muszą być trwałe odporne na te czynniki

Dzięki solidnej aluminiowej obudowie lampa Philips Xperion 6100 Under-Bonnet zapewnia ochronę przed uderzeniami IK07 i odporność na zachlapania i kurz IP54. Aby bezstresową pracę, urządzenie jest objęte dwuletnią gwarancją Philips, którą można przedłużyć o dodatkowy rok.

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę: Więcej informacji można znaleźć na stronie : [Philips.com/Xperion-6 000](https://philips.com/Xperion-6-000)

O Lumiledach

Lumileds to światowy lider w dziedzinie oświetlenia i akcesoriów samochodowych OEM i na rynek wtórny, lamp błyskowych do aparatów fotograficznych do urządzeń mobilnych, technologii MicroLED oraz źródeł światła do oświetlenia ogólnego, ogrodnictwa i oświetlenia skupiającego się na człowieku. Około 5500 naszych pracowników działa w ponad 30 krajach i współpracuje z naszymi klientami, aby dostarczać nigdy wcześniej niemożliwe rozwiązania w zakresie oświetlenia, bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia. Aby dowiedzieć się więcej o naszej firmie i portfolio rozwiązań, odwiedź <https://lumileds.com> .

Jako wiodący dostawca rozwiązań oświetleniowych dla przemysłu motoryzacyjnego, Lumileds posiada licencję na używanie marki Philips w swoim portfolio produktów z zakresu oświetlenia i akcesoriów samochodowych.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt:

Wioletta Pasiono
Marketing Manager Central Europe
Lumileds Poland S.A.