

Nueva luz LED para debajo del capó Philips Xperion 6100 Aporta luminosidad y mayor flexibilidad

Diseñada pensando en ti

Suresnes, Francia - 16 de abrilth, 2024 - La última incorporación a la gama Philips Xperion 6000 de lámparas de trabajo profesionales está diseñada para iluminar una gran superficie y ofrecer versatilidad con su soporte telescópico y su sistema plegable. Todo ello convierte a nuestra nueva luz para el interior del capó Philips Under-bonnet en la herramienta de trabajo más potente, duradera y eficaz.

La cobertura definitiva cuando trabajas en sistemas de automoción

La luz LED para debajo del capó Philips Xperion 6100 ofrece hasta 2400 lúmenes de luz, lo que ayuda a todos los profesionales a detectar hasta el más mínimo detalle. Un mando giratorio permite atenuar o aumentar el brillo hasta el nivel ideal para la tarea, el entorno y para preservar la duración de la batería.



Nuestra nueva luz LED para debajo del capó Philips tiene dos ganchos telescópicos integrados y extensibles, uno en cada extremo, que pueden girar 360°. Los ganchos tienen aberturas más anchas y están recubiertos de goma blanda para facilitar su fijación al capó del vehículo sin rayar la pintura. Con una longitud total que oscila entre 1,10 y 2,08 metros, la luz LED para debajo del capó Philips Xperion 6100 puede utilizarse en varios lugares. Esta lámpara ofrece una gran flexibilidad bajo el capó, el techo o el portón trasero de cualquier coche, furgoneta o camión. Cuando el trabajo está hecho, la luz LED para el interior del capó Philips Xperion 6100 se pliega por la mitad hasta un tamaño compacto de 58 cm para facilitar su almacenamiento o transporte.

Rendimiento duradero

Para una iluminación continua, la lámpara LED Philips Xperion 6100 Under-bonnet está equipada con un cable largo y robusto de 5 metros (100-240 V). El cable, al igual que la lámpara, está diseñado para soportar los duros entornos de los talleres y resistir a los productos químicos, incluidos los hidrocarburos.

Para una portabilidad máxima, los profesionales pueden simplemente desenchufar el cable. La batería de larga duración de 5200 mAh proporciona 3 horas de uso continuo a 1400 lúmenes y



hasta 12 horas en modo Eco. La luz cuenta con un indicador de estado de la batería que muestra cuánta le queda, para que los profesionales nunca se queden sin iluminación en mitad de un trabajo.

Grado profesional

La vida en un taller de automoción está llena de golpes y roces. Las herramientas se caen, los líquidos se derraman y rebosan, por lo que sus herramientas deben ser duraderas para sobrevivir.

Con su robusta carcasa de aluminio, la luz para debajo del capó Philips Xperion 6100 ofrece la misma protección contra impactos IK07 y resistencia IP54 a salpicaduras y polvo. Para tu tranquilidad, cuenta con una garantía Philips de dos años que puede ampliarse un año más¹.

Para obtener más información, visite [Philips.com/Xperion-6000](https://philips.com/Xperion-6000)

Acerca de Lumileds

Lumileds es líder mundial en iluminación y accesorios de automoción OEM y posventa, flash de cámara para dispositivos móviles, MicroLED y fuentes de luz para iluminación general, horticultura e iluminación centrada en el ser humano. Nuestros aproximadamente 5.500 empleados operan en más de 30 países y colaboran con nuestros clientes para ofrecer soluciones nunca antes posibles para la iluminación, la seguridad y el bienestar. Para obtener más información sobre nuestra empresa y nuestra cartera de soluciones, visite <https://lumileds.com>.

Como empresa líder en soluciones de iluminación para la industria del automóvil, Lumileds tiene licencia para utilizar la marca Philips en su cartera de productos de iluminación y accesorios para automóviles.

Para más información, póngase en contacto con

Marine Carruelle

Mercado secundario de automoción EMEA

Lumileds

Tel: + 33 (0)7 87 94 57 16 / E-mail: marine.carruelle@lumileds.com

¹ El año de garantía adicional debe solicitarse en la página web de garantía ampliada de Philips.