

PHILIPS

Xperion 3000

LED-Arbeitsleuchten



2024

Speziell
für **Profis**
entwickelt

Ausstattung für die LED-Arbeitsleuchte

Lichtmodul

 <p>Maximale Lichtleistung (in Lumen)</p> <p>Boost-Modus</p>	 <p>Lichtleistung im Energiesparmodus (in Lumen)</p> <p>Eco-Modus/gedimmtes Licht</p>	 <p>Zusätzliches kleines Licht, um enge Räume zu beleuchten (in Lumen)</p> <p>Spot-Licht</p>
 <p>Betriebszeit bei einem Ladezyklus</p> <p>Betriebszeit</p>	 <p>Winkel des Hauptlichts</p> <p>Abstrahlwinkel</p>	 <p>Flexibilität der Arbeitsleuchte dank des schwenkbaren Lichtmoduls</p> <p>Schwenkbare Lichtmodul</p>
 <p>Hoher Farbwiedergabeindex (CRI) zeigt naturgetreue Farben eines Objekts wie bei Tageslicht.</p> <p>CRI</p>	 <p>UV-Licht hilft undichte Stellen zu erkennen</p> <p>UV-Licht</p>	 <p>Ändern Sie den Fokus des Lichtstrahls durch einfaches Drehen am Regler</p> <p>Zoom-Licht</p>


Robustheit und Haltbarkeit

 <p>Schutzgrad gegen das Eindringen von festen Gegenständen, Staub, versehentlichem Kontakt und Wasser</p> <p>Eindringenschutz</p>	 <p>Schutzgrad gegen äußere Einwirkungen</p> <p>Stoßfestigkeit</p>	 <p>Widerstandsfähig gegen Fett und Lösungsmittel in Werkstätten</p> <p>Fettabweisend</p>
---	---	---

Stromversorgung und Aufladen

 <p>Zeit, die zum vollständigen Aufladen des integrierten Akkus benötigt wird</p> <p>Ladezeit</p>	 <p>Wiederaufladbarer Akku über ein USB-C-Kabel</p> <p>Micro-USB</p>	 <p>Kompatibel mit der Multi Dock Station** für kabelloses Laden</p> <p>Ladestation</p>
	 <p>USB-C</p>	

Xperion 3000



*Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer
 **Zubehörteile sind separat erhältlich

Xperion 3000



Entdecken Sie unsere **Xperion 3000** LED-Arbeitsleuchten



Pillar	Line	Zoom
Boost-Modus 500 lm Bis zu 2,5 Std.	Boost-Modus 300 lm Bis zu 4 Std.	Boost-Modus 1000 lm Bis zu 1,5 Std.
Eco-Modus 200 lm Bis zu 8 Std.	Eco-Modus 150 lm Bis zu 7,5 Std.	Eco-Modus 600/200 lm Bis zu 3/9 Std.
Spot-Licht 120 lm Bis zu 8,5 Std.		Spot-Licht 1000 lm Bis zu 1,5 Std.
Abstrahlwinkel Hauptleuchte 90° Spot 30°	Abstrahlwinkel Hauptleuchte 120°	
Flexibilität Um 180° klappb. Fuß Um 90° klappb. Modul		Flexibilität Um 180° drehbares Lichtmodul
Spezialfunktionen x2 Doppelhaken		Spezialfunktionen Zoom 20° - 130°
Halterung Um 360° drehbare Haken 3 Magnete	Halterung Um 360° drehbarer Haken 1 Magnet	Halterung 1 Magnet
Griffigkeit/Fett-abweisend Nylon, PC Werkstatt-sicher	Griffigkeit/Fett-abweisend Robustes ABS* Werkstatt-sicher	Griffigkeit/Fett-abweisend Nylon, Gummi Werkstatt-sicher
Robustheit IP20 IK08	Robustheit IP54 IK07	Robustheit IP54 IK07
Stromvers. mit Lithium-Ionen-Akku <3,5 Std. USB-C	Stromvers. mit Lithium-Ionen-Akku <3 Std. USB-C	Stromvers. mit Lithium-Ionen-Akku <3,5 Std. USB-C
Bestellnummer X30PILLX1	Bestellnummer X30LINEX1	Bestellnummer X30ZOOMX1

* Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer

Slim




Boost-Modus	500 lm	Bis zu 3 Std.
Eco-Modus	200 lm	Bis zu 8 Std.
Spot-Licht	150 lm	Bis zu 8 Std.
Abstrahlwinkel	Hauptleuchte 90°	Spot 30°
Flexibilität	Um 270° klappbares Lichtmodul	
Halterung	Um 360° drehbarer Haken	1 Magnet
Griffigkeit/Fett-abweisend	PC, Gummi	Werkstatt-sicher
Robustheit	IP20	IK07
Stromvers. mit Lithium-Ionen-Akku	<3,5 Std.	USB-C

Bestellnummer
X30SLIMX1

Pocket




Boost-Modus	300 lm	Bis zu 3 Std.
Eco-Modus	100 lm	Bis zu 10 Std.
Abstrahlwinkel	Hauptleuchte 90°	
Flexibilität	Um 180° klappbarer Lampenfuß	
Halterung	Um 360° drehbarer Haken	1 Magnet
Griffigkeit/Fett-abweisend	Nylon, PC	Werkstatt-sicher
Robustheit	IP20	IK08
Stromvers. mit Lithium-Ionen-Akku	<3,5 Std.	USB-C

Bestellnummer
X30POCKX1

Penlight




Boost-Modus	100 lm	Bis zu 4 Std.
Spot-Licht	50 lm	Bis zu 6 Std.
Abstrahlwinkel	Hauptleuchte 80°	Spot 30°
Halterung	Clip	1 Magnet
Griffigkeit	Robustes ABS*	
Robustheit	IP20	IK06
Stromvers. mit Lithium-Ionen-Akku	<2,2 Std.	USB-C

Bestellnummer
X30PENX1

Pen eco




Boost-Modus	90 lm	Bis zu 6,5 Std.
Spot-Licht	10 lm	Bis zu 10 Std.
Abstrahlwinkel	Hauptleuchte 40°	Spot 30°
Halterung	Clip	
Griffigkeit	Robustes ABS*	
Robustheit	IP20	IK07
Stromversorgung	3 AAA-Batterien enthalten	

Bestellnummer
X30PECOB1, X30PECOX1

Flood




Boost-Modus	1000 lm	Bis zu 3 Std.
Eco-Modus	500 lm	Bis zu 6 Std.
Spot-Licht	300 lm	Bis zu 8 Std.
Abstrahlwinkel	Hauptleuchte 110°	Spot 30°
Flexibilität	Um 180° klappbarer Lampenfuß	
Spezialfunktionen	Zweifach-Lampe: Spot + Flutlicht	USB-Powerbank
Halterung	Um 180° drehbarer Haken	Magnetischer Griff
Griffigkeit/Fett-abweisend	Nylon, Gummi	Werkstatt-sicher
Robustheit	IP65	IK08
Stromvers. mit Lithium-Ionen-Akku	<5,5 Std.	USB-C

Bestellnummer
X30FLX1

Flood mini




Boost-Modus	500 lm	Bis zu 3 Std.
Eco-Modus	200 lm	Bis zu 8 Std.
Spot-Licht	300 lm	Bis zu 5 Std.
Abstrahlwinkel	Hauptleuchte 110°	Spot 30°
Flexibilität	Um 180° klappbarer Lampenfuß	
Spezialfunktionen	Zweifach-Lampe: Spot + Flutlicht	
Halterung	Um 180° drehbarer Haken	Magnetischer Griff
Griffigkeit/Fett-abweisend	Nylon, Gummi	Werkstatt-sicher
Robustheit	IP65	IK08
Stromvers. mit Lithium-Ionen-Akku	<3,5 Std.	USB-C

Bestellnummer
X30FLMIX1

Headlamp



Boost-Modus	300 lm	Bis zu 2 Std.
Eco-Modus	100 lm	Bis zu 6 Std.
Spot-Licht	200 lm	Bis zu 3 Std.
Abstrahlwinkel	Hauptleuchte 120°	
Flexibilität	Um 60° klappbares Lichtmodul	
Spezialfunktionen	Zweifach-Lampe: Spot + Flutlicht	
Halterung	Weiches, rutschfestes Band	
Griffigkeit/Fettabweisend	PC, Gummi	Werkstatt-sicher
Robustheit	IP65	IK07
Stromvers. mit Lithium-Ionen-Akku	<2,5 Std.	USB-C

Bestellnummer
X30HEADX1

Under-Bonnet

Neu



Boost-Modus	1200 lm	Bis zu 3 Std.
Eco-Modus	300/600 lm	Bis zu 12 Std.
Abstrahlwinkel	Hauptleuchte 110°	
Abstrahlwinkel	Um 225° klappbares Lichtmodul	
Abstrahlwinkel	180° faltbar	
Halterung	1 magnet	Um 360° drehbarer Haken
Griffigkeit/Fettabweisend	Werkstatt-sicher	
Robustheit	IP54	IK07
Stromvers. mit Lithium-Ionen-Akku	<4 Std.	USB-C

Bestellnummer
X30BONNX1

Xperion 3000 Under-bonnet light

Vielseitige, faltbare LED-Motorraumleuchte

Die Philips Xperion 3000 LED-Motorraumleuchte liefert ein kraftvolles, helles Licht mit 1200 Lumen und lässt sich flexibel befestigen und ausrichten. So bleibt Ihnen kein Detail verborgen.



Kraftvolles, dimmbares Licht



Praktischer Standfuß zur optimalen Ausrichtung des Lichts und 110° Abstrahlwinkel



Starker Magnet und um 360° drehbarer Haken



Neu



Lange Akkulaufzeit



Ladestandanzeige, aufladbar über USB-C



Stabiles, stoßfestes Gehäuse



Bestellinformationen

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Bestellnummer	MOQ*
Xperion 3000 Under-bonnet light X30BONN	8719018025173	8719018025180	02517331	X30BONNX1	1

* Mindestbestellmenge

Xperion 3000 Pillar

Helle LED-Handleuchte

Mit dem leistungsstarken, hellen und vielseitigem Licht, dem rutschfesten Griff und leichtem Design ist die Philips Xperion 3000 Pillar eine ausgezeichnete kabellose LED-Arbeitsleuchte für den täglichen Gebrauch. Sie verfügt außerdem über einen praktischen Spot, mit dem Sie beengte Räume ausleuchten können.



Helle, praktische Arbeitsleuchte



Praktischer Spot



Lange Betriebszeit in verschiedenen Lichtmodi



Drei Magnete und zwei um 360° drehbare Haken für den Freihandbetrieb



Flexible Anpassung des Lichtmoduls



Stabiles, stoßfestes Gehäuse



Bestellinformationen

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Bestellnummer	MOQ*
Xperion 3000 Pillar X30PILL	8719018024961	8719018024978	02496131	X30PILLX1	6

Xperion 3000 Line

Kabellose, schlanke LED-Lampe für den professionellen Einsatz

Die Philips Xperion 3000 Line LED-Handleuchte ist ideal für schnelle Inspektionen und längere Reparaturen. Der 120° weite Lichtstrahl vermeidet Schatten, während ein um 360° drehbarer Haken und ein starker Magnet einen Freihandbetrieb ermöglicht.



Helle, praktische Arbeitsleuchte



Aufladung über USB-C



Lange Betriebszeit in verschiedenen Lichtmodi



Starker Magnet und um 360° drehbarer Haken



Breiter Abstrahlwinkel



Stabiles, stoßfestes Gehäuse



Bestellinformationen

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Bestellnummer	MOQ*
Xperion 3000 Line X30LINE	8719018024947	8719018024954	02494731	X30LINEX1	6

Xperion 3000 Zoom

Leistungstarkes LED-Zoomlicht

Mit dem leistungsstarken, hellen Licht und dem rutschfesten Griff ist die Philips Xperion 3000 Zoom eine ausgezeichnete und vielseitige LED-Arbeitsleuchte. Mit dem Zoomobjektiv können Sie Ihr Licht ganz einfach von einem breiten Fluchtlicht bis hin zu einem fokussierten Strahl anpassen.



Zoom zwischen einem 130° bis hin zu einem 20° Abstrahlwinkel

1000 lm
600/200 lm

Aufladen über USB-C und Akkustandsanzeige

<3,5 Std.

Lange Betriebszeit in verschiedenen Lichtmodi

<9 Std.



Starker Magnet für Freihandbetrieb

Flexible Einstellung des Lichtmoduls

180°

Stabiles, stoßfestes Gehäuse

IP54
IK07

Xperion 3000 Slim

Schlanke, faltbare LED-Handleuchte

Die vielseitige und ultradünne Philips Xperion 3000 Slim ist ideal für das Beleuchten von engen Räumen. Erledigen Sie jede Aufgabe in der Werkstatt, von kleinen Inspektionen bis hin zu Wartungs- und Reparaturarbeiten, einen ganzen Tag lang ohne Unterbrechungen.



Helle, praktische Arbeitsleuchte

500 lm
200 lm

Praktischer Spot

150 lm

Lange Betriebszeit in verschiedenen Lichtmodi

<8 Std.



Starker Magnet und um 360° drehbarer Haken

Superschlankes und um 270° schwenkbares Design, um enge Räume auszuleuchten

270°

Stabiles, stoßfestes Gehäuse

IP20
IK07

Bestellinformationen

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Bestellnummer	MOQ*
Xperion 3000 Zoom X30ZOOM	8719018025005	8719018025012	02500531	X30ZOOMX1	6

Bestellinformationen

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Bestellnummer	MOQ*
Xperion 3000 Slim X30SLIM	8719018024985	8719018024992	02498531	X30SLIMX1	6

Xperion 3000 Pocket

Kleine, praktische LED-Lampe im Taschenformat

Die Philips Xperion 3000 Pocket LED-Lampe ist eine kleine, wiederaufladbare Arbeitslampe, die Sie ganz einfach in Ihre Tasche stecken können. Sie ist ideal für schnelle Inspektionen und den täglichen Gebrauch.



Helle und praktische Arbeitsleuchte im Taschenformat



Aufladung über USB-C



Lange Betriebszeit in verschiedenen Lichtmodi



Magnet und um 360° drehbarer Haken für Freihandbetrieb



Flexible Anpassung des Lichtmoduls



Stabiles, stoßfestes Gehäuse



Bestellinformationen

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Bestellnummer	MOQ*
Xperion 3000 Pocket X30POCK	8719018024923	8719018024930	02492331	X30POCKX1	6

Xperion 3000 Penlight

Tragbares LED-Inspektionswerkzeug

Unser kompaktes und ergonomisches Philips Xperion 3000 Penlight ist ideal für schnelle Inspektionsaufgaben. Mit natürlichem, weißem Licht beleuchtet die Lampe den Bereich vor Ihnen und passt problemlos in enge Räume.



Helle und praktische Arbeitsleuchte im Taschenformat



Praktischer Spot



Lange Betriebszeit in verschiedenen Lichtmodi



Magnet und Haken für Freihandbetrieb



Aufladung über USB-C



Bestellinformationen

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Bestellnummer	MOQ*
Xperion 3000 Penlight X30PEN	8719018024886	8719018024893	02488631	X30PENX1	6

Xperion 3000 Pen eco

Kompakter Begleiter für die Arbeit

Der ultrakompakte Philips Xperion 3000 Pen eco ist ein Begleiter für den Alltag im Taschenformat.



Helle und praktische Arbeitsleuchte im Taschenformat



90 lm

Praktischer Spot



10 lm



Lange Betriebszeit in verschiedenen Lichtmodi



<10 Std.

3 x AAA-Batterien enthalten



Xperion 3000 Flood

Tragbare LED-Projektionslampe

Klein aber leistungsstark, vielseitig und stabil – die Philips Xperion 3000 Flood LED-Projektionslampe bietet helles, weißes Licht, das Sie benötigen, um große, dunkle Bereiche auszuleuchten. Genießen Sie bis zu 6 Stunden Dauerbetrieb, bevor Sie den Akku laden müssen.



Helle, praktische Arbeitslampe mit Boost-, Eco- und Spot-Einstellung.



1000 lm
500 lm
300 lm

Lange Betriebszeit in verschiedenen Lichtmodi



<8 Std.

Aufladung über USB-C



<5,5 Std.

Klappbarer Magnetgriff und um 360° drehbarer Haken für den Freihandbetrieb



180°

Powerbank-Funktion mit USB-Ladeanschluss



180°

Stabiles, stoßfestes Gehäuse



IP65
IK08

Bestellinformationen

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Bestellnummer	MOQ*
Xperion 3000 Pen Eco X30PECOB1	8719018024848	8719018024855	02484840	X30PECOB1	10
Xperion 3000 Pen Eco X30PECOX1	8719018024862	8719018024879	02486230	X30PECOX1	10

Bestellinformationen

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Bestellnummer	MOQ*
Xperion 3000 Flood X30FL	8719018025043	8719018025050	02504331	X30FLX1	6

Xperion 3000 Flood mini

Kompakte LED-Projektionslampe

Kompakte und vielseitige wiederaufladbare Philips Xperion 3000 Flood mini LED-Projektionslampe bietet helles, weißes Licht, das Sie für den täglichen Gebrauch benötigen. Genießen Sie bis zu 8 Stunden Dauerbetrieb, bevor Sie den Akku laden müssen.



Helle, praktische Arbeitslampe mit Boost-, Eco- und Spot-Einstellung.

500 lm 200 lm 300 lm

Lange Betriebszeit in verschiedenen Lichtmodi

<8 Std.

Aufladung über USB-C

<3,5 Std.

Klappbarer Magnetgriff und um 360° drehbarer Haken für den Freihandbetrieb

180°

Kompakt und leicht für den Einsatz an jedem Ort

Stabiles, stoßfestes Gehäuse

IP65
IK08

Bestellinformationen

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Bestellnummer	MOQ*
Xperion 3000 Flood Mini X30FLMI	8719018025029	8719018025036	02502931	X30FLMIX1	6

Xperion 3000 Headlamp

LED-Stirnlampe mit zwei Modi

Die leichte Philips Xperion 3000 Stirnlampe bietet helles, weißes Licht, dort, wo Sie es benötigen. Zwei voreingestellte Modi mit bis zu 300 Lumen und ein komfortables Kopfband machen die Lampe zu einem vielseitigen Werkzeug für den Freihandbetrieb und den täglichen Gebrauch.



Helle, komfortable Arbeitslampe mit weitem Abstrahlwinkel

120° 300 lm 100 lm

Praktischer Spot

200 lm

Aufladung über USB-C

<2,5 Std.

Rutschfestes, elastisches Kopfband. Komfortabel und einfach anzupassen

Flexible Anpassung des Lichtmoduls

60°

Stabiles, stoßfestes Gehäuse

IP65
IK07

Bestellinformationen

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Bestellnummer	MOQ*
Xperion 3000 Headlight X30HEAD	8719018024909	8719018024916	02490931	X30HEADX1	6

