



PHILIPS

Xperion 6000

LED-Arbeitsleuchten

2024

Speziell
für **Profis**
entwickelt

Ausstattung für die LED-Arbeitsleuchte

Lichtmodul

 Boost-Modus	Maximale Lichtleistung (in Lumen)	 Eco-Modus/ gedimmtes Licht	Lichtleistung im Energiesparmodus (in Lumen)	 Spot-Licht	Zusätzliches kleines Licht, um enge Räume zu beleuchten (in Lumen)
 Betriebszeit	Betriebszeit bei einem Ladezyklus	 Abstrahlwinkel	Winkel des Hauptlichts	 Schwenkbares Lichtmodul	Flexibilität der Arbeitsleuchte dank des schwenkbaren Lichtmoduls
 CRI	Hoher Farbwiedergabeindex (CRI) zeigt naturgetreue Farben eines Objekts wie bei Tageslicht.	 UV-Licht	UV-Licht hilft undichte Stellen zu erkennen	 Zoom-Licht	Ändern Sie den Fokus des Lichtstrahls durch einfaches Drehen am Regler

Intelligentes, ergonomisches Design

 Griffigkeit	Robustes Gehäuse aus ABS* und weichem Gummi für einen optimalen Griff der Arbeitsleuchte	 Teleskophalterung	Integrierte, beidseitig ausziehbare Teleskophaken	 Bewegungs- sensor	Schalten Sie das Licht ein und aus, indem Sie Ihre Hand vor den Sensor halten
 Find My Device	Über die Fernbedienung finden Sie verlegte Geräte in einem Umkreis von bis zu 10 Metern wieder	 Verschiebbares Lichtmodul	Verschieben Sie das Lichtmodul an der Halterung in den Bereich, den Sie ausleuchten möchten	 Anwesenheits- sensor	Anwesenheitssensor erkennt menschliche Aktivität innerhalb eines Radius von 2,56 m


Robustheit und Haltbarkeit

 Eindring- schutz	Schutzgrad gegen das Eindringen von festen Gegenständen, Staub, versehentlichem Kontakt und Wasser	 Stoßfestigkeit	Schutzgrad gegen äußere Einwirkungen	 Fettabweisend	Widerstandsfähig gegen Fett und Lösungsmittel in Werkstätten
--	--	---	---	---	--

Stromversorgung und Aufladen

 Ladezeit	Zeit, die zum vollständigen Aufladen des integrierten Akkus benötigt wird	 Micro-USB	Wiederaufladbarer Akku über ein USB-C-Kabel	 Ladestation	Kompatibel mit der Multi Dock Station** für kabelloses Laden
		 USB-C			

*Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer
**Zubehörteile sind separat erhältlich



Xperion 6000



Entdecken Sie unsere **Xperion 6000** LED-Arbeitsleuchten



UV Pillar	Pillar	Line
Boost-Modus 500 lm Bis zu 4,5 Std.	Boost-Modus 500 lm Bis zu 4,5 Std.	Boost-Modus 300 lm Bis zu 4,5 Std.
Eco-Modus 250 lm Bis zu 10 Std.	Eco-Modus 250 lm Bis zu 10 Std.	Eco-Modus 150 lm Bis zu 8 Std.
Spot-Licht 180 lm Bis zu 12 Std.	Spot-Licht 180 lm Bis zu 12 Std.	Spot-Licht 120 lm Bis zu 9 Std.
Abstrahlwinkel/ Flexibilität 100° Um 90° drehbar	Abstrahlwinkel/ Flexibilität 100° Um 90° drehbar	Abstrahlwinkel/ Flexibilität 110°
Spezielle Funktionen der Leuchte UV-Licht Ausgezeichnete Farbwiedergabe	Spezielle Funktionen der Leuchte	
Halterung 360° drehbarer Haken 1 Magnet	Halterung 360° drehbarer Haken 1 Magnet	Halterung 360° drehbarer Haken 1 magnet
Haptik/ Schmierstoff-sicher ABS*, Gummi Werkstatt-sicher	Haptik/ Schmierstoff-sicher ABS* Werkstatt-sicher	Haptik/ Schmierstoff-sicher ABS* Werkstatt-sicher
Robustheit IP65 IK07	Robustheit IP65 IK07	Robustheit IP65 IK07
Stromversorgung mit Lithium-Ionen-Akku <4,5 Std. USB-C	Stromversorgung mit Lithium-Ionen-Akku <4,5 Std. USB-C	Stromversorgung mit Lithium-Ionen-Akku <3,5 Std. USB-C
Zusätzliche Zubehörteile Find My Device Multi Dock Station**	Zusätzliche Zubehörteile Find My Device** Multi Dock Station**	
Bestellnummer X60UVPIX1	Bestellnummer X60PILLX1	Bestellnummer X60LINEX1

* Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer

** Zubehörteile, die separat gekauft werden können, mit Ausnahme der Philips Xperion 6000 UV Pillar, die bereits über die „Find My Device“ Suchfunktion verfügt

5

Slim



Boost-Modus	 500 lm	 Bis zu 4,5 Std.	
Eco-Modus	 250 lm	 Bis zu 7 Std.	
Spot-Licht	 150 lm	 Bis zu 9 Std.	
Abstrahlwinkel/ Flexibilität	 100°	 Um 270° drehbar	
Spezielle Funktionen der Leuchte	 Um 180° klappbar		
Halterung	 360° drehbarer Haken	 1 magnet	
Haptik/ Schmierstoff-sicher	 ABS*, Gummi	 Werkstatt-sicher	
Robustheit	 IP54	 IK07	
Stromversorgung mit Lithium-Ionen-Akku	 <4 Std.	 USB-C	
Zusätzliche Zubehörteile	 Find My Device**		 Multi Dock Station**

Bestellnummer

X60SLIMX1

Pocket



Boost-Modus	 300 lm	 Bis zu 3,5 Std.
Eco-Modus	 150 lm	 Bis zu 7 Std.
Spot-Licht	 100 lm	 Bis zu 10 Std.
Abstrahlwinkel/ Flexibilität	 110°	
Spezielle Funktionen der Leuchte	 25 cm flexibler Schlauch, in alle Richtungen drehbar	
Halterung	 360° drehbarer Haken	 1 magnet
Haptik/ Schmierstoff-sicher	 ABS*, Gummi	 Werkstatt-sicher
Robustheit	 IP65	 IK07
Stromversorgung mit Lithium-Ionen-Akku	 <3,5 Std.	 USB-C
Zusätzliche Zubehörteile	 Multi Dock Station**	

Bestellnummer

X60POCKX1

Penlight



Boost-Modus	 200 lm	 Bis zu 3 Std.
Eco-Modus	 100 lm	 Bis zu 5.5 Std.
Spot-Licht	 120 lm	 Bis zu 3.5 Std.
Abstrahlwinkel/ Flexibilität	 80°	
Spezielle Funktionen der Leuchte	 Magnetischer Drehclip	
Halterung	 2 Magnete	
Haptik/ Schmierstoff-sicher	 ABS*	 Werkstatt-sicher
Robustheit	 IP65	 IK07
Stromversorgung mit Lithium-Ionen-Akku	 <1.6 Std.	 USB-C

Bestellnummer

X60PENX1

Flood Audio




reddot winner 2023


DESIGN AWARD 2023


Bis zu 20 Std.
Audio über Bluetooth

Boost-Modus	 1000 lm	 Bis zu 3 Std.
Eco-Modus	 100 lm	 Bis zu 22 Std.
Spot-Licht	 250 lm	 Bis zu 9 Std.
Abstrahlwinkel/ Flexibilität	 100°	 Speichert die Lichteinstellung
Spezielle Funktionen der Leuchte	 Zoom-Licht	 Bewegungs-erkennung
Halterung	 Um 180° drehbarer Griff	 Magnetischer Griff
Haptik/ Schmierstoff-sicher	 ABS*	 Werkstatt-sicher
Robustheit	 IP55	 IK07
Stromversorgung mit Lithium-Ionen-Akku	 <5 Std.	 USB-C
Lade-funktionen	 Multi Dock Station**	 USB-Powerbank

Bestellnummer

X60FLAUX1

Flood




reddot winner 2023


DESIGN AWARD 2023

Boost-Modus	 1000 lm	 Bis zu 3 Std.
Eco-Modus	 100 lm	 Bis zu 22 Std.
Spot-Licht	 250 lm	 Bis zu 9 Std.
Abstrahlwinkel/ Flexibilität	 100°	 Speichert die Lichteinstellung
Spezielle Funktionen der Leuchte	 Zoom-Licht	 Bewegungs-erkennung
Halterung	 Um 180° drehbarer Griff	 Magnetischer Griff
Haptik/ Schmierstoff-sicher	 ABS*	 Werkstatt-sicher
Robustheit	 IP65	 IK07
Stromversorgung mit Lithium-Ionen-Akku	 <5 Std.	 USB-C
Lade-funktionen	 Multi Dock Station**	 USB-Powerbank

Bestellnummer

X60FLX1

Flood Mini




reddot winner 2023


DESIGN AWARD 2023

Boost-Modus	 500 lm	 Bis zu 3 Std.
Eco-Modus	 100 lm	 Bis zu 9 Std.
Spot-Licht	 250 lm	 Bis zu 5 Std.
Abstrahlwinkel/ Flexibilität	 100°	 Speichert die Lichteinstellung
Spezielle Funktionen der Leuchte	 Zoom-Licht	 Kompaktes Design
Halterung	 Um 180° drehbarer Griff	 Magnetischer Griff
Haptik/ Schmierstoff-sicher	 ABS*	 Werkstatt-sicher
Robustheit	 IP65	 IK07
Stromversorgung mit Lithium-Ionen-Akku	 <3,5 Std.	 USB-C
Zusätzliche Zubehörteile	 Find My Device**	 Multi Docking Station**

Bestellnummer

X60FLMX1

Headlight



Boost-Modus	300 lm	Bis zu 2.5 Std.
Eco-Modus	150 lm	Bis zu 4 Std.
Spot-Licht	120 lm	Bis zu 4.5 Std.
Abstrahl-winkel/ Flexibilität	220° Panorama	Um 60° drehbar
Spezielle Funktionen der Leuchte	Bewegungserkennung	
Halterung	Verstellbares Kopfband	
Haptik/ Schmierstoff- sicher	Werkstatt- sicher	
Robustheit	IP65	IK07
Strom- versorgung mit Lithium- Ionen-Akku	<2.5 Std.	USB-C

Bestellnummer
X60HEADX1

Under-bonnet light



Neu



Boost-Modus über Kabel	2400 lm	Dimmbar 300-2400 lm
Boost-Modus über Akku	1400 lm	Bis zu 3 Std.
Eco-Modus über Akku	300 lm	Bis zu 12 Std.
Abstrahlwinkel/ Farbtemperatur	110°	6500 K
Spezielle Funktionen der Leuchte	Kabel- oder Akkubetrieben	Faltbar
Halterung	Extendable 1.1 – 2.1 m	360° drehbarer Haken
Haptik/ Schmierstoff- sicher	Gummi	Werkstatt- sicher
Robustheit	IP54	IK07
Strom- versorgung mit Lithium- Ionen-Akku	<2.5 Std.	5-Meter Kabel

Bestellnummer
X61BONNX1




Xperion 6100 Under-bonnet light

Faltbare, extrem kraftvolle LED-Motorraumleuchte

Ob Kabel- oder Akkubetrieb, die klappbare Philips Xperion 6100 Motorraum-LED-Leuchte bietet ein stufenlos, dimmbares Licht mit bis zu 2.400 Lumen. Mit 360° drehbaren und beidseitig ausziehbaren Teleskophaken, lässt sie sich auf bis zu 2,1 m ausziehen – ideal für Arbeiten an Autos, Transportern und Lkws.

Kraftvolles und dimmbares Premium-Licht mit verschiedenen Lichtmodi



2400 lm

3 Jahre Garantie**

Auf bis zu 2,1m ausziehbare, dank beidseitigen Teleskophaken



Akkubetrieb oder Netzanschluss mit 5 Meter langem, robustem Kabel



360° drehbare, gummierte Haken



Mittig faltbar, für die komfortable Mitnahme oder Lagerung



Praktische Ladestandanzeige und vollständig aufladbar in 2,5 Stunden



<2,5 Std.

Stoßfest, wasserfest und widerstandsfähig gegen Lösungsmittel



IP54

IK07

Ordering information

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Bestellnummer	MOQ**
Xperion 6100 Under-bonnet light X61BONN	8719018027368	8719018027375	02736831	X61BONNX1	6

Xperion 6000 UV Pillar

Fortschrittliche Beleuchtung, auf die Sie sich verlassen können

Unsere Premium-Arbeitsleuchte: Die Philips Xperion 6000 UV Pillar, ist eine vielseitige Arbeitsleuchte mit mehreren leistungsstarken Lichtquellen, UV-Licht, hohem CRI und langlebigem Akku. Finden Sie Ihr Gerät über die „Find My Device“ Suchfunktion im Handumdrehen wieder.

Hochwertige LED-Leuchte mit mehreren Lichtmodi



500 lm

2500000 250 lm

180 lm

Präzisionsleuchte mit ergonomischem Design und großem Abstrahlwinkel



90°

100°

Hoher CRI95 und einzigartiges UV-Licht



95 CRI



3 Jahre Garantie**

Starker Magnet und um 360° drehbarer Haken



Kompatibel mit dem Zubehör „Find My Device“ (im Lieferumfang enthalten) und der Multi Dock Station*



Stoßfest, wasserfest und widerstandsfähig gegen Lösungsmittel



IP65

IK07

Bestellinformationen

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Bestellnummer	MOQ***
Xperion 6000 UV Pillar X60UVPI	8719018014719	8719018014726	01471931	X60UVPIX1	6

FREIE WERKSTATT PHILIPS LED-ARBEITSLEUCHTEN TEST 2022

96%

der Testwerkstätten würden Philips LED-Arbeitsleuchten weiterempfehlen.

Getestet und bewertet wurden Xperion 6000 Slim (100%), UV Pillar (97%), Pocket (90%) und Pillar (100%) im täglichen Einsatz durch 50 KFZ-Werkstätten und konnten durch ihre Lichtqualität und praktische Funktionen überzeugen.

Von Profis
im harten
Werkstatt-Einsatz
getestet!

Philips Xperion 6000 – LED Arbeitsleuchten für den professionellen Einsatz.

[Philips.com/Xperion-6000](https://philips.com/Xperion-6000)

★★★★★ Xperion 6000 Pocket X60POCKX1 	★★★★★ Xperion 6000 Slim X60SLIMX1 	★★★★★ Xperion 6000 Pillar X60PILLX1 	★★★★★ Xperion 6000 UV Pillar X60UVPIX1 
---	---	--	--

Xperion 6000 Pillar

Arbeiten Sie den ganzen Tag mit einer einzelnen Ladung

Die Philips Xperion 6000 Pillar LED-Arbeitsleuchte hält den ganzen Tag mit einer einzigen Ladung. Das helle Hauptlicht mit 250 und 500 lm und das integrierte Spotlicht mit 180 lm liefern in jeder Situation das passende Licht. Faltbar für einfaches Tragen und das Einstellen des Lichtwinkels.



Hochwertige LED-Leuchte mit mehreren Lichtmodi



Präzisionsleuchte mit ergonomischem Design und großem Abstrahlwinkel



Lange Betriebszeit in verschiedenen Lichtmodi



3 Jahre Garantie**

Starker Magnet und um 360° drehbarer Haken



Kompatibel mit „Find My Device“ und der Multi Dock Station*



Stoßfest, wasserfest und widerstandsfähig gegen Lösungsmittel



Bestellinformationen

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Bestellnummer	MOQ***
Xperion 6000 Pillar X60PILL	8719018014696	8719018014702	01469631	X60PILLX1	6

*Zubehörteile separat erhältlich. **Registrieren auf [Philips.com/LEDworklights-warranty](https://philips.com/LEDworklights-warranty). ***Mindestbestellmenge.

Xperion 6000 Line

Für das Arbeiten an großen Flächen

Die Philips Xperion 6000 Line verfügt über einen 110° breiten Abstrahlwinkel mit 150 lm im Eco- und 300 lm im Boost-Modus und eignet sich ideal für die Ausleuchtung größerer Bereiche. Sie ist außerdem mit einem 120 lm Spot-Licht ausgestattet, um das Licht dorthin zu lenken, wo es benötigt wird.



Hochwertige LED-Leuchte mit mehreren Lichtmodi

300 lm
150 lm
120 lm

Präzisionsleuchte mit ergonomischem Design und großem Abstrahlwinkel

110°

Lange Betriebszeit in verschiedenen Lichtmodi

<9 Std.

3 Jahre Garantie*

Starker Magnet und um 360° drehbarer Haken

Vollständig aufgeladen über USB-C in 3,5 Stunden

<3,5 Std.

Stoßfest, wasserfest und widerstandsfähig gegen Lösungsmittel

IP65
IK07

Bestellinformationen

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Bestellnummer	MOQ**
Xperion 6000 Line X60LINE	8719018014733	8719018014740	01473331	X60LINEX1	6

Xperion 6000 Slim

Perfekt für enge Räume

Die vielseitige Philips Xperion 6000 Slim ist ideal für enge Räume. Mit 250 lm im Eco- und 500 lm im Boost-Modus hilft Ihnen das einzigartige, um 270° drehbare Lichtmodul, das leistungsstarke Licht dorthin zu lenken, wo Sie es benötigen.



Hochwertige LED-Leuchte mit mehreren Lichtmodi

500 lm
250 lm
150 lm

Einzigartiges um 270° drehbares Lichtmodul und breiter Abstrahlwinkel

270°
100°

Lange Betriebszeit in verschiedenen Lichtmodi

<9 Std.

3 Jahre Garantie**

Starker Magnet und um 360° drehbarer Haken

Kompatibel mit „Find My Device“ und der Multi Dock Station*

Stoßfest, wasserfest und widerstandsfähig gegen Lösungsmittel

IP54
IK07

Bestellinformationen

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Bestellnummer	MOQ***
Xperion 6000 Slim X60SLIM	8719018014672	8719018014689	01467231	X60SLIMX1	6

Xperion 6000 Pocket

Die kompakte, aber leistungsstarke Leuchte

Die kompakte, leistungsstarke Philips Xperion 6000 Pocket mit 100 lm und ultraflexiblen 25 cm Schlauchlicht ist perfekt für enge Räume geeignet. Der breite Abstrahlwinkel mit bis zu 300 lm im Boost-Modus gibt Ihnen das helle Licht, das Sie benötigen.



Hochwertige LED-Leuchte mit mehreren Lichtmodi

300 lm

150 lm

100 lm

Präzisionsleuchte mit flexiblem Schlauchlicht und breitem Abstrahlwinkel

110°

Lange Betriebszeit in verschiedenen Lichtmodi

<10 Std.

3 Jahre Garantie**

Starker Magnet und um 360° drehbarer Haken

Kompatibel mit der Multi Dock Station*

Stoßfest, wasserfest und widerstandsfähig gegen Lösungsmittel

IP65

IK07

Bestellinformationen

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Bestellnummer	MOQ***
Xperion 6000 Pocket X60POCK	8719018014658	8719018014665	01465831	X60POCKX1	6

Xperion 6000 Penlight

Kompakter LED-Begleiter für die Arbeit

Mit einem breiten Lichtstrahl von 200 Lumen, ist der kompakte, ergonomische Philips Xperion 6000 Penlight ideal für alle Inspektionsarbeiten. Unser Penlight ist mit einem 120 Lumen Pointer ausgestattet, um das Licht dorthin zu richten, wo es benötigt wird.



Mehrere LED-Lichtmodi

200 lm

100 lm

120 lm

Innerhalb von 1,6 Stunden vollständig aufgeladen über USB-C und mit Ladestandanzeige

<1.6 h

Bestellinformationen

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Bestellnummer	MOQ**
Xperion 6000 Penlight X60PEN	8719018021694	8719018021700	02169431	X60PENX1	6

3 Jahre Garantie*

Intelligenter drehbarer Clip mit starken Magneten und ergonomischem Gehäuse

Stoßfest, wasserfest und beständig gegen Lösungsmittel

IP65

IK07

Xperion 6000 Flood Audio

Audio-LED-Strahler

Der Philips Xperion 6000 Flood audiofähige LED-Strahler verfügt über ein 1.000 Lumen starkes Flutlicht, einen 250 Lumen starken Spot und einen variablen Leuchtstrahl, mit dem Sie jede Aufgabe erledigen. Über den intelligenten Regler mit Zoom lässt sich das Licht ganz einfach einstellen, während Sie über die Bluetooth-Lautsprecher Musik hören können.



3 Jahre Garantie*

Vielseitige Befestigungsmöglichkeiten durch integrierte Magneten

Premium-LED-Leuchte mit mehreren Lichtfunktionen und Speicher für die Lichteinstellung

Bluetooth-Audiolautsprecher und Powerbank-Funktion

Innerhalb von 5 Stunden vollständig aufgeladen über USB-C und LCD-Display mit Akkulaufzeit

Bewegungserkennungsfunktion

Mit Handschuh bedienbarer intelligenter Regler mit Zoom für einfache Lichtsteuerung

Stoßfest, wasserfest und widerstandsfähig gegen Lösungsmittel

Bestellinformationen

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Bestellnummer	MOQ**
Xperion 6000 Flood Audio X60FLAU	8719018019110	8719018019127	01911031	X60FLAUX1	6

Xperion 6000 Flood

Multifunktionaler LED-Arbeitsstrahler

Der multifunktionale LED-Strahler Philips Xperion 6000 Flood verfügt über einen 1.000 Lumen starken, dimmbares Flutlicht, mit dem jede Aufgabe erledigt werden kann. Über den intelligenten Regler mit Zoom lässt sich das Licht ganz einfach einstellen. Die Lampe hält Schlägen stand und ist wasserdicht für garantierte Langlebigkeit.



3 Jahre Garantie*

Premium-LED-Leuchte mit mehreren Lichtfunktionen und Speicher für die Lichteinstellung

Vielseitige Befestigungsmöglichkeiten durch integrierte Magneten

Innerhalb von 5 Stunden vollständig aufgeladen über USB-C und LCD-Display mit Akkulaufzeit

Bewegungserkennungsfunktion

Mit Handschuh bedienbarer intelligenter Regler mit Zoom für einfache Lichtsteuerung

Stoßfest, wasserfest und widerstandsfähig gegen Lösungsmittel

Bestellinformationen

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Bestellnummer	MOQ**
Xperion 6000 Flood X60FL	8719018019097	8719018019103	01909731	X60FLX1	6

Xperion 6000 Flood Mini

Kompakter LED-Arbeitsstrahler

Der kompakte LED-Arbeitsstrahler Philips Xperion 6000 Flood Mini verfügt über ein 500 Lumen starkes, dimmbares Flutlicht, mit dem jede Aufgabe erledigt werden kann. Über den intelligenten Regler mit Zoom lässt sich das Licht ganz einfach einstellen. Die Lampe hält Schlägen stand und ist wasserdicht für garantierte Langlebigkeit.



3 Jahre Garantie*

Premium-LED-Leuchte mit mehreren Lichtfunktionen und Speicher für die Lichteinstellung

Vielseitige Befestigungsmöglichkeiten durch integrierte Magneten

Innerhalb von 3,5 Stunden vollständig aufgeladen über USB-C und inklusive Akkuanzeige

Kompakt und leicht für den Einsatz an jedem Ort

Mit Handschuh bedienbarer intelligenter Regler mit Zoom für einfache Lichtsteuerung

Stoßfest, wasserfest und widerstandsfähig gegen Lösungsmittel

Bestellinformationen

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Bestellnummer	MOQ**
Xperion 6000 Flood X60FLMI	8719018019134	8719018019141	01913431	X60FLMIX1	6

Xperion 6000 Headlight

Dual-Modus, LED-Licht mit Bewegungserkennung

Das Philips Xperion 6000 Headlight projiziert einen 300 Lumen starken Panorama-Lichtstrahl. Die drehbare 120-Lumen-Spotleuchte beleuchtet jedes Detail. Eine zusätzliche Bewegungserkennungsfunktion macht es zu einem vielseitigen Werkzeug, durch das Ihre Hände frei bleiben.



3 Jahre Garantie*

Hochwertige LED-Leuchte mit mehreren Lichtmodi

220° Panorama-LED-Leuchtstrahl

Bewegungserkennungsmodus für freie Hände

Rutschfestes, elastisches Kopfband. Komfortabel und einfach anzupassen

Innerhalb von 2,5 Stunden vollständig aufgeladen über USB-C und mit Akkustandsanzeige

Stoßfest, wasserfest und beständig gegen Lösungsmittel

Bestellinformationen

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Bestellnummer	MOQ**
Xperion 6000 Headlight X60HEAD	8719018021731	8719018021748	02173131	X60HEADX1	6

Multi Dock Station

Ladestation zum Aufladen von mehreren Arbeitsleuchten

Die Philips Multi Dock Station ist ein ideal ergänzendes Zubehör für die Xperion LED-Arbeitsleuchten. Auf einem Tisch platziert, kann es zwei Geräte gleichzeitig kabellos aufladen oder einfach als Aufbewahrungsort fungieren.

- LED-Anzeige zeigt den Ladestatus
- Spezieller Platz für die Fernbedienung für „Find My Device“
- Kompatibel mit der Philips Xperion 6000 UV Pillar, Pillar, Pocket, Slim, Flood Audio, Flood und Flood Mini



Bestellinformationen

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Bestellnummer	MOQ*
Multi Dock Station ACCMUDO	8719018014757	8719018014764	01475731	ACCMUDOX1	6

Find My Device

Eine praktische Möglichkeit, verlegte Geräte zu finden

Mit dem Philips Zubehör „Find My Device“ können Sie über eine Fernbedienung einen akustischen Signalton und ein blinkendes Signallicht auslösen, um eine verlegte Philips Xperion 6000 Arbeitsleuchte innerhalb von bis zu 10 Metern wiederzufinden.

- Stecken Sie den Plug & Play-Chip in das Gehäuse der Arbeitsleuchte ein
- Verwenden Sie die Fernbedienung, um Ihre verlegte Philips Xperion 6000 UV Pillar (enthalten), Pillar, Slim oder Flood Mini (separat erhältlich) zu finden
- Tragen Sie die Fernbedienung an Ihrem Schlüsselbund oder bewahren Sie sie in der Philips Multi Dock Station auf



Bestellinformationen

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Bestellnummer	MOQ*
Find My Device ACCFIMD	8719018014771	8719018014788	01477131	ACCFIMDX1	6



