

PHILIPS

Xperion

Lampy robocze LED



2024

Zaprojektowane
z myślą o **Tobie**

Funkcje lamp roboczych LED

Moduł świetlny



Maksymalna moc strumienia świetlnego (w lumenach)

Tryb wzmacniony



Moc strumienia świetlnego w trybie oszczędzania energii (w lumenach)

Tryb Eco/przyciemniania światła



Dodatkowe małe światło do ciasnych przestrzeni (w lumenach)

Światło punktowe



Czas działania podczas jednego cyklu ładowania

Czas działania



Kąt rozsyłu głównej wiązki światła

Kąt rozsyłu



Elastyczność światła roboczego dzięki obrotowemu modułowi

Obrotowy moduł świetlny



Wysoki wskaźnik oddawania barw (CRI) odwzorowuje najwierniej kolory przedmiotów, tak jakby były widziane w naturalnym świetle.

CRI



Światło UV pomaga w identyfikacji wycieków

Światło UV



Aby zmienić skupienie wiązki światła, wystarczy obrócić pokrętkę

Skupianie wiązki światła

Przemyślana, ergonomiczna konstrukcja



Wytrzymały korpus z tworzywa ABS* i miękkiej gumy pozwala bezpiecznie trzymać lampę roboczą

Uchwyt



Zintegrowane teleskopowe zaczepy wysuwane po obu stronach

Teleskopowy uchwyt



Włączaj i wyłączaj światło, przesuwając rękę przed czujnikiem

Czujnik ruchu



Pilot zdalnego sterowania pomaga znaleźć zgubione urządzenia w odległości do 10 metrów

Find My Device



Przesuń moduł świetlny wzdłuż uchwytu do miejsca, które chcesz oświetlić

Przesuwny moduł świetlny



Czujnik obecności, który wykrywa aktywność człowieka w promieniu 2,56 m

Czujnik obecności

Wytrzymałość i trwałość



Stopień ochrony przed ciałami stałymi, kurzem, przypadkowym kontaktem lub wodą

Ochrona przed wnikaniem



Stopień ochrony przed uderzeniami zewnętrznymi

Ochrona przed wstrząsami



Wysoka odporność na smary i rozpuszczalniki warsztatowe

Odporność na smary

Opcje zasilania i ładowanie



Czas potrzebny do pełnego naładowania wbudowanego akumulatora

Czas ładowania



Akumulator można ładować za pomocą kabla USB typu C lub wieloportowej stacji dokującej Multi Dock Station


Micro USB
USB-C



Kompatybilność z akcesorium Multi Dock Station** do bezprzewodowego ładowania


Stacja ładująca

*Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy
**Akcesoria do nabycia osobno



Xperion 6000

Odkryj nasze lampy robocze
LED Xperion 6000



UV Pillar	Pillar	Line
Tryb wzmacniony 500 lm Do 4,5 godz.	Tryb wzmacniony 500 lm Do 4,5 godz.	Tryb wzmacniony 300 lm Do 4,5 godz.
Tryb Eco 250 lm Do 10 godz.	Tryb Eco 250 lm Do 10 godz.	Tryb Eco 150 lm Do 8 godz.
Światło punktowe 180 lm Do 12 godz.	Światło punktowe 180 lm Do 12 godz.	Światło punktowe 120 lm Do 9 godz.
Kąt padania światła/elast. 100° Obracany o 90°	Kąt padania światła/elast. 100° Obracany o 90°	Kąt padania światła/elast. 110°
Specjalne funkcje oświetleniowe Światło UV Doskonałe odwzorowanie kolorów	Specjalne funkcje oświetleniowe	
Mocowanie Obrotowy haczyk 360° 1 magnes	Mocowanie Obrotowy haczyk 360° 1 magnes	Mocowanie Obrotowy haczyk 360° 1 magnes
Uchwyt/odporność na smary ABS*, Guma Do użytku w warsztacie	Uchwyt/odporność na smary ABS* Do użytku w warsztacie	Uchwyt/odporność na smary ABS* Do użytku w warsztacie
Solidność IP65 IK07	Solidność IP65 IK07	Solidność IP65 IK07
Zasilanie baterią litową <4,5 godz. USB typ C	Zasilanie baterią litową <4,5 godz. USB typ C	Zasilanie baterią litową <3,5 godz. USB typ C
Dodatkowe akcesoria Find My Device Multi Dock Station**	Dodatkowe akcesoria Find My Device** Multi Dock Station**	
Numer zamówieniowy X60UVPIX1	Numer zamówieniowy X60PILLX1	Numer zamówieniowy X60LINEX1

* Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy
** Akcesoria do kupienia osobno, z wyjątkiem urządzenia Philips Xperion 6000 UV Pillar, który posiada już funkcję Find My Device

Slim

Tryb wzmacniony	 500 lm	 Do 4,5 godz.
Tryb Eco	 250 lm	 Do 7 godz.
Światło punktowe	 150 lm	 Do 9 godz.
Kąt padania światła/elast.	 100°	 Obracany o 270°
Specjalne funkcje oświetleniowe	 Możliwość złożenia 180°	
Mocowanie	 Obrotowy haczyk 360°	 1 magnes
Uchwyt/odporność na smary	 ABS*, Guma	 Do użytku w warsztacie
Solidność	 IP54	 IK07
Zasilanie baterią litową	 <4 godz.	 USB typ C
Dodatkowe akcesoria	 Find My Device** Multi Dock Station**	

Numer zamówieniowy

X60SLIMX1

Pocket

Tryb wzmacniony	 300 lm	 Do 3,5 godz.
Tryb Eco	 150 lm	 Do 7 godz.
Światło punktowe	 100 lm	 Do 10 godz.
Kąt padania światła/elast.	 110°	
Specjalne funkcje oświetleniowe	 Elastyczny wysięgnik długości 25 cm, obracany we wszystkich kierunkach	
Mocowanie	 Obrotowy haczyk 360°	 1 magnes
Uchwyt/odporność na smary	 ABS*, Guma	 Do użytku w warsztacie
Solidność	 IP65	 IK07
Zasilanie baterią litową	 <3,5 godz.	 USB typ C
Dodatkowe akcesoria	 Multi Dock Station**	

Numer zamówieniowy

X60POCKX1

Penlight

Tryb wzmacniony	 200 lm	 Do 3 godz.
Tryb Eco	 100 lm	 Do 5.5 godz.
Światło punktowe	 120 lm	 Do 3.5 godz.
Kąt padania światła/elast.	 80°	
Specjalne funkcje oświetleniowe	 Magnetyczny, obrotowy klips	
Mocowanie	 2 magnesy	
Uchwyt/odporność na smary	 ABS*	 Do użytku w warsztacie
Solidność	 IP65	 IK07
Zasilanie baterią litową	 <1.6 godz.	 USB typ C

Numer zamówieniowy

X60PENX1

Flood Audio

reddot winner 2023
DESIGN AWARD 2023

Do 20 godzin odtwarzania dźwięku przez Bluetooth

Tryb wzmacniony	 1000 lm	 Do 3 godz.
Tryb Eco	 100 lm	 Do 22 godz.
Światło punktowe	 250 lm	 Do 9 godz.
Kąt padania światła/elast.	 100°	 Pamięć ustawień oświetlenia
Specjalne funkcje oświetleniowe	 ZOOM Światło skupione	 Wykrywanie ruchu
Mocowanie	 Obrotowy uchwyt (180°)	 Uchwyt magnetyczny
Uchwyt/odporność na smary	 ABS*	 Do użytku w warsztacie
Solidność	 IP55	 IK07
Zasilanie baterią litową	 <5 godz.	 USB typ C
Funkcje ładowania	 Multi Dock Station**	 Power bank USB

Numer zamówieniowy

X60FLAUX1

Flood

reddot winner 2023
DESIGN AWARD 2023

Tryb wzmacniony	 1000 lm	 Do 3 godz.
Tryb Eco	 100 lm	 Do 22 godz.
Światło punktowe	 250 lm	 Do 9 godz.
Kąt padania światła/elast.	 100°	 Pamięć ustawień oświetlenia
Specjalne funkcje oświetleniowe	 ZOOM Światło skupione	 Wykrywanie ruchu
Mocowanie	 Obrotowy uchwyt (180°)	 Uchwyt magnetyczny
Uchwyt/odporność na smary	 ABS*	 Do użytku w warsztacie
Solidność	 IP65	 IK07
Zasilanie baterią litową	 <5 godz.	 USB typ C
Funkcje ładowania	 Multi Dock Station**	 Power bank USB

Numer zamówieniowy

X60FLX1

Flood Mini

reddot winner 2023
DESIGN AWARD 2023

Tryb wzmacniony	 500 lm	 Do 3 godz.
Tryb Eco	 100 lm	 Do 9 godz.
Światło punktowe	 250 lm	 Do 5 godz.
Kąt padania światła/elast.	 100°	 Pamięć ustawień oświetlenia
Specjalne funkcje oświetleniowe	 ZOOM Światło skupione	 Kompaktowa konstrukcja
Mocowanie	 Obrotowy uchwyt (180°)	 Uchwyt magnetyczny
Uchwyt/odporność na smary	 ABS*	 Do użytku w warsztacie
Solidność	 IP65	 IK07
Zasilanie baterią litową	 <3,5 godz.	 USB typ C
Dodatkowe akcesoria	 Find My Device**	 Multi Dock Station**

Numer zamówieniowy

X60FLMIX1

Headlight		
Tryb wzmacniony	 300 lm	 Do 2.5 godz
Tryb Eco	 150 lm	 Do 4 godz
Światło punktowe	 120 lm	 Do 4.5 godz
Kąt padania światła/elast.	 220° panoramyczna wiązka	 60° rotatable
Specjalne funkcje oświetleniowe	 Czujnik ruchu	
Mocowanie	 Regulowana opaska na głowę	
Uchwyt/odporność na smary	 Do użytku w warsztacie	
Solidność	 IP65	 IK07
Zasilanie baterią litową	 <2.5 godz	 USB typ C

Numer zamówieniowy
X60HEADX1

Under-bonnet light		
Tryb wzmacniony	 1200 lm	 Do 3 godz
Tryb Eco	 120 lm	 Do 20 godz
Kąt padania światła/elast.	 110°	5800 K
Specjalne funkcje oświetleniowe	 Czujnik obecności	 Przesuwne światło
Mocowanie	 Teleskopowe zaczepy	 Obrotowy haczyk 360°
Uchwyt/odporność na smary	 Guma	 Do użytku w warsztacie
Solidność	 IP54	 IK07
Zasilanie baterią litową	 <3.5 godz	 USB typ C

Numer zamówieniowy
X60BONNX1

Hybrid foldable Under-bonnet light		
Tryb wzmacniony-zasilanie sieciowe	 2400 lm	 Ściemnianie 300-2400 lm
Tryb wzmacniony-zasilanie akumulatorowe	 1400 lm	 Do 3 godz
Tryb eco-zasilanie akumulatorowe	 300 lm	 Do 12 godz
Kąt padania światła/Kolor światła	 110°	6500 K
Specjalne funkcje oświetleniowe	 Zasilanie sieciowe i akumulatorowe	 Składana
Mocowanie	 Rozszerzalna 1.1 – 2.1 m	 Obrotowy haczyk 360°
Uchwyt/odporność na smary	 Guma	 Do użytku w warsztacie
Solidność	 IP54	 IK07
Zasilanie baterią litową	 <2.5 godz	 5-metrowy kabel

Numer zamówieniowy
X61BONNX1

Xperion 6100 Under-bonnet light

Składane i wydajne oświetlenie LED

Zasilana sieciowo lub bateryjnie lampa LED Philips Xperion 6100 Under-bonnet oferuje płynnie ściemnianą wiązkę światła do 2100 lumenów i teleskopowe mocowanie, idealna do pracy przy samochodach osobowych, dostawczych i ciężarowych.

3 lata gwarancji*



Zintegrowane teleskopowe zaczepy wysuwane po obu stronach



Składana dla łatwego przechowywania



Hybrydowa, z 5-metrowym wytrzymałym kablem



Wskaźnik naładowania baterii. Pełne naładowanie w ciągu 2,5 godziny



Obrotowe haczyki 360° pokryte miękką gumą



Odporna na uderzenia, wodę i rozpuszczalniki



Informacje dotyczące zamówień

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Numer zamówieniowy	MOQ**
Xperion 6100 Under-bonnet light X61BONN	8719018027368	8719018027375	02736831	X61BONNX1	6

*Do zgłoszenia na stronie Philips.com/LEDworklights-warranty. **Minimalna wielkość zamówienia.

Xperion 6000 UV Pillar

Zaawansowana i trwała wydajność światła

Philips Xperion 6000 UV Pillar to wielofunkcyjna lampa robocza wysokiej jakości z kilkoma mocnymi źródłami światła, światłem UV, wysokim współczynnikiem CRI i długim czasem pracy akumulatora. Zlokalizuj swoją lampę roboczą w kilka sekund dzięki funkcji Find My Device



Wysokiej klasy oświetlenie LED z wieloma wyjściami

500 lm
250 lm
180 lm

Precyzyjna lampa o ergonomicznej konstrukcji i szerokim kącie padania wiązki światła

90°
100°

Wysoki wskaźnik oddawania barw CRI95 oraz unikatowe światło UV

95 CRI
UV



3-letnia gwarancja**

Silny magnes i obrotowy haczyk 360°

360°

Zgodność z akcesorium Find My Device (w zestawie) oraz Multi Dock Station*

Find My Device
Multi Dock Station

Odporność na uderzenia, wodę i rozpuszczalniki

IP65
IK07

Xperion 6000 Pillar

Cały dzień pracy na jednym ładowaniu

Lampa robocza Philips Xperion 6000 Pillar LED działa przez cały dzień na jednym ładowaniu. Jej jasne światło główne o mocy 250 i 500 lm oraz wbudowane źródło światła punkтового o mocy 180 lm znajdą wiele zastosowań. Możliwość złożenia ułatwia przenoszenie i regulację kąta padania światła



Wysokiej klasy oświetlenie LED z wieloma wyjściami

500 lm
250 lm
180 lm

Precyzyjna lampa o ergonomicznej konstrukcji i szerokim kącie padania wiązki światła

90°
100°

Długi czas pracy w różnych trybach oświetlenia

<12 godz.



3-letnia gwarancja**

Silny magnes i obrotowy haczyk 360°

360°

Kompatybilność z funkcją Find My Device i Multi Dock Station*

Find My Device
Multi Dock Station

Odporność na uderzenia, wodę i rozpuszczalniki

IP65
IK07

Informacje dotyczące zamówień

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Numer zamówieniowy	MOQ***
Xperion 6000 UV Pillar X60UVPI	8719018014719	8719018014726	01471931	X60UVPIX1	6

Informacje dotyczące zamówień

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Numer zamówieniowy	MOQ***
Xperion 6000 Pillar X60PILL	8719018014696	8719018014702	01469631	X60PILLX1	6

Xperion 6000 Line

Praca na większych obszarach

Lampa Philips Xperion 6000 Line, generująca szeroką wiązkę światła o kącie 110° i jasności 150 lm w trybie Eco oraz 300 lm w trybie zwiększonej mocy, doskonale nadaje się do oświetlania większych obszarów. Generuje ona wiązkę światła punktowego o jasności 120 lm, którą można skierować tam, gdzie jest potrzebna.



Wysokiej klasy oświetlenie LED z wieloma wyjściami

300 lm
150 lm
120 lm

Precyzyjna lampa o ergonomicznej konstrukcji i szerokim kącie padania wiązki światła

110°

Długi czas pracy w różnych trybach oświetlenia

<9 godz.

3-letnia gwarancja*

Silny magnes i obrotowy haczyk 360°

Pełne ładowanie w ciągu 3,5 godz. przez złącze USB-C

3,5 godz.
USB-C

Odporność na uderzenia, wodę i rozpuszczalniki

IP65
IK07

Informacje dotyczące zamówień

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Numer zamówieniowy	MOQ**
Xperion 6000 Line X60LINE	8719018014733	8719018014740	01473331	X60LINEX1	6

Xperion 6000 Slim

Idealna do małych przestrzeni

Wszechstronna lampa Philips Xperion 6000 Slim idealnie nadaje się do małych przestrzeni. Dzięki jasności do 250 lm w trybie Eco i 500 lm w trybie zwiększonej mocy oraz wyjątkowemu, obrotowemu modułowi świetlnemu 270° pozwala skierować silną wiązkę światła tam, gdzie jest ona potrzebna.



Wysokiej klasy oświetlenie LED z wieloma wyjściami

500 lm
250 lm
150 lm

Wyjątkowy obrotowy moduł świetlny 270° i szeroki kąt wiązki światła

270°
100°

Długi czas pracy w różnych trybach oświetlenia

<9 godz.

3-letnia gwarancja**

Silny magnes i obrotowy haczyk 360°

Kompatybilność z funkcją Find My Device i Multi Dock Station*

Odporność na uderzenia, wodę i rozpuszczalniki

IP54
IK07

Informacje dotyczące zamówień

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Numer zamówieniowy	MOQ***
Xperion 6000 Slim X60SLIM	8719018014672	8719018014689	01467231	X60SLIMX1	6

Xperion 6000 Pocket

Kompaktowa, ale mocna lampa

Kompaktowa, mocna lampa Philips Xperion 6000 Pocket doskonale sprawdza się w niewielkich przestrzeniach dzięki niezwykle wszechstronnemu źródłu światła punkowego o mocy 100 lm z wysięgnikiem o długości 25 cm. Szeroki strumień światła o jasności do 300 lm w trybie zwiększonej mocy zapewnia jasne światło, którego potrzebujesz.



Wysokiej klasy oświetlenie LED z wieloma wyjściami

300 lm
150 lm
100 lm

Precyzyjna lampa z elastycznym wysięgnikiem ze światłem punktowym i szerokim kątem wiązki światła

110°

Długi czas pracy w różnych trybach oświetlenia

<10 godz



3-letnia gwarancja**

Silny magnes i obrotowy haczyk 360°

Kompatybilność z Multi Dock Station*

Odporność na uderzenia, wodę i rozpuszczalniki

IP65
IK07

Informacje dotyczące zamówień

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Numer zamówieniowy	MOQ***
Xperion 6000 Pocket X60POCK	8719018014658	8719018014665	01465831	X60POCKX1	6

Xperion 6000 Penlight

Kompaktowy LEDowy towarzysz w pracy

Zaprojektowana z szeroką wiązką światła o mocy 200 lumenów, kompaktowa, ergonomiczna lampka Philips Xperion 6000 Penlight jest idealna do wszelkich prac inspekcyjnych. Nasza lampa Penlight jest wyposażona w światło punktowe o mocy 120 lumenów, co pozwala skierować światło tam, gdzie jest ono potrzebne.



Różne tryby oświetlenia LED

200 lm
100 lm
120 lm

elne ładowanie w ciągu 1,6 godziny, przez USB-C oraz wskaźnik naładowania baterii

<1.6h



3-letnia gwarancja*

Inteligentny obrotowy klips, silne magnesy i ergonomiczny korpus

Odporna na uderzenia, wodę i rozpuszczalniki

IP65
IK07

Informacje dotyczące zamówień

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Numer zamówieniowy	MOQ**
Xperion 6000 Penlight X60PEN	8719018021694	8719018021700	02169431	X60PENX1	6

Xperion 6000 Flood Audio

Lampa projektorowa LED z funkcją audio

Dzięki światłu rozproszonemu 1000 lm, światłu punktowemu 250 lm i zmiennej wiązce, projektor Philips Xperion 6000 Flood Audio może wykonać wszystkie zadania. Inteligentne pokrętko Smart Zoom i czujnik ruchu ułatwiają sterowanie, a głośniki Bluetooth zapewniają świetną jakość odtwarzania dźwięków.



3-letnia gwarancja*

Uniwersalne uchwyty ze zintegrowanymi magnesami

Wysokiej klasy oświetlenie LED z wieloma wyjściami i pamięcią ustawień oświetlenia

Głośniki Bluetooth i funkcja power bank

Pełne naładowanie w ciągu 5 godzin przez złącze USB-C i wyświetlacz LCD ze wskaźnikiem naładowania akumulatora

Funkcja wykrywania ruchu

Pokrętko smart-zoom ułatwia sterowanie oświetleniem, nawet w rękawiczkach

Odporność na uderzenia, wodę i rozpuszczalniki

Informacje dotyczące zamówień

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Numer zamówieniowy	MOQ**
Xperion 6000 Flood Audio X60FLAU	8719018019110	8719018019127	01911031	X60FLAUX1	6

Xperion 6000 Flood

Wielofunkcyjna lampa projektorowa LED

Dzięki światłu rozproszonemu 1000 lm i zmiennej wiązce projektor wielofunkcyjny Philips Xperion 6000 Flood może wykonać wszystkie zadania. Inteligentne pokrętko przybliżenia i czujnik ruchu ułatwiają sterowanie, a odporność na uderzenia i wodę gwarantuje trwałość.



3-letnia gwarancja*

Uniwersalne uchwyty ze zintegrowanymi magnesami

Wysokiej klasy oświetlenie LED z wieloma wyjściami i pamięcią ustawień oświetlenia

Uniwersalne uchwyty ze zintegrowanymi magnesami

Pełne naładowanie w ciągu 5 godzin przez złącze USB-C i wyświetlacz LCD ze wskaźnikiem naładowania akumulatora

Funkcja wykrywania ruchu

Pokrętko smart-zoom ułatwia sterowanie oświetleniem, nawet w rękawiczkach

Odporność na uderzenia, wodę i rozpuszczalniki

Informacje dotyczące zamówień

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Numer zamówieniowy	MOQ**
Xperion 6000 Flood X60FL	8719018019097	8719018019103	01909731	X60FLX1	6

Xperion 6000 Flood Mini

Kompaktowa lampa projektorowa LED

Dzięki światłu rozproszonemu 500 lm i zmiennej wiązce kompaktowy projektor Flood Mini może wykonać wszystkie zadania. Inteligentne pokrętko smart-zoom ułatwia sterowanie, a odporność na uderzenia i wodę gwarantuje trwałość.



3-letnia gwarancja*

Wysokiej klasy oświetlenie LED z wieloma wyjściami i pamięcią ustawień oświetlenia

Uniwersalne uchwyty ze zintegrowanymi magnesami

Pełne naładowanie w ciągu 3,5 godziny przez złącze USB-C i wskaźnik naładowania akumulatora

Jest niewielka i lekka, dzięki czemu można ją wszędzie zabrać

Pokrętko smart-zoom ułatwia sterowanie oświetleniem, nawet w rękawiczkach

Odporność na uderzenia, wodę i rozpuszczalniki

Informacje dotyczące zamówień

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Numer zamówieniowy	MOQ**
Xperion 6000 Flood X60FLMI	8719018019134	8719018019141	01913431	X60FLMIX1	6

Xperion 6000 Headlight

Podwójny tryb pracy, światło LED reagujące na ruch

Lampa czołowa Philips Xperion 6000 wyświetla przed Tobą panoramiczną wiązkę światła o mocy 300 lumenów. Jej obrotowy moduł świetlny o mocy 120 lumenów pozwala dostrzec każdy szczegół. Dodatkowa funkcja wykrywania ruchu sprawia, że jest to uniwersalne narzędzie, które nie wymaga użycia rąk.



3-letnia gwarancja*

Oświetlenie Premium LED z wieloma wyjściami

220° panoramiczna wiązka światła LED

Detekcja ruchu umożliwiającą korzystanie z urządzenia bez użycia rąk

Antypoślizgowa elastyczna opaska na głowę. Wygodna i łatwa w regulacji

Pełne ładowanie w ciągu 2,5 godziny, przez USB-C oraz wskaźnik naładowania baterii

Odporna na uderzenia, wodę i rozpuszczalniki

Informacje dotyczące zamówień

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Numer zamówieniowy	MOQ**
Xperion 6000 Headlight X60HEAD	8719018021731	8719018021748	02173131	X60HEADX1	6



Xperion 6000 Under-bonnet light

Rozsuwane, silne światło LED

Lampa LED Philips Xperion 6000 Under-Bonnet oferuje płynnie przyciemnianą wiązkę o mocy do 1200 lumenów, możliwość obracania o 360° oraz teleskopowe mocowanie obustronnie rozsuwane do 2,08 metra, idealne do pracy przy samochodach osobowych, dostawczych i ciężarowych.



3-letnia gwarancja*

Płynne, wysokiej jakości ściemnianie światła LED z wieloma wyjściami



Teleskopowy, rozsuwany uchwyt do 2,08 m



Przesuwanie modułu świetlnego wzdłuż uchwytu



Czujnik obecności aktywności ludzkiej w promieniu 2,5 metra



Obrotowe zaczepy 360° pokryte miękką gumą



Pełne ładowanie w ciągu 3,5 godziny, przez USB-C i wskaźnik naładowania baterii



Odporna na uderzenia, wodę i rozpuszczalniki



Informacje dotyczące zamówień

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Numer zamówieniowy	MOQ**
Xperion 6000 Under-Bonnet Light X60BONN	8719018021717	8719018021724	02171731	X60BONNX1	6

*Do zgłoszenia na stronie Philips.com/LEDworklights-warranty. **Minimalna wielkość zamówienia.

Multi Dock Station

Stacja dokująca umożliwiająca ładowanie wielu urządzeń

Philips Multi Dock Station to bezprzewodowe akcesorium do lamp roboczych LED Xperion. Umieszczone na stole może służyć do bezprzewodowego ładowania dwóch lamp jednocześnie lub po prostu jako miejsce przechowywania.

- Wskaźnik LED pokazujący stan ładowania
- Wydzielone miejsce na pilota zdalnego sterowania Find My Device
- Kompatybilność z urządzeniami Philips Xperion 6000 UV Pillar, Pillar, Pocket, Slim, Flood Audio, Flood oraz Flood Mini



Informacje dotyczące zamówień

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Numer zamówieniowy	MOQ*
Multi Dock Station ACCMUDO	8719018014757	8719018014764	01475731	ACCMUDOX1	6

Find My Device

Wygodny sposób na znalezienie zagubionych urządzeń

Dzięki akcesorium Philips Find My Device można uruchomić brzęczyk dźwiękowy i migające światło za pomocą pilota zdalnego sterowania, aby odnaleźć zagubione urządzenia Philips Xperion 6000. Działa na odległość do 10 metrów.

- Włóż chip plug-and-play do korpusu lampy roboczej
- Użyj pilota zdalnego sterowania, aby zlokalizować zagubione urządzenia Philips Xperion 6000 UV Pillar (w zestawie), Pillar, Slim lub Flood Mini (do nabycia osobno)
- Umieść pilota zdalnego sterowania na breloku lub w wieloportowej stacji dokującej Philips Multi Dock Station



Informacje dotyczące zamówień


Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Numer zamówieniowy	MOQ*
Find My Device ACCFIMD	8719018014771	8719018014788	01477131	ACCFIMDX1	6



Xperion 3000



Odkryj nasze lampy robocze
LED Xperion 3000



Pillar



Tryb wzmacniony	 500 lm	 Do 2,5 godz.
Tryb Eco	 200 lm	 Do 8 godz.
Światło punktowe	 120 lm	 Do 8,5 godz.
Kąt rozsyłu	 Światło główne 90°	 punktowe 30°
Elastyczność	 180° Składana podstawa	 Moduł świetlny z możliwością odchylenia o 90°
Funkcje specjalne	 Podwójne haczyki	
Mocowanie	 Obracane o 360° haczyki	 3 magnesy
Uchwyt/ odporność na smary	 Nylon, PC	 Do użytku w warsztacie
Solidność	 IP20	 IK08
Zasilanie baterią litową	 <3,5 godz.	 USB typ C

Numer zamówieniowy

X30PILLX1

Line



Tryb wzmacniony	 300 lm	 Do 4 godz.
Tryb Eco	 150 lm	 Do 7,5 godz.
Kąt rozsyłu	 Światło główne 120°	
Mocowanie	 Obrotowy haczyk 360°	 1 magnes
Uchwyt/ odporność na smary	 .	 Do użytku w warsztacie
Solidność	 IP54	 IK07
Zasilanie baterią litową	 <3 godz.	 USB typ C

Numer zamówieniowy

X30LINEX1

Zoom



Tryb wzmacniony	 1000 lm	 Do 1,5 godz.
Tryb Eco	 600/200 lm	 Do 3/9 godz.
Światło punktowe	 1000 lm	 Do 1,5 godz.
Elastyczność	 Obracany o 180° moduł świetlny	
Funkcje specjalne	 ZOOM Zoom 20° - 130°	
Mocowanie	 1 magnes	
Uchwyt/ odporność na smary	 Nylon, Guma	 Do użytku w warsztacie
Solidność	 IP54	 IK07
Zasilanie baterią litową	 <3,5 godz.	 USB typ C

Numer zamówieniowy

X30ZOOMX1

Slim		
		
		
Tryb wzmacniony	 500 lm	 Do 3 godz.
Tryb Eco	 200 lm	 Do 8 godz.
Światło punktowe	 150 lm	 Do 8 godz.
Kąt rozsyłu	 Światło główne 90°	 punktowe 30°
Elastyczność	 Moduł świetlny z możliwością odchylenia o 270°	
Mocowanie	 Obrotowy haczyk 360°	 1 magnes
Uchwyt/odporność na smary	 PC, Guma	 Do użytku w warsztacie
Solidność	 IP20	 IK07
Zasilanie baterią litową	 <3,5 godz.	 USB typ C

Numer zamówieniowy
X30SLIMX1

Pocket		
		
		
Tryb wzmacniony	 300 lm	 Do 3 godz.
Tryb Eco	 100 lm	 Do 10 godz.
Kąt rozsyłu	 Światło główne 90°	
Elastyczność	 180° składana podstawa	
Mocowanie	 Obrotowy haczyk 360°	 1 magnes
Uchwyt/odporność na smary	 Nylon, PC	 Do użytku w warsztacie
Solidność	 IP20	 IK08
Zasilanie baterią litową	 <3,5 godz.	 USB typ C

Numer zamówieniowy
X30POCKX1

Penlight		
Tryb wzmacniony	100 lm	Do 4 godz.
Światło punktowe	50 lm	Do 6 godz.
Kąt rozsyłu	Światło główne 80°	punktowe 30°
Mocowanie	Zacisk	1 magnes
Uchwyt	*	
Solidność	IP20	IK06
Zasilanie baterią litową	<2,2 godz.	USB typ C

Numer zamówieniowy
X30PENX1

Pen eco		
Tryb wzmacniony	90 lm	Do 6,5 godz.
Światło punktowe	10 lm	Do 10 godz.
Kąt rozsyłu	Światło główne 40°	punktowe 30°
Mocowanie	Zacisk	
Uchwyt	*	
Solidność	IP20	IK07
Zasilanie	Wytrzymałe tworzywo ABS	

Numer zamówieniowy
X30PECOB1, X30PECOX1

Flood		
Tryb wzmacniony	1000 lm	Do 3 godz.
Tryb Eco	500 lm	Do 6 godz.
Światło punktowe	300 lm	Do 8 godz.
Kąt rozsyłu	Światło główne 110°	punktowe 30°
Elastyczność	180° składana podstawa	
Funkcje specjalne	Dwa tryby światła: punktowe + projektor	Power bank USB
Mocowanie	Obrotowy haczyk 180°	Uchwyt magnetyczny
Uchwyt/odporność na smary	Nylon, Guma	Do użytku w warsztacie
Solidność	IP65	IK08
Zasilanie baterią litową	<5,5 godz.	USB typ C

Numer zamówieniowy
X30FLX1

Flood mini		
Tryb wzmacniony	500 lm	Do 3 godz.
Tryb Eco	200 lm	Do 8 godz.
Światło punktowe	300 lm	Do 5 godz.
Kąt rozsyłu	Światło główne 110°	punktowe 30°
Elastyczność	180° składana podstawa	
Funkcje specjalne	Dwa tryby światła: punktowe + projektor	
Mocowanie	Obrotowy haczyk 180°	Uchwyt magnetyczny
Uchwyt/odporność na smary	Nylon, Guma	Do użytku w warsztacie
Solidność	IP65	IK08
Zasilanie baterią litową	<3,5 godz.	USB typ C

Numer zamówieniowy
X30FLMIX1

Headlamp



Tryb wzmocniony		
300 lm	Do 2 godz.	
Tryb Eco		
100 lm	Do 6 godz.	
Światło punktowe		
200 lm	Do 3 godz.	
Kąt rozsyłu		Światło główne 120°
Elastyczność		Moduł świetlny z możliwością odchylenia o 60°
Funkcje specjalne		Dwa tryby światła: punktowe + projektor
Mocowanie		Miękka opaska antypoślizgowa
Uchwyt/ odporność na smary		PC, Guma Do użytku w warsztacie
Solidność		IP65 IK07
Zasilanie baterią litową		<2,5 godz. USB typ C

Numer zamówieniowy
X30HEADX1

Under-Bonnet



Tryb wzmocniony		
1200 lm	Do 3 godz.	
Eco light		
300/600 lm	Do 12 godz.	
Kąt rozsyłu		Światło główne 110°
Flexibility		Moduł świetlny z możliwością odchylenia o 225°
Funkcje specjalne		180° składana
Mocowanie		1 magnes Obrotowy haczyk 360°
Uchwyt/ odporność na smary		Do użytku w warsztacie
Solidność		IP54 IK07
Zasilanie baterią litową		<4 godz. USB typ C

Numer zamówieniowy
X30BONNX1

Xperion 3000 Under-bonnet light

Wszechstronna, składana lampa LED pod maskę

Lampa LED Philips Xperion 3000 Under-bonnet oferuje potężne światło o jasności 1200 lumenów, pomagające dostrzec nawet najmniejsze szczegóły, dzięki czemu możesz zobaczyć to, czego potrzebujesz aby szybko wykonać zadanie.



Informacje dotyczące zamówień

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Numer zamówieniowy	MOQ*
Xperion 3000 Under-bonnet light X30BONN	8719018025173	8719018025180	02517331	X30BONNX1	1

*Minimalna wielkość zamówienia.

Xperion 3000 Pillar

Jasna lampa ręczna LED

Dzięki mocnemu, jasnemu światłu, antypoślizgowemu uchwytowi, lekkiej konstrukcji i wszechstronności, Philips Xperion 3000 Pillar to doskonała bezprzewodowa lampa robocza LED do codziennego użytku. Jest nawet poręczne światło punktowe, które pomaga widzieć w ciasnych przestrzeniach.



Jasna, wygodna lampa robocza



500 lm

200 lm

Poręczne światło punktowe



120 lm

Długi czas pracy w różnych trybach oświetlenia



<8,5 godz



Trzy magnesy i dwa obracane o 360° haczyki aby nie angażować rąk



x2

x3

Elastyczna regulacja modułu oświetleniowego



90°

180°

Wytrzymała, odporna na wstrząsy obudowa



IP20

IK08

Xperion 3000 Line

Bezprzewodowa, smukła, profesjonalna lampa LED

Lampa ręczna LED Philips Xperion 3000 Line jest idealna do szybkich inspekcji i dłuższych napraw. Wiązka światła o szerokości 120° eliminuje cienie, a obrotowy hak 360° i silny magnes umożliwiają pracę bez użycia rąk.



Jasna, wygodna lampa robocza



300 lm

150 lm

Ładowanie przez USB-C



<3 godz

Długi czas pracy w różnych trybach oświetlenia



<7,5 godz



Mocny magnes i haczyk obracany o 360°



x2

x3

Szeroki kąt wiązki światła



120°

Wytrzymała, odporna na wstrząsy obudowa



IP54

IK07

Informacje dotyczące zamówień

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Numer zamówieniowy	MOQ*
Xperion 3000 Pillar X30PILL	8719018024961	8719018024978	02496131	X30PILLX1	6

Informacje dotyczące zamówień

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Numer zamówieniowy	MOQ*
Xperion 3000 Line X30LINE	8719018024947	8719018024954	02494731	X30LINEX1	6

Xperion 3000 Zoom

Mocne światło LED z funkcją zoom

Dzięki mocnemu, jasnemu światłu i antypoślizgowemu uchwytowi, Philips Xperion 3000 Zoom jest doskonałą, wszechstronną lampą roboczą LED. Soczewka z zoomem umożliwia łatwą regulację światła od szerokiego rozproszenia do skupionej jasności.



Zoom od 130° do 20° kąta świecenia

1000 lm
600/200 lm

ZOOM

Ładowanie przez USB-C i wskaźnik naładowania akumulatorów

~3,5 godz.

Długi czas pracy w różnych trybach oświetlenia

<9 godz.



Mocny magnes do użytku bez użycia rąk

Elastyczna regulacja modułu oświetleniowego

180°

Wytrzymała, odporna na wstrząsy obudowa

IP54
IK07

Informacje dotyczące zamówień

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Numer zamówieniowy	MOQ*
Xperion 3000 Zoom X30ZOOM	8719018025005	8719018025012	02500531	X30ZOOMX1	6

Xperion 3000 Slim

Smukła, składana lampa ręczna LED

Wszechstronna, ultracienka lampa Philips Xperion 3000 Slim jest idealna do oświetlania wąskich przestrzeni. Umożliwia wykonanie każdego zadania warsztatowego, od krótkich inspekcji po prace konserwacyjne i naprawcze, przez cały dzień bez przerwy.



Jasna, wygodna lampa robocza

500 lm
200 lm

Poręczne światło punktowe

150 lm

Długi czas pracy w różnych trybach oświetlenia

<8 godz.

Mocny magnes i haczyk obracany o 360°

Niezwykle smukła, obracająca się o 270° konstrukcja do oświetlania wąskich przestrzeni

270°

Wytrzymała, odporna na wstrząsy obudowa

IP20
IK07



Informacje dotyczące zamówień

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Numer zamówieniowy	MOQ*
Xperion 3000 Slim X30SLIM	8719018024985	8719018024992	02498531	X30SLIMX1	6

Xperion 3000 Pocket

Mała, poręczna lampa kieszonkowa LED

Philips Xperion 3000 Pocket LED to mała, ładowalna lampa robocza, która łatwo mieści się w kieszeni. Jest idealna do szybkich prac inspekcyjnych i codziennego użytku.



Kieszonkowa, jasna, wygodna lampa robocza

300 lm
100 lm

Ładowanie przez USB-C

<3,5 godz

Długi czas pracy w różnych trybach oświetlenia

<10 godz



Magnes i obracany o 360° haczyk do pracy bez użycia rąk

Wygodna regulacja modułu oświetleniowego

180°

Wytrzymała, odporna na wstrząsy obudowa

IP20
IK08

Xperion 3000 Penlight

Przenośna lampka inspekcyjna LED

Kompaktowa i ergonomiczna lampa Philips Xperion 3000 Penlight jest idealna do szybkich inspekcji. Wyposażona w naturalne białe światło, oświetla to, co znajduje się przed tobą i łatwo mieści się w wąskich przestrzeniach.



Kieszonkowa, jasna, wygodna lampa robocza

100 lm

Poręczne światło punktowe

50 lm

Długi czas pracy w różnych trybach oświetlenia

<6 godz.



Magnes i klips do pracy bez użycia rąk

Ładowanie przez USB-C

<2,2 godz

Informacje dotyczące zamówień

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Numer zamówieniowy	MOQ*
Xperion 3000 Pocket X30POCK	8719018024923	8719018024930	02492331	X30POCKX1	6

Informacje dotyczące zamówień

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Numer zamówieniowy	MOQ*
Xperion 3000 Penlight X30PEN	8719018024886	8719018024893	02488631	X30PENX1	6

Xperion 3000

Pen eco

Kompaktowy kompan mechanika

Ultrakompaktowy Philips Xperion 3000 Pen eco jest codziennym towarzyszem, który z łatwością zmieści się w kieszeni.



Informacje dotyczące zamówień

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Numer zamówieniowy	MOQ*
Xperion 3000 Pen Eco X30PECOB1	8719018024848	8719018024855	02484840	X30PECOB1	10
Xperion 3000 Pen Eco X30PECOX1	8719018024862	8719018024879	02486230	X30PECOX1	10

Xperion 3000

Flood

Przenośna lampa projektorowa LED

Mała, ale mocna, wszechstronna i wytrzymała lampa projektorowa Philips Xperion 3000 Flood LED zapewnia jasne, białe światło potrzebne do oświetlenia dużych, ciemnych obszarów. Po naładowaniu akumulatora można cieszyć się nawet sześcioma godzinami ciągłej pracy.



Informacje dotyczące zamówień

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Numer zamówieniowy	MOQ*
Xperion 3000 Flood X30FL	8719018025043	8719018025050	02504331	X30FLX1	6

Xperion 3000 Flood mini

Kompaktowa lampa projektorowa LED

Kompaktowa i wszechstronna lampa projektorowa LED Philips Xperion 3000 Flood mini zapewnia jasne, białe światło potrzebne do codziennego użytku. Po naładowaniu akumulatora można cieszyć się nawet ośmioma godzinami ciągłej pracy.



Jasna, wygodna lampa robocza z trybami Boost, Eco i światłem punktowym

500 lm 200 lm 300 lm

Długi czas pracy w różnych trybach oświetlenia

<8 godz.

Ladowanie przez USB-C

<3,5 godz

Odchylany uchwyt magnetyczny i haczyk 360° do pracy bez użycia rąk

180°

Kompaktowa i lekka, aby być z Tobą wszędzie

Wytrzymała, odporna na wstrząsy obudowa

IP65 IK08

Informacje dotyczące zamówień

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Numer zamówieniowy	MOQ*
Xperion 3000 Flood Mini X30FLMI	8719018025029	8719018025036	02502931	X30FLMIX1	6

Xperion 3000 Headlamp

Dwufunkcyjna lampa czołowa LED

Lekka latarka czołowa Philips Xperion 3000 zapewnia jasne, białe światło wszędzie tam, gdzie go potrzebujesz. Dwa zaprogramowane tryby do 300 lumenów i wygodna opaska sprawiają, że jest to wszechstronne narzędzie do codziennego bez angażowania rąk.



Jasna, wygodna lampa robocza o szerokim kącie wiązki

120° 300 lm 100 lm

Poręczne światło punktowe

200 lm

Ladowanie przez USB-C

<2,5 godz

Antypoślizgowa elastyczna opaska na głowę. Wygodna i łatwa w regulacji

60°

Wygodna regulacja modułu oświetleniowego

Wytrzymała, odporna na wstrząsy obudowa

IP65 IK07

Informacje dotyczące zamówień

Produkt	EAN1	EAN3	GOC	Numer zamówieniowy	MOQ*
Xperion 3000 Headlight X30HEAD	8719018024909	8719018024916	02490931	X30HEADX1	6

