

Nowe żarówki sygnalizacyjne LED Philips Ultinon Pro7000 Oferuj doskonałą jasność dla bezpieczniejszej jazdy

*Dzięki najnowszej, zaawansowanej technologii LED sygnalizacja manewrów na drodze
jest teraz bardziej stylowa*

Suresnes, Francja – 2 kwietnia 2024 r. – Daj się zauważyć na drodze dzięki nowej gamie żarówek sygnalizacyjnych Philips Ultinon Pro7000, opracowanych przez firmę Lumileds. Niezależnie od tego, czy zatrzymujesz się, cofasz czy skręcasz, te elegancko zaprojektowane lampy LED zapewnią Ci bezpieczeństwo, sprawiając, że inni będą Cię widzieć wyraźnie. Podobnie jak wszystkie inne lampy LED tworzone pod marką Philips Automotive, retrofity te zapewniają długotrwałą wydajność i kompatybilność z większością samochodów osobowych i ciężarowych.

Doskonała widoczność zapewniająca bezpieczniejszą jazdę

Sygnalizacja zamierzonego manewru pojazdów jest kluczowa dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Aby uniknąć kolizji, każdy kierowca musi wiedzieć, co robią inni. A gdy zła pogoda ogranicza widoczność, potrzeba jasnej i żywej sygnalizacji staje się jeszcze większa. Lampy sygnalizacyjne LED Philips Ultinon Pro7000 zapewniają dużą jasność w całej gamie 27 żarówek LED do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych w samochodach osobowych i ciężarówkach. W przeciwieństwie do żarówek, które wolno się zapalają, żarówki LED Philips Ultinon Pro7000 włączają się natychmiast, dzięki czemu inni kierowcy mogą szybciej zareagować. W przypadku kierunkowskazów, świateł cofania, tylnych świateł przeciwmgielnych i świateł stop LEDy Philips Ultinon Pro7000 LED dają równomierny rozsył światła; kąt 360° zapewnia emisję światła tam, gdzie jest to potrzebne.

Widoczność w dobrym stylu

Jeśli kierowcy chcą zmienić swój styl bez kupowania nowego samochodu, mądrym wyborem będzie wymiana oświetlenia zewnętrznego na żarówki sygnalizacyjne LED Philips Ultinon Pro7000.

Nasze festoony i większość białych żarówek jest dostępna w chłodnym kolorze (6000 K) i ciepłym (4000 K). Nasza żarówka sygnalizacyjna [W5W] jest dostępna nawet w wyjątkowo chłodnej bieli o temperaturze barwowej 8000 K. Dzięki żarówkom o intensywnym bursztynowym lub czerwonym kolorze do kierunkowskazów i świateł pozycyjnych najnowsze produkty z naszej oferty sygnalizacyjnych retrofitów Philips LED zapewniają wyjątkową jasność o każdej porze dnia i nocy.

Trwała wydajność

Wszystkie diody LED wytwarzają ciepło podczas pracy, co z czasem zmniejsza żywotność i jasność. Lampy LED Philips Ultinon Pro7000 są wyposażone w aluminiowy radiator, który odprowadza ciepło znacznie szybciej niż plastikowa podstawa stosowana w tanich żarówkach

gorszej jakości. Wysokiej jakości materiały i inżynieria sprawiają, że lampy samochodowe Philips są solidniejsze i trwalsze.

Szeroka kompatybilność

Kierowcy mogą teraz korzystać z instalacji typu plug-and-play w światłach sygnalizacyjnych. W żarówkach LED Philips Ultinon Pro7000 zastosowano te same standardowe trzonki, co w przypadku konwencjonalnych żarówek stosowanych w samochodach osobowych i ciężarówkach, co umożliwia kierowcom modernizację bez modyfikacji, dzięki czemu wymiana jest szybka i łatwa.

Żarówki LED retrofit i konwencjonalne różnią się od siebie mocą i poborem prądu. Wymiana tradycyjnych żarówek na inne diody LED może okazać się problematyczna. Dzięki wbudowanemu stałemu sterownikowi IC żarówki Philips Ultinon Pro7000 zostały zaprojektowane do współpracy z systemami samochodowymi o napięciu 9–32 V i są kompatybilne elektrycznie z większością samochodów osobowych i ciężarowych. Adaptery Philips CANbus są dostępne jako akcesoria umożliwiające w razie potrzeby rozwiązywanie problemów.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: [Philips.com/LED-Signaling](https://philips.com/LED-Signaling)



obowiązkiem jest upewnienie się, że użytkowanie lamp LED typu retrofit jest zgodne z obowiązującymi lokalnymi wymogami prawnymi.

O Lumiledach

[Lumileds](https://lumileds.com) to światowy lider w dziedzinie oświetlenia i akcesoriów samochodowych OEM i na rynek wtórny, lamp błyskowych do aparatów fotograficznych do urządzeń mobilnych, technologii MicroLED oraz źródeł światła do oświetlenia ogólnego, ogrodnictwa i oświetlenia skupiającego się na człowieku. Około 5500 naszych pracowników działa w ponad 30 krajach i współpracuje z naszymi klientami, aby dostarczać nigdy wcześniej niemożliwe rozwiązania w zakresie oświetlenia, bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia. Aby dowiedzieć się więcej o naszej firmie i portfolio rozwiązań, odwiedź <https://lumileds.com>.

Jako wiodący producent rozwiązań oświetleniowych dla przemysłu motoryzacyjnego, Lumileds posiada licencję na używanie marki Philips w swoim portfolio oświetlenia i akcesoriów samochodowych.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt:

Wioletta Pasioneck
Marketing Manager Central Europe,
Lumileds Poland S.A.
Telefon: + 48 604 990 247
Adres e-mail: wioletta.pasioneck@lumileds.com