

Nuova Philips Ultinon Pro6000 Boost H4-LED a montaggio diretto Innovative lampade LED retrofit a norma stradale

Rivoluzionarie lampade LED a montaggio diretto con prestazioni all'avanguardia a norma stradale

Francoforte, Germania – 10 settembre 2024 – Gli automobilisti possono ora trarre vantaggio dalla più recente tecnologia della lampada Philips Ultinon Pro6000 Boost H4-LED, che presenta un corpo a montaggio diretto con una base integrata conforme allo standard IEC 60061. Queste eccezionali lampade retrofit H4-LED, sviluppate da Lumileds, stabiliscono nuovi standard di installazione e sono state approvate per l'uso su strada in diversi Paesi dell'Unione europea¹. Si adattano a una più ampia gamma di veicoli e semplificano l'installazione grazie all'innovativa struttura a montaggio diretto.

Lampade LED a norma stradale accreditate dagli esperti del settore automobilistico

Philips Ultinon Pro6000 Boost H4-LED è omologata e conforme alle normative locali in materia di traffico stradale. Di conseguenza, le nostre lampade sono in grado di sostituire in modo sicuro le lampade alogene presenti in un'ampia gamma di veicoli, dalle auto alle motociclette, dai camper e furgoni ai veicoli industriali leggeri.

Rivoluzionaria lampada LED a montaggio diretto



La nuova lampada Philips Ultinon Pro6000 Boost H4-LED imita la tecnologia delle lampade alogene e rende più veloce e semplice la sostituzione delle lampade originali. La nuova generazione di lampade H4-LED a norma stradale è stata completamente riprogettata dal nostro team di progettazione per eliminare il precedente e ingombrante dissipatore e replicare la forma delle lampade alogene. Questo design a montaggio diretto semplifica la sostituzione delle lampade degli abbaglianti e degli anabbaglianti² offrendo agli automobilisti maggiore versatilità e funzionalità. Si tratta di un enorme passo avanti per gli automobilisti.

Inoltre, il corpo ultracompatto della lampada Philips Ultinon Pro6000 Boost H4-LED la rende più piccola del 30% rispetto ai modelli precedenti, migliorando il montaggio meccanico nei fari più

stretti.

Luce fino al 300% più luminosa sulla strada!

¹ La gamma Philips Ultinon Pro6000 LED Boost è omologata per il traffico stradale in quei Paesi in cui vige l'omologazione e solo per la gamma di modelli di veicoli e funzioni di illuminazione elencati. Per ulteriori informazioni sui requisiti legali applicabili nel proprio Paese e per consultare il nostro elenco di compatibilità più recente, visitare il sito Web [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED). L'utente è responsabile del rispetto dei requisiti di legge vigenti nel proprio Paese.

² L'elenco di compatibilità delle lampade Philips Ultinon Pro6000 Boost è disponibile all'indirizzo [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED)

Uno dei notevoli vantaggi di Philips Ultinon Pro6000 Boost H4-LED è il sistema di raffreddamento ottimizzato. Spostando la ventola di dispersione del calore in una posizione centrale e convogliando l'aria dalla base alla parte anteriore della lampada, si ottiene un livello eccezionale di prestazioni ottiche di illuminazione in un corpo così compatto, in grado di fornire una maggiore luminosità sulle carreggiate.

Dirigendo il flusso d'aria verso la parte anteriore del faro, non solo viene mantenuto il calore lontano dai sensibili chip LED, ma si garantisce che i fari così riscaldati vengano sbrinati durante gli inverni più rigidi, analogamente a quanto avviene con le lampade originali! Ora gli automobilisti possono ottenere una maggiore luminosità dalla stessa emissione luminosa, in qualsiasi stagione.

Philips Ultinon Pro6000 Boost offre un fascio di luce bianca brillante che si ottiene grazie a una temperatura di colore di 5800 Kelvin. Il suo spettro luminoso ottimale migliora la visibilità dei segnali stradali, rendendoli più facilmente distinguibili agli automobilisti. Gli automobilisti possono godere di una visione più chiara grazie a un'eccezionale illuminazione frontale. Per evitare di abbagliare gli automobilisti che viaggiano nella direzione opposta, le lampade sono inoltre dotate della nostra innovativa tecnologia SafeBeam, che produce un fascio di luce antiabbagliamento.

Tecnologia Philips esclusiva e affidabile

Grazie alla nostra avanzata tecnologia di raffreddamento AirBoost, la gamma Philips Ultinon Pro6000 Boost è progettata per migliorare la dissipazione del calore, offrendo una durata della lampada LED fino a 3.000 ore. La sua struttura esclusiva offre prestazioni costanti e affidabili, con una durata sei volte superiore rispetto alle lampade alogene tradizionali. Per la massima tranquillità, la gamma Philips Ultinon Pro6000 Boost offre una garanzia completa di 5 anni, inclusa una garanzia standard di 2 anni e 3 anni di protezione aggiuntiva³.

Grazie alla nostra vasta esperienza nella realizzazione di prodotti di illuminazione per auto di alta qualità, che danno priorità alla sicurezza e all'affidabilità, siamo eccellenti nel mantenimento dei più elevati standard di qualità. La nostra gamma di lampade LED Philips soddisfa i rigidi requisiti di compatibilità elettromagnetica (EMI) con i sistemi dell'auto e assicura un'illuminazione stabile e di qualità professionale. Gli automobilisti possono contare sulla rinomata esperienza di uno specialista del settore automobilistico.

La gamma Philips Ultinon Pro6000 Boost è disponibile nei tipi di lampade più comuni H1-LED, H4-LED a montaggio diretto e H7-LED.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito: [Philips.com/RoadLegalLED](https://philips.com/RoadLegalLED).

Informazioni su Lumileds

³ La gamma LED Philips Ultinon Pro6000 Boost è coperta da una garanzia di 2 anni sull'acquisto + 3 anni di garanzia estesa gratuita al momento della registrazione. Per ulteriori informazioni sulle condizioni della garanzia, visitare il sito Web [Philips.com/auto-warranty](https://philips.com/auto-warranty). La garanzia Philips copre solo i difetti di produzione e nell'ambito di un utilizzo non commerciale.



Lumileds è un'azienda leader a livello mondiale per gli OEM, i prodotti e gli accessori per l'illuminazione per auto nel settore aftermarket, flash per fotocamere per dispositivi mobili, MicroLED e sorgenti luminose per illuminazione generale, orticoltura e illuminazione a beneficio dell'uomo. I nostri circa 5.500 dipendenti operano in oltre 30 Paesi e collaborano con i nostri clienti per offrire soluzioni, una volta impossibili, per l'illuminazione, la sicurezza e il benessere. Per ulteriori informazioni sulla nostra azienda e sui nostri portfolio di soluzioni, visitare il sito <https://lumileds.com>.

In qualità di azienda leader nelle soluzioni di illuminazione per il settore automobilistico, Lumileds è autorizzata a utilizzare il marchio Philips per il proprio portfolio di prodotti e accessori per l'illuminazione per auto.

Per ulteriori informazioni, contattare:

Marine Carruelle

EMEA Marcom Manager Automotive Aftermarket

Lumileds

Tel.: + 33 (0)7 87 94 57 16 / E-mail: marine.carruelle@lumileds.com