



Philips Ultinon Pro6000
Boost HL
Fahrzeugscheinwerferlamp
e

H4-LED

LED-Lampe mit Straßenzulassung
Schnelle und einfache Installation
Breite Flottenkompatibilität

11342U60B2X2

Ultimative Leistung für die Straße

Ultrakompakt und leistungsstark

Entdecken Sie die Philips Ultinon Pro6000 Boost Serie, den neuen Maßstab für LED-Lampen mit Straßenzulassung für Fahrzeuge. Entdecken Sie die nächste Generation der LED-Retrofit-Beleuchtung und erleben Sie eine neue Ära, in der Leistung und Lichtqualität neue Höhen erreichen.

Serie zugelassener LEDs

- Von Automobilexperten anerkannt

Geeignet für noch mehr Fahrzeuge

- Verbesserte mechanische Passform in den schmalsten Scheinwerfern

Herausragende Helligkeit von über 300 %

- Bis zu 300 % mehr Helligkeit auf der Straße!

Exklusive Technologie von Philips

- Hochwertiges Licht verbessert die Sicht auf die Straße
- Langfristige Haltbarkeit und Garantie

Zuverlässige Philips Qualität

- Vertrauen Sie auf das Philips Know-how

PHILIPS


Besonderheiten

LED-Lampe mit Straßenzulassung



Die Philips Ultinon Pro6000 Boost-Serie ist in mehreren Ländern der Europäischen Union* für den Straßenverkehr zugelassen und entspricht damit den Straßenverkehrsvorschriften. Daher können die Philips Ultinon Pro6000 Boost LED-Lampen herkömmliche Lampen in einer Vielzahl von Kraftfahrzeugen – von Autos bis hin zu Zweirädern, Wohnmobilen, Transportern und leichten Lkw – sicher ersetzen. Fahren Sie vertrauensvoll mit unseren neuen Philips Ultinon Pro6000 Boost LED-Lampen.

30 % kompakteres Design



Die neueste innovative Generation der Philips Ultinon Pro6000 Boost H4-LED-Lampe präsentiert ein Gehäuse mit Direktpassung und einer integrierten IEC 60061-konformen Basis. Durch das ultrakompakte Design sind die Lampen 30 % kleiner als ihre Vorgängermodelle und verbessern so den mechanischen Sitz in den schmalsten Scheinwerfern. Das Design vereinfacht den Austausch von Lampen sowohl für Fernlicht- als auch für Abblendlichtfunktionen* und bietet


dem Benutzer eine verbesserte Vielseitigkeit und Funktionalität. Sehen Sie sich unsere Kompatibilitätsliste für Philips Ultinon Pro6000 Boost unter philips.com/roadlegalLED an, und erhalten Sie den besten LED-Ersatz für Ihre Halogenlampen!

Einzigartige Lichtleistung



Jetzt können Sie mehr Helligkeit bei gleicher Lichtleistung erzielen. Die Philips Ultinon Pro6000 Boost-Reihe verfügt über die in der Automobilindustrie exklusiven LEDs, kombiniert mit einer revolutionären Architektur, die eine einzigartige optische Leistung garantiert. Das Ergebnis ist eine beeindruckende Steigerung der Helligkeit auf der Straße – bis zu 300 % heller!*** Rüsten Sie Ihre Scheinwerfer mit unseren Philips Ultinon Pro6000 Boost-Lampen auf und erreichen Sie so ein Höchstmaß an LED-Leistung für Ihr Fahrzeug.

Exklusive Lichtqualität



Philips Ultinon Pro6000 Boost bietet einen brillanten weißen Lichtstrahl, der durch eine einzigartige Farbtemperatur von 5.800 Kelvin erreicht wird. Das optimale Spektrum

verbessert die Sichtbarkeit von Verkehrsschildern und macht sie für den Fahrer leichter erkennbar. Philips Ultinon Pro6000 Boost-Lampen sind außerdem mit unserer hochmodernen SafeBeam-Technologie ausgestattet, die einen blendfreien Lichtstrahl erzeugt, der entgegenkommende Fahrer nicht blendet. Mit den Philips Ultinon Pro6000 Boost-Lampen genießen Sie eine klarere Sicht durch außergewöhnliche Beleuchtung.

Lange Haltbarkeit



Die Philips Ultinon Pro6000 Boost-Serie verfügt über die fortschrittliche AirBoost-Kühltechnologie, die die Wärmeableitung verbessert und eine Lebensdauer der LED-Lampen von bis zu 3.000 Stunden ermöglicht. Ihre einzigartige Konstruktion bietet eine konstante, zuverlässige Leistung und eine sechsmal längere Lebensdauer als vergleichbare Halogenlampen. Mit der Philips Ultinon Pro6000 Boost-Reihe erhalten Sie eine umfassende Gewährleistung von 5 Jahren, einschließlich einer 2-jährigen Standardgewährleistung und einer zusätzlichen 3-jährigen erweiterten Gewährleistung***. Profitieren Sie jetzt von allen Vorteilen eines verbesserten Lichts und der Sicherheit einer lang anhaltenden Leistung.

Daten

Marketing-Spezifikationen

- Produktmerkmale: Bis zu 300 % Helligkeit, SafeBeam Technologie, Airboost Wärmemanagement
- Zu erwartende Vorteile: Zulassung für den Straßenverkehr, mehr Sicht, einfache Montage

Produktbeschreibung

- Anwendungsbereich: Fernlicht, Abblendlicht
- Sockel: P43t-38
- Farbtemperatur: 5.800 K
- Bezeichnung: LED H4 11342 U60B2 12V 18W X2
- Bezeichnung des LED-Typs: H4-LED
- Schutzart (IP): IP55
- Lebensdauer: 3.000 Stunden
- Lichtquelle: LED-Chips für Fahrzeuge
- Betriebstemperatur: -40 bis +105 °C
- Produktreihe: Ultinon Pro6000 Boost HL
- Technologie: LED
- Typ: H4
- Steuerungseinheit – Höhe (mm): 83,6 mm
- Homologation ECE R37: Nein
- Homologation ECE R10
- Polaritätsfrei
- Homologierung: Nationale Zulassung
- Durchmesser: 27,3 mm

Lichteigenschaften

- Lumen: 1.650/1.000 lm

Elektrische Eigenschaften

- Wattleistung: 18 W
- Spannung: 12 V

Bestellinformationen

- Bestellnummer: 11342U60B2X2
- Bestellcode: 02792431

Verpackungsdaten

- Verpackungsart: Karton
- Verpackung: Box
- EAN1: 8719018027924
- EAN3: 8719018027931
- Verpackungsart: X2

Produktinformationen

- Länge: 11.1 cm
- Breite: 5 cm
- Höhe: 13.5 cm
- Nettogewicht pro Stück: 40 g
- Nettogewicht: 80 g
- Packungsmenge: 2 Stk.
- Bruttogewicht: 155 g

Umverpackungsinformationen

- Länge: 23.6 cm
- Breite: 16.7 cm
- Höhe: 15 cm
- Menge: 12 Stück
- Bruttogewicht pro Umverpackung: 1.020 g



Ausstellungsdatum
2024-07-13

Version: 3.3.1

EAN: 87 19018 02792 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* The Philips Ultinon Pro6000 LED Boost range is approved for road traffic in the respective countries where approval exists and for the listed range of vehicle models and lighting functions only. For more information about the legal requirements that apply in your country and to consult our latest compatibility list, visits Philips.com/roadlegalLED. You are responsible for complying with legal requirements applicable in your country.

** Im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen. Gilt für H4, H7. Kann je nach Fahrzeugmodell und Lampentyp variieren.
*** Die Philips Ultinon Pro6000 LED Boost-Serie ist durch eine 2-jährige Garantie beim Kauf und eine kostenlose 3-jährige erweiterte Garantie bei der Registrierung abgedeckt. Weitere Informationen zu unseren Garantierichtlinien, finden Sie unter philips.com/autowarranty. Die Garantie von Philips gilt nur für Herstellungsfehler und den nicht-kommerzielle Gebrauch.