



Philips Ultinon Pro6000  
Boost HL  
Lámpara para luces  
principales de coche

### H4-LED

Lámpara LED homologada  
Instalación rápida y sencilla  
Amplia compatibilidad con flotas

11342U60B2X2

## El mejor rendimiento homologado

### Tamaño ultracompacto y alto rendimiento

Descubre la serie Ultinon Pro6000 Boost de Philips, el nuevo referente en lámparas LED homologadas para automoción. Explora la nueva generación de iluminación LED Retrofit y entra en una nueva era en la que el rendimiento y la calidad de la luz alcanzan nuevas cotas.

#### Gama de LED acreditada

- Acreditados por expertos en automoción

#### Se adapta a una gama más amplia de vehículos

- Ajuste mecánico mejorado en las luces principales más estrechas

#### Brillo extraordinario de más del 300 %

- ¡Hasta un 300 % más de brillo en la carretera!

#### Tecnología exclusiva de Philips

- La luz de alta calidad mejora la visión en carretera
- Durabilidad y garantía a largo plazo

#### Calidad fiable de Philips

- Confía en la experiencia de Philips

# PHILIPS


## Destacados

### Lámpara LED homologada



La gama Philips Ultinon Pro6000 Boost se ha homologado para su uso en carretera en varios países de la Unión Europea\*, por lo que cumple las normativas de tráfico. Como resultado, las lámparas LED Philips Ultinon Pro6000 Boost pueden sustituir de forma segura las lámparas tradicionales en una amplia gama de vehículos, desde coches hasta transportes de dos ruedas, autocaravanas, furgonetas y camiones ligeros. Conduce con confianza con nuestras nuevas lámparas LED Philips Ultinon Pro6000 Boost.

### Diseño un 30 % más compacto




La última generación de la innovadora lámpara LED Philips Ultinon Pro6000 Boost H4 presenta un cuerpo de ajuste directo con una base integrada que cumple con la norma IEC 60061. El diseño ultracompacto de estas lámparas las hace un 30 % más pequeñas que sus predecesoras, lo que mejora el ajuste mecánico en las luces principales más estrechas. El diseño simplifica la sustitución de la lámpara para las funciones de luces largas y cortas\*, lo que ofrece a los usuarios versatilidad y utilidad mejoradas. Echa un vistazo a nuestra lista de compatibilidad para la gama Philips Ultinon Pro6000 Boost en [Philips.com/roadlegalLED](https://www.philips.com/roadlegalLED) y consigue el mejor LED de repuesto para tus lámparas halógenas.

### Rendimiento lumínico único



Ahora puedes conseguir más brillo con la misma emisión de luz. La gama Philips Ultinon Pro6000 Boost incluye LED exclusivos del sector de la automoción, combinado con una arquitectura revolucionaria que garantiza un rendimiento óptico único. El resultado es un impresionante aumento del brillo en la carretera de hasta un 300 % más\*\*. Actualiza tus luces principales para lograr el máximo rendimiento LED en automoción con nuestras lámparas Philips Ultinon Pro6000 Boost.

### Calidad de luz exclusiva



La gama Philips Ultinon Pro6000 Boost cuenta con un brillante haz de luz blanca gracias a una temperatura del color exclusiva de 5800 K. Su espectro óptico mejora la visibilidad de las señales de tráfico para los conductores. Además, estas lámparas están equipadas con nuestra vanguardista tecnología SafeBeam, que produce un haz de luz sin reflejos que no deslumbra a los conductores en sentido contrario. Con las lámparas Philips Ultinon Pro6000 Boost, disfrutarás de una visión más clara con una iluminación excepcional.

### Durabilidad a largo plazo



Con la avanzada tecnología de refrigeración AirBoost, la gama Philips Ultinon Pro6000 Boost se ha diseñado para mejorar la disipación del calor y proporcionar una vida útil de las lámparas LED de hasta 3000 horas. Su exclusiva construcción ofrece un rendimiento constante y fiable, con una duración seis veces mayor que las lámparas halógenas similares. Para mayor tranquilidad, la gama Philips Ultinon Pro6000 Boost cuenta con una garantía completa de 5 años, que incluye 2 años de garantía estándar y 3 años adicionales de protección ampliada\*\*\*. Benefíciate ahora de todas las ventajas de una luz mejorada y de la garantía de un rendimiento duradero.

### Calidad fiable de Philips



Gracias a nuestra dilatada experiencia en la creación de productos de iluminación para automoción de alta calidad que priorizan la seguridad y la fiabilidad, sobresalimos en el mantenimiento de estándares de alta calidad. Nuestra gama de lámparas LED Philips cumple los estrictos requisitos de compatibilidad electromagnética (EMI) con los sistemas del vehículo y ofrece una iluminación estable y de calidad profesional. Confía en la reconocida experiencia de un especialista en automoción.

# Especificaciones

## Especificaciones de marketing

- Características destacadas del producto: Hasta un 300 % más de brillo, tecnología SafeBeam y gestión del calor Airboost
- Ventajas esperadas: Homologadas para carretera, alto brillo y fáciles de instalar

## Descripción del producto

- Aplicación: Luces largas, luces cortas
- Base: P43t-38
- Temperatura del color: 5800K
- Denominación: LED H4 11342 U60B2 12 V 18 W X2
- Denominación del tipo LED: H4-LED
- Índice de protección frente a intrusiones (IP): IP55
- Vida útil: 3000 horas
- Fuente de luz: Chips LED para automoción
- Temperatura de funcionamiento: De -40 a 105 °C
- Gama: Ultinon Pro6000 Boost HL
- Tecnología: LED
- Tipo: H4
- Caja del controlador: altura (mm): 83,6 mm
- Homologación ECE R37: no
- Homologación ECE R10
- Sin polaridad
- Homologación: Aprobación nacional
- Diámetro: 27,3 mm

## Características de la luz

- Lúmenes: 1650/1000 lm

## Características eléctricas

- Vataje: 18 W
- Voltaje: 12 V

## Información de pedido

- Entrada de pedido: 11342U60B2X2
- Código de pedido: 02792431

## Datos del embalaje

- Tipo de embalaje: Cartón
- Embalaje: Caja
- EAN1: 8719018027924
- EAN3: 8719018027931
- Tipo de embalaje: X2

## Información del producto embalado

- Longitud: 11.1 cm
- Anchura: 5 cm
- Altura: 13.5 cm
- Peso neto por unidad: 40 g
- Peso neto: 80 g
- Cantidad por paquete: 2 pcs
- Peso bruto: 155 g

## Información de embalaje exterior

- Longitud: 23.6 cm
- Anchura: 16.7 cm
- Altura: 15 cm
- Cantidad: 12 uds.
- Peso bruto por embalaje exterior: 1020 g



Fecha de emisión  
2024-07-08

Versión: 3.3.1

EAN: 87 19018 02792 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* The Philips Ultinon Pro6000 LED Boost range is approved for road traffic in the respective countries where approval exists and for the listed range of vehicle models and lighting functions only. For more information about the legal requirements that apply in your country and to consult our latest compatibility list, visits [Philips.com/roadlegalLED](http://Philips.com/roadlegalLED). You are responsible for complying with legal requirements applicable in your country.

\*\*En comparación con el requisito legal mínimo. Se aplica a los modelos H4 y H7; puede variar en función del modelo de coche y el tipo de lámpara.

\*\*\*La gama LED Philips Ultinon Pro6000 Boost está cubierta por una garantía de 2 años a la compra + 3 años de garantía ampliada gratuita tras el registro. Visita [philips.com/auto-warranty](http://philips.com/auto-warranty) para saber más sobre nuestra política de garantía. La garantía de Philips cubre únicamente defectos de fabricación y uso no comercial.