

Philips Ultinon Pro9200 HL  
Prestazioni LED senza pari  
per uso automobilistico

### LED-HL [~H4]

Fino al 400% di luminosità in più  
Ampia compatibilità con le flotte  
Stile e sicurezza inconfondibili

11342U92X2

# Domina la luce, sfida il buio

Prestazioni LED senza pari per uso automobilistico

Affronta il buio con Philips Ultinon Pro9200, il massimo in materia di montaggio retrofit dell'illuminazione LED. Scopri la potenza dell'innovativa tecnologia LED con un aumento della luminosità fino al 400%\* in più grazie una delle lampade più compatte sul mercato.

#### Ampia compatibilità con le flotte

- Design ultracompatto e ampia compatibilità

#### Luminosità rivoluzionaria e stile inconfondibile

- Comfort unico alla guida, in qualsiasi stagione
- Potenza concentrata: fino al 400% di luminosità in più
- Temperatura del colore fino a 5.800 kelvin per una luce bianca fredda

#### Migliore linea di demarcazione della categoria

- L'illuminazione di cui hai bisogno

#### Prestazioni durature

- Compatibilità 12 V e 24 V per un utilizzo su più veicoli
- Durata prolungata fino a 5.000 ore

#### Alta qualità per il settore automotive

- La resistenza richiesta dagli automobilisti di oggi


# PHILIPS

Prestazioni LED senza pari per uso automobilistico

LED-HL [-H4] Fino al 400% di luminosità in più, Ampia compatibilità con le flotte, Stile e sicurezza inconfondibili


## In evidenza

### Design ultracompatto



La nostra tecnologia più recente è estremamente semplice da installare. La gamma Philips Ultinon Pro9200 LED combina la potenza della tecnologia LED con un alloggiamento ultracompatto per adattarsi a qualsiasi applicazione di illuminazione. Completamente riprogettata per eliminare il vecchio e ingombrante dissipatore e replicare la forma delle lampade alogene, questa nuova generazione di lampade H4 è facile e veloce da montare anche nei fari più stretti, offrendo agli automobilisti funzionalità senza problemi.

### Comfort eccezionale tutto l'anno




La nuova generazione di lampade Ultinon Pro9200 H4 è dotata di un nuovo sistema di dispersione del calore, in grado di convogliare l'aria dalla base alla parte anteriore del dispositivo. Poiché il flusso d'aria riscalda il diffusore del faro, questo può essere sbrinato durante gli inverni più rigidi senza ulteriori interventi. Ciò garantisce il massimo comfort alla guida, in qualsiasi stagione.

### Visibilità e stile di qualità



Padroneggia l'illuminazione su strada! Progettate con estrema precisione per alimentare la tua elettrizzante passione per la guida, le nostre lampade per fari anteriori Philips Ultinon Pro9200 offrono prestazioni impareggiabili e un'eccezionale visibilità, indipendentemente dalle condizioni stradali. L'esclusiva selezione di LED e la meticolosa raffinatezza dei prodotti garantiscono una luminosità ineguagliabile, fino al 400% in più rispetto allo standard minimo legale per le lampade alogene. Lo spettro luminoso ottimale migliora la visibilità della segnaletica e della strada. Grazie alle nostre lampade potrai viaggiare in tutta sicurezza.

### Migliore linea di demarcazione della categoria



Guida in tutta sicurezza e precisione con Philips Ultinon Pro9200. Grazie al meticoloso posizionamento dei chip LED sulle nostre lampade Philips Ultinon Pro9200, la luce viene indirizzata esattamente dove serve, senza

11342U92X2

abbagliare i veicoli provenienti dalla direzione opposta. Inoltre, le nostre lampade vantano la funzione SafeBeam che produce un fascio luminoso dotato della migliore fruibilità senza abbagliamenti, per una visibilità ottimale alla guida.

### Estetica di alta gamma



Sfoggia la tua passione per la guida con Philips Ultinon Pro9200, il mix perfetto di praticità e prestazioni. Dotata di una temperatura di colore fino a 5800 K e comprovata tra i produttori di equipaggiamento di primo impianto per la sua capacità nel favorire il comfort degli occhi durante la guida notturna, la nostra nuovissima lampada ti consente di percorrere strade buie in tutta sicurezza. Affidati a Philips Ultinon Pro9200 per le tue avventure notturne al volante!

### 12 V - 24 V per una maggiore fruibilità



Philips Ultinon Pro9200 è compatibile con sistemi elettrici da 12 V e 24 V, il che la rende adatta alla maggior parte dei veicoli.

Prestazioni LED senza pari per uso automobilistico

LED-HL [~H4] Fino al 400% di luminosità in più, Ampia compatibilità con le flotte, Stile e sicurezza inconfondibili

11342U92X2

# Specifiche

## Specifiche di marketing

- Panoramica del prodotto: Aumento della luminosità fino al 400% in più, gestione del calore AirBoost, tecnologia SafeBeam, fascio luminoso senza riflessi
- Benefici attesi: Luminosità elevata, visibilità migliorata, facilità di montaggio

## Descrizione del prodotto

- Applicazione: Abbaglianti, anabbaglianti
- Base: P43t-38
- Nome: LED H4 11342 U92 12/24 V 18 W X2
- Denominazione tipo LED: LED-HL [~H4]
- Protezione ingresso (IP): IP55
- Durata: 5.000 ore
- Temperatura di funzionamento: Da -40 °C a +105 °C
- Gamma: HL Ultinon Pro9200
- Tecnologia: LED
- Tipo: H4
- Voltaggio: 12/24 V
- Potenza effettiva (W): 18 W
- Omologazione ECE R37: no
- Omologazione ECE R10
- Senza polarità
- Diametro: 22 mm
- Lunghezza - mm: 84 mm

## Caratteristiche luce

- Temperatura di colore: 5800 K
- Lumen [lm]: 1000 lm /1650 lm

## Informazioni per effettuare un ordine

- Codice: 11342U92X2
- Codice per l'ordine: 2763494

## Dati logistici

- Quantità nella confezione: 2 pz.

## Dati confezione

- Imballo: Set
- EAN1: 8719018027634
- EAN3: 8719018027641
- Tipo di confezione: Cartone

## Informazioni prodotto confezionato

- Peso netto al pezzo: 39.2 g
- Peso netto per confezione: 78,4 g
- Peso lordo: 252,4 g
- Altezza [mm]: 130 mm
- Lunghezza [mm]: 111 mm
- Larghezza [mm]: 60 mm

## Informazioni sull'imballaggio esterno

- Lunghezza: 230 cm
- Larghezza: 128 cm
- Altezza: 140 cm
- Quantità: 8 pz. (4 set)
- Peso lordo per imballaggio esterno: 1,1146 kg



Data di rilascio  
2024-07-13

Versione: 1.1.1

EAN: 87 19018 02763 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Compared to minimum legal requirement. Applies to H4, H7. May vary depending on car model & bulb type.

\*\*Non conforme ECE, non omologata per l'utilizzo su strade pubbliche. L'utente è responsabile della conformità ai requisiti di legge applicabili nel proprio Paese.

\*\*\*La gamma Philips Ultinon Pro9200 LED è coperta da una garanzia di 2 anni sull'acquisto + 3 anni di garanzia estesa gratuita al momento della registrazione. Visita il sito [www.philips.com/auto-warranty](http://www.philips.com/auto-warranty) per ulteriori informazioni sulla politica di garanzia. La garanzia Philips copre solo i difetti di produzione e l'uso non commerciale.