

Philips Xperion 6100
Lampe für den Motorraum

Zwei Betriebsarten: Kabel und
Akku

Dimmlicht mit bis zu 2.400 Lumen
Erweiterbar auf bis zu 2,1 Meter
Einklappbar für eine einfache
Aufbewahrung

X61BONNX1



Für Sie entwickelt

Kabelgebundene und kabellose, leistungsstarke LED-Lampe für den Motorraum

Die Philips Xperion 6100 LED-Lampe für den Motorraum netz- oder batteriebetrieben bietet einen stufenlosen, dimmbaren Leuchtstrahl mit bis zu 2.400 Lumen und eine beidseitige Teleskophalterung, die auf bis zu 2,1 m ausgezogen werden kann – ideal für Arbeiten an Autos, Transportern und Lkws.

Leistungsstarke, helle LED-Lampe

- Leistungsstarker Dimmstrahl

Lang anhaltende Leistung

- 5 m langes robustes Kabel
- Langlebiger Akku

Verbesserte Vielseitigkeit

- Ausziehbare Teleskophalterung
- Einklappbar für eine einfache Aufbewahrung

Ausgezeichnete Lebensdauer

- Stabil, wasser- und staubgeschützt

Erweiterte Garantie

- Verlängern Sie Ihre Online-Garantie auf 3 Jahre

PHILIPS

Lampe für den Motorraum

Zwei Betriebsarten: Kabel und Akku Dimmlicht mit bis zu 2.400 Lumen, Erweiterbar auf bis zu 2,1 Meter, Einklappbar für eine einfache Aufbewahrung

Daten

Marketing-Spezifikationen

- Produktmerkmale: Bis zu 2,1 m ausziehbar
- Zu erwartende Vorteile: Für Sie entwickelt

Produktbeschreibung

- Stoßfestigkeit (IK): IK07
- Schutzart (IP): IP54
- Magnet: Nein
- Materialien und Verarbeitung: Aluminium
- Betriebstemperatur: -10 °C bis 40 °C
- Produktreihe: Xperion 6000
- Widerstandsfähig gegen: Fett, Öl, Lösungsmittel in Werkstätten
- Technologie: LED
- Haken: Drehbar, 2 Seiten ausziehbar
- Freihandfunktion: Große drehbare Haken

Lichteigenschaften

- Farbtemperatur: 6.500 K
- Lichtintensität (Boost): Bis zu 2.400 Lumen
- Lichtintensität (Eco): 300 Lumen
- Abstrahlwinkel: 110°

Elektrische Eigenschaften

- Akkuladezeit: Up to 2,5 Stunde(n)
- Akkukapazität: 7,4V 2x 2600 mAh
- Akkulaufzeit (Boost): Bis zu 3 Stunden
- Akkulaufzeit (Eco): Bis zu 12 Stunden

- Akkutyp: Lithium-Akku
- Steckertyp: Adapter mit EU-Stecker (110–240 V)
- Ladekabel-Typ: 5-Meter-Kabel
- Stromversorgung: Dualer Modus
- Wattleistung: 20/12 W.
- Spannung: 7,4 V

Bestellinformationen

- Bestellnummer: 02736831
- Bestellcode: X61BONNX1

Verpackungsdaten

- EAN1: 8719018027368
- EAN3: 8719018027375

Produktinformationen

- Packungsmenge/MOQ: 6
- Gewicht mit Kabel: 1950 g
- Länge: 69 cm
- Breite: 17 cm
- Höhe: 8,2 cm
- Kabellänge: 5-Meter-Kabel mit Adapter (110–240 V)

Umverpackungsinformationen

- Länge: 72 cm cm
- Breite: 26 cm cm
- Höhe: 38 cm cm

X61BONNX1

Besonderheiten

Leistungsstarke, helle LED-Lampe

Die Philips Xperion 6100 LED-Lampe für den Motorraum bietet bis zu 2.400 Lumen Licht, sodass Sie selbst kleinste Details erkennen können. Passen Sie die Lichtintensität mit einem Drehregler an Ihre Umgebung an oder schonen Sie den Akku.

5 m langes robustes Kabel

Die Philips Xperion 6100 LED-Lampe für den Motorraum ist ideal für den Gebrauch über längere Zeiträume und mit einem langen, robusten 5-Meter-Kabel (110–240 V) ausgestattet, sodass eine kontinuierliche Beleuchtung von bis zu 2.400 Lumen während der Arbeit ermöglicht wird. Ähnlich wie die Lampe selbst ist das Kabel für den Einsatz in rauen Werkstattumgebungen ausgelegt und beständig gegen Chemikalien, einschließlich Kohlenwasserstoffen.

Langlebiger Akku

Sie müssen sich während der Arbeit in Ihrer Werkstatt bewegen? Kein Problem. Trennen Sie einfach das Kabel von der Philips Xperion 6100 LED-Lampe für den Motorraum. Der 7,4-V-Akku (2x 2.600 mAh) mit Schnellladefunktion ermöglicht 3 Stunden Dauerbetrieb bei 1.400 Lumen, bis zu 12 Stunden im Eco-Modus und ist in 2,5 Stunden vollständig aufgeladen. Die Lampe verfügt über eine Akkustatusanzeige, die Sie darüber informiert, wie viel Akkuleistung noch verfügbar ist. So können Sie Ihre Aufgaben erledigen, ohne dass der Akku leer geht.

Ausziehbare Teleskophalterung

Die Philips Xperion 6100 LED-Lampe für den Motorraum ist mit zwei integrierten Teleskophaken ausgestattet, die auf beiden Seiten ausziehbar und um 360 ° drehbar sind. Die Haken verfügen über breitere Öffnungen und sind mit weichem Gummi überzogen, um die Befestigung an der Motorhaube zu erleichtern, ohne die Lackierung zu verkratzen. Mit einer Halterung, die eine Länge von 1,10 bis 2,10 Metern hat, kann unsere Philips Xperion 6100 LED-Lampe für den Motorraum vielseitig eingesetzt werden. Egal ob unter der Motorhaube, auf einem Dach oder der Heckklappe eines Autos, Transporters oder Lkws – diese Leuchte bietet die Flexibilität, die Sie benötigen.

Einklappbar für eine einfache Aufbewahrung

Die Philips Xperion 6100 LED-Lampe für den Motorraum kann einklappt werden, sodass sie einfacher aufbewahrt werden kann.

Verbesserte Widerstandsfähigkeit

Das robuste Gehäuse aus Aluminium der Philips LED-Lampe für den Motorraum entspricht dem internationalen Standard für Stoßfestigkeit IK07 und ist für raue Arbeitsumgebungen geeignet. Die Leuchte erfüllt die internationalen Anforderungen zur Spritzwasser- und Staubbeständigkeit gemäß IP54. Unsere Lampe wurde nach strengen Fertigungsstandards mit mehreren Versiegelungsprozessen gefertigt und ist beständig gegen Spritzwasser und gegen Staub geschützt.

Bis zu 3 Jahre Garantie

Profitieren Sie von der 2-jährigen Philips Standardgarantie plus 1 Jahr Garantieverlängerung*.



Ausstellungsdatum
2024-06-21

Version: 4.4.1

EAN: 87 19018 02736 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* **Garantieverlängerung kann auf der Philips Website zur Garantieverlängerung beansprucht werden